

IKc 1714

Frigorifero
Comfort



IKc 1714

Frigorifero
Comfort



niche_
7-6_SM
S.pdf



Progettare	Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano
Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	149 / 0,408 kWh
Volume totale	142 l ¹
Volume	Vano frigorifero: 125,6 l / Vano congelatore: 17 l
Rumorosità / Classe di emissione Sonora	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	88,9 / 55 / min. 60,5
Controllo	
Tipo di comando	Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
Frigorifero	
Controporta	Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
Illuminazione	Illuminazione LED
Cassetti per frutta e verdura	2 cassetti per frutta e verdura
Congelatore	
Definizione stelle	****
Cap. di congelamento nelle 24 ore	3 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	9 ore
Contenitore per i cubetti di ghiaccio	1
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
EAN-Nr.	9005382279250

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



Vano congelatore 4 stelle

Nel vano congelatore 4 stelle possono essere conservati generi alimentari freschi per un lungo periodo. Le temperature pari a -18 °C e inferiori garantiscono provviste che rispettano gli apporti vitaminici e di minerali dei cibi.



Funzione temporizzata SuperCool

La funzione temporizzata SuperCool abbassa la temperatura nel vano frigorifero per 12 ore a +2 °C, ideale per raffreddare rapidamente gli alimenti appena riposti.



Sicurezza bambini

La sicurezza bambini può essere programmata in modo tale da impedire lo spegnimento involontario dell'apparecchio. L'attivazione della sicurezza bambini è visualizzata tramite un simbolo nel MagicEye.



Cassetti trasparenti per frutta e verdura

I cassetti trasparenti per frutta e verdura offrono molto spazio per poter conservare tali prodotti in modo visibile. Inoltre sono facili da pulire.



Incernieratura porta reversibile


Gli apparecchi sono dotati dal costruttore di incernieratura della porta a destra. Avendo la possibilità di sostituire l'incernieratura della porta, l'apparecchio può essere sempre utilizzato in modo ideale nel settore in cui è collocato.



Apparecchi da incasso integrabili

Gli apparecchi possono essere facilmente incassati dietro la porta del mobile ed integrarsi così perfettamente nella cucina. La cucina apparirà così in modo uniforme. Da osservare è la tecnologia del montaggio della porta del mobile. Cerniere autoportanti: la porta del mobile e quella dell'apparecchio sono collegate in modo stabile fissando la porta del mobile direttamente alla porta dell'apparecchio. Porta a traino: la porta del mobile è fissata direttamente sulla colonna ed è collegata alla porta dell'apparecchio tramite rotaie di scorrimento. Aprendola e chiudendola, la porta del mobile scorre sulle rotaie.

Disegno tecnico



I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (06.09.2024)

