

Declaración UE de conformidad relativa al consumo de energía conforme a (UE) 2019/2019

Etiqueta energética (UE) 2019/2016

Norma aplicada EN 62552:2020

## **Ficha de información del producto**

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre o marca comercial del proveedor | LIEBHERR                                                                             |
| Dirección del proveedor                | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Alemania |
| Identificador del modelo               | URd 3601_994807651                                                                   |

### **Datos eléctricos**

| Parámetro     | Valor   | Parámetro       | Valor |
|---------------|---------|-----------------|-------|
| Tensión (V ~) | 220-240 | Frecuencia (Hz) | 50/60 |

### **Tipo de aparato de refrigeración**

|                                        |    |                                 |             |
|----------------------------------------|----|---------------------------------|-------------|
| Aparato de bajo nivel de ruido         | no | Tipo de diseño                  | encastrable |
| Armarios para la conservación de vinos | no | Otros aparatos de refrigeración | sí          |

### **Parámetros generales del producto**

|                                                                                        |             |     |                                                                                        |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensiones totales (milímetros)                                                       | Altura      | 819 | Volumen total (dm³ o l)                                                                | 106                                       |
|                                                                                        | Anchura     | 597 |                                                                                        |                                           |
|                                                                                        | Profundidad | 556 |                                                                                        |                                           |
| IEE                                                                                    |             | 80  | Clase de eficiencia energética                                                         | D                                         |
| Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)                                           |             | 34  | Clases de ruido acústico aéreo emitido                                                 | B                                         |
| Consumo de energía anual (kWh/a)                                                       |             | 115 | Clase climática                                                                        | templada extendida, templada, subtropical |
| Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración |             | 10  | Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración | 38                                        |
| Ajuste de invierno                                                                     |             | no  |                                                                                        |                                           |

**Parámetros del compartimento**

| Tipos de compartimento             |    | Volumen del compartimento (dm <sup>3</sup> o l) | Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C) | Capacidad de congelación (kg/24 h) | Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M) |
|------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Despensa                           | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |
| Conservación de vinos              | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |
| Compartimento bodega               | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |
| Alimentos frescos                  | sí | 91,9                                            | 5                                                                                | -                                  | A                                                                        |
| Helador                            | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |
| 0 estrellas/Fabricación de hielo   | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |
| 1 estrella                         | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |
| 2 estrellas                        | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |
| 3 estrellas                        | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |
| 4 estrellas                        | sí | 14,2                                            | -18                                                                              | 2                                  | M                                                                        |
| Sección 2 estrellas                | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |
| Compartimento temperatura variable | no | -                                               | -                                                                                | -                                  | -                                                                        |

**En compartimentos de 4 estrellas**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Capacidad de congelación rápida | no |
|---------------------------------|----|

**En el caso de los armarios para la conservación de vinos**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Número de botellas de vino estándar | 0 |
|-------------------------------------|---|

**Parámetros de las fuentes luminosas**

| Fuente luminosa | Tecnología de iluminación utilizada | Clase de eficiencia energética |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1               | LED                                 | G                              |

**Información adicional**

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses |
|---------------------------------------------------------------------|

Información adicional: -

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra a), del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019: <https://home.liebherr.com/>

El consumo de energía se ha confirmado con mediciones realizadas conforme a EN 62552:2020.