

轻触开门
时尚生活新元素

Quality, Design and Innovation



UWTgb 1682

LIEBHERR



TipOpen技术: 您只需轻敲隔热玻璃门, 门会自动开到7厘米位置, 为之后将门完全打开 提供便利。如果3秒内未能继续开门, 则门将会自动将门关闭 (如果门没有被完全打开)。



木制搁架: 实用的木制搁架搭配柔顺的伸缩导轨, 使搁架能够平稳地推拉, 是存储波尔多葡萄酒最理想的选择。您可以选择反向对排码放, 以充分利用空间。



LCD显示器: 触摸式电子控制系统可直观导航, 定制存储选项。数字温度显示可通过防紫外线玻璃门查看。

利勃海尔UWTgb 1682嵌入式双温区酒柜采用独特的黑色玻璃门设计, 是您家中最亮眼的存在。全玻璃门采用了我们非常独特的TipOpen技术, 您只需轻敲隔热玻璃门即可轻巧开门。天然的榉木搁架, 采用纯手工打磨而成, 不会释放出有害气体和异味, 保证葡萄酒平稳、安全地摆放。

优雅的台下式嵌入设计能够完美地适配您的厨房中岛或是吧台。UWTgb 1682搭载两个独立温区, 您可按需存储不同的葡萄酒, 为每一款葡萄酒带来最适宜的温度。活性炭过滤器可有效防止葡萄酒受空气中的异味影响, 每12个月更换一次最佳。

UWTgb 1682

Vinidor

LED

Wine


Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

噪声 dB(A) *	36
总容积 (升)	94
最大存储量-波尔多 (0.75升) **	34
搁架数量	5
滑轨搁架	3
搁架材质	榉木
电子控制	LCD显示器, 触控按键
温度范围°C	+5°C至+20°C
温度区域	2
温度警报	可视/声音
内部照明	LED
门警报	声音
安全恒温器	✓
活性炭过滤器	✓
门类型	黑色防紫外线玻璃门(无边框, 无把手)
柔性系统	✓
门铰方向	右, 可逆
产品尺寸 (高/宽/深) cm	81.8 / 59.7 / 57.7
开孔尺寸 (高/宽/深) cm	82 - 87 / 60 / 最小58
毛重/净重 (kg)	52 / 48
电压/频率 (V/Hz)	220-240 / 50

安装图解:



活性炭过滤器
产品编号: 988128900

* 噪声符合EN 60704-3

** 以上型号仅用于存储葡萄酒。根据德国标准DIN 波尔多瓶 bordeaux 最大容量(0.75 l), 尺寸参照法国标准 NF H35-124(H:300.5mm, Ø 76.1mm)。

1 可选配件: 活性炭过滤器 (产品编号: 988128900)

注: 利勃海尔将尽力确保本宣传页中的所有规格和信息准确无误; 同时, 利勃海尔保留在不另行通知的情况下作出更改的权利。如果实际的设备尺寸、规格和额定值至关重要, 我们建议您仔细查看每台产品随附的安装说明。