

---

# WPbsi 5252

---

Weintemperierschrank  
Vinidor

# LIEBHERR

Standgerät



Standgerät

**LIEBHERR**

# WPbsi 5252

Weintemperierschrank  
Vinidor



← 60 →



Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	127 / 0,347 kWh <sup>1</sup>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	155 <sup>2</sup>
Gesamtvolumen	367 l <sup>3</sup>
Geräusch-Schallleistung / -Klasse	37 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür	Isolierglastür mit Rahmen in BlackSteel
Seitenwände	BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T)	185,4 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	8
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	4016803088073

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>3</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features

---



**EasyFill Beladungshilfe**

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.




**FreshAir-Aktivkohlefilter**

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



**Bigger Vegetable Basket with Pullout @ 90degree door opening**

The bigger vegetable basket with a pullout feature enhances the organization of the refrigerator. With more space available and a pullout mechanism, users can arrange their fruits and vegetables more efficiently, making it easier to find and access items.



**2 höhenverstellbare Stellfüße**

Für einen sicheren Stand. Dank der höhenverstellbaren Stellfüße lässt sich Ihr Weintemperschrank optimal ausrichten und passt sich auch an unebene Untergründe perfekt an. So können Sie sicher sein, dass die Tür immer dicht schließt, keine Wärme eindringt, sich kein Kondensat bildet und die Temperierbedingungen konstant bleiben. Das schützt die Qualität Ihres Weines.



**Kindersicherung**

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Geräts verhindert wird. Ist die Kindersicherung eingeschaltet, wird dies durch ein Symbol in der Benutzeroberfläche angezeigt.



**Spracheinstellungen**

Die Kommunikation mit Ihrem Weintemperschrank ist ein Kinderspiel. Wählen Sie am Touch-Display ganz unkompliziert zwischen neun Sprachen aus: DE, EN, FR, ES, IT, NL, CS, PL, PT – und schon bedienen Sie Ihren Liebherr in Ihrer Wunschsprache. Ganz einfach. Quite simple. C'est simple.

