

CFe 1870

Congélateur coffre superisolé

○ Pure



Grand congélateur

CFe 1870

Congélateur coffre superisolé
○ Pure

←105→



German
Engineering

Smart Frost

Stop Frost

Super Frost

LED

Frost Protect

Classe énergétique		
Cons. électrique annuelle/24h	226 / 0,619 kWh	
Volume total	281 l	
Niveau sonore / classe sonore	33 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)	
Porte / Côtés	Blanc / Blanc	
Dimensions en cm (H / L / P)	82,5 / 104,5 / 70,2	
Commandes		
Régulation électronique	Régulation électronique à affichage digital au bas du caisson Thermomètre avec affichage digital de la température	
Alarme de porte	visuelle et sonore	
Alarme de température	visuelle et sonore	
Congélateur		
Nombre d'étoiles	****	
StopFrost	oui	
Éclairage intérieur	Eclairage LED	
Corbeilles suspendues ou posables	2	
autres corbeilles en option	2	
Nombre max. de corbeilles	4	
Pouvoir de congélation en 24 heures	10 kg	
Autonomie	40 h	
Evacuation de l'eau de dégivrage	oui	
Avantages d'équipement		
Ouverture de porte	Charnière à gauche, réversible/droite réversible	
Joint de porte amovible	oui	
Serrure	option	
EAN-Nr.	9550000035065	


¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques




SmartFrost

Grâce au SmartFrost, la corvée de dégivrage est fortement diminuée : l'évaporateur est noyé dans les parois de l'appareil. Ainsi la formation de givre est fortement limitée, les températures sont plus homogènes et constantes et l'entretien est facilité grâce à une cuve particulièrement lisse.



StopFrost

L'innovation StopFrost offre deux avantages décisifs : la formation de givre dans l'espace congélateur et sur les produits congelés est sensiblement réduite, ce qui autorise un dégivrage beaucoup moins fréquent. De plus, le système StopFrost empêche la formation d'une sous-pression lors de l'ouverture et de la fermeture du couvercle du coffre. Ainsi, le congélateur coffre peut être facilement ouvert à tout moment.



Système automatique SuperFrost

Avec le système automatique SuperFrost, la congélation devient un plaisir simple et économe en énergie. Il permet d'abaisser rapidement la température à - 32 °C et crée ainsi une réserve de froid pour une congélation préservant les vitamines. Dès que le processus de congélation est terminé, le système automatique SuperFrost revient au fonctionnement normal après un maximum de 65 heures, contribuant ainsi à l'économie d'électricité.

Frost Protect

FrostProtect

Afin de garantir un parfait fonctionnement des congélateurs par températures ambiantes basses, les appareils sont équipés d'un système FrostProtect qui les rend compatibles avec une basse température maximale de -15 °C. Si la température ambiante descend en dessous de +10 °C, ces appareils continuent à fonctionner efficacement. Les appareils peuvent ainsi être installés dans des pièces non chauffées, par exemple dans un garage.

Dessin technique



Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(06.09.2024)

