

# XRFst 5295

Side-by-side kombináció

△ Peak




# LIEBHERR

## SFNstd 529i

Szabadon álló fagyasztó NoFrost és IceTower készülékkel

△ Peak



← 60 →



## Tartozékok

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 988098000 | Vízszűrő                             |
| 603004101 | 3 méteres tömlő IceMaker készülékhez |
| 979734800 | EasyTwist-ice                        |
| 742335900 | Fagyasztótálca                       |
| 988117400 | Jégkockatartó fedéllel               |
| 988103600 | Jégakku                              |
| 742159300 | Jégkockalapát                        |
| 990187100 | Jégkockafogó                         |

|                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály           | <b>D</b> <sup>1</sup>                                                                                           |
| Energiafogyasztás év/24 h             | <b>199 / 0,545 kWh<sup>1</sup></b>                                                                              |
| Teljes hűtött tér                     | <b>277 l<sup>2</sup></b>                                                                                        |
| Zajszint                              | <b>34 dB(A)</b>                                                                                                 |
| Klímaosztály                          | <b>SN-T (+10 °C ig +43 °C)</b>                                                                                  |
| Ajtó-, és oldallapok                  | <b>SmartSteel / SmartSteel</b>                                                                                  |
| Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé) | <b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>                                                                          |
| <b>Vezérlés</b>                       |                                                                                                                 |
| Vezérlés                              | 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe<br>Digitális hőmérsékletkijelző                       |
| Csatlakozó                            | SmartDeviceBox-szal                                                                                             |
| Ajtóriasztás                          | optikai és akusztikus                                                                                           |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén     | optikai és akusztikus                                                                                           |
| <b>Fagyasztórész</b>                  |                                                                                                                 |
| Mélyhűtőfokozat                       | ****                                                                                                            |
| Megvilágítás                          | LED-belsővilágítás                                                                                              |
| Fagyasztó fiókok                      | 7 fiók, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen,<br>VarioSpace<br>Legfelső fiók kényelmes dőlésfunkcióval   |
| Jégkocka készítő                      | Állandó vízcsatlakozás 3/4", LED-belsővilágítás                                                                 |
| Jégkocka előállítása/24 h             | 0,8 kg                                                                                                          |
| max. jégkocka készlet                 | 8,0 kg                                                                                                          |
| Fagyasztási teljesítmény 24 óra alatt | 18 kg                                                                                                           |
| Tárolási idő üzemzavar esetén         | 16 h                                                                                                            |
| VarioSpace                            | igen                                                                                                            |
| Hűtőakku                              | 1                                                                                                               |
| <b>A felszereltség előnyei</b>        |                                                                                                                 |
| Side-by-side koncepció                | Oldalfal fűtés jobb oldalon, alkalmas együttes használatra más<br>hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel |
| Ajtónyitás iránya                     | bal, átfodítható                                                                                                |
| Cserélhető ajtótomítás                | igen                                                                                                            |
| EAN                                   | 4016803132196                                                                                                   |

Az áttekintés a legfontosabb tartozékok kivonatát mutatja be.  
A készülék összes többi tartozékát, valamint további információkat talál a  
home.liebherr.com oldalon.

<sup>1</sup> A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellélt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

<sup>2</sup> Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyas és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

## Jellemzők



### NoFrost

Amikor kinyitja a fagaszttórekeszt, mélyhűtött élelmiszereket szeretne látni, jeget és deresedést viszont egészen biztosan nem. A NoFrost védi a fagaszttóteret a nem kívánt jegesedéstől, amely sok energiát fogyaszt és a pénztárcát sem kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagaszttórekesz leolvasztásával bajlódnia, több ideje jut más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat.



### Integrált SmartDeviceBox

Liebherr készüléke a konyhában áll – de ha szeretné, bármikor csatlakozik az internethez. Az integrált SmartDeviceBox tálcán kínálja az okosothonok összes előnyét. Egyszerűen csak csatlakoztassa és kapcsolja be az eszközt, majd kösse össze Liebherr készülékét wifin keresztül a hálózattal.



### SmartSteel

A SmartSteel felületének köszönhetően a készülék letisztult formájával minden konyha tökéletes kiegészítője. A vízszintes polírozás kiemeli a rozsdamentes acél karakterét, selymes fényt és kellemes tapintást kölcsönözve neki. A speciális bevonat minimálisra csökkenti az ujjlenyomatok megjelenését, és védi a felületet a karcolásokkal szemben. Így semmi sem zavarhatja meg a tökéletes összképet.



### Touch & Swipe kijelző

Liebherr készüléke figyel minden ujjmozdulatára: a Touch & Swipe kijelzőnek köszönhetően intuitív módon és könnyedén kezelheti hűtőszekrényét. A funkciók (pl. „SuperCool”) érintéssel és sepréssel egyszerűen kiválaszthatók a színes kijelzőn. Ugyanilyen könnyen szabályozhatja a hőmérsékletet is. De mi történik, ha éppen nem használja a kijelzőt? Akkor a tényleges hőmérséklet látható rajta.



### IceTower

Az IceTower 8 kg-os jégkockakészlete gondoskodik róla, hogy a partin sose fogyjon el a hideg ital. A jégkockalapát és a teleszkópos síneken kihúzható tálca segítségével kényelmesen hozzáférhet a jégkockákhoz. Egy külön behelyezhető tállal kisebb mennyiségeket is tárolhat a jégből, amely alatt fagyasztott áru tartható. A mellette lévő fiókrekeszben pedig egyéb fagyasztott termékeket helyezhet el.



### LED-es IceMaker-világítás

Ajándékozza meg magát naponta egy apró örömmel: vessen egy pillantást friss jégkockáira. Az IceMaker-világításban megcsillannak jégkockái. A LED-világítás ajtónyitáskor automatikusan bekapcsol. A megvilágított jégkockák látványa örömet okoz – és meghozza a kedvet egy jeges italhoz.

## SRBstc 529i

BioFresh Professional fagyasztó

△ Peak



← 60 →



## Tartozékok

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 988242901 | FreshAir aktívzénszűrő |
| 988245900 | Vajasdoboz             |
| 988264401 | VarioSafe              |
| 903117000 | VarioBox               |
| 988267100 | FlexCube               |
| 988098000 | Vízszűrő               |
| 988264600 | Italállvány            |
| 988246600 | 3-as palacktartó       |

|                                       |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiahatékonysági osztály           |                                                                                                                                       |
| Energiafogyasztás év/24 h             | 108 / 0,295 kWh <sup>1</sup>                                                                                                          |
| Teljes hűtött tér                     | 386 l <sup>2</sup>                                                                                                                    |
| Hűtött terek                          | Hűtőrésszel: 246,2 l / BioFresh rész: 140,6 l                                                                                         |
| Zajszint                              | 34 dB(A)                                                                                                                              |
| Klímaosztály                          | SN-T (+10 °C ig +43 °C)                                                                                                               |
| Ajtó-, és oldallapok                  | SmartSteel / SmartSteel                                                                                                               |
| Készülék méret cm-ben (Ma / Szé / Mé) | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                                                                                      |
| <b>Vezérlés</b>                       |                                                                                                                                       |
| Vezérlés                              | 2,4"-os színes TFT-kijelző az ajtó mögött, Touch- & Swipe<br>Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a BioFreshrészhez                |
| Csatlakozó                            | SmartDeviceBox-szal                                                                                                                   |
| Ajtóriasztás                          | optikai és akusztikus                                                                                                                 |
| <b>Hűtőrésszel</b>                    |                                                                                                                                       |
| Ventilátor                            | PowerCooling Ambilight világítással FreshAir aktívzén-<br>szűrővel                                                                    |
| Ajtó tárolópolcok                     | Premium GlassLine tároló polc palacktartóval, kihúzható<br>VarioBoxok, variálható tojástartó, vajtartó                                |
| VarioSafe                             | igen                                                                                                                                  |
| Palacktartó                           | Integrált palacktartó                                                                                                                 |
| Megvilágítás                          | Világító panel mindkét oldalon<br>LED-es hátfal-megvilágítás                                                                          |
| BioFresh rekesz                       | 3 BioFresh rekesz SoftTelescopic sínekkel,<br>2 Fruit & Vegetable rekesz, ebből 1 HydroBreeze,<br>1 Meat & Dairy rekesz, 1 FlexSystem |
| <b>A felszereltség előnyei</b>        |                                                                                                                                       |
| Side-by-side koncepció                | Oldalfal fűtés bal oldalon, alkalmas együttes használatra más<br>hűtő-, fagyasztó- és/vagy borhűtő készülékkel                        |
| Ajtónyitási iránya                    | jobb, átfordítható                                                                                                                    |
| Cserélhető ajtótomítás                | igen                                                                                                                                  |
| EAN                                   | 4016803129837                                                                                                                         |

Az áttekintés a legfontosabb tartozékok kivonatát mutatja be.  
A készülék összes többi tartozékát, valamint további információkat talál a  
home.liebherr.com oldalon.

<sup>1</sup> A deklarált energiafelhasználás elérése érdekében szükséges a géphez mellékelt távtartók használata. Ezáltal a készülék mélysége kb. 1,5 cm-rel megnő. A készülék a távtartók használata nélkül is teljesen működőképes, az energiafogyasztása viszont enyhén megnő.

<sup>2</sup> Az (EU) 2019/2016 rendelet értelmében a teljes térfogatot (kerekített) egész számként, a fagyasztó és frissentartó rekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

## Jellemzők



**BioFresh Professional**

A BioFresh Professional rekesz további frissességet biztosít az élelmiszereknek a hosszú eltarthatóság érdekében – egy lenyűgöző funkcióval: A HydroBreeze-nek köszönhetően egy hűvös köd takarja be védőbalzsamként a gyümölcsöket és zöldségeket. A 0 °C feletti hőmérséklet és a magas páratartalom ideális környezet a csomagolatlan gyümölcsök és zöldségek számára.



**BioFresh + HydroBreeze**

Úgy kívánja hűteni a gyümölcsöket és a zöldségeket, akár a profik? A HydroBreeze le fogja nyugtázni: a hideg köd a rekeszben uralkodó, kicsivel 0 °C feletti hőmérséklettel együtt biztosítja az élelmiszerek extra hosszú eltarthatóságát. Emellett nagyszerű látványt nyújt. A HydroBreeze 90 percenként bekapcsol 4 másodpercre, ajtónyitás esetén pedig 8 másodpercre.



**Fruit & Vegetable rekesz**

Ropogós saláta vagy eper: az érzékeny élelmiszerek különleges törődést igényelnek, hogy tovább frissek maradjanak. Erről gondoskodnak a BioFresh rekeszek. A „Fruit & Vegetable rekeszben” 0 °C-hoz közeli a hőmérséklet. A tartós páratartalomnak és szoros zárásnak köszönhetően itt különösen jól érzik magukat a csomagolatlan gyümölcsök és zöldségek. Semmit nem kell beállítania.



**Meat & Dairy rekesz**

Szeretné, ha a borjúfilé vagy a tej sokáig friss maradna? A BioFresh rekeszekkel ez nem probléma. A „Meat & Dairy rekeszben” 0 °C-hoz közeli a hőmérséklet, ami ideális feltételeket teremt az érzékeny élelmiszerek tárolásához. A legjobb az egészben: minden tökéletesen be van állítva gyárilag az azonnali használatához, Önnek már csak élveznie kell a frissességet.



**InfinitySpring**



Friss, hűs ivóvizet biztosító forrás a konyhában: mesébe illően hangzik, pedig éppen ilyen az InfinitySpring. A vízadagoló csepegésgátló csapjából friss, hideg vizet engedhet. Egyszerűen csak működtesse a panelt a kanccsál vagy az üveggel, és élvezze a frissítő vizet. Így nem kell vizespalackokat vásárolnia, ráadásul fenntarthatóan cselekszik környezetvédelmi szempontból.




**Integrált SmartDeviceBox**

Liebherr készüléke a konyhában áll – de ha szeretné, bármikor csatlakozik az internethez. Az integrált SmartDeviceBox tálcán kínálja az okosothonok összes előnyét. Egyszerűen csak csatlakoztassa és kapcsolja be az eszközt, majd kösse össze Liebherr készülékét wifin keresztül a hálózattal.

## Műszaki rajz



SFNstd 529i



SRBstc 529i

A termékek és azok adatai reklámcélokból vannak beállítva. Bár minden erőfeszítést megteszünk a szórólapban szereplő adatok és információk pontosságának biztosítására, a Liebherr fenntartja a jogot a változtatásokra előzetes értesítés nélkül. Amennyiben a készülék tényleges méretei, specifikációi és teljesítménye döntő fontosságúak, javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott készülékhez mellékelte telepítési útmutatót. A Liebherr nem vállal felelősséget az esetleges károkért. (13.12.2024)



home.liebherr.com