

IRSe 4100

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh

○ Pure



IRSe 4100

Chłodziarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh

O Pure

Easy
FreshSmart
Device
readyTouch-
DisplaySuper
Silent↑
122
↓

Konstrukcja Drzwi niezależne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej

Klasa efektywności energetycznej

Zużycie energii w ciągu 365 dni 101 / 0,276 kWh

Pojemność całkowita 201 l¹

Poziom głośności w dB 35 dB(A)

Klasa klimatyczna SN-T (+10 °C do +43 °C)

Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.) 121,6-123,1 / 56-57 / min. 55

Sterowanie

Sterowanie Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, monochromatyczny, elektronika dotykowa
Cyfrowy wyświetlacz temperatury

Interfejs SmartDeviceBox: opcjonalnie

Alarm otwartych drzwi optyczny i dźwiękowy

Chłodziarka

Drzwi wewnętrzne Półki drzwiowe z wysokiej jakości tworzywa z przestrzenią na butelki i puszki, tacka na jajka

Oświetlenie Oświetlenie sufitowe LED

Pojemniki na warzywa i owoce 1 EasyFresh-Safe na szynach

Zalety wyposażenia

Kierunek otwierania drzwi prawo wymienne

Wymienne uszczelki drzwiowe tak

Kod EAN 4016803116134

Akcesoria

612526500	SmartDeviceBox
988245900	Pojemnik na masło
988246400	VarioSafe
743892200	VarioBox
988267100	FlexCube
988246200	Półka na butelki
988246600	Potrójna półka na butelki
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry

Cechy



EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.



Możliwość doposażenia w moduł SmartDeviceBox

Chcesz przygotować się na przyszłość Smart Home? Twoja lodówka Liebherr chętnie Ci w tym pomoże: możesz doposażyć ją w moduł SmartDeviceBox, który umożliwia korzystanie z internetu. Moduł SmartDeviceBox można bardzo łatwo zainstalować i otwiera on już dziś przed użytkownikami cały świat cyfrowych możliwości.



Wyświetlacz dotykowy

Naprawdę poruszające: za pomocą wyświetlacza dotykowego można łatwo i intuicyjnie obsługiwać urządzenia Liebherr. Na wyświetlaczu są prezentowane w przejrzysty sposób wszystkie funkcje. Za pomocą lekkiego dotknięcia palcem można wybierać na przykład bez problemu funkcje lub też sprawdzać aktualną temperaturę w lodówce.



Miejsce na blachę do pieczenia

Chcesz utrzymać świeżość samodzielnie wykonanych wypieków? Albo przechować przygotowaną pizzę, która ma dopiero później trafić do piekarnika? Wystarczy po prostu wsunąć blachę do pieczenia do lodówki Liebherr – oferuje ona dosyć miejsca, aby zmieścić blachę. Bardzo praktyczna cecha: blachę do pieczenia można wsunąć i wysunąć przy otwarciu drzwi na 90°.



SuperSilent


Cśś – posłuchaj dobrze: lodówka Liebherr jest tak cicha, że trzeba naprawdę wyteżyc słuch, aby ją usłyszeć. Co się za tym kryje? Wszystkie komponenty chłodzące, takie jak sprężarki, zawory, wentylatory oraz parownik są zoptymalizowane i perfekcyjnie dostosowane do siebie. Dzięki temu w kuchni słychać tylko to, co chcemy usłyszeć.



Oświetlenie górne LED

Oświetlenie górne LED oświetla wnętrze od góry – w celu zapewnienia dobrego widoku artykułów spożywczych. Doskonały kierunek oświetlenia: Diody LED są zamontowane przed płytami szklanymi, w związku z czym nawet pełna lodówka jest dobrze oświetlona.

Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączonej do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

