

Fv 913

Pultová mraznička s dynamickým chlazením



Brutto/užitný objem	93/66 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	497/552/830
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	377/391/609
Plocha pro prezentaci zboží (TDA)	0,25 ¹
Energetická třída	
Spotřeba energie za rok	1007 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	4
Teplotní třída (energetická směrnice)	L1
Okolní teplota	+10 °C Do +30 °C ³
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Příkon	1,5 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-10 °C Do -25 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / stříbrná
Materiál dveří / barva	Izolované prosklené dveře s hliníkovým rámem / stříbrná
Materiál vnitřních stěn	ocel
Typ ovládání	7segmentový LED displej s tlačítky
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED podélné osvětlení, samostatně spínané a stmívatelné
Výstražný signál	optický a akustický
Přestavitelné odkládací plochy	2
Materiál poliček	rošty potažené umělou hmotou
Nosnost polic	30 kg
Madlo	prohlubeň pro madlo
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	48,9/46,4 kg
EAN	955000033603

¹ Měřeno podle normy EN 23953.

² V souladu s nařízením EU 2019/2018.

³ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.