
Aus Liebe zur Frische

Entdecken Sie unsere Rundum-Sorglos-Geräte, die bei Frischetechnologien, Effizienz und Design neue Maßstäbe setzen.

LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren





Entscheiden Sie sich. Für Alles.

Mit uns müssen Sie nur auf eines verzichten: Kompromisse. Denn wir wollen, dass unsere Geräte nicht nur dank der besten und innovativsten Frischetechnologien überzeugen, sondern auch dank einem nachhaltigen Produktlebenszyklus und Qualität Made in Germany. Jahr für Jahr. Tag für Tag.

Wir sind für 2025 sogar förmlich über uns hinausgewachsen – mit extra hohen Einbaugeräten und extra viel Platz für Ihre Lebensmittel. Auch in der Flexibilität haben wir noch einmal zugelegt, dank neuer Unterbaugeräte in zwei verschiedenen Höhen. Und sicher das Highlight für Design-Fans: unsere komplett neuen Stand-French-Door-Kombinationen mit MoodLight und praktischem Water & Ice-Center direkt außen am Gerät.

Hinzu kommen die vielen unsichtbaren Innovationen, die unsere Kühl- und Gefriergeräte zu den energieeffizientesten und leisesten Geräten auf dem Markt machen.

Sie sehen: Wir haben wieder alles getan, um Ihnen die Entscheidung für einen Liebherr so einfach wie möglich zu machen. Noch einige Argumente mehr finden Sie auf den folgenden Seiten. Viel Spaß beim Entdecken.

Inhaltsverzeichnis

6	Historie	30	AutoDoor
7	Qualität	31	SmartDevice
8	Nachhaltigkeit	32	Design
10	Nutzungsphase	34	French-Door-Kombinationen
12	Frischetechnologien	38	Side-By-Side-Kombination mit Weintemperierteil
16	Energieeffizienz	40	Unterbaugeräte
18	Energieeffizienz-Champions	42	Weinkühlschränke
19	10-Jahre Herstellergarantie	44	Weintemperierschränke
20	75 cm breite Kühl- Gefrierkombinationen	46	Weinlagerschränke
21	XL-Einbaugeräte 194 cm Nische	48	Kurzübersicht: Standgeräte Einbaugeräte Weingeräte
22	Nachhaltiges Gefrieren	67	MyStyle
23	BluRoX	68	Erklärung Serien
24	OpenStage	70	Zubehör
25	Komfort und Ergonomie – Kühlen	71	Erklärung Ausstattung
26	Wasser und Eis		
28	VarioTemp		
29	Komfort und Flexibilität – Gefrieren		



Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten finden Sie in einer Kurzübersicht ab Seite 48 oder auf unserer Website inklusive der Liebherr-Fachhandelspartner unter: home.liebherr.com

Innovation hat viele Formen.

Ganz egal welchen Platz und welche Bedürfnisse Sie haben, ein Liebherr ist immer die richtige Entscheidung. Ob Gefriertruhe oder Kühlschrank. Ob riesige Side-by-Side-Kombination, ob Stand- oder Einbaugerät oder kompaktes Unterbaugerät. Sie profitieren immer von unserer Innovationskraft und der Liebe für jedes Detail. Alles für unser Ziel: die langanhaltende Frische Ihrer Lebensmittel.



Kühlschränke



Kühl-Gefrier-
kombinationen



Side-by-Side-
Kombinationen



French-Door



Gefrierschränke



Gefriertruhen



Tisch- und
Unterbaugeräte



Weingeräte

Deutsche Ingenieurskunst – damals wie heute

Seit 1954 fertigen wir Kühl- und Gefriergeräte in höchster Qualität und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor unsere langlebigen Produkte.

German Engineering – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.



„Mein Leben hat mich in der Auffassung bestärkt, dass man mit dem festen Willen, gute Arbeit zu leisten und die unterschiedlichen Kundenwünsche nach Kräften zu erfüllen, auch Ziele erreichen kann, die zunächst fast unerreichbar scheinen. Von Rückschlägen darf man sich nicht gleich entmutigen lassen, und der Glaube an sich selbst kann da Berge versetzen.“

Dr.-Ing. e. h. Hans Liebherr (1915 – 1993)



Der L 319 war in den 1960er-Jahren das „Fahrende Schaufenster“ von Liebherr-Hausgeräten. Bis 1968 war der speziell umgebaute Bus in der Bundesrepublik unterwegs und warb für moderne Kühl- und Gefriergeräte aus Oberschwaben.




Schon im Jahr 1954 liefen in Ochsenhausen unsere ersten Geräte vom Band. Und genau hier steht auch heute noch unser Stammwerk.

Qualität, die auch in 15 Jahren noch Qualität ist.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Und so wie dem Türscharnier geht es bei uns jedem anderen Funktionsteil – es wird ausgiebig und intensiv getestet. Alles für ein Ziel: eine Nutzungsdauer unserer Geräte von mindestens 15 Jahren.



Mit modernster Lasertechnologie wird die gesamte Türoberfläche sowie die Präzision des Liebherr-Schriftzugs kontrolliert – für Qualität bis ins kleinste Detail.



Unser Weg in die Zukunft

Unsere Produktinnovationen verbindet eines: Sie beschreiben den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Verantwortung zu übernehmen ist schon in unseren Grundwerten manifestiert. So hat die Forschung und Entwicklung von ökologischen Lösungen bei uns seit Jahrzehnten Tradition. Dabei haben wir stets den gesamten Produktlebenszyklus im Blick.

Menschen und nachhaltiges Wirtschaften

Die Einhaltung der Menschenrechte ist für uns von äußerster Wichtigkeit. Wir legen Wert darauf, alle Menschen gleich zu behandeln und die Gesundheit und Sicherheit sowie die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden zu gewährleisten. Außerdem wollen wir einen positiven Beitrag in unseren Gemeinden leisten.


Recycling

Wir streben langfristig eine Kreislaufwirtschaft an und gestalten unsere Produkte aktiv für eine mögliche Wiederverwendbarkeit unserer gebrauchten Materialien, indem wir ihre Trennbarkeit erhöhen.

Darüber hinaus legen wir auch Wert auf verantwortungsvolle und wirtschaftliche Praktiken, einschließlich langfristiger Finanzplanung und Selbstfinanzierung. Fairness gegenüber anderen Marktteilnehmern, die Einhaltung von Gesetzen sowie von internen Standards und Verhaltenskodizes sind integraler Bestandteil unseres Ansatzes.

Materialien

Wir möchten die ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten reduzieren und bereiten kreislauffähige Produkte vor, indem wir verstärkt erneuerbare Materialien und Rezyklate in unseren Geräten verwenden und die Vielfalt unserer Materialien reduzieren. Dabei betrachten wir das gesamte Produkt.



Nutzung

Wir reduzieren unsere Umweltbelastung, indem wir weiterhin erstklassige energieeffiziente Produkte anbieten, die maximal haltbar und leicht zu reparieren sind – unterstützt durch einen vorausschauenden Kundenservice. Außerdem bieten wir Ihnen Produkte und Lösungen an, die Ihnen dabei helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Dazu mehr auf den nächsten Seiten.

Produktion

Wir möchten umweltbewusst produzieren, indem wir den Energiebedarf unserer Werke senken und verstärkt erneuerbare Energiequellen nutzen. Mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, der Minimierung von Abfall und der Vermeidung von Verunreinigungen reduzieren wir unsere Umweltauswirkungen über die CO₂-Emissionen hinaus.



Lebensmittel retten mit Lieberr

Weltweit werden jedes Jahr ungefähr 1.052 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.¹ In Deutschland sind das pro Kopf jährlich 79 kg.²

79 Kilogramm²

Die Menge der Lebensmittelabfälle verteilt sich in etwa wie folgt auf relevante Gruppen:²



50%
frisches Obst und Gemüse



4%
Milchprodukte



5%
Fleisch und Fisch



7%
Gekochtes und Zubereitetes

Lebensmittel sind neben dem emotionalen und monetären Wert auch ökologisch wertvoll.

Die Nahrungsmittelproduktion ist verantwortlich für³

25%

aller weltweiten Treibhausgasemissionen und

70%

des Süßwasserverbrauchs.

¹ UNEP Food Waste Index Report (2024)


² Statistisches Bundesamt 2024

³ Our World in Data (2022)



Mit unseren durchdachten Frischetechnologien und digitalen Lösungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Lebensmittelabfälle ganz einfach zu reduzieren.

Für die perfekte Lagerung von Lebensmitteln ist neben der idealen Temperatur auch die optimale Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Faktor. Bei Lieberr haben wir genau dafür innovative Frischetechnologien entwickelt und diese von Jahr zu Jahr verfeinert. Damit frische Lebensmittel auch nach Tagen der Lagerung noch unverfälscht frisch schmecken und Vitamine sowie Nährstoffe in ihrer Gänze erhalten bleiben. Für jegliche Art an frischen Lebensmitteln gibt es die richtige Frischetechnologie:



DuoCooling



Easy Fresh

+10 Tage

+8 Tage

+3 Tage

+10 Tage

Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Bio Fresh

+11 Tage

+12 Tage

+40 Tage

+40 Tage

+48 Tage

Fruit & Vegetable-Safe



EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse

Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen, ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



BioFresh Professional mit HydroBreeze – Kühlen wie die Profis

Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt, sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



DuoCooling – Kein Austrocknen

Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



BioFresh – Unser Alleskönner

Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0 °C deutlich kühler als im Rest des Geräts. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe – wie fangfrisch vom Markt

Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2 °C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



NoFrost – Nie mehr abtauen

Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische des Gefrierbegriffs garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.




Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Meat & Dairy-Safe

Maximale Effizienz mit Liebherr

Die größten Umweltauswirkungen von Kühl- und Gefriergeräten sind auf den Energieverbrauch während ihrer Nutzungsphase zurückzuführen, da diese 24 Stunden am Tag im Einsatz sind. Sie sind durchschnittlich für etwa ein Fünftel des gesamten Stromverbrauchs in Haushalten verantwortlich.¹



Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner: Neben dem geringen Stromverbrauch unseres gesamten Produktprogramms punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel und einer intelligenten Sensorik für eine optimale Kälteleistung.



Energieverbrauch

Unsere Geräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking oder unterbieten sogar die höchste Effizienzklasse. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und das Portemonnaie.



Kühlvolumen

Von extragroßen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, trotz höchster Energieeffizienz keinen Liter Kühlvolumen zu verschenken.



Geräuschniveau

Küche und Wohnraum verschmelzen mehr und mehr. Deswegen setzen wir neben höchster Energieeffizienz, auf „hörbar“ leisere Geräte.




Kälteleistung

Die intelligente Sensorik unserer Geräte passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – sie sind im Alltag energieeffizient und sparsam, aber voll da, sobald der Wochenendeinkauf gekühlt werden muss.

¹ Umweltbundesamt (2021). Bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt in Deutschland.

Noch einmal 10% sparsamer* als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A: Damit setzt unsere Standkombination neue Maßstäbe – selbst für uns.

Die ultraeffiziente Kühl-Gefrierkombination in edlem BlackSteel ist eines der energiesparendsten Geräte überhaupt. An der Ausstattung aber wurde nicht gespart: Die BioFresh-Safes sorgen für langanhaltend frische Lebensmittel und dank EasyTwist-Ice für stets perfekt gekühlte Drinks. Darüber hinaus ist das Gerät mit lediglich 29 dB(A) superleise.



A
↑
G A

Ultra
Efficient
A -10%*

Ultra
Silent

29 dB(A)

CBNbsa10 575i-1 ◊ Prime-Serie

*Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).

Unser Versprechen:
Weltweit unerreichte
Energieeffizienz.



ICBa 5123 ♦ Plus-Serie
Erhältlich ab 2. Quartal 2025



Frische ohne
Kompromisse

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind für uns nicht nur Schlagworte. Warum? Weil bei Liebherr jedes kleinste Detail unseren hohen Ansprüchen gerecht werden muss. Alle Funktionsteile werden ausgiebig und intensiv getestet. Solange, bis wir von der maximalen Qualität unserer Kühl- und Gefriergeräte überzeugt sind.



10-Jahre
Herstellergarantie*
sichern:



Kaufen

Kaufen Sie Ihr neues Liebherr-Gerät* bis zum 31.12.2025 bei einem Liebherr-Fachhandelspartner.



Registrieren

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 12 Monaten über unser Web-Formular oder unsere SmartDevice-App.



Freuen

Freuen Sie sich über 10-Jahre Liebherr-Herstellergarantie und dauerhafte Frische.



*Diese gewähren wir Ihnen kostenlos auf alle Stand-Kühl-Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A und ausgewählte Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B. Mit unserer Herstellergarantie fallen so für Sie 10 Jahre lang keine Kosten für Reparatur und Service an.

Weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf home.liebherr.com/garantie



Registrierung und Garantiebedingungen unter home.liebherr.com/garantie

♦ Plus-Serie

◊ Prime-Serie

↑
178
↓



ICBa 5123
Weltneuheit:
Die erste Einbau-Kühl-Gefrierkombination in Energieeffizienzklasse A.

ab 2. Quartal 2025



ICNb 5123
Die erste Liebherr-Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost in Energieeffizienzklasse B.

ab 2. Quartal 2025



IRBbi 5150
Der erste Einbau-Kühlschrank für eine 178er-Nische mit BioFresh in Energieeffizienzklasse B.



IRBbi 5151
Die erste Einbau-Kühlschrank für die 178er-Nische mit BioFresh und 4*-Gefrierfach in Energieeffizienzklasse B.



ICBNbi 5153
Die erste Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit 0°-Technologie und NoFrost in Energieeffizienzklasse B.

ab 2. Quartal 2025



CBNsda 775i Prime-Serie




ICBNci 5663 Prime-Serie

Das Höchstmaß an Energieeffizienz.


Die freistehende Kühl-Gefrierkombination CBNsda 775i vereint die beste Energieeffizienzklasse A mit einer großzügigen Breite von 75 cm. Zahlreiche Frischetechnologien wie VarioTemp, NoFrost und der größte BioFresh-Safe aller Zeiten bieten beste Lagerbedingungen bei einem unübertroffenen geringen Energieverbrauch. Ideal für umweltbewusste Familien mit langer Einkaufsliste.

Auch als Variante Cnsfa 7723 mit EasyFresh erhältlich.



Für höchste Ansprüche

Wir erweitern unser Sortiment an Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen. Oder sollten wir sagen, wir erhöhen es? Unsere 194 cm hohen XL-Einbaukombinationen fügen sich nahtlos in hochwertige Küchendesigns ein – und stechen in allen Belangen heraus: zwei BioFresh-Safes, höchste Energieeffizienz ihrer Klasse und ein zeitlos elegantes Design. Entdecken Sie unsere neuen XL-Einbaugeräte in den Serien Pure, Plus und Prime – perfekt für alle, mit allerhöchsten Ansprüchen.



Was zählt, sind die inneren Werte.

Auf den ersten Blick wirkt der neue FNa 6635 wie jeder andere Gefrierschrank von Liebherr, doch im Inneren verbirgt sich weitaus mehr. Jedes Bauteil wurde sorgfältig ausgewählt, um ein Gerät zu entwickeln, das nicht nur höchste Energieeffizienz bietet, sondern auch die Umwelt so wenig wie möglich belastet.



FNa 6635 ◊ Plus-Serie

Made in Germany

Gefrieren nachhaltig revolutioniert – mit Vakuum und Vulkangestein

Mit unserer Vakuum-Perlit-Technologie bringen wir eine Innovation auf den Markt, die das Kühlen und Gefrieren nachhaltig verändern wird. Dürfen wir vorstellen? BluRoX.



BluRoX

Made in Germany

Innenbehälter und Isolierschaum

Sowohl der Innenbehälter, als auch der Isolierschaum, enthalten recycelte und biobasierte Materialien. Diese verringern die Umweltbelastung und bieten die gleiche exzellente Isolationsleistung.

Produktverpackung

Auch der ökologische Fußabdruck der Verpackung wurde reduziert, ohne dabei die Transportsicherheit zu beeinträchtigen.



Seitenwände und Tür

Tür und Seitenwände bestehen zu 100% aus recyceltem Stahl, bei dessen Herstellung 80% weniger CO₂-Emissionen entstehen als bei der Herstellung von herkömmlichem Stahl.

Türdichtung

Das für die Türdichtung von uns eingesetzte TPE vereint optimale Funktion mit Langlebigkeit und guter Recyclingkompatibilität.

BluRoX, unsere wegweisende Technologie, kombiniert fein gemahlenes Vulkangestein, Perlit, in einer Vakuumisolierung. Das ermöglicht eine unerreichte Energieeffizienz sowie eine deutliche Erhöhung des Gefriervolumens bei gleichbleibenden Außenmaßen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Isolierungsmethoden sorgt die einzigartige und patentierte BluRoX-Technologie für eine optimale Wärmeleitfähigkeit, was den Energieverbrauch erheblich senkt und einen neuen Maßstab in der nachhaltigen Kühlung setzt.



FNb 505i ◊ Prime-Serie

B A++

Erstes Hybrid-Modell mit BluRoX in der Tür und damit erster NoFrost-Gefrierschrank (165 cm) in Energieeffizienzklasse B.



Frische mit Zoomfaktor

Unsere ergonomischen Schubfächer kommen Ihnen ganz einfach entgegen. Sie sind so besonders leicht zu erreichen – für maximale Übersichtlichkeit.



Das SmartSteel Interieur – vollflächige Edelstahlapplikationen auf der Rückwand und in der Innentür – sowie ein Ventilator mit dezenter Ambiente-Beleuchtung, machen bei jeder Türöffnung das Besondere erlebbar.



Alle BioFresh-Safes sind auch bei voller Beladung komfortabel zu öffnen. Dafür sorgen Teleskopauszüge, auf denen die Schubfächer sanft entgegenkommen. Und dank SoftTelescopic schließen sich die Safes auch fast selbstständig auf leichten Druck.



Die GlassLine-Auszüge in unseren Unterbaumodellen schließen sanft per Selbsteinzug.

Die Küche wird zum Marktstand

Inspiziert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzen die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer alle Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Der komplette Kühlschrankinhalt wird maximal übersichtlich präsentiert und ist ergonomisch ideal erreichbar. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Im unteren Bereich bieten Ihnen zusätzlich drei BioFresh-Safes das perfekte Klima, um Obst und Gemüse sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu lagern.



reddot winner 2021



Ein Getränkedepot. Zwei Möglichkeiten.

Das praktische Auszugsbord aus Teleskopauszügen im IRDdi 51 ist mit zwei herausnehmbaren Flaschenkörben für einen leichten Transport ausgestattet. Es kann für den größeren Durst auch mit einer ganzen Getränkekiste beladen werden.



IRDdi 5121 ♦ Plus-Serie




Open Stage

IRBPci 5170 ▲ Peak-Serie

Spezialisiert auf kühle Drinks

Mit einem Liebherr ist eines sicher: Die Getränke Ihrer Gäste sind immer perfekt gekühlt. Dank der integrierten kalten Wasserquelle und einem nie endenden Eisvorrat. So einfach kann Erfrischung sein.



Direkter Zugriff: das Water & Ice-Center

In der Tür unserer neuen French-Door-Kombinationen (siehe auch Seite 34 – 37) liefert Ihnen das Water & Ice-Center rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice.



Eisvorrat selbst für die größte Party: der IceTower

Der IceTower in unseren Gefrierschränken setzt neue Maßstäbe, denn er vereint gleich zwei großformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 kg Eiswürfel und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen. Damit Ihre Hände bei so viel Kühlgut einigermassen warm bleiben, gibt es von uns noch eine Eiswürfelschaufel dazu.



Lässt Eiswürfel regnen: der IceMaker

Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiswürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiswürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluss verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.



Schnell zapfen, statt lange tragen

Mit InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.



Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice

Mal schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiswürfel lösen. EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut. Alternativ kann er auch problemlos als Zubehör ergänzt werden.



A++

CBNsda 575i Prime-Serie

Nie mehr abtauen dank NoFrost



No Frost

Mit der automatischen Abtaufunktion NoFrost ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert.

Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt, da das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren wird und zusätzlich die Luftfeuchtigkeit abgeleitet wird. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.



Easy Open

Einfach mehrfach öffnen: EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.



Kühlteil (-2°C bis +9°C)



Kellerteil (+14°C)



Gefrierteil (-18°C)

VarioTemp

Flexible Frische mit dem Gefrierteil das auch kühlen kann.

Dank VarioTemp können Sie das Gefrierteil Ihrer Kühl-Gefrierkombination gradgenau von -2°C bis +14°C einstellen. So können Sie es z. B. bei Partys als Extra-Kühlzone nutzen – oder als „Kellerfach“. Und wenn Sie das Gefrierteil mal nicht brauchen? Dann schalten Sie es unabhängig vom Kühlteil ab und sparen Energie und Geld.



-15°C

Das große Plus bei Minusgraden

Kein Platz mehr für ein Gefriergerät in der Küche oder anderen beheizten Räumen in der Wohnung oder im Haus? Kein Problem, denn alle dafür relevanten Komponenten sind mit FrostProtect auf eine Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt, je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern. Sinkt die Umgebungstemperatur unter 0°C, arbeiten unsere Gefriergeräte weiterhin genauso energieeffizient und Ihr Gefriergut bleibt bestens geschützt. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen wie Schuppen oder Garage aufgestellt werden und Sie haben mehr Platz für wichtigere Dinge.



Frost Protect





Wieder ein Handgriff weniger

AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn mit diesem Feature öffnen sich Liebherr-Einbaugeräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl.

Ihre Tür öffnet nicht nur automatisch, sie macht es Ihnen in jeglicher Hinsicht leicht. Denn sie lässt sich auch bequem an Ihre Gewohnheiten anpassen. So können Sie den gewünschten Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum automatischen Schließen ganz individuell wählen. Wer sein Einbaugerät trotz allem lieber per Hand öffnet und schließt, kann das natürlich auch weiterhin tun.



Jetzt mehr über unsere automatische Tür bei ausgewählten Modellen erfahren: home.liebherr.com/autodoor




Immer bestens vernetzt

Fast alle Liebherr-Geräte sind entweder bereits ab Werk vernetzbar oder können nachträglich mit der SmartDevice-Box vernetzt werden.

So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung Ihrer Kühl-, Gefrier- und Weingeräte in Ihr bestehendes Smarthome. Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



home.liebherr.com/getsmart

Setzen Sie ein Statement.

Innen so geschmackvoll wie außen:

Unsere Geräte mit BlackSteel-Interieur passen sich an und stechen doch heraus. Hochwertigster schwarzer Edelstahl innen wie außen machen alle BlackSteel-Standgeräte der Serien Peak und Prime sowie ausgewählte Peak-Einbaugeräte zu einem exklusiven Blickfang – und jedes Öffnen zum reinsten Genuss.

CBNbsa10 575i-1 ◊ Prime-Serie



Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmonisiert mit dem reduzierten, grifflosen Design Ihrer Küche.



Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung Ihrer Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



Perfekt eingepasst

Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in die Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.

Black
Steel
Interior

IRBbsci 5170 ◊ Peak-Serie

Großartig, selbst im kleinsten Detail

Wie wir unsere neuen French-Door-Geräte beschreiben würden? Großartig, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn größtmöglicher Stauraum für Frische verbunden mit Qualität bis ins kleinste Detail werden bei Ihnen keine Wünsche offen lassen.

Optisch bestechen die imposanten Kühl-Gefrierkombinationen durch raffinierte Design- und Feature-Highlights, zum Beispiel dem MoodLight, dem Water & Ice-Centre und der VarioTempZone. Überdurchschnittlich viel Platz für Frische – ob mit EasyFresh, BioFresh oder BioFresh Professional mit HydroBreeze – eröffnet sich hinter den beiden Flügeltüren. Einzelnen und leichtgängig zu öffnen dank unseres patentierten FlexDoorSystems. Und das in zwei Ausführungen: als French-Door mit zwei Gefrierschubladen oder als 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination. Großartig ist bei den neuen French-Door-Geräten also keine Untertreibung.



↑
181
↓

← 91 →

MBsddi 9558 ◊ Prime-Serie
Erhältlich ab Juni 2025

MoodLight

Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden der Gefrierschubladen ästhetisch in Szene und lässt sich dabei ganz nach eigenem Geschmack dimmen.

Mood
Light

Water &
Ice
Centre

Vario
Temp
Zone

Flex
Door
System

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Glass &
Steel
Interior

No
Frost

Soft
System

Smart
Device



MBbsdi 9028 ♦ Plus-Serie
Erhältlich ab Juni 2025

- Water & Ice Centre
- Bio Fresh
- Vario Temp Zone
- Flex Door System
- Glass & Steel Interior
- No Frost
- Soft System
- Smart Device



FlexDoorSystem

So leise geht auf und zu: Mit dem patentierten FlexDoor-System öffnen und schließen die French-Door-Türen auch einzeln ganz leicht und sicher – und die 100% dichte Schließung spart Energie.



Water & Ice-Centre

Das Water & Ice-Centre liefert rund um die Uhr kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice. Praktisch: Die Wassermenge des Wasserspenders lässt sich individuell für jedes Wunschgefäß einstellen.




VarioTempZone

Maximale Flexibilität: Die VarioTempZone kann gradgenau von -18 bis -10 °C und von -2 bis +5 °C eingestellt werden und wird so bei Bedarf zur Extra-Kühlzone.

SmartSteel

BlackSteel



Oberflächenoptionen

Egal für welches Material Sie sich entscheiden. Eines ist in jedem Fall sicher: Ihr Gerät wird zum Hingucker.

Design für edle Küchen. Und höchste Ansprüche.

Die großzügigen BioFresh Professional-Safes inklusive HydroBreeze im obersten Safe, viel Platz im NoFrost-Gefrierteil mit IceMaker sowie ein separates Weintemperteil machen unsere neue Side-by-Side-Kombination zum eleganten Frischezentrum in Ihrer Küche. Und dank InfinitySpring im Kühlteil ist auch immer gekühltes Wasser griffbereit.

2
Zones
max. 44

No
Frost

Ice
Maker

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Glass &
Steel
Interior

XRCbs 5295 Δ Peak-Serie

SmartSteel

BlackSteel



↑
185
↓

←121→

XRCst 5295 Δ Peak-Serie

XRCbs 5295 Δ Peak-Serie

Von der Nische bis zur Kücheninsel: viele Möglichkeiten für jeden Einbau.

Flexibel in der Planung, einfach in der Montage, überzeugend in der Ausstattung: Die neuen Liebherr-Unterbau-Geräte gibt es jetzt sowohl in 82 bis 88 cm Höhe als auch in 86 bis 92 cm – und passen damit perfekt unter jede Arbeitsfläche.

Mit einer breiten Modellauswahl und höchster Qualität dank deutscher Ingenieurskunst ermöglichen die Kühl- und Gefriergeräte noch mehr Flexibilität bei der Küchengestaltung. Auch dank vieler cleverer Interieur-Lösungen sind die kompakten Kühl-, Gefrier- und Weinkühlschränke, echte Raumwunder. Wir sind sicher: Mit der großen Auswahl an Modellen und Ausstattungsvarianten bleiben keine Wünsche offen.



82-88

86-92

82-88

86-92

2
Zones

No
Frost

Easy
Fresh

UWgbi 3682 Vinidor Selection

SUFNc 375i Prime-Serie

URc 375i Prime-Serie



Bewahren, was Sie schätzen.

Entdecken Sie unsere Weinkühlschränke – und erfahren Sie, wie Sie Ihre Sammlung nicht nur perfekt lagern und temperieren, sondern das Echte im Wein bewahren.



Qualitäten, die Weinkeller übertreffen

Die fünf Bedingungen für die perfekte Weinlagerung werden nicht nur wie in einem Weinkeller erfüllt, sondern mit Ingenieurskunst übertroffen. Mit viel Liebe zum Detail.

Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weins.



Temp Protect Plus

Liebherr-Weinkühlschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weins.



Humidity Select

Humidity Control

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinkühlschränken individuell eingestellt werden.

Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.



UV Protect

UV Protect Plus

Glastürmodelle von Liebherr haben eine einzigartige 2-Fach- oder sogar 3-Fach-Anti-UV-Verglasung.

Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weins.



Fresh Air

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinkühlschränken neutralisiert Fremdgerüche.

Die erschütterungsfreie Lagerung des Weins ermöglicht eine ungestörte Reifung.



Vibrate Safe

Liebherr-Weinkühlschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.



SommelierBoard

Ein absolutes Highlight in unserer Vinidor Selection-Serie! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpräsen-ter, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern für den außergewöhnlichen Genuss.



LightTower

Eines der wichtigsten Gestaltungselemente ist das Licht. Die beidseitigen, vertikalen Lichtleisten des LightTower setzen in unseren Vinidor Selection-Modellen die Weinsammlung gekonnt in Szene. Immer wenn die Tür geöffnet wird, oder die ganze Zeit über mit dem dimmbaren Präsentationslicht.



Vertikale Griffmulde

Alle Modelle der Vinidor-Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Griff-lösung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.



FlexFit-Holzborde

Die herausnehmbaren Leisten der FlexFit-Holzborde ermöglichen eine perfekte Passform für jede Flasche, sogar in Magnum-Größe. Durch die individuelle Platzierung der Leisten im Rahmen lagern alle Flaschen sicher.



Mehr zum Thema Weinlagerung und zu unseren Weinkühlschränken mit detaillierten Modellbeschreibungen finden Sie in unserem WeinSpecial Magazin beim Liebherr-Fachhandelspartner und unter: home.liebherr.com/wine



- 3 Zones
- Sommelier Board
- Light Tower
- Flex Fit
- Humidity Select
- Soft System
- Smart Device



2 Zones

3 Zones

WPgbi 7483 Vinidor Selection

Unsere Weintemperierschränke bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genuss-temperatur aufbewahren. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1
ZoneHumidity
ControlLight
ColumnUV
Protect
PlusSmart
Device1
Zone

Unsere Weinlagerschränke bieten Voraussetzungen wie in einem Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinlagerschränke sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.

Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter home.liebherr.com




Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit Humidity-Control ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50% bis 80% RH*. Fällt der Wert auf unter 50% RH weist das Gerät darauf hin.



LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED-LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät mit Glastür. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Selection-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.



Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung

Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzborden Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weines unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

Kühlen und Gefrieren Kurzübersicht



IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Peak-Serie

Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten mit ausführlichen Gerätebeschreibungen finden Sie auf unserer Website inklusive der Liebherr- Fachhandelspartner unter: home.liebherr.com

Standgeräte



MBsddi 9558 ◯ Prime-Serie



CBNste 8872



MBsddi 9558



MBsddi 9028

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Vario Temp Zone	Mood Light	Soft System	Water & Ice Centre	Easy Twist Ice	Infinity Spring
----------------	-----	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-----------------	------------	-------------	--------------------	----------------	-----------------

French-Door-Kombinationen

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Vario Temp Zone	Mood Light	Soft System	Water & Ice Centre	Easy Twist Ice	Infinity Spring
CBNste 8872*	E											
MBsddi 9558** Prime	D	■	■			■	■	■	■	■		
MBsddi 9556** Prime	D	■	■			■	■	■	■	■		■
MBsddi 9556** Prime	D	■	■			■	■	■	■	■		■
MBsddi 9528** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9528** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9028** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9028** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9024** Plus	D			■		■	■			■		
MBsddi 9024** Plus	D			■		■	■			■		
Msdd 9012** Pure	D				■	■	■				■	

* keine BluPerformance-Technologie | ** Lieferbar ab Juni 2025
Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten unterscheidenden Features genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter home.liebherr.com

Modellübersicht – Standgeräte



XRCst 5295



XRFbs 5295



XRFsf 5220

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
----------------	-----	------------------------	--------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------	------

Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Professional und Wein

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
XRCst 5295 Peak	D								
SWNstd 529i	D	■			■	■	■		■
SRBstc 529i	C		■		■		■		
XRCbs 5295 Peak	D								
SWNbsd 529i	D	■			■	■	■		■
SRBbsc 529i	C		■		■		■		

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRFst 5295 Peak	D										
SFNstd 529i	D	■					■	■	■	■	
SRBstc 529i	C		■				■		■		■
XRFbs 5295 Peak	D										
SFNbsd 529i	D	■					■	■	■	■	
SRBbsc 529i	C		■				■		■		■
XRFsd 5265 Prime	D										
SFNsdd 526i	D	■					■	■	■	■	
SRBsdd 526i	D		■				■		■		■
XRFsf 5225 Plus	D										
SFNsfd 5227	D	■					■	■	■	■	
SRBsf 5220	C		■				■		■		■

Side-by-Side-Kombinationen mit EasyFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRFsf 5220 Plus	D										
SFNsfd 5227	D	■					■	■	■	■	
SRsfd 5220	D		■				■		■		■
XRFbd 5220 Plus	D										
SFNbdd 5227	D	■					■	■	■	■	
SRbdd 5220	D		■				■		■		■

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 62. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



CBNbsa10 575i-1



CNsda 5723



CBNbda 5223

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

BLU Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202 --75-- CBNsda 775i Prime	A											
202 --60-- CBNstb 579i Peak	B											
CBNbsa10 575i-1 Prime	A -10%											
CBNsda 575i Prime	A											
CBNbsa 575i Prime	A											
CBNsda 572i Plus	A											
CBNbda 572i Plus	A											
CBNsdc 573i Plus	C											
CBNbdc 573i Plus	C											
186 --60-- CBNsda 5223 Plus	A											
CBNbda 5223 Plus	A											
CBNsdc 522i Plus	C											

BLU Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202 --75-- CNsfa 7723 Plus	A											
202 --60-- CNsda 5723 Plus	A											
CNbda 5723 Plus	A											
CNsfc 573i Plus	C											
CNc 5724 Plus	C											
CNsdc 5703 Pure	C											
CNc 5703 Pure	C											
186 --60-- CNsdb 5223 Plus	B											
CNbdb 5223 Plus	B											
CNsdc 5203 Pure	C											
CNc 5203 Pure	C											
CNsfd 5204 Pure	D											
CNd 5204 Pure	D											
166 --60-- CNsfc 5023 Plus	C											
CNc 5023 Plus	C											



CUe 2831



CUele 2831



CTe 2131

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	----------------	--------------	--------------------

BLU Kühl-Gefrierkombinationen

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
161 --55-- CUe 2831	A										
CUele 2831	A										
137 --55-- CUe 2331	A										
CUele 2331	A										
124 --55-- CTe 2131	A										



RBbsc 528i



RBsdc 525i



RBa30 425i

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------------

BLU Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RBbsc 528i Peak	C								
RBsdc 525i Prime	C								
RBbsb 525i Prime	C								
RBsfc 5220 Plus	C								
RBsfd 5221 Plus	D								
126 --60-- RBa30 425i Prime	A -30%								

* mit 4*-Gefrierfach

Legende Gerätematerial:

- _st SmartSteel
- _sd SmartSteel Tür
- _bs BlackSteel
- _bd BlackSteel Tür
- _sf SteelFinish
- _ Weiß

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 62. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



RDsfd 5220



Rd 5000



Rd 4600

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

BLU Kühlschränke mit EasyFresh

186	--60--	RDsfd 5220	Plus		■				■
166	--60--	Rd 5000	Pure		■				■
146	--60--	Rd 4600	Pure		■				■
126	--60--	Rd 4200	Pure		■				■



Rci 1620



Rc 1401



Rd 1200

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor
--------------	-----	------------	-------------	-----------	--------------	---------

Tischkühlschränke

85	--60--	Rci 1620	Plus		■		■	■	
		Rci 1621	Plus		■	■*		■	
		Rdi 1620	Plus		■		■	■	
		Rdi 1621	Plus		■	■*		■	
85	--55--	Rc 1400	Pure				■		
		Rc 1401	Pure			■*			
		Rd 1400	Pure				■		
		Rd 1401	Pure			■*			
85	--50--	Rd 1200	Pure				■		
		Rd 1201	Pure			■*			
		Re 1200	Pure				■		
		Re 1201	Pure			■*			
68	--55--	Re 1000	Pure				■		
82	--60--	OKes 1750							■

* mit 4*-Gefrierfach



Fnc 727i



Fnb 505i



Fnc 467i

Modell/Serie	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	----------	------------------	-----------	---------------	----------------	-----	--------------	--------------------

BLU Gefrierschränke mit NoFrost

186	--70--	Fnc 727i	Peak		■	■	■	■	■	■
		Fnc 7227	Plus		■		■	■		■
166	--70--	Fnc 7026	Plus		■		■	■		■
146	--70--	FNa 6635	Plus		■		■	■		■
		Fnc 6625	Plus		■		■	■		■
186	--60--	Fnc 527i	Peak		■	■	■	■	■	■
		Fnd 522i	Plus		■		■	■		■
166	--60--	Fnc 507i	Peak		■	■	■	■	■	■
		Fnb 505i	Prime		■		■	■	■	■
		Fnd 5026	Plus		■		■	■		■
146	--60--	Fnc 467i	Peak		■	■	■	■	■	■
		Fnb 465i	Prime		■		■	■	■	■
		Fnc 4625	Plus		■		■	■		■
		Fnd 4625	Plus		■		■	■		■
126	--60--	Fnb 425i	Prime		■		■	■	■	■
		Fnd 4224	Plus		■		■	■		■

Legende Gerätematerial:

- _st SmartSteel
- _sd SmartSteel Tür
- _bs BlackSteel
- _bd BlackSteel Tür
- _sf SteelFinish
- _ Weiß

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 62. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Modellübersicht – Standgeräte



FNdi 1624



FNe 1404



Fe 1003

Modell / Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
----------------	-----	----------	-------------	---------------	-----	--------------

Tischgefrierschränke

Modell / Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
85 --60-- FNdi 1624 Plus	D	■		■	■	■
Fci 1624 Plus	C		■	■	■	■
85 --55-- FNe 1404 Pure	E	■		■	■	■
Fc 1404 Pure	C		■	■	■	■
Fd 1404 Pure	D		■	■	■	■
Fe 1414 Pure	E		■	■	■	■
68 --55-- Fe 1003 Pure	E		■	■	■	■



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Modell / Serie	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
----------------	-----	------------	-------------	-------------	---------------	-----

Gefriertruhen

Modell / Serie	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
83 --168-- CFd 2505 Plus	D	■	■	■	■	■
CFe 2500 Pure	E	■	■		■	■
83 --126-- CFd 2085 Plus	D	■	■	■	■	■
83 --105-- CFc 1875 Plus	C	■	■	■	■	■
CFe 1870 Pure	E	■	■		■	■

DE

Side
by
Side

Einbaugeräte

Ihr individuelles FrischeCenter

Kombinieren Sie Liebherr-Einbaugeräte ganz flexibel nach Ihrem Frischebedarf: Viele Modelle lassen sich vertikal und/oder horizontal zu einem individuellen FrischeCenter zusammenstellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab.

Fragen Sie Ihren Liebherr-Fachhandels-Partner oder -Küchenspezialisten nach dem Liebherr-Side-by-Side-Konzept.

SIFNdi 5188 Δ Peak-Serie | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ Peak-Serie



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7870

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
----------------	-----	-----------	----------	-------------	-----------

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
203 --91,5-- ECBNe 8872	E	■	■	■	■
ECBNe 8870	E	■	■	■	■
ECBNe 8871	E	■	■	■	■
203 --76,2-- ECBNe 7870	E	■	■	■	■
ECBNe 7871	E	■	■	■	■

DE

⏏ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

⏏ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.



ICBNci 5663



ICBNSd 5623



ICBNci 5183



IRBPci 5170



IRBac 5190



IRBdi 4851

Modell/Serie

EEK



Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
194 --56-57-- ICBNci 5663 Prime	C											
ICBNc 5623 Plus	C											
ICBNSd 5623** Plus	D											
178 --56-57-- ICBNci 5183 Peak	C											
ICBNbsci 5173 Peak	C											
ICBNbi 5153 Prime	B											
ICBNci 5153 Prime	C											
ICBbi 5152 Prime	B											
ICBa 5123 Plus	A											
ICBndi 5123 Plus	D											
ICBNSd 5123** Plus	D											
ICBbi 5122 Plus	B											
ICBSd 5122** Plus	D											

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
194 --56-57-- ICNd 5603 Pure	D											
ICNSd 5603** Pure	D											
178 --56-57-- ICNbsci 5173 Peak	C											
SICNdi 5153 Prime	D											
ICNd 5133 Plus	D											
ICNb 5123 Plus	B											
ICNc 5123 Plus	C											
ICc 5123 Plus	C											
ICNc 5103 Pure	C											
ICNe 5103 Pure	E											
ICNSd 5103** Pure	D											
ICd 5103 Pure	D											
ICSe 5103** Pure	E											
ICSd 5102** Pure	D											

Modell/Serie

EEK



Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
178 --56-57-- IRBPci 5170 Peak	C									
IRBac 5190-001 Peak	C									
IRBac 5190-617 Peak	C									
IRBac 5171-001 Peak	C									
IRBac 5171-617 Peak	C									
IRBci 5180 Peak	C									
IRBdi 5170 Peak	D									
IRBbsci 5170 Peak	C									
IRBbsci 5171 Peak	C									
IRBbi 5150 Prime	B									
IRBbi 5151 Prime	B									
IRBci 5150 Prime	C									
IRBci 5151 Prime	C									
IRBd 5120 Plus	D									
IRBd 5121 Plus	D									
IRBSd 5120** Plus	D									
IRBSd 5121** Plus	D									
158 --56-57-- IRBdi 4851 Prime	D									
140 --56-57-- IRBbsbi 4570 Peak	B									
IRBci 4571 Peak	C									
IRBci 4550 Prime	C									
IRBc 4520 Plus	C									
IRBc 4521 Plus	C									

* mit 4*-Gefrierfach

☐ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

☐ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.

** mit Schlepptür statt Festtür
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 62. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IRBbsbi 4170



IRBci 4151



IRBbi 4050

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	-----------------------------	------------------------	--------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

↑ 122	→ 56-57 →	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRBbsbi 4170	Peak	■	■	■				■		■	
		IRBbi 4170	Peak	■	■	■				■		■	
		IRBbi 4171	Peak	■	■	■			■*	■		■	
		IRBci 4150	Prime				■			■		■	
		IRBci 4151	Prime				■		■*	■		■	
		IRBc 4120	Plus				■			■			■
		IRBc 4121	Plus				■		■*	■			■
		IRBSd 4120**	Plus				■						■
↑ 102	→ 56-57 →	IRBbi 4050	Prime	■			■			■		■	
		IRBc 4020	Plus				■			■			■

Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh

↑ 178	→ 56-57 →	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRCe 5121	Plus					■	■*	■			■
		IRDdi 5120	Plus					■		■			■
		IRDdi 5121	Plus					■	■*	■			■
		IRd 5100	Pure					■					■
		IRd 5101	Pure					■	■*				■
		IRe 5100	Pure					■					■
		IRe 5101	Pure					■	■*				■
↑ 140	→ 56-57 →	IRd 4520	Plus					■		■			■
		IRd 4521	Plus					■	■*	■			■
↑ 122	→ 56-57 →	IRc 4120	Plus					■		■			■
		IRc 4121	Plus					■	■*	■			■
		IRd 4100	Pure					■					■
		IRd 4101	Pure					■	■*				■
		IRe 4100	Pure					■					■
		IRe 4101	Pure					■	■*				■
		IRSe 4100**	Pure					■					■
		IRSe 4101**	Pure					■	■*				■
↑ 102	→ 56-57 →	IRd 4020	Plus					■		■			■
		IRd 4021	Plus					■	■*	■			■
		IRd 4000	Pure					■					■

* mit 4*-Gefrierfach

Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten unterscheidenden Features genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter home.liebherr.com



IRci 3950



IRbi 3951



IRSe 3900

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	-----------------------------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh

↑ 88	→ 56-57 →	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		IRci 3950	Prime							
		IRbi 3951	Prime	■	■	■*	■		■	
		IRc 3920	Plus		■		■			■
		IRc 3921	Plus		■	■*	■			■
		IRd 3900	Pure		■					■
		IRd 3901	Pure		■	■*				■
		IRe 3900	Pure		■					■
		IRe 3901	Pure		■	■*				■
		IRSe 3900**	Pure		■					■
		IRSe 3901**	Pure		■	■*				■

* mit 4*-Gefrierfach



DRe 4101



DRe 3900



DRe 3901

Dekorfähige Kühlschränke

↑ 122	→ 56-57 →	Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
		DRe 4101***	Pure		■	■*				■
↑ 88	→ 56-57 →	DRe 3900***	Pure		■					■
		DRe 3901***	Pure		■	■*				■

* mit 4*-Gefrierfach

** mit Schlepptür statt Festtür | *** dekorfähig
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 62. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



SIFNAd 5188



SIFNbsdi 5188



IFNci 3954


Modell/Serie	EEK	10 Jahre Herstellergarantie	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	-----------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------------	--------------------

Integrierbare Gefrierschränke

178	--56-57--	Modell/Serie	Peak	EEK	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
		SIFNAd 5188-001	Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	■
		SIFNAd 5188-617	Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	■
		SIFNdi 5188	Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	■
		SIFNbsdi 5188	Peak	D	■		■	■	■	■	■	■	■
		SIFNdi 5178	Peak	D	■		■			■	■	■	■
		SIFNe 5128	Plus	E	■		■						■
		SIFNe 5108	Pure	E	■								■
140	--56-57--	SIFNdi 4556	Prime	D	■		■			■	■	■	■
122	--56-57--	SIFNdi 4155	Prime	D	■		■			■	■	■	■
88	--56-57--	IFNci 3954	Prime	C	■		■			■	■	■	■
		IFNd 3924	Plus	D	■		■						■
		IFd 3904	Pure	D			■						■
		IFsd 3904**	Pure	D			■						■
72	--56-57--	IFNbi 3553	Prime	B	■	■	■			■	■	■	■
		IFNd 3503	Pure	D	■								■

DE

Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte



- Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z. B. über die Artikelnummer.
- Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
- Die Summe des Volumens* aller Gefrierfächer.
- Die Summe des Volumens* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
- Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.



URPc 375i



URc 3700



URd 3600

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LED	Smart Device
--------------	-----	------------	----------	-------------	-------------	-----	--------------

Unterbau-Kühlschränke

86-92	--60--	Modell/Serie	Prime	EEK	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LED	Smart Device
		URPc 375i	Prime	C				■		■
		URc 375i	Prime	C	■			■		■
		URc 3700	Pure	C						
		URc 3701	Pure	C			■			
82-88	--60--	URPd 365i	Prime	D				■		■
		URd 3600	Pure	D						
		URd 3601	Pure	D			■			
		DURd 3600***	Pure	D						
		DURd 3601***	Pure	D			■			

* mit 4*-Gefrierfach



SUFNc 375i



SUFc 3703



SUFd 3603

Modell/Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	LED	Smart Device
--------------	-----	----------	-------------	-----	--------------

Unterbau-Gefrierschränke

86-92	--60--	Modell/Serie	Prime	EEK	No Frost	Smart Frost	LED	Smart Device
		SUFNc 375i	Prime	C	■		■	■
		SUFc 3703	Pure	C		■		
82-88	--60--	SUFd 3603	Pure	D		■		
		SDUFd 3603***	Pure	D		■		

DE

Weingeräte



WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WPsd 5252

Modell/Serie	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	
--------------	-----	---------	---------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------	--

Stand-Weintemperierschränke

201	--70--	WPgbi 7483	Vinidor Selection			■	■	■	■	■	■	149
		WPgbi 7473	Vinidor Selection			■	■	■	■	■	■	182
		WPgbi 7472	Vinidor Selection		■		■	■	■	■	■	204
185	--60--	WPgbi 5273	Vinidor Selection			■	■	■	■	■	■	104
		WPgbi 5272	Vinidor Selection		■		■	■	■	■	■	106
		WPbsi 5252	Vinidor		■		■	■	■	■	■	155
165	--60--	WSbsi 5252	Vinidor		■		■		■	■		155
		WPsd 5252	Vinidor		■		■	■	■		■	155
		WPbsi 5052	Vinidor		■		■	■	■	■	■	131
145	--60--	WPsd 4652	Vinidor		■		■	■		■	107	

DE

Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten unterscheidenden Features genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter home.liebherr.com

Modellübersicht – Stand-Weinkühlschränke



WSbli 7731



WPbli 5231



WSbl 5001

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	--

Stand-Weinlagerschränke

204	--75--	WSbli 7731	GrandCru Selection				■				■	324
		WPbli 5231	GrandCru Selection			■	■			■	■	229
168	--60--	WSbli 5231	GrandCru Selection			■					■	229
		WPbl 5001	GrandCru			■		■			■	196
148	--60--	WSbl 5001	GrandCru				■				■	196
		WPbl 4601	GrandCru			■		■			■	166
128	--60--	WSbl 4601	GrandCru				■				■	166
		WPbl 4201	GrandCru			■		■			■	141
		WSbl 4201	GrandCru				■				■	141



WKes 653




ZKes 453

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	--

Stand-Kompaktgeräte

61	--43--	WKes 653	GrandCru			■		■			12
		ZKes 453	Humidor			■		■	■		



300,5 mm

ø 76,1 mm

Bordeauxflaschengröße (0,75 l)
Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

Legende Gerätematerial:

_gb GlassBlack
_bl Black
_es Edelstahl
_df/pr Dekorfähig

*Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 62. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgb 1683

Modell/Serie

EEK



Einbau-Weintemperschränke

Modell/Serie	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	Bottle	Capacity
178 --56-57-- EWTgb 3583 Vinidor	G A G		■	■	■		■	■	■		83
EWTdf 3553*** Vinidor	G A G		■	■	■		■	■			80
122 --56-57-- EWTgb 2383 Vinidor	G A G		■	■	■		■	■	■		51
EWTdf 2353*** Vinidor	G A G		■	■	■		■	■			48
88 --56-57-- EWTgb 1683 Vinidor	G A G		■	■	■		■	■	■		33
EWTdf 1653*** Vinidor	G A G		■	■	■		■	■			30



WKEgb 582

Einbau-Weinlager

Modell/Serie	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	Bottle	Capacity
45 --56-57-- WKEgb 582 GrandCru	G A G	■		■	■		■	■	■		18



UWgbi 3782



UWpri 3661



UWgb 3632

Unterbau-Weintemperschränke

Modell/Serie	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	Bottle	Capacity
86-92 --60-- UWgbi 3782 Vinidor Selection	E A G		■	■	■	■		■	■		38
UWpri 3782 Vinidor Selection	F A G		■	■	■	■		■			38
UWpri 3762 Vinidor Selection	F A G		■	■	■	■		■			38
82-88 --60-- UWgbi 3682 Vinidor Selection	E A G		■	■	■	■		■	■		32
UWpri 3662 Vinidor Selection	F A G		■	■	■	■		■			32
UWpri 3661 Vinidor Selection	F A G	■		■	■	■		■			44
UWgb 3632 Vinidor	F A G		■	■	■	■		■			32
UWgb 3631 Vinidor	F A G	■		■	■	■		■			44

*Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm. | *** dekorfähig

Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten unterscheidenden Features genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter home.liebherr.com

**Ein Kühlschrank wird
mein Kühlschrank.**

Mit MyStyle wird ein Liebherr zu Ihrem Liebherr – dank stilvollen Designs, frei kombinierbarer Ausstattungsoptionen und innovativen Frischetechnologien.

Gestalten Sie ganz einfach Ihr Wunschgerät in der persönlichen Lieblingsfarbe, stilvollen Designs oder mit eigenen Fotos. Alles ist möglich. Auch beim Interieur – wählen sie zum Beispiel aus verschiedenen Frischetechnologien oder integrieren Sie einen IceMaker. Für ein Kühlgerät, so individuell wie ihr Zuhause.

MidnightGrape

So tiefblau wie eine reife Rebe im Weinberg: Mit dem vollmundigen MidnightGrape schaffen Sie ein besonderes Ambiente für intensiven Genuss.

Neue
Trendfarben!



MyStyle

Mehr dazu unter: home.liebherr.com/mystyle

Für einen guten Überblick – schon bevor Sie den Kühlschrank aufmachen

○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse: schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Lieberr-Qualität.



◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig mehr zu erleichtern.

- Pure
- ◇ Plus
- ◻ Prime
- △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich? Eine Frage, die beim Kauf eines Kühlgeräts nicht immer ganz einfach zu beantworten ist. Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch einfacher gemacht und unser Kühl- und Gefriergeräte-Sortiment in vier Serien eingeteilt.

◻ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



△ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Lieberr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.



FreshAir-Aktivkohlefilter



FlexSystem




VarioSafe und Flaschenbord



Eiswürfelschale mit Deckel



Flaschenablage



SmartDeviceBox



Unser Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell unter Liebherr-Hausgeräte-Shop: home.liebherr.com/shop oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.

Wein

- 1 Zone** Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.
- 2 Zones** Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
- 3 Zones** Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
- Glass Door** Die gesamte Weinsammlung auf einen Blick: hinter getönter UV-Sicherheitsverglasung.
- Humidity Control** Die Luftfeuchte kann aktiv in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH** reguliert werden.
- Humidity Select** Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
- UV Protect Plus** 3fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
- UV Protect** 2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
- Sommelier Board** Zur wirkungsvollen Präsentation und zum Dekantieren: Holzbord mit Edelstahl-Flaschenpresenter, Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern.

Spezielle Produktgruppen

- Outdoor** Dieser Liebherr ist ideal für den Außeneinsatz: dank rost- und witterungsbeständiger Materialien, robuster Bauweise und hochwertiger Komponenten.
- Wine** Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.
- Cigar** Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.

Frischetechnologien

- Bio Fresh Professional** BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorrathaltung von Lebensmitteln.
- Hydro Breeze** Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Fruit & Vegetable-Safe knapp über 0 °C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.
- Fish & Seafood** Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler.
- Bio Fresh** Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
- Easy Fresh** Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
- No Frost** Nie mehr Abtauen-Komfort.
- Smart Frost** Deutlich seltener Abtauen.
- Stop Frost** Seltener Abtauen, leichteres Öffnen des Truhendeckels durch fehlenden Unterdruck.
- Super Frost** SuperFrost erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.
- Vario Temp Zone** Gefrieren oder kühlen? Sie haben die Wahl: Die VarioTempZone können Sie gradgenau von -18 °C bis -10 °C und von -2 °C bis +5 °C einstellen.

Komfort und Flexibilität

- Soft System** Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
- Easy Open** Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
- Frost Protect** Eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit ermöglicht die Aufstellung von Gefriergeräten auch in unbeheizten Räumen bis max. -15 °C Umgebungstemperatur.
- Auto Door** Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone* – oder einfach per Hand.
- Door Stop** Halten Sie Ihr Liebherr Gerät frisch und geruchsfrei. Die Tür bleibt offen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Spart Zeit und Energie für mehr Frische.
- Telescopic Rails** Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
- Tip Open** Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

Wasser und Eis

- Water & Ice Centre** Das Water & Ice-Center liefert Ihnen rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice.
- Ice Maker** Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss.
- Easy Twist Ice** Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).
- Infinity Spring** Wasserspender flächenbündig in der linken Seitenwand des Kühlteils integriert, für Festwasseranschluss.
- Ice Tower** Perfekt für Partys: Automatischer IceMaker und großes Pizzafach auf komfortablem Auszugsbord.

Design

- Mood Light** MoodLight – ein Highlight für Ihr Wohnambiente: Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden ästhetisch in Szene.
- LED** Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Connectivity

- Smart Device** Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
- Smart Device ready** Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

Ultraeffiziente Modelle

- Ultra Efficient A -10%** **Ultra Efficient A -30%** Noch einmal sparsamer^o als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A – damit setzt Liebherr neue Maßstäbe.

^oIm Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2029/2016 (Stand Dezember 2023).

Bei den BluPerformance-Standgeräten ist die gesamte Kältetechnologie im Gerätesockel integriert. Dadurch bieten die Geräte bei gleicher Größe deutlich mehr Nutzinhalt und damit mehr Platz für Lebensmittel und Getränke. Dank besserer Be- und Entlüftung im Sockel ist die Energieeffizienz deutlich besser. Und leiser sind diese Geräte auch.

* Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich. | ** Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm. | ***Viele weitere differenzierende Ausstattungsdetails und ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter home.liebherr.com

Bio
Fresh

No
Frost

Ultra
Silent

Ultra
Efficient
A -10%*

A
↑
G

A

10 Jahre
Herstellergarantie

Energieklasse A? Das geht noch effizienter!

Noch einmal 10% sparsamer*
als Geräte der höchsten Energie-
effizienzklasse A: Damit setzt
unsere Standkombination neue
Maßstäbe – selbst für uns.

*Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energie-
effizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016
(Stand Juli 2023).



home.liebherr.com