

# WPsd 4652

Weintemperierschrank  
Vinidor

# LIEBHERR

Standgerät



Standgerät

# WPsd 4652

Weintemperierschrank  
Vinidor

← 60 →



## Zubehör

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 612526500 | SmartDeviceBox          |
| 600915801 | 3-Meter-Netzkabel Typ F |
| 988276000 | SommelierBoard          |
| 871302300 | Mikrofasertuch-Set      |

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.  
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter [home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

LIEBHERR



|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse       |                                                                                                     |
| Energieverbrauch Jahr/24 h   | 118 / 0,323 kWh <sup>1</sup>                                                                        |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l | 107 <sup>2</sup>                                                                                    |
| Gesamtvolumen                | 272 l <sup>3</sup>                                                                                  |
| Geräusch-Schallleistung      | 38 dB(A)                                                                                            |
| Klimaklasse                  | SN-ST (+10 °C bis +38 °C)                                                                           |
| Tür                          | Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel                                                    |
| Seitenwände                  | Silver                                                                                              |
| Aussenmaße in cm (H / B / T) | 145,4 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                                                    |
| <b>Steuerung</b>             |                                                                                                     |
| Art der Steuerung            | LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik<br>Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen |
| Alarm bei Störung            | optisch und akustisch                                                                               |
| Türalarm                     | optisch und akustisch                                                                               |
| Kindersicherung              | Ja                                                                                                  |
| <b>Ausstattungs-vorteile</b> |                                                                                                     |
| Temperaturzonen              | 2                                                                                                   |
| Temperaturbereich            | +5 °C bis +20 °C                                                                                    |
| Regelbare Kältekreisläufe    | 2                                                                                                   |
| Umluftkühlung                | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter                                      |
| Innenbeleuchtung             | LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar                                                 |
| Griff                        | Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik                                                      |
| Schnittstelle                | SmartDeviceBox: als optionales Zubehör                                                              |
| Material Ablageflächen       | Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz                                                              |
| Ablageflächen gesamt         | 6                                                                                                   |
| Türanschlag                  | Wechselbarer Türanschlag                                                                            |
| EAN-Nr.                      | 4016803087953                                                                                       |

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
<sup>2</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).  
<sup>3</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features




### TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weintemperierschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



### HumiditySelect

Für Korken in Bestform. Dank HumiditySelect können Sie die Luftfeuchte am Display der Vinidor-Modelle in zwei Stufen einstellen: „Standard Luftfeuchte“ und „Hohe Luftfeuchte“. So simpel. Und so sinnvoll für Ihren Wein, denn die optimale Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die Korken feucht bleiben und Ihre Flaschen jederzeit dicht verschlossen sind.



### UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Die Weintemperierschränke mit Glastür bieten einmaligen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



### FreshAir-Kohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weintemperierschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



### VibrateSafe



Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders laufruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



### VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weintemperierschränke eine behutsame Aufbewahrung mit von Liebherr speziell entwickelten, besonders laufruhigen Kompressoren und stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.

# Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (13.12.2024)

