

Individualisierung und Branding

Entdecken Sie unsere Individualisierungs-
und Gestaltungsmöglichkeiten

LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren



Vom Geschmacksträger zum Werbeträger

Ob fotorealistische Produkt-darstellung, künstlerisches Motiv oder plakatives Firmenlogo – auffällig gestaltete Getränkekühler erhöhen die Bekanntheit Ihrer Marke und steigern den Umsatz. Liebherr setzt dabei auf innovative Druckverfahren und hochwertige Verarbeitung.



Mehr Infos zu unseren
Ausstattungsvarianten
gibt's auf unserer Website.



Ihr Branding im richtigen Licht



Individuelle Farbgestaltung

Gestalten Sie Ihr Gerät, wie es Ihnen gefällt! Die aussergewöhnlichen Brandingmöglichkeiten beim Digital-Direktdruck erlauben es uns, Geräte in der Kundenvariante werksseitig mit individuellen Sonderwünschen auszustatten. Dabei werden wir nahezu jeder Anforderung und jedem Einsatzzweck gerecht.



Aufkleber

Bei dieser sehr weit verbreiteten und bisher gebräuchlichsten Technik wird das gewünschte Sujet abhängig von Stückzahl und Motiv auf einen geeigneten Aufkleber (meist PVC-Folie) aufgebracht. Dieser wird präzise auf das geschäumte Truhen- oder Schrankgehäuse aufgezogen.




LED-Beleuchtung in die Glastür integriert


Ein individuelles Motiv kann in die Glastür eingraviert und anschliessend beleuchtet werden. Dabei leuchtet lediglich das Motiv und kommt dadurch hervorragend zur Geltung. Die Gravur befindet sich zwischen den beiden Isolierglasscheiben (möglich bei FKv 503).

Mit Zubehör für alles gerüstet

Von der Flaschenrutsche über die Lochblechauflage bis zu Stellfüssen – der Liebherr-Merchandising Cooler hat das Zeug zum neuen Lieblingsgerät. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an Sonderausstattungen und machen Sie den Merchandising Cooler zu Ihrem persönlichen Top-Verkäufer.



Holzbord
Das Holzbord aus Rotbuche für eine stabile sichere Lagerung in edler und hochwertiger Form.



Lochblechauflage
Extrem belastbare Auflage für eine optimale Standfestigkeit selbst kleinerer Flaschen und Gebinde.



Schutzbügel
Der robuste Bügel schützt beim Transport von grösseren Modellen sowohl den Verflüssiger an der Geräterückseite als auch die Unterseite optimal gegen Stösse. Ideal für den Gerätetransport mit dem LKW.



Rollen für Schutzbügel
Um den Gerätetransport zu erleichtern, können direkt am Schutzbügel auf der Hinterseite zwei stabile Rollen montiert werden. Dadurch lässt sich das Gerät wie mit einer Sackkarre bequem transportieren.



Flaschenrutsche
Für leicht zugängliche, stets griffbereite Getränke; lässt sich zum Befüllen auf Teleskopschienen herausziehen.



Branding Glastür

Die Glastür kann mit individuellen Aufklebern gestaltet werden. Diese sind auch als „nonpermanent“- Aufkleber verfügbar, die sich jederzeit problemlos rückstandsfrei entfernen lassen. Alternativ dazu bietet das Siebdruck Verfahren die Möglichkeit das Motiv auf der Glassinnenseite – zwischen 2 Glasscheiben- anzubringen. Dies sorgt nicht nur für eine lange Haltbarkeit des Drucks, sondern garantiert auch die Ausführung fein detaillierter Motive und eine hohe Qualität für grössere Stückzahlen.



Branding- und Individualisierungsmöglichkeiten im Detail

Ob in Ihrem individuell gestalteten Marken-Look oder mit speziellen Ausstattungsmerkmalen: Die Geräte von Liebherr werden nahezu jeder Anforderung gerecht. Die breite Auswahl an Modellen und individuellen Ausstattungen macht es leicht, für jeden Einsatzzweck die ideale Lösung zu finden.



Mehr Infos zu allen Basisgeräten gibt's auf unserer Website: home.liebherr.com



FKv 503
Premium



FKDv 4523
PremiumPlus



MRFvg 4011
Perfection

FKv 503

Art	Kundenvariante	ab 25	ab 50	ab 100	ab 250	ab 500
Gehäuse	BlackSteel	■	■	■	■	■
	Beklebt konturgeplottet		□	□	□	□
	Digital bedruckt	■	■	■	■	■
Glastür	Glastürrahmen in BlackSteel	■	■	■	■	■
	Glastürrahmen digital bedruckt	■	■	■	■	■
	Glas beklebt vollflächig		■	■	■	■
	Glas beklebt konturgeplottet		□	□	□	□
	Glas siebbedruckt		□	□	□	□
	Glas beleuchtet		□	□	□	□
	Dichtung in Schwarz, Grau oder Weiss	■	■	■	■	■
	Mechanisches Türschloss	■	■	■	■	■
Ausstattung	LED Vertikalbeleuchtung beidseitig, schalt- und dimmbar			■	■	■
	Eigentumsschild geklebt (Beschaffung durch Liebherr oder beige stellt)		■	■	■	■
	1 oder 2 Tragroste	■	■	■	■	■
	Türanschlag, links	■	■	■	■	■
	Kaltgerätestecker EU, CH, oder UK	■	■	■	■	■

Individualisierungsoptionen

Art	Kundenvariante	FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
		ab 25	ab 50	ab 25	ab 50	ab 25	ab 50
Gehäuse	Gehäuse pulverbeschichtet in Weiss	■	■		■		■
	Gehäuse pulverbeschichtet in Grau		■	■	■		■
	Gehäuse pulverbeschichtet in Schwarz		■		■	■	■
	Gehäuse digital bedruckt	■	■	■	■	■	■
Innenbehälter	Innenbehälter silver, Rückwandverdampfer und Ventilatorgehäuse signalgrau		■		■	■	■
	Innenbehälter anthrazit Rückwandverdampfer und Ventilatorgehäuse schwarz		■		■		
Tür	Glastür-Aufkleber (blickdicht/ transparent, vollflächig/ konturgeplottet)		■		■		■
	Glastürrahmen Kunststoff in Sonderfarbe (lackiert)		□				
	Glastürrahmen Kunststoff in Sonderfarbe (extrudiert)		□				
	Griffmulde in Schwarz, Grau oder Weiss				■		■
	Kunststoff-Türgriff in Schwarz		■				
	Aluminium-Türgriff eloxiert		■				
	Dichtung in Grau		■		■		■
	Dichtung in Schwarz		■		■		
	Volltür pulverbeschichtet in Grau		■				
	Volltür pulverbeschichtet in Schwarz		■				
	Volltür digital bedruckt	■	■				
	Beleuchtung dimmbar				□		
	Zusätzliche zweite LED-Vertikalbeleuchtung				■	■	■
Ausstattung	Tragrost Schwarz, Weiss oder metallisiert		■		■		■
	Bodenrost Schwarz, Weiss oder metallisiert		■		■		■
	Flexible Scannerschiene		■		■		■
	Dosenrutsche nicht ausziehbar, metallisiert, mit Unterlage		■		■		■
	Dosenrutsche ausziehbar, metallisiert, mit Unterlage		■		■		■
	Schutzbügel		■		■		■
	Rollen für Schutzbügel		■		■		■
	4 Rollen h <75mm						■
	Eigentumsschild geklebt (Beschaffung durch Liebherr oder beige stellt)		■		■		■
	Side-by-Side Kit		■		■		■
Display	Verstärktes EU-Netzkabel "Event"		■		■		■
	Rückwandabdeckung pulverbeschichtet Weiss		■		■		■
	Rückwandabdeckung digital bedruckt		■		■		■
	Display bedruckt		■				
	Displayrahmen in Schwarz oder Grau		■				
	Displayrahmen in Sonderfarbe		□				
	Innenliegender Türaufkleber individuell bedruckt				■		
	Lightguiderahmen in Schwarz oder Weiss				□		
	Lightguiderahmen in Sonderfarbe, lackiert				□		
	Innenliegender Lightguide mit Kundenlogo Kontur bzw. bedruckt						□
	LED-Farbe in Blau oder Weiss						■
	Entfall Lightguide						■
	Entfall EMS Regler						■

Individualisierungsoptionen

		MRF-Modelle				
Art	Kundenvariante	ab 25	ab 50	ab 100	ab 250	ab 500
Gehäuse	Gehäuse pulverbeschichtet in Schwarz, Grau oder Weiss	■	■	■	■	■
	Gehäuse digital bedruckt	■	■	■	■	■
Innenbehälter	Innenbehälter silver, Rückwandverdampfer und Ventilatorgehäuse signalgrau		■	■	■	■
	Innenbehälter anthrazit Rückwandverdampfer und Ventilatorgehäuse schwarz		■	■	■	■
Tür	Volltür pulverbeschichtet in Schwarz, Grau oder Weiss	■	■	■	■	■
	Volltür digital bedruckt	■	■	■	■	■
	Glastürrahmen in Schwarz, Grau oder Weiss	■	■	■	■	■
	Glastür-Längsprofile Kunststoff in Sonderfarbe (lackiert)		■	■		
	Glastür-Längsprofile Kunststoff in Sonderfarbe (extrudiert)				■	■
	Glastür-Längsprofile Alu Schwarz (eloxiert)		■	■	■	■
	Glastür-Längsprofile Alu Silber (eloxiert)		■	■	■	■
	Glastür-Längsprofile Alu Weiss (pulverbeschichtet)		■	■	■	■
	Glastür-Aufkleber (blickdicht/ transparent, vollflächig/ konturgeplottet)		■	■	■	■
	Griffmulde in Schwarz, Grau oder Weiss	■	■	■	■	■
	Kunststoff-Türgriff in Schwarz, Grau oder Weiss		■	■	■	■
	Aluminium-Türgriff eloxiert		■	■	■	■
	Dichtung in Schwarz, Grau oder Weiss	■	■	■	■	■
	Mechanisches Türschloss	■	■	■	■	■
	Elektronisches Türschloss mit Fernbedienung		■	■	■	■
	Türanschlag links		■	■	■	■
Beleuchtung	LED Vertikalbeleuchtung einseitig, Entfall Deckenlicht	■	■	■	■	■
	LED Vertikalbeleuchtung einseitig + Deckenlicht	■	■	■	■	■
	LED Vertikalbeleuchtung beidseitig, Entfall Deckenlicht	■	■	■	■	■
Ausstattung	Tragrost Schwarz, Weiss oder metallisiert	■	■	■	■	■
	Bodenrost Schwarz, Weiss oder metallisiert	■	■	■	■	■
	Flexible Scannerschiene	■	■	■	■	■
	Dosenrutsche nicht ausziehbar, metallisiert, mit Unterlage	■	■	■	■	■
	Dosenrutsche ausziehbar, metallisiert, mit Unterlage	■	■	■	■	■
	Schutzbügel	■	■	■	■	■
	Rollen für Schutzbügel (beigelegt)	■	■	■	■	■
	4 Rollen h <75mm		■	■	■	■
	4 Rollen h <150mm		■	■	■	■
	Eigentumsschild geklebt (Beschaffung durch Liebherr oder beigelegt)		■	■	■	■
	Side-by-Side Kit	■	■	■	■	■
	Verstärktes EU-Netzkabel "Event"		■	■	■	■
	Analoges Thermometer im Innenbehälter	■	■	■	■	■
	Digitales Thermometer in der Tür		■	■	■	■
	Rückwandabdeckung pulverbeschichtet Weiss		■	■	■	■
	Rückwandabdeckung digital bedruckt		■	■	■	■
	SmartModule WLAN und Monitoring, beigelegt zum Einstecken (nur MRFvg)		■	■	■	■

■ = verfügbar
□ = auf Anfrage verfügbar

Optimale Verkaufsförderung



Gute Gründe für Liebherr

Die Vorteile auf einen Blick:

- Optische Veredelung der Geräte durch Farbbrillanz, hohe Auflösung, Tiefenschärfe und plastische Darstellung
- Individuelle und flexible Gestaltung mit wirkungsstarken Werbebotschaften
- Markenbekanntheit erhöhen und Ihren Umsatz steigern
- Auf Wunsch bis zu 360° Branding möglich: Das Design wird passgenau und vollflächig direkt auf die Oberfläche gedruckt und über die Geräteanten geführt
- Reinigungsfreundlich, kratzfest und UV-lichtbeständig
- Geringe Stückzahlen realisierbar
- Widerstandsfähiges Branding: Versehentliches oder absichtliches Entfernen ist unmöglich

Steigern Sie die Bekanntheit Ihrer Marke

Neben den Getränkekühlern bietet Liebherr auch die Möglichkeit, Merchandising Gefriergeräte und Eiscremetruhen individuell und eindrucksvoll zu branden. Grundsätzlich können Sie hier zwischen unterschiedlichen Verfahren und verschiedenen Modellen wählen. Auf Wunsch entwickeln wir für Sie eigene Gerätekonzepte, die Ihrer Marke und den spezifischen Anforderungen perfekt gerecht werden.



Individuelle Beklebung und Digitaldruck

Das gewünschte Branding wird abhängig von Stückzahl und Motiv entweder im Siebdruck- oder im Digitaldruckverfahren auf einen geeigneten Aufkleber aufgebracht, meist PVC-Folie. Dieser wird präzise auf das geschäumte Truhengehäuse aufgezogen.

Display-/Seitenwand-/Türbeklebung und individuelle Farbgestaltung

Durch individuelle Farbgestaltung lässt sich Ihre Marke aufmerksamkeitsstark präsentieren und die Ware noch ansprechender in Szene setzen. Die Truhen-Seitenwände und Kunststoff-Endstücke am Truhenrahmen können kundenspezifisch gestaltet werden.



Weitere Informationen zu unseren Getränkekühlern gibt's auf unserer Website: **home.liebherr.com**

Oder Sie wenden sich direkt an Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Liebherr-Export AG
Tel.: 0800 800 747

E-Mail: sales.hau.ch@liebherr.com; service.hau.ch@liebherr.com;
spareparts.hau.ch@liebherr.com; productinfo.hau.ch@liebherr.com