

ECBNe 7870

Combiné intégrable BioFresh et NoFrost



Appareil encastrable

ECBNe 7870

Combiné intégrable BioFresh et NoFrost

← 76 → 203
↑
↓



Bio Fresh

Ice Maker

No Frost

Super Cool

Super Frost

Type	Charnières autoporteuses / Encastrable
Classe énergétique	E A G
Cons. électrique annuelle/24h	299 / 0,819 kWh
Volume total	402 l ¹
Volume	Réfrigérateur : 215,3 l / BioFresh : 62,1 l / Congélateur : 125 l
Niveau sonore / classe sonore	39 dB(A) / C
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)
Dimensions de niche en cm (H / L / P)	203,2-207,2 / 76,2 / min. 63,5
Commandes	
Régulation électronique	Electronique MagicEye sensitive Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
Alarme de porte	sonore
Alarme de température	visuelle et sonore
Réfrigérateur	
PowerCooling	PowerCooling
Contreporte	Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre
Range-bouteilles	Clayette modulable à empreintes bouteilles/récipients
Eclairage intérieur	Double colonne LED Eclairage LED BioFresh
Nb de tiroirs BioFresh	2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux
Congélateur	
Nombre d'étoiles	****
Éclairage intérieur	Eclairage LED
Nombre de tiroirs	2 tiroirs sur rails télescopiques
IceMaker	avec branchement fixe à l'eau 3/4"
Capacité de production 24 h	1,2 kg
Capacité de stockage	2,7 kg
Pouvoir de congélation en 24 heures	6,7 kg
Autonomie	14,3 h
Avantages d'équipement	
Ouverture de porte	Porte réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	9005382270899

¹ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



BioFresh

Les compartiments BioFresh permettent aux aliments délicats de conserver longtemps leur fraîcheur : grâce à une température proche de 0 °C, le compartiment Meat & Dairy offre par exemple des conditions de stockage idéales pour la viande ou le lait frais. Dans le compartiment Fruit & Vegetable, une fermeture étanche assure un taux d'humidité plus élevé et parfait pour la conservation des fruits et légumes. Le véritable avantage : tous les paramètres sont définis de manière optimale en




NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une économie assurée.



DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.




SuperCool

La fonction SuperCool permet de créer des réserves de froid plus importantes pour un refroidissement rapide de denrées qui viennent d'être mises au frais. Le retour d'une température de +2 °C à la température initiale dans le réfrigérateur est commandée en fonction de la durée ou de la quantité et permet ainsi d'économiser de l'énergie.



IceMaker avec raccord d'eau fixe


Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord d'eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Grâce au séparateur de congélateur flexible, vous pouvez adapter votre stock de glaçons en toute simplicité et selon vos besoins.



SuperFrost

Vous souhaitez congeler vos aliments frais de manière à pouvoir en préserver les vitamines ? Il suffit d'activer SuperFrost, et le congélateur augmentera sa capacité de refroidissement. La température reste ainsi constante lorsque vous y placez des aliments non congelés. SuperFrost permet également de réaliser des économies d'énergie : si vous ne désactivez pas la fonction manuellement, elle se désactive automatiquement après 65 heures.

Dessin technique



Poids maximal par porte de meuble :

Partie réfrigération : 27 kg

Partie congélation : 10 kg