

---

# Unser Zubehör macht den Unterschied.

---

Optionen für mehr Nutzen.

## LIEBHERR

Zubehör für Fahrmischergeneration 05



# Individueller Fahrmischer

Mit unserem innovativen Fahrmischer-Konfigurator wird das Zusammenstellen Ihres Wunschfahrzeugs so einfach wie nie zuvor. Wir haben eine benutzerfreundliche Plattform entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, alle wichtigen Entscheidungen mit Leichtigkeit zu treffen. Hier sind einige der herausragenden Merkmale:

## Einfache Bedienung

Unser Konfigurator ist benutzerfreundlich, selbst für technische Laien. Die intuitive Benutzeroberfläche führt Sie mühelos durch den Konfigurationsprozess.

## Grafische Darstellung

Erleben Sie Ihr zukünftiges Fahrzeug in 3D von allen Seiten. So können Sie sicherstellen, dass es Ihren Anforderungen entspricht.

## Ermittlung der Zuladung

Unser Konfigurator berechnet in Echtzeit die Zuladung. Geben Sie die gewünschte Trommelgröße ein und erhalten Sie sofort Informationen zur Nutzlast in Kubikmeter Beton.

## Darstellung wichtiger Informationen

Bei umfangreicheren Optionen werden automatisch alle relevanten Details angezeigt. So verpassen Sie keine wichtigen Informationen und können fundierte Entscheidungen treffen.

## Riesige Zubehörauswahl

Unser Konfigurator bietet eine umfangreiche und übersichtliche Auswahl an Zubehör. Stöbern Sie durch verschiedene Kategorien und wählen Sie passende Optionen aus.

## Persönliche Wunschoptik

Mit dem Konfigurator passen Sie auch die Optik an. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farben und Designs um sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug Ihren persönlichen Vorlieben entspricht.



Wählen Sie Ihr Land für Vorauswahlen aus, prüfen Sie die Vielfalt an Zubehör und speichern Sie Ihre individuelle Konfiguration – auch ohne Anfrage.

Online konfigurieren unter:  
[www.fahrmischer-konfigurator.de](http://www.fahrmischer-konfigurator.de)

# Plattformlösung: Zubehör perfekt positioniert

Liebherr bietet mit der Plattformlösung eine perfekte Möglichkeit, alle Zubehörteile und Werkzeuge problemlos am Fahrzeug mitzuführen. Bei der Positionierung ist der Kunde völlig flexibel, auf die Wünsche des Fahrers kann individuell reagiert werden. Alles ist während der Fahrt sicher verstaut oder befestigt. Dies vereinfacht die tägliche Arbeit.

Das einzigartige Aufbewahrungssystem ist präzise konstruiert und jedes Zubehörteil aus robustesten Materialien hergestellt, um für jede Anforderung eine ideale und praktische Lösungen zu bieten.

## Die Liebherr Plattformlösung

bietet Flexibilität und Sicherheit im Arbeitsalltag des Fahrers.



# Keine Wünsche bleiben offen



Leichtbau-Verlängerungsschurren



Stahl-Klappschurre mit Schutzbügel



Leichtbau-Klappschurre mit Schutzbügel



Endschurre



Reduzierschurre




Pendelklappe



Hydraulisch verstellbare Schurre:  
mechanisch-hydraulisch oder vollhydraulisch



Schutzbügel für Schurren



Kapazitätsbleche für höhere Transportsicherheit,  
insbesondere bei flüssigen Konsistenzen



Zusatzmittel-Druckbehälter



Schalölspritze



Zusatzmittelbehälter drucklos



Litronic EMC mit Fahrerhausschaltung



Edelstahlgehäuse für Litronic EMC



Schwenkbare Steuerung




Staubox klein aus Kunststoff



Staubox groß aus Kunststoff



Staubox groß aus Edelstahl



Schwerlastkorb verzinkt mit Netz



Haltegriff am Heck




Haltegriffe an Schiebeleiter




Auswaschbox "Awaywashbox"




Kabelsatz Notentleerung



Zentrale Schmierstelle



Rahmenabdeckung



Abdeckung Trommellagerbock hinten  
inkl. Gummiabdichtung am Auslaufrichter



Bedienerschuttdach



Rückfahrkamera und ein LED-Scheinwerfer am Heck sind serienmäßig (DIN-EN 12609)



360° Grad Kamera



Bis zu vier weitere LED-Scheinwerfer möglich



Hinterradkotflügel aus Aluminium



Trommel-Segmentverschluss (3/4-Deckel),  
hydraulisch betätigt




Mechanisch zur Seite wegschwenkbarer  
Einlaufrichter



Druckluftanschluss am Heck



Beidseitiger Wasseranschluss



Reinigungsdüsen am Trommelauslauf



Rohrhalterung



Kellenhalter



Tritt beidseitig am Unterfahrschutz



Wasseruhr



Druckmanometer



LWCS Wassertelematik



ZF Mischergetriebe P 5300 / P 7300



ZF Mischergetriebe CML



Reflektoren über Heckscheinwerfer

# Wir sind für Sie da!

Persönlich. Kompetent. Zuverlässig.



Betonpumpen



Mischanlagen



Fahrmischer



Förderbänder



Messtechnik



Mischersysteme



Beton-Recyclingsysteme

## Ihr starker Partner.

- Übergabe und Einweisung durch erfahrene Servicemonteur
- Weltweites Servicenetz mit über 90 Stützpunkten
- Technischer Support weltweit
- Schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Professionelle Wartungs- und Serviceleistungen

Liebherr-Mischtechnik GmbH • Postfach 145 • D-88423 Bad Schussenried  
+49 7583 949-0 • [www.liebherr.com](http://www.liebherr.com) • E-Mail: [info.lmt@liebherr.com](mailto:info.lmt@liebherr.com)

Get your  
contact



Änderungen vorbehalten.  
Printed in Germany by Lacher LMT-8203 020 05\_02.24\_de