

BFPvg 8401

Mraznička pro plechy dle pekařské normy s ventilátorem

Performance



Brutto/užitný objem	854/700 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	787/1017/2115
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	607/800/1504
Energetická třída	B ¹
Spotřeba energie za rok	1302 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	5
Teplotní třída (energetická směrnice)	L1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ²
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Příkon	4,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	1110 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-9 °C Do -35 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Materiál dveří / barva	ocel / bílá
Materiál vnitřních stěn	Chromniklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED stropní osvětlení
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Přestavitelné odkládací plochy	20
Materiál poliček	Chromniklové ocelové přihrádky, ve tvaru L (1.4301 / AISI 304)
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	115-175 mm
Madlo	madlo tvaru lišty
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Odtok roztáté vody	Ano
Hrubá/čistá hmotnost	168/150 kg
EAN	9005382249376

¹ V souladu s nařízením EU 2015/1094-IV.

² Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.