

Fe 1003

Zamrażarka podblatowa SmartFrost

○ Pure



Fe 1003

Zamrażarka podblatowa SmartFrost
O Pure

← 55 →



Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	163 / 0,446 kWh ¹
Pojemność całkowita	75 l ²
Poziom głośności w dB	37 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne	Biała / Biała
Wymiary zewnętrzne w cm (wys. / szer. / gł.)	68 / 55 / 60,7 ¹
Sterowanie	
Sterowanie	TouchControl in the worktop, touch electronic
	Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	3 szuflad, VarioSpace
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	4,5 kg
Czas przechowywania (awaria)	13,5 h
VarioSpace	tak
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803094494

Akcesoria


742335900	Taca do zamrażania
988117400	Pojemnik na kostki lodu z pokrywką
988103600	Akumulator chłodniczy
990187100	Szczypce do kostek lodu
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry
871302300	Zestaw ściereczek z mikrofazy
830133000	Lakier w sztyfcie (biały)

Cechy



Oświetlenie LED komory zamrażarki

Gdy otwierasz szuflady w zamrażarce Liebherr, wita Cię nie tylko widok produktów spożywczych, lecz także atrakcyjne oświetlenie: zapewniają je mocne, trwałe i przyjazne dla środowiska diody LED. Oświetlenie ułatwia przegląd zawartości, stanowiąc jednocześnie atrakcyjny element wyglądu.



SuperFrost

Chcesz zamrażać świeżą żywność w sposób pozwalający zachować witaminy? Wystarczy aktywować funkcję SuperFrost, a komora zamrażarki zwiększy swoją wydajność. W ten sposób temperatura pozostaje stała po włożeniu niezamrożonej żywności. Funkcja SuperFrost jest również energooszczędna: jeśli nie wyłączysz funkcji ręcznie, dezaktywuje się ona automatycznie po 65 godzinach.




TouchControl

Wystarczy delikatne dotknięcie palcem, aby włączyć inteligentne funkcje, takie jak SuperFrost lub inne ukryte opcje, nawet bez otwierania drzwi zamrażarki. Funkcja TouchControl jest prosta, a jednocześnie energooszczędna.



VarioSpace

Wszystkie urządzenia z technologiami NoFrost i SmartFrost są wyposażone w szuflady, pod którymi znajdują się łatwe do wyjęcia szklane półki. W ten sposób tworzy się VarioSpace – praktyczne rozwiązanie, które zapewnia dodatkową przestrzeń na większe produkty.



FrostProtect


Nie wszystkie zamrażarki są ustawione w ogrzewanym pomieszczeniu. Niektóre stoją w zimnych garażach lub piwnicach. Dobrze, że Twoje urządzenie Liebherr jest optymalnie dostosowane do pracy w zimnym otoczeniu: wszystkie komponenty są zaprojektowane do sprawnej eksploatacji w temperaturach otoczenia do -15 °C.



Wpuszczony uchwyt

Innowacyjne i funkcjonalne: pionowo i ergonomicznie wpuszczany uchwyt ułatwia wygodne otwieranie urządzenia. Dodatkowo nowoczesne i minimalistyczne wzornictwo umożliwia perfekcyjną integrację urządzenia w kuchni bez uchwytów.

Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dotychczas do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

