
Stand- und Einbaugeräte 2024

LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren





Zeitlose Frische

Bei Lebensmitteln achten Sie auf höchste Qualität und maximal authentischen Genuss. Sie gehen den kleinen Umweg zum regionalen Käsestand, legen Wert auf fangfrischen Fisch und ernten gerne Ihre eigenen Radieschen. Wäre es nicht perfekt, wenn diese Qualität, auch nach einigen Tagen Lagerung im Kühlschrank, noch unverfälscht zu schmecken ist? Die Zeit also quasi stehen bleiben würde? Wir finden schon.

Deshalb ist es unser Antrieb, immer wieder neue und noch bessere Lösungen zu entwickeln, um für verschiedenste Lebensmittel optimale Lagerbedingungen zu garantieren. Für langanhaltende Frische, den Schutz von wertvollen Vitaminen und für ein Geschmackserlebnis wie direkt nach dem Kauf oder der Ernte. Aber überzeugen Sie sich am besten selbst von unseren Stand- und Einbaugeräten 2023.



CBNsdb 775i ◯ Prime-Serie

Inhalt


Qualität	6
Nachhaltigkeit	8
Weltpremiere: BluRoX	12
Frischetechnologien	14
EasyFresh	16
BioFresh	17
BioFresh Professional mit HydroBreeze	18
BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe	20
Design	22
Komfort und Flexibilität	28
Wasser und Eis	34
SmartDevice	38
HNGRYnsite	39
Benutzeroberfläche	40
Serien	42
Zubehör	44
Side-by-Side-Kombinationen	46
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil unten)	66
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil oben)	94
Kühlschränke	98
Tischkühlschränke	112
Gefrierschränke	118
Tischgefrierschränke	130
Weinschränke	134
Humidor	151
Integrierbare Side-by-Side	152
Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen	160
Integrierbare Kühlschränke	174
Integrierbare Gefrierschränke	190
Unterbaugeräte	200
Integrierbarer Weinschrank	206
Einbau-Glossar	208
Einbauskizzen	210
Garantiezertifikat	218
Information	219

Auch das kleinste Detail verdient größte Aufmerksamkeit.

Wir legen Wert auf kompromisslose Qualität – bis hin zum kleinsten Schraubchen – und das von Beginn an. Seit 1954 fertigen wir hochwertige Kühl- und Gefriergeräte und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor alle unsere Produkte. Deutsche Ingenieurskunst – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.

Komfort ist für alle da.

Unsere neuen Standgeräte sind in verschiedenen Serien erhältlich: Pure, Plus, Prime und Peak. Aber ganz egal für welche Serie Sie sich entscheiden, die kompromisslose Liebherr-Qualität bekommen Sie mit jedem einzelnen Liebherr zu spüren, denn eine Menge Features sind jetzt bereits in unseren Geräten der Pure-Serie standardmäßig verbaut. Zum Beispiel die automatische Abtaufunktion NoFrost, oder die EasyFresh-Technologie für die Lagerung von Obst und Gemüse, oder unser Feature DuoCooling. Dank zwei getrennter Kältekreisläufe sorgt diese Technologie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die gelagerten Lebensmittel trocknen so weder aus noch wird Geruch übertragen.



CNsfD 573i ◊ Plus-Serie

Nichts sollte kürzer halten als lange.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Das entspricht einer Nutzung von mehr als 15 Jahren. Auf diese Lebensdauer werden auch alle anderen Funktionsteile bei uns getestet.

Und falls wider Erwarten doch mal eine Kleinigkeit nicht mehr Ihren Wünschen entspricht, können das Sie oder unsere flächendeckenden Premium-Servicepartner in aller Regel schnell korrigieren denn jedes unserer Geräte ist extrem reparaturfreundlich. Alle wesentlichen Ersatzteile halten wir teilweise für weit über 10 Jahre vor. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern spart Ihnen auch Geld für kleinere Reparaturen oder den Kauf eines neuen Geräts.



EasyFresh für Obst und Gemüse ab Pure-Serie



Magnetische Türdichtung gewährleistet sicheres Schließen.

Wir sagen nicht nur. Wir garantieren auch.

Während der Fertigung nehmen wir sämtliche Komponenten unserer Kühlschränke ganz genau unter die Lupe und testen weit schärfer und öfter als es gesetzlich gefordert ist – zuletzt kurz vor der Verpackung. Erst dann dürfen sich unsere Geräte ein wenig ausruhen. Alle unsere Fertigungsstandorte sind nach den internationalen Normen für Qualität ISO 9001, Energiemanagement ISO 50001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert. Nichts fällt uns daher leichter, als Ihnen für mindestens zwei Jahre zu garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern und besonders einfach einzubauen sind.

Zu guter Letzt noch ein Geschenk: unsere 10-Jahre-Kompressorgarantie. Die gibt es gratis bei Registrierung innerhalb des ersten Jahres.

Kurzum: Eines ist sicher – Sie werden an Ihrem Liebherr sehr lange Freude haben.

Unser Weg in die Zukunft

Unsere Produktinnovationen verbindet eines: Sie beschreiben den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Verantwortung zu übernehmen, ist schon in unseren Grundwerten manifestiert. So hat die Forschung und Entwicklung von ökologischen Lösungen bei uns seit Jahrzehnten Tradition. Dabei haben wir stets den gesamten Produktlebenszyklus im Blick.



* EcoVadis Gold

Unser Engagement wurde von der weltweit führenden CSR-Rating-Agentur EcoVadis für 2023 mit Gold ausgezeichnet. Wir sind stolz zu den 3% der Besten, von EcoVadis bewerteten Unternehmen zu gehören.

Recycling/Entsorgung

Wir streben langfristig eine Kreislaufwirtschaft an und gestalten unsere Produkte aktiv für eine mögliche Wiederverwendbarkeit unserer gebrauchten Materialien, indem wir ihre Trennbarkeit erhöhen.

Materialien

Wir möchten die ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten reduzieren und bereiten kreislauffähige Produkte vor, indem wir verstärkt erneuerbare Materialien und Rezyklate in unseren Geräten verwenden und die Vielfalt unserer Materialien reduzieren. Dabei betrachten wir das gesamte Produkt.



Nutzungsphase

Wir reduzieren unsere Umweltbelastung, indem wir weiterhin erstklassige energieeffiziente Produkte anbieten, die maximal haltbar und leicht zu reparieren sind – unterstützt durch einen vorausschauenden Kundenservice. Außerdem bieten wir Ihnen Produkte und Lösungen an, die Ihnen dabei helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Dazu mehr auf den nächsten Seiten.

Produktion

Wir möchten umweltbewusst produzieren, indem wir den Energiebedarf unserer Werke senken und verstärkt erneuerbare Energiequellen nutzen. Mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, der Minimierung von Abfall und der Vermeidung von Verunreinigungen reduzieren wir unsere Umweltauswirkungen über die CO₂-Emissionen hinaus.*

Perfekt ausgewogen: ein starkes Gesamtpaket.

Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner. Neben dem geringen Stromverbrauch punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel, einer langen Lebenszeit und ordentlich Leistungsreserven, wenn es mal darauf ankommt. Wir haben bereits bei der Entwicklung also sehr viele Faktoren gleichzeitig im Blick und bieten das optimal ausbalancierte Gerät. Oder anders: Aller guten Dinge sind bei uns sogar vier.



Performance in Balance – in Perfektion: Unsere BluPerformance-Technologie

Das Innovative unserer BluPerformance-Modelle: Wir haben die gesamte Kältetechnologie im Gerätesockel integriert. Dadurch bieten die Geräte bei gleicher Größe deutlich mehr Nutzinhalt. Sie haben also spürbar mehr Platz für Ihre Lebensmittel und Getränke. Darüber hinaus konnte dank besserer Be- und Entlüftung im Sockel auch die Energieeffizienz erneut gesteigert werden. Und leiser sind unsere Geräte nun auch. Wir sind sicher: Diese Technik begeistert nicht nur Technikfans.



Energieverbrauch

Unsere neuen Standgeräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und dank geringer Stromkosten auch Ihren Geldbeutel.

Kühlvolumen

Für alle Familiengrößen, Lebenssituationen und Nischenhöhen findet sich bei uns das passende Gerät. Von extra-großen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, keinen Liter Rauminhalt zu verschenken, zum Beispiel durch platzsparend ins Gehäuse eingelassene Beleuchtungslösungen.

Geräuschniveau

In modernen Wohnkonzepten verschmelzen Küche und Wohnraum mehr und mehr. Das unterstreicht die Bedeutung besonders leiser Kühlgeräte. Unser neues Standprogramm bietet deshalb eine breite Auswahl von extrem leisen Geräten. Teilweise werden sogar die ultraleisen 32 dB erreicht.

Kälteleistung


Intelligente Sensorik passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – so sind unsere Standgeräte im Alltag sehr energieeffizient und sparsam. Gleichzeitig bieten sie ordentlich Leistungsreserven, zum Beispiel, um nach dem Wocheneinkauf eine größere Menge Lebensmittel zu kühlen.



Hocheffizient: So sparsam ist ein Liebherr

Wie effizient unsere Geräte sind, zeigt das Online-Tool der von der EU finanzierten Projekte LABEL2020 und BELT. Auf dieser Seite können Sie den Stromverbrauch sowie viele weitere Produktdaten von Elektrogeräten aufrufen und miteinander vergleichen. Dabei berücksichtigt der Rechner die lokalen Strompreise und weist die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer aus. Der Vergleich zeigt: Ein Liebherr lohnt sich!

Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte



1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
3. Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
4. Die Summe des Volumens* aller Gefrierfächer.
5. Die Summe des Volumens* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
6. Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.

BluRoX: Kälteisolierung mit innovativer Vakuum-Perlit-Technologie.

BluRoX macht einen großen Schritt in eine energieeffiziente und kreislauffähige Zukunft. Um Kühlen und Gefrieren nachhaltig zu verändern, nutzt die wegweisende BluRoX-Technologie von Liebherr anstelle des herkömmlichen Polyurethan-Schaums eine weitaus effektivere Form der Kälteisolierung: ein Vakuum. Fein gemahlener Lavagestein, so genanntes Perlit, stabilisiert dabei die vakuumierten Bauteile – mit zahlreichen Vorteilen für Mensch und Umwelt.




Kreislauffähig in die Zukunft.



Mehr zu dieser spannenden Technologie und den vielen Vorteilen von BluRoX finden Sie hier: home.liebherr.com/blurox

Höchste Energieeffizienz.

BluRoX unterstützt die Kälteisolierung so wirksam, dass Liebherr-Modelle mit dieser innovativen Vakuumdämmung höchste Energieeffizienz ermöglichen. Den Anfang macht das derzeit effizienteste Gefriergerät seiner Art: der Liebherr FNb 505i mit BluRoX-Technologie in der Tür.



Mehr Volumen.

Bei gleichen Außenmaßen lässt sich dank BluRoX der nutzbare Innenraum um rund 25 Prozent vergrößern. Die besonders effektive Isolationswirkung des Vakuums ermöglicht im Vergleich mit Gefriergeräten aus Polyurethan-Schaum dünnere Wände und Türen und schafft so wertvollen Platz für alles, was Sie gern tiefgekühlt im Haus haben.

Kreislauffähiges Produktdesign.

BluRoX ist eine neuartige Isolation, die auf herkömmlichen Polyurethan-Schaum verzichtet. Zur Kälteisolierung nutzt BluRoX ein Vakuum, das mit fein gemahlener Lavagestein (Perlit) stabilisiert wird. Auf diese Weise entsteht eine unübertroffen energieeffiziente und gleichzeitig kreislauffähige Lösung: Ohne wesentliche Aufbereitung kann das Perlit am Ende der Lebensdauer eines BluRoX-Gefriergeräts wiederverwendet werden.



Premiere im Liebherr FNb 505i.

Erstmals erleben lässt sich BluRoX beim Liebherr FNb 505i. In der Tür dieses Gefriergeräts feiert die innovative Vakuumdämmung eine besondere Weltpremiere: gemäß dem neuen EU-Energielabel ist der Liebherr FNb 505i der erste Gefrierschrank seiner Art mit Effizienzklasse „B“. Und damit das auch viele Jahre lang so bleibt, besitzt auch die hochwertige Isolation die für Liebherr typische Langlebigkeit.

Länger lecker.

Bei Ihrem Einkauf machen Sie keine Kompromisse. Sie achten auf natürliche Zutaten, beste Qualität und maximale Frische. Ganz klar: Wer so viel Wert auf gute Lebensmittel legt, möchte sie auch lange erhalten. Genau dafür haben wir innovative Frischetechnologien entwickelt und verfeinern sie von Jahr zu Jahr. Damit Ihre Lebensmittel auch nach einiger Zeit im Kühlschrank noch unverfälscht schmecken.



Vollraum-BioFresh. Hat Platz für ein ganzes Feld.
Gerade zur Erntezeit muss viel Obst und Gemüse gleichzeitig gelagert werden. Dafür ist unser Vollraum-BioFresh-Kühlschrank ideal. Bei knapp über 0 °C und flexibler Luftfeuchtigkeit bleibt alles lange frisch und knackig. Und fällt die Ernte mal kleiner aus, bleiben Milchprodukte sowie Fleisch und Wurst in den Schubladen länger frisch als im normalen Kühlteil. Das Umwelt-Extra: die Energieeffizienzklasse A.



EasyFresh. Ideal für Obst und Gemüse.
Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



BioFresh. Unser Alleskönner.
Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0 °C deutlich kühler als im Rest des Gerätes. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



BioFresh Professional mit HydroBreeze. Kühlen wie die Profis.
Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe. Wie fangfrisch vom Markt.
Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2 °C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



DuoCooling. Kein Austrocknen.
Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



NoFrost. Nie mehr abtauen.
Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.

+ 10 Tage

+ 8 Tage

+ 3 Tage

Easy Fresh

+ 10 Tage

Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Bio Fresh

+ 11 Tage

+ 12 Tage

+ 40 Tage

+ 40 Tage

+ 48 Tage

Kühl und nebelig. Traumwetter für Ihr Gemüse.

Unser Feature HydroBreeze steht exemplarisch für unseren maximalen Frischeanspruch. Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe legt. Der Nebel sorgt für knackige Frische, verbessert die Struktur und lässt auch sehr feinblättriges Gemüse extra lange halten. Darüber hinaus sorgt er für einen optischen Wow-Effekt im BioFresh Professional-Safe.




Das Frischegeheimnis der Natur.

Das Salinas-Tal in Kalifornien gilt als Salatschüssel der USA. Und das liegt auch an den besonders günstigen klimatischen Bedingungen. Durch die Nähe zu den kühlen Küstengewässern des Pazifiks legt sich im Sommer ein feiner feuchter Nebel über das Tal und die Felder. Das verhindert ein Austrocknen des hier angebauten Gemüses. Genau von diesem Prinzip haben wir uns inspirieren lassen – für unseren BioFresh Professional mit HydroBreeze.



Bei jeder Türöffnung wird ein kalter Frischenebel erzeugt.



Mehr zu
HydroBreeze

Tagesangaben beziehen sich auf
den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Wie fangfrisch vom Markt. Mit unserem Fish & Seafood-Safe.




Damit Fisch und Meeresfrüchte auch nach einigen Tagen noch so frisch schmecken, wie direkt am Marktstand, braucht es ein Kühlfach, das die Frische bewahrt – wie unseren Fish & Seafood-Safe. Hier lagern Fisch und Meeresfrüchte bei $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ und geringer Luftfeuchtigkeit. Perfekte Bedingungen, um deutlich länger fangfrischen Geschmack zu genießen.



Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.



Flexible Nutzung
Die Fläche im BioFresh Professional-Safe kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So lässt sich die $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ -Zone partiell oder auch komplett in eine Temperatur-Zone umwandeln, die nur bei knapp über $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ liegt. Hier lagern zum Beispiel Fleisch- und Milchprodukte optimal. Die vier möglichen Optionen haben wir für Sie hier unten abgebildet:



Setzen Sie ein Statement. In Ihrer Küche.

Kühlschränke sind längst keine einheitsweißen Küchengeräte mehr. Gerade weil die Trennung zwischen Ess- und Wohnbereich inzwischen meist fließend ist, spielt das Design eine immer größere Rolle. Die neue puristische Formensprache eines Liebherr besticht dabei durch seine außergewöhnliche Kantenführung,

edle Oberflächen und die schnörkellose Silhouette. Ein klassisch, exklusiver Look, mit dem sich unsere Geräte einerseits nahtlos in jede moderne Küche einfügen und gleichzeitig doch hervorstechen. Aber genug der Worte: Das Design spricht ja eigentlich schon für sich.

Unsere Geräte gibt es mit Display entweder direkt in der Tür integriert oder für Puristen im Inneren des Gerätes.



XRFbd 5220 ♦ Plus-Serie



InteriorFit. Perfekt eingepasst.

Küchennischen elegant ausnutzen. Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in Ihre Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.



CBNbsd 578i Δ Peak-Serie

Black Steel Interior

Innen so geschmackvoll wie außen:

Schwarzer Edelstahl innen wie außen machen unsere BackSteel-Geräte zu einem besonderen Augenschmaus durch und durch.

**Unsere Optionen:
Edel, edel oder edel.**

Jede Küche ist einzigartig und darum sollte auch ein Kühlschrank nicht von der Stange sein. Wir bieten eine Auswahl an ganz unterschiedlichen hochwertigen Materialien, dezenten Farben und ergonomischen Griffdesigns. Doch ganz egal, wie sich Ihre Kundinnen und Kunden entscheiden: Bei diesen exklusiven Optionen können sie es eigentlich nur richtig machen.

Grifflösungen

Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung der Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmoniert mit einem reduzierten, grifflosen Küchendesign.



Türfronten

Oberflächen

Zur Auswahl stehen folgende abgebildete Designs:

SmartSteel



BlackSteel



SteelFinish



White



GlassWhite



Beige



BlackSteel Interieur

BlackSteel-Standgeräte und ausgewählte Einbaugeräte werden durch BlackSteel-Elemente auch im Innenraum zu einem exklusiven Blickfang.



Für Lebensmittel mit höchsten Ansprüchen.

Ganz egal, wie sehr Sie das Äußere Ihres Liebherrn begeistert, irgendwann ist es Zeit, ihn auch mal zu öffnen. Gut also, dass auch sein Inneres optisch überzeugt.

Design trifft Funktionalität.

Puristisch und zeitlos auf der einen Seite, elegant und exklusiv auf der anderen: Die neue Designsprache fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Im Innenraum überzeugen edle Glas- und Edelstahlkomponenten. Die präzise Verarbeitung, ein Blick für Details und die harmonische Kombination aus Materialien, Formen und Farben erzeugen ein rundum ästhetisches Gesamtbild. Dieses wird vom neuen Beleuchtungskonzept sanft in Szene gesetzt.



Das neue LightTower-Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.



Wir haben einfach noch einfacher gemacht.

Kühl- und Gefriergeräte werden täglich genutzt. Deshalb entwickeln wir Standgeräte, die mit Bedienkomfort, Übersichtlichkeit und Flexibilität punkten – von der ersten Türöffnung bis ins kleinste Ausstattungsdetail.

Das Leben ist ein Wunschkonzert.

Die Ausstattungsdetails der neuen Standgeräte eröffnen Ihnen mehr Freiraum: Die teilbare Glasplatte mit der mühelosen Einhand-Bedienung schafft Platz für hohe Gefäße und Karaffen. Sie lieben es ordentlich? Mit der VarioBox und dem VarioSafe lagern Sie kleinere Gegenstände übersichtlich in Tür oder Innenraum ein – immer genau auf der Höhe, die Ihnen gefällt.

Lust auf kalte Getränke? Die Glasablage über dem BioFresh-Safe verwandelt sich im Handumdrehen in eine Flaschenablage.

Bei unseren Kühl-Gefrierkombinationen mit VarioTemp lassen sich die Gefrierfächer variabel auf eine andere Temperatur umstellen. So kann das Gefrierteil als Kühl- oder Kellerteil genutzt werden.

VarioSpace wiederum schafft Platz für den größten Truthahn oder die höchste Eistorte im Gefrierteil. Apropos Torte: Für alle Backfans bieten unsere Kühlschränke und Kombinationen sogar ausreichend Platz für ein belegtes Backblech im Kühlteil.

Voller Lebensmittel. Und Komfort.

Damit alle Ihre Lebensmittel immer perfekt zu erreichen sind, haben unsere Geräte im Kühl- und Gefrierteil Teleskopschienen, auf denen die Schubfächer ganz einfach vor- und zurückgleiten. Ebenfalls auf Schienen lagert das Auszugsbord mit zwei Flaschenkörben, die durch einen integrierten Griff leicht entnommen werden können. Und auch wenn Sie alle Zutaten und Getränke gefunden haben, bleibt es komfortabel für Sie. Dank des SoftSystems. Damit schließen unsere Türen immer sanft und gedämpft, selbst wenn der Schwung mal etwas zu stark war.





Schubfächer auf Teleskopschienen
Damit alle Lebensmittel immer perfekt zu erreichen sind – angenehm leichtes Öffnen und Schließen, selbst bei voller Beladung.



FlexSystem
Sorgt für besondere Übersichtlichkeit im BioFresh-Safe. Kleinere Portionen Obst und Gemüse oder empfindliche Lebensmittel lassen sich hier perfekt verstauen.



VarioSafe
So lagern Sie kleinere Gegenstände übersichtlich im Innenraum – immer genau auf der Höhe, die Ihnen gefällt.

Lagerplatz nach Bedarf

Mit VarioTemp kann das Gefrierteil alternativ zum Kühlteil mit einer Temperatur stufenlos zwischen -2 °C und +14 °C umgestellt werden.

Damit sind Sie zum Beispiel auch für große Partys immer bestens vorbereitet, denn der Gefrierbereich kann bei Bedarf als weitere Kühlzone für Häppchen oder zur Getränkeabkühlung genutzt werden oder aber als Kellerfach für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln, Zwiebeln und Ähnliches.

Ihre Familie hat sich vergrößert und der Platz in Ihrer Kühl-Gefrierkombination geht zur Neige? Kein Problem. Mit VarioTemp können Sie auch die Gefrierfächer als Kühlgerät in der Küche verwenden. In Kombination mit einem separaten Gefriergerät haben Sie nun ausreichend Platz, um auch die Großfamilie mit frischen Lebensmitteln bestens zu versorgen.



Nutzung als Gefrierteil (-18 °C)



Nutzung als Kühlteil (-2 °C bis +9 °C)



Nutzung als Kellerteil (+14 °C)



Schweres Öffnen von Gefriergeräten: ein Problem aus der Vergangenheit.
Dank der neuen EasyOpen-Technologie lassen sich Gefriergeräte jederzeit geschmeidig und mühelos öffnen – auch ohne Griff. Wie wir das schaffen? Mithilfe einer neuartigen Türdichtung und des neuen BluPerformance Technikmoduls ist es uns gelungen, Türöffnungskräfte um die Hälfte zu reduzieren. Platzsparend, einfach, komfortabel.



SpaceBox
Ideal für alles, was ein wenig mehr Platz braucht.



SoftSystem-Schließdämpfung
Der besonders leise und gedämpfte Türverschluss ist bereits ab unserer Plus-Serie integriert.




VarioSpace
Praktisch für großes Gefriergut, zum Beispiel die mehrstöckige Geburtstagstorte.

Diese Quelle entspringt im Kühlschrank.

Mit dem InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.

Schnell zapfen, statt lange tragen.

Der flächenbündig integrierte Wasserspender ist immer da, wenn er gebraucht wird und nahezu unsichtbar, wenn nicht. Er eignet sich für Gefäße fast jeder Größe, auch für Karaffen oder Flaschen für den Wassersprudler. Für perfekte Wasserqualität sorgt das integrierte Filtersystem. Übrigens: Im Unterschied zu herkömmlichen Tischwasserfiltern muss dieser nur jedes halbe Jahr getauscht werden.



BottleTimer.

Sorgt für eine extra schnelle Kühlung von Getränken und erinnert Sie via SmartDevice-App an vergessene Flaschen im Gefrierfach.

Bevor das Eis ausgeht, gehen die Cocktails aus.

Sie laden gerne zu sich ein und können nie genug Gäste um sich herum haben? Dann werden Sie unsere Eis-Features lieben. Eines ist sicher: Auf Ihrer Party wird kein Getränk ungekühlt bleiben.



Eisvorrat, selbst für die größte Party: der IceTower.

Der IceTower in unseren Gefrierschränken setzt neue Maßstäbe, denn er vereint gleich zwei großformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 Kilogramm Eiszwürfel und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen. Damit Ihre Hände bei soviel Kühlgut einigermaßen warm bleiben, gibt es von uns noch eine Eiszwürfelschaufel dazu.



Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice.

Mal schnell einen Vorrat an Eiszürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiszwürfel lösen. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut. Alternativ kann er auch problemlos als Zubehör ergänzt werden.



Lässt Eiszwürfel regnen: der IceMaker.

Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiszwürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiszwürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls dann doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluß verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.



Immer bestens vernetzt

Alle unsere Geräte sind entweder bereits ab Werk vernetzbar oder können nachträglich mit der SmartDevice-Box vernetzt werden.

So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung aller Kühl- oder Gefriergeräte in Ihr bestehendes Smarthome. Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.





HNGRY: Der smarte Alltagshelfer für Einkauf, Lagerung und Vorrat. Die App hilft dabei Einkäufe optimal zu organisieren, Vorräte jederzeit im Blick zu behalten und diese richtig zu lagern.



home.liebherr.com/getsmart

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



Smarter shoppen, nachhaltiger genießen

Egal, wie viel Sie jeden Tag im Kopf haben – mit HNGRYnsite und der HNGRY App ist immer klar, was noch im Kühlschrank ist.

Mit jedem Schließen schickt HNGRYnsite ein Bild an die HNGRY App. So kaufen Sie nur das ein, was Sie wirklich brauchen und werfen weniger weg. Damit das auch in Zukunft so bleibt, lässt sich die Kamera dank den drei unterschiedlichen Haltergrößen einfach und in jeder Art von Kühlschrank nachrüsten.



HNGRYnsite

powered by **LIEBHERR**



Jetzt entdecken auf
home.liebherr.com/hngrynsite-cam

Kühlschränke, die keine Wünsche offenlassen – und keine Türen.

Es geht uns nicht darum, die Kühlschränke mit den meisten Funktionen zu entwickeln. Sondern Kühlschränke mit genau den Funktionen, die die Lebensmittel sicher lagern und die Kunden wirklich brauchen. Die das Leben spürbar erleichtern. Und diese Features dann in technischer Perfektion umzusetzen.



Display in der Tür



Display hinter der Tür

Sicher ist sicher.

-  **Türalarm**
Alarm bei offener Tür, auch visuell durch pulsierende LED-Beleuchtung.
-  **Temperaturalarm**
Optische und akustische Warnung, sobald die Temperatur im Gefriereteil ein kritisches Level erreicht.
-  **Stromausfallalarm**
Optischer und akustischer Alarm bei Stromausfall für sichere Lagerung.
-  **Geräteausfallalarm**
Optische und akustische Warnung bei Auftreten eines Geräteausfalls.
-  **Reminder**
Automatische Erinnerung für Wartung und Pflege.
-  **Eingabesperre**
Verhindert jegliche Einstellungen oder Aktivierungen von Funktionen.
-  **DemoMode**
Zur optimalen Präsentation des Geräts am PoS: Bedienoberfläche und Beleuchtung an, Kühlung aus.

Ein Touch mehr Komfort.

-  **CleaningMode**
Für vollen Durchblick bei der Reinigung schaltet die Kühlung ab, während die Beleuchtung an bleibt.
-  **PartyMode**
Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und maximale Eisproduktion aktiviert.
-  **HolidayMode**
Ventilator, SuperCool und SuperFrost werden abgeschaltet, die Kühltemperatur auf +15°C erhöht, um Strom zu sparen. Das Gefriereteil bleibt eingeschaltet.
-  **EnergySaver**
Erhöhung der Standard-Temperatur auf maximal +7°C zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
-  **SabbathMode**
Die gesamte Beleuchtung und Töne werden ausgeschaltet, Deaktivierung nach 80 Stunden.
-  **Spracheinstellung***
Variable Spracheinstellung von 12 Sprachen.
-  **Status Indicator**
Immer sicher sein, dass alles in Ordnung ist – dank integrierter Statusanzeige in der Gerätetür. Ein blaues Licht signalisiert: alles ok. Bei abweichendem Status blinkt die Anzeige in Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.

Kernkompetenz Kühlen.

-  **Temperaturanzeige**
Im Display erscheint immer der aktuelle Temperaturwert. Eine Änderung wird im Menü blinkend angezeigt.
-  **SuperFrost**
Erhöhung der Kälteleistung im Gefriereteil für vitaminschonendes Einfrieren.
-  **SuperCool**
Erhöhung der Kühlleistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt.
-  **VarioTemp**
Das komplette Gefriereteil kann durch variable Temperatureinstellung zwischen -2 °C und +14 °C auch zum Kühlen oder als Kellerfach verwendet werden.

Einfach smart per App.

-  **NightMode**
Alle Töne werden abgeschaltet – und die Beleuchtung wird gedimmt. Für ungestörte Ruhe.
-  **BottleTimer**
Extra schnelle Kühlung durch Aktivierung von SuperFrost. Automatische Erinnerung via App, die Flaschen aus dem Eisfach zu nehmen.
-  **EasyTwist-Ice**
Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen.
-  **IceCubeTimer****
Eiswürfelproduktion im erhöhten Tempo. Sobald die Eiswürfel bereit sind, erfolgt die Benachrichtigung per App.

Für einen guten Überblick.
Schon bevor Sie den
Kühlschrank aufmachen.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich?
Eine Kundenfrage, die nicht immer ganz einfach
zu beantworten ist. Deshalb haben wir Ihnen
die Orientierung noch einfacher gemacht und
unser Sortiment in vier gut nachvollziehbare
Serien eingeteilt.

○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse. Schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Liebherr-Qualität.



◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig zu erleichtern.

◻ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



△ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Liebherr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

Praktisches Zubehör für jeden Bedarf.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr-Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.

Unser Zubehör

Finden Sie online direkt beim Wunschmodell in unserem Liebherr-Hausgeräte-Shop www.bsdspace.it oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.

Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen zum Beispiel VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Weinvorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



VarioBoxen



FlexSystem



Flaschenablage

Nützliche Helfer aller Art

Von der Butterdose mit Einhandbedienung bis zur leicht befüllbaren Eiswürfelschale mit Deckel oder dem praktischen Gefriertablett. Das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.



Butterdose



Eiswürfelschale mit Deckel



Gefriertablett



EasyTwist-Ice

Eis im Handumdrehen - ganz ohne Festwasseranschluss. Mit Wassertank und einer einfachen Drehung schnell einen Vorrat an Eiswürfen schaffen. Als Zubehör einfach zum Nachrüsten.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Der Filter ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität.



SmartDeviceBox

Sie können Ihren Liebherr mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die ihn ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

Side-by-Side-Kombinationen



XRFsd 5265 ◯ Prime-Serie

Qualität bis ins Detail




BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Fish & Seafood-Safe

Sie lieben Fisch? In Ihrem Liebherr bleibt er frisch! Denn im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler. Passen Sie die Größe der -2 °C-Zone beliebig an – und lagern Sie auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0 °C. Dass die -2 °C-Zone gerade aktiv ist, zeigt Ihnen eine LED-Anzeige.



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



LED-Deckenbeleuchtung

Wenn Sie in Ihrem Liebherr Gefriergerät die Schubfächer öffnen, erfreut Sie nicht nur der Anblick Ihrer Lebensmittel – sondern auch die attraktive Beleuchtung: Dafür sorgen leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs. Die Beleuchtung macht die Übersicht über den Inhalt noch einfacher und ist zugleich ein ungewöhnliches Design-Element.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingertipp: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!



XRFbs 5295 Δ Peak-serie



←121→

XRFbs 5295

Peak



SFNbsd 529i

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5³

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBbsc 529i

Energieeffizienzklasse:	C ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	108 / 0,295 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5³

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



XRFst 5295 Δ Peak-serie



←121→

XRFst 5295

Peak



SFNstd 529i

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5³

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 7 Schubfächer, davon 4 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eismwürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eismwürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBstd 529i

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	134 / 0,367 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5³

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



XRFsd 5265 ◯ Prime-Serie



←121→

XRFsd 5265

Prime



SFNsdd 526i

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	198 / 0,542 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Smart Device Ready							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBsdd 526i

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	134 / 0,367 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	384 l
Volumen:	Kühlteil: 245,8 l / BioFresh-Teil: 138,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device Ready								

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



←121→

XRCsd 5255

Prime



SBNsdd 5264

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	171 / 0,468 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	313 l
Volumen:	BioFresh-Teil: 180,7 l / Gefrierteil: 133 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	No Frost	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device Ready						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar
- 1 GlassLine-Abstellfläche, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes

Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

SRsdd 5250

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	99 / 0,271 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	401 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device Ready
------------	------------	------------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------------	--------------------

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- 1 großes Obst- / Gemüsefach auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



←123→

XRFsf 5245

Plus



SFNsfe 5247

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Ice Tower	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Smart Device Ready
----------	-------------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBsfe 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	158 / 0,435 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Touch Display	Smart Device Ready
-----------	------------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



←123→


XRFsf 5240

Plus



SFNsf 5247

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefrierermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRsf 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



←121→

XCCsd 5250

Prime



SCNsd 525i 617

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	331 l
Volumen:	Kühlteil: 228,7 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

SCNsd 525i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	331 l
Volumen:	Kühlteil: 228,7 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



XRFsd 5230

Plus



SFNsdd 5237

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



XRFbd 5220

Plus



SFNbde 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



←123→

XRFsd 5220

Plus



SFNsde 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eismwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRsde 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



←123→

XRFsf 5225

Plus



SFNsfe 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eismwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBsfe 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



←123→

XRFsf 5220

Plus



SFNsf 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRsf 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



←123→

XRF 5220

Plus



SFNe 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRe 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-Gefrierkombinationen



CBNsda 575i ◉ Prime-Serie

Kühl-Gefrierkombinationen



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
Komfort und Flexibilität	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
			SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
Design		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
				FlexSystem
	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
			Beleuchtung Ventilator	
		SmartSteel-Rückwand	SmartSteel-Rückwand	
			SmartSteel-Innentür	
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Edelstahl-Look Absteller	Edelstahl-Look Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür
	Griffmulden	Griffmulden	Stangengriffe mit Öffnungsmechanik	Griffmulden
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
Wasser und Eis		IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren. Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Qualität bis ins Detail



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Fish & Seafood-Safe

Sie lieben Fisch? In Ihrem Liebherr bleibt er frisch! Denn im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler. Passen Sie die Größe der -2 °C-Zone beliebig an – und lagern Sie auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0 °C. Dass die -2 °C-Zone gerade aktiv ist, zeigt Ihnen eine LED-Anzeige.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



Griffmulde

Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.



InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.




PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingertipp: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



VarioTemp

Dank VarioTemp erleben Sie die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in Ihrer Kühl- und Gefrierkombination. Denn Sie können die Temperatur im Gefrierbereich auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C einstellen – und diesen Bereich so als weitere Kühlzone nutzen. Zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach zur Kartoffellagerung.



LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!

CBNste 8872 FrenchDoor



← 91 →

CBNste 8872

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	320 / 0,876 kWh
Gesamtvolumen ² :	522 l
Volumen:	Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierteil: 160 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	42 dB(A) / D
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahl / Edelstahl
Aussenmaße in cm (H / B / T):	202,7 / 91 / 61,5



Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil ********

- 2 Schubfächer mit SoftTelescopic
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,4 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16,9 h
- Gefrierermögen in 24 h: 9,5 kg

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriffe
- Einschubfähig durch Frontbelüftung¹
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl

Kühl-Gefrierkombination 70 cm



← 70 →

CBNes 5778

Premium

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	187 / 0,512 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	392 l
Volumen:	Kühlteil: 168,5 l / BioFresh-Teil: 112,6 l / Gefrierteil: 112 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201 / 70 / 66,5¹



Steuerung

- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variablen Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefrierermögen in 24 h: 9 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung¹
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Kühl-Gefrierkombinationen 75 cm



← 75 →

CBNsdb 775i

Prime

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	473 l
Volumen:	Kühlteil: 208,7 l / BioFresh-Teil: 126,9 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 74,7 / 67,5¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



← 75 →

CBNsdc 765i

Prime

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	189 / 0,517 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	423 l
Volumen:	Kühlteil: 216,3 l / BioFresh-Teil: 68,7 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 74,7 / 67,5¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 1 BioFresh-Safe mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.
³ Die richtige Positionierung am Möbelstück entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.



← 75 →



← 75 →



← 60 →



← 60 →

BLU **CNSfd 7723**
Plus

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	231 / 0,632 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	485 l
Volumen:	Kühlteil: 347,7 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

BLU **CND 7723**
Plus

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	231 / 0,632 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	485 l
Volumen:	Kühlteil: 347,7 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device Ready								

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

BLU **CBNbsd 578i**
Peak

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	225 / 0,616 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 160,3 l / BioFresh-Teil: 96,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device		

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, davon 2 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand und Türpanel in BlackSteel

BLU **CBNstd 578i**
Peak

Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	225 / 0,616 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 160,3 l / BioFresh-Teil: 96,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower
Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, davon 2 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



BLU **CBNsda 575i**
Prime

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	362 l
Volumen:	Kühlteil: 159,9 l / BioFresh-Teil: 99,2 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Ausstattungs-vorteile**
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

BLU **CBNbsa10 575i**
Prime

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	362 l
Volumen:	Kühlteil: 159,9 l / BioFresh-Teil: 99,2 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device			

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Ausstattungs-vorteile**
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in BlackSteel

BLU **CBNsdc 573i**
Plus

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

BLU **CBNbda 5723**
Plus

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space

- Steuerung**
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulden
 - Transportgriffe vorne und hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 20 h
 - Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



Griffmulde

Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.



← 60 →



CBNc 5723

Plus

Energieeffizienzklasse:	C ^A / _B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



← 60 →



CBNsda 572i

Plus

Energieeffizienzklasse:	A ^A / _B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



CBNsfc 572i

Plus

Energieeffizienzklasse:	C ^A / _B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

CBNsfd 5223

Plus



Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	213 / 0,583 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioFresh-Safe mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

CBNc 5223

Plus



Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	170 / 0,465 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioFresh-Safe mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



reddot winner 2022

← 60 →

CNsdb 5753

Prime



Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	129 / 0,353 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	372 l
Volumen:	Kühlteil: 269,5 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen



reddot winner 2022

← 60 →

CNd 5753

Prime



Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	203 / 0,556 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	372 l
Volumen:	Kühlteil: 269,5 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen



BLU **CNbdc 573i**
Plus

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch & Swipe Display
- Vario Space

Smart Device

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

BLU **CNSfd 573i**
Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	210 / 0,575 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch & Swipe Display
- Vario Space

Smart Device

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

BLU **CNSfc 573i**
Plus

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	168 / 0,460 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch & Swipe Display
- Vario Space

Smart Device

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

BLU **CNSfd 5733**
Plus

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	203 / 0,556 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch & Swipe Display
- Vario Space

Smart Device Ready

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

CND 5724

Plus



Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	210 / 0,575 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

CNsda 5723

Plus



Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	104 / 0,284 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

CNgwc 5723

Plus



Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	GlassWhite / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

CNgbc 5723

Plus



Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	GlassBlack / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

CNsdc 5703
Pure



Energieeffizienzklasse:	C ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

CNsfd 5703
Pure



Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	203 / 0,556 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

CNd 5703
Pure



Energieeffizienzklasse:	D ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	203 / 0,556 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

CNsdc 5203
Pure



Energieeffizienzklasse:	C ^A / _G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	161 / 0,441 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



BLU	CNSfd 5203 Pure
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



BLU	CNd 5203 Pure
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



BLU	CNSfc 5023 Plus
Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	153 / 0,419 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	280 l
Volumen:	Kühlteil: 177 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



BLU	CNc 5023 Plus
Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	153 / 0,419 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	280 l
Volumen:	Kühlteil: 177 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



CUefe 3331



CUefe 3331

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	224 / 0,613 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 84 l
Geräusch-Schalleistung:	38 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	181,2 / 55 / 63 ³



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



CUele 3331

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	224 / 0,613 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 84 l
Geräusch-Schalleistung:	38 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	181,2 / 55 / 63 ³



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



CUe 3331

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	224 / 0,613 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 84 l
Geräusch-Schalleistung:	38 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	181,2 / 55 / 63 ³



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.
³ Die richtige Positionierung am Möbelstück entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.



← 55 →

CUEle 2831

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	192 / 0,526 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	265 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierenteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	161,2 / 55 / 63 ¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierenteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CUE 2831

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	192 / 0,526 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	265 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierenteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	161,2 / 55 / 63 ¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierenteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CUEle 2331

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	193 / 0,528 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierenteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63 ¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierenteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CUE 2331

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	193 / 0,528 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierenteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63 ¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierenteil

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. ³ Die richtige Positionierung am Möbelstück entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil oben)



CTele 2531



← 55 →

CTele 2931

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	190 / 0,520 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	270 l
Volumen:	Kühlteil: 218,6 l / Gefrierenteil: 52 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	157,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTe 2931

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	190 / 0,520 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	270 l
Volumen:	Kühlteil: 218,6 l / Gefrierenteil: 52 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	157,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTele 2531

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	233 l
Volumen:	Kühlteil: 189,5 l / Gefrierenteil: 44 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	140,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTe 2531

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	233 l
Volumen:	Kühlteil: 189,5 l / Gefrierenteil: 44 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	140,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTele 2131

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	196 l
Volumen:	Kühlteil: 152,2 l / Gefrierenteil: 44 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	124,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

CTe 2131

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh¹
Gesamtvolumen ² :	196 l
Volumen:	Kühlteil: 152,2 l / Gefrierenteil: 44 l
Geräusch-Schalleistung:	37 dB(A)
Geräusch-Klasse:	C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	124,1 / 55 / 63¹



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. ³ Die richtige Positionierung am Möbelstück entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Kühlschränke



Rd 4600 ○ Pure-Serie

Kühlschränke



○ Pure-Serie

◇ Plus-Serie

◻ Prime-Serie

△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
Komfort und Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
			SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
				FlexSystem
Design	Deckenbeleuchtung	Decken- oder Seitenbeleuchtung	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Ventilator	Beleuchtung Ventilator
			SmartSteel-Rückwand	SmartSteel-Rückwand
				SmartSteel-Innentür
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Edelstahl-Look Absteller	Edelstahl-Look Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde	Griffmulde	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Griffmulde
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)

Qualität bis ins Detail



Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



LED-Seitenbeleuchtung einseitig

Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Die LED-Seitenbeleuchtung hilft Ihnen, Ihre Lebensmittel im Blick zu behalten. Die LEDs sind so positioniert, dass der Lichtstrahl nach oben und nach unten gelangt. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Öffnen leicht gemacht: Der praktische und elegante Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik ermöglicht es Ihnen, die Gerätetür mit geringem Kraftaufwand zu öffnen - selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander. Die edlen Griffe im minimalistischen Design sind ein zusätzlicher Hingucker an Ihrem Kühlgerät.



Türabsteller

Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides - dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlreilings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage - schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



3er Flaschenablage

Jetzt bleiben Ihre Flaschen, wo sie sollen: Mit der 3er Flaschenablage warten drei Flaschen in Ihrem Kühlschrank sicher liegend auf ihren Einsatz. Die Flaschenablage passt auf jede Glasplatte und ist damit sehr flexibel. Und falls Sie den Platz mal anderweitig benötigen, nehmen Sie die Ablage einfach aus dem Kühlschrank.



LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



Türanschlagwechsel integriertes Gefrierfach

Wechseln Sie schnell und flexibel die Öffnungsrichtung der Türe Ihres 4*-Gefrierfachs: Dank des cleveren Schiebereglers geht dies sekunden-schnell und ganz ohne handwerkliches Geschick. Einfach den Regler am 4*-Gefrierfach auf rechts oder links setzen - fertig.



SoftTelescopic

Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel - sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.



FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



Platz für Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr - er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



RBbsc 5280

Peak

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	107 / 0,293 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	384 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 137,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



RBsdc 525i

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	108 / 0,295 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 245,8 l / BioFresh-Teil: 140,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



RBsfd 5221

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	164 / 0,449 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	351 l
Volumen:	Kühlteil: 223 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 34 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Licht einseitig
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



RBsfc 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

RBe 5220
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

RBa 4250
Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	65 / 0,178 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	160 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

BioFresh-Teil

- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 4 BioFresh-Safes mit integrierter Schubfachführung

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

RsfD 5220
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	98 / 0,268 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

Re 5220
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	399 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



RsfD 5000

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	93 / 0,254 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	348 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 7 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Rd 5000

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	93 / 0,254 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	348 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 7 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



RsfD 4600

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	89 / 0,243 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	298 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Rd 4600

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	89 / 0,243 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	298 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



3er Flaschenablage

Jetzt bleiben Ihre Flaschen, wo sie sollen: Mit der 3er Flaschenablage warten drei Flaschen in Ihrem Kühlschrank sicher liegend auf ihren Einsatz. Die Flaschenablage passt auf jede Glasplatte und ist damit sehr flexibel. Und falls Sie den Platz mal anderweitig benötigen, nehmen Sie die Ablage einfach aus dem Kühlschrank.



← 60 →



Rd 4200
Pure

Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	84 / 0,230 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	247 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

Ke 2834
Comfort

Energieeffizienzklasse:	E ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	158 / 0,432 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	250 l
Volumen:	Kühlteil: 229,7 l / Gefrierenteil: 21 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	140,2 / 55 / 63 ¹

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierenteil ³****

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,5 kg

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm, bei BluPerformance 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

³ Die richtige Positionierung am Möbelstück entnehmen Sie bitte den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.



← 55 →

Ke 2350
Comfort

Energieeffizienzklasse:	E ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	101 / 0,276 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	213 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	114 / 55 / 63 ¹

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung³
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Tischkühlschränke

Re 1400 ○ Pure-Serie

Qualität bis ins Detail



DoorStop

Halten Sie Ihr Liebherr Gerät frisch und geruchsfrei mit unserem einziehbaren DoorStop. Verhindert Gerüche, indem die Tür bei Nichtbenutzung offen bleibt. Sparen Sie Zeit und Energie.



LED-Seitenbeleuchtung

Die LED-Seitenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von der Seite – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier wird alles optimal gelagert. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in eleganter und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.



Höhenverstellbare Innentürabsteller

Nutzen Sie den ganzen Raum Ihres Liebheers – und zwar ganz nach Ihren Bedürfnissen! Dabei helfen Ihnen die höhenverstellbaren Innentürabsteller: Damit können Sie die Einhäng-Höhe der Absteller jederzeit schnell und einfach verändern – und so ganz flexibel für die sichere Lagerung der unterschiedlichsten Behälter und Lebensmittel nutzen.



TouchControl

Eine Berührung reicht, um Ihr Liebherr Gerät mit TouchControl auf 3, 5, 7 oder 9 °C einzustellen. So einfach – und effizient, denn der schlanke Knopf ist in den Innenraum integriert und schafft so mehr Platz für alle Ihre frischen Waren.


Rdi 1621
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 109,2 l / Gefrierenteil: 17 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7 ¹

**Steuerung**

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Gefrierfachtür abklappbar
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung


Rdi 1620
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	73 / 0,200 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	141 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7 ¹

**Steuerung**

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung


Re 1401
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	142 / 0,389 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	111 l
Volumen:	Kühlteil: 96,9 l / Gefrierenteil: 15 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7 ¹

**Steuerung**

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Gefrierfachtür abklappbar
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung


Re 1400
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	90 / 0,246 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	125 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7 ¹

**Steuerung**

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



TouchControl

Eine Berührung reicht, um Ihr Liebherr Gerät mit TouchControl auf 3, 5, 7 oder 9 °C einzustellen. So einfach – und effizient, denn der schlanke Knopf ist in den Innenraum integriert und schafft so mehr Platz für alle Ihre frischen Waren.



LED-Seitenbeleuchtung

Die LED-Seitenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von der Seite – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



Re 1201
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	138 / 0,378 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	98 l
Volumen:	Kühlteil: 85,2 l / Gefrierfachteil: 13 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierfach **4*****

- 4-Sterne-Gefrierfach, Gefrierfachtür abklappbar
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Re 1200
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	88 / 0,241 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	110 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Re 1000
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	86 / 0,235 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	92 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	68 / 55 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Gefrierschränke



BluRoX

FNb 505i ◯ Prime-Serie

Gefrierschränke



○ Pure-Serie

◇ Plus-Serie

◻ Prime-Serie

△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	abkippendes Schubfach	abkippendes Schubfach	abkippendes Schubfach	abkippendes Schubfach
				SoftSystem-Schliesdämpfung bei SBS-fähigen Modellen
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	integrierte Schubfachführung	integrierte Schubfachführung	integrierte Schubfachführung	Schubfächerführung auf Teleskopauszügen
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel bei SBS-fähigen Modellen	
		Gefriertablett	Gefriertablett	Gefriertablett
			2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Statuslicht	Statuslicht
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde	Griffmulde	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
Eis		EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower
		Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen

Qualität bis ins Detail



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



SmartFrost

Durch SmartFrost-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperFrost“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



FrostProtect

Nicht alle Gefrierschränke haben einen Aufstellort in einem beheizten Raum – manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Liebherr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist: Denn alle Komponenten sind für Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C ausgelegt und gewährleisten den Betrieb.



Kühlakku

Die Kühlakkus machen sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Ausseneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgen sie das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleiten sie Sie als Kältespender für Speisen und Getränke.



SpaceBox

In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Grosses“ unter: Denn für den XL-Trutthahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht's einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer grosszügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für grosses Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 8 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Durch eine extra Einlegeschale können Sie auch kleinere Eismengen lagern und darunter Gefriergut aufbewahren. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



Statusanzeige

Sie möchten wissen, dass mit Ihrem Gerät alles in Ordnung ist? Dank integrierter Statusanzeige in der Gerätetür sehen oder hören Sie das sehr schnell. Ein blaues Licht signalisiert: alles ok. Bei abweichendem Status leuchtet und blinkt die Anzeige in Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.



LED-Gefrierteilbeleuchtung

Die LED-Gefrierteilbeleuchtung sorgt in Ihren Gefrierschubladen für ein angenehmes Licht. So finden Sie Ihre gewünschten Lebensmittel noch einfacher. Die energieeffiziente LED-Einheit ist elegant und platzsparend über den Schubladen positioniert.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen – schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



Eiswürfelschaufel

Ob portionieren oder transportieren – mit der Eisschaufel von Liebherr geht beides leicht von der Hand. Dank der Schrägstellung der Spitze und dem ergonomischen Griff gelangen Eiswürfel schnell und einfach aus Ihrem IceTower in Ihre Drinks. Die robuste Eisschaufel aus stabilem Kunststoff erfreut ausserdem das Auge durch die satinierte Oberfläche in transparentem Gletschergrün.



VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugstopf sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



← 70 →



← 70 →



← 70 →



← 70 →

BLU Performance	FNC 7227 Plus
Energieeffizienzklasse:	C ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Gesamtvolumen ² :	363 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 69,7 / 76 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Gefriervermögen in 24 h: 19 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

BLU Performance	FNd 7227 Plus
Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	222 / 0,608 kWh
Gesamtvolumen ² :	363 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 69,7 / 76 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Gefriervermögen in 24 h: 19 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

BLU Performance	FNd 7026 Plus
Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Gesamtvolumen ² :	311 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 69,7 / 76 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 6 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

BLU Performance	FNd 6625 Plus
Energieeffizienzklasse:	D ¹
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	193 / 0,528 kWh
Gesamtvolumen ² :	260 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 69,7 / 76 ¹



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 5 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



FNC 5277

Peak

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	159 / 0,435 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 7 Schubfächer, davon 5 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



FNd 525i

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



FNsfd 522i

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



FNe 5207

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	249 / 0,682 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 7 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



FNB 505i

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	120 / 0,328 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	238 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 6 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17 kg
- 2 Kälteakkus

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



FNe 5006

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	235 / 0,643 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	238 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 6 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



FNe 4605

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	221 / 0,605 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	199 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 5 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



FNe 4204

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	208 / 0,569 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	160 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device Ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4*****

- 4 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Mehr zu dieser spannenden Technologie und den vielen Vorteilen von BluRoX finden Sie auf Seite 12 und hier: home.liebherr.com/blurox

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Tischgefrierschränke

Fd 1404 ○ Pure-Serie

Qualität bis ins Detail



FrostProtect

Nicht alle Gefrierschränke befinden sich in beheizten Räumen. Manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Liebherr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist, denn alle Komponenten sind für den Betrieb Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C ausgelegt.



Griff mit integrierter Öffnungsmechanik

Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in eleganter und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.



VarioSpace

Bei allen Gefrierschränken mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist.



LED Beleuchtung

Wenn Sie in Ihrem Liebherr Gefrierschrank die Schubfächer öffnen, erfreut Sie nicht nur der Anblick Ihrer Lebensmittel – sondern auch die attraktive Beleuchtung: Dafür sorgen leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs. Die Beleuchtung macht die Übersicht über den Inhalt noch einfacher und ist zugleich ein ungewöhnliches Design-Element.



SuperFrost-Automatik

Sie möchten Ihre frischen Lebensmittel vitaminschonend einfrieren? Aktivieren Sie einfach SuperFrost – schon erhöht das Gefrierteil seine Kälteleistung. So bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen. SuperFrost ist zugleich energiesparend: Falls Sie die Funktion nicht manuell abschalten, deaktiviert sie sich automatisch nach 65 Stunden.



Integrierte SmartDeviceBox

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – doch wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



← 60 →

Fdi 1624
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	137 / 0,375 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T):	85 / 60 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 55 →

Fe 1414
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	172 / 0,471 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T):	85 / 55 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,5 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 55 →

Fd 1404
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	137 / 0,375 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T):	85 / 55 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 13,5 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 55 →

Fe 1003
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	163 / 0,446 kWh ¹
Gesamtvolumen ² :	75 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Aussenmaße in cm (H/B/T):	68 / 55 / 60,7 ¹



Steuerung

- TouchControl in der Arbeitsplatte, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 13,5 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Weinschränke

WPgbi 5283 Vinidor Selection

	Vinidor	Vinidor Selection
Qualität	Konstante Temperaturhaltung	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 Zonen: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 oder 3 Zonen: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur
	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)
	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)
	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
	2 höhenverstellbare Stellfüße	2 höhenverstellbare Stellfüße
Wohlfühlklima	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Regelbare Luftfeuchte dank HumidityControl in der StorageZone
		Ist-Anzeige der Luftfeuchte in der StorageZone
		Wasserbox
	FreshAir-Filter im Zonentrenner mit Austauscherrinnerung	FreshAir-Filter im Zonentrenner mit Austauscherrinnerung
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
Komfort und Flexibilität	Zonentrenner mit Kunststoff-Flaschenablage, erweiterbar mit FlexFit-Holzleisten (Zubehör)	Zonentrenner mit FlexFit-Holzleisten
	Präsentationsbord	Flaschenpräsentier, Edelstahl
	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Holzborde, höhenverstellbar (weitere Borde als Zubehör erhältlich)	FlexFit-Holzborde mit SoftTelescopic-Selbsteinzug
	Display: zwischen 9 oder 12 Sprachen wählbar* (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Display: zwischen 12 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		SommelierBoard*
Design und Lifestyle	LED-Deckenbeleuchtung pro Zone	LightTower
	Rückwandpaneel: SmartSteel	Rückwandpaneel: BlackSteel
	Touchdisplay (SmartSteel-Modelle)	
	Touch & Swipe-Display (BlackSteel-Modelle)	Touch & Swipe-Display, in der Glastür
	Präsentationslicht (Glastür)	Präsentationslicht
	Aluminium-Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Vertikale Griffmulde
	Niedriges Geräusch	Niedriges Geräusch
	InteriorFit	InteriorFit
Sicherheit	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
		Luftfeuchtigkeitshinweis
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**
	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, elektronisches Türschloss
Connectivity*	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)*	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)
	Präsentationslicht**	Präsentationslicht**
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**
	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen**	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen**

	GrandCru	GrandCru Selection
Qualität	Konstante Temperaturhaltung	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur
	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus
	Vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe	Vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe
	Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung	Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung
	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
	2 höhenverstellbare Stellfüße	2 höhenverstellbare Stellfüße
Wohlfühlklima	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Regelbare Luftfeuchte dank HumidityControl
		Ist-Anzeige der Luftfeuchte
	1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung	1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
Komfort und Flexibilität	EasyFill-Beladungshilfe	EasyFill-Beladungshilfe
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Holzborde, höhenverstellbar	Holzborde, höhenverstellbar
	Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Design und Lifestyle	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung (Volltür), LightColumn (Glastür)
	Rückwandpaneel: Metall Graphitgrau	Rückwandpaneel: Edelstahl
	Touch-Display	Touch-Display
	Präsentationslicht (Glastür)	Präsentationslicht (Glastür)
	Griff: schwarz	Griff: Aluminium, gebürstet
	Niedriges Geräusch	Niedriges Geräusch
Sicherheit	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**
	DisplayLock	DisplayLock
	Mechanisches Schloss, nachrüstbar	Mechanisches Schloss, integriert
Connectivity*	SmartDevice-ready	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)
	Präsentationslicht**	Präsentationslicht**
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**
	Anzeige und Steuerung relevanter Geräte-Funktionen**	Anzeige und Steuerung relevanter Geräte-Funktionen**

* modellabhängig

** via SmartDevice-App

Qualität bis ins Detail



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere GrandCru-Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50 % bis 80% RH*. Fällt der Wert auf unter 50% RH* weist das Gerät darauf hin.



UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Für die Langzeitlagerung bieten die GrandCru-Weinlagerschränke mit Glastür einen nie dagewesenen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



EasyFill

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladehilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres GrandCru-Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren GrandCru-Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders lauffähigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.




LightColumn Presentationlight

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät mit Glasfront auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.




Türschloss

Genuss, der anderen verschlossen bleibt. Weinsammlungen sind meistens auch hochkarätige Wertanlagen. Also sollten sie auch so gesichert werden. Ein mechanisches Türschloss sorgt dafür, dass Sie alle Weine in Ihrem GrandCru-Weinlagerschrank jederzeit unter voller Kontrolle haben. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.



Holzborde / max Kapazität / Hals- an Hals-Lagerung

Maximale Kapazität. Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines GrandCru Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzborde Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.



StellInterior

Ein Interieur, das Ihres Weines würdig ist. Die Kombination aus Holzborde und eleganter Metall-Rückwand in Graphitgrau, machen den Innenraum Ihres GrandCru-Weinlagerschranks schon ohne Wein zum Hingucker. Doch die Rückwand ist nicht nur Designelement. Sie sorgt auch für eine ausgefeilte Luftzirkulation und hält den Wein stilgerecht vor der dahinter liegenden Technik fern.



FreshAir

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle GrandCru-Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



Sicherheit

Eine hochwertige Weinsammlung zu schützen, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb sind unsere Weinlagerschränke mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie visuell bemerkbar bevor der Wein Schaden nehmen kann.



SmartDevice

Für die Zukunft des SmartHome gerüstet sein? Der Liebherr unterstützt gerne: Entweder ist die SmartDevice-Box bereits inklusive oder bei allen anderen Geräten (SmartDevice ready) nachrüstbar. So bringt sie den Liebherr ins Internet. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z.B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



WPgbi 7483
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	144 / 0,394 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	145 ¹
Gesamtvolumen ³ :	561 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarze Isolierglastür / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20 °C
- StorageZone mit HumidityControl
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 11 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



WPgbi 7472
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	145 / 0,397 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	204 ¹
Gesamtvolumen ³ :	575 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarze Isolierglastür / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4 ²

2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20 °C
- StorageZone mit HumidityControl
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



WPgbi 5283
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	126 / 0,345 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	85 ¹
Gesamtvolumen ³ :	357 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarze Isolierglastür / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20 °C
- StorageZone mit HumidityControl
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 7 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



WPgbi 5273
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	126 / 0,345 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	104 ¹
Gesamtvolumen ³ :	357 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarze Isolierglastür / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,8 ²

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20 °C
- StorageZone mit HumidityControl
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 11 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
 Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch..

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



WPgbi 5272
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	F <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	127 / 0,347 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	106 ¹
Gesamtvolumen ² :	367 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarze Isolierglastür / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,8

2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	eDoor Lock	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- StorageZone mit HumidityControl
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



WPbsi 5252
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	F <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	127 / 0,347 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	155 ¹
Gesamtvolumen ² :	367 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür mit Rahmen in BlackSteel / BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED
Soft System	Touch & Swipe Display	Presentation Board	Smart Device					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 8 Ablageflächen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



WTes 5872
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	G <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	206 / 0,564 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	178 ¹
Gesamtvolumen ² :	503 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl
Aussenmaße in cm (H / B / T):	192 / 70 / 74,2

3 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board	Door Lock						

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 13 Ablageflächen, davon 10 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



WTes 1672
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	G <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	138 / 0,378 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	34 ¹
Gesamtvolumen ² :	94 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl
Aussenmaße in cm (H / B / T):	82,2 / 59,8 / 57,5

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Telescopic Rails	Door Lock

Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen


Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriff
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere GrandCru- Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



FreshAir

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle GrandCru- Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



WSbli 7731
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	E ^A / _G ²
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	102 / 0,279 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	324 ¹
Gesamtvolumen ³ :	628 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	204,4 / 74,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsregulierung zwischen 50 % und 80 % RH*
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch..



WPbli 5231
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	F ^A / _G ²
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	115 / 0,315 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	229 ¹
Gesamtvolumen ³ :	442 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	188,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column
Presentation Light	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device			

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsregulierung zwischen 50 % und 80 % RH*
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Licht einseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z.B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

WPbli 5031

GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	111 / 0,304 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	196 ¹
Gesamtvolumen ³ :	385 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column
Presentation Light	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device			

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsregulierung zwischen 50 % und 80 % RH*
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Licht einseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

WSbli 5031

GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	97 / 0,265 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	196 ¹
Gesamtvolumen ³ :	378 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsregulierung zwischen 50 % und 80 % RH*
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z.B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch..



← 60 →

WPbl 5001

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	113 / 0,309 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	196 ¹
Gesamtvolumen ³ :	385 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

Wpbl 4601

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	111 / 0,304 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	166 ¹
Gesamtvolumen ³ :	328 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	148,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

WSbl 4601

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	84 / 0,230 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	166 ¹
Gesamtvolumen ³ :	322 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	148,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

Wpbl 4201

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	95 / 0,260 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	141 ¹
Gesamtvolumen ³ :	272 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	128,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display
Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

WSbl 4201

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	76 / 0,208 kWh ²
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	141 ¹
Gesamtvolumen ³ :	267 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, schwarz / schwarz
Aussenmaße in cm (H / B / T):	128,4 / 59,7 / 76,3 ²

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Flex Fit	Vibrate Safe	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device Ready						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitseinstellung in zwei Stufen
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)
² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
 Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

³ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



WKes 653 GrandCru

ZKes 453 Humidor

Weinklimaschrank GrandCru



WKes 653
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	78 / 0,213 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	12 ¹
Gesamtvolumen ² :	48 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände:	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	61,2 / 42,5 / 47,8



Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Utensilienschublade
- Wandmontage möglich

Humidor



ZKes 453
Humidor

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Nutzzinhalt gesamt:	39 l
Geräusch-Schallleistung:	40 dB(A)
Klimaklasse:	N (von +16 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände:	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T):	61,2 / 42,5 / 47,8



Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Humidor

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +16 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich, regelbar zwischen 68% bis 75%
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Spanischen Zedernholz
- 2 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- 2 Präsentationsboxen
- Wandmontage möglich

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm). Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Integrierbare Side-by-Side




SIFNSe 5128 ◊ Plus-Serie | IRBSd 5120 ◊ Plus-Serie

So stellen Sie Ihr individuelles Frische- Center zusammen.




Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden. So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos kombiniert werden und bleiben dabei ebenso wie die Küchenmöbel perfekt geschützt.





Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.




Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen die beidseitige Platzierung von Geräten in beliebiger Nischenhöhe.




Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.







- △ Peak-Serie
- ◊ Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen





	
Festtür	
BioFresh/NoFrost	ICBNei 5123 ICBNe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBb 5152 ICBdi 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNe 5133 ICNc 5123 ICNe 5103
EasyFresh/SmartFrost	ICd 5123
Schlepptür	
BioFresh/NoFrost	ICBNSe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSe 5103
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5103 ICSd 5102

Integrierbare Gefrierschränke

		
Festtür		
NoFrost/IceTower	SIFNe 5188	
NoFrost	SIFNe 5108	SIFNdi 4556
Schlepptür		
NoFrost	SIFNSe 5128	
		
Festtür		
NoFrost	IFNe 3924	IFNd 3503
SmartFrost	IFe 3904	
Schlepptür		
SmartFrost	IFSd 3904	

- ◊ Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie

Integrierbare Kühlschränke

				
Festtür				
BioFresh	IRBe 5121 IRBd 5120	IRBc 4521 IRBc 4520		
EasyFresh	IRe 5101 IRe 5100	IRd 4521 IRd 4520	IRe 4101 IRe 4100	IRe 3901 IRe 3900
Kellerfach/EasyFresh	IRCe 5121			
Flaschenauszug/EasyFresh	IRDe 5121 IRDe 5120			
Schlepptür				
BioFresh	IRBSd 5121 IRBSd 5120			
EasyFresh			IRSe 4101 IRSe 4100	IRSe 3901 IRSe 3900

Kühlschränke, die keine Wünsche offenlassen – und keine Türen.

Es geht uns nicht darum, die Kühlschränke mit den meisten Funktionen zu entwickeln. Sondern Kühlschränke mit genau den Funktionen, die die Lebensmittel sicher lagern und die Kunden wirklich brauchen. Die das Leben spürbar erleichtern. Und diese Features dann in technischer Perfektion umzusetzen.



Sicher ist sicher.

-  **Türalarm**
Alarm bei offener Tür, auch visuell durch pulsierende LED-Beleuchtung.
-  **Temperaturalarm**
Optische und akustische Warnung, sobald die Temperatur im Gefriereteil ein kritisches Level erreicht.
-  **Stromausfallalarm**
Optischer und akustischer Alarm bei Stromausfall für sichere Lagerung.
-  **Geräteausfallalarm**
Optische und akustische Warnung bei Auftreten eines Geräteausfalls.
-  **Reminder**
Automatische Erinnerung für Wartung und Pflege.
-  **Eingabesperre**
Verhindert jegliche Einstellungen oder Aktivierungen von Funktionen.
-  **DemoMode**
Zur optimalen Präsentation des Geräts am PoS: Bedienoberfläche und Beleuchtung an, Kühlung aus.

Ein Touch mehr Komfort.

-  **CleaningMode**
Für vollen Durchblick bei der Reinigung schaltet die Kühlung ab, während die Beleuchtung an bleibt.
-  **PartyMode**
Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und maximale Eisproduktion aktiviert.
-  **HolidayMode**
Ventilator, SuperCool und SuperFrost werden abgeschaltet, die Kühltemperatur auf +15°C erhöht, um Strom zu sparen. Das Gefriereteil bleibt eingeschaltet.
-  **EnergySaver**
Erhöhung der Standard-Temperatur auf maximal +7°C zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
-  **SabbathMode**
Die gesamte Beleuchtung und Töne werden ausgeschaltet, Deaktivierung nach 80 Stunden.
-  **Spracheinstellung***
Variable Spracheinstellung von 12 Sprachen auf dem Display.

Kernkompetenz Kühlen.

-  **Temperaturanzeige**
Im Display erscheint immer der aktuelle Temperaturwert. Eine Änderung wird im Menü blinkend angezeigt.
-  **SuperFrost**
Erhöhung der Kälteleistung im Gefriereteil für vitaminschonendes Einfrieren.
-  **SuperCool**
Erhöhung der Kühlleistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt.

Einfach smart per App.

-  **NightMode**
Alle Töne werden abgeschaltet – und die Beleuchtung wird gedimmt. Für ungestörte Ruhe.
-  **BottleTimer**
Extra schnelle Kühlung durch Aktivierung von SuperFrost. Automatische Erinnerung via App, die Flaschen aus dem Eisfach zu nehmen.
-  **IceCubeTimer***
Eiswürfelproduktion im erhöhten Tempo. Sobald die Eiswürfel bereit sind, erfolgt die Benachrichtigung per App.

Integrierbare Kühl-Gefrier-kombinationen



Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen



○ Prime-Serie

○ Pure-Serie

◇ Plus-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	○ Prime-Serie	
Frischetechnologie	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh auf Teleskopauszügen	
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	
Komfort und Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	
		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	
		VarioSafe	VarioSafe	
			VarioBoxen	
			Butterdose	
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	
		Flaschenablage	Flaschenablage	
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	
	Design	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower
				Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Gefrierteil	
			SmartSteel-Rückwand	
transparentes Glas		transparentes Glas	satiniertes Glas	
			Glass & Steel Interior	
Touch-Display		Touch-Display	Touch & Swipe-Display	
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	
Eis und Wasser		IceMaker	IceMaker	

Qualität bis ins Detail



Türabsteller

Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere Türabsteller bieten Ihnen beides. Sie sind höhenverstellbar und passen sich somit an Ihre Bedürfnisse an. Praktisch ist auch die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung: So stehen Ihre Flaschen immer sicher.



3er Flaschenablage

Jetzt bleiben Ihre Flaschen, wo sie sollen: Mit der 3er Flaschenablage warten drei Flaschen in Ihrem Kühlschrank sicher liegend auf ihren Einsatz. Die Flaschenablage passt auf jede Glasplatte und ist damit sehr flexibel. Und falls Sie den Platz mal anderweitig benötigen, nehmen Sie die Ablage einfach aus dem Kühlschrank.



Teilbare Glasplatte

Wenn Sie eine Karaffe oder hohe Behälter im Kühlschrank lagern, möchten Sie dafür nicht gleich eine ganze Glasplatte entfernen müssen. Warum auch? Es gibt ja die teilbare Glasplatte: Schieben Sie einfach die vordere Hälfte der Glasplatte unter die hintere Hälfte. So können Sie vorne höhere Behälter einstellen und haben dennoch genug Platz für andere Lebensmittel.



LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben - für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack - es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu Öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen - nichts klappert und wackelt.



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen - aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben - und Geld sparen.



PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



DuoCooling

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kreisläufen kann mit DuoCooling die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen unabhängig im Kühl- und Gefrierfach geregelt werden. Zudem findet zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung wird somit verhindert. Das Kühlteil kann abgeschaltet werden, während das Gefrierfach weiter arbeitet.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage - schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu Öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



ICBNei 5123

Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	259 / 0,709 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	244 l
Volumen:	Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil *******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



ICBNSe 5123

Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	259 / 0,709 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	244 l
Volumen:	Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil *******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



DuoCooling

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kreisläufen kann mit DuoCooling die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zudem findet zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung wird somit verhindert. Das Kühlteil kann abgeschaltet werden, während das Gefrierteil weiter arbeitet.



Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



↑
178
↓

ICBNe 5123

Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	259 / 0,709 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	244 l
Volumen:	Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
 - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Gefrierteil** ********
- 3 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas



↑
178
↓

ICBb 5152

Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	256 l
Volumen:	Kühlteil: 131 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device Ready
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------------

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ********
- 2 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
 - 2 Kälteakkus
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



↑
178
↓

ICBdi 5122

Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 130 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------

- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inclusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
 - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Gefrierteil** ********
- 2 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓

ICBSd 5122

Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 130 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
 - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

- Gefrierteil** ********
- 2 Schubfächer, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbarer Türanschlag
 - Wechselbare Türdichtung



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.



↑
178
↓

ICNe 5133
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	254 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water tank	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker mit Wassertank
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑
178
↓

ICNc 5123
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	C <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

1 Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



↑
178
↓

ICd 5123
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	264 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



ICNe 5103
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	227 / 0,621 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



ICNSe 5103
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	227 / 0,621 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



ICSe 5103
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	264 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



ICSD 5102
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	159 / 0,435 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	266 l
Volumen:	Kühlteil: 211,7 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil ********

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Integrierbare Kühlschränke



IRDe 5121 ◊ Plus-Serie

Integrierbare Kühlschränke



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh	EasyFresh BioFresh auf Teleskopauszügen
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
Komfort und Flexibilität		teilbare Glasplatte SoftSystem-Schließdämpfung VarioSafe
	Eierabsteller	Eierabsteller Flaschenablage Eiswürfelschale
Design	Decken- oder Seitenbeleuchtung Kühlteil transparentes Glas Touch-Display	Decken- oder Seitenbeleuchtung Kühlteil transparentes Glas Touch-Display
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)

Qualität bis ins Detail



FlexSystem

Das praktische FlexSystem unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.



Flaschenkörbe

Ihre Familie und Partygäste lieben kalte Getränke? Oft reicht da die Innentür des Kühlschranks zum Flaschenkühlen nicht aus. Ihr Liebherr hilft Ihnen aber gern: In den Flaschenkörben ist viel Platz für Flaschen und Tetrapaks – oder gleich für einen ganzen Bierkasten. Das Stellbord der Körbe lagert auf Teleskopschienen und gleitet sanft heraus zur bequemen Entnahme.



Eiswürfelschale mit Deckel

Die große Eiswürfelschale mit Deckel lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu Öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.



Variabler Eierabsteller

Sie mögen Hühnereier? Ihr Liebherr auch – deshalb besitzt er die Eierablage 2 in 1. Diese bietet nicht nur Platz für bis zu 20 Hühnereier, sondern auch für bis zu 24 Wachteileier. Die Eierablage besteht aus einem äußeren und inneren Teil, die variabel ineinander geschoben werden können. Durch das Umdrehen der Ablage kommen die Wachteileichungen zum Einsatz.



Türabsteller

Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides – dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlrelings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



↑
178
↓

IRBe 5121
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	204 / 0,558 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	275 l
Volumen:	Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierenteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Licht beidseitig
- 3 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierenteil **4*****

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓

IRBd 5120
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓

IRBSd 5121
Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	275 l
Volumen:	Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierenteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Licht beidseitig
- 3 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierenteil **4*****

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓

IRBSd 5120
Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
140
↓

IRBc 4521
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	C <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	206 l
Volumen:	Kühlteil: 124,1 l / BioFresh-Teil: 66,8 l / Gefrierenteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Licht beidseitig
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierenteil **4** ***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
140
↓

IRBc 4520
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	C <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	91 / 0,249 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	223 l
Volumen:	Kühlteil: 156,2 l / BioFresh-Teil: 66,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓

IRCe 5121
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	152 / 0,416 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	274 l
Volumen:	Kühlteil: 162,2 l / Kellerfach: 95,9 l / Gefrierenteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil und Kellerfach
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierenteil **4** ***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Kellerteil

- Auszugswagen mit SoftTelescopic
- Kellerfachtemperatur unabhängig vom Kühlteil regulierbar +6 °C bis +14 °C
- Entnehmbarer Flaschenkorb

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓

IRDe 5121
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259,2 l / Gefrierenteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe
- 1 großes Obst- / Gemüsefach auf Teleskopauszügen

Gefrierenteil **4** ***

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



IRDe 5120
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	309 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe
- 1 großes Obst- / Gemüsefach auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



IRe 5101
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259 l / Gefrierenteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- 1 großes Obst- / Gemüsefach auf Teleskopauszügen

Gefrierenteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



Türabsteller

Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides – dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlrelings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.



IRe 5100
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	308 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 7 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- 1 großes Obst- / Gemüsefach auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
140
↓

IRd 4521

Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	122 / 0,334 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	217 l
Volumen:	Kühlteil: 202 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
140
↓

IRd 4520

Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	84 / 0,230 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	235 l
Volumen:	Kühlteil: 202 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
- 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
122
↓

IRe 4101

Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6-123,1 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



↑
122
↓

IRe 4100

Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6-123,1 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



122

IRSe 4101
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H/B/T):	121,6-123,1 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



122

IRSe 4100
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 35 dB(A)
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H/B/T):	121,6-123,1 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



88

IRe 3901
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H/B/T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



88

IRe 3900
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 35 dB(A)
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H/B/T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



88

IRSe 3901
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H/B/T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



88

IRSe 3900
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 35 dB(A)
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H/B/T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Integrierbare Gefrierschränke

SIFNe 5188 Δ Peak-Serie

Qualität bis ins Detail



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung ist platzsparend über den Schubladen positioniert. Sie sorgt für beste Warenübersicht, ist energiesparend und langlebig.



VarioSpace

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu Öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingertipp: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



Kühlakku

Die Kühlakkus machen sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Außeneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgen sie das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleiten sie Sie als Kältespender für Speisen und Getränke.

Integrierbare Gefrierschränke



○ Pure-Serie

◇ Plus-Serie

◻ Prime-Serie

△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 72, 88)	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 72, 88)	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 88)	
	Schubfächerführung auf integrierten Laufschiene (Nische: 178)	Schubfächerführung auf integrierten Laufschiene (Nische: 178)	Schubfächerführung auf integrierten Laufschiene (Nische: 122, 140)	
				Schubfächerführung auf Teleskopauszügen
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
		Gefriertablett	Gefriertablett	Gefriertablett
			2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design			Beleuchtung	Beleuchtung
				Beleuchtung IceMaker
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
Eis				IceTower

Integrierbare Gefrierschränke



SIFNe 5188

Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	237 / 0,649 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Smart Device Ready

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil *******

- 8 Schubfächer, davon 5 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



SIFNSe 5128

Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	237 / 0,649 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil *******

- 8 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



VarioSpace

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Lieberr Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!

Integrierbare Gefrierschränke



SIFNe 5108

Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	237 / 0,649 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil *******

- 8 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



Kühlakku

Die Kühlakkus machen sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Außeneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgen sie das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleiten sie Sie als Kältespender für Speisen und Getränke.



SIFNdi 4556

Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	173 / 0,474 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	156 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 6 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



VarioSpace

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu Öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



IFNe 3924

Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	191 / 0,523 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



IFe 3904
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	179 / 0,490 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	101 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



IFsd 3904
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	143 / 0,391 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	101 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



VarioSpace

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Lieberr Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!



IFNd 3503
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	148 / 0,405 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	65 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	71,4-73 / 56-57 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **4******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Integrierbare und dekorfähige Unterbaugeräte



UIKo 1550 Premium

Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank mit Auszugswagen

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke

Integrierbare Unterbau-Gefrierschränke



UIKo 1550
Premium

Auszugswagen / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	132 l
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN,N,ST
Nischenmaße in cm (H/B/T):	82-88 / 60 / mind. 55



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- 2 Premium GlassLine Abstellflächen, ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug



UIK 1514
Comfort

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	119 l
Volumen:	Kühlteil: 104,8 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN,N,ST
Nischenmaße in cm (H/B/T):	82-88 / 60 / mind. 55



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 9,7 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbarer Türanschlag



UIK 1510
Comfort

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN,N,ST
Nischenmaße in cm (H/B/T):	82-88 / 60 / mind. 55



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbarer Türanschlag



SUIGN 1554
Premium

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	152 / 0,416 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	79 l
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H/B/T):	82-88 / 60 / mind. 55



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9,02 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas
- Herausnehmbare Schale, 4-Liter in Bodennische

Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbarer Türanschlag



SUIG 1514
Comfort

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	141 / 0,386 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	95 l
Geräusch-Schallleistung:	35 dB(A)
Geräusch-Klasse:	B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN,N,ST
Nischenmaße in cm (H/B/T):	82-88 / 60 / mind. 55



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10,05 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbarer Türanschlag



UK 1720
Comfort

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	95 / 0,260 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	150 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 / 60 / mind. 57

Super Silent

Steuerung

- Elektronische Steuerung, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



UK 1524
Comfort

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	132 l
Volumen:	Kühlteil: 116,3 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	N (von +16 °C bis +32 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 / 60 / mind. 57

Steuerung

- Elektronische Steuerung, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 7,5 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



UK 1414
Comfort

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	143 / 0,391 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	105 l
Volumen:	Kühlteil: 92,4 l / Gefrierteil: 13 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	N (von +16 °C bis +32 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 / 50 / mind. 57

Steuerung

- Elektronische Steuerung, Drehregler

Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst- / Gemüsefach

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,5 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



UG 1211
Comfort

Flächenbündig / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	100 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN,N,ST
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 / 60 / mind. 57

Smart Frost

Vario Space

Steuerung

- Mechanische Steuerung, Drehregler

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,8 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



WKEes 553 GrandCru



LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



LC-Display – Touch-Elektronik

Die Geräte der GrandCru-Reihe bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. Sie sind für langfristige Lagerung oder größere Weinvorräte in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden.



WKEes 553 GrandCru

Flächenbündig / Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	138 / 0,378 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	18¹
Gesamtvolumen ² :	51 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	45 / 56 / mind. 55



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Wechselbarer Türanschlag
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

¹ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.
 Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).
² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11.
 Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Nischenmaß



Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbau-skizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

Supersparsam



Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Einbaugerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

- 1 Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
- 2 Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze.
- 3 Einbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
- 4 Dekorfähige Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich.
- 5 Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.




Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absinken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.




VarioSocket

Der VarioSocket ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.



Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende


Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden sind als optionales Zubehör erhältlich.





Klimaklassen

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):


SN von +10 °C bis +32 °C	N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C	T von +16 °C bis +43 °C




Achtung:
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
 Keine Möbelscharniere erforderlich.





Achtung:
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
 Keine Möbelscharniere erforderlich.





Achtung:
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
 Keine Möbelscharniere erforderlich.





Achtung:
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
 Keine Möbelscharniere erforderlich.




Achtung:
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
 Keine Möbelscharniere erforderlich.















Achtung:
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
 Keine Möbelscharniere erforderlich.




Achtung:
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
 Keine Möbelscharniere erforderlich.







Einbau-Skizzen



Höhe 168,4 cm / Breite 59,7 cm / Tiefe 76,3 cm




Höhe 148,4 cm / Breite 59,7 cm / Tiefe 76,3 cm




Höhe 128,4 cm / Breite 59,7 cm / Tiefe 76,3 cm

Einlagerungsskizzen

WPbli 5031
WPbl 5001




WSbli 5031
WSbl 5001




Einlagerungsskizzen

WPbl 4601




WSbl 4601




Einlagerungsskizzen

WPbl 4201



WSbl 4201




WPbli 5231 GrandCru Selection

Einbau-Skizzen

← 43 → [mm]


WKes 653
ZKes 453



Türmaße: B/H/T 422/591/20 mm
Höhe 61,2 cm / Breite 42,5 cm / Tiefe 47,8 cm

Einlagerungsskizzen

WKes 653



Garantiezertifikat

Die Garantie für Liebherr-Hausgeräte wird durch die europäische Produktgarantie für 2 Jahre abgedeckt.

Stay in touch

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials. Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com



SmartDevice-App: Ihr smarterer Begleiter für Ihren Liebherr. Steuern Sie Ihre Geräte bequem über die App, erhalten Sie wichtige Statusmeldungen und profitieren Sie von vielen weiteren Services rund um Ihr Kühlgerät.



HNGRY: Der smarte Alltagshelfer für Einkauf, Lagerung und Vorrat. Die App hilft Ihnen Ihre Einkäufe optimal zu organisieren, Ihre Vorräte jederzeit im Blick zu behalten und diese richtig zu lagern.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen.



In Italia con **BSD S.p.A.**

Via Enrico Mattei 84/11

I-40138 Bologna

Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112

e-mail: info@bsdspa.it

www.bsdspa.it

Technologiebeschreibungen:

Frischetechnologien

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.
Hydro Breeze	Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Safe um 0 °C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.
Fish & Seafood	Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler.
Bio Fresh	Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
Bio Fresh Plus	Die Vorteile von BioFresh mit zusätzlicher regelbarer Temperaturzone -2 °C, perfekt für Fish & Seafood (Standgeräte).
Bio Cool	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse (Standgeräte).
Easy Fresh	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
Duo Cooling	Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefriereteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.
No Frost	Nie mehr Abtauen-Komfort.
Smart Frost	Deutlich seltener Abtauen.
Super Cool	SuperCool verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.
Super Frost	SuperFrost erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineulegen.
Vario Temp	Der Gefrierbereich wird alternativ zur weiteren Kühlzone: durch gradgenaue Einstellung der Temperatur zwischen -2 °C und +14 °C (Standgeräte).

Wein

1 Zone	Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.	Humidity Control	Die Luftfeuchte kann aktiv in 5 %-Schritten zwischen 50 % und 80 % RH reguliert werden.
2 Zones	Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.	Humidity Select	Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
3 Zones	Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.	Temp Protect Plus	Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt Benachrichtigung. *
		Vibrate Safe	Ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem ermöglicht eine ungestörte Reifung des Weins.
		Fresh Air	Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.
		UV Protect Plus	3fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
		UV Protect	2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
		Soft System	Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°/45°.
		Soft Telescopic	Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.
		Telescopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
		Touch & Swipe Display	Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.
		Touch Display	Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Lieberr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.
		Space Box	Für die flexible Vorratshaltung: Die SpaceBox bietet mit einer Höhe von 250 mm viel Extra-Raum selbst für XL-Gefriergut.
		Vario Space	Für extra-hohen Stauraum: Einfach einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden herausnehmen und Platz für extra-hohes Gefriergut schaffen.
		Easy Open	Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
		Self Closing Door	Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.

Wein

Humidity Control	Die Luftfeuchte kann aktiv in 5 %-Schritten zwischen 50 % und 80 % RH reguliert werden.
Humidity Select	Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
Temp Protect Plus	Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt Benachrichtigung. *
Vibrate Safe	Ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem ermöglicht eine ungestörte Reifung des Weins.
Fresh Air	Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.
UV Protect Plus	3fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
UV Protect	2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.

Komfort und Flexibilität

Soft System	Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°/45°.
Soft Telescopic	Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.
Telescopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
Touch & Swipe Display	Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.
Touch Display	Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Lieberr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.
Space Box	Für die flexible Vorratshaltung: Die SpaceBox bietet mit einer Höhe von 250 mm viel Extra-Raum selbst für XL-Gefriergut.
Vario Space	Für extra-hohen Stauraum: Einfach einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden herausnehmen und Platz für extra-hohes Gefriergut schaffen.
Easy Open	Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
Self Closing Door	Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.

* Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich

Technologiebeschreibungen:

Komfort und Flexibilität

- Easy Fill** Beladehilfe zur einfachen Befüllung des Weinschranks. Ab einem Winkel von 90° bleibt die Tür geöffnet.
- Presentation Board** Bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient Präsentation bereits geöffneter Flaschen.
- Easy Serve Basket** Der Flaschenkorb für übersichtliche Aufbewahrung und leichten Zugriff.
- Side by Side** Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.

Design

- Glass & Steel Interior** Edle Glas- und Edelstahlkomponenten im Innenraum für besondere Designansprüche.
- Light Tower** Das neue Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.
- Light Column** Von oben bis unten verlaufende LED-Lichtsäule leuchtet den Innenraum gleichmäßig aus. Serienabhängig ein- oder beidseitig.
- Presentation Light** Setzt die Weinsammlung auch bei geschlossener Glastür wirkungsvoll in Szene. Intensität über das Display dimmbar. *
- LED** Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.
- Steel Interior** Nicht nur ein attraktives Designelement: Die SmartSteel-Edelstahlrückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.

Wasser und Eis

- Infinity Spring** Wasserspender flächenbündig in der linken Seitenwand des Kühlteils integriert, für Festwasseranschluss.
- Ice Tower** Perfekt für Partys: Automatischer IceMaker und großes Pizzafach auf komfortablem Auszugsbord.
- Ice Maker** Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss.
- Easy Twist Ice** Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).
- Ice Maker Water tank** Automatischer IceMaker mit Wassertank, wenn kein Festwasseranschluss vorhanden ist oder gewünscht wird.

Connectivity

- Auto Door** Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone * – oder einfach per Hand.
- Smart Device Ready** Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.
- Smart Device** Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.

Produktgruppen

- Wine** Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.
- Cigar** Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.

* Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich

Bio
Fresh



Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten.
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.
Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.
Stampato in Croatia by STEGA TISAK d.o.o. 7943 014-28/0.5/02.2024

home.liebherr.com

