

---

# Frische ohne Kompromisse

---

Entdecken Sie unsere Rundum-Sorglos-Geräte, die bei Frischetechnologien, Effizienz und Design neue Maßstäbe setzen.

## LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren





## Kühlt. Spart. Begeistert.

---

Kühl- oder Gefriergeräte sind täglich und ohne Pause in Betrieb – auch deswegen arbeiten wir seit jeher am Verbrauch und der Geräuschminimierung. Und das hat sich rentiert, denn inzwischen haben wir mit die energieeffizientesten und leisesten Geräte am Markt.

Darüber hinaus bieten wir für jeden Lagerbedarf viele durchdachte Frischetechnologien, die Sie unterstützen, Lebensmittel lange frisch zu halten und vorzeitiges Wegwerfen zu vermeiden. Auch beim Design gibt es Innovatives. Viele Modelle bestechen jetzt auch innen mit schwarzem Edelstahl – das elegante BlackSteel-Interieur macht Ihre Einkäufe so zum besonderen Hingucker.

Das sind nur ein paar wenige Vorschau-Highlights, die bereits zeigen: Mit einem Liebherr-Gerät sind Sie in jedem Fall immer auf dem allerneuesten Stand – ob bei Frischetechnologien, Effizienz oder Design. Sie können sich also voll und ganz aufs Genießen konzentrieren. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Broschüre und beim Entdecken weiterer Innovationen.



## Inhaltsverzeichnis

6	Historie	28	VarioTemp
8	Nachhaltigkeit	29	Komfort und Flexibilität – Gefrieren
10	Nutzungsphase	30	AutoDoor
12	Frischetechnologien	31	MyStyle
16	Energieeffizienz	32	Weinkühlschränke
18	10 Jahre Herstellergarantie	39	Kurzübersicht: Standgeräte
20	Design		Einbaugeräte
22	SmartDevice		Weingeräte
23	HNGRYnsite	58	Zubehör
24	OpenStage	59	Erklärung Serien
25	Komfort und Ergonomie beim Kühlen	60	Erklärung Ausstattung
26	Wasser und Eis		



Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten finden Sie in einer Kurzübersicht ab Seite 39 oder auf unserer Website inklusive der Liebherr-Fachhandelspartner unter: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Innovation hat viele Formen.

Ganz egal welchen Platz und welche Bedürfnisse Sie haben, Liebherr ist immer die richtige Entscheidung. Ob Gefriertruhe oder Kühlschrank. Ob riesige Side-by-Side-Kombination, ob Stand- oder Einbaugerät oder kleines Unterbaugerät. Sie profitieren immer von unserer Innovationskraft und der Liebe für jedes Detail. Alles für unser Ziel: die langanhaltende Frische Ihrer Lebensmittel.



Kühlschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Side-by-Side-Kombinationen



Gefrierschränke



Gefriertruhen



Tisch- und Unterbaugeräte



Weingeräte

## Kühlt. Spart. Begeistert.

Kühl- oder Gefriergeräte sind täglich und ohne Pause in Betrieb – auch deswegen arbeiten wir seit jeher am Verbrauch und der Geräuschminimierung. Und das hat sich rentiert, denn inzwischen haben wir mit die energieeffizientesten und leisesten Geräte am Markt.

Darüber hinaus bieten wir für jeden Lagerbedarf viele durchdachte Frischetechnologien, die Sie unterstützen, Lebensmittel lange frisch zu halten und vorzeitiges Wegwerfen zu vermeiden. Auch beim Design gibt es Innovatives. Viele Modelle bestechen jetzt auch innen mit schwarzem Edelstahl – das elegante BlackSteel-Interieur macht Ihre Einkäufe so zum besonderen Hingucker.

Das sind nur ein paar wenige Vorschau-Highlights, die bereits zeigen: Mit einem Liebherr-Gerät sind Sie in jedem Fall immer auf dem allerneuesten Stand – ob bei Frischetechnologien, Effizienz oder Design. Sie können sich also voll und ganz aufs Genießen konzentrieren. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Broschüre und beim Entdecken weiterer Innovationen.

# Deutsche Ingenieurskunst – damals wie heute

Seit 1954 fertigen wir Kühl- und Gefriergeräte in höchster Qualität und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor unsere langlebigen Produkte. German Engineering – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.



*„Mein Leben hat mich in der Auffassung bestärkt, dass man mit dem festen Willen, gute Arbeit zu leisten und die unterschiedlichen Kundenwünsche nach Kräften zu erfüllen, auch Ziele erreichen kann, die zunächst fast unerreichbar scheinen. Von Rückschlägen darf man sich nicht gleich entmutigen lassen, und der Glaube an sich selbst kann da Berge versetzen.“*

Dr.-Ing. e.h. Hans Liebherr (1915 – 1993)



Der L 319 war in den 1960er-Jahren das „Fahrende Schaufenster“ von Liebherr-Hausgeräten. Bis 1968 war der speziell umgebaute Bus in der Bundesrepublik unterwegs und warb für moderne Kühl- und Gefriergeräte aus Oberschwaben.



XRFBd 5220 ◊ Plus-Serie



Schon im Jahr 1954 liefen in Ochsenhausen unsere ersten Geräte vom Band. Und genau hier steht auch heute noch unser Stammwerk.



## Qualität, die auch in 15 Jahren noch Qualität ist.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Und so wie dem Türscharnier geht es bei uns jedem anderen Funktionsteil – es wird ausgiebig und intensiv getestet. Alles für ein Ziel: eine Nutzungsdauer unserer Geräte von mindestens 15 Jahren.



## Unser Weg in die Zukunft

Unsere Produktinnovationen verbindet eines: Sie beschreiben den Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Verantwortung zu übernehmen, ist schon in unseren Grundwerten manifestiert. So hat die Forschung und Entwicklung von ökologischen Lösungen bei uns seit Jahrzehnten Tradition. Dabei haben wir stets den gesamten Produktlebenszyklus im Blick.



\* EcoVadis Gold  
Unser Engagement wurde von der weltweit führenden CSR-Rating-Agentur EcoVadis für 2023 mit Gold ausgezeichnet. Wir sind stolz, zu den 3% der Besten, von EcoVadis bewerteten Unternehmen zu gehören.

### Recycling/Entsorgung

Wir streben langfristig eine Kreislaufwirtschaft an und gestalten unsere Produkte aktiv für eine mögliche Wiederverwendbarkeit unserer gebrauchten Materialien, indem wir ihre Trennbarkeit erhöhen.

### Materialien

Wir möchten die ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftsaktivitäten reduzieren und bereiten kreislauffähige Produkte vor, indem wir verstärkt erneuerbare Materialien und Rezyklate in unseren Geräten verwenden und die Vielfalt unserer Materialien reduzieren. Dabei betrachten wir das gesamte Produkt.



### Nutzungsphase

Wir reduzieren unsere Umweltbelastung, indem wir weiterhin erstklassige energieeffiziente Produkte anbieten, die maximal haltbar und leicht zu reparieren sind – unterstützt durch einen vorausschauenden Kundenservice. Außerdem bieten wir Ihnen Produkte und Lösungen an, die Ihnen dabei helfen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Dazu mehr auf den nächsten Seiten.

### Produktion

Wir möchten umweltbewusst produzieren, indem wir den Energiebedarf unserer Werke senken und verstärkt erneuerbare Energiequellen nutzen. Mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, der Minimierung von Abfall und der Vermeidung von Verunreinigungen reduzieren wir unsere Umweltauswirkungen über die CO<sub>2</sub>-Emissionen hinaus.\*



## Lebensmittel retten mit Liebherr

Weltweit werden jedes Jahr ungefähr 931 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.<sup>1</sup> Bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt sind das jährlich etwa 113 kg.<sup>2</sup>



# 113 Kilogramm<sup>2</sup>

Die Menge der Lebensmittelabfälle verteilt sich in etwa wie folgt auf relevante Gruppen:<sup>2</sup>



50 %  
frisches Obst  
und Gemüse



4 %  
Milchprodukte



5 %  
Fleisch und Fisch



7 %  
Gekochtes und  
Zubereitetes

Lebensmittel sind neben dem emotionalen und monetären Wert auch ökologisch wertvoll.

Die Nahrungsmittelproduktion ist verantwortlich für<sup>3</sup>

25%

aller weltweiten Treibhausgasemissionen und

70%

des Süßwasserverbrauchs.

<sup>1</sup> UNEP Food Waste Index Report (2021)

<sup>2</sup> GfK (2021). Bezogen auf Zweipersonenhaushalt in Deutschland

<sup>3</sup> Our World in Data (2022)



Mit unseren durchdachten Frischetechnologien und digitalen Lösungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Lebensmittelabfälle ganz einfach zu reduzieren.

Für die perfekte Lagerung von Lebensmitteln ist neben der idealen Temperatur auch die optimale Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Faktor. Bei Liebherr haben wir genau dafür innovative Frischetechnologien entwickelt und diese von Jahr zu Jahr verfeinert. Damit frische Lebensmittel auch nach Tagen der Lagerung noch unverfälscht frisch schmecken und Vitamine sowie Nährstoffe in ihrer Gänze erhalten bleiben. Für jegliche Art an frischen Lebensmitteln gibt es die richtige Frischetechnologie:



DuoCooling

**HNGRY** nsite  
powered by **LIEBHERR**

Mit der HNGRYnsite-Kühlschrankkamera ist der aktuelle Kühlschrankinhalt jederzeit und von überall einsehbar.



HNGRY-App: Die App hilft dabei, Einkäufe optimal zu organisieren, Vorräte im Blick zu behalten und richtig zu lagern.

Easy Fresh

+10 Tage

+8 Tage

+3 Tage

+10 Tage

Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.



**EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse**  
Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen, ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



**BioFresh Professional mit HydroBreeze – Kühlen wie die Profis**  
Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt, sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



**DuoCooling – Kein Austrocknen**  
Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



**BioFresh – Unser Alleskönner**  
Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0°C deutlich kühler als im Rest des Geräts. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



**BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe – Wie fangfrisch vom Markt**  
Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2°C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



**NoFrost – Nie mehr abtauen**  
Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische des Gefrierfachs garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.

+16 Tage

+7 Tage


+8 Tage

Bio Fresh

+90 Tage

Die Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Meat & Dairy-Safe



Frischetechnologien

Bio Fresh

+11 Tage

+12 Tage

+40 Tage

+40 Tage

+48 Tage


Fruit & Vegetable-Safe

Energieeffizienz



## Maximale Effizienz mit Liebherr

Die größten Umweltauswirkungen von Kühl- und Gefriergeräten sind auf den Energieverbrauch während ihrer Nutzungsphase zurückzuführen, da diese 24 Stunden am Tag im Einsatz sind. Sie sind durchschnittlich für etwa ein Fünftel des gesamten Stromverbrauchs in Haushalten verantwortlich.<sup>1</sup>



Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner: Neben dem geringen Stromverbrauch unseres gesamten Produktprogramms punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel und einer intelligenten Sensorik für eine optimale Kälteleistung.



### Energieverbrauch

Unsere Geräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking oder unterbieten sogar die höchste Effizienzklasse. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und das Portemonnaie.



### Kühlvolumen

Von extragroßen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, trotz höchster Energieeffizienz keinen Liter Kühlvolumen zu verschenken.



### Geräuschniveau

Küche und Wohnraum verschmelzen mehr und mehr. Deswegen setzen wir neben höchster Energieeffizienz, auf „hörbar“ leisere Geräte.



### Kälteleistung

Die intelligente Sensorik unserer Geräte passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – sie sind im Alltag energieeffizient und sparsam, aber voll da, sobald der Wochenendeinkauf gekühlt werden muss.

<sup>1</sup> Umweltbundesamt (2021). Bezogen auf einen durchschnittlichen Haushalt in Deutschland.

Energieeffizienz

Noch einmal 10 % sparsamer\* als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A: Damit setzt unsere Standkombination neue Maßstäbe – selbst für uns.

Die ultraeffiziente Kühl-Gefrierkombination in edlem BlackSteel ist eines der energie-sparlichsten Geräte überhaupt. An der Ausstattung aber wurde nicht gespart: Die BioFresh-Safes sorgen für langanhaltend frische Lebensmittel und dank EasyTwist-Ice für stets perfekt gekühlte Drinks. Darüber hinaus ist das Gerät mit lediglich 29 dB(A) superleise.



← 60 →

A++ A

Ultra Efficient A -10%

Ultra Silent

29 dB(A)

CBNbsa10 575i ◉ Prime-Serie



Mehr dazu auf [home.liebherr.com/weiterdenken](https://home.liebherr.com/weiterdenken)

\* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).



## Frische ohne Kompromisse

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind für uns nicht nur Schlagworte. Warum? Weil bei Liebherr jedes kleinste Detail unseren hohen Ansprüchen gerecht werden muss. Alle Funktionsteile werden ausgiebig und intensiv getestet. Solange, bis wir von der maximalen Qualität unserer Kühl- und Gefriergeräte überzeugt sind.



\* Diese gewähren wir Ihnen kostenlos auf alle Stand-Kühl-Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A und ausgewählte Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B. Mit unserer Herstellergarantie fallen so für Sie 10 Jahre lang keine Kosten für Reparatur und Service an.

Weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf [home.liebherr.com/garantie](https://home.liebherr.com/garantie)

## 10 Jahre Herstellergarantie\* sichern:



### Kaufen

Kaufen Sie Ihr neues Liebherr-Gerät\* bis zum 31.12.2024 bei einem Liebherr-Fachhandelspartner.



### Registrieren

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 12 Monaten über unser Web-Formular oder unsere SmartDevice-App.



### Freuen

Freuen Sie sich über 10 Jahre Liebherr-Herstellergarantie und dauerhafte Frische.



Registrierung und Garantiebedingungen unter [home.liebherr.com/garantie](https://home.liebherr.com/garantie)

IRBbsbi 4170 Δ Peak-Serie

## Setzen Sie ein Statement.



### Innen so geschmackvoll wie außen:

Unsere Geräte mit BlackSteel-Interieur passen sich an und stechen doch heraus. Hochwertigster schwarzer Edelstahl innen wie außen machen alle BlackSteel-Standgeräte der Serien Peak und Prime sowie ausgewählte Peak-Einbaugeräte zu einem exklusiven Blickfang – und jedes Öffnen zum reinsten Genuss.

CBNbsa10 567i ◯ Prime-Serie



### Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmonisiert mit dem reduzierten, grifflosen Design Ihrer Küche.



### Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung Ihrer Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



### Perfekt eingepasst

Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in die Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.



Black  
Steel  
Interior

IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie



## Immer bestens vernetzt

Alle unsere Geräte sind entweder bereits ab Werk vernetzbar oder können nachträglich mit der SmartDevice-Box vernetzt werden.

So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung aller Kühl- oder Gefriergeräte in Ihr bestehendes Smarthome. Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Külschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.



**HNGRY:** Der smarte Alltagshelfer für Einkauf, Lagerung und Vorrat. Die App hilft dabei, Einkäufe optimal zu organisieren, Vorräte jederzeit im Blick zu behalten und diese richtig zu lagern.



[home.liebherr.com/getsmart](https://home.liebherr.com/getsmart)

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



## Smarter shoppen, nachhaltiger genießen

Egal, wie viel Sie jeden Tag im Kopf haben – mit HNGRYnsite und der HNGRY App ist immer klar, was noch im Kühlschrank ist.

Mit jedem Schließen schickt HNGRYnsite ein Bild an die HNGRY App. So kaufen Sie nur das ein, was Sie wirklich benötigen und werfen weniger weg. Damit das auch in Zukunft so bleibt, lässt sich die Kamera dank der drei unterschiedlichen Haltergrößen einfach und in jeder Art von Kühlschrank nachrüsten.



**HNGRY**nsite

powered by **LIEBHERR**



Jetzt entdecken auf  
[home.liebherr.com/hngrynsite](https://home.liebherr.com/hngrynsite)

# Frische mit Zoomfaktor

Unsere ergonomischen Schubfächer kommen Ihnen ganz einfach entgegen. Sie sind so besonders leicht zu erreichen – für maximale Übersichtlichkeit.



Black Steel Interior

Unser Einbaukühlschrank mit OpenStage-Schubfächern wirkt alternativ mit BlackSteel-Interior noch hochwertiger und kontrastreicher.

## Die Küche wird zum Marktstand.

Inspiziert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzen die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer alle Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Der komplette Kühlschrankinhalt wird maximal übersichtlich präsentiert und ist ergonomisch ideal erreichbar. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Im unteren Bereich bieten Ihnen zusätzlich drei BioFresh-Safes das perfekte Klima, um Obst und Gemüse sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu lagern.



reddot winner 2021



## Ein Getränkedepot. Zwei Möglichkeiten.

Das praktische Auszugsbord aus Teleskopauszügen im IRDe 51 ist mit zwei herausnehmbaren Flaschenkörben für einen leichten Transport ausgestattet. Es kann für den größeren Durst auch mit einer ganzen Getränkekiste beladen werden.

Die GlassLine-Auszüge in unseren Unterbaumodellen schließen sanft per Selbsteinzug. Die untere LiftUp-Box schiebt sich beim Herausziehen zur leichten Entnahme nach oben.



## Der Keller in der Küche

Lagern Sie Vorräte wie Kartoffeln oder Getränke einfach im Kellerfach Ihres Liebherr. Es enthält einen entnehmbaren Korb, eine Ablageschale und eine Schublade. Das Kellerfach fährt sanft über Teleskopschienen aus und schließt via Selbsteinzug mit Schließdämpfung. Die Temperatur ist regelbar zwischen +6 °C und +14 °C – je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern.



## Spezialisiert auf kühle Drinks

Mit einem Liebherr ist eines sicher: Die Getränke Ihrer Gäste sind immer perfekt gekühlt. Dank der integrierten kalten Wasserquelle und einem nie endenden Eisvorrat. So einfach kann Erfrischung sein.



### Eisvorrat selbst für die größte Party: der IceTower

Der IceTower in unseren Gefrierschränken setzt neue Maßstäbe, denn er vereint gleich zwei großformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 Kilogramm Eiswürfel und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen. Damit Ihre Hände bei so viel Kühlgut einigermaßen warm bleiben, gibt es von uns noch eine Eiswürfelschaufel dazu.



### Lässt Eiswürfel regnen: der IceMaker

Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiswürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiswürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluss verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.



### Schnell zapfen, statt lange tragen

Mit InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.



### Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice

Mal schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiswürfel lösen. EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut. Alternativ kann er auch problemlos als Zubehör ergänzt werden.



CBNsda 575i ◊ Prime-Serie

## Nie mehr abtauen dank NoFrost



### Mit der automatischen Abtaufunktion NoFrost ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert.

Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt, da das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren wird und zusätzlich die Luftfeuchtigkeit abgeleitet wird. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.



### Einfach mehrfach öffnen: EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten und – müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Lieberr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.



VarioTemp

## Flexible Frische mit dem Gefrierteil das auch kühlen kann.

Mit VarioTemp kann der Gefrierbereich optional auch als zusätzliche Kühlzone oder Lagerfach mit Kellertemperaturen genutzt werden.

**Kühlteil**  
(-2°C – +9°C)

**Kellerteil**  
(+14°C)

**Gefrierteil**  
(-18°C)



### Das große Plus bei Minusgraden

Kein Platz mehr für ein Gefriergerät in der Küche oder anderen beheizten Räumen in der Wohnung oder im Haus? Kein Problem, denn alle dafür relevanten Komponenten sind mit FrostProtect auf eine Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt, je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern. Sinkt die Umgebungstemperatur unter 0°C, arbeiten unsere Gefriergeräte weiterhin genauso energieeffizient und Ihr Gefriergut bleibt bestens geschützt. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen wie Schuppen oder Garage aufgestellt werden und Sie haben mehr Platz für wichtigere Dinge.



\* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).



Auto Door



## Wieder ein Handgriff weniger

AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn mit diesem Feature öffnen sich Liebherr-Einbaugeräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl.

Ihre Tür öffnet nicht nur automatisch, sie macht es Ihnen in jeglicher Hinsicht leicht. Denn sie lässt sich auch bequem an Ihre Gewohnheiten anpassen. So können Sie den gewünschten Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum automatischen Schließen ganz individuell wählen. Wer sein Einbaugerät trotz allem lieber per Hand öffnet und schließt, kann das natürlich auch weiterhin tun.



Jetzt mehr über unsere automatische Tür bei ausgewählten Modellen erfahren: [home.liebherr.com/autodoor](http://home.liebherr.com/autodoor)

## Ein Kühlschrank wird mein Kühlschrank.

Mit MyStyle wird Ihr Liebherr genau so einzigartig wie Ihr Zuhause. Dafür gibt es unendlich viele Optionen – schon allein für die äußere Gestaltung. Von der freien Auswahl der Farbe über die Verwendung eigener Motive und Fotos bis hin zu den vie-

len kuratierten Designs. Alles ist möglich – auch beim Interieur. Denn selbst Ausstattung und Frischetechnologien lassen sich ganz einfach frei kombinieren. Alles für ein Ziel: ein Kühlgerät, das perfekt zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.



### Wanderlust

Geben Sie Ihrer Küche einen edlen viktorianischen Touch. Die botanischen Muster sprühen vor Lebendigkeit und satten Farben. Mit ihrer großzügigen Ornamentik aus Flora und Fauna harmonisieren sie ideal in modernen, von Stilmixen geprägten Interieurs.



MyStyle

Mehr dazu unter: [home.liebherr.com/mystyle](http://home.liebherr.com/mystyle)

## Bewahren, was Sie schätzen.

Entdecken Sie unsere Weinkühlschränke – und erfahren Sie, wie Sie Ihre Sammlung nicht nur perfekt lagern und temperieren, sondern das Echte im Wein bewahren.



## Höchste Ingenieurskunst für höchsten Genuss

Bei der optimalen Lagerung von Wein kommt es auf fünf wesentliche Bedingungen an. Um diese zu gewährleisten, hat Liebherr innovative technische Lösungen entwickelt.

Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weines.



**Temp  
Protect  
Plus**

Liebherr-Weinkühlschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weines.



**Humidity  
Select**

**Humidity  
Control**

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinkühlschränken individuell eingestellt werden.

Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.



**UV  
Protect**

**UV  
Protect  
Plus**

Glastürmodelle von Liebherr haben eine einzigartige 2-fach- oder sogar 3-fach-Anti-UV-Verglasung.

Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weines.



**Fresh  
Air**

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinkühlschränken neutralisiert Fremdgerüche.

Die erschütterungsfreie Lagerung des Weines ermöglicht eine ungestörte Reifung.



**Vibrate  
Safe**

Liebherr-Weinkühlschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.



WPbli 5231 GrandCru Selection

### 1 Zone

Unsere **Weinlagerschränke** bieten Voraussetzungen wie in einem Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5°C bis +20°C eingestellt werden. Weinlagerschränke sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genustemperatur vorrätig halten.




### Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50% bis 80% RH\*. Fällt der Wert auf unter 50% RH weist das Gerät darauf hin.



### LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED-LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät mit Glastür. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Selection-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.



### Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung

Maximale Kapazität. Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzböden Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.



### FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weines unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

\* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.



**SommelierBoard**

Ein absolutes Highlight in unseren neuen Weintemperierschränken! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpräsentier, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern für den außergewöhnlichen Genuss.



**LightTower**

Jetzt auch in unseren neuen Weintemperierschränken: Die beidseitige Platzierung bietet eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die Weine. Ein weiteres Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch die Weine – auch bei geschlossener Tür – gekonnt in Szene gesetzt werden.



**Vertikale Griffmulde**

Alle Modelle der Vinidor-Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Grifflosung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.



**FlexFit-Holzborde**

Weinflaschen nahezu aller Größen und Formen lagern hier sicher: die herausnehmbaren Holzleisten können dafür individuell im Rahmen platziert werden.



Mehr zum Thema Weinlagerung und zu unseren Weinkühlschränken mit detaillierten Modellbeschreibungen finden Sie in unserer Wein Special-Broschüre beim Liebherr-Fachhandelspartner und unter: [home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)



WPgbi 7483 Vinidor Selection

2  
Zones

Unsere Weintemperierschränke bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander genau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren.

3  
Zones

Und für die langfristige Lagerung von Weinen bieten die Geräte der Vinidor-Selection-Serie im unteren Teil die StorageZone. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

## Kühlen und Gefrieren Kurzübersicht

---



Das komplette Liebherr-Programm an Stand- und Einbaugeräten mit ausführlichen Gerätebeschreibungen finden Sie auf unserer Website inklusive der Liebherr-Fachhandelspartner unter: [home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

# Standgeräte



XRFst 5295 Δ Peak-Serie



SBSes 8496



XRFbs 5295



XRFsf 5245

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Plus	Fish & Seafood	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
----------------	-----	----------------	----------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------	------

## Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Plus

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Plus	Fish & Seafood	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
SBSes 8496 PremiumPlus									
SWTNes 4285	D								
SKBes 4380	D								

## Modellübersicht – Standgeräte

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------------

## Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRFst 5295 Peak											
SFNstd 529i	D										
SRBstc 529i	C										
XRFbs 5295 Peak											
SFNbsd 529i	D										
SRBbsc 529i	C										
XRFsd 5265 Prime											
SFNsdd 526i	D										
SRBsdd 526i	D										
XRFsf 5245 Plus											
SFNsfd 5247	D										
SRBsfc 5220	C										
XRFsf 5225 Plus											
SFNsfd 5227	D										
SRBsfc 5220	C										



XRFsf 5220



XRFbd 5220

## Side-by-Side-Kombinationen mit EasyFresh

Modell / Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
XRFsf 5220 Plus											
SFNsfd 5227	D										
SRsfd 5220	D										
XRFbd 5220 Plus											
SFNbdd 5227	D										
SRbdd 5220	D										



CBNste 8872



CBNbsa10 575i



CNsda 5723



CUele 2831



CUe 2331



CTe 2131

Modell/Serie

EEK



**Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh**

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
203 --91-- CBNste 8872* PremiumPlus	E			■		■		■			
201 --70-- CBNes 5775 Premium	B			■		■	■				■
CBNef 5735 Comfort	D			■		■					■
202 --60-- CBNstb 579i Peak	B	■	■			■	■	■			■
CBNsda 575i Prime	A	■		■		■	■		■	■	
CBNbsa 575i Prime	A	■		■		■	■		■	■	
CBNbsa10 575i Prime	A -10%	■		■		■	■		■	■	
CBNsda 572i Plus	A	■		■		■			■	■	
CBNbsa 572i Plus	A	■		■		■			■	■	
CBNsdc 573i Plus	C			■		■				■	
CBNbdc 573i Plus	C			■		■				■	
186 --60-- CBNsda 5223 Plus	A	■		■		■			■		■
CBNbsa 5223 Plus	A	■		■		■			■		■
CBNsdc 522i Plus	C			■		■			■	■	

**Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh**

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202 --60-- CNsda 5723 Plus	A	■			■	■			■		■
CNbsa 5723 Plus	A	■			■	■			■		■
CNsdb 5723 Plus	B				■	■			■		■
CNsfc 573i Plus	C				■	■			■	■	
CNc 5724 Plus	C				■	■			■		■
CNsdc 5703 Pure	C				■	■			■		■
CNc 5703 Pure	C				■	■			■		■
186 --60-- CNsdb 5223 Plus	B				■	■			■		■
CNbdb 5223 Plus	B				■	■			■		■
CNsdc 5203 Pure	C				■	■			■		■
CNc 5203 Pure	C				■	■			■		■
CNsfd 5204 Pure	D				■	■			■		■
CNd 5204 Pure	D				■	■			■		■
166 --60-- CNsfc 5023 Plus	C				■	■			■		■
CNc 5023 Plus	C				■	■			■		■

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 52. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Modell/Serie

EEK



**Kühl-Gefrierkombinationen**

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
161 --55-- CUe 2831	E									■	
CUele 2831	E									■	
137 --55-- CUe 2331	E									■	
CUele 2331	E									■	
124 --55-- CTe 2131	E									■	



RBbsc 528i



RBsdc 525i



RBa30 425i

Modell/Serie

EEK



**Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh**

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RBbsc 528i Peak	C	■	■	■				■	■
RBsdc 525i Prime	C				■			■	■
RBbsb 525i Prime	B				■			■	■
RBsfc 5220 Plus	C				■				■
RBsfd 5221 Plus	D				■	■			■
126 --60-- RBa30 425i Prime	A -30%	■			■			■	

\* mit 4\*-Gefrierfach

\* keine BluPerformance-Technologie

DE



RDsfd 5220



Rd 4600



Rd 4200

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

**Kühlschränke mit EasyFresh**

↑	↓	Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186	→ -60 →	RDsfd 5220 Plus	D	■				■
166	→ -60 →	Rd 5000 Pure	D	■				■
146	→ -60 →	Rd 4600 Pure	D	■				■
126	→ -60 →	Rd 4200 Pure	D	■				■



Rci 1620



Rc 1401



Rd 1200

Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor
--------------	-----	------------	-------------	-----------	--------------	---------

**Tischkühlschränke**

↑	↓	Modell/Serie	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor
85	→ -60 →	Rci 1620 Plus	C	■		■	■	
		Rci 1621 Plus	C	■	■*		■	
		Rdi 1620 Plus	D	■		■	■	
		Rdi 1621 Plus	D	■	■*		■	
85	→ -55 →	Rc 1400 Pure	C			■		
		Rc 1401 Pure	C		■*			
		Rd 1400 Pure	D			■		
		Rd 1401 Pure	D		■*			
68	→ -55 →	Re 1000 Pure	E			■		
85	→ -50 →	Rd 1200 Pure	D			■		
		Rd 1201 Pure	D		■*			
		Re 1200 Pure	E			■		
		Re 1201 Pure	E		■*			
82	→ -60 →	OKes 1750	B	■		■	■	■

\* mit 4\*-Gefrierfach

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 52. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Fnc 727i



FNa 6625



Fnb 505i

Modell/Serie	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	----------	------------------	-----------	---------------	----------------	-----	--------------	--------------------

**Gefrierschränke mit NoFrost**

↑	↓	Modell/Serie	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
186	→ -70 →	Fnc 727i Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	
		Fnc 7227 Plus	C	■		■	■				■
166	→ -70 →	Fnc 7026 Plus	C	■		■	■				■
146	→ -70 →	FNa 6625 Plus	A	■		■	■				■
		Fnc 6625 Plus	C	■		■	■				■
186	→ -60 →	Fnc 527i Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	
		Fnd 522i Plus	D	■		■	■				■
166	→ -60 →	Fnc 507i Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	
		Fnb 505i Prime	B	■		■	■	■	■	■	
		Fnd 5026 Plus	D	■		■	■				■
146	→ -60 →	Fnc 467i Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	
		Fnb 465i Prime	B	■		■	■	■	■	■	
		Fnd 4655 Prime	D	■		■	■	■	■		■
		Fnd 4625 Plus	D	■		■	■				■
126	→ -60 →	Fnb 425i Prime	B	■		■	■	■	■	■	
		Fnd 4224 Plus	D	■		■	■				■



Wie effizient unsere Geräte sind, zeigt das Online-Tool der von der EU finanzierten Projekte LABEL2020 und BELT. Auf [tool.label2020.eu](http://tool.label2020.eu) können Sie den Stromverbrauch sowie viele weitere Produktdaten von Elektrogeräten aufrufen und miteinander vergleichen. Dabei berücksichtigt der Rechner die lokalen Strompreise und weist die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer aus. Der Vergleich zeigt: Ein Liebherr lohnt sich!

Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Modellübersicht – Standgeräte



FNdi 1624



FNe 1404



Fc 1404

Modell/Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
--------------	-----	----------	-------------	---------------	-----	--------------

### Tischgefrierschränke

↑ 85 ↓	→ 60 →	Modell/Serie	Plus	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
		FNdi 1624	Plus	D	■		■	■	■
		Fci 1624	Plus	C		■	■	■	■
↑ 85 ↓	→ 55 →	FNe 1404	Pure	E	■		■	■	
		Fc 1404	Pure	C		■	■	■	
		Fd 1404	Pure	D		■	■	■	
		Fe 1414	Pure	E		■	■	■	
↑ 68 ↓	→ 55 →	Fe 1003	Pure	E		■	■	■	



CFd 2085



CFc 1875



CFc 1870

Modell/Serie	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
--------------	-----	------------	-------------	-------------	---------------	-----

### Gefriertruhen

↑ 83 ↓	→ 168 →	Modell/Serie	Plus	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
		CFd 2505	Plus	D	■	■	■	■	■
		CFc 2500	Pure	E	■	■		■	■
↑ 83 ↓	→ 126 →	CFd 2085	Plus	D	■	■	■	■	■
↑ 83 ↓	→ 105 →	CFc 1875	Plus	C	■	■	■	■	■
		CFc 1870	Pure	E	■	■		■	■



ECBNe 8872



ECBne 8870



ECBne 7870

Modell/Serie	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
--------------	-----	-----------	----------	-------------	-----------

### Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen

↑ 203 ↓	→ 91,5 →	Modell/Serie	PremiumPlus	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
		ECBNe 8872	PremiumPlus	E	■	■	■	■
		ECBNe 8870	PremiumPlus	E	■	■	■	■
		ECBNe 8871	PremiumPlus	E	■	■	■	■
↑ 203 ↓	→ 76,2 →	ECBNe 7870	PremiumPlus	E	■	■	■	■
		ECBNe 7871	PremiumPlus	E	■	■	■	■

▮ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

▮ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an

Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 52. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

# Einbaugeräte



Side by Side

## Ihr individuelles FrischeCenter

Kombinieren Sie Liebherr-Einbaugeräte ganz flexibel nach Ihrem Frischebedarf: Viele Modelle lassen sich vertikal und/oder horizontal zu einem individuellen FrischeCenter zusammen stellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab.

Fragen Sie Ihren Liebherr-Fachhandels-Partner oder -Küchenspezialisten nach dem Liebherr Side-by-Side-Konzept.

EWTdf 1653 Vinidor | IRci 3950 ◯ Prime-Serie  
IFNci 3954 ◯ Prime-Serie | SIBa20i 3950 ◯ Prime-Serie



ICBNbsci 5173



ICBbi 5122



ICNc 5103

Modell/Serie

EEK



Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Garantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
178 --56-57-- ICBNci 5183 Peak	C		■	■				■		■	■	■	
ICBNdi 5173 Peak	D		■	■	■			■		■	■	■	
ICBNbsci 5173 Peak	C		■	■				■		■	■	■	
ICBci 5182 Peak	C		■	■					■	■		■	
ICBNci 5153 Prime	C					■		■		■		■	
ICBbi 5152 Prime	B	■				■			■	■		■	
ICBNdi 5123 Plus	D					■		■		■		■	
ICBNSd 5123** Plus	D					■		■					■
ICBbi 5122 Plus	B	■				■			■	■		■	
ICBSd 5122** Plus	D					■			■				■

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Garantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
178 --56-57-- ICNbsci 5173 Peak	C						■	■		■	■	■	
SICNdi 5153 Prime	D						■	■		■		■	
ICNdi 5133 Plus	D						■	■		■			■
ICNc 5123 Plus	C						■	■		■		■	
ICc 5123 Plus	C						■		■	■		■	
ICNc 5103 Pure	C						■	■				■	
ICNe 5103 Pure	E						■	■				■	
ICNSd 5103** Pure	D						■	■				■	
ICd 5103 Pure	D						■		■			■	
ICSe 5103** Pure	E						■		■			■	
ICSd 5102** Pure	D						■	■				■	



IRBac 5190



IRBPbsci 5170



IRBbsbi 4570

Modell/Serie

EEK



Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Garantie	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready	
178 --56-57-- IRBac 5190-001 Peak	C		■	■						■	■	■
IRBac 5190-617 Peak	C		■	■						■	■	■
IRBac 5171-001 Peak	C		■	■			■*			■	■	■
IRBac 5171-617 Peak	C		■	■			■*			■	■	■
IRBPci 5170 Peak	C					■				■	■	
IRBPbsci 5170 Peak	C					■				■	■	
IRBci 5180 Peak	C		■	■						■	■	
IRBdi 5170 Peak	D		■	■	■					■	■	
IRBdi 5181 Peak	D		■	■	■			■*		■	■	
IRBbsci 5170 Peak	C		■	■						■	■	
IRBbsci 5171 Peak	C		■	■				■*		■	■	
IRBci 5150 Prime	C					■				■	■	
IRBci 5151 Prime	C					■	■*			■	■	
IRCBc 5121 Plus	E					■	■*			■	■	
IRBd 5120 Plus	D					■				■	■	
IRBd 5121 Plus	D					■	■*			■	■	
IRBSd 5120** Plus	D					■				■	■	
IRBSd 5121** Plus	D					■	■*			■	■	
158 --56-57-- IRBdi 4851 Prime	D					■	■*			■	■	
140 --56-57-- IRBbsbi 4570 Peak	B	■	■	■						■	■	
IRBci 4571 Peak	C		■	■				■*		■	■	
IRBci 4550 Prime	C					■				■	■	
IRBc 4520 Plus	C					■				■	■	
IRBc 4521 Plus	C					■	■*			■	■	

\* mit 4\*-Gefrierfach

▮ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

▮ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an

\*\* mit Schlepptür statt Festtür

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompartimente	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
<b>Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh</b>											
122 -56-57- IRBAb 4170-001 Peak			■	■				■	■	■	
IRBAb 4170-617 Peak			■	■				■	■	■	
IRBbsbi 4170 Peak			■	■	■			■		■	
IRBbi 4170 Peak			■	■	■			■		■	
IRBbi 4171 Peak			■	■	■		■*	■		■	
IRBci 4150 Prime					■			■		■	
IRBci 4151 Prime					■		■*	■		■	
IRBc 4120 Plus					■			■			■
IRBc 4121 Plus					■		■*	■			■
IRBSD 4120** Plus					■						■
IRBSD 4121** Plus					■		■*				■
102 -56-57- IRBbi 4050 Prime			■		■			■		■	
IRBc 4020 Plus					■			■			■
88 -56-57- SIBa20i 3950 Prime			■		■			■		■	

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompartimente	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
<b>Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh</b>								
178 -56-57- IRDdi 5120 Plus					■	■		■
IRDdi 5121 Plus					■	■*	■	■
IRCe 5121 Plus					■	■*	■	■
IRd 5100 Pure					■			■
IRd 5101 Pure					■	■*		■
IRe 5100 Pure					■			■
IRe 5101 Pure					■	■*		■
140 -56-57- IRd 4520 Plus					■	■		■
IRd 4521 Plus					■	■*	■	■
122 -56-57- IRC 4120 Plus					■		■	■
IRC 4121 Plus					■	■*	■	■
IRd 4100 Pure					■			■
IRd 4101 Pure					■	■*		■
IRe 4100 Pure					■			■
IRe 4101 Pure					■	■*		■
IRSe 4100** Pure					■			■
IRSe 4101** Pure					■	■*		■
102 -56-57- IRd 4020 Plus					■	■		■
IRd 4021 Plus					■	■*	■	■
IRd 4000 Pure					■			■

\* mit 4\*-Gefrierfach

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 52. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompartimente	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
<b>Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh</b>								
88 -56-57- IRCi 3950 Prime					■		■	■
IRbi 3951 Prime			■	■	■*	■		■
IRc 3920 Plus					■			■
IRc 3921 Plus					■	■*	■	■
IRd 3900 Pure					■			■
IRd 3901 Pure					■	■*		■
IRe 3900 Pure					■			■
IRe 3901 Pure					■	■*		■
IRSe 3900** Pure					■			■
IRSe 3901** Pure					■	■*		■



Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompartimente	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
<b>Dekorfähige Kühlschränke</b>								
122 -56-57- DRe 4101 Pure					■	■*		■
88 -56-57- DRe 3900 Pure					■			■
DRe 3901 Pure					■	■*		■

\* mit 4\*-Gefrierfach

Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an

\*\* mit Schlepptür statt Festtür



SIFNAd 5188



IFNci 3954




IFNbi 3553

Modell/Serie	EEK	10 Jahre Kompressionsgarantie	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
--------------	-----	-------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------------	--------------------

Integrierbare Gefrierschränke

↑	↓	Modell/Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
178	→	SIFNAd 5188-001 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	SIFNAd 5188-617 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	SIFNdi 5188 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	SIFNbsdi 5188 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	SIFNdi 5178 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	SIFNe 5128 Plus	E	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	SIFNSe 5128** Plus	E	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	SIFNe 5108 Pure	E	■	■	■	■	■	■	■	■	■
140	→	SIFNdi 4556 Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
122	→	SIFNdi 4155 Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
88	→	IFNci 3954 Prime	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	IFNd 3924 Plus	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	IFd 3904 Pure	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	IFsd 3904 Pure	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
72	→	IFNbi 3553 Prime	B	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	→	IFNd 3503 Pure	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte



- Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
- Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
- Die Summe des Volumens\* aller Gefrierfächer.
- Die Summe des Volumens\* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
- Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

\* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.

Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



UIKo 1560



UIKP 1554



UIK 1510

Modell/Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
--------------	-----	----------	-------------	-------------	------------

Unterbau-Kühlschränke

↑	↓	Modell/Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88	→	UIKo 1560 Premium	E	■	■	■	■
	→	UIKo 1550 Premium	E	■	■	■	■
	→	UIKP 1550 Premium	D	■	■	■	■
	→	UIKP 1554 Premium	D	■	■	■	■
	→	UIK 1510 Comfort	E	■	■	■	■
	→	UIK 1514 Comfort	E	■	■	■	■
82	→	UK 1720*** Comfort	E	■	■	■	■
	→	UK 1524*** Comfort	E	■	■	■	■
82	→	UK 1414*** Comfort	E	■	■	■	■

\* mit 4\*-Gefrierfach



SUIGN 1554



SUIG 1514



UG 1211

Unterbau-Gefrierschränke

↑	↓	Modell/Serie	EEK	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88	→	SUIGN 1554 Premium	D	■	■	■	■
	→	SUIG 1514 Comfort	D	■	■	■	■
82	→	UG 1211*** Comfort	E	■	■	■	■

▮ Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

▮ Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an

\*\* mit Schlepptür statt Festtür | \*\*\* dekorfähig

# Weingeräte



WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 5273



WPbsi 5252



WPsdi 4652

Modell/Serie	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	
--------------	-----	---------	---------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------------	--

## Stand-Weintemperierschränke

201	--70--	WPgbi 7483	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	■	145
		WPgbi 7473	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	■	182
		WPgbi 7472	Vinidor Selection		■		■	■**		■	■	■	■	204
185	--60--	WPgbi 5273	Vinidor Selection			■	■	■**		■	■	■	■	104
		WPgbi 5272	Vinidor Selection		■		■	■**		■	■	■	■	106
		WPbsi 5252	Vinidor		■		■	■	■		■	■	■	155
		WSbsi 5252	Vinidor		■		■	■		■	■	■	155	
		WPsdi 5252	Vinidor		■		■	■		■	■	■	155	
165	--60--	WPbsi 5052	Vinidor		■		■	■	■	■	■	■	131	
145	--60--	WPsdi 4652	Vinidor		■		■	■		■	■	■	107	
82	--60--	WTes 1672	Vinidor		■		■	■					34	

\* Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.  
\*\* in der StorageZone

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 57. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Modellübersicht – Stand-Weinkühlschränke



WPbli 5231



WPbli 5001



WSbli 4201

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	--

## Stand-Weinlagerschränke

204	--75--	WSbli 7731	GrandCru Selection							■		324
		WPbli 5231	GrandCru Selection		■	■	■			■	■	229
		WSbli 5231	GrandCru Selection		■		■				■	229
168	--60--	WPbli 5031	GrandCru Selection		■	■	■			■	■	196
		WSbli 5031	GrandCru Selection		■		■				■	196
		WPbli 5001	GrandCru		■	■		■			■	196
		WSbli 5001	GrandCru		■		■				■	196
148	--60--	WPbli 4601	GrandCru		■	■		■			■	166
		WSbli 4601	GrandCru		■		■				■	166
128	--60--	WPbli 4201	GrandCru		■	■		■			■	141
		WSbli 4201	GrandCru		■		■				■	141



WKes 653




ZKes 453

Modell/Serie	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	
--------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	--

## Stand-Kompaktgeräte

61	--43--	WKes 653	GrandCru		■	■		■	■	■	12
		ZKes 453	Humidor		■	■		■	■		



**Bordeauxflaschengröße (0,75 l)**  
Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

\* Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgb 1683

Modell / Serie	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	Bottle*
<b>Einbau-Weinklimaschränke</b>									
178 --56-57-- EWTgb 3583 Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	83
EWTdf 3553 Vinidor	G		■	■	■	■	■		80
122 --56-57-- EWTgb 2383 Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	51
EWTdf 2353 Vinidor	G		■	■	■	■	■		48
88 --56-57-- EWTgb 1683 Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	33
EWTdf 1653 Vinidor	G		■	■	■	■	■		30



WKEgb 582

**Einbau-Weinlagerschränke**

45 --56-57-- WKEgb 582 GrandCru	G	■		■	■	■	■	■	18
---------------------------------	---	---	--	---	---	---	---	---	----



UWTgb 1682



UWTes 1672



UWKes 1752

**Einbau-Weinklimaschränke**

82-87 --60-- UWTgb 1682 Vinidor	G		■	■	■	■	■	■	34
UWTes 1672 Vinidor	G		■	■	■	■			34
82-87 --60-61-- UWKes 1752 GrandCru	G	■		■	■	■			46


DE

\* Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Besondere Anforderungen

Weinkühlschränke werden mit den gleichen EU-Normen gemessen wie Kühl- und Gefrierschränke für Lebensmittel. Doch die Leistung für die besonderen Anforderungen an eine zuverlässige Weinlagerung und -temperierung erfordert deutlich mehr. Deshalb finden Sie die meisten Weinkühlschränke auf dem Markt in der Energieeffizienzklasse G.

Das aktuelle EU-Energielabel\* für Weinkühlschränke:





1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
3. Die Effizienzskala „A“ bis „G“. „G“ ist nur für Weinkühlschränke vorgesehen.
4. Maximale Flaschenkapazität.
5. Der Geräuschpegel wird in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

## Beste Energieeffizienz

Liebherr setzt bei Nachhaltigkeit einen besonderen Fokus: Unsere Weinkühlschränke gehören zu den energieeffizientesten ihrer Klasse. Während die meisten Hersteller Modelle in Klasse G anbieten, ist ein Großteil unseres Weingeräteprogramms schon heute in den Energieeffizienzklassen F und E, ein Modell erreicht sogar bereits D.

Anteil der Effizienzklassen 2023:



\* Gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

\*\* Quelle: EPREL 2023

## Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Liebherr-Zubehörprogramms und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



VarioSafe und Flaschenbord



FlexSystem



Flaschenablage



Eiswürfelschale mit Deckel



FreshAir-Aktivkohlefilter

Reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Der Filter ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität.



SmartDeviceBox

Sie können Ihren Liebherr mit einer SmartDevice-Box nachrüsten, die ihn ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



HNGRYnsite

Mit der HNGRYnsite-Kühlschrankkamera und der HNGRY-App ist der aktuelle Kühlschrankinhalt jederzeit und von überall einsehbar.



Unser Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell unter Liebherr-Hausgeräte-Shop: [home.liebherr.com/shop](http://home.liebherr.com/shop) oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.

Für einen guten Überblick –  
schon bevor Sie den  
Kühlschrank aufmachen

○ Pure    ◇ Plus    ◻ Prime    △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich?  
Eine Frage, die beim Kauf eines Kühlgeräts nicht  
immer ganz einfach zu beantworten ist.  
Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch  
einfacher gemacht und unser Kühl- und  
Gefriergeräte-Sortiment in vier Serien eingeteilt.



## ○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse: schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Lieberr-Qualität.




## ◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig mehr zu erleichtern.

## ○ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



## △ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Lieberr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

### Frischetechnologien

- Bio Fresh Professional** BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.
- Hydro Breeze** Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Fruit & Vegetable-Safe knapp über 0°C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.
- Fish & Seafood** Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2°C so professionell wie beim Fischhändler.
- Bio Fresh** Bei einer Temperatur knapp über 0°C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
- Easy Fresh** Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
- No Frost** Nie mehr Abtauen-Komfort
- Smart Frost** Deutlich seltener Abtauen
- Stop Frost** Seltener Abtauen, leichteres Öffnen des Truhendeckels durch fehlenden Unterdruck.

### Komfort und Flexibilität

- Soft System** Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
- LiftUp Box** Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.
- Easy Open** Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
- Frost Protect** Eine besondere Tieftemperaturtauglichkeit ermöglicht die Aufstellung von Gefriergeräten auch in unbeheizten Räumen bis max. -15°C Umgebungstemperatur.
- Auto Door** Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone\* – oder einfach per Hand.

### Wasser und Eis

- Ice Maker** Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss
- Ice Maker Water tank** Automatischer IceMaker mit Wassertank, wenn kein Festwasseranschluss vorhanden ist oder gewünscht wird.
- Easy Twist Ice** Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).

### Wein

- 1 Zone** Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5°C bis +20°C.
- 2 Zones** Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C einstellbar.
- 3 Zones** Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C einstellbar.
- Glass Door** Die gesamte Weinsammlung auf einen Blick: hinter getönter UV-Sicherheitsverglasung.
- Humidity Control** Die Luftfeuchte kann aktiv in 5%-Schritten zwischen 50% und 80% RH\*\* reguliert werden.
- Humidity Select** Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
- UV Protect Plus** Dreifachschutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
- UV Protect** Zweifachschutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
- Sommelier Board** Zur wirkungsvollen Präsentation und zum Dekantieren: Holzbord mit Edelstahl-Flaschenpräsentier, Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern.

### Connectivity

- Smart Device** Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
- Smart Device ready** Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

### Spezielle Produktgruppen

- Outdoor** Dieser Lieberr ist ideal für den Außeneinsatz: dank rost- und witterungsbeständiger Materialien, robuster Bauweise und hochwertiger Komponenten.
- Wine** Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.
- Cigar** Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.

### Ultraeffiziente Modelle

- Ultra Efficient A -10%**
  - Ultra Efficient A -20%**
  - Ultra Efficient A -30%**
- Noch einmal sparsamer<sup>1</sup> als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A – damit setzt Lieberr neue Maßstäbe.

<sup>1</sup> Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2029/2016 (Stand Dezember 2023).

\* Nutzung auch via SmartDevice / Smart-App möglich. | \*\* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm. | \*\*\* Viele weitere differenzierende Ausstattungsdetails und ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter [home.liebherr.com](https://www.home.liebherr.com)



# BluRoX

Mit unserer Vakuum-Perlit-Technologie bringen wir eine Innovation auf den Markt, die das Kühlen und Gefrieren nachhaltig verändern wird. Dürfen wir vorstellen? BluRoX.



FNb 505i ◊ Prime-Serie



Erstes Hybrid-Modell mit BluRoX in der Tür und damit erster NoFrost-Gefrierschrank (165 cm) in Energieeffizienzklasse B.



Mehr zu dieser spannenden Technologie und den vielen Vorteilen von BluRoX finden Sie hier: [home.liebherr.com/blurox](http://home.liebherr.com/blurox)

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com). Printed in Germany by Druckhaus Kaufmann GmbH. 7901 688-01. 01.24\_LHV

