

FNc 727i

Zamrażarka wolnostojąca z NoFrost i EasyTwist-Ice

△ Peak



LIEBHERR

Urządzenie autonomiczne

LIEBHERR

FNC 727i

Zamrażarka wolnostojąca z NoFrost i EasyTwist-Ice

Δ Peak



← 70 →



Akcesoria

979734200	EasyTwist-Ice
988117400	Pojemnik na kostki lodu z pokrywką
988103600	Akumulator chłodniczy
742159300	Łopatka do kostek lodu
990187100	Szczypce do kostek lodu
909735100	Przewód zasilania typu F 3 metry
871302300	Zestaw ściereczek z mikrofazy
909735000	Przewód zasilania typu G 3 metry

Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	178 / 0,487 kWh ¹
Pojemność całkowita	363 l ²
Poziom głośności w dB	34 dB(A)
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Drzwi / ściany boczne	Biała / Biała
Wymiary zewnętrzne w cm (wys, / szer, / gł.)	185,5 / 69,7 / 76 ¹
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	7 szuflad, davon 5 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace Najwyższa szuflada z wygodną funkcją uchylną
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	19 kg
Czas przechowywania (awaria)	19 h
VarioSpace	tak
Akumulatory zimna	1
Zalety wyposażenia	
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803131731

Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie home.liebherr.com.

¹ Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



White

Prostota wykonania, klasyczny wygląd, wysoka jakość: Lakierowana w kolorze błyszczącej bieli powierzchnia sprawia, że urządzenie Liebherr pasuje szczególnie do otoczenia o klarownej stylistyce – i niezależnie od trendów i mody zachowuje swoją ponadczasową estetykę i funkcjonalność. Biała powierzchnia jest wytrzymała i łatwa w czyszczeniu. Aby Twoje urządzenie Liebherr na długo zachowało swoje piękno.



Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



EasyTwist-Ice


W letni dzień czy na imprezie: EasyTwist-Ice zapewni Ci szybko i wygodnie zapas kostek lodu – bez stałego przyłącza wody. Po prostu napełnij zbiornik wodą, poczekaj do zamrożenia i lekkim obrotem pobierz gotowe kostki lodu do serwowania zimnych drinków. EasyTwist-Ice jest łatwy w czyszczeniu i zawsze gwarantuje higieniczną produkcję kostek lodu.



EasyOpen

Znasz to? Po schowaniu zakupów do zamrażarki zauważasz, że został na zewnątrz jakiś produkt – aby ponownie otworzyć drzwi, musisz je mocno pociągnąć. W urządzeniu Liebherr nie ma już takiej konieczności: funkcja EasyOpen pozwala wielokrotnie, łatwo i wygodnie otwierać drzwi za każdym razem.

Rysunek techniczny



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

