

# EFE 3052

Zmrzlinová truhlicová mraznička



|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Brutto/užitný objem                     | 294/222 l                             |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V)             | 1045/660/825                          |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)            | 920/535/658                           |
| Plocha pro prezentaci zboží (TDA)       | 0,54 <sup>1</sup>                     |
| Energetická třída                       |                                       |
| Spotřeba energie za rok                 | 528 kWh                               |
| Klimatická třída (energetická směrnice) | B                                     |
| Teplotní třída (energetická směrnice)   | C1                                    |
| Okolní teplota                          | +10 °C Do +35 °C <sup>3</sup>         |
| Chladivo                                | R 290                                 |
| Hluk - akustický výkon                  | 52 dB(A)                              |
| Příkon                                  | 1,5 A                                 |
| Frekvence / napětí                      | 50 Hz / 220-240 V~                    |
| Způsob chlazení                         | statický                              |
| Způsob odmrazování                      | ruční                                 |
| Teplotní rozsah                         | -10 °C Do -24 °C                      |
| Materiál vnějších stěn/barva            | ocel / bílá                           |
| Povrchová úprava víka                   | posuvné skleněné víko                 |
| Materiál vnitřních stěn                 | ocel                                  |
| Typ ovládání                            | otočný regulator                      |
| Teplotní displej                        | uvnitř analogový                      |
| Vnitřní osvětlení                       | LED                                   |
| Počet košů                              | 0                                     |
| Maximální počet košů                    | 4                                     |
| Kolečka                                 | otočná kolečka                        |
| Druh zámku                              | mechanický, možnost dodatečné montáže |
| Odtok roztáté vody                      | Ano                                   |
| Hrubá/čistá hmotnost                    | 57,5/56,6 kg                          |
| EAN                                     | 9550000028203                         |

<sup>1</sup> Měřeno podle normy EN 16901.  
<sup>2</sup> V souladu s nařízením EU 2019/2018.  
<sup>3</sup> Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.