

Testreszabhatóság és márkaépítés

Fedezze fel testreszabási és
látványtervezési lehetőségeinket

LIEBHERR

Hűtés és mélyhűtés



Egyszerre italhűtő és reklámfelület

Legyen szó fotóminőségű termékábrázolásról, művészi motívumról vagy egy látványos céglogóról – a feltűnő kialakítású italhűtők egyszerre növelik márkája ismertségét és a forgalmat. A Liebherr az innovatív nyomtatási eljárásokra és a kiváló minőségű kidolgozásra alapozza a sikert.



Felszereltségi változatainkkal kapcsolatban a honlapunkon tájékozódhat.



Mindenre felkészülve a megfelelő tartozékokkal.

A kihúzható palackcsúsztatót a perforált lemezpolcon át az állítható lábakig – a Liebherr italhűtők minden adottsága megvan ahhoz, hogy az Ön új kedvenc készüléke legyen. Válasszon az opcionális felszereltségek széles választékából, és tegye az italhűtőt üzlete legjobban teljesítő eladójává.



Fa polcok

A bükkfából készült fa polc stabil, biztonságos tárolást biztosít elegáns, kiváló minőségű kivitelben.



Perforált lemezpolc

Rendkívül rugalmas alátámasztás az optimális stabilitás érdekében, még a kisebb palackok és edények esetében is.



Ártartó sínek

Rácsvelcsővel erősíthető sín árcédulák, vonalkódok vagy egyedi reklámüzenetek számára.



Állítható lábak és kerekek

Könnyen felszerelhető görgők és lábak a könnyű szállításhoz és a készülék alatti kényelmes tisztításhoz.



Kihúzható palackcsúsztató

A mindig kéznél lévő, könnyen hozzáférhető italokhoz; teleszkópos síneken kihúzható a betöltéshez.

Márkaépítés megfelelő megvilágításban



Személyre szabott színválasztás

Tervezze meg készülékét úgy, ahogyan Önnek tetszik! A digitális nyomtatás kiemelkedő márkaépítési lehetőségei lehetővé teszik számunkra, hogy ügyfeleink speciális kívánságait már a készülékek gyártásakor teljesíthessük. Szinte minden követelményre és alkalmazási célra fel vagyunk készülve.



Matrica

Ennél a rendkívül elterjedt és eddig legtöbbet használt technikánál a kívánt mintát darabszámtól és motívumtól függően viszik fel a megfelelő matricára (a legtöbbször PVC fóliára). Ezután ezt precízen felhelyezzük a láda- vagy szekrény oldalfalára.



Üvegajtóba épített LED-világítás

Az üvegajtóba egyedi motívum gravírozható, ami meg is világítható. Csak a motívum van megvilágítva, ami a lehető legjobban kiemeli azt. A gravírozás a két szigetelőüveg között helyezkedik el (az FKv 503 modellek esetében érhető el).



Márkaépítés az üvegajtón

Az üvegajtó egyedi matricákkal is ellátható. Ezek „nem állandó” matricák-ként is kaphatók, és bármikor eltávolíthatók anélkül, hogy maradványokat hagynának maguk után. Alternatív megoldásként a szitanyomási eljárás lehetőséget kínál arra is, hogy a motívumot az üveg belső oldalára – 2 üveglap közé – vigyük fel. Ez nemcsak a nyomat tartósságát biztosítja, hanem nagyobb mennyiségek esetén is garantálja a finom részletességű motívumok megvalósítását és a magas minőséget.



Márkaépítési és testre-szabási lehetőségeink részletesen

Akár egyedi tervezésű márka megjelenítésben, akár különleges kialakítási jellemzőkkel: A Liebherr készülékei szinte minden létező igényt kielégítenek. A modellek és az egyedi felszereltségek széles választéka megkönnyíti az ideális megoldás megtalálását bármely alkalmazáshoz.



Az alapkészülékekkel kapcsolatban további információkat a honlapunkon talál: **home.liebherr.com**



FKv 503
Premium



FKDv 4523
PremiumPlus



MRFvg 4011
Perfection

FKv 503						
Típus	Ügyfélváltozatok	25-től	50-től	100-tól	250-től	500-től
Készülékház	BlackSteel	■	■	■	■	■
	Matricás, kontúrrajzolt készülékház		□	□	□	□
	Digitálisan nyomtatott készülékház	■	■	■	■	■
Üvegajtó	BlackSteel üvegajtókeret	■	■	■	■	■
	Digitálisan nyomtatott üvegajtókeret	■	■	■	■	■
	Teljes felületű matricás üveg		■	■	■	■
	Kontúrrajzolt matricás üveg		□	□	□	□
	Szítanyomott üveg		□	□	□	□
	Megvilágított üveg		□	□	□	□
	Fekete, szürke vagy fehér ajtószigetelés	■	■	■	■	■
	Mechanikus ajtózár	■	■	■	■	■
Felszereltség	Függőleges LED-világítás mindkét oldalon, kapcsolható és állítható			■	■	■
	Beragasztott tulajdonosi tábla (beszerezhető a Liebherr-en keresztül vagy mellékelve)		■	■	■	■
	1 vagy 2 rácpolc	■	■	■	■	■
	Balra nyíló ajtó	■	■	■	■	■
	EU, CH vagy UK IEC-dugalj	■	■	■	■	■

		FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
Típus	Ügyfélváltozatok	25-től	50-től	25-től	50-től	25-től	50-től
Készülékház	Porfestett fehér készülékház	■	■		■		■
	Porfestett szürke készülékház		■	■	■		■
	Porfestett fekete készülékház		■		■	■	■
	Digitálisan nyomtatott készülékház	■	■	■	■	■	■
Belső burkolat	Ezüst belső burkolat, szignálszürke hátlapi elpárologtató és ventilátorház		■		■	■	■
	Antracit belső burkolat, fekete hátlapi elpárologtató és ventilátorház		■		■		
Ajtó	Üvegajtó-matrica (átlátszatlan/átlátszó, teljes felületű / kontúrrajzolt)		■		■		■
	Műanyag üvegajtókeret egyedi színben (festett)		□				
	Műanyag üvegajtókeret egyedi színben (extrudált)		□				
	Fekete, szürke vagy fehér süllyesztett fogantyú				■		■
	Műanyag ajtófogantyú, fekete		■				
	Alumínium ajtófogantyú, eloxált		■				
	Szürke ajtószigetelés		■		■		■
	Fekete ajtószigetelés		■		■		
	Porfestett szürke teli ajtó		■				
	Porfestett fekete teli ajtó		■				
	Digitálisan nyomtatott teli ajtó	■	■				
	Szabályozható fényerejű világítás				□		
	Kiegészítő második függőleges LED-világítás				■	■	■
Felszereltség	Fekete, fehér vagy fém rácpolc		■		■		■
	Fekete, fehér vagy fém padlórács		■		■		■
	Rugalmas ársínek		■		■		■
	Nem kihúzható üvegcsúsztató, fém, alátéttel		■		■		■
	Kihúzható üvegcsúsztató, fém, alátéttel		■		■		■
	Védőkeret		■		■		■
	Görgők a védőkerethez		■		■		■
	4 görgő, m. < 75 mm						■
	Beragasztott tulajdonosi tábla (beszerezhető a Liebherr-en keresztül vagy mellékelve)		■		■		■
	Side-by-Side készlet		■		■		■
	Megerősített EU hálózati kábel, „rendezvény változat”		■		■		■
	Porfestett fehér hátfalborítás		■		■		■
	Digitálisan nyomtatott hátfalborítás		■		■		■
Világító reklámtábla	Nyomtatott világító reklámtábla		■				
	Világító reklámtáblakeret fekete vagy szürke színben		■				
	Világító reklámtáblakeret egyedi színben		□				
	Belső ajtómatrica egyedi nyomattal				■		
	Lightguide-keret fekete vagy fehér színben				□		
	Lightguide-keret egyedi színben, festett				□		
	Belső Lightguide kontúrrajzolt vagy nyomtatott ügyféllogóval						□
	Kék vagy fehér színű LED						■
	Lightguide nélkül						■
	EMS-szabályozó nélkül						■

Testreszabhatósági lehetőségek

MRF modellek						
Típus	Ügyfélváltozatok	25-től	50-től	100-tól	250-től	500-tól
Készülékház	Fekete, szürke vagy fehér porfestett készülékház	■	■	■	■	■
	Digitálisan nyomtatott készülékház	■	■	■	■	■
Belső burkolat	Ezüst belső burkolat, szignálszürke hátlapi elpárologtató és ventilátorház		■	■	■	■
	Antracit belső burkolat, fekete hátlapi elpárologtató és ventilátorház		■	■	■	■
Ajtó	Fekete, szürke vagy fehér porfestett teli ajtó	■	■	■	■	■
	Digitálisan nyomtatott teli ajtó	■	■	■	■	■
	Fekete, szürke vagy fehér üvegajtókeret	■	■	■	■	■
	Műanyag hosszanti üvegajtóprofil egyedi színben (festett)		■	■		
	Műanyag hosszanti üvegajtóprofil egyedi színben (extrudált)				■	■
	Alumínium hosszanti üvegajtóprofil fekete színben (eloxált)		■	■	■	■
	Alumínium hosszanti üvegajtóprofil ezüst színben (eloxált)		■	■	■	■
	Alumínium hosszanti üvegajtóprofil fehér színben (porfestett)		■	■	■	■
	Üvegajtó-matrica (átlátszatlan/átlátszó, teljes felületű / kontúrrajzolt)		■	■	■	■
	Fekete, szürke vagy fehér süllyesztett fogantyú	■	■	■	■	■
	Fekete, szürke vagy fehér műanyag ajtókeret		■	■	■	■
	Alumínium ajtófogantyú, eloxált		■	■	■	■
	Fekete, szürke vagy fehér ajtószigetelés	■	■	■	■	■
	Mechanikus ajtózár	■	■	■	■	■
	Elektromos ajtózár távvezérléssel		■	■	■	■
	Balra nyíló ajtó		■	■	■	■
Világítás	Függőleges LED-világítás egy oldalon, mennyezetvilágítás nélkül	■	■	■	■	■
	Függőleges LED-világítás egy oldalon, mennyezetvilágítással	■	■	■	■	■
	Függőleges LED-világítás mindkét oldalon, mennyezetvilágítás nélkül	■	■	■	■	■
Felszereltség	Fekete, fehér vagy fém rácspolc	■	■	■	■	■
	Fekete, fehér vagy fém padlórács	■	■	■	■	■
	Rugalmas ársínek	■	■	■	■	■
	Nem kihúzható üvegcsúsztató, fém, alátéttel	■	■	■	■	■
	Kihúzható üvegcsúsztató, fém, alátéttel	■	■	■	■	■
	Védőkeret	■	■	■	■	■
	Görgők a védőkerethez (mellékelve)	■	■	■	■	■
	4 görgő, m. < 75 mm		■	■	■	■
	4 görgő, m. < 150 mm		■	■	■	■
	Beragasztott tulajdonosi tábla (beszerezhető a Liebherr-en keresztül vagy mellékelve)		■	■	■	■
	Side-by-Side készlet	■	■	■	■	■
	Megerősített EU hálózati kábel, „rendezvény változat”		■	■	■	■
	Analóg hőmérő a belső térben	■	■	■	■	■
	Digitális hőmérő az ajtóban		■	■	■	■
	Porfestett fehér hátfalborítás		■	■	■	■
	Digitálisan nyomtatott hátfalborítás		■	■	■	■
	SmartModule WLAN és monitoring, csatlakoztatáshoz mellékelve (csak MRFvg)		■	■	■	■

■ = elérhető
□ = kérésre elérhető



Optimalizált értékesítési promóciók

Érvek a Liebherr mellett

Előnyök áttekintése:

- A készülékek optikai kiemelése színezéssel, magas felbontással, mélységélességgel és plasztikus ábrázolással
- Személyre szabott és rugalmas kialakítás hatékony reklámüzenetekkel
- Piaci ismeretség és forgalom növelése
- Kérésre akár 360°-os márkaépítés is lehetséges: A nyomtatott dizájn teljes mértékben betölti a felületet egészen a készülék széléig
- Könnyen tisztítható, karcálló és UV-álló
- Kis mennyiségben is kivitelezhető
- Ellenálló márkaépítés: A véletlen vagy szándékos eltávolítás nem lehetséges

Emelje márkája ismertségét egy egészen új szintre

Az italhűtők mellett a Liebherr egyedi és látványos márkajelzéssel ellátott kereskedelmi mélyhűtőkészülékeket és jégkrémhűtőket is kínál. Különböző eljárások és többféle modell közül is választhat. Kívánságára saját készülék-koncepciókat dolgoztunk ki, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön márkájának és egyedi igényeinek.



Egyedi matricázás és digitális nyomtatás

A darabszámtól és a motívumtól függően a kívánt márkajelzést szitanyomással vagy digitális nyomtatással egy megfelelő matricára, rendszerint PVC-fóliára visszük fel. Ezután ezt precízen felhelyezzük a láda oldalára.

Kijelző-/oldalfal-/ajtómatricák és személyre szabott színválasztás

A személyre szabott színválasztás lehetővé teszi márkája szemet gyönyörködtető megjelenítését, és áruinak még vonzóbb bemutatását. A láda oldalfalai és a ládakeret műanyag végdarabjai személyre szabhatók.



Az italhűtőinkkel kapcsolatban további információkat a honlapunkon talál: **home.liebherr.com**

Vagy forduljon közvetlenül a személyes kapcsolattartójához.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +36 1 4801183
e-mail: sales.hu@liebherr.com · service.hu@liebherr.com