

# SFTfg 1501

Zamrażarka laboratoryjna z wnętrzem wolnym od źródeł zapłonu

**Performance**



Pojemność brutto/netto łącznie	101/71 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/605/819
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	380/410/610
Zużycie energii w ciągu 365 dni	180 kWh <sup>1</sup>
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	294 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	40 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	statyczny
Metoda odszraniania	odszranianie ręczne
Zakres temperatury	-9 °C do -30 °C
Gradient / max. Fluktuacja	7,4 °C <sup>2</sup> / 3,3 °C <sup>3</sup>
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / kolor	stal / biały
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Materiał półek	szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	380 / 347
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Maksymalny załadunek łącznie	120 kg
Szufłady	3
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	tak
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	40/35 kg
Kod EAN	9005382282038

<sup>1</sup> Mierzone w temperaturze otoczenia +25 °C i ustawieniu temperatury na +5 °C dla chłodziarek i -20 °C dla zamrażarek.

<sup>2</sup> Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

<sup>3</sup> Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.