


# WPgbi 5273

Weintemperierschrank  
Vinidor Selection



 German  
Engineering



# LIEBHERR

Standgerät

# WPgbi 5273

Weintemperierschrank  
Vinidor Selection

← 60 →



LIEBHERR

Easy Fill

FreshAir

Glass & Steel Interior

Flex Fit

Smart Device

Presentation Light

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Temp Protect Plus

UV Protect Plus

Vibrate Safe

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	126 / 0,345 kWh <sup>1</sup>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	104 <sup>2</sup>
Gesamtvolumen	357 l <sup>3</sup>
Geräusch-Schallleistung / -Klasse	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür	Schwarze Isolierglastür
Seitenwände	BlackSteel
Aussenmaße in cm (H / B / T)	185,4 / 59,7 / 67,8 <sup>1</sup>
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	optisch und akustisch
Kindersicherung	Ja
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Temperaturzonen	3
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	3
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Griff	Vertikale Griffmulde
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	11
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	8
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Schloss	elektronisch, ohne Fernsteuerung
EAN-Nr.	4016803106333

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
<sup>2</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).  
<sup>3</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### EasyFill Beladungshilfe

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.




### FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



### Bigger Vegetable Basket with Pullout @ 90degree door opening

The bigger vegetable basket with a pullout feature enhances the organization of the refrigerator. With more space available and a pullout mechanism, users can arrange their fruits and vegetables more efficiently, making it easier to find and access items.



### 2 höhenverstellbare Stellfüße

Für einen sicheren Stand. Dank der höhenverstellbaren Stellfüße lässt sich Ihr Weintemperierschrank optimal ausrichten und passt sich auch an unebene Untergründe perfekt an. So können Sie sicher sein, dass die Tür immer dicht schließt, keine Wärme eindringt, sich kein Kondensat bildet und die Temperierbedingungen konstant bleiben. Das schützt die Qualität Ihres Weines.



### BlackSteel-Interieur



Die ideale Kulisse für Ihre Weinsammlung: ein Rückwandpaneel in BlackSteel. Der markante schwarze Edelstahl verleiht dem Inneren Ihres Weintemperierschranks das gewisse Etwas. Doch der Look ist nur einer der Vorteile: Die Rückwand sorgt auch für eine ausgewogene Luftzirkulation und perfekt regulierte Luftfeuchtigkeit.



### Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Geräts verhindert wird. Ist die Kindersicherung eingeschaltet, wird dies durch ein Symbol in der Benutzeroberfläche angezeigt.

# Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (06.09.2024)

