

CFc 1875

Skrzynia mroźnicza

◇ Plus



LIEBHERR

CFC 1875

Skrzynia mroźnicza

◇ Plus

←105→



Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	127 / 0,347 kWh
Pojemność całkowita	192 l ¹
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Prąd znamionowy	1,5 A
Drzwi / ściany boczne	-/Weiß
Wymiary zewnętrzne w cm (wys, / szer, / gł.)	82,5 / 104,5 / 70,2
Sterowanie	
Sterowanie	Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige/Tasten Termometr z cyfrowym wskaźnikiem temperatury
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Zamrażarka	
System StopFrost	tak
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Kosze zawieszane w wyposażeniu	3
więcej koszy do nabycia dodatkowo	0
Maksymalna ilość koszy	3
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	10 kg
Czas przechowywania (awaria)	50 h
Akumulatory zimna	1
Odptyw wody z odszraniania	tak
Zalety wyposażenia	
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Zamek	mechanisch
Kod EAN	9550000035034

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy




Zamek

Niezależnie czy chcesz tylko schłodzić napoje na imprezę czy zamarynować soczysty kawałek mięsa: wszystko będzie gotowe na czas. Zintegrowany zamek niezawodnie ochroni przysmaki przed „złodziejaskami”. Zamykamy im drzwi przed nosem.




Technologia SmartFrost

W porównaniu do innych zamrażarek ze statycznym układem chłodzenia technologia SmartFrost firmy Liebherr szybciej mrozi żywność i zapobiega osadzaniu się lodu, dzięki czemu rozmrażanie jest łatwe i szybkie. To zwiększa również przestrzeń w urządzeniu i sprzyja mniejszemu zużyciu energii, a tym samym obniża koszty eksploatacji.



Technologia StopFrost

Innowacyjna technologia StopFrost zapewnia dwie kluczowe korzyści: znacznie mniejsze oszronienie komory zamrażarki i zamrożonej żywności, co oznacza, że urządzenie trzeba rozmrażać o wiele rzadziej. Co więcej, dzięki technologii StopFrost podczas otwierania i zamykania pokrywy w urządzeniu nie wytwarza się podciśnienie, dlatego zamrażarkę skrzyniową można zawsze łatwo otworzyć.



Automatyczna funkcja SuperFrost

Automatyczna funkcja SuperFrost przyspiesza mrożenie żywności i oszczędza energię poprzez szybkie obniżenie temperatury do -32°C . Tym samym tworzy warunki sprzyjające zachowaniu wszystkich witamin. Gdy tylko żywność zostanie całkowicie zamrożona (lub po maksymalnie 65 godzinach), funkcja SuperFrost automatycznie przetacza się z powrotem w normalny tryb pracy, oszczędzając tym samym energię.



FrostProtect

Funkcja FrostProtect pozwala na optymalną pracę zamrażarek także w niskich temperaturach do -15°C . Gdy temperatura otoczenia spada poniżej $+10^{\circ}\text{C}$ urządzenia nadal pracują bez problemów. Dzięki temu mogą one być umieszczane także w nieogrzewanych pomieszczeniach, jak na przykład garaż.

Zamrażarka skrzyniowa CFc 1875

LIEBHERR

Rysunek techniczny

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dokożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (08.01.2024)



home.liebherr.com