

# FCFvg 4002

Kühl-Gefrierkombination  
Performance



|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>            |                                  |
| Kühlteil                                    | 267/187 l                        |
| Gefrierteil                                 | 110/45 l                         |
| <b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>              | 597/654/2044                     |
| <b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>              |                                  |
| Kühlteil                                    | 460/423/1037                     |
| Gefrierteil                                 | 406/292/614                      |
| <b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>        | 525 kWh                          |
| <b>Klimaklasse (Energierichtlinie)</b>      | 5                                |
| <b>Temperaturklasse (Energierichtlinie)</b> | L1/M1                            |
| <b>Klimaklasse (Sicherheitsnorm)</b>        | 5                                |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                  | +10 °C bis +40 °C                |
| <b>Kältemittel</b>                          | R 600a                           |
| <b>Geräusch-Schallleistung</b>              | 48 dB(A)                         |
| <b>Anschlusswert</b>                        | 2,0 A                            |
| <b>Frequenz / Spannung</b>                  | 50/60 Hz / 220-240 V~            |
| <b>Wärmeabgabe</b>                          | 280 kJ/h                         |
| <b>Kühlsystem</b>                           | dynamisch                        |
| <b>Abtauverfahren</b>                       | automatisch                      |
| <b>Temperaturbereich</b>                    |                                  |
| Kühlteil                                    | +1 °C bis +15 °C                 |
| Gefrierteil                                 | -9 °C bis -26 °C                 |
| <b>Gehäusematerial/Farbe</b>                | Stahl / weiß                     |
| <b>Türausführung</b>                        | Volltür                          |
| <b>Material Innenbehälter</b>               | Kunststoff weiß                  |
| <b>Art der Steuerung</b>                    | Monochrom-Display, Touch-Buttons |
| <b>Temperaturanzeige</b>                    | außen digital/außen digital      |
| <b>Innenbeleuchtung</b>                     | LED                              |
| <b>Alarm bei Störung</b>                    | optisch und akustisch            |
| <b>Art der Vernetzbarkeit</b>               | SmartModule                      |
| <b>Vernetzungslösung</b>                    | Nachrüstbar                      |
| <b>Schnittstelle</b>                        | WLAN/LAN (optional)              |
| <b>Verstellbare Ablageflächen</b>           | 3                                |
| <b>Schubfächer</b>                          | 3                                |
| <b>Belastbarkeit Ablageflächen</b>          | 45 kg                            |
| <b>Griff</b>                                | Aluminiumgriff                   |
| <b>Art des Schlosses</b>                    | mechanisch                       |
| <b>Türe selbstschließend</b>                | Ja                               |
| <b>Türanschlag</b>                          | rechts wechselbar                |
| <b>Brutto-/Nettogewicht</b>                 | 85/79 kg                         |
| <b>EAN-Nr.</b>                              | 9005382247419                    |