
XRFsdh 5225

冷藏冷冻冰箱组合

◇ Plus

LIEBHERR

独立式



SFNsdh 5227

搭载 NoFrost 无霜技术的
独立式冷冻冰箱

◊eÜü

← 60 →



G Made
in Germany



能耗 (按 365 天/24 小时运行计算)	171.550 / 0.470 千瓦时 ¹
总容积	277 升 ²
噪声	37 dB(A)
气候类型	SN-T(+10 °C to +43 °C)
频率! 电压	50-60 Hz / 220-240 V
额定电流! 功率	1.3 A 264.6 W
门! 侧壁材质	SmartSteel 智能钢/银色
外形尺寸 (厘米, 高/宽/深)	185.5 / 59.7 / 67.5 ¹
控制面板	
控制面板类型	单色 LCD 电子触控屏, 位于冰箱门后数字 温度显示
箱门报警	视听信号
故障报警	视听信号
冷冻室	
抽屉数量	7 个, VarioSpace 灵动空间 顶部抽屉可倾斜
24 小时冷冻能力	18 kg
升温时间	16 h
VarioSpace 灵动空间	有
产品特点	
并排设计理念	右侧侧板加热, 可与其他冰箱、冰柜 和! 或酒柜组合使用
门铰链	左侧; 翻转式箱门铰链
可更换式箱门密封条	有
欧洲商品编号	4016803090045

¹ 为了达到指定的能耗等级, 必须使用与冰箱随机提供的隔墙器。因此, 冰箱深度大约增加 1.5 厘米。如果未使用该隔墙器, 冰箱仍可以正常工作, 但可能会稍微增加耗电量。

² 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 (EU 2019/2016), 总容积取最接近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



NoFrost 无霜技术

打开冷冻室，您一定更希望看到食物而非冰霜。冰霜不仅会额外耗电，手动的除霜操作更是繁琐耗时，借助 NoFrost 无霜技术可有效去除储存室积冰，省时省力。



Touch Display 触控屏

触控显示屏，界面直观、操作简单。所有功能在屏幕上显而易见，只需轻轻一点，即可轻松选择所需功能，亦可查看冰箱的实际温度，了然于心。



SmartSteel 智能钢

SmartSteel 智能钢表面彰显了 Liebherr 利普赫尔的高端品质，真正吸引消费者眼球，是家具设计师的匠心之作。突显了不锈钢质感，给冰箱门表面带来如丝绸般的光泽，手感舒适顺滑。防指纹涂层不易沾染指纹，便于清洗。



EasyTwist Ice 轻松制冰

炎炎夏日、聚会宴饮，EasyTwist Ice 轻松制冰技术助您轻松准备冰饮。无需额外水管，只需在水箱加水制冰，轻轻一拧，制冰就绪。EasyTwist Ice 装置易于清洁，让制冰更加干净卫生。



EasyOpen 轻松开门

把所有采购物品放入冰箱后，您发现有东西漏放了，Liebherr 利普赫尔可让您免除再次费力打开的困扰。借助 EasyOpen 轻松开门设计，您可以简易方便地一次次打开箱门，随心取放。



VarioSpace 灵动空间

Liebherr 利普赫尔也能轻松冷冻体积大的食品。VarioSpace 灵动空间可提供高达 250 毫米的额外冷冻空间，就算是大号的冰淇淋蛋糕，Liebherr 利普赫尔也能轻松容纳，帮助您灵活储备食物。

SRBsdh 5220

搭载 BioFresh 生物养鲜的
独立式冷藏冰箱

◆ Plus

← 60 →



G German
Engineering



能耗 (按 365 天 / 24 小时运行计算)	102.200 / 0.280 千瓦时 ¹
总容积	380 升 ²
容积	冷藏室: 288 升 / BioFresh 生物养鲜抽屉: 92 升
噪声	34 dB(A)
气候类型	SN,N,ST,T
频率/电压	50/60 Hz / 220-240 V~
额定电流	1.2 A
门/侧壁材质	SmartSteel智能钢/银色
外形尺寸 (厘米, 高/宽/深)	185.5 / 59.7 / 67.5 ³
控制面板	
控制方式	位于冰箱门后的单色 LC 显示屏 触摸式电子设备用于冷藏室的数字温度显示器
箱门警报	视听信号
冷藏室	
循环风冷	PowerCooling 动态制冷系统, 配备 FreshAir 活性炭过滤器
门内侧	带瓶托的塑料内门储物架, 蛋托
VarioSafe 多功能抽屉	有
瓶架	有
照明	LED 顶灯
BioFresh 保鲜格数量	2 个 BioFresh-Safe 生物养鲜抽屉, 配有 SoftTelescopic 伸缩式滑轨 1 个 Fruit & Vegetable-Safe 果蔬保鲜抽屉 1 个 Meat & Dairy-Safe 肉类和乳制品保鲜抽屉
其他信息	
并排设计理念	左侧侧板加热, 可与其他冷藏冷冻冰箱 和/或葡萄酒柜组合使用
门铰链	翻转式箱门铰链
可更换式箱门封条	是
欧洲商品编号	4016803151715

¹ 为了达到指定的能耗等级, 必须使用与冰箱随机提供的隔墙器。因此, 冰箱深度大约增加 1.5 厘米。如果未使用该隔墙器, 冰箱仍可以正常工作, 但可能会稍微增加耗电量。

² 根据欧盟家用制冷器具新的能源标签与生态设计法规 (EU 2019/2016), 总容积取最接近的整数 (四舍五入), 冷冻室和冷藏室容积取小数点后一位。

产品特点



Fruit & Vegetable Safe
果蔬保鲜抽屉

酥脆的沙拉和草莓、精美的食物应存放在特别的地方，即 BioFresh 生物养鲜保鲜抽屉内，这样便能更持久地保持新鲜。Fruit & Vegetable Safe 果蔬保鲜抽屉温度接近 0°C，内部湿度恒定，再加上密封不透气，非常适合储藏散装水果和蔬菜，您无需做任何调整。



Meat & Dairy Safe
肉类和乳制品保鲜抽屉

嫩牛肉与新鲜牛乳如何尽可能长时间保鲜？那么请使用 Meat & Dairy Safe 肉类和乳制品保鲜抽屉。抽屉创造了接近于 0°C 的温度并保持低湿度，适用于存储肉乳。自启用开始，一切都已经过精心设置，省事省心，尽享新鲜。



SmartSteel
智能钢

SmartSteel 智能钢表面彰显了 Liebherr 利普赫尔的高端品质，真正吸引消费者眼球，是家具设计师的匠心之作。突显了不锈钢质感，给冰箱门表面带来如丝绸般的光泽，手感舒适顺滑。防指纹涂层不易沾染指纹，便于清洗。



Touch Display
触控屏

触控显示屏，界面直观、操作简单。所有功能在屏幕上显而易见，只需轻轻一点，即可轻松选择所需功能，亦可查看冰箱的实际温度，了然于心。



纤巧型门把手
(配有一体式开门机制)


开门轻松省力：纤巧型门把手实用、大方，带有一体式开门机构，即使需连续多次开启冰箱门，也能让您毫不费力。把手采用经典、简约风格，也成为冰箱的一个点睛之笔。



PowerCooling
动态制冷系统

想确保冰箱内冷空气均匀分布吗？您需要 PowerCooling 动态制冷系统。该系统的风扇风力强大但又安静，可有效将冷空气分配到整个制冷室。

示意图



产品及其详情是为广告宣传目的而展示。Liebherr 利普赫尔电器将尽一切努力确保本说明中的所有规格和信息准确无误，
但 Liebherr 利普赫尔电器保留更改的权利，恕不另行通知。如果冰箱的实际测量值、规格和额定值至关重要，建议参考冰箱随机提供的
安装说明。Liebherr 利普赫尔电器对由此产生的任何损失将不承担责任。