
SICNdi 5153

Chłodziarko-zamrażarka do
zintegrowanej
zabudowy EasyFresh i NoFrost
○ Prime

LIEBHERR


Urządzenie do zabudowy



SICNdi 5153

Chłodziarko-zamrażarka do zintegrowanej zabudowy EasyFresh i NoFrost

Prime



↑
178
↓



Konstrukcja	Drzwi wspólne / Urządzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 365 dni	181 / 0,495 kWh
Pojemność całkowita	254 l¹
Pojemność	Chłodziarka: 184,4 l / Zamrażarka: 70 l
Poziom szumu / Klasa emisji hałasu	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna	SN-T (+10 °C do +43 °C)
Częstotliwość / napięcie	50-60 Hz / 220-240 V-
Prąd znamionowy	1,4 A 183 W
Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gł.)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Sterowanie	
Sterowanie	Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe Cyfrowy wyświetlacz temperatury dla chłodziarki i zamrażarki
Interfejs	SmartDeviceBox: w zestawie
Alarm otwartych drzwi	optyczny i dźwiękowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Chłodziarka	
Wentylator	PowerCooling z aktywowanym filtrem węglowym FreshAir
Drzwi wewnętrzne	Półki z uchwytem na butelki Premium GlassLine z przestrzenią na butelki i puszki, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana tacka na jajka, pojemnik na masło
VarioSafe	tak
Półka na butelki	Potrójna półka na butelki jako osprzęt
Oświetlenie	Lekki panel po obu stronach
Pojemniki na warzywa i owoce	1 EasyFresh-Safe na prowadnicach teleskopowych
Zamrażarka	
Oznaczenie gwiazdkowe	****
Oświetlenie	Oświetlenie LED
Szuflady w zamrażarce	3 szuflady, VarioSpace
Zdolność mrożenia w ciągu 24h	6 kg
Czas przechowywania (awaria)	9 h
Tacka do kostek lodu	tak
Zalety wyposażenia	
Koncepcja Side-by-Side	Obustronne ogrzewanie ścian bocznych, przeznaczone do łączenia z innymi urządzeniami chłodniczymi, mroźniczymi i/lub do chłodzenia wina
Kierunek otwierania drzwi	lewej wymienne
Wymienne uszczelki drzwiowe	tak
Kod EAN	4016803117773

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

Cechy



EasyFresh

Gwarancją świeżości jak z targu w Twoim domu jest nasz system EasyFresh-Safe. Czy to owoce luzem czy też warzywa: tutaj wszystko jest przechowywane optymalnie. Ze względu na artykuły spożywcze dzięki szczelnemu zamknięciu w pojemniku Safe zwiększa się wilgotność powietrza. Dzięki temu produkty pozostają przez długi czas świeże.



DuoCooling

DuoCooling zapewnia dzięki dwóm całkowicie oddzielnym obiegom chłodniczym, że pomiędzy komorą chłodzenia oraz komorą zamrażania nie następuje wymiana powietrza. Artykuły spożywcze nie wysychają i nie przenoszą się zapachy. To zaś oznacza mniej wyrzucania, rzadsze zakupy, a w związku z tym większe oszczędności oraz przyjemność.



Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



LightTower

Optymalnie oświetlone wnętrze zawsze sprawia radość: elementy LightTower prezentują artykuły spożywcze zawsze w najlepszym świetle i są one tak ustawione, że nawet zapelniona lodówka jest zawsze oświetlana na dużej powierzchni. Ponieważ elementy LightTower są zintegrowane równo z powierzchnią w ściankach bocznych, pozostaje więcej miejsca na produkty.



Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania


Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



Tylna ścianka SmartSteel

Tylna ścianka ze szlachetną powierzchnią SmartSteel nadaje lodówce Liebherr szlachetny wygląd. Również produkty spożywcze polubią się z powierzchniami SmartSteel: stal szlachetna nadaje się do artykułów spożywczych i jest higieniczna. Ponadto SmartSteel redukuje powstawanie odcisków palców, co sprawia, że widok jest jeszcze piękniejszy.

Rysunek techniczny



Maksymalna waga na drzwi szafki:
Komora chłodziarki: 18 kg
Komora zamrażarki: 12 kg

Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (07.12.2023)

