

FKvesf 1803

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza do zabudowy pod blat Premium



Pojemność brutto/netto łącznie	171/136 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/600/850
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	513/441/702
Klasa efektywności energetycznej	
Zużycie energii w ciągu 365 dni	406 kWh ²
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	CC2
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	K4
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C ³
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	47 dB(A)
Prąd znamionowy	1,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszeranie automatyczne
Zakres temperatury	+1 °C do +15 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / srebrny
Materiał drzwi / kolor	Drzwi ze szkła izolacyjnego z ramą ze stali szlachetnej / srebrny
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Pokrętko regulacyjne
Wskaźnik temperaury	wewnętrzny analogowy
Oświetlenie wewnętrzne	LED, włączane oddzielnie
Regulowane półki	3
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Ładowność 0,5l PET/Facing 0,5l PET	115/7
Ładowność 0,33l puszka/Facing 0,33l puszka	217/7
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Uchwyt	ergonomiczny uchwyt drążkowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	46/43 kg
Kod EAN	9005382167991

¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2018.
² Pomiar według EN 16902:2016.
³ Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.