

# Dichiarazione EU di conformità

Documento №: Marica – FO\_1466 V11

Tipo di dichiarazione: Consumer

Produttore/emittente: **Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**  
**4202 Radinovo, Bezirk Plovdiv, Bulgaria**

Denominazione del prodotto: Vedi allegato

Il prodotto è conforme alle seguenti Direttive e regolamentazioni europee:

| <b>N. Regolamento (CE) o N. Regolamento delegato (UE)</b> | <b>Titolo</b>   |
|---|---|
| (EU) 2019/2015  | REGOLAMENTO DELEGATO (EU) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (EU) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (EU) n. 874/2012 della Commissione   |
| (EU) 2019/2020  | REGOLAMENTO (EU) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/EC del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (EU) n. 1194/2012 della Commissione |
| (EU) 2017/1369  | REGOLAMENTO (EU) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/EU  |
| (EU) 2019/2016  | REGOLAMENTO DELEGATO (EU) 2019/2016 DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (EU) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (EU) n. 1060/2010 della Commissione   |
| (EU) 2019/2019  | REGOLAMENTO (EU) 2019/2019 DELLA COMMISSIONE che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/EC del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione   |
| 2014/35/EU  | DIRETTIVA 2014/35/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione  |
| 2014/30/EU  | DIRETTIVA 2014/30/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica   |
| 2014/53/EU *)   | DIRETTIVA 2014/53/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/EU  |
| 2009/125/EC   | DIRETTIVA 2009/125/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia   |
| 2011/65/EU  | DIRETTIVA 2011/65/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche  |


Per ulteriori informazioni sull'osservanza di questo regolamento e di queste direttive, consultare l'allegato


Anno di applicazione del marchio CE: 2024

Firmato da e per conto di

Luogo, data: Marica, 09.10.2024

Firma giuridicamente vincolante

DocuSigned by:  
  
A5C72F2C4CC446A...  
 Hristo Georgiev  
 Head of Finance and Administration Factory Marica

Signed by:  
  
6010CBF4AF76476...  
 Georgi Damyanliev  
 Manager Laboratories and Homologation

Marica , 09.10.2024

Luogo e data di rilascio

L'allegato è parte integrante di questa dichiarazione.

La presente dichiarazione di conformità viene redatta sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.

*La presente dichiarazione conferma la conformità a tutte le normative di legge menzionate, ma non include alcuna garanzia per le caratteristiche.*

Osservare le indicazioni di sicurezza riportate nella documentazione del prodotto fornito.

## N. Regolamento (CE) o N. Regolamento delegato (UE)

Titolo Marica - FO\_1466

Per ulteriori informazioni sull'osservanza di questo regolamento e di queste direttive, consultare l'allegato

**Anno di applicazione del marchio CE 2024**

Reference No.

Directive 2014/35/EU:

EN 60335-1: 2012 + AC : 2014 + A11: 2014 + A13:2017 + A1 :2019 + A2 :2019 + A14 : 2019+ A15 : 2021  
 EN 60335-2-24: 2010 + A1:2019 + A11 :2020 + A2 :2019  
 EN 62233: 2008 + AC : 2008  
 EN 61770\*): 2009 + AC : 2011  
 EN 62471\*): 2008

Directive 2014/30/EU:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 \*\*):  
 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 \*\*):

Directive 2014-53-EU :

ETSI EN 300 328 V2.2.2 \*\*):

Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/2019:

EN 62552-1: 2020  
 EN 62552-2: 2020  
 EN 62552-3: 2020  
 EN 60704-1:2010 + A11:2012  
 EN 60704-2-14:2013 + A11:2015 + A1:2019

Directive 2011/65/EU :

EN IEC 63000: 2018

Additional Standards:

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 :2019 + A1 :2021

EN 61000-3-3 :2013 + A1+A2/AC :2022

---

*UE 2019/2019 applicabile solo alle apparecchiature per il raffreddamento dei prodotti alimentari.*

## Allegato

### Apparecchi

|                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| CBNbba 573i 168 22 | CBNbda 5223 001 22 | CBNbsa 575i 168 22  |
| CBNbsa 576i 168 22 | CBNc 5223 001 22   | CBNc 5723 001 22    |
| CBNc 5723 010 22   | CBNc 572i 168 22   | CBNdmy 5723 Madeira |
| CBNgga 575i 168 22 | CBNgwa 575i 168 22 | CBNsda 5223 001 22  |
| CBNsda 573i 168 22 | CBNsdc 573i 168 22 | CBNsfc 521i 168 22  |
| CBNsfc 5223 001 22 | CBNsfc 571i 164 22 | CBNsfc 571i 168 22  |
| CNabd 5723 I11 22  | CNamy 5723 I11 22  | CNasd 5723 I11 22   |
| CNbbc 572i 168 22  | CNbda 5723 001 22  | CNbda 572i 168 22   |
| CNbdb 5223 001 22  | CNbdc 573i 168 22  | CNbed 5203 001 22   |
| CNbed 5703 001 22  | CNc 5023 001 22    | CNc 5023 147 22     |
| CNc 5203 001 22    | CNc 5203 010 22    | CNc 5203 168 22     |
| CNc 5703 001 22    | CNc 5703 168 22    | CNc 5724 001 22     |
| CNc 5724 147 20    | CNc 572i 168 22    | CNcmy 5203 I11 22   |
| CNcmy 5724 I11 22  | CNcsd 5203 I11 22  | CNd 5203 001 22     |
| CNd 5203 010 22    | CNd 5203 147 22    | CNd 5203 168 22     |
| CNd 5204 001 22    | CNd 5204 147 22    | CNd 5703 001 22     |
| CNd 5703 147 21    | CNd 5703 168 22    | CNd 5704 001 22     |
| CNd 5704 147 22    | CNd 5704 168 22    | CNd 7723 001 20     |
| CNd 7723 147 20    | CND1853-2          | CND2003-2           |
| CNf 5203 001 22    | CNf 5703 001 22    | CNgbc 5723 001 22   |
| CNgwc 5723 001 22  | CNsda 5723 001 22  | CNsda 572i 168 22   |
| CNsdb 5223 001 22  | CNsdb 5723 001 22  | CNsdc 5203 001 22   |
| CNsdc 5203 147 20  | CNsdc 5703 001 22  | CNsdc 5703 147 22   |
| CNsdc 572i 168 22  | CNsdc 573i 168 22  | CNsdc 772i 168 20   |
| CNsfa 7723 001 20  | CNsfc 5023 001 22  | CNsfc 5023 147 20   |
| CNsfd 5203 001 22  | CNsfd 5203 147 22  | CNsfd 5203 168 22   |
| CNsfd 5204 001 22  | CNsfd 5204 147 22  | CNsfd 5703 001 22   |
| CNsfd 5703 147 21  | CNsfd 5703 168 22  | CNsfd 5704 001 22   |
| CNsfd 5704 147 22  | CNsfd 5704 168 22  | CNsfd 7723 001 20   |
| CNsfd 7723 088 20  | CNSFD1853-2        | CNSFD2003-2         |
| CNsff 5203 001 22  | CNsff 5703 001 22  | CT 2131 147 26      |
| CT 2531 010 26     | CT 2531 147 26     | CT 2931 010 26      |
| CT 2931 147 26     | CTe 2131 001 26    | CTe 2131 147 20     |
| CTe 2531 001 26    | CTe 2531 147 20    | CTe 2931 001 26     |
| CTe 2931 147 20    | CTel 2131 147 26   | CTel 2531 147 26    |
| CTele 2131 001 26  | CTele 2131 147 20  | CTele 2531 001 26   |
| CTele 2931 001 26  | CTPe 251-26        | CTPe211-26          |
| CTPe231-26         | CTPele231-26       | CTPele251-26        |

# LIEBHERR

CU 2331 147 26  
 CU 3331 057 26  
 CUe 2331 147 20  
 CUe 3331 001 26  
 CUe281-26  
 CUefe 3331 001 26  
 CUel 3331 147 26  
 CUele 2831 001 26  
 CUele 3331 147 20  
 CUele331-26  
 Fc 1404 088 20  
 Fci 1624 168 20  
 Fd 1404 010 20  
 Fdi 1624 164 20  
 Fe 1404 001 20  
 Fe 1414 001 20  
 FNdi 1624 171 20  
 FNe 1404 147 20  
 Fsve 1404 147 20  
 GKPe320-26  
 K 2340 147 26  
 K1450  
 Ke 2834 001 26  
 KGBNsf 52Vc23  
 KGle 1855-3.6  
 KGN 52Vd03  
 KGNefb 1863  
 KGNet 1860C  
 KGNsdc 2063  
 KGNsf 57Vd03  
 KPe290-26  
 Ksfd1820  
 KTe501  
 KTsve501  
 RBc 5220 088 22  
 RBsfc 5220 088 22  
 Rc 1400 147 20  
 Rd 1200 001 20  
 Rd 1400 001 20  
 Rd 1400 147 20  
 Rd 1401 010 20  
 Rd 4200 147 22  
 Rd 460i 168 22  
 Rd 520i 168 22  
 Rd 5220 147 22  
 Rdi 1621 168 20  
 Re 1200 001 20  
 Re 1400 001 20  
 Re 1401 001 20  
 Rsfd 4600 088 22  
 Rsfd 5220 001 22  
 SRbdd 5220 001 22  
 SRbdh 523i 180 22  
 SRBsfc 5220 001 22  
 SRd 520i 164 22  
 SRd 5220 001 22  
 SRd 523i 162 22

CU 2831 147 26  
 CUbe 2331 001 26  
 CUe 2831 001 26  
 CUe 3331 147 20  
 CUe331-26  
 CUel 2331 147 26  
 CUele 2331 001 26  
 CUele 2831 147 20  
 CUele231-26  
 CUfre 2331 001 26  
 Fc 1404 147 20  
 Fci 1624 171 20  
 Fd 1404 088 20  
 Fdi 1624 168 20  
 Fe 1404 147 20  
 Fe 1414 147 20  
 FNe 1404 001 20  
 FNe 1404N  
 FTe554  
 GKPe415-26  
 K 2834 010 26  
 KB 52Vc20  
 Ke230-26  
 KGfe 1855-3.6  
 KGN 2063  
 KGN 57Vd03  
 KGNefc 1863  
 KGNsd 52Vc03  
 KGNsf 52Vd03  
 KGwe 1455 2.6  
 KPsle290-26  
 KTd551  
 KTe550  
 LTK 112  
 RBsdd 522i 168 22  
 RBsfd 522i 001 22  
 Rc 1401 001 20  
 Rd 1200 147 20  
 Rd 1400 010 20  
 Rd 1400N  
 Rd 4200 001 22  
 Rd 4600 001 22  
 Rd 5000 001 22  
 Rd 5220 001 22  
 Rdi 1620 164 20  
 RDsfd 5220 001 22  
 Re 1200 147 20  
 Re 1400 147 20  
 Re 1401 147 20  
 Rsfd 5000 001 22  
 Rsve 1201 001 20  
 SRbdd 522i 162 22  
 SRBsdd 525i 162 22  
 SRBsfc 5220 147 20  
 SRd 520i 168 22  
 SRd 522i 162 22  
 SRsdd 5220 001 22

CU 3331 010 26  
 CUe 2331 001 26  
 CUe 2831 147 20  
 CUe231-26  
 CUefe 331-26  
 CUel 2831 147 26  
 CUele 2331 147 20  
 CUele 3331 001 26  
 CUele281-26  
 Fc 1404 001 20  
 Fc 1404N  
 Fd 1404 001 20  
 Fd 1404 147 20  
 Fe 1003 001 20  
 Fe 1404N  
 FNdi 1624 168 20  
 FNe 1404 088 20  
 Fsve 1404 001 20  
 GKle 1655-6  
 GKwe 1455-6  
 K 46Vd00  
 Ke 2350 001 26  
 Kele 2834 001 26  
 KGle 1655-2.6  
 KGN 52Vc03  
 KGNefa 2063  
 KGNefc 2063  
 KGNsd 57Vc03  
 KGNsf 57Va03  
 KGwe 1855 3.6  
 Ksf 52Vd20  
 KTe500  
 KTe551  
 RBc 5220 001 22  
 RBsfc 5220 001 22  
 Rc 1400 001 20  
 Rc 1401 088 20  
 Rd 1201 001 20  
 Rd 1400 088 20  
 Rd 1401 001 20  
 Rd 4200 088 22  
 Rd 4600 147 22  
 Rd 500i 168 22  
 Rd 5220 088 22  
 Rdi 1620 168 20  
 Re 1000 001 20  
 Re 1201 001 20  
 Re 1400N  
 Rsfd 4600 001 22  
 Rsfd 5000 088 22  
 SRbdd 522i 168 22  
 SRbdd 522i 168 22  
 SRBsdd 525i 168 22  
 SRd 520i 162 22  
 SRd 521i 162 22  
 SRd 522i 168 22  
 SRsdd 522i 162 22



SRsdd 522i 168 22  
 SRsfd 520i 162 22  
 SRsfd 521i 162 22  
 SRsfd 5230 057 22  
 SUIG 1514 164 26  
 SUIGN 1554 001 26  
 TG 14Vc04  
 TGN 14Ve04  
 TK 14Vd00  
 TK 14Ve01  
 UIK 1510 010 26  
 UIK 1510 168 26  
 UIK 1514 168 26  
 UIK 1514 B89 26  
 UIKo 1550 168 26  
 UIKP 1550 001 26  
 UK 1524 001 26  
 WPgbi 7473 168 20  
 WPsdd 5252 001 20

SRsdd 5230 001 22  
 SRsfd 520i 164 22  
 SRsfd 5220 001 22  
 SUIB 1550 001 26  
 SUIG 1514 168 26  
 SUIGN 1554 B89 26  
 TG 14Vd04  
 TK 12Ve00  
 TK 14Vd01  
 UG 1211 001 26  
 UIK 1510 147 26  
 UIK 1510 171 26  
 UIK 1514 171 26  
 UIKo 1550 001 26  
 UIKo 1550 A15 26  
 UIKP 1554 001 26  
 UK 1720 001 26  
 WPgbi 7483 168 20

SRsdd 523i 162 22  
 SRsfd 520i 168 22  
 SRsfd 5220 147 20  
 SUIG 1514 001 26  
 SUIG 1514 171 26  
 SWNsdd 529i 168 20  
 TG 14Ve04  
 TK 12Ve01  
 TK 14Ve00  
 UIK 1510 001 26  
 UIK 1510 164 26  
 UIK 1514 001 26  
 UIK 1514 B88 26  
 UIKo 1550 147 26  
 UIKo 1560 001 26  
 UK 1414 001 26  
 WPgbi 5252 168 20  
 WPsdd 4652 001 20

**Apparecchiature con modulo radio \*)**

CBNa 572i 001 22  
 CBNamy 575i III 22  
 CBNbdc 573i 001 22  
 CBNbsa 575i 001 23  
 CBNbsc 778i 001 20  
 CBNcmy 572i III 22  
 CBNsda 775i 001 20  
 CBNsdc 522i 001 22  
 CBNsdc 575i 088 22  
 CBNsfc 572i 088 22  
 CBNstc 778i 001 20  
 CNsdd 776i 001 20  
 Fci 1624 001 20  
 Fdi 1624 010 20  
 FNdi 1624 010 20  
 FNsddi 1624 147 20  
 KGBNex 2060 bda  
 KTsdci600  
 LTGN 86  
 RBbmy 525i III 22  
 RBbsc 528i 001 22  
 Rci 1620 001 20  
 Rci 1621 088 20  
 Rdi 1621 001 20  
 Rsdci 1621 001 20  
 SCNsdc 525i 001 22  
 SRBbsc 529i 001 23  
 SRsdc 525i 001 22  
 WPbsi 5052 001 20  
 WPgbi 5272 001 20  
 WPgbi 7472 001 20

CBNabs 575i III 22  
 CBNasd 575i III 22  
 CBNbmy 579i III 22  
 CBNbsa10 575i  
 CBNbsd 578i 001 22  
 CBNsda 572i 001 22  
 CBNsdb 575i 001 22  
 CBNsdc 573i 001 22  
 CBNsdc 765i 001 20  
 CBNsfc 57vi 001 22  
 CNbdc 573i 001 22  
 CNsfc 573i 001 22  
 Fci 1624 010 20  
 Fdi 1624 147 20  
 FNdi 1624 147 20  
 FTdi604  
 KTdi600  
 KTsdci601  
 RBbbs 525i III 22  
 RBbsb 525i 001 22  
 RBc 525i 001 22  
 Rci 1620 088 20  
 Rdi 1620 001 20  
 Rsdci 1620 001 20  
 Rsdci 1621 147 20  
 SCNsdc 525i 617 22  
 SRBsdd 526i 001 22  
 SWNbsd 529i 001 20  
 WPbsi 5052 010 20  
 WPgbi 5273 001 20  
 WPgbi 7473 001 20

CBNabs 575i III 23  
 CBNbda 572i 001 22  
 CBNbsa 575i 001 22  
 CBNbsa10 575i-1  
 CBNbst 579i III 22  
 CBNsda 575i 001 22  
 CBNsdb 775i 001 20  
 CBNsdc 575i 001 22  
 CBNsfc 572i 001 22  
 CBNstb 579i 001 22  
 CNsdd 775i 001 20  
 CNsfc 574i 001 22  
 Fdi 1624 001 20  
 FNdi 1624 001 20  
 FNsddi 1624 001 20  
 KGBNeu 2060 sda  
 KTdi601  
 LTG 106  
 RBbbs 525i III 23  
 RBbsb 525i 001 23  
 RBsdc 525i 001 22  
 Rci 1621 001 20  
 Rdi 1620 147 20  
 Rsdci 1620 147 20  
 SBNsdd 526i 001 22  
 SRBbsc 529i 001 22  
 SRBstc 529i 001 22  
 SWNstd 529i 001 20  
 WPbsi 5252 001 20  
 WPgbi 5283 001 20  
 WPgbi 7483 001 20

**LIEBHERR**

WSbsi 5252 001 20