



---

יש הרבה דברים  
שאפשר לומר  
על הטמפרטורה  
המושלמת, אבל  
הנאה אמיתית  
לא דורשת מילים.

---

גלו את המיטב שבסדרות מקררי היין שלנו -  
Vinidor Selection-I Vinidor

**LIEBHERR**

קטלוג מקררי יין מבית LIEBHERR



יש הרבה דברים שאפשר לומר על  
הטמפרטורה המושלמת, אבל הנאה  
אמיתית לא דורשת מילים.

עם עיצוב אלגנטי ופעולה שקטה במיוחד, סדרת מקררי היין Vinidor Selection-1 מבית Liebherr מציבה סטנדרטיים גבוהים שמשלימים את חוויית היין הייחודית שהלקוחות שלכם מחפשים. הניצחון האמיתי של מקררי היין של Liebherr טמון ביצירת סביבה שבאמת מטפחת ומעצימה כל בקבוק יין. אחרי הכל, קירור יין זה לא רק לשמור על טמפרטורה מושלמת, אלא יצירת תנאים שבהם הטעמים והארומה של כל יין ממצים את מלוא הפוטנציאל הטמון בו. בואו לגלות את סדרת מקררי היין של Liebherr לשנת 2024 ולראות איך תוכלו לתת ללקוחות שלכם חוויה שאין שנייה לה ממש מהלגימה הראשונה.

## מקררי היין של LIEBHERR - פסגת ההנאה

שילוב בין עיצוב על זמני, טכנולוגיות פורצות דרך ופיצ'רים שנועדו למקסם את נוחיות השימוש, סדרת מקררי היין החדשה מבית Liebherr תספק גם את אניני הטעם מבין חובבי היין, ואף תחלוק כבוד לאומנות והתשוקה השמורים לייננים ביצירת התנאים האידיאליים להגשת יין עבור כל אחד ואחת.

### איכות

מקררי היין של Liebherr תוכננו להעריך, לשמור ולהציג בקבוקי יין בדרך הטובה ביותר. האיכות של Liebherr נמצאת גם בפרטים הכי קטנים באופן שמבדל אותה מכל השאר ומבטיח לתעל כל טיפת יין עד למקסימום.

### נוחות וגמישות

תנו ללקוחות שלכם את האפשרות ליהנות מכל כוס יין בכל רגע נתון. מקררי היין של Liebherr מספקים את התנאים הטובים ביותר להגשת יין בטמפרטורה האידיאלית, הודות לתנאי אחסון מתקדמים וגמישים כאחד שעונים על מגוון דרישות והעדפות עד לשורה התחתונה - יצירת חווית יין מושלמת.

### אבטחה וקישוריות

אוהבי יין יודעים שכל לגימה היא הנאה יקרה מפז. מקררי היין של Liebherr מצוידים במספר פיצ'רים מתקדמים וחשובים, לרבות התראות, נעילת דלתות, קודים לפתיחה ואפשרויות להתקנה מוכנה או התקנה מחדש של חיבורי רשת. פיצ'רים אלה מספקים תנאי בטיחות חסרי פשרות לכל בקבוק ובקבוק.

### תנאי קירור אופטימליים

תנאי הקירור האופטימליים הם המפתח ליהנות מכל לגימה וכל רחרח של יין מקררי היין שלנו מספקים מענה כולל לכל גורם שמשפיע על טעמו של היין, החל מהטמפרטורה דרך הלחות ועד לתאורה. באופן זה מובטח שכל בקבוק מאוחסן ומוגש בתנאים הטובים ביותר.

### עיצוב וסגנון חיים

בחירת היין האידיאלי לבילוי יכולה להיות אפילו יותר מרגשת כשהבקבוק יוצא בטמפרטורה המדויקת באופן שממחה עד למקסימום את כל הטעמים והריחות שעולים ממנו. סדרת Vinidor של Liebherr תוכננה בדיוק להעצמת תנאים אלו, בשילוב עיצוב על זמני, יוקרה ותשוקה ליין.

## הנדסה גרמנית במיטבה.

יש הרבה דברים שמשתנים עם הזמן, אבל יש דבר אחד שאתם יכולים להיות בטוחים שהוא נצחי – ההנדסה הגרמנית. מאז הקמתה בשנת 1954, מחויבת Liebherr לסטנדרטים גבוהים במיוחד בהתאם לחזונו של האב המייסד האנס ליבהר. הדבר בא לידי ביטוי באמצעות הקפדה חסרת פשרות על איכות, ירידה לפרטים הקטנים ביותר ומחויבות להשגת שלמות בכל מוצריה. בטרם יציאתו לשוק, עובר כל מוצר מבית Liebherr בדיקות איכות קפדניות, בעוד שבמקביל פועלת החברה ליצירת מגוון רחב של מוצרים בהתאמה למספר צרכים וסגנונות חיים.

WPgbi 7473 Vinidor Selection



גמישות לשינויים אטם הדלת ניתן להחלפה באמצעות הסרה בת מספר צעדים פשוטים, ובמקביל הרכבת האטם החדש קלה באותה מידה. כך ניתן תמיד לשמור על המקרר הן מבחינת היגיינה והן מבחינת ניקיון.




טמפרטורה בשליטה מלאה הודות למערכת בקרה מתוחכמת, מתאפשרת שליטה מלאה בטמפרטורה של כל אזור במקרר בטווח שבין 5 ל-20 מעלות צלזיוס. כך מתאפשר להבטיח תנאים אופטימליים לכל בקבוק יין כשבמקביל ניתן לראות על גבי מסכי תצוגה את הטמפרטורה בכל אזור במקרר.


Temp  
Protect  
Plus

הגנה כפולה עם מנגנון TempProtect Plus, מקררי היין שלנו מודדים באופן קבוע את הטמפרטורה באמצעות שני חיישנים. כך למעשה מתבצעת בדיקה שמספקת הגנה כפולה ליינות מפני תנודות בטמפרטורה.

שמירה על היין ועל הסביבה מקררי היין של Liebherr הם בין היעילים ביותר בתחום בכל הנוגע לצריכת חשמל. בדגמים המשופרים החדשים בעלי הדלת השקופה נקבע דירוג יעילות צריכת החשמל לרמה F ובדגמים בעלי הדלת החלקה נקבע דירוג יעילות צריכת החשמל לרמה E.



ליהנות מהשקט מקררי היין של Liebherr מאופיינים גם בפעולה שקטה במיוחד. אפילו אם הלקוחות שלכם רוצים ליהנות מספר טוב לצד כוס יין, הרעש היחיד שהם ישמעו יהיה רשרוש הפיכת הדפים.



שמירה על פקקי השעם הודות למנגנון HumiditySelect, רמת הלחות במקררי היין מסדרת Vinidor ניתנת להתאמה בשני שלבים: רגילה או גבוהה. בדגמים בסדרת Vinidor Selection מנגנון HumiditySelect מובנה בתוך ה-StorageZone. הדבר מאפשר התאמה של רמת הלחות בשיעורים שבין 50% ל-80%\* ובמקביל מוצג חיווי דיגיטלי של רמת הלחות הנוכחית. במידה ורמת הלחות יורדת לשיעור של מתחת ל-50%, המקרר יתריע על כך.



זרימה קבועה של אוויר נקי על מנת להבטיח אחסון של בקבוקי היין בתנאים אופטימליים מבחינת איכות האוויר, מצוידים כל מקררי היין של Liebherr במסנן פחם הלכוד את כל הריחות בתוך המקרר. המקרר יתריע בכל שישה חודשים על החלפת המסנן.



הגנה משולשת מקררי היין שלנו עם הדלת השקופה מציעים הגנה מלאה כנגד קרינת UV הודות לשילוב בין זכוכית בעלת שלוש שכבות ושכבה כפולה של מתכת.



רמת לחות מדויקת מגשי מים מבטיחים שמירה על רמת הלחות הרצויה בתוך המקרר על ידי עיבוי פנימי או הוספת מים בהתאם לצורך. הדבר מאפשר לכל בקבוק להיות מאוחסן בתנאים אופטימליים ללא קשר לתנאי הסביבה שמחוץ למקרר.

## טעם השלמות.

מקררי היין של Liebherr מספקים באופן מושלם את כל התנאים שלקוחות אוהבי יין צריכים. כל זאת הודות למספר גורמים, ביניהם בקרה מלאה על הטמפרטורה, התאמת הטמפרטורה באזורים שונים בתוך המקרר, זרימה של אוויר, בלימת רעידות והגנת UV.

\*לטמפרטורות בסביבת מנורים. במקרה של תנאים קיצוניים של יובש או קור, למשל - במרתפים, אנו ממליצים על שימוש בקופסת המים המצויה בליין המוצרים הנלווים של Liebherr.



שלמות וגמישות

מקררי היין שלנו מצוידים במדפי עץ הניתנים לכוונון הגובה ותוכנו לאחסון בטוח בצורה אופקית של בקבוקי יין, ובהתאמה אגרונומית לצורת הבקבוקים, הוצאתם וסידורם.



Flex Fit

אחסון של כל בקבוק בכל גודל

מדפים מתכווננים עושים את ההבדל: מדפי עץ שתוכננו בשיטת FlexFit ייחודית ל-Liebherr מאפשרים לבצע התאמות כך שכל בקבוק בכל גודל יוכל להיכנס לתוך המקרר, לרבות בקבוקי מגנזום. הגמישות בחלל הפנימי מאפשרת גם תצוגה מסודרת ומרשימה יותר מאי פעם. גם החשש מכתמי יין אדום לא אמור להפריע, שכן כל חלק ניתן להחלפה.

נוחות בהישג יד

מקררי היין שלנו מעצימים את כל חוויית היין. סדרת Vinidor תוכננה ועוצבה עם מסילות טלסקופיות להוצאה והכנסה נוחה של בקבוקי יין, לבחירה קלה ונוחה של הבקבוק המבוקש.



Sommelier Board

מגישים טעם מעודן

גולת הכותרת בסדרת מקררי Vinidor Selection: שליפה קלה של מגש ה-SommelierBoard מציגה בקבוק יין, כוסות ודקנטר בצורה אלגנטית ומרשימה. המגש לא רק נראה מדהים, הוא גם מציע תיבת אחסון משולבת ומשטח עבודה לפתיחה והגשת יין.

תקשורת חוצה יבשות

מקררי היין של Liebherr נגישים למגוון שפות (בין 9-12 בהתאם לדגם) בפאנל התצוגה, כך שניתן לבחור את השפה המועדפת עליכם. זה עד כדי כך פשוט.



## ההנאה מהפרטים הקטנים.

הנאה מושלמת מיין מתחילה עוד הרבה לפני הלגימה הראשונה. זוהי חוויה כוללת שבה כל פרט חייב להיות מדויק, בדיוק כמו מקררי היין שלנו. עם פיצ'רים מתוחכמים כמו למשל מסילות SoftTelescopic עם מנגנון הסגירה והמדפים המתכווננים, תוכלו להוסיף אלמנט של יוקרה עבור הלקוחות שלכם ולהפוך את כל חוויית היין למושלמת.



WSbsi 5252 Vinidor

## עיצוב שמשאיר רושם.

שלמות ללא פשרות גם בפרטים הכי קטנים היא לא רק עדות לפרטים טכניים, אלא באה לידי ביטוי גם בעיצוב. באופן זה משתלבים מקררי היין של Liebherr בכל סביבה מודרנית.



Light Tower  
Presentation Light

ויהי אור אחד האלמנטים המרכזיים בעיצוב הוא אור. במקררים בעלי דלת הזכוכית השקופה שלנו, שתי מנורות אנכיות מאירות בצורה אלגנטית את תכולת המקרר. ניתן לקבוע שהתאורה תידלק בעת פתיחת הדלת או באופן קבוע.



Steel Interior

שלמות גם מבפנים עיצוב פנים כהה מוסיף נופך מרשים ויוקרתי למקררי היין של Liebherr. בנוסף, הקיר האחורי הפנימי מבטיח זרימת אוויר מאוזנת ולחות מבוקרת באופן מושלם.



Touch & Swipe-Display

פונקציונליות פוגשת אלגנטיות סדרת מקררי Vinidor Selection מאופיינת באחיזה נוחה ובתצוגה מלאה של כל תכולת המקרר, בסגנון יוקרתי ומתוחכם ובהתאמה לכל סביבה.



שליטה מבחון התנאים המושלמים לאחסון יין מתקיימים בתוך המקרר, גם מבלי לפתוח כלל את הדלת. מסך המגע בעל התצוגה הצבעונית מאפשר לנהל ולכוון את הטמפרטורה ורמת הלחות. גם מבלי לגעת במקרר, תצוגה דיגיטלית קבועה מספקת חייוו בזמן אמת על הטמפרטורה בכל אזור במקרר.

X7 2 אזורים  
X4 3 אזורים

## דגמים חדשים

# 11

2 מקררים עם דלתות SmartSteel  
6 מקררים עם דלתות GlassBlack  
3 מקררים עם דלתות BlackSteel

## MULTIZONE

3 אזורים



טווחי טמפרטורה  
5-20 מעלות צלזיוס  
5-20 מעלות צלזיוס  
5-20 מעלות צלזיוס

2 אזורים



טווחי טמפרטורה  
5-20 מעלות צלזיוס  
5-20 מעלות צלזיוס

## קירור ואחסון

3 אזורים



\*לטמפרטורות בסביבת מגורים. במקרה של תנאים קיצוניים של יובש או קור, למשל - במרתפים, אנו ממליצים על שימוש בקופסת המים המצויה בליין המוצרים הנלווים של Liebherr

כל הדגמים בסדרת מקררי Vinidor Selection מצוידים באזור אחסון StorageZone בחלק התחתון של המיועד לאחסון יינות לטווח ארוך. באמצעות מנגנון HumidityControl, רמת הלחות ניתנת להתאמה בשיעורים שבין 50% ל-80%\* כשבמקביל מוצג חיווי דיגיטלי של רמת הלחות הנוכחית. במידה ורמת הלחות יורדת לשיעור של מתחת ל-50%, המקרר יתריע על כך.

2 אזורים



אזור אחסון

כשמדובר באחסון לזמן ארוך יותר, מקררי יין מסדרת Vinidor Selection משלבים בחלק התחתון אזור ייעודי ובלעדי Liebherr בשם StorageZone. בדיוק כמו לשני האזורים האחרים, גם לאזור זה ניתן לקבוע בנפרד את הטמפרטורה וליהנות מאוסף יינות מושלם בתנאי אחסון אופטימליים.

עם 2 או 3 אזורים טמפרטורה נפרדים לבחירה, ניתן לשלוט באופן מלא ולכוון את הטמפרטורה בכל אזור בטווח שבין 5 ל-20 מעלות צלזיוס כך שמקררי היין שלנו מציעים ורסטיליות מלאה. כך ניתן לשלב בין בקבוקי יין אדום, יין לבן או יינות מבעבעים ולהתאים לכל סוג את הטמפרטורה האופטימלית עבורו.

## חיבור למקרר מרחוק


ניתן להתחבר באמצעות הסמארטפון ולשלוט מרחוק על המקרר בשתי דרכים - חיבור ל-SmartDeviceBox מובנה או לאיזור חיבורי.




תלוי בדגם, ניתן לאחסן בין 85 ל-204 יינות בורדו (750 מ"ל).

## יעילות אופטימלית בצריכת חשמל

מקררי היין של Liebherr הם בין היעילים ביותר בתחום בכל הנוגע לצריכת חשמל. בזמן שרוב היצרנים מציעים דגמים שקיבלו דירוג יעילות צריכת חשמל G (לפי התקן האירופי), המקררים של Liebherr עם דלת הזכוכית השקופה קיבלו את דירוג יעילות צריכת החשמל F ואילו הדגמים בעלי הדלת החלקה קיבלו אפילו דירוג גבוה יותר - E.



שוק מקררי היין באירופה\*



מקררי היין החדשים של Liebherr\*

Source: EPREL 2023 \*

## סדרות

# 2

Vinidor  
Vinidor Selection



הגנה כפולה

באמצעות טכנולוגיית TempProtect plus, הטמפרטורה בתוך המקרר נשלטת באופן קבוע על ידי חיישנים המספקים הגנה נוספת מפני תנודות. מערכת זו שולחת התראות מיידיות ברגע שמתגלה שינוי חריג, מה שמאפשר תגובה מהירה.



לעולם לא נשאר פתוח בטעות

במקרה ודלת המקרר נשארת פתוחה לפרק זמן של יותר מ-60 שניות, מופעלת התרעה קולית בשילוב תאורה מהבהבת על מנת לאפשר תגובה מהירה ומניעת תנאים שלא ייטיבו עם בקבוקי היין.



מוכן להפסקות חשמל

מקררי היין של Liebherr מבטיחים את התנאים האידיאליים לכל בקבוק, הודות לבקרת טמפרטורה מדויקת והפעלה של התרעה קולית ותאורה מהבהבת לאחר שמתגלה שינוי חריג בטמפרטורה. בנוסף, במקרה של שיבושים כגון הפסקת חשמל, המכשיר מצויד באזעקה מובנית המתריעה על כך.



## הכי בטוח שיש.

ליהנות מיין זה קודם כל לחיות את הרגע. זה בדיוק מה שמקררי היין שלנו מאפשרים ללקוחות שלך לעשות. תנאי אחסון מושלמים ואמצעי בטיחות חסרי פשרות מעניקים שקט נפשי וידיעה שכל בקבוק יין קיבל את התנאים הטובים ביותר המאפשרים ליהנות מכל לגימה.



הכל תחת שליטה

נעילת הדלת היא דבר חיוני ומטרתה למנוע מאנשים לא מורשים לפתוח את המקרר. זהו המקום שבו נכנס לפעולה חיווי הנעילה שניתן לשליטה מלאה באמצעות התפריט.



שקט נפשי

דבר אחד בטוח: בקבוקי היין נשארים מוגנים בתוך מקררי היין של Liebherr. מנגנון הנעילה האלקטרוני מופעל באמצעות קוד ומונע את פתיחת המקרר מאנשים לא מורשים או מילדים. אלמנט נוסף בנושא הבטיחות מצוי באפליקציית SmartDevice שמפעילה התראות על פתיחת הדלת וחשוב מכך - מספקת שקט נפשי.



## ידע הוא ודאות.

מהו הדבר הכי חשוב ללקוחות שלכם? העובדה שהיין האהוב עליהם מאוחסן בתנאים הטובים ביותר עבורו. בדיקה מהירה ביישום SmartDevice מספק עבורכם מידע שוטף על התנאים בתוך מקרר היינות, גם מרחוק. הפיצ'רים החכמים במקררי היינות מבטיחים שהכל תמיד יהיה תחת שליטתכם, וזו נקודה חשובה במיוחד לאוהבי היין.

במיוחד ברגעים שאתם לא נמצאים בסביבת המקרר ונמנע מכם לטפל בבעיה כזו או אחרת, התכונות החכמות שנמצאות בשליטתכם יבטיחו לכם שקט נפשי, בטח ובטח אם מדובר באוסף יינות יוקרתי שחשוב לכם.




רשתות דיגיטליות פורטות בפניכם הכל במקררי היין החדשים של Liebherr, אתם נהנים מנחות שימוש מקסימלית באמצעות חיבור מובנה לאינטרנט ואפשרות להתחבר לרשת באמצעות הרכיב SmartDeviceBox. חיבור זה פותח עולם של אפשרויות עבור הלקוחות שלכם ומאפשר ליהנות ממספר תכונות חכמות שקיימות באפליקציית SmartDevice ולמעשה משליטה מלאה מרחוק על המקרר שלכם, אפילו מהבית. האפליקציה אף תומכת בעזרים קוליים כגון אלקסה מבית אמזון כך שניתן לקבל התראות קוליות בטלפון הנייד, למשל במקרים בהם דלת המקרר נשארת פתוחה.

הרכיב SmartDeviceBox כבר מובנה בתוך המקררים מדגמי BlackSteel ו-GlassBlack ופורס בפניכם אפשרויות רבות: הוא מספק גישה למגוון פונקציות מרחוק, החל משליטה על פעולות בסיסיות כגון כיוון הטמפרטורה ועד שליטה על מערכת התאורה. הודות לטכנולוגיה פורצת דרך מבית Liebherr, כל בקבוק מקבל את הטיפול המושלם.

גלו עוד על אפשרויות החיבור והשליטה מרחוק שמקלות משמעותית על חיי היום-יום שלכם: [home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)



הורידו את האפליקציה מחנויות האפליקציות:




\*מקררים עם רכיב SmartDevice מזהים עם האות "i" בסוף שם הדגם (למשל: WPbli 5231).

Wine tempering fridges

Vinidor

SmartSteel 60 cm



WPsd 4652

WPsd 5252

Max. 107

Max. 155

BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

WPbsi 5252

WSbsi 5252

Max. 131


Max. 155

Max. 155

Wine tempering fridges

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm



WPgbi 5272

WPgbi 5273


WPgbi 5283

Max. 106

Max. 104

Max. 85

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

WPgbi 7473

WPgbi 7483

Max. 204

Max. 182

Max. 145

Vinidor Selection

שמירה על טמפרטורה קבועה	שמירה על טמפרטורה קבועה
טמפי ניתנת לכוונון ב-2 או 3 אזורים בטווח של 5-20 מעלות צלזיוס	טמפי ניתנת לכוונון ב-2 אזורים בטווח של 5-20 מעלות צלזיוס
תצוגה קבועה של הטמפרטורה בכל אזור	תצוגה קבועה של הטמפרטורה בכל אזור
הגנת UV משולשת וזינוג בטיחותי (UVProtect Plus)	הגנת UV משולשת וזינוג בטיחותי (UVProtect Plus)
מנגנון VibrateSafe לאחסון עם מינימום טלטולים	מנגנון VibrateSafe לאחסון עם מינימום טלטולים
אטם דלת ניתן להחלפה	אטם דלת ניתן להחלפה
2 רגליים להתאמת גובה	2 רגליים להתאמת גובה
שליטה ברמת הלחות עם מנגנון HumidityControl ב-StorageZone	מנגנון HumiditySelect לכוונון רמת הלחות
חיווי קבוע של רמת הלחות ב-StorageZone	
מנש מים	
מסנן FreshAir בין שני האזורים כולל תזכורת החלפה	מסנן FreshAir בין שני האזורים כולל תזכורת החלפה
הגדרת טמפרטורה בקפיצות של מעלה אחת	הגדרת טמפרטורה בקפיצות של מעלה אחת
הפרדה בין האזורים באמצעות מוטות עץ בשיטת FlexFit	הפרדה בין האזורים עם מדף לבקבוקי פלסטיקי. אפשרות לרכישת אביזר נלווה של מוטות עץ בשיטת FlexFit
מנגנון SoftSystem לסנירה שקטה	מנגנון SoftSystem לסנירה שקטה
מדפי עץ בשיטת FlexFit עם מסילות טלסקופיות ומנגנון סנירה עצמאית	מדפי עץ מתכווננים להתאמת גובה. ניתן לרכוש מדפים נוספים בנפרד.
מסך תצוגה עם בחירה מתוך 12 שפות (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	מסך תצוגה עם בחירה מתוך 9-12 שפות (בהתאם לדגם) (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
מנש סומלייה	
תאורה אנכית LightTower	תאורת לד בכל אזור
חלק אחורי BlackSteel	חלק אחורי SmartSteel
תצוגת טאיץ והחלקה (בדגמים בעלי דלתות זכוכית)	תצוגת טאיץ והחלקה (בדגמי SmartSteel)
תאורת תצוגה	תצוגת טאיץ והחלקה (בדגמי BlackSteel)
אחיזה שקועה	תאורת תצוגה (בדלתות זכוכית)
פעולה שקטה	ידיית אלומיניום עם מנגנון פתיחה
התאמה לכל חלל InteriorFit	פעולה שקטה
שמירה על טמפרטורה TempProtect Plus	התאמה לכל חלל InteriorFit
התרעות במקרים של דלת פתוחה לזמן ממושך, שינוי חריג בטמפרטורה או הפסקת חשמל	שמירה על טמפרטורה TempProtect Plus
התרעה על שינוי חריג ברמת הלחות	התרעות במקרים של דלת פתוחה לזמן ממושך, שינוי חריג בטמפרטורה או הפסקת חשמל
התרעה קולית וויזואלית בתאורת המקרר וגם באמצעות הודעות פוש לאפליקציית SmartDevice**	התרעה קולית וויזואלית בתאורת המקרר וגם באמצעות הודעות פוש לאפליקציית SmartDevice**
חיווי נעילה	חיווי נעילה
מנגנון נעילה אלקטרוני eDoorLock	
חיבור לאפליקציית SmartDevice (רכיב SmartDeviceBox כלול)	חיבור לאפליקציית SmartDevice (רכיב SmartDeviceBox כלול)
תאורת תצוגה	תאורת תצוגה
הגדרת טמפרטורה בקפיצות של מעלה אחת	הגדרת טמפרטורה בקפיצות של מעלה אחת
תצוגה ושליטה בתכונות שונות במקרר	תצוגה ושליטה בתכונות שונות במקרר

via SmartDevice app \*\*

Depends on model \*

Vinidor

איכות

תנאי קירור

נוחות וגמישות

עיצוב וסגנון חיים

בטיחות

קישוריות

# תצוגה מלאה לפני הפתיחה.

איזה מקרר הכי מתאים לך? לא תמיד קל לענות על השאלה הזו שעולה בקרב לקוחות. זו הסיבה שאצלנו Liebherr עשינו הרבה כדי לתת את המענה הטוב ביותר, עם מגוון רחב של מקררי יין שחילקנו לסדרות שיאפשרו לכם להבדיל ביניהם. לאחר שתראו את המפרט של כל סדרה, תוכלו לקבל החלטה טובה יותר לגבי המקרר שהכי מתאים לצרכים שלכם.

## מקררי היין של Liebherr 2024.

חדש

### מקררי יינות

#### סדרת Vinidor

סדרת Vinidor מציגה את כל מה שצריך לאחסון יין בתנאים אופטימליים. הסדרה מיועדת לחובבי יין שיודעים להעריך את הפרטים הקטנים הדרושים לאחסון אוסף היין והצגתו באופן מושך עין.



#### סדרת Vinidor Selection

הסדרה המושלמת לחובבי יין בעלי דרישות מחמירות יותר ממקרר יינות. סדרת Vinidor Selection לא רק מציעה את התנאים האופטימליים לאחסון יין, אלא גם אזור אחסון ייעודי נוסף, מדפי עץ מתכוננים בשיטת FlexFit ומגש SommeliarBoard ייחודי עם תצוגה מרשימה להגשת יין. כל זאת משולב באמצעי בטיחות מחמירים ועיצוב על זמני ומרהיב.



### מקררי אחסון

#### סדרת GrandCru

סדרת מקררי היין GrandCru מציגה דגמים איכותיים המיועדים לאחסון יין ומותאמים לחובבי יין שיודעים להעריך את הפרטים הקטנים הקיימים בהם כך שיוכלו להציג בגאווה את אוסף היינות שלהם.



#### סדרת GrandCru Selection

הסדרה לחובבי יין בעלי דרישות מחמירות יותר ממקרר אחסון יינות. סדרת GrandCru Selection לא רק מציעה תנאי אחסון אופטימליים, אלא גם תכונות נוספות כגון הגדרת רמת הלחות, תוספת אמצעי בטיחות מחמירים ועיצוב על זמני.



### מקררי הגשת יינות לעסקים

#### סדרת Perfection


סדרת מקררים ייעודית לעסקים כגון חבורת קייטרינג. סדרת Perfection תוכננה לשימוש אינטנסיבי בדגש על שירות לאורחים. לצורך כך המקררים בסדרה זו מאופיינים בחשיבה על פרטים רבים - בטיחות, היגיינה, חוסן ותאורה אטרקטיבית הם רק חלק ממה שהופך את הסדרה לפתרון המושלם לעסקים בתחום ההסעדה.



### מקררי יין

#### סדרת Vinidor

סדרת Vinidor מציגה את כל מה שצריך לאחסון יין בתנאים אופטימליים. הסדרה מיועדת לחובבי יין שיודעים להעריך את הפרטים הקטנים הדרושים לאחסון אוסף היין והצגתו באופן מושך עין.



#### סדרת Vinidor Selection

הסדרה המושלמת לחובבי יין בעלי דרישות מחמירות יותר ממקרר יינות. סדרת Vinidor Selection לא רק מציעה את התנאים האופטימליים לאחסון יין, אלא גם אזור אחסון ייעודי נוסף, מדפי עץ מתכוננים בשיטת FlexFit ומגש SommeliarBoard ייחודי עם תצוגה מרשימה להגשת יין. כל זאת משולב באמצעי בטיחות מחמירים ועיצוב על זמני ומרהיב.




WPgbi 5283 Vinidor Selection

- חלק פנימי מפלדה 3 אזורים
- תאורה אנכית אזור אחסון
- תאורת תצוגה שמירה על טמפרטורה על Temp Protect Plus
- מנגנון Soft System לסגירת שקטה הגנה מטלטולים
- מסילות טלסקופיות מערכת אוויר צח Fresh Air
- מסך טאץ' הגנה מפני קרינת UV
- נעילת דלת אלקטרונית מגש סומלייה
- שליטה ובקרה מאפליקציה ייעודית מנגנון FlexFit לסידור נמיש

Products and their details are staged for advertising purposes. Subject to technical changes. Colours may differ due to media used. The models shown are not available in all countries. Printed in Germany by Holzer Druck und Medien, 7901 892-00, 02/24, EN-LEX



home.liebherr.com



		Glass door					
<b>Wine tempering</b>	<b>GlassBlack</b>	3 Zones	■	WPgbi 7483	WPgbi 5283		
			■	WPgbi 7473	WPgbi 5273		
		2 Zones	■	WPgbi 7472	WPgbi 5272		
	<b>BlackSteel</b>	2 Zones	■		WSbsi 5252		WPbsi 5052
					WSbsi 5252		
	<b>SmartSteel</b>	2 Zones	■		WPsd 5252		WPsd 4652

		Glass door					
<b>Wine storage</b>	<b>Black</b>	1 Zone	■	WSbli 7731	WPbli 5231	WPbli 5031	
					WSbli 5231	WSbli 5031	
			■			WPbli 5001	WPbli 4601
					WSbli 5001	WSbli 4601	WSbli 4201

		Glass door					
<b>Wine serving</b>	<b>Black</b>	1 Zone	■	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041	