

# BGPv 8420

Gefriergerät Bäckereinorm mit Umluftkühlung  
ProfiLine



Brutto- / Nettorauminhalt	856/677 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	790/980/2120
Innenmaße in mm (B/T/H)	609/800/1550
Energieeffizienzklasse	<b>C</b>
Energieverbrauch in 365 Tagen	1997 kWh
Klimaklasse (Energierichtlinie)	5
Temperaturklasse (Energierichtlinie)	L1
Klimaklasse (Sicherheitsnorm)	5
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +40 °C <sup>1</sup>
Kältemittel	R 290
Geräusch-Schallleistung	60 dB(A)
Anschlusswert	4,0 A
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	-10 °C bis -35 °C
Gastronorm	600 x 800 mm
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türausführung	Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
SuperFrost-Automatik	Ja
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Art der Vernetzbarkeit	SmartCoolingHub
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	RS485 (optional)
Material Ablageflächen	Chrom-Nickel-Stahl-Auflageschienen, L-Form (1.4301 / AISI 304)
Belastbarkeit Ablageflächen	60 kg
Höhe Stellfüße	120 - 170 mm
Griff	Griffleiste
Art des Schlosses	mechanisch
Türe selbstschließend	Ja
Türanschlag	links wechselbar / rechts wechselbar
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	177/158 kg
EAN-Nr.	9005382196373

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.