

# Fv 913

Vitrínové mraziace zariadenie s dynamickým chladením



Objem brutto/netto	93/66 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	497/552/830
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	377/391/609
Plocha na prezentáciu tovaru (TDA)	0,25 <sup>1</sup>
Energetická trieda	
Spotreba energie za 365 dní	1007 kWh
klimatická trieda (smernica o energii)	4
teplotná trieda (smernica o energii)	L1
Teplota okolia	+10 °C do +30 °C <sup>3</sup>
Chladiaci prostriedok	R 290
Hlučnosť	60 dB(A)
Příkon	1,5 A
Frekvencia / napätie	50 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	-10 °C do -25 °C
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / strieborná
Materiál dverí/farba	Izolačné sklenené dvere s hliníkovým rámom / strieborná
Materiál vnútornej nádoby	Oceľ
Typ ovládání	LED indikátor so siedmymi segmentami s tlačidlami
Zobrazenie teploty	vonkajšie digitálne
Vnútorne osvetlenie	pozdĺžne LED osvetlenie vpravo s možnosťou samostatného zapnutia a stmavenia
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
Nastaviteľné police	2
Materiál police	Rošty potiahnuté plastom
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	30 kg
Rukoväť	Prieľbina pre rukoväť
typ zámku	mechanické
Samozatváracie dvere	áno
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	48,9/46,4 kg
Č. EAN	9550000033603

<sup>1</sup> Merané podľa normy 23953.

<sup>2</sup> V súlade s nariadením EÚ 2019/2018.

<sup>3</sup> Udáva teplotu prostredia, pri ktorej sa môže prístroj bezpečne prevádzkovať.