

# FNC 527i

Zamrażarka wolnostojąca z NoFrost i EasyTwist-Ice

△ Peak



# LIEBHERR

FNC 527i

Zamrażarka wolnostojąca z NoFrost i EasyTwist-Ice  
△ Peak



← 60 →



Akcesoria

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 979734800 | EasyTwist-Ice                      |
| 742335900 | Taca do zamrażania                 |
| 988117400 | Pojemnik na kostki lodu z pokrywką |
| 988103600 | Akumulator chłodniczy              |
| 742159300 | Łopatka do kostek lodu             |
| 990187100 | Szczypce do kostek lodu            |
| 909735100 | Przewód zasilania typu F 3 metry   |
| 871302300 | Zestaw ściereczek z mikrofazy      |

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa efektywności energetycznej             |                                                                                                                    |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni              | 159 / 0,435 kWh <sup>1</sup>                                                                                       |
| Pojemność całkowita                          | 277 l <sup>2</sup>                                                                                                 |
| Poziom głośności w dB                        | 33 dB(A)                                                                                                           |
| Klasa klimatyczna                            | SN-T (+10 °C do +43 °C)                                                                                            |
| Drzwi / ściany boczne                        | Biała / Biała                                                                                                      |
| Wymiary zewnętrzne w cm (wys, / szer, / gł.) | 185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>                                                                                   |
| <b>Sterowanie</b>                            |                                                                                                                    |
| Sterowanie                                   | Wyświetlacz TFT 2,4", kolorowy za drzwiami, funkcja Touch & Swipe<br>Cyfrowy wyświetlacz temperatury               |
| Interfejs                                    | SmartDeviceBox: w zestawie                                                                                         |
| Alarm otwartych drzwi                        | optyczny i dźwiękowy                                                                                               |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii       | optyczny i dźwiękowy                                                                                               |
| <b>Zamrażarka</b>                            |                                                                                                                    |
| Oznaczenie gwiazdkowe                        | ****                                                                                                               |
| Oświetlenie                                  | Oświetlenie LED                                                                                                    |
| Szuflady w zamrażarce                        | 7 szuflad, davon 5 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace<br>Najwyższa szuflada z wygodną funkcją uchylną |
| Zdolność mrożenia w ciągu 24h                | 18 kg                                                                                                              |
| Czas przechowywania (awaria)                 | 16 h                                                                                                               |
| VarioSpace                                   | tak                                                                                                                |
| Akumulatory zimna                            | 1                                                                                                                  |
| <b>Zalety wyposażenia</b>                    |                                                                                                                    |
| Kierunek otwierania drzwi                    | prawo wymienne                                                                                                     |
| Wymienne uszczelki drzwiowe                  | tak                                                                                                                |
| Kod EAN                                      | 4016803131496                                                                                                      |

Przegląd przedstawia fragment najważniejszych akcesoriów. Wszystkie pozostałe akcesoria urządzenia oraz dalsze informacje można znaleźć na stronie [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).

<sup>1</sup> Aby osiągnąć wskazany poziom zużycia energii, należy zastosować przekładki ściennie dołączane do urządzenia. To zwiększa głębokość urządzenia w przybliżeniu o około 1,5 cm. Jeśli przekładki ściennie nie będą zastosowane urządzenie pozostanie w pełni funkcjonalne, natomiast będzie miało nieznacznie wyższy poziom zużycia energii. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemność całkowitą jako liczbę całkowitą (zaokrągloną), a pojemność komory zamrażarki i komór na świeżą żywność z jednym miejscem po przecinku.

## Cechy



### NoFrost

Otwierając zamrażalnik, chcemy zobaczyć zamrożone produkty, z pewnością nie lód i szron. NoFrost chroni zamrażalnik przed niepożądanym oblodzeniem, które zużywa wiele energii i jest w związku z tym drogie. NoFrost oznacza: nigdy więcej żmudnego i czasochłonnego rozmrażania zamrażalnika, więcej czasu na inne rzeczy i oszczędzanie pieniędzy.



### Zintegrowany moduł SmartDeviceBox

Lodówka Liebherr stoi wprawdzie w kuchni, ale jeśli zechcesz może przenieść się w każdej chwili do internetu: zintegrowany moduł SmartDeviceBox otwiera bramy do wszystkich zalet technologii Smart Home. Wystarczy wetknąć, włączyć i połączyć lodówkę Liebherr z internetem za pośrednictwem WLAN.



### White

Prostota wykonania, klasyczny wygląd, wysoka jakość: Lakierowana w kolorze błyszczącej bieli powierzchnia sprawia, że urządzenie Liebherr pasuje szczególnie do otoczenia o klarownej stylistyce – i niezależnie od trendów i mody zachowuje swoją ponadczasową estetykę i funkcjonalność. Biała powierzchnia jest wytrzymała i łatwa w czyszczeniu. Aby Twoje urządzenie Liebherr na długo zachowało swoje piękno.



### Wyświetlacz dotykowy z funkcją przeciągania

Twoje urządzenie Liebherr zrobi wszystko, co wskażesz palcem: dzięki wyświetlaczowi dotykowemu z funkcją przeciągania można łatwo i intuicyjnie obsługiwać lodówkę. Wystarczy dotknięciem wybrać po prostu funkcję, np. „SuperCool” na kolorowym ekranie i przeciągnąć. Dokładnie w ten sam sposób można również regulować temperaturę. A gdy wyświetlacz nie jest aktywnie używany? Wtedy wskazuje temperaturę rzeczywistą.



### EasyTwist-Ice

W letni dzień czy na imprezie: EasyTwist-Ice zapewni Ci szybko i wygodnie zapas kostek lodu – bez stałego przyłącza wody. Po prostu napełnij zbiornik wodą, poczekaj do zamrożenia i lekkim obrotem pobierz gotowe kostki lodu do serwowania zimnych drinków. EasyTwist-Ice jest łatwy w czyszczeniu i zawsze gwarantuje higieniczną produkcję kostek lodu.




### EasyOpen

Znasz to? Po schowaniu zakupów do zamrażarki zauważasz, że został na zewnątrz jakiś produkt – aby ponownie otworzyć drzwi, musisz je mocno pociągnąć. W urządzeniu Liebherr nie ma już takiej konieczności: funkcja EasyOpen pozwala wielokrotnie, łatwo i wygodnie otwierać drzwi za każdym razem.

## Rysunek techniczny

---



Produkty i ich szczegóły zostały przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotożenia wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności wszystkich danych i informacji zawartych w niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jeśli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajność urządzenia mają krytyczne znaczenie, zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu dołączoną do danego urządzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody. (13.12.2024)

