

SRTvg 1511

Laboratórna chladnička s konvekčným chladením
Performance



| | |
|---|--|
| Objem brutto/netto | 137/97 l |
| Vonkajšie rozmery mm (Š/h/v) | 597/605/819 |
| Vnútorne rozmery mm (Š/h/v) | 450/460/620 |
| Spotreba energie za 365 dní | 214 kWh ¹ |
| Teplota okolia | +10 °C do +35 °C |
| Tepelný výkon | 202 kJ/h |
| Chladiaci prostriedok | R 600a |
| Hlučnosť | 47 dB(A) |
| Frekvencia / napätie | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Chladiaci systém | dynamický |
| Proces odmrazovania | automatický |
| Teplotný rozsah | +3 °C do +16 °C |
| Gradient / max. flukácia | 3,7 °C ² / 5,2 °C ³ |
| Povrchová úprava dverí/víka | Oceľ / biela |
| Materiál dverí/farba | Izolačné sklenené dvere s plastovým rámom / biela |
| Materiál vnútornej nádoby | Plast biely |
| Typ ovládání | monochromatický displej, dotykové tlačidlá |
| Výstražný signál v prípade poruchy | optický a akustický |
| Alarm pri výpadku elektrickej siete | pamäť pri výpadku siete |
| Rozhranie | áno |
| typ prepajiteľnosti | SmartModule |
| riešenie prepajiteľnosti | možnosť dodatočného vybavenia |
| Rozhranie | WLAN/LAN (voliteľné) |
| Vnútorne osvetlenie | stropné LED osvetlenie s možnosťou samostatného zapnutia |
| Nastaviteľné police | 3 |
| Materiál police | Rošty potiahnuté plastom |
| Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H) | 450 / 425 |
| Zaťažiteľnosť odkladacej plochy | 45 kg |
| maximálne celkové zaťaženie | 180 kg |
| Rukoväť | antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou |
| Priechodka snímača | 1 x Ø 12 mm |
| DIN 13277 | áno |
| typ zámku | mechanické |
| Dorazy dverí | vpravo vymeniteľné |
| Hmotnosť brutto/netto | 45/43 kg |
| Č. EAN | 9005382268193 |

¹ merané pri teplote okolia + 25 °C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.