

CFd 2085

Truhlicová mraznička

◇ Plus



LIEBHERR

CFd 2085

Truhlicová mraznička

◇ Plus

←126→



| | |
|------------------------------------|---|
| Energetická třída | D <small>A1 G</small> |
| Spotřeba energie za 365 dní/24 h | 162 / 0,443 kWh |
| Celkový objem | 248 l³ |
| Hlučnost / Třída hlučnosti | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimatická třída | SN-T (+10 °C Do +43 °C) |
| Frekvence / napětí | 50 Hz / 200-240 V- |
| Příkon | 1,5 A |
| Dveře / boční stěny | Bílá / Bílá |
| Vnější rozměry v cm (V / Š / H) | 82,5 / 125,5 / 70,9 |
| Ovládací prvky | |
| Typ ovládání | Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige/im Gehäuse/Tasten Teploměr s digitálním zobrazováním teploty |
| Alarm dveří | vizuální a akustický |
| Výstražný signál | vizuální a akustický |
| Mrazicí část | |
| StopFrost systém | Ano |
| Osvětlení | LED osvětlení |
| Počet košů standardně | 3 |
| Počet košů k objednávce | 1 |
| Maximální počet košů | 4 |
| Zmrazovací kapacita za 24 h | 10 kg |
| Skladovací doba při výpadku proudu | 50 h |
| Akumulátory chladu | 1 |
| Odtok roztáté vody | Ano |
| Přednosti vybavení | |
| Výměnná těsnění dveří | Ano |
| Zámek | Standardně |
| EAN | 9550000035041 |

³ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchování čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Funkce




SmartFrost

S technologií SmartFrost od Liebherr se radikálně sníží tvorba námrazy ve vnitřním prostoru mrazničky i na samotných mražených potravinách. Tím pádem se minimalizuje potřeba odmrazování. Zapěněný výparník ve spirálách obtáčí vnitřní prostor mrazničky a tím umožňuje velmi rychlou teplotní výměnu s extrémně nízkou spotřebou energie. Vnitřní stěny mrazničky jsou velmi hladké a tak snadno čistitelné.

Frost Protect


FrostProtect

Aby byl zajištěn optimální provoz mrazniček i při nízkých okolních teplotách, jsou zařízení konstruována s technologií FrostProtect a tím speciálně vhodná do nízkých teplot až $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Klesne-li okolní teplota pod $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$, pracují i nadále efektivně. Zařízení tak lze umístit i do nevytápěných místností, například do garáže.



StopFrost

Technologie StopFrost skvěle předchází a značně omezí tvorbu námrazy uvnitř truhlicové mrazničky rychlým zachycováním a odstraňováním vlhkosti přinášené vzduchem. Díky systému StopFrost je odmrazování potřeba mnohem méně. Jakmile je truhlicová mraznička otevřena, může dovnitř vniknout teplý vzduch. Systém StopFrost zabraňuje vzniku podtlaku uvnitř spotřebiče, pokud je víko následně zavřeno, takže lze víko mrazničky ihned a snadno bez námahy znovu otevřít.



Automatika SuperFrost

Při použití automatické funkce SuperFrost nastane velmi účinné a energeticky úsporné zmrazování. Při teplotě $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ je z nově vložených potravin rychle odebráno teplo - prudce se sníží jejich teplota a značně se omezí krystalizační efekt vody uvnitř potravin. Jakmile je proces zmrazení dokončen nebo maximálně po 65 hodinách provozu, je funkce SuperFrost automaticky vypnuta. Tento zmrazovací postup díky funkci SuperFrost zachová maximum nutričních látek v uložených potravinách.

truhlicové mrazničky CFd 2085

LIEBHERR

Technický výkres

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (08.01.2024)



home.liebherr.com