
IXRFW 4170

Side-by-Side-Kombination
△ Peak

LIEBHERR

Einbaugerät



SIFNdI 4155

Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost

◊ Prime

↑
122
↓

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	D <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr/24 h	165 / 0,452 kWh
Gesamtvolumen	129 l¹
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	121,6-122,6 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Gefierteil	
Sternekenzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefierteil	5 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	12 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
VarioSpace	Ja
Kälteakkus	1
Eiswürfelschale	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Side-by-Side-Konzept	Seitenwandheizung und Deckenheizung, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
Türanschlag	Türanschlag links wechselbar
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803115496

Zubehör

742335900	Gefriertablett
988117400	Eiswürfelschale mit Deckel
988103600	Kälteakku
990187100	Eiswürfelzange
909735100	3-Meter-Netzkabel Typ F
909621400	Türöffnungsbegrenzung
764307701	Keder
871302300	Mikrofaser Tuch-Set
990199601	Edelstahlfront für 122 cm-Nische

Features

Smart Device

SmartDeviceBox integriert

Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



VarioSpace

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr-Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!



SuperSilent

Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen. Was dahinter steckt? Alle Kälte-Komponenten wie Kompressoren, Ventile, Ventilatoren und Verdampfer sind optimiert und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit Sie in Ihrer Küche nur das hören, was Sie möchten.



LED-Gefrierteilbeleuchtung

Wenn Sie in Ihrem Liebherr-Gefriergerät die Schubfächer öffnen, erfreut Sie nicht nur der Anblick Ihrer Lebensmittel – sondern auch die attraktive Beleuchtung: Dafür sorgen leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs. Die Beleuchtung macht die Übersicht über den Inhalt noch einfacher und ist zugleich ein ungewöhnliches Design-Element.

EWTdf 2353

Einbaubarer Weintemperierschrank
Vinidor



↑
122
↓



Bauart	Festtür / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	151 / 0,413 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	48 ¹
Gesamtvolumen	159 l ²
Geräusch-Schalleistung	32 dB(A)
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382278932

Zubehör


988247001	FreshAir-Aktivkohlefilter
909439700	Clipbeschriftung
909621200	Türöffnungsbegrenzung
840902201	Edelstahltreiniger
840903001	Edelstahlpflegemittel
988128901	FreshAir-Aktivkohlefilter
990107900	Profilrahmen (19 mm)
742046500	Lüftungsgitter
990156100	Gebürsteter Aluminiumgriff
990473400	Edelstahlgriff, rund, 586 mm
990157500	Edelstahlrahmen mit Griff

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



Türalarm

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.



Kindersicherung

Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.



Wechselbarer Türanschlag

Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.



Festtürmontage

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.



Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren.



Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.

IRBbi 4170

Integrierbarer Kühlschrank mit
BioFresh Professional

△ Peak

↑
122
↓

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	B <small>A1 G</small>
Energieverbrauch Jahr/24 h	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen	191 l¹
Volumen	Kühlteil: 124,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schalleistung	29 dB(A)
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	121,6-123,1 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803113393

Zubehör

988258000	Kühlschrankkamera HNGRYnsite powered by Liebherr
988242901	FreshAir-Aktivkohlefilter
988245900	Butterdose
988246300	VarioSafe
743892200	VarioBoxen
988267100	FlexCube
988246200	Flaschenbord
988246600	3er Flaschenablage
988246500	FlexSystem
909735100	3-Meter-Netz kabel Typ F
909621200	Türöffnungsbegrenzung Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar. Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter home.liebherr.com
908639800	Verbindungssatz für geteilte
	Möbelfronten
764307701	Keder

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Features



BioFresh Professional

Der BioFresh Professional-Safe verleiht Lebensmitteln einen zusätzlichen Frische-Kick für maximale Haltbarkeit – Wow-Effekt inklusive: Dank HydroBreeze breitet sich ein kühler Nebel wie Balsam über das frische Obst und Gemüse aus. In Kombination mit einer Temperatur knapp über 0 °C und hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich unverpackte Obst- und Gemüsesorten besonders wohl.



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch – für längere Frische.



SmartDeviceBox integriert


Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.



Ambiente-Beleuchtung

Licht setzt besondere Design-Akzente – auch in Ihrem Kühlschrank: mit unserer Ambiente-Beleuchtung. Die umlaufende Beleuchtung setzt einzigartige Akzente im Innenraum. Und zusammen mit der Rückwand im SmartSteel-Design sowie dem schwarz hochglänzenden Ventilator entsteht so ein stimmungsvolles Ambiente.

Technische Zeichnung



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (15.11.2024)

