

# Re 1000

Tischkühlschrank

○ Pure



unterbaufähiges Tischgerät

LIEBHERR

# Re 1000

Tischkühlschrank  
○ Pure



← 55 →



|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse       |                                                           |
| Energieverbrauch Jahr/24 h   | 86 / 0,235 kWh <sup>1</sup>                               |
| Gesamtvolumen                | 92 l <sup>2</sup>                                         |
| Geräusch-Schallleistung      | 35 dB(A)                                                  |
| Klimaklasse                  | SN-T (+10 °C bis +43 °C)                                  |
| Tür / Seitenwände            | Weiß / Weiß                                               |
| Aussenmaße in cm (H / B / T) | 68 / 55 / 60,7 <sup>1</sup>                               |
| <b>Steuerung</b>             |                                                           |
| Art der Steuerung            | TouchControl im Innenraum, Touch-Elektronik               |
|                              | Digitale Temperaturanzeige                                |
| Türalarm                     | optisch und akustisch                                     |
| Alarm bei Störung            | optisch und akustisch                                     |
| <b>Kühlteil</b>              |                                                           |
| Innentür                     | Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller |
| Beleuchtung                  | LED-Beleuchtung                                           |
| Obst-/Gemüseschalen          | 1 großes Obst- / Gemüsefach                               |
| unterbaufähig                | Ja                                                        |
| <b>Ausstattungs Vorteile</b> |                                                           |
| Türanschlag                  | Wechselbarer Türanschlag                                  |
| Wechselbare Türdichtung      | Ja                                                        |
| EAN-Nr.                      | 4016803094678                                             |


## Zubehör

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 988258000 | Kühlschrankkamera HNGRYnsite<br>powered by Liebherr |
| 988245900 | Butterdose                                          |
| 988267100 | FlexCube                                            |
| 988246600 | 3er Flaschenablage                                  |
| 909735100 | 3-Meter-Netzkabel Typ F                             |
| 988117200 | Eierabsteller variabel                              |
| 871302300 | Mikrofasertuch-Set                                  |
| 830133000 | Lackstift (weiß)                                    |

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.  
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

## Features



### SuperCool

Ihr Kühlschrank soll die optimale Temperatur halten, auch wenn Sie gerade sonnenwarme Markteinkäufe hineingelegt haben? Das ist ein Fall für SuperCool: Einmal aktiviert, verstärkt Ihr Liebherr seine Leistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt. Danach schaltet sich SuperCool automatisch ab.




### LED-Beleuchtung im Inneren

Die LED-Seitenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von der Seite – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



### TouchControl

Eine Berührung reicht, um Ihr Liebherr-Gerät mit TouchControl auf 3 °C, 5 °C, 7 °C oder 9 °C einzustellen. So einfach – und effizient, denn der schlanke Knopf ist in den Innenraum integriert und schafft so mehr Platz für alle Ihre frischen Waren.



### DoorStop

Halten Sie Ihr Liebherr-Gerät frisch und geruchsfrei mit unserem einziehbaren DoorStop. Verhindert Gerüche, indem die Tür bei Nichtbenutzung offen bleibt. Sparen Sie Zeit und Energie.



### Griffmulde

Besonders und funktional: Dank der vertikal durchgängigen und ergonomisch angebrachten Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich integriert sich das moderne und puristische Design perfekt in Ihre grifflose Küche.




### Robuste Arbeitsplatte

Beim Kochen kann man nie genug Platz auf der Arbeitsfläche haben. Deshalb sind unsere Tischgeräte mit einer robusten und langlebigen Oberfläche ausgestattet, die sogar Kratzern standhält und so als Erweiterung der Arbeitsplatte dient.

## Technische Zeichnung

---



Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (15.11.2024)

