
Frissesség kompromisz- szumok nélkül

Fedezze fel gondtalanul használható készülékeinket, amelyek új mércét állítanak fel a frissentartási technológia, a hatékonyság és a dizájn terén.

LIEBHERR

Hűtés és mélyhűtés





Hűt. Megtakarít. Elkápráztat.

A hűtő- és fagyasztókészülékeknek minden nap, folyamatosan működniük kell, ezért mi mindig az energiafogyasztás és a zajkibocsátás csökkentésén dolgoztunk. Munkánk pedig meghozta gyümölcsét, hiszen ma már mi kínáljuk a piacon a legenergiatakarékosabb és legcsendesebb készülékeket.

Ezenkívül számos jól átgondolt frissentartási technológiát kínálunk, amelyek minden tárolási igényt kielégítenek, és segítenek Önnek abban, hogy élelmiszerei hosszabb ideig frissek maradjanak, és ezáltal csökkenthető legyen az élelmiszer pazarlás. Innovatív dizájn. Számos modell belseje már fekete rozsdamentes acélból készül – az elegáns BlackSteel belső igazán szemet gyönyörködtető megjelenést kölcsönöz készülékének.

Ez a rövid áttekintés csak néhány fontos témát mutat be, amelyek remekül bizonyítják: ha Liebherrt vásárol, biztos lehet benne, hogy a legmodernebb készüléket kapja – legyen szó a frissentartási technológiáról, a hatékonyságról vagy a dizájnról. Így Ön teljes mértékben hűtője tartalmára összpontosíthat. Mielőtt viszont sor kerülne erre, kellemes időtöltést kívánunk brosránk olvasásához, és a megannyi innováció felfedezéséhez.



Tartalom

- 6 Történetünk
- 8 Fenntarthatóság
- 10 Használati fázis
- 12 Frissentartási technológiák
- 16 Energiahatékonyság
- 18 10 éves gyártói garancia
- 20 Dizájn
- 22 SmartDevice
- 23 HNGRYnsite
- 24 OpenStage
- 25 Kényelem és ergonómia hűtés közben
- 26 Víz és jég
- 28 VarioTemp
- 29 Kényelem és rugalmasság – fagyasztás
- 30 AutoDoor
- 31 Dizájnújjak
- 32 Borhűtők
- 39 Rövid áttekintés:
Szabadonálló készülékek
Beépíthető készülékek
Bortároló készülékek
- 58 Tartozékok
- 59 A sorozatok leírása
- 60 A készülék leírása



A Liebherr szabadonálló és beépíthető készülékek teljes választékáról rövid áttekintést talál a 39. oldalon, vagy a weboldalunkon, ahol a Liebherr szakkereskedők is megtalálhatók: home.liebherr.com

Az innovációnak számos formája van.

Bármekkora térrel és bármilyen igényekkel rendelkezik, a Liebherr mindig a megfelelő választás. Akár egy fagyasztóládára, akár egy hűtőszekrényre van szüksége. Akár egy hatalmas side-by-side hűtő-fagyasztó készüléket, egy szabadonálló vagy beépített készüléket, vagy akár egy kis méretű, aláépíthető készüléket keres. Innovatív megoldásaink és a részletekre való odafigyelésünk minden esetben az Ön előnyére válik. Mindent úgy terveztünk, hogy biztosítsuk élelmiszereinek tartós frissességét.



Hűtőszekrények



Hűtő-fagyasztó készülékek



Side-by-side hűtő-fagyasztó készülékek



Fagyasztók



Fagyasztóládák



Pultra helyezhető és aláépíthető készülékek



Bortároló készülékek

Hűt. Megtakarít. Elkápráztat.

A hűtő- és fagyasztókészülékeknek minden nap, folyamatosan működniük kell, ezért mi mindig az energiafogyasztás és a zaj-kibocsátás csökkentésén dolgoztunk. Munkánk pedig meghozta gyümölcsét, hiszen ma már mi kínáljuk a piacon a legenergiatakarékosabb és legcsendesebb készülékeket.

Ezenkívül számos jól átgondolt frissentartási technológiát kínálunk, amelyek minden tárolási igényt kielégítenek, és segítenek Önnek abban, hogy élelmiszerei hosszabb ideig frissek maradjanak, és ezáltal csökkenthető legyen az élelmiszer pazarlás. Innovatív dizájn. Számos modell belseje már fekete rozsdamentes acélból készül – az elegáns BlackSteel belső igazán szemet gyönyörködtető megjelenést kölcsönöz készülékének.

Ez a rövid áttekintés csak néhány fontos témát mutat be, amelyek remekül bizonyítják: ha Liebherrt vásárol, biztos lehet benne, hogy a legmodernebb készüléket kapja – legyen szó a frissentartási technológiáról, a hatékonyságról vagy a dizájnról. Így Ön teljes mértékben hűtője tartalmára összpontosíthat. Mielőtt viszont sor kerülne erre, kellemes időtöltést kívánunk brosránk olvasásához, és a megannyi innováció felfedezéséhez.

Német tervezés – régen és most

Vállalatunk már 1954 óta gyárt és értékesít világszerte kiváló minőségű hűtő- és fagyasztókészülékeket. A szívünkben azonban még mindig egy családi vállalat vagyunk, németországi gyökerekkel. Itt folyik hosszú élettartamú termékeink fejlesztése is. A német tervezés – amely az alapítónkhoz fűződő való tartós kapcsolaton és a megannyi generáció egymásra épülő szakértelmén alapszik.



„Életem során megerősödött a hitem, mely szerint ha szilárdan elhatározod, hogy beleadsz mindent, és a legjobb tudásod szerint teljesíted az ügyfelek különböző kívánságait, olyan célok is elérhetők, amelyek elsőre szinte elérhetetlennek tűnnek. Ne hagyd, hogy a hullámvölgyek elbátortalanítsanak, hiszen hegyeket tudsz megmozgatni, ha hiszel magadban.”

Dr.-Ing. e. h. Hans Liebherr (1915 – 1993)



Az L 319 volt a Liebherr „mobil bemutatóterme” az 1960-as években. 1968-ig ez a speciálisan átalakított busz járta Nyugat-Németországot, hogy a legújabb felső-svábországi hűtő- és fagyasztókészülékeket népszerűsítse.



XRFBd 5220 ◊ Plus sorozat



Az első készülékeink 1954-ben kerültek le a gyártósorról Ochsenhausenben. Fő gyárunk pedig mind a mai napig itt található.

A minőség, amely 15 év után is minőség marad.

A minőségre való törekvésünk még a legapróbb részletekben is tetten érhető. Mielőtt például egy ajtózsánért engedélyezünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végigmennie. Az ajtózsánérhoz hasonlóan minden más funkcionális alkatrészt is alapos és intenzív tesztelésnek vetünk alá. Mindezt egyetlen céllal: annak biztosítása érdekében, hogy készülékeink hasznos élettartama legalább 15 év legyen.



G Made
in Germany

G German
Engineering

Utunk a jövő felé


Egy dolog közös az összes termék-innovációinkban: mindegyik a nagyobb fenntarthatóság felé vezető utunk egy fontos állomása. A felelősségvállalás legfontosabb alapértékeink egyike. Nálunk már évtizedes hagyománya van a környezetbarát termékek kutatásának és fejlesztésének. Ennek során pedig végig szem előtt tartjuk a termék teljes életciklusát.

Újrahasznosítás / ártalmatlanítás

Fenntartható körforgásos gazdaságra törekszünk, és termékeinket aktívan úgy tervezzük meg, hogy a bennük lévő anyagok újrafelhasználását maximalizáljuk azáltal, hogy könnyen szétválaszthatóvá tesszük őket.

Anyagok

Célunk, hogy minimalizáljuk üzleti tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását, és újrahasznosítható termékeket készítsünk úgy, hogy több megújuló és újrahasznosított anyagot használunk készülékeinkben, és csökkentjük a felhasznált anyag típusok mennyiségét. Ezt a törekvést pedig a termék egészében érvényesítjük.



Használati fázis

Úgy csökkentjük a környezetre gyakorolt hatásunkat, hogy továbbra is első osztályú, energiahatékony, rendkívül tartós és könnyen javítható termékeket kínálunk, amelyek használatát proaktív ügyfélszolgálatunkkal támogatjuk. Olyan termékeket és megoldásokat is kínálunk Önnek, amelyek segítenek csökkenteni az élelmiszer-pazarlást. Erről többet megtudhat a következő oldalakon.

Gyártás

A környezettudatos gyártásra törekszünk az üzemek energiafogyasztásának csökkentésével és a megújuló energiaforrások használatának növelésével. A felelősségteljes vízhasználattal, a hulladék minimalizálásával és a környezetszennyezés elkerülésével csökkentjük környezeti hatásainkat, figyelembe véve a CO₂-kibocsátást és sok más tényezőt is.*



*EcoVadis Gold

A vállalati felelősségvállalás kérdésével holisztikusan, a termék életciklusának minden szakaszában foglalkozunk. Erőfeszítéseinket a világ vezető CSR-értékelő intézete, az EcoVadis 2023-ban Gold minősítéssel jutalmazta. Büszkék vagyunk arra, hogy az EcoVadis által értékelt vállalatok legfelső 3 százaléka közé tartozhatunk.



Állítsa meg a pazarlást a Liebherr-rel

Évente mintegy 931 millió tonna élelmiszert dobnak ki világszerte¹. Ez egy átlagos háztartás esetében körülbelül 113 kg-ot jelent².



113 kilogramm²

A kidobott élelmiszerek mennyisége nagyjából a következő csoportokra osztható²:



50 %
friss gyümölcs
és zöldség



4 %
tejtermék



5 %
hús és hal



7 %
főtt étel és
készétel

Az élelmiszereknek nemcsak személyes és anyagi értéke van, hanem környezeti értéke is.

Az élelmiszer-termelés felelős a következőkért³:

25%

üvegházhatású gáz kibocsátásért globálisan

70%

frissvízfogyasztásért.

¹ UNEP Élelmiszerpazarlás-index jelentés (2021)



² Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (2021). Egy kétszemélyes németországi háztartás esetében

³ Our World in Data (2022)



Innovatív frissentartási technológiáinkkal és digitális megoldásokkal segíthetünk Önnek, hogy csökkenteni tudja az élelmiszer-pazarlást.

Az ideális hőmérséklet mellett az optimális páratartalom is elengedhetetlen az élelmiszer tökéletes tárolásához. A Liebherrnél egy olyan, innovatív frissentartó technológiát fejlesztettünk ki, amelyet évről évre tovább finomítunk. Így az ételek íze még több nap elteltével is friss marad, és nem veszítenek a bennük lévő vitaminokból és tápanyagokból sem. Minden élelmiszer-típushoz megvan a megfelelő frissentartási technológiánk:



DuoCooling

HNGRY nsite
powered by **LIEBHERR**

A Liebherr HNGRYnsite hűtőkamerával mindig szemmel tarthatja, hogy mi van a hűtőszekrényben, bárhol is van.



HNGRY alkalmazás:
Az alkalmazás segít a bevásárlások megszervezésében, illetve élelmiszerei szemmel tartásában és megfelelő tárolásában.

Easy Fresh

+10 nap

+8 nap

+3 nap

+10 nap

A napokban megadott összehasonlító adatok a rendes hűtőrészsel való összehasonlításra vonatkoznak.



EasyFresh – ideális a gyümölcsök és zöldségek tárolásához
Itt a gyümölcsök és zöldségek csomagolás nélkül is jól érzik magukat. Ha ugyanolyan a hőmérséklet, mint a hűtőrészben, és légmentesen le van zárva a rekesz, a saláta például hét nap után még mindig friss és ropogós.



BioFresh Professional HydroBreeze-zel – hűtsön úgy, mint egy profi
Egy hűvös pára, amely balzsamként takarja be a gyümölcsöket és zöldségeket, biztosítva a frissességük és állaguk megtartását – azt a bizonyos „wow-hatást” kölcsönözve gyümölcsjei és zöldségei számára a BioFresh-Professional rekeszben.



DuoCooling – nincs kiszáradás
Minden hűtő-fagyasztó készülék alapfelszereltsége. A két teljesen elkülönített hűtőkör gondoskodik arról, hogy a hűtő- és a fagyasztórész között ne történjen légcseré. Élelmiszerei nem száradnak ki, és nem adják át a szagokat.



BioFresh – a mi mindenesünk
A jól bevált BioFresh technológiának köszönhetően nem sokkal 0°C felett, jelentősen alacsonyabb hőmérsékleten tárolhatja az élelmiszereket, mint a készülék többi részében. A légzáró Fruit & Vegetable rekeszben az ideális páratartalomnak köszönhetően a gyümölcsök és zöldségek tovább maradnak frissek. A húsok, halak és tejtermékek legjobb tárolási helye a Meat & Dairy rekesz.



BioFresh Professional Fish & Seafood rekeszsel – mintha frissen fogott halat venne a piacról.
A különösen érzékeny élelmiszereket, mint a halak és a tenger gyümölcsei, a legjobb jeges hőmérsékleten és alacsony páratartalom mellett tárolni. Az állandó -2°C-os hőmérséklet a Fish & Seafood rekeszben ideális a hosszantartó, friss íz megőrzéséhez.



NoFrost – Nincs több leolvastás
Az automatikus leolvastási funkció garantálja a fagyasztott áru tartós frissességét. Az élelmiszerek közös tárolására sem lesz szükség a kézi leolvastás közben. Az állandóan optimális mélyhűtés megszakítás nélkül fenntartható.

+16 nap

+7 nap


+8 nap

Bio Fresh

+90 nap

Meat & Dairy rekesz

A napokban megadott összehasonlító adatok a rendes hűtőrészsel való összehasonlításra vonatkoznak.



Frissentartási technológiák

Bio
Fresh

+11 nap

+12 nap

+40 nap

+40 nap

+48 nap


Fruit & Vegetable rekesz

Energiahatékonyság



Maximális hatékonyság a Liebherr-rel

Mivel a hűtő- és fagyasztókészülékek a nap 24 órájában folyamatosan működnek, legfőbb környezetre gyakorolt hatásuk a használatuk közben felhasznált energiából fakad. Egy átlagos háztartás által felhasznált villamos energia körülbelül egyötödéért felelősek.¹



Készülékeink valódi mindentudók. Termékpalettánk összes modellje alacsony energiafogyasztása mellett lenyűgözően alacsony zajszintet biztosít, rengeteg helyet kínál az élelmiszerek számára, és intelligens érzékelőrendszereket a legjobb hűtés érdekében.



Energiafogyasztás

Készülékeink a hatékonysági rangsorokban előkelő helyet foglalnak el, de az is előfordul, hogy túlteljesítik a legmagasabb hatékonysági osztályt. Ez azt jelenti, hogy kímélik értékes környezeti erőforrásainkat és az Ön pénztárcáját is.



Zajszint

A konyhák egyre inkább életterünk részévé válnak. Ezért nem csak a maximális energiahatékonyságra törekszünk, hanem az észrevehetően csendesebb készülékek gyártására.



Hűtőkapacitás

Az extra nagy méretű fiókoktól a legkisebb részletekig ügyelünk arra, hogy a belső hűtőtérből egy liter se vesszen kárba, még a maximális energiahatékonyság ellenére sem.



Hűtés

Készülékeink intelligens érzékelőrendszerei folyamatosan az aktuális használathoz igazítják a hűtést – így hatékonyak és gazdaságosak a mindennapi használat során, de a heti bevásárlásra is mindig készen állnak.

¹ Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (2021). Egy átlagos németországi háztartás esetében.

Energiahatékonyság

További 10 százalékkal gazdaságosabb* mint a legmagasabb A energiahatékonysági osztályba tartozó készülékek: Ez azt jelenti, hogy szabadonálló hűtő-fagyasztó készülékünk még a Liebherr saját elvárásait is túlteljesítette.

Ez az ultrahatékony hűtő-fagyasztó készülék elegáns BlackSteel kialakításával az egyik legenergiahatékonyabb készülék. A funkciók minden igénynek eleget tesznek: A BioFresh rekeszek biztosítják, hogy ételei hosszabb ideig frissek maradjanak, az EasyTwist Ice pedig a tökéletesen hűtött italokról gondoskodik. A készülék zajkibocsátása pedig csupán 29 dB(A), így nagyon csendes.



A++ A

Ultra Efficient
A -10%

Ultra Silent

29 db(A)

CBNbsa10 575i Prime sorozat



Tudjon meg többet:
home.liebherr.com/bettertomorrow

* A 2019/2016/EU rendelet szerinti legmagasabb „A” energiahatékonysági osztály határértékével összehasonlítva (2023 júliusától).



Frissesség kompromisszumok nélkül

A megbízhatóság és a tartósság számunkra nem csak üres szavak. Hogy miért? Mert a Liebherrnél minden részletnek meg kell felelnie az általunk felállított szigorú követelményeknek. Minden funkcionális alkatrészt alapos és intenzív tesztelésnek vetünk alá. Ez addig tesszük, míg meg nem győződünk arról, hogy hűtő- és fagyasztókészülékeink a legjobb minőségűek.



* Ezt a garanciát ingyenesen biztosítjuk minden A, B és C energiahatékonysági osztályba tartozó szabadonálló hűtő-fagyasztó készülékhez, valamint minden A és B energiahatékonysági osztályba tartozó, teljesen beépített készülékhez. Gyártói garanciánk birtokában Önnek 10 évig semmilyen javítási vagy szervizköltséggel nem kell számolnia. További információk, regisztráció és garanciális feltételek: home.liebherr.com/guarantee

Ha készüléke nem tartozik a fenti energiahatékonysági osztályok egyikébe sem, akkor is élvezheti az 5 évre meghosszabbítható, ingyenes garanciát. Tudjon meg többet: home.liebherr.com/promotions



Biztosítsa be magának a 10 éves gyártói garanciát*:



Vásárolja meg

Vásárolja meg új Liebherr készülékét* egy Liebherr szakkereskedésben 2024. december 31-ig.



Regisztráljon

Regisztrálja készülékét 12 hónapon belül online űrlapunk vagy a SmartDevice alkalmazás segítségével.



Élvezze


Élvezze a 10 éves Liebherr gyártói garancia előnyeit és a hosszan tartó frissesség élményét.



A regisztrációhoz és a garanciális feltételek megtekintéséhez látogassa meg a home.liebherr.com/guarantee weboldalt

IRBbsbi 4170 Δ Peak sorozat

Foglaljon állást.



CBNbsd 578i Δ Peak sorozat

Szemrevaló kívül-belül:

BlackSteel belső terű készülékeink jól illenek konyhájába, ugyanakkor ki is tűnnek. A rendkívül kifinomult fekete rozsdamentes acél belső és külső exkluzív és figyelemfelkeltő megjelenést ad minden BlackSteel szabadonálló készüléknek (Peak és Prime sorozat), valamint a kiválasztott Peak beépíthető készülékeknek, amit minden alkalommal megcsodálhat, amikor kinyitja az ajtót.



Süllyesztett fogantyú

Így semmilyen fogantyú nem nyúlik be a térbe. Az elegáns, süllyesztett fogantyú tökéletes kiegészítője lesz elegáns, fogantyúmentes konyhájának.



Fogantyú nyitásmechánikával

A fogantyú lágyan illeszkedik kézmozdulataihoz, amivel még jobban megkönnyíti a kinyitást.



Tökéletes illeszkedés

Az InteriorFit segítségével szabadonálló készülékeink nemcsak illeszkednek a konyhába, de helyet is megtakarítanak – nem igényelnek oldalsó szellőzést a fal vagy a szomszédos bútorok mellett. Konyhájában csak a hűtőszekrény ajtaja látható. Minden más láthatatlan.

Black
Steel
Interior

IRBbsci 5170 Δ Peak sorozat



Mindig a legjobban összekapcsolva

Készülékeink vagy gyárilag rendelkeznek hálózati csatlakozómodullal, vagy utólagosan felszerelhetők a SmartDeviceBox-szal.

Így a SmartDevice alkalmazás nyújtotta megannyi előny mellett a hűtő- és fagyasztókészülékek okosotthon-rendszerekhez való csatlakoztatására is lehetőség nyílik. A fontos státusz- és riasztási jelzések így közvetlenül a mobiltelefonra érkeznek, például nyitva hagyott hűtőszekrényajtó esetén az ajtóriasztáson keresztül. SmartDevice alkalmazásunk azonban még ennél is többet nyújt: Az alkalmazás a készülékek egyszerű kezelése és távvezérlése mellett a Liebherr készülék használatára vonatkozó tippekkel is segíti Önt. Ezenkívül az egyes készülékekkel kompatibilis kiegészítőket, a garancia-hosszabbításhoz való hozzáférést és még sok mást is megtalál itt.




HNGRY: Mindennapi segítség a bevásárlás, tárolás és leltározás területén. Az alkalmazás segít a bevásárlások megszervezésében, illetve élelmiszerei szemmel tartásában és megfelelő tárolásában.



home.liebherr.com/getsmart

Itt töltheti le a SmartDevice alkalmazást:



Vásároljon tudatosan, és csökkentse a pazarlást

Nem számít, mi mindenre kell emlékeznie nap mint nap, a HNGRYnsite-tal és a HNGRY alkalmazással mindig tudni fogja, mi van a hűtőjében.

A HNGRYnsite a hűtőajtó minden becsukódásakor egy képet küld a HNGRY alkalmazásnak. Így biztosan csak azt fogja megvenni, amire tényleg szüksége van, és kevesebb ételt is fog kidobni. És hogy ez így is maradjon, a kamera három különböző méretű tartóval rendelkezik, így könnyen beilleszthető bármilyen hűtőszekrénybe.

HNGRYnsite

powered by **LIEBHERR**



Fedezze fel itt:
home.liebherr.com/hngrynsite

Frissesség zoom funkcióval

Ergonomikus fiókjaink rendkívül egyszerűen használhatók. Különösen könnyen hozzáférhetők, biztosítva a maximális láthatóságot.



Black
Steel
Interior

Az OpenStage fiókokkal ellátott, teljesen beépített hűtőszekrényünk BlackSteel belsővel is rendelhető a minőségi és kontrasztosabb megjelenés érdekében.




Egy italtartó hely. Két konfiguráció.

Az IRDe 51-ben a teleszkópos síneken elhelyezett praktikus kihúzható polc két kivehető palackosárral van ellátva a könnyű szállítás érdekében. Azonban egy egész italos rekesz is tárolható itt, ha több italnak kell hely.

Az aláépíthető modellek GlassLine polcai finoman húzódnak vissza egy önbehúzó mechanizmus segítségével. Az alsó részen lévő LiftUp-Box kihúzóskor kiemelkedik, így az élelmiszerek könnyebben kivehetőek.

Alakítsa át konyháját piaci standdá

A díjnyertes OpenStage fiókokat a csemegeboltok vitrinjei ihlették, hiszen egy pillantással átláthatja az összes tárolt élelmiszert. A hűtőszekrény teljes tartalma maximálisan áttekinthető és ergonomikusan, könnyen elérhető. Új mércét állítunk fel a könnyű használat és a dizájn terén. Az alsó részen három további BioFresh rekesz kínál tökéletes klímát a gyümölcsök és zöldségek, valamint a húsok, halak és tejtermékek tárolásához.



Egy pince a konyhában

Tároljon élelmiszereket, például burgonyát vagy italokat egyszerűen a Liebherr pincerekeszben. Tartalmaz egy kivehető kosarat, egy tárolótálcát és egy fiókot. A pincerekesz könnyedén kihúzható a teleszkópos síneken, és tompított zárómechanizmussal ellátott önbehúzó mechanizmussal záródik. A hőmérséklet +6°C és +14°C között állítható – attól függően, hogy milyen típusú élelmiszereket tárol.



Open
Stage



Kifejezetten a hideg italokhoz kialakítva

A Liebherr gondoskodik róla, hogy vendégei soha ne maradjanak tökéletesen hűtött ital nélkül. Ez pedig a beépített hidegvízforrásnak és a véget nem érő jégkészletnek köszönhető. Egyszerű megoldás ahhoz, hogy mindig kéznél legyen egy frissítő.



Jégkockakészlet még a legnagyobb partihoz is: az IceTower

A fagyasztószekrényben található IceTower új szintre emeli a fagyasztást, hiszen két nagy tárolóhellyel rendelkező rekeszt egyesít magában: az automatikus IceMakert, amely 8 kilogramm jeget készít, és egy további nagyméretű rekeszt – amely elég nagy ahhoz, hogy néhány családi pizza is beférjen függőlegesen. És mivel még nagyobb kényelmet szeretnénk nyújtani, mindkét rész egy teleszkópos sínrel ellátott, kihúzható polcon csúszik. És hogy a keze még ilyen sok fagyasztott áru mellett se hűljön ki teljesen, ezért jégkockalapátot is adunk hozzá.



Jégkockaeső az IceMakerrel

Az IceMakerrel naponta akár 130 jégkockát is készíthet, amelyek automatikusan két rekeszbe hullanak. A MaxIce funkció aktiválásával a jégkockakészítés még tovább gyorsítható, ha több vendég érkezett, mint vártuk. Az IceMakert a vízvezetékre kell csatlakoztatni. Ha nem áll rendelkezésre vízvezeték-csatlakozás, akkor egy víztartállyal felszerelt modell is választható.



Gyorsan kitöltheti a vizet a hosszú cipekedés helyett

Az InfinitySpring funkcióval kristálytiszta, hideg forrást varázsolunk a konyhájába, hogy mindig hidratált maradjon. A nehéz kartonok cipelését és a műanyag palackokat is elfelejtheti. Ezzel tehermentesíti a hátát és a környezetünket is. Egyszerű és fenntartható.



Jégkészítés pillanatok alatt: EasyTwist Ice

Készítsen azonnal egy adag jégkockát – vízvezeték-csatlakozás nélkül. Egyszerűen töltsön vizet a tartályba, fagyassza le és egy csavarással oldja ki a jégkockákat. Az EasyTwist Ice könnyen tisztítható, és már a Pure sorozattól kezdődően a legtöbb szabadonálló készülékbe beépítésre került. Vagy kiegészítő felszerelésként is gond nélkül beépíthető.



CBNsda 575i ◊ Prime sorozat

A NoFrost használatával többé nincs szükség leolvasztásra



No Frost

Az automatikus NoFrost leolvasztási funkció garantálja a fagyasztott áru tartós frissességét.

Az élelmiszerek köztes tárolására sem lesz szükség a kézi leolvasztás közben, mivel az ételek fagyasztása hűtött, visszaforgatott levegővel történik, és a levegő páratartalma is elvezetésre kerül. Ezáltal a fagyasztórekesz mindig fagymentes marad, és az élelmiszereket nem takarja be ezután a jég. Az állandóan optimális mélyhűtés bármilyen megszakítás nélkül fenntartható.

Kényelem és rugalmasság – fagyasztás



Easy Open

Nyissa ki az ajtót akár többször is, könnyedén: EasyOpen

Tapasztalt már ilyen jellegű problémát? Miután bepakolta a bevásárolt ételeket a fagyasztóba, észreveszi, hogy valamit kihagyott, és erősen meg kell húznia az ajtót, hogy újra kinyissa. Ez egy Liebherr-rel nem történik meg: az EasyOpen-nek köszönhetően az ajtót egymás után többször is kényelmesen és egyszerűen ki lehet nyitni.



Hűtőrekesz (-2 °C és +9 °C között)



Pincehőmérsékletű rekesz (+14 °C)




Fagyasztórekesz (-18 °C)

Vario Temp

Sokoldalú frissesség a fagyasztórekesznek köszönhetően, amely egyben hűtő is lehet.

A VarioTemp segítségével a fagyasztórekesz hűtőzónává vagy pincehőmérsékletű tárolórekeszé is alakítható.




Amikor a mínusz is egy nagy plusz

Nincs hely fagyasztónak a konyhában vagy otthonának más, fűtött helyiségeiben? Nagyszerű hírünk van: a FrostProtect rendszerrel minden alkatrész akár -15 °C-os hőmérsékletre is alkalmas, függetlenül attól, hogy milyen élelmiszereket tárol. Ha a környezeti hőmérséklet 0 °C alá csökken, fagyasztóink ugyanolyan hatékonyan működnek tovább, ugyanannyi energiát takarítanak meg, és ugyanolyan jól védik a fagyasztott élelmiszereket. Ez azt jelenti, hogy fűtetlen helyiségekben, például kerti fészerben vagy garázsban is elhelyezheti őket, így több hely marad a fontosabb dolgoknak.



Frost Protect

* A 2019/2016/EU rendelet szerinti legmagasabb, „A” energiahatékonysági osztály határértékével összehasonlítva (2023 júliusától).



Ismét egy fogantyúval kevesebb.

Az AutoDoor funkciónak hála a Liebherr készülékek tökéletesen illeszkednek a fogantyúmentes konyhaképbe, ugyanis automatikusan nyithatók az ajtóra koppintva, a SmartDevice alkalmazáson keresztül vagy épp hangvezérléssel.

Ráadásul az ajtó nem csak automatikusan nyílik, hanem minden tekintetben megkönnyíti az Ön dolgát azáltal, hogy a beállításokat az Ön igényeihez igazítja. Egyénileg választható ki a nyitási szög és az az idő, amíg az ajtó nyitva marad, mielőtt automatikusan becsukódik. Ha mégis kézzel szeretné nyitni és zárni beépíthető készülékeinket, természetesen továbbra is megteheti.



Tudjon meg többet a kiválasztott modellekhez elérhető automatikus ajtóorról a következő weboldalon: home.liebherr.com/autodoor

Kiváló dizájn. Amely díjat érdemel.

Készülékeink a legrangosabb dizájnzsűriket is lenyűgözték, és olyan jelentős díjakat nyertek, mint a German Design Award, az iF Award és a Red Dot Award. A letisztult Liebherr megjelenés és a lenyűgöző részletek stílusos háttérrel biztosítanak élelmiszereinek.



XRfst 5295 Δ Peak sorozat



Megőrzi a valódi ízezet.

Fedezze fel borhűtőinket – és tudja meg, hogyan tárolhatja és temperálhatja gyűjteményét tökéletes körülmények között, és hogyan őrizheti meg a borok esszenciáját.



Kiváló minőségű mérnöki munka a maximális élvezetért

A bor optimális tárolása öt lényeges tényezõn múlik. Ezek biztosítása érdekében a Liebherr innovatív mûszaki megoldásokat fejlesztett ki.

Az állandó hőmérséklet védi a bor jellegét.



**Temp
Protect
Plus**

A Liebherr borhűtői TempProtect Plus kettős hőmérséklet-védelemmel rendelkeznek.

A megfelelő páratartalom rugalmasan tartja a dugókat a bor védelme érdekében.



**Humidity
Select**

A HumiditySelect vagy a HumidityControl segítségével a Liebherr borhűtők páratartalma egyedileg szabályozható.

**Humidity
Control**

Az ultraibolya sugarak kizárása megvédi a bort a kedvezőtlen érési folyamatoktól.



**UV
Protect**

A Liebherr üvegajtós modellek egyedülálló, kétszeres vagy akár háromszoros, ultraibolya sugárzás ellen védő üvegezéssel rendelkeznek.

**UV
Protect
Plus**

Az idegen szagok kizárása megakadályozza, hogy azok elrontsák a bor ízét.



**Fresh
Air**

A Liebherr borhűtők FreshAir aktív-szénszűrője semlegesíti a nem kívánt szagokat.

A rezgések megakadályozása lehetővé teszi a bor zavartalan érlelését.



**Vibrate
Safe**

A Liebherr borhűtők a rezgésektől teljesen elszigetelt hűtőrendszerrel rendelkeznek.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1
Zone

Borhűtő szekrényeink ugyanazokat a feltételeket biztosítják, mint egy borospince. Ezekben a készülékekben állandó hőmérséklet uralkodik az egész belső térben. Ez szükség szerint +5°C és +20°C között állítható. A bortárolókat kifejezetten nagy üvegtárolásra, tárolásra és érlelésre tervezték, de nagyobb mennyiségű bor tárolására is alkalmasak a számukra ideális hőmérsékleten.



Páratartalom-szabályozás

A HumiditySelect segítségével a GrandCru modellek páratartalma két fokozatba állítható: páratlanítás vagy párasítás. A GrandCru Selection modellek rendelkeznek HumidityControl funkcióval. Ez lehetővé teszi a páratartalom beállítását 50% és 80% RH* közötti tartományban. Amennyiben a páratartalom 50% alá esik, a készülék automatikusan megkezdheti a párasítást.



LightColumn, egyoldalas

A LightColumn LED világítás üvegajtós készüléke tetejétől az aljáig fut, hogy minden bora tökéletesen látható legyen. Ünnepeles megvilágítást kölcsönöz GrandCru Selection bortároló szekrényének. Kiemelkedik továbbá szabályozható fényereje, mely vonzó megjelenést biztosít borgyűjteményének még akkor is, ha a készülék ajtaja zárva van.



Maximális palackkapacitás a nyaktól nyakig érő tárolásnak köszönhetően

Maximális kapacitás. A Liebherr bortároló szekrényei megkönnyítik növekvő borgyűjteménye rendszerezését. A kapacitás teljes kihasználása érdekében a belső teret úgy alakították ki, hogy borosüvegeit nyaktól nyakig tárolhassa a fapalcokon. Ez azt jelenti, hogy még az egyre növekvő borgyűjtemények számára is bőven van hely. Szóval nyugodtan folytassa a gyűjtést.



FreshAir aktívszénszűrő


Annak érdekében, hogy bora érlelődéséhez a legjobb levegőminőséget biztosítsa, minden Liebherr bortároló szekrény aktív szénszűrővel rendelkezik, amely megbízhatóan védi a bort minden szagtól. Ennek köszönhetően borai megőrzik zamatukat. Ahhoz, hogy ez hosszú ideig maradjon, a Liebherr hat havonta emlékezteti Önt a szűrő cseréjére, melyet Ön is könnyedén elvégezhet.

* Normál szobahőmérséklet mellett. Nagyon száraz / hideg környezetben, pl. pincehelyiségekben a rendszer támogatásához a tartozékínalatunkban található, személyre szabott víztálcát ajánljuk.



SommelierBoard

Az új bortemperáló szekrényeink abszolút csúcspontja. Van itt elég hely, hogy mindent megmutasson, ami a dekantáláshoz szükséges. A természetes bükkfából készült, kiváló minőségű polc rozsdamentes acél palacktartóval, dekantáló eszközök-höz való fadobozzal és a borospoharak temperálására szolgáló hellyel rendelkezik az extrán különleges élvezet érdekében.



LightTower

Most már az új bortemperáló szekrényeinkhez is elérhető: A két oldalon elhelyezett lámpák egyedi hangulatot adnak, és tökéletes rálátást biztosítanak a borokra. További speciális funkció a szabályozható bemutatófény, amely elegáns megvilágítást ad borainak – még zárt ajtó mellett is.



Süllyesztett függőleges fogantyú

A Vinidor Selection sorozat minden modellje süllyesztett függőleges fogantyúval rendelkezik, így ergonomikusan és kényelmesen nyitható bármilyen helyzetből. Az optikailag diszkrét fogantyúval ellátott modellek különösen jól illenek a fogantyú nélküli konyhákba és a nappali-étkező terekbe.



FlexFit fapalcok

Szinte bármilyen méretű és formájú borosüvegek biztonságosan tárolhatók itt: a kivehető farudak egyedileg helyezhetők el a keretben.



A bortárolásról és borhűtőinkről további információkat (többek között részletes modell-leírásokat) Liebherr szakkereskedőjénél vagy a Liebherr weboldalán beszerezhető speciális borászati kiadványunkban talál: home.liebherr.com/wine



WPgbi 7483 Vinidor Selection

2
Zones

Rendkívül sokoldalú bortemperáló hűtőszekrényeink két vagy három különálló hőmérsékleti zónával is használhatók, amelyek +5 °C és +20 °C között pontosan beállíthatók. Így a három különböző hőmérsékleti zónában egyszerre tárolhat vörösborokat, fehérborokat és pezsgőket ugyanabban a készülékben a számukra megfelelő hőmérsékleten.

3
Zones

A borok hosszú távú tárolásáról pedig a Vinidor Selection sorozat készülékeinek alsó részében található StorageZone gondoskodik. A hőmérsékleti zónák eltérő méretének és a hőmérséklet abszolút rugalmas beállításának köszönhetően ezek a készülékek minden egyedi borválasztékhoz illeszkednek.

Hűtés és mélyhűtés Rövid áttekintés



A Liebherr szabadonálló és beépíthető készülékek teljes választékát részletes termékleírásokkal együtt megtalálja weboldalunkon, ahol a Liebherr szakkereskedők is megtalálhatók:
home.liebherr.com

Szabadonálló készülékek



XRFst 5295 Δ Peak sorozat



SBSes 8496



XRFst 5295



XRFsd 5265




XRFsf 5220



XRFbd 5220

Típus/sorozat EEK



Side-by-Side hűtő-fagyasztó készülékek BioFresh Plus funkcióval

Típus/sorozat	EEK	Bio Fresh Plus	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
SBSes 8496 PremiumPlus												
SWTNes 4285	D											
SKBes 4380	D											

Típus/sorozat EEK



Side-by-Side hűtő-fagyasztó készülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval

Típus/sorozat	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
XRFst 5295 Peak												
SFNstd 529i	D											
SRBstc 529i	C											
XRFbs 5295 Peak												
SFNbsd 529i	D											
SRBbsc 529i	C											
XRFsd 5265 Prime												
SFNsdd 526i	D											
SRBsdd 526i	D											
XRCsd 5255 Prime												
SBNsdd 526i	D											
SRsdc 525i	C											
XRFsf 5245 Plus												
SFNsfd 5247	D											
SRBsfc 5220	C											

Side-by-Side hűtő-fagyasztó készülékek EasyFresh funkcióval

Típus/sorozat	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh Plus	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready	Wine
XRFsf 5220 Plus												
SFNsfd 5227	D											
SRsfd 5220	D											
XRFbd 5220 Plus												
SFNbdd 5227	D											
SRbdd 5220	D											



CBNstc 778i



CBNbsa 575i



CBNc 5223



CNSfd 7723



CNgwc 5723



CNC 5023

Típus/sorozat

EEK



BLU Hűtő-fagyasztó készülékek BioFresh Professional funkcióval

Típus	Sorozat	EEK	10 years warranty	Bio Fresh Professional	Hydro Breaze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
203 --91--	CBNste 8872 *	PremiumPlus	E											
202 --75--	CBNbsc 778i	Peak	C											
	CBNstc 778i	Peak	C											
	CBNsdb 775i	Prime	B											
186 --75--	CBNsdc 765i	Prime	C											
202 --60--	CBNstb 579i	Peak	B											
	CBNbsd 578i	Peak	D											
	CBNsda 575i	Prime	A											
	CBNbsa10 575i	Prime	A -10%											
	CBNbsa 575i	Prime	A											
	CBNbdc 573i	Plus	C											
	CBNsdc 573i	Plus	C											
	CBNbda 572i	Plus	A											
	CBNsda 572i	Plus	A											
	CBNa 572i	Plus	A											
	CBNsfc 57vi	Plus	C											
	CBNc 5723	Plus	C											
186 --60--	CBNsdc 522i	Plus	C											
	CBNbda 5223	Plus	A											
	CBNsda 5223	Plus	A											
	CBNsfc 5223	Plus	C											
	CBNc 5223	Plus	C											

Típus/sorozat

EEK



BLU Hűtő-fagyasztó készülékek EasyFresh funkcióval

Típus	Sorozat	EEK	10 years warranty	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker Water tank	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready
202 --75--	CNSfd 7723	Plus	D								
	CNd 7723	Plus	D								
202 --60--	CNsfc 574i	Plus	C								
	CNbdc 573i	Plus	C								
	CNsfc 573i	Plus	C								
	CNc 5724	Plus	C								
	CNbda 5723	Plus	A								
	CNsda 5723	Plus	A								
	CNsdb 5723	Plus	B								
	CNgbc 5723	Plus	C								
	CNgwc 5723	Plus	C								
186 --60--	CNbdb 5223	Plus	B								
	CNsdb 5223	Plus	B								
166 --60--	CNc 5023	Plus	C								
	CNsfc 5023	Plus	C								



RBbsc 528i



RBbsb 525i



RBa30 425i

Típus/sorozat	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breaze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

Hűtőkészülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval

Típus/sorozat	Model	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breaze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186	--60--	RBbsc 528i	Peak	C	■	■	■		■	■	
		RBbsb 525i	Prime	B					■	■	
		RBsdc 525i	Prime	C					■	■	
		RBsfc 5220	Plus	C							■
		RBsfd 5221	Plus	D				■*			■
		RBC 5220	Plus	C							■
126	--60--	RBa30 425i	Prime	A	■					■	

* 4 csillagos fagyasztőrekesssel



RDsfd 5220

Hűtőkészülékek EasyFresh funkcióval

Típus/sorozat	Model	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
186	--60--	RDsfd 5220	Plus	D		■



Rsdci 1621



Rc 1400



Re 1000


Típus/sorozat	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
---------------	-----	------------	-------------	-----------	--------------

Kompakt hűtőszekrények

Típus/sorozat	Model	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
85	--60--	Rsdci 1620	Plus	C		■
		Rsdci 1621	Plus	C		■
		Rci 1620	Plus	C		■
		Rci 1621	Plus	C		■
		Rdi 1620	Plus	D		■
		Rdi 1621	Plus	D		■
85	--55--	Rc 1400	Pure	C		■
		Rc 1401	Pure	C		■
85	--50--	Rd 1200	Pure	D		■
		Rd 1201	Pure	D		■
68	--55--	Re 1000	Pure	E		■

* 4 csillagos fagyasztőrekesssel

Az aktuális EU-energiacímkék elektromos készülékekhez



1. QR-kód a termék azonosításához az EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) EU-s adatbázisban.
2. A „modellazonosító” a termék manuális azonosításához az EPREL EU-s adatbázisban megtalálható, például a cikkszámra keresztül.
3. Az új hatékonysági skála A-tól G-ig. A „G” besorolás viszont csak a borhűtőkre vonatkozik.
4. Minden hűtőrekesz térfogatának* összege.
5. Minden hűtött tároló és hűtőrekesz térfogatának összege.
6. A zajszint ezen túl az „A” és „D” osztályok között kerül osztályozásra.

* A „volumen” megnevezés az aktuálisan érvényes a 2019/2016/EU rendeletben megadott „térfogat” kifejezésre vonatkozik.



FNC 727i



FNSdd 529i



FNd 465i



FNSddi 1624



Fci 1624



Fe 1003

Típus/sorozat	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Ice Maker	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-----	----------	------------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----	--------------	--------------------

Mélyhűtőkészülékek NoFrost funkcióval

Magasság	Típus/sorozat	Model	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Ice Maker	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
186	--70--	FNC 727i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 7227	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNd 7227	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■	■
166	--70--	FNC 707i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 7026	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNd 7026	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■	■
146	--70--	FNC 667i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNa 6625	Plus	A	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 6625	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■	■
186	--60--	FNSdd 529i	Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 527i	Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNd 525i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■
166	--60--	FNC 507i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 505i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNd 505i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■
146	--60--	FNC 467i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 465i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNd 465i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■
126	--60--	FNb 425i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■	

Típus/sorozat	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
---------------	-----	----------	-------------	---------------	-----	--------------

Aláépíthető fagyasztókészülékek

Magasság	Típus/sorozat	Model	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
85	--60--	FNSddi 1624	Plus	D	■	■	■	■
		FNdi 1624	Plus	D	■	■	■	■
		Fci 1624	Plus	C	■	■	■	■
68	--55--	Fe 1003	Pure	E	■	■	■	■



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Típus/sorozat	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
---------------	-----	------------	-------------	-------------	---------------	-----

Fagyasztóládák

Magasság	Típus/sorozat	Model	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
83	--168--	CFd 2505	Plus	D	■	■	■	■
83	--126--	CFd 2085	Plus	D	■	■	■	■
83	--105--	CFc 1875	Plus	C	■	■	■	■



Az EU által finanszírozott LABEL2020 és BELT projektek online felületein ellenőrizheti termékeink hatékonyságát. A tool.label2020.eu weboldalon megtekintheti és összehasonlíthatja az elektromos készülékek energiafogyasztását és sok egyéb termékadatát. A kalkulátor figyelembe veszi az áram piaci árát, és a teljes élettartamra levetítve számítja ki a költségeket. Az összehasonlítás alapján: a Liebherr megéri!

Beépíthető készülékek

Side by Side

Az Ön saját frissességeközpontja

Kombinálja Liebherr beépíthető készülékét a legnagyobb rugalmassággal, hogy az minden igényének megfeleljen. Számos modellünk függőlegesen és / vagy vízszintesen is kombinálható, hogy egyedi frissentartó központot hozzon létre, megfeleljen minden tárolással szemben támasztott igénynek.

Kérdezze Liebherr szakkereskedőjét vagy konyhastúdióját a Liebherr side-by-side koncepcióról.

EWTdf 1653 Vinidor | IRci 3950 ◊ Prime sorozat
IFNci 3954 ◊ Prime sorozat | SIBa20i 3950 ◊ Prime sorozat



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7871

Típus/sorozat	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
---------------	-----	-----------	----------	-------------	-----------

Beépíthető hűtő-fagyasztó készülékek

↑ 203 ↓	← 91,5 →	Típus/sorozat	Model	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
		ECBNe 8872	PremiumPlus	A	■	■	■	■
		ECBNe 8870	PremiumPlus	A	■	■	■	■
		ECBNe 8871	PremiumPlus	A	■	■	■	■
↑ 203 ↓	← 76,2 →	ECBNe 7870	PremiumPlus	A	■	■	■	■
		ECBNe 7871	PremiumPlus	A	■	■	■	■

↑ A Liebherr készülékek általában jobb oldali (cserélhető) ajtópanntal rendelkeznek.

↑ Azoknál a modelleknél, ahol az ajtópannt nem cserélhető, a bejegyzés a bal oldali zsanérral rendelkező modelleket is jelzi



ICBNci 5183



ICBNbsci 5173



ICBbi 5152

Típus/sorozat	EEK	10 éves garancia	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-----	------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	----------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Beépíthető hűtő-fagyasztó készülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval

↑ 178 ↓	← 56-57 →	Típus/sorozat	Model	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
		ICBNci 5183	Peak	C	■	■				■		■	■	■	■
		ICBNbsci 5173	Peak	C	■	■				■		■	■	■	■
		ICBNdi 5173	Peak	D	■	■	■			■		■	■	■	■
		ICBNdi 5163	Prime	D				■		■		■	■	■	■
		ICBNci 5153	Prime	C				■		■		■	■	■	■
		ICBNdi 5123	Plus	D				■		■		■	■	■	■
		ICBci 5182	Peak	C	■	■					■	■	■	■	■
		ICBbi 5152	Prime	B	■			■			■	■	■	■	■
		ICBbi 5122	Plus	B	■			■			■	■	■	■	■
		ICBSd 5122**	Plus	D				■			■				■



ICNbsci 5173



ICNd 5133



ICNSd 5123

Beépíthető hűtő-fagyasztó készülékek EasyFresh funkcióval

↑ 178 ↓	← 56-57 →	Típus/sorozat	Model	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Brezze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
		ICNbsci 5173	Peak	C					■	■		■	■	■	■
		ICNci 5173	Peak	C					■	■		■	■	■	■
		SICNdi 5153	Prime	D					■	■		■	■	■	■
		ICNdi 5153	Prime	D					■	■		■	■	■	■
		ICNd 5133	Plus	D					■	■		■	■*	■	■
		ICNc 5123	Plus	C					■	■		■	■	■	■
		ICNSd 5123**	Plus	D					■	■		■	■	■	■
		ICc 5123	Plus	C					■	■		■	■	■	■

*Vízartályos IceMaker

**Csúszószerűen fixen rögzített ajtó helyett



IRBPbsci 5170



IRBdi 5181



IRbi 3951

Típus/sorozat	EEK	10 éves garancia	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-----	------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Beépíthető hűtőkészülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval

↑	↓	–56-57–	Típus/sorozat	Peak	EEK	10 éves garancia	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
178			IRBAC 5190-001	Peak	C			■	■				■	■	■
			IRBAC 5190-617	Peak	C			■	■				■	■	■
			IRBAC 5171-001	Peak	C			■	■		■*		■	■	■
			IRBAC 5171-617	Peak	C			■	■		■*		■	■	■
			IRBci 5180	Peak	C			■	■				■	■	■
			IRBdi 5181	Peak	D			■	■	■	■*		■	■	■
			IRBbsci 5170	Peak	C			■	■				■	■	■
			IRBbsci 5171	Peak	C			■	■		■*		■	■	■
			IRBPci 5170	Peak	C					■			■	■	■
			IRBPbsci 5170	Peak	C					■			■	■	■
			IRBdi 5170	Peak	D			■	■	■			■	■	■
			IRBci 5170	Peak	C			■	■				■	■	■
			IRBci 5171	Peak	C			■	■		■*		■	■	■
			IRBci 5150	Prime	C					■			■	■	■
			IRBci 5151	Prime	C					■	■*		■	■	■
			IRCBc 5121	Plus	E					■	■*		■	■	■
			IRBd 5120	Plus	D					■			■	■	■
			IRBd 5121	Plus	D					■	■*		■	■	■
158			IRBdi 4851	Prime	D					■	■*		■	■	■
140			IRBbsbi 4570	Peak	B		■	■	■				■	■	■
			IRBbi 4570	Peak	B		■	■	■				■	■	■
			IRBci 4571	Peak	C			■	■		■*		■	■	■
			IRBci 4550	Prime	C					■			■	■	■
			IRBci 4551	Prime	C					■	■*		■	■	■
			IRBc 4520	Plus	C					■			■	■	■
			IRBc 4521	Plus	C					■	■*		■	■	■

* 4 csillagos fagyasztórekesszel

A Liebherr készülékek általában jobb oldali (cserélhető) ajtópánttal rendelkeznek.

Azoknál a modelleknél, ahol az ajtópánt nem cserélhető, a bejegyzés a bal oldali zsanérral rendelkező modelleket is jelzi

Típus/sorozat	EEK	10 éves garancia	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
---------------	-----	------------------	------------------------	--------------	----------------	-----------	------------	-------------	-------------	-----------	--------------	--------------------

Beépíthető hűtőkészülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval

↑	↓	–56-57–	Típus/sorozat	Peak	EEK	10 éves garancia	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
122			IRBAb 4170-001	Peak	B			■	■	■				■	■	■
			IRBAb 4170-617	Peak	B			■	■	■				■	■	■
			IRBbsbi 4170	Peak	B			■	■	■				■	■	■
			IRBbi 4170	Peak	B			■	■	■				■	■	■
			IRBbi 4171	Peak	B			■	■	■		■*		■	■	■
			IRBci 4150	Prime	C					■			■	■	■	■
			IRBci 4151	Prime	C					■		■*		■	■	■
			IRBc 4120	Plus	C					■			■	■	■	■
			IRBc 4121	Plus	C					■		■*		■	■	■
102			IRBbi 4050	Prime	B					■			■	■	■	■
			IRBc 4020	Plus	C					■			■	■	■	■
88			SlBa20i 3950	Prime	A -20%					■			■	■	■	■

Beépíthető hűtőkészülékek EasyFresh funkcióval

↑	↓	–56-57–	Típus/sorozat	Peak	EEK	10 éves garancia	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
178			IRCe 5121	Plus	E						■	■*		■	■	■
			IRDdi 5120	Plus	D						■	■*		■	■	■
			IRDdi 5121	Plus	D						■	■*		■	■	■
122			IRc 4120	Plus	C						■	■*		■	■	■
			IRc 4121	Plus	C						■	■*		■	■	■
			IRSe 4100**	Pure	E						■	■*		■	■	■
			IRSe 4101**	Pure	E						■	■*		■	■	■
102			IRd 4020	Plus	D						■	■*		■	■	■
			IRd 4021	Plus	D						■	■*		■	■	■
88			IRbi 3951	Prime	B						■	■*		■	■	■
			IRci 3950	Prime	C						■	■*		■	■	■
			IRc 3920	Plus	C						■	■*		■	■	■
			IRc 3921	Plus	C						■	■*		■	■	■
			IRd 3900	Pure	D						■	■*		■	■	■
			IRd 3901	Pure	D						■	■*		■	■	■
			IRe 3900	Pure	E						■	■*		■	■	■
			IRe 3901	Pure	E						■	■*		■	■	■
			IRSe 3900**	Pure	E						■	■*		■	■	■
			IRSe 3901**	Pure	E						■	■*		■	■	■

Dekorlemezzel ellátható készülékek

↑	↓	–56-57–	Típus/sorozat	Peak	EEK	10 éves garancia	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
122			DRe 4101	Pure	E						■	■*		■	■	■
88			DRe 3900	Pure	E						■	■*		■	■	■
			DRe 3901	Pure	E						■	■*		■	■	■

* 4 csillagos fagyasztórekesszel

**Csúszószereléssel rögzített ajtó helyett



SIFNbsdi 5188



SIFNdi 4155



IFNd 3924

Típus/sorozat

EEK



Beépíthető fagyasztókészülékek

Magasság	Modell	EEK	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
178	SIFNAd 5188-001 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	SIFNAd 5188-617 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	SIFNbsdi 5188 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	SIFNdi 5188 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	SIFNdi 5178 Peak	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	SIFNSe 5128** Plus	E	■	■	■	■	■	■	■	■	■
140	SIFNdi 4556 Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	SIFNdi 4155 Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
88	IFNci 3954 Prime	C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	IFNd 3924 Plus	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	IFsd 3904** Pure	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	IFd 3904 Pure	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■
72	IFNbi 3553 Prime	B	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	IFNd 3503 Pure	D	■	■	■	■	■	■	■	■	■

A Liebherr készülékek általában jobb oldali (cserélhető) ajtópánttal rendelkeznek.

Azoknál a modelleknél, ahol az ajtópánt nem cserélhető, a bejegyzés a bal oldali zsanérral rendelkező modelleket is jelzi



UIKo 1560



UIKP 1554



UIK 1510

Típus/sorozat

EEK



Pult alá helyezhető hűtőkészülékek

Magasság	Modell	EEK	Bio Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88	SUIB 1550 Premium	A	■	■	■	■	■
	UIKo 1560 Premium	E	■	■	■	■	■
	UIKo 1550 Premium	E	■	■	■	■	■
	UIKP 1550 Premium	D	■	■	■	■	■
	UIKP 1554 Premium	D	■	■	■	■	■
	UIK 1510 Comfort	E	■	■	■	■	■
82	UIK 1514 Comfort	E	■	■	■	■	■
	UK 1720*** Comfort	E	■	■	■	■	■
82	UK 1524*** Comfort	E	■	■	■	■	■
	UK 1414*** Comfort	E	■	■	■	■	■

* 4 csillagos fagyasztórezekessel



SUIGN 1554



SUIG 1514



UG 1211

Beépíthető fagyasztókészülékek

Magasság	Modell	EEK	No Frost	Smart Frost	Soft System	LiftUp Box
82-88	SUIGN 1554 Premium	D	■	■	■	■
	SUIG 1514 Comfort	D	■	■	■	■
82	UG 1211*** Comfort	E	■	■	■	■

Csúszózsánérral fixen rögzített ajtó helyett | *dekorlemezrel ellátható

Bortároló készülékek



WPgbi 5283 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WTeS 1672

Típus/sorozat

EEK



Szabadonálló borteperáló szekrények

Magasság	Árnyék	Típus/sorozat	Model	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Capacity
201	-70-	WPgbi 7483	Vinidor Selection	F A G		■	■	■**			■	■	■	■	145
		WPgbi 7473	Vinidor Selection	F A G		■	■	■**			■		■	■	182
		WPgbi 7472	Vinidor Selection	F A G	■		■	■**			■		■	■	204
185	-60-	WPgbi 5283	Vinidor Selection	F A G		■	■	■**			■	■	■	■	85
		WPgbi 5273	Vinidor Selection	F A G		■	■	■**			■		■	■	104
		WPgbi 5272	Vinidor Selection	F A G	■		■	■**			■		■	■	106
165	-60-	WPbsi 5252	Vinidor	F A G	■		■	■			■		■	■	155
		WSbsi 5252	Vinidor	F A G	■		■	■			■		■	■	155
		WPbsi 5052	Vinidor	F A G	■		■	■			■		■	■	131
82	-60-	WTeS 1672	Vinidor	G A	■		■	■		■				34	

* Bordeaux-i palackok maximális kapacitása (0,75 l) a következő alapján: M: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.
** A StorageZone-ban

A hatékonysági osztályok teljes listáját az 57. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a rendelet szerint. A típusok részletes leírásait a home.liebherr.com weboldalon találja

Modellek áttekintése – Bortároló szekrények



WSbli 7731



WPbli 5231



WPbli 4201

Típus/sorozat

EEK



Szabadonálló bortároló szekrények

Magasság	Árnyék	Típus/sorozat	Model	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Capacity
204	-75-	WSbli 7731	GrandCru Selection	F A G			■					■	324
188	-60-	WPbli 5231	GrandCru Selection	F A G	■	■	■				■	■	229
		WSbli 5231	GrandCru Selection	F A G	■		■				■		229
168	-60-	WPbli 5031	GrandCru Selection	F A G	■	■	■				■	■	196
		WSbli 5031	GrandCru Selection	F A G	■		■				■		196
148	-60-	WPbl 5001	GrandCru	F A G	■	■		■			■		196
		WSbl 5001	GrandCru	F A G	■			■				■	196
128	-60-	WPbl 4601	GrandCru	F A G	■	■		■			■		166
		WSbl 4601	GrandCru	F A G	■			■				■	166
89	-60-	WPbl 4201	GrandCru	F A G	■	■		■			■		141
		WSbl 4201	GrandCru	F A G	■			■				■	141
89	-60-	WKb 1812	Vinotek	G A	■	■		■	■				66
		WKr 1811	Vinotek	F A G	■			■					66



WKes 653



ZKes 453


Típus/sorozat

EEK



Szabadonálló kompakt készülékek

Magasság	Árnyék	Típus/sorozat	Model	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	Capacity
61	-43-	WKes 653	GrandCru	F A G	■			■			12
		ZKes 453	Humidor	F A G		■		■		■	



Bordeaux-i palack mérete (0,75 l)
Minden palackkapacitás-információ ezeken a méreteken alapul.

* Bordeaux-i palackok maximális kapacitása (0,75 l) a következő alapján: M: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.



EWTgb 3583



EWTdf 2353



EWTgw 1683

Típus/sorozat	E EK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
---------------	------	--------	---------	------------	-----------------	------------	-------------	----------	--

Beépített bortemperáló szekrények

↑	↓	→	←	Típus/sorozat	E EK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
178		→	←	EWTgb 3583 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	83
		→	←	EWTgw 3583 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	83
		→	←	EWTdf 3553 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	80
122		→	←	EWTgb 2383 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	51
		→	←	EWTgw 2383 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	51
		→	←	EWTdf 2353 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	48
88		→	←	EWTgb 1683 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	33
		→	←	EWTgw 1683 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	33
		→	←	EWTdf 1653 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	30



WKEgb 582



WKEgw 582



WKEes 553

Beépített bortároló szekrények

↑	↓	→	←	Típus/sorozat	E EK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
45		→	←	WKEgb 582 GrandCru	G A		■	■	■	■	■	■	18
		→	←	WKEgw 582 GrandCru	G A		■	■	■	■	■	■	18
		→	←	WKEes 553 GrandCru	G A		■	■	■	■	■	■	18



UWTgb 1682



UWTes 1672



UWKes 1752

Munkalap alatti borhűtő


↑	↓	→	←	Típus/sorozat	E EK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect	Soft System	Tip Open	
82-87		→	←	UWTgb 1682 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	34
		→	←	UWTes 1672 Vinidor	G A		■	■	■	■	■	■	34
		→	←	UWKes 1752 GrandCru	G A	■		■	■	■	■	■	46

*Bordeaux-i palackok maximális kapacitása (0,75 l) a következő alapján: M: 300,5 mm, ø: 76,1 mm. A típusok részletes leírásait a home.liebherr.com weboldalon találja

Speciális követelmények

A borhűtőknek ugyanazoknak az uniós előírásoknak kell megfelelniük, mint az élelmiszerek tárolására szolgáló hűtő- és fagyasztókészülékeknek. A megbízható bortárolásra és temperálásra vonatkozó elvárások azonban sokkal többet követelnek meg a teljesítmény tekintetében. Ezért a piacon kapható borhűtők többsége a G energiahatékonysági osztályba tartozik.

Az aktuális EU-energiacímke* borhűtő szekrényekhez:





1. A QR-kód a termék azonosításához az EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) EU-s adatbázisban.
2. A „modellazonosító” a termék manuális azonosításához az EPREL EU-s adatbázisban megtalálható, például a cikkszámmon keresztül.
3. A hatékonysági skála A-tól G-ig. A „G” besorolás csak a borhűtőkre érvényes.
4. Maximális tárolókapacitás.
5. A zajszint ezen kívül az A és D osztályok között kerül osztályozásra.

Legjobb energiahatékonyság

A Liebherr számára különösen fontos a fenntarthatóság. Bortároló szekrényeink kategóriájukban a leghatékonyabbak közé tartoznak. Míg a legtöbb gyártó G osztályú modelleket kínál, a legtöbb borhűtőnk már az F és E energiahatékonysági osztályba tartozik, sőt egyikük már a D osztályba is.

Energiahatékonysági osztályok eloszlása 2023-ban:



* A 2019/2016/EU rendelet szerint

** Forrás: EPREL 2023

Praktikus tartozékok minden igényhez

Fedezze fel a Liebherr tartozékkínálatának sokszínűségét, és tegye egyszerűbbé a hétköznapjait.



VarioSafe és palacktartó



FlexSystem



Palacktartó



Fedeles jégkockatartó



FreshAir aktív szén szűrő

Megtisztítja az átáramló levegőt, és gyorsan megköti a kellemetlen szagokat. A szűrő egyszerűen cserélhető és optimális levegőminőséget biztosít.



SmartDeviceBox

A SmartDeviceBox utólag is beszerelhető, amelyvel Liebherr készülékét az internethez csatlakoztathatja. A SmartDeviceBox néhány kézmozdulattal beépíthető, és használatával azonnal feltárul a digitális lehetőségek egész univerzuma.



HNGRYnsite

A Liebherr HNGRYnsite hűtőkamerával és a HNGRY alkalmazással mindig szemmel tarthatja, hogy mi van a hűtőszekrényében, bárhol is van.

A jobb áttekinthetőségért – még mielőtt kinyitja a hűtőszekrényt

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Melyik készülék az igazi számomra? Ezt a kérdést nem mindig könnyű megválaszolni, amikor új készüléket vásárol. Ezért megkönnyítettük Önnek a termékválasztékunkban való eligazodást azzal, hogy hűtő- és fagyasztókészülékeinket négy sorozatra osztottuk.



Tartozékainkat és az álmokészülékét is megtalálja online, a Liebherr-Hausgeräte webáruházban: home.liebherr.com/shop vagy Liebherr szakkereskedésében.



○ Pure sorozat

A Pure az alapsorozatunk: egyszerű, letisztult, tökéletesen felszerelt, és megfelel minden alapvető követelménynek. A Pure sorozat készülékei csak az alapfunkciókkal rendelkeznek, de természetesen rendelkeznek a Liebherr által képviselt legmagasabb minőséggel.



◇ Plus sorozat

A Plus sorozat a Pure sorozatra épül, és számos további, lenyűgöző részlettel láttuk el. A „Plus” itt elsősorban az extra kényelmet jelenti. Ezek a készülékek nemcsak elsőrendűen hűtenek és fagyasztanak, hanem a kis dolgokban is okosabbak. Ez azt jelenti, hogy sok kétkezi feladatot könnyítenek meg.

○ Prime sorozat

A Prime sorozat már jelentősen nemesebb. Dizájnja és anyagai révén különleges benyomást kelt. A szabadonálló készülékek belsejében kiváló minőségű anyagokat használunk, például rozsdamentes acélt. A sorozat készülékei azonban a különleges világítási megoldások miatt is vonzzák a tekintetet.



△ Peak sorozat

A Peak sorozat a csúcscategóriás sorozatunk. A legjobbat a legjobbal kombináltuk. Kompromisszumok nélkül. Az innovatív Liebherr technológia találkozási pontja a csúcscategóriás formatervezéssel és kényelmi megoldásokkal. A sorozat készülékei azoknak készültek, akik mindkettőre vágyanak.

Frissentartási technológiák

- Bio Fresh Professional** A BioFresh Professional segítségével Önnek még több lehetősége nyílik az élelmiszerek tárolásának módjait illetően.
- Hydro Breeze** Professzionális hűtés: A hűvös pára és a Fruit & Vegetable rekesz valamivel 0°C feletti hőmérséklete hosszabb eltarthatóságot biztosít, és mesés látványt kelt.
- Fish & Seafood** A Fish & Seafood rekesz optimális -2°C-os hőmérsékleten tárolja a halat és a tenger gyümölcseit, ugyanolyan szakszerűen, mint a halkereskedő.
- Bio Fresh** 0°C feletti hőmérsékleten és ideális páratartalom mellett a gyümölcsök, zöldségek, húsok, halak és tejtermékek sokkal tovább maradnak frissek, mint a szokásos hűtőrekeszekben.
- Easy Fresh** A szabályozható páratartalom is meghosszabbítja a gyümölcsök és zöldségek frissességét.
- No Frost** Fagymentes kényelem.
- Smart Frost** Sokkal ritkább leolvasztás.
- Stop Frost** Ritkább leolvasztás és a fedél egyszerűbb felnyitása a vákuum hiányának köszönhetően.

Kényelem és rugalmasság

- Soft System** Kimondottan finom ajtózárási mód, amely még teljes töltöttség esetén is automatikusan történik 30° nyitási szögig.
- LiftUp Box** A LiftUp-Box segítségével a lehető legjobban használhatja ki a kihúzható fiók alatti tárolóhelyet. A fiók kihúzása után a LiftUp-Box felfelé csúszik a készülék alján lévő helyről, lehetővé téve az ételek kényelmes eltávolítását.
- Easy Open** Az EasyOpen-nek köszönhetően a fagyasztószekrény ajtaját egymás után többször is kényelmesen és egyszerűen ki lehet nyitni.
- Frost Protect** Fagyasztóink alacsony hőmérsékleten is képesek működni, ami azt jelenti, hogy akár fűtlen helyiségekbe is telepíthetők, ahol a környezeti hőmérséklet akár -15 °C (minimális hőmérséklet) is lehet.
- Auto Door** Világszerte egyedülálló: Az AutoDoor lehetővé teszi az ajtó kinyitását szóbeli utasításra, kopogtatásra és okostelefonnal* – vagy egyszerűen csak kézzel.

Víz és jég

- Ice Maker** Automatikus IceMaker vízvezeték csatlakozással.
- Ice Maker Water tank** Automatikus IceMaker víztartállyal, ha a vízvezeték-csatlakozás nem áll rendelkezésre vagy az ügyfél nem igényli.
- Easy Twist Ice** Varázslatosan gyors és egyszerű jégkockakészítés: Töltsön vizet a tartályba, fagyassza le és egy csavarással oldja ki a kész jégkockákat (szabadonálló készülékek).

Bor

- 1 Zone** Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5°C és +20°C között állítható.
- 2 Zones** Két hőmérsékleti zónával, egymástól függetlenül és pontosan állítható +5°C és +20°C között.
- 3 Zones** Három hőmérsékleti zónával, egymástól függetlenül és pontosan állítható +5°C és +20°C között.
- Glass Door** Lásson rá a teljes borkollekciójára a színezett, UV-szűrős biztonsági üvegen keresztül.
- Humidity Control** A páratartalom aktívan szabályozható 5%-os lépésekben 50% és 80% RH között**.
- Humidity Select** A páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas.
- UV Protect Plus** Háromszoros védelem: Egy réteg színezett üvegből és két réteg gözzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a napfényel szemben.
- UV Protect** Kettős védelem: Egy réteg színezett üvegből és egy réteg gözzel felhordott fémből áll, mely hatékony védelmet biztosít a napfényel szemben.
- Sommelier Board** A dekoratív bemutatáshoz és dekantáláshoz: fapalc rozsdamentes acél palacktartóval, fadóboz a dekantáló eszközök számára, és hely a borospoharak temperálásához.

Csatlakoztathatóság

- Smart Device** A beépített SmartDeviceBox lehetővé teszi a készülék vezérlését és a kiegészítő szolgáltatások használatát számítógépen és mobilkészüléken keresztül.
- Smart Device ready** A SmartDeviceBox utólag is beépíthető, így a készüléket számítógépeken és mobilkészüléken keresztül is vezérelheti, illetve további szolgáltatásokat vehet igénybe. Tartozékként kapható.

Speciális termékcsoportok

- Outdoor** Ez a Liebherr a rozsdamentes és időjárásálló anyagoknak, a masszív felépítésnek és az értékes alkotórészeknek köszönhetően ideális a kültéri használatra.
- Wine** Tökéletes körülmények a finom borok számára, egyedülálló tárolási és temperálási funkciókkal.
- Cigar** Innovatív funkciók és tökéletes klíma a finom szivarok számára.

Ultrahatékony modellek

- Ultra Efficient A -10%**
 - Ultra Efficient A -20%**
 - Ultra Efficient A -30%**
- Még gazdaságosabb¹, mint a legmagasabb, A energiahatékonysági osztályba tartozó készülékek, amellyel a Liebherr új mércét állít fel az iparágban.

¹ A 2029/2016/EU rendelet szerinti legmagasabb „A” energiahatékonysági osztály határértékével összehasonlítva (2023 decemberétől).

* A SmartDevice/Smart alkalmazáson keresztül is használható. | ** Normál szobahőmérséklet mellett. Nagyon száraz/hideg környezetben, pl. pincehelyiségekben a rendszer támogatásához a tartozékínalatunkban található, egyedi víztartályt ajánljuk. | *** További készülékvariációkkal kapcsolatos információkat és részletes modellt-leírásokat a következő weboldalon talál: home.liebherr.com



BluRoX

Vákuumperlit-technológiánk egy olyan innováció, amely örökre megváltoztatja a hűtést és fagyasztást. Bemutatjuk a BluRoX-ot.



FNb 505i ◊ Prime sorozat



Az első hibrid modell BluRox-szal az ajtóban, valamint az első NoFrost fagyasztó (165 cm) B energiahatékonysági osztályban.



Tudjon meg többet erről az izgalmas technológiáról és a BluRoX előnyeiről az alábbi oldalon: home.liebherr.com/blurox

home.liebherr.com

Technikai változtatások, tévedések joga fenntartva. A képi és szöveges tartalmakban eltérések lehetnek. A színbeli eltérések a nyomtatás következményei. Az aktuális információ elérhető a home.liebherr.com/honlapon.
Printed in Croatia by Stega Tisak. 7943 327-04/ 02.24/ HU



FSC® C165944