

HMTvh 1511

Chladnička na lieky s konvekčným chladením
Perfection



Objem brutto/netto	137/97 l
Vonkajšie rozmery mm (š/h/v)	597/605/819
Vnútorne rozmery mm (š/h/v)	450/460/620
Spotreba energie za 365 dní	187 kWh ¹
Teplota okolia	+10 °C do +35 °C
Tepelný výkon	208 kJ/h
Chladiaci prostriedok	R 600a
Hlučnosť	44 dB(A)
Frekvencia / napätie	50/60 Hz / 220-240 V~
Chladiaci systém	dynamický
Proces odmrazovania	automatický
Teplotný rozsah	+5 °C
Gradient / max. flukácia	3,7 °C ² / 2,9 °C ³
Povrchová úprava dverí/víka	Oceľ / biela
Materiál dverí/farba	Izolačné sklenené dvere s plastovým rámom / biela
Materiál vnútornej nádoby	Plast biely
Typ ovládání	2,4" farebný displej, Ovládanie dotykom prsta
Výstražný signál v prípade poruchy	opticky a akusticky
Alarm pri výpadku elektrickej siete	bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej energie na min. 12 h
Rozhranie	áno
typ prepojitelnosti	SmartModule
riešenie prepojitelnosti	integrované, odnímateľné
Rozhranie	WLAN/LAN
Dátový záznamník	integrované, USB rozhranie
Vnútorné osvetlenie	LED svetelný stĺp vľavo s možnosťou samostatného zapnutia
Nastaviteľné police	3
Materiál police	Rošty potiahnuté plastom
Využitelné odkladacie plochy v mm (Š / H)	450 / 425
Zaťažiteľnosť odkladacej plochy	45 kg
maximálne celkové zaťaženie	180 kg
Rukoväť	antimikrobiálny úchyt s otváracou mechanikou
Priechodka snímača	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	áno
typ zámku	elektronické, s diaľkovým ovládaním
Dorazy dverí	vpravo vymeniteľné
Hmotnosť brutto/netto	45/42 kg
Č. EAN	9005382268735

¹ merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

² Gradient podľa definície v norme EN 60068-3: rozdiel medzi najteplejším a najchladnejším meraním priemeru, zvýšený o rozšírenú neistotu počas celej dĺžky trvania.

³ Max. výkyv podľa definície v norme EN 60068-3 hodnota najväčšieho výkyvu zistená počas doby trvania meraní.