

# Inspirációnk a frissesség iránti szenvedély.

Ismerje meg mindentudó, gondtalanul használható készülékeinket, amelyek új mércét állítanak fel a frissentartási technológia, a hatékonyság és a dizájn terén.

## LIEBHERR

Hűtés és mélyhűtés





## Tartalom

6	Történetünk	30	AutoDoor
7	Minőség	31	SmartDevice
8	Fenntarthatóság	32	Dizájn
10	Használati fázis	34	Hűtő-fagyasztó készülékek francia ajtóval
12	Frissentartó technológiák	38	Side-by-side hűtő-fagyasztó készülékek borhűtővel
16	Energiahatékonyság	40	Pult alá teljesen beépíthető készülékek
18	Az energiahatékonyság bajnokai	42	Borhűtők
19	10 év gyártói garancia	44	Bortemperáló szekrények
20	75 cm széles kombinált hűtő-fagyasztó készülékek	46	Bortárolók
21	194 cm-es mélyedésbe teljesen beépíthető XL készülékek	48	Rövid áttekintés: Szabadonálló készülékek Beépíthető készülékek Bortároló készülékek
24	OpenStage	68	Outdoor Cooler
25	Kényelem és ergonómia – hűtés	69	Dizájn díjak
26	Víz és jég	70	A sorozatok leírása
28	VarioTemp	72	Tartozékok
29	Kényelem és rugalmasság – fagyasztás	73	A készülék leírása



A Liebherr szabadonálló és beépíthető készülékek teljes választékáról rövid áttekintést talál a 48. oldalon, vagy a weboldalunkon, ahol a Liebherr szakkereskedők is megtalálhatók: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Az innovációnak számos formája van.

Bármekkora térrel és bármilyen igényekkel rendelkeznek, a Liebherr készülék mindig a megfelelő választás. Akár fagyasztóládát, akár hűtőszekrényt, hatalmas side-by-side hűtő-fagyasztó készüléket, egy szabadonálló vagy beépített készüléket, vagy éppen egy kompakt, pult alá beépíthető készüléket keres, mindig kiaknázhatja innovációink és a részletek iránti figyelmünk előnyeit. Mindent úgy terveztünk, hogy elérjük a célunkat, az Ön élelmiszereinek tartós frissességét.



Hűtőszekrények



Hűtő-fagyasztó készülékek



Side-by-Side kombinációk



Francia ajtó



Fagyasztók



Fagyasztóládák



Szabadon álló és pult alá beépíthető készülékeink



Bortároló készülékek

## Ön dönt. Vagy válassza mindet.

Nálunk csak egyvalamiről kell lemondania: a kompromisszumokról. Igyekszünk az élenjáró, innovatív frissentartó technológiák mellett fenntartható termékéletről és „Made in Germany” minőséggel is lenyűgöző készülékeket kínálni. Évről évre. Napról napra.

2025-re további növekedést tervezünk, szó szerint és képletesen is – extra magas beépíthető készülékekkel, és még több helyet az Ön élelmiszereinek számára. Emellett minden korábbinál nagyobb rugalmasságot kínálunk az új, két magasságváltozatban elérhető, pult alá beépíthető készülékekkel. További érdekesség a dizájn kedvelőinek: Vadonatúj francia ajtós szabadonálló készülékeink mostantól MoodLight felszereltséggel és kényelmes Water & Ice központtal rendelkeznek közvetlenül a készülék külső oldalán.

Mindez kiegészíti a számos, láthatatlan innovációt, amely a legenergiatakarékosabbá és a legcsendesebb készülékeké teszi hűtő- és fagyasztókészülékeinket a piacon.

Ön is láthatja: Mindent megtettünk azért, hogy minél könnyebbé tegyük az Ön számára a Liebherr háztartási készülékek melletti döntést. A következő oldalakon még több érvelést talál. Jó szórakozást kívánunk a böngészéshez!

## Német tervezés – régen és most

Vállalatunk már 1954 óta gyárt és értékesít világszerte kiváló minőségű hűtő- és fagyasztókészülékeket. A szívünkben azonban még mindig egy német gyökerekkel rendelkező családi vállalat vagyunk. Itt folyik hosszú élettartamú termékeink fejlesztése is.

A német tervezés – amely az alapítónkhoz fűződő való tartós kapcsolaton és a megannyi generáció által felhalmozott szakértelmen alapszik.



„Életem során megerősödött a hitem, amely szerint, ha szilárdan elhatározod, hogy beleadsz mindent, és a legjobb tudásod szerint teljesíted az ügyfelek különböző kívánságait, olyan célok is elérhetők, amelyek elsőre szinte elérhetetlennek tűnnek. Ne bátortalanítsanak el a hullámvölgyek, hiszen hegyeket tudsz megmozgatni, ha hiszel magadban.”

Dr.-Ing. e. h. Hans Liebherr (1915–1993)



Az L 319 volt a Liebherr „mobil bemutatóterme” az 1960-as években. 1968-ig ez a speciálisan átalakított busz járta Nyugat-Németországot, hogy a legújabb felső-svábországi hűtő- és fagyasztókészülékeket népszerűsítse.



MBsddi 9558 ◯ Prime sorozat



Az első készülékeink 1954-ben kerültek le a gyártósorról Ochsenhausenben. Fő gyárunk pedig mind a mai napig itt található.

### A minőség, amely 15 év után is minőség marad.

A minőségre való törekvésünk még a legkisebb részletekben is tetten érhető. Mielőtt például egy ajtózsánért engedélyezünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végigmennie. Az ajtózsánérhoz hasonlóan minden más funkcionális alkatrészt is alapos és intenzív tesztelésnek vetünk alá. Mindezt egyetlen céllal: annak biztosítása érdekében, hogy készülékeink hasznos élettartama legalább 15 év legyen.



Korszerű lézertechnikával ellenőrzik a teljes ajtófelületet, valamint a Liebherr betűtípus precizitását – a legapróbb részletekig terjedő minőség érdekében.



## Utunk a jövő felé

Egy dolog közös az összes termék-innovációinkban: Mindegyik a nagyobb fenntarthatóság felé vezető utunk egy fontos állomása. A felelősségvállalás legfontosabb alapértékeink egyike. Nálunk már évtizedes hagyománya van a környezetbarát termékek kutatásának és fejlesztésének, amelynek során végig szem előtt tartjuk a termék teljes életciklusát.

### Emberek és fenntartható üzleti tevékenység

Az emberi jogok tiszteletben tartása a legnagyobb jelentőséggel bír számunkra. Nagy súlyt fektetünk arra, hogy mindenkit egyenlő bánásmódban részesítsünk, és biztosítsuk dolgozóink egészségét, biztonságát és személyes fejlődését. Szeretnénk pozitívan hozzájárulni a közösségeinkhez.


### Újrahasznosítás

Hosszú távon fenntartható körforgásos gazdaságra törekszünk, és termékeinket aktívan úgy tervezzük meg, hogy a bennük lévő anyagok újrafelhasználását maximalizáljuk azáltal, hogy könnyen szétválaszthatóvá tesszük őket.

Ezenfelül fontosnak tartjuk a felelős és gazdaságos gyakorlatokat, azon belül a hosszú távú pénzügyi tervezést és az önfinanszírozást. Megközelítésünknek elválaszthatatlan része a többi piaci szereplővel szembeni tisztességes viselkedés, a törvényeket és a belső szabályzatok és a viselkedési kódex betartása.

### Anyagok

Célunk, hogy csökkentsük üzleti tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását, és újrahasznosítható termékeket készítsünk a készülékeinkben található megújuló és újrahasznosított anyagok arányának növelésével és a felhasznált anyag típusok mennyiségének csökkentésével. Ezt a törekvésünket a termék egészében érvényesítjük.



### Használat

Úgy csökkentjük a környezetre gyakorolt hatásunkat, hogy továbbra is első osztályú, energiahatékony, rendkívül tartós és könnyen javítható termékeket kínálunk, amelyek használatát előretekintő ügyfélszolgálatunkkal támogatjuk. Olyan termékeket és megoldásokat is kínálunk, amelyek segítenek csökkenteni az élelmiszer-pazarlást. A következő oldalakon további információkat talál.

### Gyártás

Környezettudatos gyártásra törekszünk az üzemek energiafogyasztásának csökkentésével és a megújuló energiaforrások használatának növelésével. A felelősség: teljes vízhasználattal, a hulladék minimalizálásával és a környezetszennyezés elkerülésével a CO<sub>2</sub>-kibocsátáson túlmutatóan csökkentjük környezeti hatásainkat.



## Élelmiszer- megtakarítás a Liebherr-rel

Évente világszerte mintegy 1052 millió tonna élelmiszert dobnak ki.<sup>1</sup> Ez egy átlagos háztartás esetében évente körülbelül 113 kg-ot jelent.<sup>2</sup>

# 113 kilogramm<sup>2</sup>

Az élelmiszer-pazarlás mennyisége nagyjából a következő csoportokra osztható:<sup>2</sup>



50%  
friss gyümölcs és zöldség



4%  
tejtermék



5%  
hús és hal



7%  
főtt étel és készétel

Az élelmiszereknek nemcsak emocionális és anyagi értéke van, hanem környezeti értéke is.

Az élelmiszer-termelés felelős a következőkért<sup>3</sup>:

25%

üvegházhatású gázkibocsátásért globálisan

70%

frissvízfogyasztásért.

<sup>1</sup> UNEP Élelmiszerpazarlás-index jelentés (2024)

<sup>2</sup> GfK (2021). Egy kétszemélyes németországi háztartás esetében

<sup>3</sup> Our World in Data (2022)



Alaposan átgondolt frissentartási technológiákkal és digitális megoldásokkal segíthetünk nagyon egyszerűen csökkenteni az elpazarolt élelmiszerek mennyiségét.

Az ideális hőmérséklet mellett az optimális páratartalom is élelmiszerek tökéletes tárolásának meghatározó tényezője. A Liebherrnél innovatív frissentartó technológiákat fejlesztettünk ki, amelyeket évről évre tovább finomítunk. Így az ételek íze több nap elteltével is friss marad, és megőrzik a bennük lévő vitaminokat és tápanyagokat. Minden élelmiszer-típushoz megvan a megfelelő frissentartási technológiánk:



DuoCooling

Easy Fresh

+10 nap

+8 nap

+3 nap

+10 nap

A napokban megadott összehasonlító adatok a normál hűtőrésszel összehasonlítva értendők.

Bio Fresh

+11 nap

+12 nap

+40 nap

+40 nap

+48 nap

Fruit & Vegetable rekesz



**EasyFresh – ideális a gyümölcsök és zöldségek tárolásához**

Itt a gyümölcsök és zöldségek csomagolás nélkül is jól érzik magukat. Ha ugyanolyan a hőmérséklet, mint a hűtőrészben, és légmentesen le van zárva a rekeszben, a saláta például még hét nap után is friss és ropogós.



**BioFresh Professional HydroBreeze-zel – hűtsön úgy, mint egy profi**

Egy hűvös pára, amely balsamként takarja be a gyümölcsöket és zöldségeket, biztosítva a frissességük és állaguk megtartását – azt a bizonyos „wow-hatást” kölcsönözve gyümölcssei és zöldségei számára a BioFresh-Professional rekeszben.



**DuoCooling – nincs kiszáradás**

Hűtő-fagyasztó készülékeink alapfelszereltsége. A két teljesen elkülönített hűtőkör gondoskodik arról, hogy a hűtő- és a fagyasztórész között ne történjen légcseré. Élelmiszerei nem száradnak ki, és nem adják át a szagokat.



**BioFresh – a mi mindenesünk**

A jól bevált BioFresh technológiának köszönhetően nem sokkal 0 °C felett, jóval alacsonyabb hőmérsékleten tárolhatja az élelmiszereket, mint a készülék többi részében. A Fruit & Vegetable rekeszben az ideális páratartalomnak köszönhetően a gyümölcsök és zöldségek tovább maradnak frissek. A húskok, halak és tejtermékek legjobb tárolási helye a Meat & Dairy rekesz.



**BioFresh Professional Fish & Seafood rekesz – mintha frissen fogott halat venne a piacról.**

A különösen érzékeny élelmiszereket, mint a halak és a tenger gyümölcsei, a legjobb jeges hőmérsékleten és alacsony páratartalom mellett tárolni. Az állandó -2 °C-os hőmérséklet a Fish & Seafood rekeszben ideális a hosszantartó, friss íz megőrzéséhez.



**NoFrost – nincs több leolvastás**

Az automatikus leolvastási funkció garantálja a fagyasztott áru tartós frissességét. Az élelmiszerek köztes tárolására sem lesz szükség a kézi leolvastás közben. Az állandóan optimális mélyhűtés bármilyen megszakítás nélkül fenntartható.



+16 nap

+7 nap

+8 nap

Bio Fresh

+90 nap


A napokban megadott összehasonlító adatok a normál hűtőrészrel összehasonlítva értendők.

Meat & Dairy rekesz



## Maximális hatékonyság a Liebherr-rel

Mivel a nap 24 órájában működnek, a hűtő- és fagyasztókészülékek legnagyobb környezeti hatása az az energiafogyasztás, amely használatuk közben történik. Egy átlagos háztartás által felhasznált villamos energia körülbelül egyötödéért felelősek.<sup>1</sup>



Hűtőkészülékeink valódi mindentudók: termékpalettánk összes modellje alacsony energiafogyasztása mellett lenyűgözően alacsony zajszintet biztosít, rengeteg helyet kínál az élelmiszerek számára, és intelligens érzékelőtechnológiát az optimális hűtés érdekében.



### Energiafogyasztás

Készülékeink a hatékonysági rangsorokban előkelő helyet foglalnak el, de az is előfordul, hogy túlteljesítik a legmagasabb hatékonysági osztályt. Ez azt jelenti, hogy kímélik értékes környezeti erőforrásainkat és az Ön pénztárcáját is.



### Zajszint

A konyhák egyre inkább életterünk részévé válnak. Ezért nemcsak a maximális energiahatékonyságra törekszünk, hanem a „hallhatóan” csendesebb készülékek gyártására is.



### Hűtőkészülékek mérete

Az extra nagy méretű fiókoktól a legkisebb részletekig ügyelünk arra, hogy a belső hűtőtérből egy liter se vesszen kárba, ugyanakkor fenntartva a maximális energiahatékonyságot.



### Hűtési teljesítmény

Készülékeink intelligens érzékelőrendszerei folyamatosan az aktuális használatához igazítják a hűtési teljesítményt – így hatékonyak és gazdaságosak a napi használat során, de a heti bevásárlásra is mindig készen állnak.

<sup>1</sup> Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (2021). Egy átlagos németországi háztartás esetében.

10%-kal gazdaságosabb\* a legmagasabb A energiahatékonysági osztályba tartozó készülékekénél: kombinált hűtő-fagyasztó készülékünk még elénk is új mércét állít.

Az elegáns BlackSteel kialakítású, ultra hatékony fagyasztó az egyik legenergiehatékonyabb modellt a piacon. A funkciók minden igénynek eleget tesznek: A BioFresh rekeszek biztosítják, hogy ételei hosszabb ideig frissek maradjanak, az EasyTwist Ice pedig a tökéletesen hűtött italokról gondoskodik. A készülék zajkibocsátása is csupán 29 dB(A), így nagyon csendes.

← 60 →

A ↑ G A

Ultra Efficient A -10%\*

Ultra Silent


29 db(A)



CBNbsa10 575i-1 ◯ Prime sorozat

\*A (2023. júliusi) 2019/2016/EU rendelet szerinti legmagasabb, „A” energiahatékonysági osztály határértékével összehasonlítva.

Ígéretünk:  
globálisan páratlan  
energiahatékonyság.



ICBa 5123 ◊ Plus sorozat  
2025 második negyedévéétől lesz kapható

◊ Plus sorozat

◊ Prime sorozat

↑  
178  
↓



**ICBa 5123**  
**Világpremier:**  
Az első teljesen integrált kombinált hűtő-fagyasztó készülék A osztályú energiahatékonysággal.

2025 második negyedévéétől lesz kapható



**ICNb 5123**  
Az első teljesen integrált Liebherr kombinált NoFrost hűtő-fagyasztó készülék B osztályú energiahatékonysággal.

2025 második negyedévéétől lesz kapható



**IRBbi 5150**  
Az első teljesen integrált, 178 cm-es mélyedésbe beépíthető BioFresh B osztályú energiahatékonysággal.



**IRBbi 5151**  
Az első teljesen integrált, 178 cm-es mélyedésbe építhető BioFresh 4\*-os fagyasztórékessel, B energiahatékonysággal.



**ICBNbi 5153**  
Az első teljesen integrált kombinált NoFrost hűtő-fagyasztó készülék 0 °-os technológiával B osztályú energiahatékonysággal.

2025 második negyedévéétől lesz kapható



## Frissesség kompromisszumok nélkül

A megbízhatóság és a tartósság számunkra nem csak üres szavak. Hogy miért? Mert a Liebherrnél minden részletnek meg kell felelnie saját, szigorú követelményeinknek. Minden funkcionális alkatrészt alapos és intenzív tesztelésnek vetünk alá. Nem állunk meg, amíg meg nem győződünk arról, hogy hűtő- és fagyasztókészülékeink a legjobb minőségűek.



A regisztrációhoz és a garanciafeltételek megtekintéséhez látogassa meg a [home.liebherr.com/guarantee](http://home.liebherr.com/guarantee)

\*Ezt a garanciát ingyenesen biztosítjuk Önnek minden A, B és C energiahatékonysági osztályba tartozó szabadon álló hűtő-fagyasztó készülékhez, valamint minden A és B energiahatékonysági osztályba tartozó, beépíthető készülékhez. Gyártói garanciánk birtokában Önnek 10 évig semmilyen javítási vagy szervizköltséggel nem kell számolnia. További információk, regisztráció és garanciafeltételek: [home.liebherr.com/guarantee](http://home.liebherr.com/guarantee)

Ha készüléke nem tartozik a felsorolt energiahatékonysági osztályok egyikebe sem, akkor is élvezheti az 5 évre meghosszabbított, ingyenes garanciát. Tudjon meg többet: [home.liebherr.com/warrantyplus](http://home.liebherr.com/warrantyplus)



## Biztosítsa a 10 éves gyártói garanciát\*:



### Vásároljon

Vásárolja meg új Liebherr háztartási készülékét\* egy Liebherr szakkereskedésben 2025. december 31-ig.



### Regisztráljon

Regisztrálja készülékét 12 hónapon belül online űrlapunk vagy a SmartDevice alkalmazás segítségével.



### Élvezze

Élvezze a 10 éves Liebherr gyártói garancia előnyeit és a hosszan tartó frissesség élményét.





CBNsda 775i ◯ Prime sorozat




ICBNci 5663 ◯ Prime sorozat

## A legmagasabb szintű energiahatékonyság.


A CBNsda 775i szabadonálló hűtő-fagyasztó a legmagasabb A energiahatékonysági osztályt nagyvonalú 75 cm-es szélességgel kombinálja. Számos frissentartó technológia, mint a VarioTemp, a NoFrost és a valaha létezett legnagyobb BioFresh rekesz a lehető legjobb tárolási körülményeket kínálja, páratlanul alacsony energiafogyasztás mellett. Ideális környezettudatos, hosszú bevásárlólistával rendelkező családok számára.

A CNSfa 7723 változat EasyFresh felszereléssel is kapható.



## A legszigorúbb elvárásokhoz

Bővítjük teljesen beépíthető hűtő-fagyasztó készülékeink kínálatát. Úgy is mondhatnánk, hogy magasabb szintre emeljük. 194 cm magas, teljesen beépíthető XL hűtő-fagyasztó készülékeink belesimulnak a magas minőségű konyhai dizájnba, és minden tekintetben lenyűgözőek: két BioFresh rekesz, a kategória legmagasabb energiahatékonysága és időtlenül elegáns dizájn. Ismerje meg új teljesen beépíthető XL a Pure, a Plus és a Prime sorozatból – tökéletesek mindenkinek, még a legmagasabb elvárásokat támasztóknak is.



## A belső számít igazán.

Az új FNa 6635 első pillantásra úgy néz ki, mint bármelyik Liebherr fagyasztó, de ennél sokkal többről van szó. Minden egyes alkatrészt gondosan válogattunk össze, hogy olyan készüléket fejlesszünk ki, amely nemcsak optimális energiahatékonyságot kínál, hanem a lehető legkevésbé terheli a környezetet is.



## Fenntartható hűtés forradalmasítva – vákuummal és vulkáni kőzettel.

A vákuumperlit-technológiánk egy olyan innováció, amely megváltoztatja a hűtést és a fagyasztást. Bemutatkozik a BluRoX.



### Belső burkolat és szigetelőhab

A belső burkolat és a szigetelőhab egyaránt újrahasznosított anyagokat, valamint szerves forrásokból származó anyagokat tartalmaz. Ezek segítenek csökkenteni a környezeti hatást, miközben ugyanolyan kiváló szigetelési teljesítményt nyújtanak.

### Termécsomagolás

A csomagolás környezeti lábnyomát is csökkentettük anélkül, hogy csökkent volna a szállítás közbeni biztonság.



### Oldalpanelek és ajtó

Az ajtó és az oldalpanelek 100%-ban újrahasznosított acélból készülnek, gyártásuk 80%-kal kevesebb CO<sub>2</sub>-kibocsátást generál, mint a hagyományos acélé.

### Ajtótömítés

Az ajtótömítéshez használt TPE egyesíti az optimális funkcionalitást, a tartósságot és a jó újrahasznosíthatóságot.

Úttörő BluRoX technológiánk perlitet, finomra őrölt vulkáni kőzetet használ vákuumszigetelésben. Ez páratlan energiahatékonyságot eredményez, valamint jelentősen növeli a hűtőkapacitást azonos külső méretek mellett. A hagyományos szigetelési módokkal szemben az egyedülálló és szabadalmaztatott BluRoX technológia optimális hővezetést kínál az energiafogyasztás jelentős csökkentése mellett, és új mércéket állít fel a fenntartható hűtésben.



FNb 505i ◯ Prime sorozat



Az első hibrid modell BluRoX-szal az ajtóban, valamint az első NoFrost fagyasztó (165 cm) B energiahatékonysági osztályban.



## Frissesség nagyobb rálátással

Ergonomikus fiókjaink egyszerűen használhatók, így az Ön élelmiszerei különösen könnyen elérhetők – a legnagyobb áttekinthetőség érdekében.



A SmartSteel belső tér – a hátsó falon és a belső ajtón található teljes felületű rozsdamentes acél borítással – valamint a finom hangulatvilágítással ellátott ventilátor élménnyé tesz minden ajtónyitást.



**Italtárolónk. Két lehetőség.**


Az IRDe 5120 teleszkópos síneken elhelyezett praktikus kihúzható polca két kivehető palackosárral van ellátva a könnyű szállításhoz. Egy egész ládányi szomjoltó ital elfér benne.



Az aláépíthető modellek GlassLine polcait önzáró mechanizmus húzza vissza finoman.

### Alakítsa konyháját piaci standdá.

A csmegeboltok vitrinjeit idéző díjnyertes OpenStage fiókokban egy pillantással átláthatja az összes tárolt élelmiszert. A hűtőszekrény teljes tartalma maximálisan áttekinthető és az ergonómia szempontjából is ideálisan elérhető. Új mércét állítunk fel a könnyű használat és a dizájn tekintetében. Az alsó részen három további BioFresh rekesz kínál tökéletes klímát a gyümölcsök és zöldségek, valamint a húsok, halak és tejtermékek tárolásához.



### Pince a konyhában

A Liebherr pincerekeszben egyszerűen tárolhat élelmiszereket, például burgonyát vagy italokat. Kivehető kosarat, tárolótálcát és fiókot tartalmaz. A pincerekesz könnyedén kihúzható a teleszkópos síneken, és tompított zárómechanizmussal ellátott önzáró mechanizmus zárja. A hőmérséklet +6 °C és +14 °C között állítható – a tárolt élelmiszerek típusától függően.



Open Stage

IRBPci 5170 △ Peak sorozat



reddot winner 2021

IRCBc 5121 ◇ Plus sorozat

## Kifejezetten a hideg italokhoz kialakítva

A Liebherr gondoskodik róla, hogy vendégei soha ne maradjanak tökéletesen hűtött ital nélkül. Ez pedig a beépített hidegvízforrásnak és a véget nem érő jégkészletnek köszönhető. Egyszerű megoldás ahhoz, hogy mindig kéznél legyen egy frissítő.



### Közvetlenül elérhető: a Water & Ice központ

Az új, francia ajtós hűtő-fagyasztó készülékek ajtajában található Water & Ice központ (lásd még a 34 - 37. oldalon) éjjel-nappal gondoskodik az elegendő hideg vízről, jégkockáról és zúzott jégről.




### Jégkockakészlet még a legnagyobb partihoz is: az IceTower

A fagyasztószekrényben található IceTower új szintre emeli a fagyasztást, hiszen két nagy tárolóhellyel rendelkező rekeszt egyesít magában: az automatikus IceMakert, amely 8 kg jeget készít, és egy további nagyméretű rekeszt – amely elég nagy ahhoz, hogy néhány családi pizza is beférjen függőlegesen. Mivel számunkra ez így még nem volt elég kényelmes, mindkét rekesz teleszkópos síneken kihúzható. És hogy a keze még ilyen sok fagyasztott áru mellett se hűljön ki teljesen, ezért jégkockalapátot is adunk hozzá.



### Jégkockaeső az IceMakerrel

Az IceMakerrel naponta akár 130 jégkockát is készíthet, amelyek automatikusan két rekeszbe hullanak. A MaxIce funkció aktiválásával a jégkockakészítés még tovább gyorsítható, ha több vendég érkezett, mint vártuk. Az IceMakert a vízvezetékre kell csatlakoztatni. Ha nem áll rendelkezésre vízvezeték-csatlakozás, akkor egy víztartállyal felszerelt modell is kapható.



### Gyorsan kitöltheti a vizet a hosszú cipekedés helyett

Az InfinitySpring funkcióval kristálytiszt, hideg forrást varázsolunk a konyhájába, hogy mindig hidratált maradjon. A nehéz kartonok cipelését és a műanyag palackokat is elfelejtheti, egyszerre kímélve a hátát és a környezetet. Egyszerű és fenntartható.



### Jégkészítés pillanatok alatt: EasyTwist-Ice

Készítsen azonnal egy adag jégkockát – vízvezeték-csatlakozás nélkül. Egyszerű töltsön vizet a tartályba, fagyassza le és egy csavarással oldja ki a jégkockákat. Az EasyTwist-Ice könnyen tisztítható, és a Pure sorozattól kezdődően a legtöbb szabadonálló készülékbe beépítésre került.



A++

CBNsda 575i ○ Prime sorozat

## A NoFrost használatával többé nincs szükség leolvasztásra



No Frost

### Az automatikus NoFrost leolvasztási funkció garantálja a fagyasztott áru tartós frissességét.

Nem kell többé ideiglenesen tárolnia az élelmiszereket a kézi leolvasztás közben, mivel az ételek fagyasztása hűtött, visszaforgatott levegővel történik, és a levegő páratartalma is elvezetésre kerül. Ezáltal a fagyasztórekesz mindig fagymentes marad, és az élelmiszereket nem takarja be ezután a jég. Az állandóan optimális mélyhűtés bármilyen megszakítás nélkül fenntartható.



Easy Open

### Nyissa ki az ajtót akár többször is, könnyedén: EasyOpen

Tapasztalt már ilyen jellegű problémát? Miután bepakolta a bevásárolt ételeket a fagyasztóba, észreveszi, hogy valamit kihagyott, és erősen meg kell húznia az ajtót, hogy újra kinyissa. Ez egy Liebherr-rel nem történik meg: az EasyOpen-nek köszönhetően az ajtót egymás után többször is kényelmesen és egyszerűen ki lehet nyitni.



Hűtőtér (-2 °C és +9 °C között)



Pince-hőmérsékletű rekesz (+14 °C)



Fagyasztótér (-18 °C)

Vario Temp

## Sokoldalú frissesség a fagyasztórekesznek köszönhetően, amely egyben hűtő is lehet.

A VarioTempel beállíthatja a hűtő-fagyasztó készülék fagyasztórekeszének hőmérsékletét 2 °C és +14 °C között. Így ezt a teret extra hűtési zónaként használhatja a bulik során – vagy akár „pinchehőmérsékletű” rekeszként. Nincs szüksége a fagyasztórekeszre? Kapcsolja ki a hűtőrekesztől függetlenül, és takarítson meg energiát és pénzt.

### Amikor a mínusz is egy nagy plusz

Nincs hely fagyasztónak a konyhában vagy otthonának más, fűtött helyiségeiben? Nagyszerű hírünk van: a FrostProtect rendszerrel minden alkatrész akár -15 °C-os hőmérsékletre is alkalmas, függetlenül attól, hogy milyen élelmiszereket tárol. Ha a környezeti hőmérséklet 0 °C alá csökken, fagyasztóink ugyanolyan hatékonyan működnek tovább, ugyanannyi energiát takarítanak meg, és ugyanolyan jól védik a fagyasztott élelmiszereket. Ez azt jelenti, hogy fűtetlen helyiségekben, például kerti fészerben vagy garázsban is elhelyezheti őket, így több hely marad a fontosabb dolgoknak.



-15 °C



Frost Protect



## Ismét egy fogantyúval kevesebb.

Az AutoDoor funkció tökéletesen kiegészíti a fogantyúmentes konyhaképet, a Liebherr háztartási készülékek ugyanis automatikusan nyithatók az ajtóra koppintva, a SmartDevice alkalmazáson keresztül vagy épp hangvezérléssel.

Ráadásul az ajtó nem csak automatikusan nyílik, hanem minden tekintetben megkönnyíti az Ön dolgát azáltal, hogy a beállításokat az Ön igényeihez igazítja. Egyénileg kiválasztható a nyitási szög és az az idő, amíg az ajtó nyitva marad, mielőtt automatikusan becsukódik. Ha mégis kézzel szeretné nyitni és zárni beépíthető készülékeinket, természetesen továbbra is megteheti.



Tudjon meg többet a kiválasztott modellekhez elérhető automatikus ajtóorról a következő weboldalon: [home.liebherr.com/autodoor](http://home.liebherr.com/autodoor)




## Mindig a legjobban összekapcsolva

Szinte minden Liebherr háztartási készülék gyárilag el van látva hálózati csatlakozómodullal vagy utólagosan felszerelhető a SmartDeviceBox-szal.

Így a SmartDevice alkalmazás nyújtotta megannyi előny mellett a hűtő- és fagyasztókészülékek vagy borhűtők okosotthon-rendszerekhez való csatlakoztatása kínálja pozitívumokat is élvezheti. Közvetlenül a mobiltelefonra érkeznek a fontos állapot- és riasztási jelzések, nyitva hagyott hűtőszekrényajtó esetén például az ajtóriasztáson keresztül. SmartDevice alkalmazásunk azonban még ennél is többet nyújt: Az alkalmazás a készülékek egyszerű kezelése és távvezérlése mellett a Liebherr háztartási készülék használatára vonatkozó tippekkel is segíti Önt. Ezenkívül az egyes készülékekhez megfelelő kiegészítőket, a garanciahosszabbításhoz való hozzáférést és még sok mást is megtalál itt.

Itt töltheti le a SmartDevice alkalmazást:



[home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)



## Egyedi stílus.

### Kívül-belül ízléses:

BlackSteel belső terű készülékeink jól illenek konyhájába, ugyanakkor ki is tűnnek. A rendkívül kifinomult fekete rozsdamentes acél belső és külső exkluzív és figyelemfelkeltő megjelenést ad minden BlackSteel szabadonálló készüléknek (Peak és Prime sorozat), valamint a kiválasztott Peak beépíthető készülékeknek, amit minden alkalommal élvezhet, amikor kinyitja az ajtót.

CBNbsa10 575i-1 ◊ Prime sorozat



### Süllyesztett fogantyú

Így semmilyen fogantyú nem nyúlik be a térbe. Az elegáns, süllyesztett fogantyú harmonizál a minimalista, fogantyúmentes konyhával.



### Fogantyú nyitásmechanikával

A fogantyú lágyan illeszkedik kézmozdulataihoz, a készülék így még könnyebben nyitható.



### Tökéletes illeszkedés.

Az InteriorFit segítségével szabadonálló készülékeink nemcsak helytakarékosan illeszkednek a konyhába, hanem oldalsó szellőzést sem igényelnek a fal vagy a szomszédos bútorok mellett. A konyhában csak a hűtőszekrény ajtaja látható. Minden más láthatatlan.

Black  
Steel  
Interior

IRBbsci 5170 ▲ Peak sorozat

## Kiválóság a legapróbb részletekig

Hogyan jellemezhetnénk új, francia ajtós készülékeinket? Kiválóak a szó legszorosabb értelmében. Maximális tárolókapacitást kínálnak a frissentartáshoz és minőséget a legapróbb részletekig, semmi kívánnivalót nem hagyva.

A lenyűgöző külső megjelenésű hűtő-fagyasztó készülékek kifinomult dizájnelemekkel és funkciókkal rendelkeznek, mint a MoodLight, a Water & Ice központ és a VarioTemp zóna. A francia ajtók tágas frissentartó teret rejtenek – EasyFresh, BioFresh vagy BioFresh Professional és HydroBreeze felszereltséggel. Az ajtók külön és a szabadalmaztatott FlexDoor rendszerünknek köszönhetően könnyen nyithatók. Emellett a kombinált készülékek kétféle változatban kaphatók: francia ajtós hűtőtérként két fagyasztófiókkal vagy négy francia ajtóval, egy ajtó párral a hűtő- és egy másik a fagyasztótéren. Kijelenthetjük, hogy az új francia ajtós készülékek több mint kiválóak.



↑  
181  
↓

← 91 →

MBsddi 9558 ◯ Prime sorozat  
2025 második negyedévéétől lesz kapható

Mood  
Light

Water &  
Ice  
Centre

Vario  
Temp  
Zone

Flex  
Door  
System

Bio  
Fresh  
Professional

Hydro  
Breeze

Glass &  
Steel  
Interior

No  
Frost

Soft  
System

Smart  
Device

### MoodLight

A közvetett világítási koncepció esztétikusan kiemeli a Water & Ice központ és a fagyasztófiókok süllyesztett fogantyúit, és ízlés szerint csökkenthető a fényereje.



- Water & Ice Centre
- Bio Fresh
- Vario Temp Zone
- Flex Door System
- Glass & Steel Interior
- No Frost
- Soft System
- Smart Device

**MBbsdi 9028** ♦ Plus sorozat  
2025 második negyedévéétől lesz kapható



**FlexDoorSystem**  
Csendes nyitás és zárás: a francia ajtók a szabadalmaztatott FlexDoorSystem révén egyszerre nyithatók és zárhatók. Az ajtók könnyen nyílnak, szorosan záródnak, a 100%-os zárás pedig segít energiát megtakarítani.



**Water & Ice központ**  
A Water & Ice központ éjjel-nappal gondoskodik hideg vízről, jégkockáról és zúzott jégről. Praktikus: a vízadagoló vízmennyisége tartálynként beállítható.



**VarioTempZone**  
Maximális rugalmasság: a VarioTempZone fokra pontosan beállítható -18 °C és -10 °C, illetve -2 °C és -5 °C között, így kívánság szerint extra hűtőzónává válhat.



**Felületopciók**  
Bármilyen anyagot válasszon is, egyvalami bizonyos: készüléke vonzani fogja a tekintetet.

# Pazar konyhákhoz tervezve. Megfelel a legmagasabb igényeknek.

A tágas BioFresh Professional rekeszek, köztük a HydroBreeze a felső rekeszben, az IceMakerrel felszerelt NoFrost fagyasztórekesz bőséges helykínálata és a külön bortemperáló rekesz konyhája elegáns frissentartó központjává teszi új side-by-side hűtő-fagyasztó készülékeinket. A hűtőtérben található InfinitySpringnek köszönhetően pedig mindig készre hűtött víz várja.



2 Zones

max. 44

No Frost

Ice Maker

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Glass & Steel Interior

SmartSteel

BlackSteel



↑  
185  
↓

←121→

XRCst 5295 Δ Peak sorozat

XRCbs 5295 Δ Peak sorozat

XRCbs 5295 Δ Peak sorozat

Nincs hely a beépítéshez?  
Mit szól egy konyhaszigethez?  
Minden helyzetre létezik  
beüzemelési lehetőség.

Egyszerűen tervezhetők, beüzemelhetők,  
és lenyűgöző a felszereltségük. Az új,  
pult alá beépíthető Liebherr háztartási  
készülékek mostantól 82–88 cm-es  
magasságú és 86–92 cm-es magasságú  
változatban kaphatók, azaz tökéletesen  
beilleszthetők bármilyen munkafelület alá.

Ezek a hűtő- és fagyasztókészülékek a széles modellválaszték  
és a német mérnöki szakértelemnek köszönhető legmagasabb  
minőség révén még nagyobb rugalmasságot engednek a  
konyha kialakításában. Számos okos belső megoldásunknak  
köszönhetően kompakt hűtőink, fagyasztóink és borhűtőink  
csodát tesznek a helytakarékoság terén. Biztosra vesszük, hogy  
széles modellválasztékunkban és a választható felszereltségek  
között minden vásárló megtalálja pontosan azt, amit keres.



82-88

86-92

82-88

86-92

2  
Zones

No  
Frost

Easy  
Fresh

UWgbi 3682 Vinidor Selection

SUFNd 365i ○ Prime sorozat

URc 375i ○ Prime sorozat



## Megőrzi a valódi ízezet.

Fedezze fel borhűtőinket – és tudja meg, hogyan tárolhatja gyűjteményét tökéletes körülmények között, és hogyan őrizheti meg a borok esszenciáját.



## A borospincéket is felülmúló tulajdonságok.

Nemcsak elérik a borospincék szintjét a tökéletes tárolás öt alapvető tulajdonsága szempontjából, hanem a mérnöki szakértelmünknek köszönhetően felül is múlják azt. Minden részletre odafigyelünk.

Az állandó hőmérséklet védi a bor jellegét.



Temp  
Protect  
Plus

A Liebherr borhűtők TempProtect Plus védelme kétszeresen figyeli a hőmérsékletet.

A megfelelő páratartalom rugalmasan tartja a dugókat a bor védelme érdekében.



Humidity  
Select

A HumiditySelect vagy a HumidityControl segítségével a Liebherr borhűtők páratartalma egyedileg szabályozható.

Humidity  
Control

Az ultraibolya sugarak kizárása megvédi a bort a nem kívánt érési folyamatoktól.



UV  
Protect

A Liebherr üvegajtós modellek egyedülálló, kétszeres vagy akár háromszoros, ultraibolya sugárzás ellen védő üvegezéssel rendelkeznek.

UV  
Protect  
Plus

Az idegen szagok kizárása megakadályozza, hogy azok elrontsák a bor ízét.



Fresh  
Air

A Liebherr borhűtők FreshAir aktív szén-szűrője semlegesíti a nem kívánt szagokat.

A rezgések megakadályozása lehetővé teszi a bor zavartalan érlelését.



Vibrate  
Safe

A Liebherr borhűtők a rezgésektől teljesen elszigetelt hűtőrendszerrel rendelkeznek.



### SommelierBoard

Vinidor Selection sorozatunk abszolút csúcspontja. Van itt elég hely, hogy mindent megmutasson, ami a dekantáláshoz szükséges. A természetes bükkfából készült, kiváló minőségű polc rozsdamentes acél palacktartóval, dekantáló eszközökhöz való fadóbozzal és a borospoharak temperálására szolgáló hellyel rendelkezik az extrán különleges élvezet érdekében.



### LightTower

Az egyik legfontosabb dizájnelem a világítás. Vinidor Selection modelljeinkben az oldalt elhelyezett LightTowerek függőlegesen szépen megvilágítják a borkollekciót. A világítás bekapcsolhat minden alkalommal, amikor kinyitják az ajtót, vagy folyamatosan is működhet, ha a szabályozható erősségű prezentációs megvilágítás úgy van beállítva.



### Függőleges süllyesztett fogantyú

A Vinidor Selection sorozat minden modellje süllyesztett függőleges fogantyúval rendelkezik teljes hosszában, így ergonomikusan és kényelmesen nyitható bármilyen helyzetből. A diszkrét megjelenésű fogantyúval ellátott modellek harmonikusan illenek a fogantyú nélküli konyhákba és a nappali-étkező terekbe.



### FlexFit fapalcok

A FlexFit fapalcok osztóbordái kivehetők, így bármilyen palack elfér, a magnumot is beleértve. Emellett az osztóbordák egyénileg elhelyezhetők a keretben, így minden palack biztonságosan tárolható.



A bortárolásról és borhűtőinkről további információkat (többek között részletes modell-leírásokat) Lieberr szakkereskedőjénél vagy a Lieberr weboldalán beszerezhető speciális borászati kiadványunkban talál: [home.liebherr.com/wine](http://home.liebherr.com/wine)



3 Zones

Sommelier Board

Light Tower

Flex Fit

Humidity Select

Soft System

Smart Device



2 Zones

3 Zones

WPgbi 5283 Vinidor Selection

Rendkívül sokoldalú bortemperáló hűtőszekrényeink két vagy három különálló hőmérsékleti zónával is használhatók, amelyek +5 °C és +20 °C között pontosan beállíthatók. Így a három különböző hőmérsékleti zónában egyszerre tárolhat vörösborokat, fehérborokat és pezsgőket ugyanabban a készülékben a számukra megfelelő hőmérsékleten. A hőmérsékleti zónák eltérő méretének és a hőmérséklet abszolút rugalmas beállításának köszönhetően ezek a készülékek minden egyedi borválasztékhoz illeszkednek.



WPbli 5231 GrandCru Selection

1  
Zone

Borhűtő szekrényeink ugyanazokat a feltételeket biztosítják, mint egy borospince. Ezekben a készülékekben állandó hőmérséklet uralkodik az egész belső térben. Ez szükség szerint +5 °C és +20 °C között állítható. A bortárolókat kifejezetten nagy üvegtárolókra, tárolásra és érlelésre tervezték, de nagyobb mennyiségű bor tárolására is alkalmasak a számukra ideális hőmérsékleten.

1  
Zone

Humidity  
Control

Light  
Column

UV  
Protect  
Plus

Smart  
Device



### Páratartalom-szabályozás

A HumiditySelect segítségével a GrandCru modellek páratartalma két fokozatba állítható: páratlanítás vagy párasítás. A GrandCru Selection modellek HumidityControl felszereltsége lehetővé teszi a páratartalom beállítását az 50% és 80% RH\* közötti tartományban. Amennyiben a páratartalom 50% alá esik, a készülék automatikusan megkezdi a párasítást.



### LightColumn, egyoldalas

Hogy bora tökéletesen látható legyen: A LED-es LightColumn az üvegajtós készülék tetejétől az aljáig fut. Ünnepeles megvilágítást kölcsönöz GrandCru Selection bortároló szekrényének. Kiemelkedik továbbá szabályozható fényereje, mely vonzó megjelenést biztosít borgyűjteményének még akkor is, ha a készülék ajtaja zárva van.



### Maximális palackkapacitás a nyaktól nyakig érő tárolásnak köszönhetően

A Liebherr bortároló szekrényei megkönnyítik növekvő borgyűjteménye rendszerezését. A kapacitás teljes kihasználása érdekében a belső teret úgy alakították ki, hogy a borospalackokat egymással szembe fordítva tárolhassa a fapalcokon. Ez azt jelenti, hogy még az egyre növekvő borgyűjtemények számára is bőven van hely. Szóval nyugodtan folytassa a gyűjtést.



### FreshAir aktív szén-szűrő

Annak érdekében, hogy a bor optimális minőségű levegőn érlelődjön, minden Liebherr bortároló szekrény aktív szén-szűrővel rendelkezik, amely megbízhatóan védi a bort minden szagtól. Ennek köszönhetően megőrzi zamatukat. Ahhoz, hogy ez hosszán így maradjon, a Liebherr hat havonta emlékezteti Önt a szűrő cseréjére, melyet Ön is könnyedén elvégezhet.



## Hűtés és mélyhűtés Rövid áttekintés



IRBbsci 5170 Δ Peak sorozat | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Peak sorozat

A szabadonálló és beépíthető Liebherr készülékek teljes választékát részletes termékleírásokkal együtt megtalálja weboldalunkon, ahol a Liebherr szakkereskedők is megtalálhatók [home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)





CBNbsc 778i



CBNbsa10 575i-1



CBNbda 5223

Típus / sorozat

E EK



**Hűtő-fagyasztó készülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval**

Magasság	Temperatúra	Típus / sorozat	Model	Finish	E EK	10 év garancia	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready		
202	-75 -	CBNbsc 778i	Peak	Peak	C													
		CBNsda 775i	Prime	Prime	A													
186	-75 -	CBNsdc 765i	Prime	Prime	C													
		CBNstb 579i	Peak	Peak	B													
202	-60 -	CBNbsa10 575i-1	Prime	Prime	A	10%												
		CBNsda 575i	Prime	Prime	A													
		CBNbdc 573i	Plus	Plus	C													
		CBNsdc 573i	Plus	Plus	C													
		CBNbda 572i	Plus	Plus	A													
		CBNsda 572i	Plus	Plus	A													
		CBNa 572i	Plus	Plus	A													
		CBNc 5723	Plus	Plus	C													
		CBNsfc 57vi	Plus	Plus	C													
		186	-60 -	CBNbda 5223	Plus	Plus	A											
CBNsda 5223	Plus			Plus	A													
CBNsdc 522i	Plus			Plus	C													
CBNc 5223	Plus			Plus	C													

HU



CNSfd 7723



CNSfc 574i



CNbdb 5223

Típus / sorozat

E EK



**Hűtő-fagyasztó készülékek EasyFresh funkcióval**

Magasság	Temperatúra	Típus / sorozat	Model	Finish	E EK	10 év garancia	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker	Easy Twist Ice	Smart Device	Smart Device ready	
202	-75 -	CNSfd 7723	Plus	Plus	D												
		CNd 7723	Plus	Plus	D												
		CNsdd 776i	Prime	Prime	D												
202	-60 -	CNsfa 7723	Plus	Plus	A												
		CNsfc 574i	Plus	Plus	C												
		CNbdc 573i	Plus	Plus	C												
		CNsfc 573i	Plus	Plus	C												
		CNbda 5723	Plus	Plus	A												
		CNsda 5723	Plus	Plus	A												
		CNsdb 5723	Plus	Plus	B												
		CNgbc 5723	Plus	Plus	C												
		CNgwc 5723	Plus	Plus	C												
		CNc 5724	Plus	Plus	C												
186	-60 -	CNbdb 5223	Plus	Plus	B												
		CNsdb 5223	Plus	Plus	B												
166	-60 -	CNsfc 5023	Plus	Plus	C												
		CNc 5023	Plus	Plus	C												

HU

Készülék anyagszáma:

- \_st SmartSteel
- \_sd SmartSteel ajtó
- \_bs BlackSteel
- \_bd BlackSteel ajtó
- \_ts TerraSteel
- \_sf SteelFinish
- \_ Fehér



RBbsc 528i



RBsdc 525i



RBa30 425i



Rsdci 1620



Rc 1401



Rd 1200

Típus / sorozat	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
-----------------	-----	------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------------

**Hűtőkészülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval**

Típus / sorozat	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RBbsc 528i Peak	C	■	■	■				■	■
RBbsb 525i Prime	B				■			■	■
RBsdc 525i Prime	C				■			■	■
RBsfc 5220 Plus	C				■				■
RBsfd 5221 Plus	D				■	■*			■
RBc 5220 Plus	C				■				■
126 --60-- RBa30 425i Prime	A-30%				■				■

\*4 csillagos fagyasztórekesszel



RDsfd 5220

Típus / sorozat	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
-----------------	-----	------------	-------------	-------------	--------------	--------------------

**Hűtőkészülékek EasyFresh funkcióval**

Típus / sorozat	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Smart Device	Smart Device ready
186 --60-- RDsfd 5220 Plus	D	■				■

HU

Típus / sorozat	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
-----------------	-----	------------	-------------	-----------	--------------

**Kompakt hűtőszekrények**

Típus / sorozat	EEK	Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device
85 --60-- Rsdci 1620 Plus	C	■		■	■
Rsdci 1621 Plus	C	■	■*		■
Rci 1620 Plus	C	■		■	■
Rci 1621 Plus	C	■	■*		■
Rdi 1620 Plus	D	■		■	■
Rdi 1621 Plus	D	■	■*		■
85 --55-- Rc 1400 Pure	C			■	
Rc 1401 Pure	C		■*		
68 --55-- Re 1000 Pure	E			■	
85 --50-- Rd 1200 Pure	D			■	
Rd 1201 Pure	D		■*		

\*4 csillagos fagyasztórekesszel

HU

Készülék anyagszáma:

- \_st SmartSteel
- \_sd SmartSteel ajtó
- \_bs BlackSteel
- \_bd BlackSteel ajtó
- \_ts TerraSteel
- \_sf SteelFinish
- \_ Fehér



FNC 727i



FNb 505i



FNC 467i

Típus / sorozat	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
-----------------	-----	----------	------------------	-----------	---------------	----------------	-----	--------------	--------------------

**BLU** Fagyasztók NoFrost funkcióval

Magasság	Temperatúra	Típus / sorozat	Model	EEK	No Frost	Telescopic Rails	Easy Open	Frost Protect	Easy Twist Ice	LED	Smart Device	Smart Device ready
186	-70	FNC 727i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 7227	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FND 7227	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■	■
166	-70	FNC 7026	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FND 7026	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■	■
146	-70	FNa 6635	Plus	A	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNa 6625	Plus	A	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNC 6625	Plus	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FND 6625	Plus	D	■	■	■	■	■	■	■	■
186	-60	FNC 527i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FND 525i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■
166	-60	FNC 507i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 505i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■	■
		FND 505i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■
146	-60	FNC 467i	Peak	C	■	■	■	■	■	■	■	■
		FNb 465i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■	■
		FND 465i	Prime	D	■	■	■	■	■	■	■	■
126	-60	FNb 425i	Prime	B	■	■	■	■	■	■	■	

HU

Készülék anyagszáma:

- \_st SmartSteel
- \_sd SmartSteel ajtó
- \_bs BlackSteel
- \_bd BlackSteel ajtó
- \_ts TerraSteel
- \_sf SteelFinish
- \_ Fehér



FNdi 1624



FCi 1624



Fe 1003

Típus / sorozat	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
-----------------	-----	----------	-------------	---------------	-----	--------------

Aláépíthető fagyasztókészülékek

Magasság	Temperatúra	Típus / sorozat	Model	EEK	No Frost	Smart Frost	Frost Protect	LED	Smart Device
85	-60	FNsddi 1624	Plus	D	■	■	■	■	■
		FNdi 1624	Plus	D	■	■	■	■	■
68	-55	FCi 1624	Plus	C	■	■	■	■	■
		Fe 1003	Pure	E	■	■	■	■	■



CFd 2505



CFd 2085



CFc 1875

Típus / sorozat	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
-----------------	-----	------------	-------------	-------------	---------------	-----

Fagyasztóládák

Magasság	Temperatúra	Típus / sorozat	Model	EEK	Stop Frost	Super Frost	Soft System	Frost Protect	LED
83	-168	CFd 2505	Plus	D	■	■	■	■	■
83	-126	CFd 2085	Plus	D	■	■	■	■	■
83	-105	CFc 1875	Plus	C	■	■	■	■	■

HU

# Beépíthető készülékek

## Az Ön saját frissességi központja

Kombinálja Liebherr beépíthető készülékét a legnagyobb rugalmassággal, hogy az minden igényének megfeleljen. Számos modellünk függőlegesen és / vagy vízszintesen is kombinálható, hogy egyedi frissentartó központot hozzon létre, megfeleljen minden tárolással szemben támasztott igénynek.

Kérdezze Liebherr szakkereskedőjét vagy konyhastúdióját a Liebherr side-by-side koncepcióról.

SIFNdi 5188 Δ Peak sorozat | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ Peak sorozat

Side  
by  
Side



## Típusáttekintés – beépíthető készülékek



ICBNci 5183



ICBNbsci 5173



ICBa 5123

Típus / sorozat

EEK



### Beépíthető hűtő-fagyasztó készülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval

Típus / sorozat	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Device	Smart Device ready
178 -56-57- ICBNci 5183 Peak	C	■	■				■		■	■	■	
ICBNbsci 5173 Peak	C	■	■				■		■	■	■	
ICBNdi 5163 Prime	D				■		■		■	■	■	
ICBNbi 5153 Prime	B	■			■		■		■		■	
ICBNdi 5123 Plus	D				■		■		■		■	
ICBbi 5152 Prime	B	■			■			■	■		■	
ICBa 5123 Plus	A	■			■			■	■			■
ICBSd 5122** Plus	D				■			■				■
ICBbi 5122 Plus	B	■			■			■	■		■	

### Beépíthető hűtő-fagyasztó készülékek EasyFresh funkcióval

Típus / sorozat	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
178 -56-57- ICBNbsci 5173 Peak	C				■
SICNdi 5153 Prime	D				■
ICNd 5133 Plus	D				■
ICNb 5123 Plus	B	■			■
ICNSd 5123** Plus	D				■
ICc 5123 Plus	C				■



ECBNe 8872



ECBNe 8870



ECBNe 7870

Típus / sorozat

EEK



### Beépíthető hűtő-fagyasztó készülékek

Típus / sorozat	EEK	Bio Fresh	No Frost	Soft System	Ice Maker
203 -91,5- ECBNe 8872	E	■	■		■
ECBNe 8870	E	■	■		■
ECBNe 8871	E	■	■		■
203 -76,2- ECBNe 7870	E	■	■		■
ECBNe 7871	E	■	■		■

A Liebherr készülékek általában jobb oldali (cserélhető) ajtópánntal rendelkeznek.

Azoknál a modelleknél, ahol az ajtópánt nem cserélhető, a bejegyzés a bal oldali zsanérral rendelkező modelleket is jelzi.



IRBAC 5190



IRBdi 5170



IRBdi 4851

Típus / sorozat

EEK



Beépíthető hűtőkészülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval

Magasság	Modell	Peak	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
178 --56-57--	IRBAC 5190-001	Peak	C									
	IRBAC 5190-617	Peak	C									
	IRBAC 5171-001	Peak	C					*				
	IRBAC 5171-617	Peak	C					*				
	IRBci 5180	Peak	C									
	IRBbsci 5170	Peak	C									
	IRBbsci 5171	Peak	C					*				
	IRBci 5170	Peak	C									
	IRBdi 5170	Peak	D									
	IRBPci 5170	Peak	C									
	IRBbi 5150	Prime	B									
	IRBbi 5151	Prime	B					*				
	IRBd 5120	Plus	D									
	IRBd 5121	Plus	D					*				
IRCBc 5121	Plus	E					*					
158 --56-57--	IRBdi 4851	Prime	D					*				
	IRBbsbi 4570	Peak	B									
140 --56-57--	IRBci 4571	Peak	C					*				
	IRBci 4550	Prime	C									
	IRBc 4520	Plus	C									
	IRBc 4521	Plus	C					*				

\*4 csillagos fagyasztőrekesssel

HU

A Liebherr készülékek általában jobb oldali (cserélhető) ajtópánttal rendelkeznek.

Azoknál a modelleknél, ahol az ajtópánt nem cserélhető, a bejegyzés a bal oldali zsanérral rendelkező modelleket is jelzi.

Mivel kevés hely áll rendelkezésre, csak a legfontosabb funkciókat említjük meg. A típusok részletes leírásait a [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com) weboldalon találja.



IRBbsbi 4170



IRBc 4120



IRBc 4020

Típus / sorozat

EEK




Beépíthető hűtőkészülékek BioFresh Professional / BioFresh funkcióval

Magasság	Modell	Peak	EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
122 --56-57--	IRBbsbi 4170	Peak	B									
	IRBbi 4170	Peak	B									
	IRBbi 4171	Peak	B					*				
	IRBci 4150	Prime	C									
	IRBci 4151	Prime	C					*				
	IRBc 4120	Plus	C									
102 --56-57--	IRBc 4121	Plus	C					*				
	IRBbi 4050	Prime	B									
	IRBc 4020	Plus	C									

\*4 csillagos fagyasztőrekesssel

HU

Az aktuális EU-energiacímkék elektromos készülékekhez



1. QR-kód a termék azonosításához az EPREL (European Product Database for Energy Labeling) EU-adatbázisban.
2. A „modellazonosító” a termék manuális azonosításához az EPREL EU-adatbázisban, pl. a cikkszám alapján.
3. Az új hatékonysági skála „A”-tól „G”-ig. A „G” besorolás csak borhűtők számára lesz érvényes.
4. Minden hűtőrekesz térfogatának összege.
5. Minden hűtött tároló és hűtőréz térfogatának összege.
6. Zajszint, mely ezentúl az „A” és „D” osztályok között kerül besorolásra.

\*\*Csúszózsánérral fixen rögzített ajtó helyett. A hatékonysági osztályok teljes listáját a 61. oldalon találja. Az (EU) 2017/1369 6a rendelet szerint.



IRCe 5121



IRc 4120



IRd 4020

Típus / sorozat

EEK



Beépíthető hűtőkészülékek EasyFresh funkcióval

Magasság	Modell	Sorozat	EEK	10 év garancia	Easy Fresh	Smart Frost	Soft System	Auto Door	Smart Device	Smart Device ready
178	IRCe 5121	Plus	E		■	■*	■			■
	IRDdi 5120	Plus	D		■		■		■	
	IRDdi 5121	Plus	D		■	■*	■		■	
122	IRc 4120	Plus	C		■		■			■
	IRc 4121	Plus	C		■	■*	■			■
	IRSe 4100**	Pure	E		■					■
102	IRSe 4101**	Pure	E		■	■*				■
	IRd 4020	Plus	D		■		■			■
	IRd 4021	Plus	D		■	■*	■			■
88	IRci 3950	Prime	C		■		■		■	
	IRbi 3951	Prime	B	■	■	■*	■		■	
	IRc 3920	Plus	C		■		■			■
	IRc 3921	Plus	C		■	■*	■			■
	IRd 3900	Pure	D		■					■
	IRd 3901	Pure	D		■	■*				■
	IRe 3900	Pure	E		■					■
	IRe 3901	Pure	E		■	■*				■
	IRSe 3900**	Pure	E		■					■
	IRSe 3901**	Pure	E		■	■*				■

\* 4 csillagos fagyasztórekesszel

HU



SIFNAd 5188



SIFNbsdi 5188



IFNci 3954

Típus / sorozat

EEK



Beépíthető fagyasztókészülékek

Magasság	Modell	Sorozat	EEK	10 év garancia	No Frost	Smart Frost	Soft System	Ice Maker	Ice Tower	Auto Door	LED	Smart Device	Smart Device ready
178	SIFNAd 5188-001	Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
	SIFNAd 5188-617	Peak	D		■		■	■	■	■	■	■	■
140	SIFNbsdi 5188	Peak	D		■		■	■	■			■	■
	SIFNdi 5188	Peak	D		■		■	■	■			■	■
	SIFNdi 5178	Peak	D		■		■					■	■
122	SIFNSe 5128**	Plus	E		■								■
	SIFNe 5108	Pure	E		■								■
	SIFNdi 4556	Prime	D		■		■					■	■
88	SIFNdi 4155	Prime	D		■		■					■	■
	IFNci 3954	Prime	C		■		■					■	■
72	IFNd 3924	Plus	D		■		■						■
	IFd 3904	Pure	D			■							■
	IFsd 3904**	Pure	D			■							■
72	IFNbi 3553	Prime	B	■	■		■					■	■
	IFNd 3503	Pure	D		■								■

HU



## Típusáttekintés – beépíthető készülékek



URPc 375i



URc 3700



URd 3600

Típus / sorozat

EEK



### Pult alá helyezhető hűtőkészülékek

Típus / sorozat	EEK	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Smart Frost	Soft System	LED	Smart Device
URPc 375i Prime	C							
SUBa30 375i Prime	A -30%							
URc 375i Prime	C							
URc 3700 Pure	C							
URc 3701 Pure	C							
URPd 365i Prime	D							
URd 365i Prime	D							
URd 3600 Pure	D							
URd 3601 Pure	D							

\*4 csillagos fagyasztórendszerrel



SUFNc 375i



SUFc 3703



SUFd 3603

Típus / sorozat

EEK



### Beépíthető fagyasztókészülékek

Típus / sorozat	EEK	No Frost	Smart Frost	LED	Smart Device
SUFNc 375i Prime	C				
SUFc 3703 Pure	C				
SUFNd 365i Prime	D				
SUFd 3603 Pure	D				

HU

## Bortároló készülékek



WPgbi 7473 Vinidor Selection



WPgbi 7483



WPbsi 5252



WPbsi 5052

Típus / sorozat

EEK



### Szabadonálló bortemperáló szekrények

Típus / sorozat	EEK	2 Zones	3 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	Sommelier Board	Soft System	Smart Device	Smart Device ready	Magasság (mm)
WPgbi 7483 Vinidor Selection	F										149
WPgbi 7473 Vinidor Selection	F										182
WPgbi 7472 Vinidor Selection	F										204
WPgbi 5283 Vinidor Selection	F										85
WPgbi 5273 Vinidor Selection	F										104
WPgbi 5272 Vinidor Selection	F										106
WPbsi 5252 Vinidor	F										155
WSbsi 5252 Vinidor	E										155
WPbsi 5052 Vinidor	F										131

HU



WSbli 7731



WPbli 5231



WSbl 5001



EWTgb 3583



EWTdf 3553



EWTgb 1683

Típus / sorozat	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Bottle icon
-----------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------

Szabadonálló bortároló szekrények

Magasság	Magasság	Típus	Sorozat	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	UV Protect Plus	Smart Device	Smart Device ready	Palackok száma
204	--75--	WSbli 7731	GrandCru Selection	EAG	■		■				■		324
188	--60--	WPbli 5231	GrandCru Selection	FAG	■	■	■			■	■		229
		WSbli 5231	GrandCru Selection	EAG	■		■				■		229
168	--60--	WPbli 5031	GrandCru Selection	FAG	■	■	■			■	■		196
		WSbli 5031	GrandCru Selection	EAG	■		■				■		196
		WPbl 5001	GrandCru	FAG	■	■		■		■		■	196
		WSbl 5001	GrandCru	EAG	■			■				■	196
148	--60--	WPbl 4601	GrandCru	FAG	■	■		■		■		■	166
		WSbl 4601	GrandCru	EAG	■			■				■	166
128	--60--	WPbl 4201	GrandCru	EAG	■	■		■		■		■	141
		WSbl 4201	GrandCru	DAG	■			■				■	141



WKes 653




ZKes 453

Típus / sorozat	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	Bottle icon
-----------------	-----	--------	------------	------------------	-----------------	------------	-------	-------------

Szabadonálló kompakt készülékek

Magasság	Magasság	Típus	Sorozat	EEK	1 Zone	Glass Door	Humidity Control	Humidity Select	UV Protect	Cigar	Palackok száma
61	--43--	WKes 653	GrandCru	EAG	■		■		■		12
		ZKes 453	Humidor			■	■		■	■	



300,5 mm

ø 76,1 mm

**Bordeaux palack mérete (0,75 l)**  
Minden palackkapacitás-információ ezeken a méreteken alapul.

Készülék anyagszáma:

- \_gb GlassBlack
- \_bl Black
- \_es Rozsdamentes acél
- \_df/pr Panel ready

HU

Típus / sorozat	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	Bottle icon
-----------------	-----	--------	---------	------------	-----------------	-----------------	------------	-------------	----------	-------------

Beépített bortemperáló szekrények

Magasság	Magasság	Típus	Sorozat	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	Palackok száma
178	--56-57--	EWTgb 3583	Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	83
		EWTdf 3553***	Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	80
122	--56-57--	EWTgb 2383	Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	51
		EWTdf 2353***	Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	48
88	--56-57--	EWTgb 1683	Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	33
		EWTdf 1653***	Vinidor	GAG		■	■	■		■	■	■	30



WKEgb 582



WKEes 553

Beépített bortároló szekrények

Magasság	Magasság	Típus	Sorozat	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	Palackok száma
45	--56-57--	WKEgb 582	GrandCru	GAG	■		■	■		■	■	■	18
45	--56--	WKEes 553	GrandCru	GAG	■		■	■		■	■	■	18



UWgbi 3782



UWpri 3661



UWgb 3632

Munkalap alatti borhűtő

Magasság	Magasság	Típus	Sorozat	EEK	1 Zone	2 Zones	Glass Door	Humidity Select	UV Protect Plus	UV Protect	Soft System	Tip Open	Palackok száma
86-92	--60--	UWgbi 3782	Vinidor Selection	EAG		■	■	■		■	■	■	38
		UWpri 3782***	Vinidor Selection	FAG		■	■	■		■	■	■	38
		UWpri 3762***	Vinidor Selection	FAG		■	■	■		■	■	■	38
		UWpri 3761***	Vinidor Selection	FAG		■	■	■		■	■	■	44
82-88	--60--	UWgbi 3682	Vinidor Selection	EAG		■	■	■		■	■	■	32
		UWpri 3662***	Vinidor Selection	FAG		■	■	■		■	■	■	32
		UWpri 3661***	Vinidor Selection	FAG		■	■	■		■	■	■	44
		UWgb 3632	Vinidor	FAG		■	■	■		■	■	■	32
		UWgb 3631	Vinidor	FAG		■	■	■		■	■	■	44

HU

## Társ a grillezésben.

Outdoor

LED

Telescopic Rails

A ↑  
G ↓  
B →

← 60 →

↑  
82  
↓

Az OKes 1750 kültéri hűtő ugyanúgy élvez a szabadban töltött életet, mint Ön, így a nyári konyha tökéletes kiegészítője.



### Élelmiszerekhez és italokhoz optimalizálva

A rugalmasan kialakítható belső térben egyaránt optimálisan tárolhatók italok és ételek, például grillezett zöldségek, szószok vagy húsok. A belső kialakítás egyszerűen az élelmiszerek magasságához, palackméretekhez vagy a tárolt edényekhez igazítható. A hőmérséklet is beállítható +2 °C és +14 °C között.



### Meghosszabbított grillszezon

Az Outdoor Cooler alacsonyabb hőmérséklet mellett sem veszít az erejéből. Éppen ellenkezőleg: a 2 °C és +35 °C közötti kinti hőmérséklet nem jelent problémát a készülék számára. Ha a hőmérséklet +2 °C alá esik, a készülék automatikusan kikapcsol, hogy ne károsodjon.

Itt csak a felszereltség legfontosabb részleteit ismertetjük, hogy kevesebbet kelljen nyomtatni. A típusok részletes leírásait a [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com) weboldalon találja

## Kiváló dizájn. Amely díjat érdemel.

Készülékeink a legrangosabb dizájnzsűriket is lenyűgözték, és olyan jelentős díjakat nyertek, mint a German Design Award, az iF Award és a Red Dot Award. A letisztult Liebherr megjelenés és a lenyűgöző részletek stílusos háttérrel adnak élelmiszereinek.



SFNstd 529i | SRBstc 529i Δ Peak sorozat




## Jó áttekinthetőség – még mielőtt kinyitná a hűtőszekrény ajtaját

○ Pure    ◇ Plus    ◻ Prime    △ Peak

Melyik készülék az igazi számomra? Ezt a kérdést nem mindig könnyű megválaszolni, amikor új készüléket vásárol. Ezért megkönnyítettük Önnek a termékválasztékunkban való eligazodást azzal, hogy hűtő- és fagyasztókészülékeinket négy sorozatra osztottuk.

### ○ Pure sorozat

A Pure az alapsorozatunk: egyszerű, letisztult, tökéletesen felszerelt, és megfelel minden alapvető követelménynek. A Pure sorozat készülékei csak alapfunkciókkal vannak ellátva, azonban rendelkeznek a legmagasabb Liebherr-minőséggel.



### ◇ Plus sorozat

A Plus termékcsalád a Pure sorozat jellegzetességeire épül, és számos további lenyűgöző részlettel is kiegészült. A „Plus” a jelen esetben nagyobb kényelmet jelent. Ezek a konyhai készülékek nemcsak elsőrendűen hűtenek és fagyasztanak, hanem okosabbak és könnyebben kezelhetők is. Ez azt jelenti, hogy egyszerűbbé tesznek sok kétféle feladatot, és megkönnyítik az életet.

### ◻ Prime sorozat

A Prime sorozat már jelentősen nemesebb. Dizájnya és anyagai révén különleges benyomást kelt. A szabadonálló készülékek belsejében kiváló minőségű anyagokat, például rozsdamentes acélt használunk. Emellett a sorozat külső megjelenését páratlan világítási megoldások teszik jobbá és valóban egyedülállónak.



### △ Peak sorozat

A Peak-sorozat kínálatunk csúcsmoelljeit foglalja magában. Itt a legjobb a legjobbal van kombinálva. Kompromisszumok nélkül. Az innovatív Liebherr technológia találkozási pontja a csúcskategóriás formatervezéssel és kényelmi megoldásokkal. A sorozat készülékei azoknak készültek, akik mindenre vágnak.



FreshAir aktívszén-szűrő



FlexSystem



VarioSafe és palacktartó



Fedeles jégkockatartó



Palacktartó



SmartDeviceBox



Tartozékainkat megtalálja a Liebherr-Appliances webáruházban a [home.liebherr.com/shop](http://home.liebherr.com/shop) oldalon vagy Liebherr márkakereskedésében.

## Bor

<b>1 Zone</b>	Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5 °C és +20 °C között állítható.
<b>2 Zones</b>	Két hőmérsékleti zónával, egymástól függetlenül és pontosan állítható +5 °C és +20 °C között.
<b>3 Zones</b>	Három hőmérsékleti zónával, egymástól függetlenül és pontosan állítható +5 °C és +20 °C között.
<b>Glass Door</b>	Lásson rá a teljes borkollekciójára a színezett, UV-szurosságbiztonsági üvegen keresztül.
<b>Humidity Control</b>	A páratartalom aktívan szabályozható 5%-os lépésekben 50% és 80% RH** értékek között.
<b>Humidity Select</b>	A páratartalom két szint között szabályozható: Standard vagy magas.
<b>UV Protect Plus</b>	Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gözzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.
<b>UV Protect</b>	Kettős védelem: egy réteg színezett üvegből és egy réteg gözzel felhordott fémből áll, mely hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.
<b>Sommelier Board</b>	Tegye látványelemmé borait és üvegeit.

## Speciális termékcsoportok

<b>Outdoor</b>	Ez a Liebherr a rozsdá- és időjárásálló anyagoknak, a masszív felépítésnek és az értékes alkotórészeknek köszönhetően ideális a kültéri használatra.
<b>Wine</b>	Tökéletes feltételek nemes borok tárolásához és temperálásához egyedülálló felszereltséggel.
<b>Cigar</b>	Ideális klíma szivarok számára innovatív felszereltséggel.

## Frissentartó technológia

<b>Bio Fresh Professional</b>	Hűtés profi módon: HydroBreeze, a gyümölcsöket és zöldségeket hűs, friss fuvalatt lengi körbe.
<b>Hydro Breeze</b>	Professzionális hűtés: A hűvös pára és a rekesz 0 °C-os hőmérséklete gondoskodik a hosszabb tartósságról és az optikai Wow-hatásról.
<b>Fish &amp; Seafood</b>	A Fish & Seafood rekesz a halat és a tenger gyümölcseit az optimális -2 °C-os hőmérsékleten tárolja, akár egy halkereskedésben.
<b>Bio Fresh</b>	Közel 0 °C-on és ideális páratartalom mellett a gyümölcsök, zöldségek, hal, hús és tejtermékek jelentősen tovább maradnak frissek, mint a hagyományos hűtőrézben.
<b>Easy Fresh</b>	A légmentesen záródó rekeszben a gyümölcsök és zöldségek tovább megőrzik ropogós frissességüket.
<b>No Frost</b>	Nincs szükség leolvasztásra.
<b>Smart Frost</b>	Jelentősen ritkábban kell leolvasztani.
<b>Stop Frost</b>	Ritkábban kell leolvasztani, a negatív nyomás hiányának köszönhetően könnyen nyitható.
<b>Super Frost</b>	A SuperFrost rövid időre megnöveli a hűtésteljesítményt – így a hőmérséklet állandó marad, ha még nem fagyott élelmiszereket helyez a fagyaszttóba.
<b>Vario Temp Zone</b>	Hűtés vagy fagyasztás? A következők közül választhat: a VarioTempZone hőmérséklete pontosan beállítható -18 °C és -10 °C, illetve -2 °C és -5 °C között.

## Kényelem és rugalmasság

<b>Soft System</b>	Teljesen megpakolva is könnyedén záródnak a belső ajtók, kb. 30° nyitási szögtől automatikusan.
<b>Easy Open</b>	Az EasyOpen-nek köszönhetően a fagyasztószekrény ajtaját egymás után többször is kényelmesen és egyszerűen ki lehet nyitni.
<b>Frost Protect</b>	Különleges képességüknek köszönhetően a fagyasztók használhatók fűtetlen helyiségekben is, max. -15 °C teremhőmérsékletig.
<b>Auto Door</b>	Világszerte egyedülálló: Az AutoDoor lehetővé teszi az ajtó kinyitását szóbeli utasításra, kopogtatásra és okostelefonnal* – vagy egyszerűen csak kézzel.
<b>Door Stop</b>	Tartsa frissen és szagtalanul Liebherr készülékét. Az ajtó nyitva marad, ha nincs használatban. Takarítsa meg időt és energiát, és élvezze a frissességet.
<b>Telescopic Rails</b>	A könnyen mozgó teleszkópok megkönnyítik a fiókok kényelmes betolását és kihúzását vagy kivételét.
<b>Tip Open</b>	Az üvegajtó érintésre 7 cm-re kinyílik a kényelmes kezelés és könnyebb nyitás érdekében.

## Víz és jég

<b>Water &amp; Ice Centre</b>	A Water & Ice Centre egész nap elegendő hideg vizet, jégkockát és zúzott jeget biztosít.
<b>Ice Maker</b>	Automatikus IceMaker vízcsatlakozással.
<b>Easy Twist Ice</b>	Varázslatosan egyszerű és gyors jégkockakészítés: Töltsön vizet a tartályba, fagyassza le és egy csavarással oldja ki a kész jégkockákat.
<b>Infinity Spring</b>	Integrált vízadagoló a hűtőréz bal oldal falában.
<b>Ice Tower</b>	Partikhoz tökéletes: automatikus IceMaker és nagy méretű pizzatároló rekesz egy praktikus, kihúzható polcon.

## Dizájn

<b>Mood Light</b>	Lakókörnyezete fénypontja: a közvetett világítási koncepció gyönyörűen kiemeli a Water & Ice központot és a süllyesztett fogantyúkat.
<b>LED</b>	A készülék számítógépről vagy okostelefonról való vezérlésére szolgáló SmartDeviceBox utólag beszerezhető.

## Csatlakoztathatóság

<b>Smart Device</b>	Az integrált SmartDeviceBox lehetővé teszi a készülék vezérlését és további funkciók elérését számítógépen és okostelefonon keresztül.
<b>Smart Device ready</b>	A készülék vezérléséhez számítógépről, okostelefonról a SmartDeviceBox utólag beszerezhető. Tartozékként kapható.

## Ultrahatékony modellek

<b>Ultra Efficient A -10%</b>	<b>Ultra Efficient A -30%</b>	Még a leghatékonyabb „A” energiasztálynál is takarékosabb készülékek – a Liebherr ebben is élen jár.
-------------------------------	-------------------------------	--

\*Az (EU) 2029/2016 rendelet szerinti legmagasabb energiahatékonysági osztály határérték alapján (2023. december).



Minden innovatív hűtőtechnológiát a készülék lábáztatában helyeztük el a szabadonálló BluPerformance készülékek esetében. Ezáltal a készülékek ugyanazon méret esetén jelentősen nagyobb tárolókapacitást nyújtanak, így több hely áll rendelkezésre az élelmiszerek és italok számára. Az energiahatékonyság jelentősen javult a lábázati szellőzés és elszívás javításának köszönhetően. Sőt, ezek a készülékek még csendesebbek is.

\* SmartDevice/Smart-App használatára alkalmas. | \*\* Otthoni hőmérséklet esetén. Amennyiben a környezet nagyon száraz/hideg, például egy pincehelyiségben, a rendszer kiegészítéseként javasoljuk egy testre szabott víztartály használatát, mely megtalálható tartozékaink között is. | \*\*\* További készülékvariációkkal kapcsolatos információkat és részletes modell-leírásokat a következő weboldalon talál: [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

Bio  
Fresh

No  
Frost

Ultra  
Silent

Ultra  
Efficient  
A -10%\*



## A energiahatékonysági osztály? Jobbat is tudunk!

10%-kal gazdaságosabb\*  
a legmagasabb A energiahatékonysági  
osztályba tartozó készülékeknél:  
kombinált hűtő-fagyasztó készülékünk  
még számunkra is új mércét állít.

\*A (2023. júliusi) 2019/2016/EU rendelet szerinti legmagasabb, „A” energiahatékonysági osztály határértékével összehasonlítva.



home.liebherr.com