

FCFCvg 4002

Kombinovaná chladnička
Perfection



Brutto/užitný objem	
Chladicí část	267/187 l
Mrazicí část	110/45 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/654/2044
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	
Chladicí část	460/423/1037
Mrazicí část	406/292/614
Spotřeba energie za rok	457 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	5
Teplotní třída (energetická směrnice)	L1/M1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C ¹
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	48 dB(A)
Příkon	2,0 A
Frekvence / napětí	50/60 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	290 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	
Chladicí část	+1 °C Do +15 °C
Mrazicí část	-9 °C Do -26 °C
Materiál vnějších stěn/barva	nerezová / nerezová
Materiál dveří / barva	nerezová / nerezová
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota stříbrná
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Teplotní displej	vně digitální/vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Přestavitelné odkládací plochy	3
Počet zásuvek	3
Nosnost polic	45 kg
Madlo	Hliníkové madlo
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	84/78 kg
EAN	9005382247471

¹ Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.