



Visit our social media channels at socialmedia.home.liebherr.com

home.liebherr.tw

KE 總代理
嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心

諮詢專線：台北(02)2505-5878 新竹(03)553-4998
台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398
網址：<http://ke.kenk.com.tw>



0317202288

嘉儀公司保留隨時修改產品資料及技術數據的權利，產品以實機為主。本目錄的圖像、標記、名稱及商號，不論已註冊否，均為本公司擁有，需取得嘉儀公司同意方可使用。

極致新鮮 德國利勃家電

全系列獨立式冰箱、酒櫃、上掀式冷凍櫃，
引領全球新潮流。

LIEBHERR

獨立式家電



全球廣受迴響 利勃集團

LIEBHERR利勃集團為第三代家族企業，由 Hans Liebherr於1949年創立，其新創研發世界上第一台移動式塔式起重機。

憑藉超過70年的成功經歷，利勃以各行業中高質量、突破性創新研發和無數尖端技術之先驅而聞名。作為全球最大的工程機械製造商之一，利勃將其廣泛多元的產品範疇擴展至13個產品領域，包括土方機、深地基機、移動式及履帶式起重機、塔式起重機、混凝土技術、物料搬運技術、礦業、海上起重機、航空與運輸系統、齒輪技術和自動化系統、組件、酒店、和冷凍冷藏設備。

利勃由建築設備起家，成為領先業界的工業機械製造商，並其製造機械的專業經驗為基石，創新技術為優勢，持續研發使用者導向的產品，成為提供優質服務的成功企業，並穩固逐步跨足其他領域開發了全系列冷藏家電設備，包括了冰箱、冷凍櫃及酒櫃等。

該企業目前分布全球50多個國家、140多家公司，擁有約48,000名員工。



移動式塔式起重機



航空航太工業



運土



履帶式起重機



冷藏與冷凍設備



利勃集團公司總部，德國

全球製冷商品專家 德國LIEBHERR利勃家電

LIEBHERR利勃家電涵蓋全系列冷藏、冷凍家電設備，包含冰箱、酒櫃、及冷凍櫃等。利勃集團總部設立於德國，其產品範疇具驚人的3,000多種產品。結合德國工藝與頂尖品質於一體，創造全球冷藏家電用品新潮流。

研發冰箱前 利勃先了解您的需求

如今現代冰箱除了要夠冷，還應具備哪些功能？該如何更加滿足顧客的需求？設計該如何更加有效率、人性化與現代化？

我們每天反覆思考這些問題，因為對我們來說，冰箱不僅僅作為電器。相反地，應該作為盡力提供支援的夥伴，和睦相處、肩負任務並使做事更為輕鬆。為了實現目標，我們不斷研發設備。因為設備越聰明，越有助於使用，如此一來，便有更多時間來處理生活中其他重要的事。

追求無限的品質，創造生活的美好

自1954年，我們不斷創新，推出新技術，製造著高品質的冰箱及冰櫃，銷往世界各地。本質上，我們仍然屬LIEBHERR利勃集團企業，根基紮於德國。始終秉持創新精神與精良技術，「堅持品質、永不妥協」進行產品的開發，這都源自於利勃創始人的企業核心精神，以及世代相傳的專業知識。



持久耐用

從最小的細節中就可以感受到利勃的高品質標準。舉例來說，冰箱需經過至少10萬次的門啟閉測試，模擬超過15年的使用次數，確保商品的耐用度。並同時測試其它的零件確保同樣的耐用度。全嵌式冰箱的獨特箱門水平設計，確保冰箱能穩固且長時間、完美的運作，箱門也能始終緊密閉合。聽起來很簡單，但這卻是減少冷凝與能源耗損的重要關鍵。

利勃家電標準化的技術設計易於保養維護，且所有的零件庫存都保留超過10年，達成永續使用的目標。

不只是嘴上說說，我們還掛保證

在生產過程中，我們非常仔細的檢查所有冰箱的配件，並以嚴於檢驗法規的標準，不斷的測試機器直到包裝完成。所有的生產規範皆通過國際ISO 9001品質標準及ISO 14001環境管理標準的認證。

有一件事是肯定的：您的利勃產品在未來很長一段時間會成為您最可靠的伴侶。



經得起 時間考驗的味道 新鮮度是技術關鍵

為食物打造最佳儲藏環境，不僅可延長食物的保存期限，更維持其新鮮度，並可避免食物的浪費。LIEBHERR利勃家電，將這一切保鮮技術完美的結合，完整保存食材營養及鮮美。

DuoCooling 直冷/氣冷雙冷卻系統，保留食材原味

利勃冰箱採冷藏直冷、冷凍氣冷「DuoCooling雙冷卻系統」，確保冷凍、冷藏室各自保持理想溫度且冷空氣互不交流，減少食材水分流失、保持食材外觀與原味。因此Camembert起司聞起來跟吃起來，也只會是Camembert起司的味道。



EasyFresh保存鮮度，提供蔬果完美保存環境

利勃冰箱的優異品質絕對是食材新鮮度的絕佳保證。去除包裝存放在冰箱中的水果與蔬菜，就宛如剛採摘下般新鮮。就像保存在均溫且氣密的冷藏室中的萵苣，即使經過十天後仍能保持青脆與新鮮。



BioFresh健康養鮮科技，我們的全能保鮮幫手

憑藉專利BioFresh健康養鮮技術，食材被存放在比一般冷藏室偏低的溫度中。略高於0°C且提供完美濕度的BioFresh健康保鮮區提供完美的食物保存空間。Fruit & Vegetable safe提供高濕度環境存放新鮮的蔬果、Meat & Dairy safe提供低濕度環境來存放魚肉類或乳製品。

新鮮、永續、健康

食材儲存環境的條件，簡而言之，有三大主要原因促使利勃不斷研發更完美的保存方法。第一：理想的環境條件有助於食物保鮮期更長，並可享受食材的新鮮美味。第二：可預防不必要的食物浪費，此意味著您不必經常性的採購。三：最佳的儲藏，有助於保存食材維生素和營養素，這有助於健康的飲食。

HydroBreeze — 冰冷清新的薄霧

我們在加州的薩利納斯谷得到HydroBreeze的靈感。由於靠近涼爽的太平洋，夏季期間，潮濕的薄霧籠罩著山谷和田野，此可預防該區域種植的蔬菜乾燥。

Hydro
Breeze



全方位呈現： 高品質的產品

一台全方位的高品質冰箱，不僅能做到節能、靜音，還須同時為食材提供最佳的保鮮環境以及珍愛地球的環保使命。

因此利勃的產品研發絕非僅專注在單一面向，而是全方位考量所有的使用需求，因而成就利勃冰箱的四大優勢：省電節能、靈活收納、極靜音、以及精準溫控。

省電節能

LIEBHERR利勃家電的效能在業界首屈一指。有效的降低能源損耗，維護環境中的寶貴資源，並省下您不必要的浪費，創造節能又環保的生活。

靈活收納

利勃冰箱完美適用於所有家庭、不同居家風格、且擁有簡潔的尺寸線條。不論是超大容量的抽屜或是任何的收納細節，沒有一絲空間被浪費。甚至連冰箱內照明都嵌入內壁節省空間。

極靜音

在現代家居設計理念，開放式廚房漸受到歡迎，這點突顯了冰箱極靜的重要性，噪音的降低是相當重要的課題，因此，利勃的產品系列推出了多款極靜的冰箱，提升您更好的生活品質。

精準溫控

優越的溫控技術，精準維持冰箱絕佳的冷藏效能且節能省電。高效能的運作模式，不僅節省了大量的電力，且在當放入大量食材時，亦可立即啟動運作，急速降低冰箱溫度，完美保存食物新鮮與營養。



環境友善

利勃為食材打造最佳貯存空間，也專注於友善對待我們的環境，落實環保概念。因此利勃竭盡所能降低產品對環境的衝擊，並兼顧產品優異的性能表現。

利勃要求所有零件皆能使用15年以上，確保冰箱的耐用度，且承諾長時間提供零件備品。這意味著您能持續享受利勃冰箱帶來的美好生活。耐用的品質也顯著降低資源的耗損，保護環境生態。



獨立式冰箱





獨特功能



IceMaker 自動製冰機

還有冰塊嗎? 有了利勃冰箱的IceMaker自動製冰機, 完全不需要擔心冰塊夠不夠用。製冰機進水口直接連接飲用供水, 全天候供應製冰。MaxIce功能每天最多可生產1.5公斤冰塊, 讓您隨時隨地享用冰涼飲品。



SoftSystem 閉門緩衝機制

不論從早餐到宵夜, 利勃冰箱每天都會經過無數次的開關。而利勃冰箱的SoftSystem閉門緩衝系統設計, 箱門關閉時總是輕柔和緩, 讓您的每次啟閉冰箱都充滿愉悅。存放在冰箱門內側的飲料瓶罐也都能牢固在原位, 不產生嘎嘎聲或晃動。



BioFresh 健康養鮮技術

BioFresh健康養鮮技術提供最適宜的溫溼度環境, 延長食材儲放時間。以略高於0°C的溫度與理想的濕度保存蔬果及魚肉, 完整保留了食材的養分與維生素, 並延長保存期限。

Bio
Fresh



SmartSteel 易潔不鏽鋼

經過特殊處理的SmartSteel不鏽鋼材質讓指紋在門板上不留痕跡, 且更易於清潔。只需以柔軟的濕布輕輕擦拭, 即可維持門板的表面光澤。



MagicEye 電子觸控面板

優雅的MagicEye操作介面, 以創新、簡易使用的電子式觸控模式, 確保冷藏室與冷凍室精準且穩定維持在設定的溫度, 且所有的功能都可以很輕鬆的以一根手指直接在觸控面板選擇或調整。



PowerCooling 強勁冷卻系統

您希望冰箱內能維持均勻且穩定的溫度嗎? PowerCooling強勁冷卻系統就是絕佳的解決方案。藉由安靜卻強勁的風扇, 讓冷空氣均勻且迅速的在冷藏室中循環對流, 確保最理想的溫度環境。


創新保鮮技術 的巔峰之作

我們屢獲殊榮的BluPerformance SBSes8486 雙門對開式冰箱，全機身採用不銹鋼材質，極致工藝設計，擁有6個不同溫區的儲存空間，提供不同食材最適宜的儲存環境。

雙溫區酒櫃的兩個獨立溫區，可各自設定所需溫度，以最適宜的溫度環境分別存放兩種不同種類的葡萄酒，溫度調節範圍介於+5°C至+20°C之間。冷凍室則配有NoFrost自動化霜系統及IceMaker自動製冰機，提供專業的冷凍技術確保長時間的食材保鮮。而寬敞的冷藏室則精準的溫控與完美的濕度環境，可延長食材保存期限。

BioFresh-Plus健康養鮮區包括適於存放海鮮魚類的Fish & Seafood safe儲存區，以及溫度可調範圍介於0°C至-2°C之間，更靈活的蔬果及肉類儲存區。

詳情規格請見41頁



SBSes 8486



冷凍冷藏二合一 雙門對開式冰箱

SBSef7242雙門對開式冰箱集結頂尖的品質以及細緻的工藝，確保食物保有其新鮮度，為您的美味、健康把關。

冷凍櫃具備8個抽屜，提供超大冷凍儲存空間。冷藏櫃的透明蔬果抽屜，可清楚看到內部儲放的食材，附有伸縮滑軌能毫不費力的拉出。

SmartSteel不鏽鋼門板表面經特殊處理，可明顯減少指紋痕跡，冰箱也更易於清潔。

詳情規格請見41頁

No
Frost

Smart
Steel

SBSef 7242

高質感的居家氛圍

擁有一台SBS7242雙門對開冰箱，提升了您居家生活空間的質感。純白色優雅的門板增添了高質感的魅力與獨特的品味。冷凍冷藏雙門對開的設計，兼具便利性並提供寬敞的儲物空間。

詳情規格請見41頁

No
Frost

SBS7242





打造實用 兼具美感的廚房

上下門系列冰箱CBNP5056外型簡潔優雅且兼具實用功能，特別適用於空間較小的套房公寓等。

配備BioFresh健康養鮮區，提供最適宜的溫溼度環境，延長食材儲放時間。以略高於0°C的溫度與理想的濕度保存蔬果及魚肉，完整保留了食材的營養與維生素，並延長保存期限。

DuoCooling雙冷卻系統設計，冷藏室與冷凍室各自擁有獨立的溫度控制系統，冷藏與冷凍之間空氣不流通，避免互相串味且食材水份不流失。

對於較大的居家空間，可擺放兩台冰箱，打造更寬敞的食物儲存空間。

詳情規格請見42頁

No
Frost

Duo
Cooling

CBNP5056

最優雅簡約 的產品

上下門系列冰箱CNP4056外型簡潔優雅且兼具實用功能，特別適用於空間較小的廚房或小家庭。為LIEBHERR冰箱中最優雅簡約的型號，最小的體積卻確保了最大的容量，提供食物最完美保存環境。

DuoCooling雙冷卻系統設計，冷藏室與冷凍室各自擁有獨立的溫度控制系統，冷藏與冷凍之間空氣不流通，避免互相串味且食材水份不流失。

詳情規格請見42頁

Duo
Cooling

No
Frost

CNP4056

獨立式酒櫃



獨特功能



理想濕度調節

保持適當的濕度環境是儲存葡萄酒的一個重要關鍵要素。在適當的濕度環境下，軟木塞才能保持柔軟不乾裂，確保酒瓶內的酒體不會變質。葡萄酒應以平放方式保存，同時由瓶內保持軟木塞的濕潤程度。酒櫃的溼度維持在50%以上，便可提供最完美的儲存環境。只需按下風扇鈕，就能更快速的讓酒櫃內的溫度與空氣溼度達到均勻的狀態。



櫟木層架

LIEBHERR酒櫃使用天然、手工打造且無加工處理過的櫟木層架，不會釋放會影響葡萄酒風味的化學香氣。此外木製層架也有助於減少震動，使葡萄酒能穩定的熟成。



抗紫外線玻璃門

LIEBHERR酒櫃配有特殊抗紫外線雙層玻璃門，可隔絕、反射大部分有害的紫外線輻射，確保葡萄酒的最佳保存品質。此外，箱內LED照明均勻溫和的光線，可清楚展示珍藏的葡萄酒，免除紫外線照射的風險。



電子觸控系統

觸控式的電子溫控系統，可將溫度控制介於+5°C至+20°C之間。多溫區酒櫃則可個別設定溫度，提供最靈活的空間調配與溫度選擇，利於同時存放不同酒類。



FreshAir 活性碳過濾裝置

環境的氣味會影響長時間儲存的葡萄酒。在葡萄酒櫃中，透過易更換的FreshAir活性碳過濾裝置提供了完美的空氣品質。



低振動儲存環境

即使是輕微的振動也會影響葡萄酒的熟成過程，並妨礙單寧的萃取。利勃所有的葡萄酒櫃均配置獨特超低振動壓縮機，以確保葡萄酒儲存在最優質穩定的環境條件下。


專為真正的 葡萄酒鑑賞家而設計

WS17800多溫區酒櫃滿足您對最智能又典雅的葡萄酒存儲方式的渴望。為享樂區增添質感品味生活，同時為葡萄酒提供理想藏酒空間，設有3重溫區可於+5°C和+20°C間自由控溫，同時儲存紅葡萄酒、白葡萄酒和香檳，確保藏酒擁有最適合的保存溫度。

抗紫外線雙層玻璃可保護葡萄酒免於紫外線的照射，同時又能透過展示層架完美展示酒藏。特別研發的壓縮機提供了一個低震動的保存環境，加上伸縮滑軌可讓層架輕鬆滑出，避免產生可能影響葡萄酒熟成的震動。酒櫃配備的活性炭過濾裝置，持續提供清新無味的空氣，絲毫不影響葡萄酒的風味。

唯有一台真正的酒櫃，才能令您的賓客印象深刻。

詳情規格請見45頁



WS 17800

葡萄酒愛好者的首選

LIEBHERR單溫酒櫃WKgb4113採抗紫外線雙層隔熱玻璃門，可預防紫外線照射並保持葡萄酒的品質。獨特除霧設計，可免除環境溫差產生的霧氣，完美展示珍藏。

溫控範圍介於+5°C至+20°C之間，非常適合長時間保存或熟成葡萄酒。內置活性炭過濾裝置，確保酒櫃內空氣清新無異味，不影響葡萄酒的風味。

詳情規格請見45頁

LED

Wine

WKgb 4113

完美展示 您的最愛

寬敞的LIEBHERR單溫酒櫃WKb4612可容納186瓶葡萄酒，為葡萄酒長期保存與熟成的完美理想空間。

電子式溫度控制系統可直接顯示預設溫度與實際溫度，溫控範圍介於+5°C至+20°C之間，可視實際需求設定理想溫度。

雙層抗紫外線玻璃門可確實防護葡萄酒不受紫外線輻射的影響。高效的LED照明讓內部有均勻的照明，使您可自豪地展示珍貴的收藏。

詳情規格請見45頁

LED

Wine

WKb 4612

為您珍藏 滿滿的美酒

LIEBHERR單溫酒櫃WKb4112最多可存放168瓶葡萄酒，溫控範圍介於5°C至20°C之間，非常適合長時間保存或熟成葡萄酒。內置活性碳過濾裝置，確保酒櫃內空氣清新無異味，不影響葡萄酒的風味。

詳情規格請見45頁

LED

Wine

WKb 4112

優質葡萄酒 的絕佳存儲條件

LIEBHERR單溫酒櫃WKb1712最多可存放60瓶葡萄酒，配有兩層天然無加工、手工製的櫟木層架，可彈性調整層架高度，依需求存放珍貴酒藏。

深色隔熱玻璃門可完善地保護葡萄酒免於紫外線輻射曝曬，而活性碳過濾裝置可提供最佳空氣品質且易於更換。

高效的LED照明確保酒櫃內均勻宜人的照明，在最佳光源之下展示您最愛的那支酒。

詳情規格請見45頁



LED

Wine

WKb 1712


上掀式冷凍櫃



德國利勃 上掀式冷凍櫃


對需要充足冷凍儲藏空間的家庭而言，LIEBHERR利勃頂級上掀式冷凍櫃絕對是最完美的選擇。獨家SuperFrost急凍，立即冰封新鮮食材，保存食材的營養與原味，為您和家人確保食材絕佳品質。採節能設計，環保又節省電費！

詳情規格請見42頁



CFf 2080

獨特功能



獨家StopFrost防結霜技術

LIEBHERR利勃獨家StopFrost防結霜技術，大幅降低冷凍櫃內結霜的狀況，減少化霜的次數。同時，還可避免冷凍櫃內形成真空，確保上掀蓋可輕鬆開啟。



低震動·極靜音

LIEBHERR利勃家用上掀式冷凍櫃的熱交換冷凝器沿著機身外壁嵌入泡棉中，降低運轉產生的震動並使運作變得更安靜。冷凍櫃外壁不形成冷凝且採可更換式門磁條，更易於保養。



箱內LED照明

即使在周圍照明昏暗的環境下，明亮的箱內LED內部照明燈，也能讓您清楚看見所有儲藏的食材。一體成形的上蓋及機身經過防銹塗層處理，確保外型美觀且防止腐蝕。



電子控制與警示設計

可透過優雅的電子控制面板輕鬆切換冷凍櫃溫度設定，防忘關門警示鈴，可確保冷凍櫃上蓋隨時關緊，保持食材新鮮。兒童鎖功能則可防止冷凍櫃電源被不慎關閉。



SuperFrost急速冷凍保留營養

SuperFrost急速冷凍設計，可迅速降低溫度，冰封新鮮食材，同時保留食材營養。直到食材完全冷凍後，即自動切換回正常模式以節省能源。冷凍溫度範圍-28C至-14C，為同等級商品中，最低、最優異的儲藏溫度*。

*與市場同等級機型比較。



環保節能

為了能更節省電費，也是LIEBHERR利勃一直以來的堅持，LIEBHERR利勃上掀式冷凍櫃配備變流器，運轉時不僅更省電節能、也更安靜。

展示功能為特定型號，相關敘述僅適用於該系列產品。

獨立式上下門冰箱系列



機器型號	SBSes8486	SBSef7242	SBS7242
外型尺寸			
冰箱樣式	左右對開	左右對開	左右對開
冰箱類別	BioFresh冰箱酒櫃 SWTNes4265+SKBes4360	冷凍/冷藏雙門冰箱 SGNef3036+SKef4260	冷凍/冷藏雙門冰箱 SGN3036+SK4260
形式設計	獨立式	獨立式	獨立式
外觀顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	白色
尺寸規格(W/D/H)CM	121/66.5/185	121/63/185	121/63/185
特性功能			
直冷/氣冷雙冷卻系統	●	●	●
電子自動化霜系統	●	●	●
急速冷凍/急速冷藏功能	●	●	●
3D立體循環風扇	●	●	●
變頻壓縮機	●	●	●
溫區分配	6	2	2
壓縮機數量	2	2	2
箱門未關警示聲	●	●	●
高效能鰭片式散熱器	●	●	●
可調式左右開門設計	—	—	—
內置式全自動製冰系統	●	—	—
BioFresh/BioFresh Plus抽屜	2/1	—	—
紅酒儲藏室	雙溫	—	—
活性碳過濾裝置	●	—	—
Smart Steel易潔不鏽鋼	●	●	—
機身防汗設計	●	●	●
門框防汗設計	●	●	●
面板操作	直覺式控制面板	觸控式	觸控式
門上LCD溫度顯示	—	—	—
冷凍室溫度異常警示	●	●	●
獨立電源開關	●	●	●
續冷冰寶	—	—	—
箱內照明	LED燈柱	LED燈柱	LED燈柱
關門緩衝系統	●	—	—
基本規格			
電壓	115V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
總容量(公升)	645	642	642
冷藏室容量(公升)	366	381	381
冷凍室容量(公升)	126	261	261
酒櫃最大儲存瓶數(750cc/瓶)	48	—	—
環保冷媒	R600a	R600a	R600a
運轉使用安培	2.0	2.5	2.5
能源效率等級	— / 1	— / 5	— / 5
能源因數值(公升/度/月)	— 26.2	52.5 14.1	52.5 14.1
年耗電量(度)	156 168	96 324	96 324

資料僅供參考，實際規格配備以進口實物為主，本公司保留修改權利。

獨立式對開冰箱系列



機器型號	CBNP5056	CNP4056
外型尺寸		
冰箱樣式	上下門	上下門
冰箱類別	上冷藏/BioFresh +下冷凍	上冷藏+下冷凍
形式設計	獨立式	獨立式
外觀顏色	白色	白色
尺寸規格(W/D/H)CM	75/63/202	60/63/202
特性功能		
直冷/氣冷雙冷卻系統	●	●
電子自動化霜系統	●	●
急速冷凍/急速冷藏功能	●/●	●/●
3D立體循環風扇	●	●
變頻壓縮機	●	●
溫區分配	3	2
壓縮機數量	1	1
箱門未關警示聲	●	●
高效能鰭片式散熱器	●	●
可調式左右開門設計	●	●
內置式全自動製冰系統	—	—
BioFresh/BioFresh Plus抽屜	2/—	—
紅酒儲藏室	—	—
活性碳過濾裝置	—	—
Smart Steel易潔不鏽鋼	—	—
機身防汗設計	●	●
門框防汗設計	●	●
面板操作	●	●
門上LCD溫度顯示	●	●
冷凍室溫度異常警示	●	●
獨立電源開關	●	●
續冷冰寶	—	—
箱內照明	LED	LED燈柱
關門緩衝系統	●	●
基本規格		
電壓	115V/60Hz	115V/60Hz
總容量(公升)	424	361
冷藏室容量(公升)	303	267
冷凍室容量(公升)	121	94
酒櫃最大儲存瓶數(750cc/瓶)	—	—
環保冷媒	R600a	R600a
運轉使用安培	1.3	1.3
能源效率等級	3	3
能源因數值(公升/度/月)	18.3	16.4
年耗電量(度)	312	300

資料僅供參考，實際規格配備以進口實物為主，本公司保留修改權利。

獨立式冷藏櫃系列



機器型號	SKBes4360	SKef4260	SK4260	SKes4210	SKesf4240
外型尺寸					
冰箱樣式	單門	單門	單門	單門	單門
冰箱類別	冷藏櫃/BioFresh	冷藏櫃	冷藏櫃	冷藏櫃	冷藏櫃
形式設計	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式
外觀顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	白色	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸規格(W/D/H)CM	60/66.5/185	60/63/185	60/63/185	60/63/185.2	60/63/185.2
特性功能					
直冷/氣冷雙冷卻系統	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式	直冷式
電子自動化霜系統	●	●	●	—	—
急速冷凍/急速冷藏功能	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
3D立體循環風扇	●	●	●	●	●
變頻壓縮機	●	●	●	●	●
溫區分配	3	1	1	1	1
壓縮機數量	1	1	1	1	1
箱門未關警示聲	●	●	●	●	●
高效能鰭片式散熱器	●	●	●	●	●
可調式左右開門設計	●	●	●	●	●
內置式全自動製冰系統	—	—	—	—	—
BioFresh/BioFresh Plus抽屜	2/1	—	—	—	—
紅酒儲藏室	—	—	—	—	—
活性碳過濾裝置	—	—	—	—	—
Smart Steel易潔不鏽鋼	●	●	—	全機	機門
機身防汗設計	●	●	●	●	●
門框防汗設計	●	●	●	●	●
面板操作	●	●	●	●	按壓觸控
門上LCD溫度顯示	—	—	—	—	—
冷凍室溫度異常警示	●	●	●	—	—
獨立電源開關	●	●	●	●	●
續冷冰寶	—	—	—	—	—
箱內照明	LED燈柱	LED燈柱	LED燈柱	LED	鹵素
關門緩衝系統	●	●	●	—	—
基本規格					
電壓	115V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	115V/60Hz	220V/60Hz
總容量(公升)	366	381	381	391	391
冷藏室容量(公升)	366	381	381	391	391
冷凍室容量(公升)	—	—	—	—	—
酒櫃最大儲存瓶數(750cc/瓶)	—	—	—	—	—
環保冷媒	R600a	R600a	R600a	R134a	R600a
運轉使用安培	2.0	1.2	1.2	0.8	1.7
能源效率等級	1	5	5	5	4
能源因數值(公升/度/月)	26.2	14.1	14.1	15.6	16.9
年耗電量(度)	168	324	324	300	192

資料僅供參考，實際規格配備以進口實物為主，本公司保留修改權利。

獨立式冷凍櫃系列



機器型號	SWTNes4265	SGNef3036	SGN3036
外型尺寸			
冰箱樣式	上下門	單門	單門
冰箱類別	酒櫃+冷凍櫃	冷凍櫃	冷凍櫃
形式設計	獨立式	獨立式	獨立式
外觀顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	白色
尺寸規格(W/D/H)CM	60/66.5/185	60/63/185	60/63/185
特性功能			
直冷/氣冷雙冷卻系統	氣冷式	氣冷式	氣冷式
電子自動化霜系統	●	●	●
急速冷凍/急速冷藏功能	●/-	●/-	●/-
3D立體循環風扇	●	●	●
變頻壓縮機	●	●	●
溫區分配	3	1	1
壓縮機數量	1	1	1
箱門未關警示聲	●	●	●
高效能鰭片式散熱器	●	●	●
可調式左右開門設計	●	●	●
內置式全自動製冰系統	●	—	—
BioFresh/BioFresh Plus抽屜	—	—	—
紅酒儲藏室	雙溫	—	—
活性碳過濾裝置	●	—	—
Smart Steel易潔不鏽鋼	●	●	—
機身防汗設計	●	●	●
門框防汗設計	●	●	●
面板操作	●	●	●
門上LCD溫度顯示	—	—	—
冷凍室溫度異常警示	●	●	●
獨立電源開關	●	●	●
續冷冰寶	—	—	—
箱內照明	LED燈柱	LED燈柱	LED燈柱
關門緩衝系統	●	●	●
基本規格			
電壓	115V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
總容量(公升)	126	261	261
冷藏室容量(公升)	—	—	—
冷凍室容量(公升)	126	261	261
酒櫃最大儲存瓶數(750cc/瓶)	48	—	—
環保冷媒	R600a	R600a	R600a
運轉使用安培	2.0	1.3	1.3
能源效率等級	—	—	—
能源因數值(公升/度/月)	—	52.5	52.5
年耗電量(度)	156	96	96

資料僅供參考，實際規格配備以進口實物為主，本公司保留修改權利。



酒櫃系列

機器型號	WS17800	WKgb4113	Wkb4612	Wkb4112	Wkb1712
外型尺寸					
酒櫃樣式	單門	單門	單門	單門	單門
溫度調節範圍	5°C-20°C	5°C-20°C	5°C-20°C	5°C-20°C	5°C-20°C
形式設計	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式
外觀顏色	玻璃門不鏽鋼框	玻璃門黑框	玻璃門黑框	玻璃門黑框	玻璃門黑框
尺寸規格(W/D/H)CM	70/74.2/192	66/67/165	66/67/184	66/67/165	66/67/85
特性功能					
箱溫控制	三重箱溫	單一箱溫	單一箱溫	單一箱溫	單一箱溫
溫度控制系統	微電腦控制	微電腦控制	微電腦控制	微電腦控制	微電腦控制
濕度控制設計	自動	自動	自動	自動	自動
實際溫度顯示	●	●	●	●	●
箱內溫度異常警示	●	●	●	●	●
除霧式設計	—	●	—	—	—
低震動壓縮機設計	●	●	●	●	●
活性碳過濾裝置	●	●	●	●	●
層架材質	櫟木	櫟木	櫟木	櫟木	櫟木
儲存架數量	10	6	7	6	3
滑軌式外拉層板	●	—	—	—	—
門鎖功能	●	●	●	●	●
可調左右開門設計	●	—	—	—	—
玻璃門設計	抗紫外線雙層玻璃	抗紫外線雙層玻璃	抗紫外線雙層玻璃	抗紫外線雙層玻璃	抗紫外線雙層玻璃
箱內照明設備	LED	LED	LED	LED	LED
基本規格					
電壓	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
最大儲存瓶數(750cc/瓶)	178	168	186	168	60
運轉使用安培	2.0A	2.5A	1.0A	1.0A	0.6A

資料僅供參考，實際規格配備以進口實物為主，本公司保留修改權利。



臥式冷凍櫃系列

機器型號	Cff 1870	Cff 2080
外型尺寸		
冷凍櫃樣式	上掀門	上掀門
冷凍櫃類別	臥式冷凍櫃	臥式冷凍櫃
形式設計	獨立式	獨立式
外觀顏色(上掀門/機身)	白色/白色	白色 / 白色
尺寸規格(W/D/H)CM	104.5/72.2/82.5	125.5/72.2/82.5
特性功能		
適用氣候帶	SN-T (+10°C to +43°C)	SN-T (+10°C to +43°C)
冷凍溫度調節範圍	-28°C to -14°C	-28°C to -14°C
控制面板	LCD顯示+觸控面板	LCD顯示+觸控面板
斷電時儲存時間(小時)	40	40
24小時的結凍能力(公斤)	10	15
StopFrost 防結凍系統	●	●
化霜系統	手動	手動
箱內照明	LED燈	LED燈
置物籃數量	2	2
可再增添置物籃數量	2	3
可放置物籃總數量	4	5
SuperFrost自動急速冷凍功能	●	●
化霜排水	●	●
基本規格		
電壓	115V/60Hz	115V/60Hz
總容量/含籃架容量(公升)	281 / 269	353 / 339
噪音值	33 dB(A)	33 dB(A)
運轉使用安培	1.5 A	1.5 A
年耗電量(度)	249	274

資料僅供參考，實際規格配備以進口實物為主，本公司保留修改權利。