
Bereit für die Zukunft

Die neue Betomix-Baureihe

LIEBHERR

Betomix 2.25 – 4.5



Die neue Betomix im Überblick

Betomix

Typ	2.5	3.0 ^{Neu}	3.5	4.0	4.5
Praktische Ausstoßleistung in verdichtetem Frischbeton ¹	105 m³/h	125 m³/h	135*/139** m³/h	150* / 154** m³/h	175* / 250** m³/h
Praktische Ausstoßleistung in verdichtetem Frischbeton ¹ mit LiPerformance Prozessoptimierung***	115 m³/h	132 m³/h	148* / 152** m³/h	165* / 170** m³/h	193* / 275** m³/h
Mischergroße	2,5 m³	3,0 m³	3,5 m³	4,0 m³	4,5 m³
Ringtellermischer	✓	-	-	-	-
Doppelwellenmischer	✓	✓	✓	✓	✓
Max. Lagervolumen Gesteinskörnungen Reihensilo ²	140 - 500 m³	140 - 500 m³	140 - 500 m³	140 - 500 m³	140 - 500 m³
Max. Lagervolumen Gesteinskörnungen Hochsilo ³	400 - 600 m³	400 - 600 m³	400 - 600 m³	400 - 600 m³	400 - 600 m³
Max. Anzahl Zementsilos	6	6	6	6	6
Senkrechter Beschickeraufzug	✓	✓	✓	✓	-
Beschickerband	✓	✓	✓	✓	✓
Betonfundamente	✓	✓	✓	✓	✓
Stahlfundamente	✓	✓	✓	✓	✓
Steuerungssystem Litronic-MPS 3	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Mischzeit 30 sec

³ 4-6 Kammern

⁴ 4-8 Kammern

* Fahrmischer-Befüllung

** LKW-Befüllung

*** 10-20 % höhere Ausstoßleistung je nach Anlagenkonfiguration nur mit Liebherr-Steuerung Litronic-MPS 3 möglich



Hinweis: Theoretische Leistungsangabe, tatsächliche Leistung kann abweichen.

Ausstattung¹

	Standard	Option
LiPerformance Prozessoptimierung mit Liebherr Steuerung	✓	
Liebherr Steuerung Litronic-MPS 3	✓	
Liebherr Frequenzrichter für Hauptantriebe	✓	
Microsilicawaage, Eiswaage		✓
LiClean Mischer-Hochdruckreinigung		✓
LiClean Reinigungsbetrieb „Schleichgang“ ⁴		✓
LiClean Fahrmischer-Einlauftrichter Reinigung		✓
Kettenzug mit Materialluken		✓
Stahlfaserzugabe		✓
Schwenktrichter, Tropfschutz Betonabgabe*		✓
Winterverkleidung		✓
Beheizung, Kühlung		✓

¹ Weitere auf Anfrage

* Zur LKW-Beladung bzw. zum Auffangen des Reinigungswassers



Wir sind für Sie da!

Persönlich. Kompetent. Zuverlässig.



Betonpumpen



Mischanlagen



Fahrmischer



Förderbänder



Messtechnik



Mischersysteme



Beton-Recyclingsysteme

Ihr starker Partner.

- Übergabe und Einweisung durch erfahrene Servicemonteure
- Weltweites Servicenetz mit über 90 Stützpunkten
- Technischer Support weltweit
- Schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Professionelle Wartungs- und Serviceleistungen

Get your
contact



Liebherr-Mischtechnik GmbH • Postfach 145 • D-88423 Bad Schussenried
+49 7583 949-0 • www.liebherr.com • info.lmt@liebherr.com