

Deklaracja zgodności UE dotycząca zużycia energii zgodnie z (UE) 2019/2019

Etykieta energetyczna (UE) 2019/2016

Zastosowana norma – EN 62552:2020

## Karta informacyjna produktu

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy | LIEBHERR                                                                           |
| Adres dostawcy                   | Liebherr-Hausgeräte GmbH<br>Memminger Straße 77-79<br>88416 Ochsenhausen<br>Niemcy |
| Identyfikator modelu             | ECBNe 7871_091150451                                                               |

### Dane elektryczne

| Parametr       | Wartość | Parametr           | Wartość |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| Napięcie (V ~) | 220-240 | Częstotliwość (Hz) | 50/60   |

### Rodzaj urządzenia chłodniczego

|                                     |     |                            |             |
|-------------------------------------|-----|----------------------------|-------------|
| Urządzenie o niskim poziomie hałasu | nie | Typ                        | do zabudowy |
| Urządzenie do przechowywania wina   | nie | Inne urządzenie chłodnicze | tak         |

### Ogólne parametry produktu

|                                                                                      |           |      |                                                                                       |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Całkowite wymiary (w milimetrach)                                                    | Wysokość  | 2027 | Całkowita pojemność (dm³ lub l)                                                       | 402                                                             |
|                                                                                      | Szerokość | 757  |                                                                                       |                                                                 |
|                                                                                      | Głębokość | 610  |                                                                                       |                                                                 |
| EEL                                                                                  |           | 100  | Klasa efektywności energetycznej                                                      | E                                                               |
| Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)                               |           | 39   | Klasa emisji hałasu akustycznego                                                      | C                                                               |
| Roczne zużycie energii (kWh/r)                                                       |           | 304  | Klasa klimatyczna                                                                     | rozszerzona umiarkowana, umiarkowana, subtropikalna, tropikalna |
| Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze |           | 10   | Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze | 43                                                              |
| Ustawienie zimowe                                                                    |           | nie  |                                                                                       |                                                                 |

**Parametry komory**

| Rodzaj komory                         |     | Pojemność komory (dm <sup>3</sup> lub l) | Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) | Zdolność zamrażania (kg/24 h) | Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M) |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spizarnia                             | nie | -                                        | -                                                                           | -                             | -                                                                         |
| Do przechowywania wina                | nie | -                                        | -                                                                           | -                             | -                                                                         |
| Piwniczna                             | nie | -                                        | -                                                                           | -                             | -                                                                         |
| Świeża żywność                        | tak | 215,3                                    | 5                                                                           | -                             | A                                                                         |
| Schładzania                           | tak | 62,1                                     | 0                                                                           | -                             | A                                                                         |
| Bezgwiezdkowa lub do wytwarzania lodu | nie | -                                        | -                                                                           | -                             | -                                                                         |
| Jednogwiezdkowa                       | nie | -                                        | -                                                                           | -                             | -                                                                         |
| Dwugwiezdkowa                         | nie | -                                        | -                                                                           | -                             | -                                                                         |
| Trzygwiezdkowa                        | nie | -                                        | -                                                                           | -                             | -                                                                         |
| Czterogwiezdkowa                      | tak | 124,6                                    | -18                                                                         | 7,6                           | A                                                                         |
| Przegroda dwugwiezdkowa               | nie | -                                        | -                                                                           | -                             | -                                                                         |
| Komora o zmiennej temperaturze        | nie | -                                        | -                                                                           | -                             | -                                                                         |

**W przypadku komór czterogwiezdkowych**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Funkcja szybkiego zamrażania | tak |
|------------------------------|-----|

**W przypadku urządzeń do przechowywania wina**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Liczba standardowych butelek wina | 0 |
|-----------------------------------|---|

**Parametry źródła światła**

| źródło światła | Zastosowana technologia oświetleniowa | Klasa efektywności energetycznej |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1              | LED                                   | G                                |
| 2              | LED                                   | G                                |
| 3              | LED                                   | G                                |
| 4              | LED                                   | G                                |
| 5              | LED                                   | G                                |

**Informacje dodatkowe**

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesięcy

Informacje dodatkowe: -

Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: <https://home.liebherr.com/>

Zużycie energii zostało potwierdzone pomiarami zgodnie z normą EN 62552:2020.