

# BFPSvh 8401

Mraznička pro plechy dle pekařské normy s ventilátorem

Perfection



Brutto/užitný objem	854/700 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	787/1017/2115
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	607/800/1504
Energetická třída	<b>A</b> <sup>1</sup>
Spotřeba energie za rok	1209 kWh
Klimatická třída (energetická směrnice)	5
Teplotní třída (energetická směrnice)	L1
Okolní teplota	+10 °C Do +40 °C <sup>2</sup>
Chladivo	R 290
Hluk - akustický výkon	60 dB(A)
Příkon	4,0 A
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Odvod tepla	1110 kJ/h
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	-9 °C Do -35 °C
Materiál vnějších stěn/barva	Chromiklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál dveří / barva	Chromiklová ocel (1.4301 / AISI 304) / nerezová
Materiál vnitřních stěn	Chromiklová ocel (1.4301 / AISI 304)
Typ ovládání	2,4" barevný displej, ovlada se dotykem a přejetím prstu
Teplotní displej	vně digitální
Vnitřní osvětlení	LED světelný sloupek vlevo
Výstražný signál	optický a akustický
Způsob připojení k síti	SmartModule
Řešení připojení k síti	Integrovaný, vyjímatelný
Rozhraní	WLAN/LAN
Přestavitelné odkládací plochy	25
Materiál poliček	Chromiklové ocelové přihrádky, ve tvaru L (1.4301 / AISI 304)
Nosnost polic	60 kg
Výškově nastavitelné nožičky	115-175 mm
Madlo	madlo tvaru lišty
Druh zámku	mechanický
Samozavírací dveře	Ano
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Odtok roztáté vody	Ano
Hrubá/čistá hmotnost	165/155 kg
EAN	9005382249338

<sup>1</sup> V souladu s nařízením EU 2015/1094-IV.

<sup>2</sup> Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.