

HM Fvh 4011

Chłodziarka do leków z chłodzeniem konwekcyjnym
Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie	420/239 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/1884
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	460/423/1660
Zużycie energii w ciągu 365 dni	409 kWh ¹
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	463 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50/60 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszeranie automatyczne
Zakres temperatury	+5 °C
Gradient / max. Fluktuacja	4,1 °C ² / 2,2 °C ³
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / kolor	Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z tworzywa sztucznego / biały
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wymiowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Słupki świetlne LED z lewej strony, włączany oddzielnie
Ilość półek	1
Regulowane półki	1
Liczba szuflad	8
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	400 / 420
Maksymalne obciążenie półek	50 kg
Maksymalny załadunek łącznie	225 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	tak
Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	102/96 kg
Kod EAN	9005382256039

¹ Mierzone w temperaturze otoczenia +25 °C i ustawieniu temperatury na +5 °C dla chłodziarek i -20 °C dla zamrażarek.

² Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

³ Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.