

IRci 3950

Vestavná chladnička s EasyFresh

◊ Prime



G Made
in Germany

LIEBHERR

IRci 3950

Vestavná chladnička s EasyFresh

○ Prime

G Made
in Germany

Easy
Fresh

Touch &
Swipe-
Display

Soft
System

Ultra
Silent

↑
88
↓



Konstrukce spotřebiče	Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování
Energetická třída	A
Spotřeba energie za 365 dní/24 h	60 / 0,164 kWh
Celkový objem	136 l¹
Hluk - akustický výkon	27 dB(A)
Klimatická třída	SN-T (+10 °C Do +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Ovládací prvky	
Typ ovládání	2,4" TFT displej barevný, Touch- & Swipe Digitální ukazatel teploty
Rozhraní	SmartDeviceBox: zahrnutý
Alarm dveří	vizuální a akustický
Chladicí část	
Materiál dveřních policek	Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
VarioSafe	Ano
Polička na láhve	Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
Osvětlení	LED stropní osvětlení
Misky na ovoce a zeleninu	1 EasyFresh-Safe
Přednosti vybavení	
Dveřní zarážka	Vpravo zaměnitelné
Výměnná těsnění dveří	Ano
EAN	4016803114277

Příslušenství


988245900	Dóza na máslo
988246400	VarioSafe
743892200	VarioBoxy
988267100	FlexCube
988246200	Stojánek na láhve jako příslušenství
988246600	Polička na 3 láhve
909735100	3metrový síťový kabel typu F
909621400	Omezení otevírání dveří

Funkce



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



Integrovaný SmartDeviceBox

Váš Liebherr je v kuchyni – ale pokud chcete, může být také kdykoli na internetu: Integrovaný SmartDeviceBox otevírá dveře všem výhodám Smart Home. Jednoduše zastrčte do zásuvky, zapněte a připojte svůj Liebherr k síti přes WLAN.



Displej Touch & Swipe

Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



SoftSystem

Od snídani až po půlnoční svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



UltraSilent


O tomto spotřebiči Liebherr jste určitě ještě nikdy neslyšeli – jednoduše proto, že je tak tichý jako téměř žádná jiná chladnička: Díky své konstrukci, která tlumí hluk, je téměř „neslychaně“ tichý. Díky vysoké míře absence hluku nastavuje nová měřítka i ve srovnání s nejtichšími chladničkami.



LED stropní osvětlení

LED stropní osvětlení osvětluje vnitřní prostor seshora – pro dobrý přehled o vašich potravinách. Extra světlý bod: LED jsou umístěny před skleněnými deskami, aby byla dobře osvětlena i plná chladnička.

Technický výkres



Maximální hmotnost na dvířka skříňky:
Chladicí oddíl: 16 kg