

R 915 Compact Litronic

LIEBHERR

Pelle sur chenilles



Génération
8

Poids en ordre de marche
16 720 kg / 36 860 lb

Moteur
121 HP / 90 kW
Tier 4 Final

Capacité du godet rétro
0,32-0,80 m³ /
0,42-1,05 yd³

Compacte, polyvalente, connectée

R 915 Compact

① Maintenance

- Concept d'entretien avec éléments accessibles depuis le sol
- Niveau et remplissage de l'huile moteur accessibles depuis le sol

② Equipement

- Large choix d'outils et de dents pour s'adapter à toutes les applications
- Longévité des pièces et productivité accrue grâce au dispositif de graissage centralisé automatique
- Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche et balancier

③ Sécurité

- Visibilité panoramique entièrement dégagée et caméras de surveillance arrière et latérale
- Console relevable pour un accès cabine aisé et sécurisé
- Structure cabine certifiée ROPS résistante au retournement
- Sortie de secours par la vitre arrière quelle que soit la configuration de la pelle
- Vitre de droite et pare-brise en verre feuilleté et teinté

④ Châssis

- Châssis en forme de X robuste, facile à arrimer grâce aux œillets intégrés
- Facilité d'entretien
- Plusieurs lames de nivelage disponibles
- Tuiles en caoutchouc optionnelles pour application urbaine
- Possibilité d'ancrer la machine avec la lame
- Train de chenilles sans entretien et galets de roulement graissés à vie
- Coffre de rangement additionnel (option)

⑤ Compacité

- Un rayon de giration arrière court de 1,55 m / 5' 1" pour plus de sécurité et de flexibilité sur les chantiers
- Une machine idéale pour les chantiers étroits tels que les travaux urbains



⑥ Confort

- Espace de travail climatisé et spacieux
- Siège pneumatique à amortissement vertical et longitudinal
- Ecran couleur tactile 10" haute résolution simple d'utilisation
- Ceinture 76 mm / 3" de couleur orange
- Interface homme-machine INTUSI, intuitive et révolutionnaire

⑦ Moteur

- Moteur Tier 4 Final avec système SCR à injection d'urée et catalyseur d'oxydation
- Mise au ralenti et montée en régime automatiques

⑧ Nouvelles technologies

- **Bucket Fill Assist (BFA)**
Cycle automatique de remplissage du godet pour plus de productivité, 500 heures machine offertes de série
- **Modetronic**
Modes de conduites personnalisables pour une optimisation des cycles de travail adaptés à chaque type d'application, de série
- **Liebherr Connect**
Système de télémétrie de dernière génération, de série
- **MyLiebherr**
Portail client de série avec de nombreuses applications téléchargeables (sous réserve d'abonnement)



Polyvalence et performance au service du chantier

Une machine conçue pour tout faire

Grâce à une conception parfaitement équilibrée et à une offre d'équipements étendue, les pelles compactes Liebherr de génération 8 s'adaptent à un large éventail d'applications : terrassement, VRD, travaux urbains, aménagement paysager et démolition légère. Leur grande flexibilité de configuration permet d'optimiser chaque chantier avec une seule machine.

Dotées d'un large choix de flèches, balanciers et outils hydrauliques, elles se transforment en véritables porte-outils multifonctions. Résultat : une productivité optimisée et la capacité pour une seule machine de remplacer plusieurs équipements sur le chantier.



Des performances adaptées aux exigences modernes

Dans un contexte où les exigences de productivité sont toujours plus élevées, les pelles compactes Liebherr offrent des performances parfaitement adaptées aux besoins des chantiers actuels. Leur puissance moteur et hydraulique optimisée garantit des cycles rapides et fluides.

Grâce à des mouvements combinés efficaces et d'excellentes capacités de creusement, de traction et de rotation, elles assurent un haut niveau de performance au quotidien.

Une réponse aux contraintes du marché compact

Face à des chantiers toujours plus complexes – urbanisation croissante, accès restreints, contraintes budgétaires – les pelles compactes Liebherr relèvent tous les défis sans compromis. Malgré leur compacité, elles délivrent des performances de haut niveau, parfaitement adaptées aux environnements urbains et aux espaces exigus.

Conçues pour intervenir partout, même dans les conditions les plus contraignantes, elles allient agilité et puissance pour maintenir une efficacité optimale. Résultat : des cycles rapides et une rentabilité optimisée sur chaque chantier.



Efficacité opérationnelle et productivité maximale



Une cinématique optimisée pour le chantier

L'efficacité d'une pelle ne se limite pas à ses caractéristiques techniques, mais à sa capacité à performer sur tous types de chantiers. Les pelles compactes Liebherr bénéficient d'une enveloppe de travail optimisée, réduisant les repositionnements et améliorant la fluidité des opérations.

Leurs portées et profondeurs ont été parfaitement adaptées aux exigences terrain, facilitant les opérations de chargement tout en garantissant une grande précision. Résultat : moins de mouvements inutiles, une exécution maîtrisée et une productivité maximale au quotidien.

Une machine performante en toutes conditions

Conçues pour délivrer un haut niveau de performance en toutes conditions, les pelles compactes Liebherr s'adaptent à tous les terrains. Leurs forces de traction élevées assurent des déplacements sûrs, même en pente ou sur sols difficiles.

Le couple de rotation optimisé facilite l'ensemble des opérations de chargement, tandis que les capacités de levage répondent aux applications les plus exigeantes. Résultat : une productivité constante et fiable sur tous les chantiers.



Optimisation des cycles de travail

Les technologies embarquées des pelles compactes Liebherr permettent d'ajuster la machine aux besoins réels de l'utilisateur et d'optimiser l'efficacité globale. Les modes de conduite personnalisables adaptent les performances à chaque application.

L'optimisation énergétique contribue à réduire la consommation de carburant pour une rentabilité renforcée au quotidien.

Fiabilité, disponibilité et coûts maîtrisés

Une conception tournée vers la durabilité

Conçues pour durer, les pelles compactes Liebherr révèlent les défis des chantiers les plus exigeants. Leur structure robuste, associée à des composants dimensionnés pour une utilisation intensive, garantit une fiabilité à toute épreuve.

Une forme et une cinématique de lame optimisées pour un meilleur dégagement de la terre. Un couteau de lame en acier anti-abrasion haute résistance pour une longévité maximale, sans aucune maintenance. Un pilotage proportionnel de la lame au mini-joystick ou au levier de commande pour un travail de précision.



Maintenance simple pour une disponibilité maximale

La productivité passe aussi par une disponibilité maximale de la machine. Les pelles compactes Liebherr sont conçues pour faciliter l'entretien, avec un accès simplifié à tous les points de maintenance depuis le sol.

Des opérations d'entretien rapides et efficaces permettent de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser le temps d'exploitations. Résultat : plus d'heures productives, moins d'immobilisation et une rentabilité renforcée au quotidien.

Connectivité et gestion intelligente de la machine

Les solutions digitales Liebherr permettent de piloter et d'optimiser l'utilisation des machines au quotidien. Grâce à la télémétrie intégrée, le suivi des performances est simplifié et l'ensemble des données est accessible via un portail client dédié.

Cette transparence permet de mieux gérer son parc et d'optimiser les coûts d'exploitation. Préparées pour intégrer les systèmes d'assistance de demain, ces machines s'inscrivent pleinement dans une approche tournée vers l'avenir.



La nouvelle cabine emCAB

Le nouveau système d'exploitation pour un chantier plus intelligent

Dans la machine de construction d'aujourd'hui, le contrôle intuitif des machines est essentiel pour maximiser la productivité et la facilité d'utilisation. INTUSI (Intuitive User Interface) intègre une logique de commande intelligente avec des capacités avancées d'apprentissage machine, offrant une interface hautement personnalisable. Cette innovation améliore considérablement l'efficacité opérationnelle et le confort de l'utilisateur sur le chantier.



Commande ultra-ergonomique par joysticks Liebherr

Au cœur de l'expérience INTUSI se trouvent deux joysticks entièrement conçus et développés par Liebherr de très haute qualité de finition, positionnés de manière ergonomique de part et d'autre du siège du conducteur. Conçus pour le confort et le travail, ils offrent une préhension totalement naturelle et très confortable et réduisent la fatigue du conducteur, même pendant les périodes de travail prolongées.



Utilisation intuitive grâce à des consoles épurées

Un écran compact situé à droite du conducteur permet d'accéder rapidement aux fonctions importantes. La disposition optimisée des éléments de commande sur le pupitre de droite garantit une conduite intuitive et minimise la fatigue. Un système d'exploitation qui s'adapte à vos besoins, et non l'inverse.



Caractéristiques techniques

Moteur diesel

Puissance	
selon norme SAE J1349	121 ch (90 kW) à 1,800 tr/min
selon norme ISO 9249	122 ch (90 kW) à 1,800 tr/min
Couple	550 Nm à 1,600 tr/min / 406 lbf ft à 1,600 tr/min
Type	Deutz TCD3.6L4
Conception	4 cylindres en ligne
Alésage / Course	98 / 120 mm / 3.9 / 4.7 in
Cylindrée	3.6 l / 220 in³
Mode de combustion	Diesel 4 temps
	Système injecteur Common-Rail
	Suralimenté avec refroidissement de l'air d'admission
	Optimisation des gaz d'échappement
Filtre à air	Filtre à air sec avec séparateur primaire et élément de sécurité
Ralenti automatique	Contrôlé par capteur
Circuit électrique	
Tension	24 V
Batteries	2 x 145 Ah / 12 V
Alternateur	Triphasé 28 V / 140 A
Tier 4 Final	
Emissions de substances nocives	Conformément à la norme 40CFR1039 (EPA) / 13CCR (CARB)
Epuration des gaz d'échappement	Technologie DOC + FAP + SCR Deutz
Réservoir de carburant	169 l / 45 gal
Réservoir d'urée	20 l / 5 gal

Système de refroidissement

Moteur diesel	Refroidissement par eau
	Système de refroidissement compact composé d'une unité de refroidissement pour l'eau, l'huile hydraulique, l'air de suralimentation et doté d'un ventilateur à régulation thermostatique en continu, ventilateur thermostatique escamotable pour le nettoyage du radiateur

Commande

Système de répartition d'énergie	A l'aide de distributeurs hydrauliques avec des clapets de sécurité intégrés, permettant une commande simultanée et indépendante de la translation, de l'orientation et de l'équipement
Commande	
Rotation et équipement	Pilotage électro-hydraulique et commande proportionnelle par joysticks
Translation	Pilotage électroproportionnel par pédale
Fonctions supplémentaires	Opérées par pédales à pilotage électroproportionnel ou par interrupteur
Commande proportionnelle	Mini-joysticks à action proportionnelle sur les joysticks pour fonctions hydrauliques additionnelles

Circuit hydraulique

Pompe hydraulique	
Pour l'équipement et la translation	Pompe de réglage à pistons axiaux Liebherr
Débit max.	300 l/min. / 79 gpm
Pression max.	350 bar / 5,076 psi
Régulation et commande des pompes	Système Confort Synchrone Liebherr (LSC) avec régulation électronique par puissance limite, débit mini des pompes à pression max., distribution de l'huile aux différents récepteurs proportionnelle à la demande, circuit d'orientation prioritaire et contrôle du couple
Capacité du réservoir hydr.	93.4 l / 24.6 gal
Capacité du circuit hydr.	max. 230 l / max. 61 gal
Filtration	1 filtre dans le circuit retour, avec haute précision de filtration (5 µm / 2,500 mesh)
Modes de travail	Adaptation de la puissance du moteur et de l'hydraulique selon les applications, à l'aide d'un préselecteur du mode de fonctionnement. Par exemple pour des travaux particulièrement économiques et non nuisibles à l'environnement ou pour des rendements d'extraction maximaux et des applications difficiles
S (Sensitive)	Travaux de précision ou lavage de charges
E (Eco)	Travaux particulièrement économiques et respectueux de l'environnement
P (Power)	Travaux performants avec une faible consommation
P+ (Power-Plus)	Destiné à un maximum de performances, aux opérations très lourdes et à un fonctionnement en continu
Réglage du régime et de la puissance	Adaptation en continu de la puissance du moteur et de l'hydraulique par l'intermédiaire du régime moteur
Fonction supplémentaire	Tool Control : 20 débits et pressions réglables pour accessoires en option

Orientation

Entraînement	Moteur à pistons axiaux Liebherr avec clapet de freinage intégré et commande du couple
Réducteur	Liebherr, compact à trains planétaires
Couronne de rotation	Liebherr, étanche, à billes et denture intérieure
Vitesse de rotation	0-10.0 tr/min en continu
Couple de rotation	54 kNm / 39,828 lbf ft
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)
Fonction supplémentaire	Frein de positionnement tourelle automatique



Cabine

Cabine	Structure de cabine de sécurité ROPS (système de protection au retournement) avec pare-brise entièrement ou partiellement escamotable sous le toit, phares intégrés dans le toit, porte avec vitre coulissante, grand espace de rangement et nombreux vide-poches, suspension anti-vibrations, isolation phonique, vitrage en verre feuilleté, pare-soleil indépendant pour le pare-brise et la lucarne de toit
Siège du conducteur Comfort	Siège conducteur à suspension pneumatique avec accoudoirs réglables sur trois niveaux, appui-tête, ceinture abdominale, chauffage intégré (2 niveaux), réglage de l'inclinaison et de la longueur de l'assise, possibilité de blocage de suspension horizontale, réglage automatique de hauteur indexé au poids du conducteur, amortissement pneumatique basse fréquence, réglage du niveau d'amortissement, soutien pneumatique des lombaires, climatisation passive avec charbon actif
Siège du conducteur Premium (Option)	En complément aux équipements du siège Comfort : adaptation électronique à la corpulence (postajustement automatique), climatisation active avec charbon actif et ventilateur
Consoles	Joysticks avec console de commande liés au siège, console de commande à gauche rabattable
Commande et affichages	Grand écran couleur haute définition avec commande explicite par écran tactile, retour haptique, apte à la vidéo, de nombreuses possibilités de réglage, de contrôle et de surveillance (p. ex. climatisation, consommation de carburant, paramètres de la machine et des accessoires)
Climatisation	Climatisation automatique, fonction de ventilation, dégivrage et déshumidification rapides par simple pression sur un bouton, commande des clapets de ventilation par menu, filtres pour l'air frais et l'air de circulation faciles à remplacer et accessibles de l'extérieur, unité de climatisation conçue pour des températures extérieures extrêmes, capteurs de rayonnement solaire pour températures extérieures et intérieures (dépendante du pays)



Châssis

LC	Voie 2,000 mm / 6'7"
Entraînement	Moteur à pistons axiaux Liebherr
Réducteur	Liebherr compact à train planétaire
Vitesse de translation maximale	3.1 km/h / 1.9 mph standard 6.9 km/h / 4.3 mph rapide
Force de traction à la chenille	151 kN / 33,950 lbf
Train de chenilles	B4, sans entretien
Galets de roulement /	7 / 2
Galets porteurs	
Chenilles	Etanches et graissées
Tuiles	A triples nervures
Frein de blocage	Disques sous bain d'huile (à action négative)
Clapets de freinage	Intégrés dans le moteur de translation
Oeillets d'arrimage	Intégrés



Equipelement


Conception	Tôles d'acier très résistantes aux points à forte sollicitation pour exigences extrêmes. Fixation robuste de qualité pour l'équipement et les vérins hydrauliques
Vérins hydrauliques	Vérins Liebherr avec système d'étanchéité et de guidage spécial
Paliers	Etanches et d'entretien réduit



Machine complète

Graissage	Système Liebherr de graissage centralisé, tourelle et équipement
Niveau sonore	
ISO 6396	70 dB(A) = L _{pA} (intérieur)
2000/14/CE	101 dB(A) = L _{WA} (extérieur)

Dimensions



		LC	mm / ft in	LC avec lame	mm / ft in
A	Largeur de la tourelle		2,525 / 8' 3"		2,525 / 8' 3"
B	Hauteur à la tourelle		2,330 / 7' 8"		2,330 / 7' 8"
C	Hauteur à la cabine		2,895 / 9' 6"		2,895 / 9' 6"
D	Garde au sol au contrepoids		960 / 3' 2"		960 / 3' 2"
E	Longueur arrière		1,550 / 5' 1"		1,550 / 5' 1"
F	Rayon de giration arrière		1,550 / 5' 1"		1,550 / 5' 1"
G	Empattement		3,000 / 9'10"		3,000 / 9'10"
H	Longueur du châssis		3,740 / 12' 3"		3,740 / 12' 3"
H1	Longueur du châssis avec lame		-		4,525 / 14'10"
I	Garde au sol au châssis		435 / 1' 5"		330 / 1' 1"
J	Hauteur aux chenilles		860 / 2'10"		860 / 2'10"
K	Voie		2,000 / 6' 7"		2,000 / 6' 7"
L	Largeur des tuiles	500 / 20" 600 / 24" 700 / 28" 850 / 34"		500 / 20" 600 / 24" 700 / 28"	
M	Largeur aux chenilles	2,500 / 8' 2" 2,600 / 8' 6" 2,700 / 8'10" 2,850 / 9' 4"		2,500 / 8' 2" 2,600 / 8' 6" 2,700 / 8'10" 2,850 / 9' 4"	
N	Largeur aux marchepieds	2,500 / 8' 2" 2,500 / 8' 2" 2,700 ¹⁾ / 8'10" ¹⁾ 2,800 ¹⁾ / 9' 2" ¹⁾		2,500 / 8' 2" 2,500 / 8' 2" 2,700 ¹⁾ / 8'10" ¹⁾ 2,800 ¹⁾ / 9' 2" ¹⁾	
O	Largeur de la lame		-		2,500 / 8' 2" 2,600 / 8' 6" 2,700 / 8'10"
P	Hauteur max. de la lame		-		580 / 1'11"
Q	Profondeur max. de la lame		-		630 / 2' 1"

¹⁾ largeur avec marchepieds démontables

		Longueur de balancier m / ft in	Flèche monobloc 4.60 m / 15'1" montage direct mm / ft in
R	Rayon de giration avant	2.25 / 7'5" 2.45 / 8' 2.65 / 8'8"	2,050 / 6' 9" 2,050 / 6' 9" 2,050 / 6' 9"
S	Hauteur avec flèche relevée		6,700 / 22'
T	Hauteur à la flèche	2.25 / 7'5" 2.45 / 8' 2.65 / 8'8"	2,700 / 8'10" 2,750 / 9' 2,750 / 9'
U	Longueur au sol	2.25 / 7'5" 2.45 / 8' 2.65 / 8'8"	4,450 / 14' 7" 4,250 / 13'11" 4,100 / 13' 5"
V	Longueur hors-tout		7,450 / 24' 5"
	Godet		0.50 m³ / 0.65 yd³

Dimensions de transport


éléments démontables enlevés

	Flèche monobloc 4.60 m / 15'1"
	mm / ft in
Largeur des tuiles	500 / 20" 600 / 24" 700 / 28" 850 / 34"
Largeur de transport	2,525 / 8' 3" 2,600 / 8' 6" 2,700 / 8'10" 2,850 / 9' 4"

	Châssis	LC	LC avec lame
		mm / ft in	mm / ft in
Longueur de transport		7,450 / 24'5"	8,250 / 27'1"
Hauteur de transport		2,895 / 9'6"	
Godet		0.50 m³ / 0.65 yd³	

Équipement godet rétro

avec flèche monobloc 4.60 m / 15'1"



Débattements

sans attache rapide		1	2	3
Longueur de balancier	m/ft in	2.25 / 7' 5"	2.45 / 8'	2.65 / 8'8"
A Portée max. au sol	m/ft in	8.07 / 26' 6"	8.26 / 27'1"	8.45 / 27'9"
B Profondeur de fouille max.	m/ft in	5.41 / 17' 9"	5.61 / 18'5"	5.81 / 19'1"
C Hauteur de déversement min.	m/ft in	2.39 / 7'10"	2.19 / 7'2"	2.00 / 6'7"
D Hauteur de déversement max.	m/ft in	6.12 / 20' 1"	6.25 / 20'6"	6.39 / 21'
E Hauteur d'attaque max.	m/ft in	8.71 / 28' 7"	8.84 / 29'	8.98 / 29'6"

Forces

sans attache rapide		1	2	3
Force de pénétration (ISO 6015)	kN / lbf	66 / 14,840	62 / 13,940	59 / 13,260
Force de cavage (ISO 6015)	kN / lbf	89 / 20,010	89 / 20,010	89 / 20,010
Force de pénétration (SAE J1179)	kN / lbf	64 / 14,390	60 / 13,490	57 / 12,810
Force de cavage (SAE J1179)	kN / lbf	80 / 17,990	80 / 17,990	80 / 17,990

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 2.8 t / 6,170 lb, la flèche monobloc de 4.60 m / 15'1", le balancier de 2.25 m / 7'5" et le godet rétro de 0.50 m³ / 0.65 yd³ (320 kg / 710 lb).

Châssis		LC			
Largeur des tuiles	mm / in	500 / 20"	600 / 24"	700 / 28"	850 / 34"
Poids	kg / lb	15,060 / 33,200	15,280 / 33,690	15,490 / 34,150	15,820 / 34,880
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.47 / 6.7	0.40 / 5.7	0.34 / 4.8	0.29 / 4.1

Châssis		LC avec lame		
Largeur des tuiles	mm / in	500 / 20"	600 / 24"	700 / 28"
Poids	kg / lb	16,290 / 35,910	16,510 / 36,400	16,720 / 36,860
Pression au sol	kg/cm² / psi	0.50 / 7.1	0.43 / 6.1	0.37 / 5.3

Godet rétro Stabilité (limitation à 75 % de la charge de basculement statique conformément à la norme ISO 10567*)

	Largeur de coupe	Capacité ISO 7451	Poids ³⁾	Poids ⁴⁾	Châssis LC (avec tuiles de 600 mm / 24")						Châssis LC avec lame (avec tuiles de 600 mm / 24")					
					Longueur de balancier (m / ft in)						Longueur de balancier (m / ft in)					
					sans attache rapide			avec attache rapide			sans attache rapide			avec attache rapide		
					2.25 7'5"	2.45 8'	2.65 8'8"	2.25 7'5"	2.45 8'	2.65 8'8"	2.25 7'5"	2.45 8'	2.65 8'8"	2.25 7'5"	2.45 8'	2.65 8'8"
STD ¹⁾	500	0.32	230	250	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1'8"	0.42	510	550	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	550	0.29	250	260	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1'10"	0.38	550	570	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	650	0.36	270	290	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	2'2"	0.47	600	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0.50	320	340	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	2'9"	0.65	710	750	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,050	0.65	360	380	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	3'5"	0.85	790	840	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
HD ²⁾	1,250	0.80	420	430	■	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	4'1"	1.05	930	950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	500	0.32	260	280	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1'8"	0.42	570	620	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	550	0.29	280	290	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1'10"	0.38	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	650	0.36	300	320	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	2'2"	0.47	660	710	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	850	0.50	360	380	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	2'9"	0.65	790	840	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,050	0.65	420	430	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	3'5"	0.85	930	950	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	1,250	0.80	480	490	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■
	4'1"	1.05	1,060	1,080												

* indications données à portée maximale sur une rotation de la tourelle à 360° conformément à la norme ISO 10567

¹⁾ godet rétro Standard avec dents Liebherr Z 50

²⁾ godet rétro HD avec dents Liebherr Z 50

³⁾ godet rétro pour montage direct

⁴⁾ godet rétro pour montage à l'attache rapide

Autres godets rétro disponibles sur demande

Densité max. des matériaux ▲ = 2.0 t/m³ / 3,400 lb/yd³, ■ = 1.8 t/m³ / 3,000 lb/yd³, ▲ = 1.65 t/m³ / 2,800 lb/yd³

Forces de levage

avec flèche monobloc 4.60 m / 15'1", contrepoids 2.8 t / 6,170 lb et tuiles 600 mm / 24"

Balancier 2.25 m / 7'5"

Châssis		3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft				m ft in
										
LC	7.5m t									
	25ft lb									
	6.0m t			3.6	3.9*			2.5*	2.5*	5.1
	20ft lb			7.2	7.4*			4.9*	4.9*	16'5"
	4.5m t			3.6	4.2*	2.2	3.0*	2.1	2.3*	6.1
	15ft lb			7.1	8.5*	4.2	4.6*	4.2	4.4*	20'
	3.0m t	6.2	7.3*	3.3	5.1*	2.1	3.3	1.8	2.3*	6.7
	10ft lb	12.7	14.9*	6.6	10.2*	4.0	6.5	3.4	4.5*	21'11"
	1.5m t	5.4	5.4*	3.1	4.9	2.0	3.2	1.7	2.5*	6.9
	5ft lb	11.0	12.7*	6.0	9.9	3.8	6.2	3.1	4.8*	22'7"
	0m t	5.2	6.1*	2.9	4.7	1.9	3.1	1.7	2.6	6.7
	0ft lb	10.5	13.6*	5.6	9.5	3.6	6.0	3.1	5.2	22'
LC Lame relevée	-1.5m t	5.2	9.5	2.8	4.6	1.9	3.0	1.9	2.9	6.1
	-5ft lb	10.5	19.6	5.5	9.4	3.6	6.0	3.5	5.9	20'1"
	-3.0m t	5.3	7.7*	2.9	4.7			2.4	3.9	5.1
	-10ft lb	10.7	15.9*	5.6	9.5			4.9	8.1	16'7"
	7.5m t									
	25ft lb									
	6.0m t			3.9	3.9*			2.5*	2.5*	5.1
	20ft lb			8.1*	8.1*			5.5*	5.5*	16'5"
	4.5m t			3.8	4.2*	2.4	3.0*	2.3	2.3*	6.1
	15ft lb			8.3	9.1*	5.2	5.3*	5.1*	5.1*	20'
	3.0m t	6.7	7.3*	3.6	5.1*	2.3	3.4	2.0	2.3*	6.7
	10ft lb	14.5	15.7*	7.8	10.9*	5.0	7.4	4.3	5.2*	21'11"
LC Lame abaissée	1.5m t	5.4*	5.4*	3.3	5.2	2.2	3.3	1.8	2.5*	6.9
	5ft lb	12.7	13.2*	7.2	11.1	4.8	7.2	4.0	5.5*	22'7"
	0m t	5.7	6.1*	3.2	4.9	2.1	3.2	1.8	2.8	6.7
	0ft lb	12.2	14.2*	6.8	10.6	4.6	7.0	4.1	6.1	22'
	-1.5m t	5.7	9.5*	3.1	4.9	2.1	3.2	2.1	3.1	6.1
	-5ft lb	12.2	20.6*	6.7	10.5	4.6	6.9	4.5	6.8	20'1"
	-3.0m t	5.8	7.7*	3.2	4.9			2.7	4.1	5.1
	-10ft lb	12.4	16.6*	6.8	10.6			6.0	9.2	16'7"
	7.5m t									
	25ft lb									
	6.0m t			3.9*	3.9*			2.5*	2.5*	5.1
	20ft lb			8.1*	8.1*			5.5*	5.5*	16'5"
	4.5m t			4.0	4.2*	2.5	3.0*	2.3*	2.3*	6.1
	15ft lb			8.7	9.1*	5.3*	5.3*	5.1*	5.1*	20'
LC Lame relevée	3.0m t	7.1	7.3*	3.8	5.1*	2.5	4.2*	2.1	2.3*	6.7
	10ft lb	15.4	15.7*	8.2	10.9*	5.3	9.2*	4.6	5.2*	21'11"
	1.5m t	5.4*	5.4*	3.5	6.0*	2.4	4.6*	1.9	2.5*	6.9
	5ft lb	13.2*	13.2*	7.6	13.1*	5.1	10.0*	4.2	5.5*	22'7"
	0m t	6.1	6.1*	3.3	6.6*	2.3	4.8*	1.9	2.9*	6.7
	0ft lb	13.0	14.2*	7.2	14.2*	4.9	10.4*	4.3	6.4*	22'
	-1.5m t	6.1	9.5*	3.3	6.4*	2.2	4.6*	2.2	3.7*	6.1
	-5ft lb	13.0	20.6*	7.1	13.9*	4.8	9.4*	4.8	8.3*	20'1"
	-3.0m t	6.2	7.7*	3.3	5.3*			2.8	4.4*	5.1
	-10ft lb	13.3	16.6*	7.2	11.3*			6.3	9.7*	16'7"
	7.5m t									
	25ft lb									

Balancier 2.45 m / 8'

Châssis		3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft				m ft in
										
LC	7.5m t									
	25ft lb									
	6.0m t			3.7	3.7*			2.2*	2.2*	5.3
	20ft lb			7.8	8.1*			4.9*	4.9*	17'2"
	4.5m t			3.6	4.0*	2.2	3.3*	2.0	2.1*	6.4
	15ft lb			7.7	8.7*	4.8	6.4*	4.5	4.6*	20'8"
	3.0m t	6.3	6.9*	3.3	4.9*	2.1	3.3	1.7	2.1*	6.9
	10ft lb	13.6	14.7*	7.2	10.5*	4.6	7.1	3.8	4.7*	22'7"
	1.5m t	5.4	6.8*	3.1	4.9	2.0	3.2	1.6	2.3*	7.1
	5ft lb	11.7	16.4*	6.6	10.6	4.4	6.8	3.5	5.0*	23'2"
	0m t	5.1	6.4*	2.9	4.7	1.9	3.1	1.6	2.5	6.9
	0ft lb	11.0	14.6*	6.2	10.1	4.2	6.6	3.5	5.5	22'7"
LC Lame relevée	-1.5m t	5.1	9.4*	2.8	4.6	1.9	3.0	1.8	2.8	6.9
	-5ft lb	11.0	20.1	6.0	9.9	4.1	6.5	3.9	6.2	20'10"
	-3.0m t	5.2	8.0*	2.8	4.7			2.3	3.6	5.3
	-10ft lb	11.2	17.3*	6.1	10.0			5.0	8.1	17'5"
	7.5m t							2.8*	2.8*	3.4
	25ft lb									
	6.0m t			3.7*	3.7*			2.2*	2.2*	5.3
	20ft lb			8.1*	8.1*			4.9*	4.9*	17'2"
	4.5m t			3.9	4.0*	2.4	3.3*	2.1*	2.1*	6.4
	15ft lb			8.3	8.7*	5.2	6.4*	4.6*	4.6*	20'8"
	3.0m t	6.8	6.9*	3.6	4.9*	2.3	3.5	1.9	2.1*	6.9
	10ft lb	14.7	14.7*	7.8	10.5*	5.0	7.4	4.1	4.7*	22'7"
LC Lame abaissée	1.5m t	6.0	6.8*	3.4	5.2	2.2	3.3	1.7	2.3*	7.1
	5ft lb	12.8	16.4*	7.2	11.1	4.8	7.2	3.9	5.0*	23'2"
	0m t	5.6	6.4*	3.2	4.9	2.1	3.2	1.8	2.6*	6.9
	0ft lb	12.1	14.6*	6.8	10.6	4.6	6.9	3.9	5.7*	22'7"
	-1.5m t	5.6	9.4*	3.1	4.8	2.1	3.2	1.9	2.9	6.9
	-5ft lb	12.1	21.0*	6.6	10.4	4.5	6.9	4.3	6.5	20'10"
	-3.0m t	5.7	8.0*	3.1	4.9			2.5	3.8	5.3
	-10ft lb	12.3	17.3*	6.7	10.5			5.6	8.5	17'5"
	7.5m t							2.8*	2.8*	3.4
	25ft lb									
	6.0m t			3.7*	3.7*			2.2*	2.2*	5.3
	20ft lb			8.1*	8.1*			4.9*	4.9*	17'2"
	4.5m t			4.0*	4.0*	2.5	3.3*	2.1*	2.1*	6.4
	15ft lb			8.7*	8.7*	5.5	6.4*	4.6*	4.6*	20'8"
LC Lame relevée	3.0m t	6.9*	6.9*	3.8	4.9*	2.5	4.1*	2.0	2.1*	6.9
	10ft lb	14.7*	14.7*	8.2	10.5*	5.3	8.9*	4.4	4.7*	22'7"
	1.5m t	6.3	6.8*	3.5	5.9*	2.3	4.5*	1.8	2.3*	7.1
	5ft lb	13.7	16.4*	7.6	12.8*	5.1	9.8*	4.1	5.0*	23'2"
	0m t	6.0	6.4*	3.3	6.5*	2.2	4.8*	1.9	2.6*	6.9
	0ft lb	13.0	14.6*	7.2	14.1*	4.9	10.4*	4.1	5.7*	22'7"
	-1.5m t	6.0	9.4*	3.3	6.4*	2.2	4.6*	2.1	3.3*	6.9
	-5ft lb	12.9	21.0*	7.0	13.9*	4.8	10.0*	4.5	7.3*	20'10"
	-3.0m t	6.1	8.0*	3.3	5.5*			2.6	4.3*	5.3
	-10ft lb	13.1	17.3*	7.1	11.8*			5.9	9.5*	17'5"
	7.5m t									
	25ft lb									

 Hauteur  Rotation de 360°  Dans l'axe  Portée max. * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm / 24". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 176 kg / 390 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Balancier 2.65 m / 8'8"


Châssis		3.0m 10ft		4.5m 15ft		6.0m 20ft				m ft in
										
LC	7.5m t							2.5*	2.5*	3.8
	25ft lb							5,6 #	(5,6 #)	11'8"
	6.0m t			3.5*	3.5*			2.0*	2.0*	5.6
	20ft lb			7,7 #	(7,7 #)			4,5 #	(4,5 #)	18'
	4.5m t			3.6	3.8*	2.2	3.3*	1.9*	1.9*	6.6
	15ft lb			7,8	(8,2 #)	4,8	(6,8 #)	4,2 #	(4,2 #)	21'5"
	3.0m t	6.4	6.4*	3.4	4.7*	2.2	3.3	1.6	1.9*	7.1
	10ft lb	13,7 #	(13,7 #)	7,3	(10,1 #)	4,6	(7,1)	3,6	(4,2 #)	23'2"
	1.5m t	5.5	8.3*	3.1	4.9	2.0	3.2	1.5	2.1*	7.2
	5ft lb	11,9	(20,2 #)	6,6	(10,6)	4,4	(6,8)	3,3	(4,5 #)	23'10"
	0m t	5.1	6.6*	2.9	4.7	1.9	3.1	1.5	2.3*	7.1
	0ft lb	11,0	(15,1 #)	6,2	(10,1)	4,1	(6,6)	3,3	(5,2 #)	23'2"
	-1.5m t	5.1	9.0*	2.8	4.6	1.9	3.0	1.7	2.6	6.6
	-5ft lb	10,9	(20,0)	6,0	(9,9)	4,0	(6,5)	3,7	(5,9)	21'6"
	-3.0m t	5.2	8.3*	2.8	4.6			2.1	3.4	5.6
	-10ft lb	11,1	(18,0 #)	6,0	(9,9)			4,7	(7,5)	18'2"
LC Lame relevée	7.5m t							2.5*	2.5*	3.8
	25ft lb							5,6 #	(5,6 #)	11'8"
	6.0m t			3.5*	3.5*			2.0*	2.0*	5.6
	20ft lb			7,7 #	(7,7 #)			4,5 #	(4,5 #)	18'
	4.5m t			3.8*	3.8*	2.4	3.3*	1.9*	1.9*	6.6
	15ft lb			8,2 #	(8,2 #)	5,2	(6,8 #)	4,2 #	(4,2 #)	21'5"
	3.0m t	6.4*	6.4*	3.7	4.7*	2.4	3.5	1.8	1.9*	7.1
	10ft lb	13,7 #	(13,7 #)	7,9	(10,1 #)	5,1	(7,4)	4,0	(4,2 #)	23'2"
	1.5m t	6.0	8.3*	3.4	5.2	2.2	3.3	1.7	2.1*	7.2
	5ft lb	13,0	(20,2 #)	7,3	(11,1)	4,8	(7,2)	3,7	(4,5 #)	23'10"
	0m t	5.6	6.6*	3.1	4.9	2.1	3.2	1.7	2.3*	7.1
	0ft lb	12,1	(15,1 #)	6,8	(10,6)	4,6	(6,9)	3,7	(5,2 #)	23'2"
	-1.5m t	5.6	9.0*	3.1	4.8	2.1	3.2	1.8	2.8	6.6
	-5ft lb	12,0	(20,6 #)	6,6	(10,4)	4,5	(6,8)	4,1	(6,2)	21'6"
	-3.0m t	5.7	8.3*	3.1	4.9			2.3	3.5	5.6
	-10ft lb	12,2	(18,0 #)	6,6	(10,4)			5,2	(7,9)	18'2"
LC Lame abaissée	7.5m t							2.5*	2.5*	3.8
	25ft lb							5,6 #	(5,6 #)	11'8"
	6.0m t			3.5*	3.5*			2.0*	2.0*	5.6
	20ft lb			7,7 #	(7,7 #)			4,5 #	(4,5 #)	18'
	4.5m t			3.8*	3.8*	2.6	3.3*	1.9*	1.9*	6.6
	15ft lb			8,2 #	(8,2 #)	5,5	(6,8 #)	4,2 #	(4,2 #)	21'5"
	3.0m t	6.4*	6.4*	3.8	4.7*	2.5	4.0*	1.9	1.9*	7.1
	10ft lb	13,7 #	(13,7 #)	8,3	(10,1 #)	5,3	(8,7 #)	4,2	(4,2 #)	23'2"
	1.5m t	6.4	8.3*	3.6	5.7*	2.3	4.4*	1.8	2.1*	7.2
	5ft lb	13,8	(20,2 #)	7,7	(12,4 #)	5,1	(9,6 #)	3,9	(4,5 #)	23'10"
	0m t	6.0	6.6*	3.3	6.4*	2.2	4.7*	1.8	2.3*	7.1
	0ft lb	13,0	(15,1 #)	7,2	(13,9 #)	4,8	(10,3 #)	3,9	(5,2 #)	23'2"
	-1.5m t	6.0	9.0*	3.2	6.5*	2.2	4.7*	1.9	2.9*	6.6
	-5ft lb	12,8	(20,6 #)	7,0	(14,0 #)	4,7	(10,1 #)	4,3	(6,4 #)	21'6"
	-3.0m t	6.1	8.3*	3.3	5.7*			2.4	4.2*	5.6
	-10ft lb	13,0	(18,0 #)	7,0	(12,2 #)			5,5	(9,3 #)	18'2"

 Hauteur
  Rotation de 360°
  Dans l'axe
  Portée max.
 * Limitée par l'hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans accessoire) sont exprimées en tonnes (t) / lb x 1,000 et indiquées pour une rotation de la tourelle à 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs sont indiquées pour la tourelle dans l'axe du châssis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm / 24". Conformément à la norme ISO 10567 les valeurs correspondent à 75% de la charge de basculement statique ou à 87% de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est à majorer de 176 kg / 390 lb supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.


Déterminez la capacité de charge maximale à partir du tableau de charges affiché dans la cabine ou du tableau de charges inséré dans la notice d'instructions livrée avec la machine.

Accessoires




Godet rétro TL 02

Attache	montage direct, SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX								
Largeur de coupe	mm / ft in	300 ³⁾ / 1' ³⁾	400 ³⁾ / 1'4" ³⁾	500 ⁴⁾ / 1'8" ⁴⁾	550 / 1'10"	650 / 2'2"	850 / 2'9"	1,050 / 3'5"	1,250 / 4'1"
Capacité	m ³ / yd ³	0.17 ⁵⁾ / 0.22 ⁵⁾	0.24 ⁵⁾ / 0.31 ⁵⁾	0.32 ⁵⁾ / 0.42 ⁵⁾	0.29 / 0.38	0.36 / 0.47	0.50 / 0.65	0.65 / 0.85	0.80 / 1.05
Poids ¹⁾	kg / lb	225 / 496	245 / 540	250 / 551	260 / 573	285 / 628	335 / 739	380 / 838	430 / 948




Godet réversible HTL 02

Attache	SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX							
Largeur de coupe	mm / ft in	300 ³⁾ / 1' ³⁾	400 ³⁾ / 1'4" ³⁾	500 ⁴⁾ / 1'8" ⁴⁾	650 / 2'2"	850 / 2'9"	1,050 / 3'5"	1,250 / 4'1"
Capacité	m ³ / yd ³	0.17 / 0.22	0.24 / 0.31	0.32 / 0.42	0.36 / 0.47	0.50 / 0.65	0.65 / 0.85	0.80 / 1.05
Poids ¹⁾	kg / lb	284 / 626	291 / 642	287 / 633	321 / 708	371 / 818	416 / 917	465 / 1,025




Godet universel

Attache		SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX			
UL 02					
Largeur de coupe	mm / ft in	1,400 / 4'7"		1,400 / 4'7"	
Capacité	m³ / yd³	0.40 / 0.52		0.50 / 0.65	
Poids ¹⁾	kg / lb	227 / 500		240 / 529	
UL 03					
Largeur de coupe	mm / ft in	1,500 / 4'11"			
Capacité	m³ / yd³	0.60 / 0.78			
Poids ¹⁾	kg / lb	368 / 811			




Godet de curage GRL fixe 02

Attache	montage direct, SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX							
Largeur de coupe	mm / ft in	1,500 / 4'11"				2,000 / 6'7"		
Capacité	m ³ / yd ³	0.50 / 0.65				0.65 / 0.85		
Poids ¹⁾	kg / lb	362 / 798				351 / 774		




Godet niveleur PL 02

Attache	SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX							
Largeur de coupe	mm / ft in	1,400 / 4'7"				1,600 / 5'3"		
Capacité	m ³ / yd ³	0.40 / 0.52				0.50 / 0.65		
Poids ¹⁾	kg / lb	280 / 617				310 / 683		



Godet de curage inclinable par vérin GRL 90

Attache	montage direct, SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX											
Largeur de coupe	mm / ft in	1,600 / 5'3"	1,600 / 5'3"	2,000 / 6'7"	2,000 / 6'7"	2,000 / 6'7"	2,200 / 7'3"	2,200 / 7'3"	2,200 / 7'3"	2,400 / 7'10"	2,400 / 7'10"	2,800 / 9'2"
Capacité	m ³ / yd ³	0.55 / 0.72	0.80 / 1.05	0.50 / 0.65	0.70 / 0.92	1.00 / 1.31	0.80 / 1.05	1.15 / 1.50	1.40 / 1.83	0.85 / 1.11	1.25 / 1.63	1.85 / 2.42
Poids ²⁾	kg / lb	690 / 1,521	850 / 1,874	695 / 1,532	875 / 1,929	935 / 2,061	910 / 2,006	985 / 2,172	995 / 2,194	890 / 1,962	1,000 / 2,205	1,090 / 2,403
Angle d'inclinaison		2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°



Godet inclinable par vérin SL 90

Attache	montage direct, SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX							
Largeur de coupe	mm / ft in	1,400 / 4'7"	1,500 / 4'11"	1,500 / 4'11"	1,600 / 5'3"	1,600 / 5'3"	1,600 / 5'3"	1,600 / 5'3"
Capacité	m ³ / yd ³	0.55 / 0.72	0.60 / 0.78	1.20 / 1.57	0.80 / 1.05	1.00 / 1.31	1.35 / 1.77	1.55 / 2.03
Poids ²⁾	kg / lb	715 / 1,576	738 / 1,627	970 / 2,138	820 / 1,808	890 / 1,962	970 / 2,138	1,030 / 2,271
Angle d'inclinaison		2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°	2 x 50°


¹⁾ sur la base d'un accessoire standard avec dispositif d'attache rapide SWA 33 LIKUFIX

²⁾ sur la base d'un accessoire standard avec dispositif d'attache rapide SWA 48 LIKUFIX

³⁾ profondeur de cavage limitée pour dispositif d'attache rapide SWA 33


⁴⁾ profondeur de cavage limitée pour dispositif d'attache rapide SWA 48

⁵⁾ capacité réduite en cas de montage direct




Benne preneuse

Attache	montage direct, SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX					
GM 058 Coquilles de terrassement						
Largeur des coquilles	mm / ft in	300 / 1'	400 / 1'4"	600 / 2'	800 / 2'7"	1,000 / 3'3"
Capacité ¹⁾	m³ / yd³	0.10 / 0.13	0.13 / 0.17	0.20 / 0.26	0.27 / 0.35	0.34 / 0.44
Ouverture	mm / ft	1,217 / 4'	1,217 / 4'	1,217 / 4'	1,217 / 4'	1,217 / 4'
Poids ²⁾	kg / lb	410 / 904	445 / 981	475 / 1,047	515 / 1,135	590 / 1,301
GMZ 18 Coquilles de terrassement						
Largeur des coquilles	mm / ft in	320 / 1'1"	400 / 1'4"	600 / 2'	800 / 2'7"	
Capacité ¹⁾	m³ / yd³	0.17 / 0.22	0.22 / 0.29	0.30 / 0.39	0.40 / 0.52	
Ouverture	mm / ft in	1,462 / 4'10"	1,462 / 4'10"	1,392 / 4'7"	1,392 / 4'7"	
Poids ²⁾	kg / lb	670 / 1,477	705 / 1,554	715 / 1,576	765 / 1,687	
GMZ 22 Coquilles de terrassement						
Largeur des coquilles	mm / ft in	300 / 1'	400 / 1'4"	600 / 2'	800 / 2'7"	1,000 / 3'3"
Capacité ¹⁾	m³ / yd³	0.14 / 0.18	0.20 / 0.26	0.30 / 0.39	0.42 / 0.55	0.54 / 0.71
Ouverture	mm / ft in	1,502 / 4'11"	1,502 / 4'11"	1,502 / 4'11"	1,502 / 4'11"	1,502 / 4'11"
Poids ²⁾	kg / lb	680 / 1,499	710 / 1,565	780 / 1,720	855 / 1,885	935 / 2,061




Grappin de tri

Attache		montage direct, SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX							
SG 20B									
Forme des coquilles		perforées				fermées			
Largeur des coquilles	mm / ft in	800 / 2'7"	1,000 / 3'3"	1,200 / 3'11"	1,400 / 4'7"	800 / 2'7"	1,000 / 3'3"	1,200 / 3'11"	1,400 / 4'7"
Capacité	m³ / yd³	0.40 / 0.52	0.50 / 0.65	0.60 / 0.78	0.70 / 0.92	0.40 / 0.52	0.50 / 0.65	0.60 / 0.78	0.70 / 0.92
Force de fermeture max.	kN / lbf	40 / 8,992	40 / 8,992	40 / 8,992	40 / 8,992	40 / 8,992	40 / 8,992	40 / 8,992	40 / 8,992
Poids ³⁾	kg / lb	750 / 1,653	795 / 1,753	840 / 1,852	885 / 1,951	765 / 1,687	810 / 1,786	850 / 1,874	895 / 1,973
SG 20B avec pince universelle									
Largeur des coquilles	mm / ft in	650 / 2'2"							
Capacité	m³ / yd³	0.15 / 0.20							
Force de fermeture max.	kN / lbf	57 / 12,814							
Poids ⁴⁾	kg / lb	831 / 1,832							




Platine d'adaption

SWA 33 / SWA 48						
Version		SWA 33	SWA 33 XL	SWA 48	SWA 48 XL	SWA 48 XXL
Poids ⁵⁾	kg / lb	102 / 225	140 / 309	153 / 337	225 / 496	282 / 622
SWA 33 LIKUFIX / SWA 48 LIKUFIX						
Version		SWA 33 LIKUFIX	SWA 33 LIKUFIX XL	SWA 48 LIKUFIX	SWA 48 LIKUFIX XL	SWA 48 LIKUFIX XXL
Poids ⁶⁾	kg / lb	145 / 320	182 / 401	210 / 463	281 / 619	338 / 745



Tiltrotateur TR 20B

Attache côté machine	SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX				
Attache côté accessoire	SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique				
Poids ⁷⁾	kg / lb	641 / 1,413			
Rotation		360°			
Inclinaison		2 x 50°			



Unité d'inclinaison LITIÜ 33⁹⁾

Attache côté machine	SWA 33 LIKUFIX				
Attache côté accessoire	SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX				
Poids ⁸⁾	kg / lb	410 / 904			
Inclinaison		2 x 50°			

¹⁾ les indications de capacités sont des valeurs théoriques ; le degré de remplissage varie en fonction du produit chargé

²⁾ sans suspension

³⁾ avec contre-lame boulonnée standard, sans dispositif d'attache rapide

⁴⁾ avec dents Liebherr Z 35 C, sans dispositif d'attache rapide

⁵⁾ sur la base d'une platine d'adaptation avec ouverture et avec dispositif d'attache rapide SWA 33 / SWA 48


⁶⁾ sur la base d'une platine d'adaptation avec ouverture, tous les circuits hydrauliques, et avec dispositif d'attache rapide SWA 33 LIKUFIX / SWA 48 LIKUFIX

⁷⁾ sur la base d'un tiltrotateur standard TR 20B avec dispositif d'attache rapide SWA 33 LIKUFIX côté machine et dispositif d'attache rapide SWA 33 hydraulique côté accessoire

⁸⁾ sur la base d'un unité d'inclinaison standard LITIÜ 33 avec dispositif d'attache rapide SWA 33 LIKUFIX côté machine et côté accessoire

⁹⁾ côté machine, barrette de contact 14 pôles toujours nécessaire; la commutation s'effectue entre l'inclinaison du LITIÜ et la rotation de l'accessoire

Accessoires




Fourche à palettes

PG SWA 33 FEM II			
Attache		SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX	
Longueur des fourches	mm / ft in	1,200 / 3'11"	1,400 / 4'7"
Largeur max. tablier porte-fourche	mm / ft in	1,245 / 4'1"	1,245 / 4'1"
Capacité de charge (ISO 2328)	t / lb	2.5 / 5,512	2.5 / 5,512
Poids	kg / lb	330 / 728	363 / 800
PG SWA 33 FEM III			
Attache		SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX	
Longueur des fourches	mm / ft in	1,200 / 3'11"	1,500 / 4'11"
Largeur max. tablier porte-fourche	mm / ft in	1,500 / 4'11"	1,500 / 4'11"
Capacité de charge (ISO 2328)	t / lb	5.0 / 11,023	5.0 / 11,023
Poids	kg / lb	579 / 1,276	620 / 1,367
PG SWA 48 FEM II			
Attache		SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX	
Longueur des fourches	mm / ft in	1,200 / 3'11"	1,400 / 4'7"
Largeur max. tablier porte-fourche	mm / ft in	1,245 / 4'1"	1,245 / 4'1"
Capacité de charge (ISO 2328)	t / lb	2.5 / 5,512	2.5 / 5,512
Poids	kg / lb	345 / 761	378 / 833



Chaîne de levage / Traverse

Chaîne de levage pour attache rapide SWA 33, avec crochet de levage			
Capacité de charge (WLL)	t / lb	6.7 / 14,771	
Hauteur totale	mm / ft in	536 / 1'9"	
Poids	kg / lb	6 / 13	
Chaîne de levage pour attache rapide SWA 33, sans crochet de levage			
Capacité de charge (WLL)	t / lb	6.7 / 14,771	
Hauteur totale	mm / in	246 / 10"	
Poids	kg / lb	2 / 4	
Traverse pour attache rapide SWA 33, avec crochet de levage			
Capacité de charge (WLL)	t / lb	10.0 / 22,046	
Hauteur totale	mm / ft in	745 / 2'5"	
Poids	kg / lb	21.7 / 48	



Crochet de levage / Manille

Attache	SWA 33 mécanique, SWA 33 hydraulique, SWA 33 LIKUFIX, SWA 48 mécanique, SWA 48 hydraulique, SWA 48 LIKUFIX		
Version	Crochet de levage simple		Crochet de levage double
Crochet de levage			
Capacité de charge (WLL)	t / lb	12.5 / 27,558	12.5 / 27,558
Hauteur	mm / ft in	545 / 1'9"	535 / 1'9"
Poids ¹⁾	kg / lb	67 / 148	68 / 150
Crochet de levage avec rotation			
Capacité de charge (WLL)	t / lb	12.5 / 27,558	12.5 / 27,558
Hauteur	mm / ft in	1,032 / 3'5"	1,022 / 3'4"
Poids ¹⁾	kg / lb	344 / 758	345 / 761
Manille			
Capacité de charge (WLL)	t / lb	35 / 77,162	
Hauteur	mm / in	226 / 9"	
Poids ¹⁾	kg / lb	26 / 57	

¹⁾ sans suspension

Equipements de série



Châssis

Train de chenilles & chaînes & marchepieds

Châssis LC, voie 2,000 mm / 6'7"

Galets de roulement et porteurs étanches et graissés à vie

Oeillets d'arrimage



Tourelle

Hydraulique & moteur

Accumulateur de pression pour descente contrôlée de l'équipement moteur coupé

Filtre fin à carburant

Filtres accessibles depuis le sol

Motorisation USA Tier 4 Final

Préfiltre à carburant et séparateur d'eau

Contrepoids & plateforme

Contrepoids standard 2.8t / 6,170lb

Options

Coupe-batterie accessible du sol

Coupe-batterie électrique temporisé



Equipement

Flèche

Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérin de balancier

Dispositif de sécurité contre la rupture de flexibles sur vérins de flèche



Commande

Sécurité & travail

Avertisseur sonore

Frein de positionnement tourelle automatique

Modetronic

Ralenti / montée en régime automatique

Hydraulique & commande

Bouton Start / Stop

Capteur de proximité du joystick

Circuit haute pression avec Tool Control

Ecran avec retour haptique

Ecran couleur 10" tactile

Modes de puissance

Molette de navigation écran

Niveau d'huile hydraulique au display

Niveau de carburant au display

Niveau de solution d'urée au display

Schéma de commandes digital

Touchpad 3.5"

Systèmes d'assistance

Interface smartphone



Cabine

Intérieur

Accoudoirs réglables en longueur, hauteur et inclinaison

Arrêt d'urgence hydraulique et moteur en cabine

Buse lave-glace sur essuie-glace pare-brise

Capteur d'ensoleillement

Capteur de température extérieure

Capteur de température intérieure

Climatisation automatique

Coffre de rangement climatisé

Console gauche relevable avec levier de sécurité

Consoles liées au siège et réglables

Crochet porte-manteau

Eclairage intérieur LED

Espace de stockage pour sac à dos

Filets de rangement

Kit mains libres

Liebherr Connect

Lumières d'ambiance LED

Marteau de sécurité avec coupe ceinture

Porte-bouteilles climatisé

Prises en cabine (USB)

Radio Comfort

Rangement pour clés

Rangement pour tablette

Stores à enrouleur pour pare-brise et vitre de toit

Témoin bouclage ceinture

Extérieur

Essuie-glace inférieur pare-brise

Essuie-glace pare-brise

Filtres à air cabine, accessible depuis le sol

Préparation pour grilles de protection avant et toit FOPS-FGPS

Réservoir de liquide lave-glaze accessible depuis le sol

Sortie de secours par la vitre arrière

Visière anti-pluie

Vitre de droite feuilletée

Vitre de toit blindée

Commande & travail

Consommation carburant au display

Consommation de solution d'urée au display

Freinage de rotation réglable

Inversion de commande entre circuit haute pression et vérin de godet

ROPS

Equipements standard / option

Châssis

Train de chenilles & chaînes & marchepieds	
Coffre de rangement châssis	+
Guide-chaînes 1 pièce	●
Guide-chaînes 3 pièces	+
Lame de nivelage et d'ancrage 2,500 mm / 8'2"	+
Lame de nivelage et d'ancrage 2,600 mm / 8'6"	+
Lame de nivelage et d'ancrage 2,700 mm / 8'10"	+
Marchepieds	●
Marchepieds larges	+
Tuiles à 3 nervures 500 mm / 20" / 700 mm / 28" / 850 mm / 34"	+
Tuiles à 3 nervures 600 mm / 24"	●
Tuiles caoutchouc 500 mm / 20"	+

Tourelle

Hydraulique & moteur	
Arrêt moteur automatique après ralenti (non réglable)	+
Arrêt moteur automatique après ralenti (réglable)	+
Filtre en dérivation pour huile hydraulique	+
Grille de protection fine radiateur	+
Huile hydraulique, Liebherr Hydraulic Basic 100 (0 à +55°C / 32 à 131°F)	+
Huile hydraulique, Liebherr Hydraulic HVI (-20 à +40°C / -4 à +104°F)	●
Huile hydraulique, Liebherr Hydraulic Plus Arctic, huile très productive (-40 à +30°C / -40 à +86°F)	+
Huile hydraulique, Liebherr Hydraulic Plus, huile très productive (-30 à +45°C / -22 à +113°F)	+
Pompe de remplissage carburant	+
Préchauffage du carburant	+
Préfiltre à air avec extracteur de poussière cyclonique	+
Ventilateur réversible	+
Options	
Autocollants d'avertissement réfléchissants	+
Eclairage accès cabine	+ ¹⁾
Graissage centralisé automatique couronne d'orientation et équipement	●
Gyrophare tourelle, arrière, LED, 1 pièce	+
Kit d'outillage étendu incluant caisse à outils	+
Phare tourelle, côté droit, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phares tourelle, arrière, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Phares tourelle, avant, LED, 2 pièces, protections incluses	● ¹⁾
Phares tourelle, avant, LED+, 2 pièces, protections incluses	+ ¹⁾
Prise sur tourelle (24V)	+
Trousse à outils	●



Equipement

Flèche	
Flèche flottante	+
Flèche monobloc 4.60 m / 15'1"	+
Flèche volée variable 4.85 m / 15'11"	+
Phares flèche, LED, 2 pièces	● ¹⁾
Phares flèche, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Protection phares flèche	+
Balancier & logement pour accessoire	
Anneau de levage sur balancier 8.0t / 17,640 lb (500 mm / 1'8" de l'axe bout de balancier)	+
Attache rapide SWA 33 hydraulique	+
Attache rapide SWA 48 hydraulique	+
Balancier 2.25 m / 7'5"	+
Balancier 2.45 m / 8'	+
Balancier 2.65 m / 8'8"	+
Clapet de maintien de charge pour vérin de godet (deux cotés)	+
Contacts de signal pour LIKUFIX 5 pôles	+
Contacts de signal pour LIKUFIX 5 et 14 pôles	+
Contacts de signal pour LIKUFIX 14 pôles	+
GPS pour accessoire (par contacts de signal à 5 pôles)	+
GPS pour accessoire (par contacts de signal à 14 pôles)	+
Graissage centralisé automatique attache rapide	+
Graissage centralisé automatique biellette	+
Phares balancier, droite et gauche, LED+, 2 pièces, protections incluses	+ ¹⁾
Prise sur balancier (24 V)	+
Protection dessous de balancier	+
Protection tige de vérin de godet	+
Système de couplage LIKUFIX pour attache rapide SWA 33	+
Système de couplage LIKUFIX pour attache rapide SWA 48	+



Cabine

Intérieur	
Avertisseur sonore de marche standard commutable	+
Ceinture de sécurité 2 points, 2"	●
Ceinture de sécurité 2 points, 3"	+
Ceinture de sécurité 3 points, 2"	+
Chauffage auxiliaire programmable	+
Extincteur	+
Pédales de translation avec leviers de translation amovibles	+
Repose-pieds	+
Siège conducteur Comfort	●
Siège conducteur Premium	+
Stores à enrouleur pour vitre arrière et latérale droite	+
Support multifonctions	+
Support téléphone avec chargeur induction	+
Verrouillage cabine à distance	+ ¹⁾
Extérieur	
Essuie-glace vitre de toit	+
Grille de protection avant FGPS à ouverture latérale	+
Grille de protection toit FOPS	+
Grille de protection toit FOPS plate	+
Gyrophare cabine pliable, LED, 1 pièce	+
Pare-brise 1 partie blindé	+
Pare-brise 2 parties feuilleté rétractable	●
Phare cabine, arrière, LED+, 1 pièce	+ ¹⁾
Phares cabine, avant, LED, 2 pièces	● ¹⁾
Phares cabine, avant, LED+, 2 pièces	+ ¹⁾
Rampe lumineuse sur cabine, LED	+
Rétroviseur extérieur cabine	●
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants	+
Commande & travail	
Filtre retour marteau	+
Tuyauteur retour de fuites pour accessoire	+



Commande

Sécurité & travail	
Avertisseur de surcharge	+
Hydraulique & commande	
Circuit moyenne pression	+
Commande fourche à palettes	+
Joysticks Premium	●
Pédale double à droite	+
Pédale double à gauche	+
Préparation pour tiltrotateur	+
Système de maintien de l'accessoire en fonctionnement continu	+
Systèmes d'assistance	
Caméras de surveillance arrière et côté droit	●
MiC 4.0 BUS standard de communication	+
Préparation pour machine control	+
Skyview 360°	+
Smart Key Comfort	+
Smart Key Standard	●



Généralités

Peinture & transport	
Peinture spéciale	+



Packs

Coming / Leaving Home	+ ¹⁾
Réglage de luminosité (phares LED+)	+ ¹⁾

● = Standard, + = Option

¹⁾ non disponible individuellement, mais sous forme de packs prédéfinis
Liste non exhaustive, nous consulter pour de plus amples renseignements.

Les équipements ou accessoires d'autres fabricants ne peuvent être montés qu'avec l'autorisation de Liebherr.



Téléchargements

Toutes les brochures relatives au terrassement et à la manutention en un coup d'œil.

Téléchargez maintenant et découvrez-en plus !



Configurateur

Configurez la machine de votre choix en fonction de votre application.

Démarrez maintenant et choisissez la solution idéale !



Calculateur d'efficacité énergétique

C'est la quantité de carburant que vous pouvez économiser avec une machine Liebherr.

Calculez votre consommation dès maintenant et commencez à économiser !



Partenaire commercial

Contacts compétents dans votre région.

Trouvez dès maintenant votre partenaire commercial et bénéficiez de conseils personnalisés !



Application MyGuide

Produits, informations et actualités – le tout dans une seule application.

Téléchargez maintenant et démarrez tout de suite !



Formulaire de contact


Nous nous occuperons de votre demande.

Prenez contact avec nous dès maintenant et nous travaillerons ensemble sur votre demande !

Notes

[illegible]

Le Groupe Liebherr



Un acteur mondial et indépendant : plus de 75 ans de succès

C'est en 1949 que fut fondée l'entreprise Liebherr : avec le développement de la première grue à tour mobile du monde, Hans Liebherr jeta les bases d'une entreprise familiale fructueuse qui compte aujourd'hui plus de 150 sociétés réparties sur tous les continents et près de 55 000 collaborateurs. La holding du Groupe est l'entreprise Liebherr-International AG, située à Bulle (Suisse), dont les sociétaires sont exclusivement des membres de la famille Liebherr.

Leadership technologique et esprit pionnier

Liebherr se considère comme un pionnier. C'est dans cet esprit que l'entreprise contribue à façonner l'histoire de la technologie dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui encore, les collaborateurs du monde entier partagent le courage du fondateur de l'entreprise et s'engagent à son instar sur des voies jusqu'alors inconnues. Ils sont unis par leur passion pour la technique et les produits fascinants, ainsi que leur volonté d'offrir des performances exceptionnelles à leurs clients.

Une gamme de produits très diversifiée

Liebherr compte parmi les plus grands fabricants mondiaux d'engins de construction, mais propose également des produits et services de grande qualité et à forte valeur ajoutée dans de nombreux autres domaines. La gamme de produits comprend les segments suivants : terrassement, machines de manutention, machines de fondations spéciales, secteur minier, grues mobiles sur pneus et sur chenilles, grues à tour, technique du béton, grues maritimes, aerospace et ferroviaire, technique d'engrenages et systèmes d'automatisation, réfrigérateurs et congélateurs, composants et hôtels.

Des solutions sur mesure et un bénéfice client maximal

Les solutions Liebherr se distinguent par une précision maximale, une excellente mise en œuvre et une longévité remarquable. La maîtrise de technologies clés permet aussi à l'entreprise de proposer à ses clients des solutions personnalisées. Chez Liebherr, l'orientation client ne s'arrête pas au produit. Elle englobe également des prestations de services qui font une véritable différence.

www.liebherr.com

Liebherr-Canada Ltd.

4250 Autoroute Chomedey • Laval, QC, H7R 6E9, Canada • Phone +1 450 963 7174
info.lca@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction