
À la hauteur en toute circonstance

T 32-7 T 41-7 T 33-10

LIEBHERR

Chariots télescopiques



Génération
6

Hauteur
de levage
7,0-10,0m

Capacité
de charge
3,2-4,1t

Performance

Transmission continue
et excellente manoeuvrabilité

Rentabilité

Faible consommation
et coûts réduits

Fiabilité

À la hauteur des
exigences quotidiennes

Confort

Simplicité d'utilisation et
meilleure visibilité panoramique

Facilité d'entretien

Entretien et
réparation simplifiées



T 32-7

Hauteur de levage

7,0 m

Capacité de charge

3,2 t

Puissance moteur

105 kW / 143 ch

Transmission hydrostatique

à commande électronique

T 41-7

Hauteur de levage

7,0 m

Capacité de charge

4,1 t

Puissance moteur

105 kW / 143 ch

Transmission hydrostatique

à commande électronique



T 33-10

Hauteur de levage

10,0m

Capacité de charge

3,3t

Puissance moteur

105 kW / 143 ch

Transmission hydrostatique

à commande électronique

Performance



Transmission continue et excellente manoeuvrabilité

La transmission hydrostatique avec accélération continue sans changements de rapport associée à une bonne manoeuvrabilité garantit un travail rapide même dans un espace restreint. D'usage universel et extrêmement solide, cet engin de chantier est conçu pour offrir d'excellentes performances dans diverses applications. Ses capacités de charge élevées, son utilisation intuitive et ses composants haute performance permettent à l'opérateur d'exécuter son travail rapidement et en toute sécurité.

Capacités de charge élevées

Excellente répartition des masses

Un nouveau châssis et un empattement équilibré garantissent un centre de gravité bas. Les chariots télescopiques Liebherr séduisent ainsi par leur stabilité en chargement comme en gerbage.

Bras télescopique optimisé

L'articulation du bras télescopique robuste est placée à la base du châssis. Des paliers lisses solides assurent un guidage parfait, même avec de lourdes charges. L'amortissement de fin de course du vérin de levage et le vérin télescopique protègent le chauffeur et la machine lors du déplacement de charges lourdes.



Capacités de charge élevées

- Les chariots télescopiques Liebherr possèdent une capacité de charge élevée avec une portée et une hauteur de levage maximales
- La cinématique optimisée permet un dégagement maximal au cours des travaux avec fourche et godet

Une interaction intelligente

La puissance compte

L'hydraulique de travail optimisée, associée à la transmission et au moteur Diesel, garantit des cycles de travail précis et des cycles courts.

Un moteur diesel moderne

Ce véritable concentré de puissance à couple élevé doté du système d'injection Common-Rail déploie toute sa force dans les applications les plus exigeantes et offre une grande fiabilité.

La transmission Liebherr

La transmission hydrostatique continue et la longue expérience de Liebherr sont l'assurance d'une excellente qualité de conduite, quelles que soient les conditions de travail.



Un système de transmission intelligent

- La régulation continue de la vitesse permet une conduite sans changements de rapport ni secousses
- Pratiquement pas d'usure des freins
- Faible consommation de carburant
- Manoeuvrage précis, rapide et sécurisé

Refroidissement compact et optimal

Sélection facile des modes de braquage

Le levier de commande permet de sélectionner confortablement tous les modes de braquage : roues avant directrices, quatre roues directrices et marche en crabe. En outre, lorsque le quatrième mode de braquage est activé, l'essieu arrière peut être bloqué dans n'importe quelle position. À cette fin, lorsque les roues sont braquées, il convient d'enclencher le mode « roues avant directrices ». Une LED indique au conducteur lorsque les roues sont en position neutre.

Refroidissement garanti

Un circuit de refroidissement optimisé associé à un ventilateur d'aspiration et à un groupe de refroidissement puissant maintiennent la machine à une température de fonctionnement optimale, même lorsqu'il fait très chaud. Un ventilateur réversible disponible en option élimine les impuretés des surfaces d'aspiration d'air.



Un chariot compact et maniable

- Le différentiel à glissement limité à 45% permet de travailler dans les terrains les plus difficiles
- La machine de base compacte et les grands angles de braquage permettent de très faibles rayons de braquage dans des espaces réduits

Rentabilité



Faible consommation et coûts réduits

Totalement polyvalents, les chariots télescopiques de Liebherr améliorent considérablement l'efficacité de votre parc de machines. Leur grande variété d'accessoires permet un usage universel. Hautes performances, faible consommation de carburant et entretien réduit sont les bases d'une rentabilité qui s'étale sur toute la durée d'exploitation de l'engin.

Un chariot pour toutes les applications **Allègement des coûts d'exploitation**

Une diversité d'équipements impressionnante

Avec sa vaste gamme d'accessoires, le chariot télescopique Liebherr est totalement multitâche. Toutes les applications sont couvertes, que vous ayez besoin d'une fourche, d'une plateforme ou de différents types de godets.

Polyvalence et flexibilité

De nombreuses options telles qu'une grille de protection, un système de commande manuelle et une extension du circuit hydraulique 3 permettent une adaptation optimale de la configuration aux applications les plus variées. Vous découvrirez une machine véritablement adaptée à vos besoins et exigences.

Disponibilité universelle

Grâce au pont arrière oscillant, vous évoluez sans effort et en toute sécurité sur tous les terrains. La machine 10 m (T 33-10s) dispose d'une compensation de niveau (jusqu'à 8°) qui assure une stabilité parfaite.

Faible consommation de carburant

Le système de transmission Liebherr offre des performances exceptionnelles. La transmission hydrostatique à commande électronique intelligente garantit une force de traction élevée dans toutes les situations. L'interaction parfaite des composants d'entraînement éprouvés, du moteur diesel et de l'hydraulique de travail réduit la consommation de carburant tout en assurant une puissance maximale.

Refroidissement intelligent

Des ventilateurs à régulation électronique et commande hydrostatique sont montés en série. Leur vitesse varie en fonction de la température ambiante, de l'huile hydraulique et du moteur. Le groupe de refroidissement est aisément accessible et facile à nettoyer.

Simplicité d'entretien

Tous les points d'entretien sont faciles d'accès. Les intervalles de maintenance prolongés limitent les charges et réduisent les opérations quotidiennes de maintenance au minimum. Des options comme le dispositif de graissage centralisé diminuent encore le temps consacré à la maintenance tout en augmentant la disponibilité de votre machine.




Flexibilité et polyvalence

En équipant le chariot télescopique d'un dispositif hydraulique de changement rapide, vous pouvez changer d'accessoire facilement, en appuyant simplement sur un bouton. Ceci vous fait gagner du temps et de l'argent et augmente la productivité de l'engin.



Simplicité d'entretien

Grâce au moteur Phase V monté perpendiculairement au sens de la marche, tous les points de contrôle et d'entretien situés dans le compartiment moteur sont facilement accessibles. Ainsi, l'entretien quotidien est simple et demande peu de temps.



Post-traitement des gaz d'échappement

Le nettoyage des gaz d'échappement s'effectue, à l'aide d'un catalyseur d'oxydation diesel (DOC), filtre à particules diesel supplémentaire combiné à un catalyseur SCR. Ce système répond aux limites des gaz d'échappement selon la norme Phase V.

Fiabilité



À la hauteur des exigences quotidiennes

Robustesse et fiabilité sont les atouts des chariots télescopiques S de Liebherr. Une technologie sophistiquée associée à des matériaux et à une finition de qualité assurent une excellente disponibilité. Un taux d'utilisation élevé et à la réduction de perte de valeur produit sont garantis sur le long terme.

La qualité jusque dans les moindres détails

Des composants éprouvés

Seuls les composants ayant satisfait aux tests les plus sévères entrent dans la composition des chariots télescopiques Liebherr.

Une conception robuste et bien pensée

Grâce au dispositif de changement rapide, adapté aux équipements Scorpion, tous les outils sont mis en place avec précision et fiabilité. Le circuit hydraulique 3 à double effet, intégré en série, permet de commander confortablement les équipements à fonctionnement hydraulique à l'aide du joystick. Un circuit hydraulique à double effet avec une conduite de retour des injecteurs et une prise sont disponibles en option.

Dispositif de décompression pour le circuit hydraulique 3

Afin de pouvoir changer rapidement et facilement les accessoires, les coupleurs hydrauliques ne doivent être soumis à aucune pression. Un dispositif de décompression, proposé en option, évite les fuites d'huile inutiles ou l'endommagement des joints dans les coupleurs.



Protection des câbles

- La gaine tressée est une protection éprouvée contre l'usure et les dommages mécaniques des câbles électriques
- De même, la condensation est empêchée, supprimant ainsi tout risque de court-circuit



Dispositifs de sécurité fiables

De nombreux dispositifs de sécurité de série ou en option permettent de travailler en toute sécurité, quelle que soit la situation.

Voici quelques exemples :

- Éclairage halogène ou LED¹
- Avertissement de fin de course²
- Ralentissement d'urgence¹
- Caméra de recul et latérale¹
- Affichage de l'angle sur le chariot télescopique¹

¹ en option, ² de série

Un concept de sécurité concluant

Avertisseur de surcharge intelligent

Le conducteur est informé en permanence de la capacité de charge de l'engin. Avant que l'engin ne bascule vers l'avant, les mouvements de l'hydraulique de travail ralentissent puis s'arrêtent (la sécurité est alors toujours assurée). Dans cette situation, seuls les mouvements d'équipement qui amoindrissent le risque de basculement sont encore possibles.

En revanche, tous les mouvements de l'hydraulique de travail peuvent être exécutés sans restriction en mode godet tant que l'engin se déplace.

Enfin, le conducteur peut à tout moment désactiver l'avertisseur de surcharge.

Réservoir de carburant

Le réservoir de 150 l garantit de longues heures d'utilisation. Protégé, il est placé sous la cabine et offre une sécurité optimale contre les dommages.



Avertisseur de surcharge

Avec le réglage approprié pour l'empilage, le chargement ou le levage, un travail sûr et performant, conforme à la norme EN 15000, est possible quelle que soit la situation.

Confort



Simplicité d'utilisation et visibilité

La cabine du chariot télescopique S de Liebherr est un poste de travail idéal. Visibilité parfaite de tous les côtés, dimensions spacieuses, sécurité assurée et ergonomie des éléments de commande : tout incite à la détente comme à la productivité.

Bonne visibilité

Point d'articulation plus bas

Une excellente visibilité était une priorité absolue au cours du développement. Par conséquent, le point d'articulation de la flèche a été placé le plus bas possible pour améliorer la visibilité à l'arrière et à droite.

Sécurité et grandes fenêtres

La cabine ROPS / FOPS insonorisée garantit un travail sûr et agréable. Avec la grande surface vitrée et le pare-brise plongeant, l'opérateur conserve une vision parfaite sur son équipement de travail et sur le chantier environnant.

Fatigue réduite

Tout dans une seule main

Le joystick permet de commander toutes les fonctions du bras, ainsi que la marche avant et la marche arrière, de la main droite. L'autre main peut donc rester en permanence sur le volant. Ce concept d'utilisation simple et ergonomique garantit un confort et une sécurité optimaux pendant les longues journées de travail.

Pédale combinée d'approche lente et de frein

Une pression sur la pédale combinée d'approche lente et de frein réduit la vitesse de déplacement. Une nouvelle pression active la fonction de freinage. Le régime du moteur et la vitesse de travail sont commandés via la pédale des gaz avec le pied droit.

Stabilité parfaite

Auto-Hillassist

Le frein de stationnement s'enclenche automatiquement de manière électronique lorsque l'engin est à l'arrêt, ce qui l'empêche de bouger. Si l'opérateur sort du chariot télescopique, un contacteur de présence conducteur détecte automatiquement que le frein de stationnement doit rester activé. Pour desserrer le frein de stationnement, il faut passer en position neutre à l'aide du commutateur de sens de marche. Ce dispositif évite les manipulations inutiles dans la cabine. Il est également possible d'enclencher le frein de stationnement à l'aide d'un commutateur situé à droite du joystick.



Confort d'assise et ergonomie

- Le siège à suspension et réglages multiples s'adapte parfaitement au conducteur
- La colonne de direction s'incline dans la position qui convient grâce à une pédale montée en série. Elle est également réglable en hauteur (fonction optionnelle)

Visibilité dans toutes les directions

- Avec son dispositif de protection innovant, la fenêtre de toit améliore la visibilité sur la charge et sécurise le conducteur
- Les indicateurs sont placés devant le conducteur, à droite, parfaitement dans son champ de vision

Une vue optimale à l'arrière

La vitesse de déplacement maximale peut être réglée progressivement grâce au système de commande manuelle disponible en option, via un levier, par ex. à 5 km/h pour la conduite avec une plate-forme. Lorsque le conducteur enfonce complètement la pédale d'accélération, la machine roule à max. 5 km/h.

Facilité d'entretien



Entretien et réparation simples

Chez Liebherr, le meilleur service est bien plus qu'une promesse – il est garanti pour chaque client. Plusieurs usines de production et un réseau de service dense pour les engins de chantier signifient pour l'utilisateur : moins de trajets, des structures performantes et une prise en charge rapide.

Un service performant

Des bases solides

Un client qui acquiert un chariot télescopique Liebherr s'engage également dans un partenariat durable. Nos usines de fabrication et nos partenaires de service en sont les garants.

Un réseau de service dense

Un réseau mondial et des points de service modernes garantissent une assistance rapide en cas de besoin. 98% des pièces détachées sont disponibles en stock et peuvent être expédiées rapidement à partir de notre magasin central.

Entretien confortable

Lorsque nous avons conçu les nouveaux chariots télescopiques, nous avons accordé une grande importance à la facilité d'entretien. Ainsi, tous les points d'entretien utiles lors du contrôle quotidien sont facilement accessibles. Le plein peut être effectué confortablement depuis le sol.

Le savoir assure les résultats

Expérience et formation

Un savoir-faire complet assure une réalisation irréprochable et performante de tous les travaux d'entretien et de maintenance. Il s'agit d'un facteur déterminant pour la disponibilité et la rentabilité des machines. Les techniciens du service après-vente Liebherr bénéficient de formations de base et continues intensives dispensées dans les usines de production. Ils disposent de connaissances exhaustives pour une exécution rapide et sûre des services.

Un dialogue permanent avec l'utilisateur

L'expérience au service de la pratique : nous profitons du savoir d'experts et de l'expérience pratique de nos clients pour optimiser les machines et les prestations de service.

Des conseils et des services compétents

Notre personnel qualifié vous offre une aide à la décision adaptée à vos exigences : conseils commerciaux orientés vers les chantiers à réaliser, accords de service, solutions de réparation alternatives à prix intéressant, gestion des pièces d'origine, mesures préventives et télédiagnostic pour l'analyse et la suppression des dysfonctionnements.



Une qualité de service de premier ordre

Des ateliers dotés d'un excellent équipement et un plan d'intervention orienté client garantissent un approvisionnement rapide en pièces détachées et assurent la disponibilité et la rentabilité des machines.

Économies de temps et d'argent

- Tous les points de services sont centraux et facilement accessibles. Grâce au capot du moteur qui s'ouvre en grand, l'inspection quotidienne de la machine est simple et demande peu de temps
- Les longs intervalles d'entretien permettent d'économiser des coûts et de réduire les durées de mise à l'arrêt

Graissage fiable

Différentes options de graissage diminuent le temps nécessaire pour effectuer l'entretien de la machine :

- Graissage via des points de graissage visibles – Easy Lube
- Graissage via trois points centraux – Centralised Lube
- Graissage via le dispositif de graissage centralisé – Auto Lube

Données techniques

Moteur Diesel

Moteur Diesel Deutz	Liebherr Deutz TCD3.6 L4 Emissions conformes aux Directives ECE-R.96 phase IIIa, 2016/1628 phase V, EPA/CARB Tier 4 Final
Puissance ISO 14396	105 kW / 143 ch à 2 300 ¹ /min.
Couple maxima	550 Nm à 1 600 ¹ /min.
Cylindrée	3,6 l
Type	Moteur en ligne 4-cylindres, refroidissement à eau, turbocompresseur avec refroidissement de l'air de suralimentation
Injection	Injection électronique Common Rail
Filtre à air	Filtre à air sec avec élément de sécurité et présélecteur air intégré
Refroidissement	Ventilateur hydrostatique à régulation thermostatique
Tension de service	12 V
Batterie	12 V / 180 Ah
Alternateur	14 V / 150 A
Démarrreur	3,2 kW

Transmission

Système de transmission	Transmission hydrostatique continue composée d'une pompe à débit variable à plateau oscillant et d'un moteur hydraulique en circuit fermé, marche avant et arrière par inversion du sens d'alimentation de la pompe à débit variable
Système de filtrage	Filtre en ligne pour circuit fermé
Commande	Pédale électronique d'avancement et pédale combinée d'approche lente et de frein, adaptation en continu de la vitesse au régime moteur maximal. Modification du sens de marche par joystick multifonction (5 en 1)
Vitesse de translation	Régulation en continu 0 - 30 km/h 0 - 20 km/h (en option)

Emissions sonores

Niveau sonore interne selon ISO 6396:1992 L _{PA} (pression acoustique au poste de conduite)	75 dB(A)
Niveau sonore externe selon 2000/14/CE L _{WA} avec 105 kW (émissions sonores à l'environnement)	107 dB(A)

Freins

Freins de service	Freinage dynamique de la transmission hydrostatique opérant sur les quatre roues, freins multidisques à bain d'huile à actionnement hydraulique dans le pont avant (montage intérieur)
Freins de stationnement	Frein hydraulique à accumulateur le pont avant (montage intérieur)

Cabine de conduite

Cabine	Cabine fermée, montée sur plots élastiques avec ventilation par surpression. Structure ROPS/FOPS intégrée, pare-brise et fenêtre de toit simples en vitrage de sécurité teinté, lave-glace et essuie-glace pour le pare-brise et la lunette arrière, inclinaison de la colonne de direction réglable par une pédale. La partie supérieure de la porte du conducteur peut être ouverte et verrouillée à 180°.
Siège conducteur	Siège conducteur à suspension et réglages multiples avec ceinture de sécurité, adaptable au poids du conducteur
Aération	Souffleur à plusieurs niveaux avec aspiration d'air extérieur et filtration, 7 buses d'aération réglables, 2 sorties d'air au niveau du pare-brise, lunette arrière inclinable, possibilité de bloquer la fenêtre latérale en position ouverte
Chauffage	Chauffage de l'eau chaude
Vibrations	Système main / bras Corps entier
Incertitude de mesure	< 2,5 m/s ² , selon ISO 5349-1:2001 0,19 - 0,71 m/s ² , conforme au rapport technique ISO/TR 25398:2006 Selon norme EN 12096:1997

Pneus

Pneus standard	Mitas MPT-04 400/70-24
Type	Pneus sans chambre à air sur jante monobloc
Pneus spéciaux	Selon spécifications du constructeur

Direction

Type	Servo-assistance hydraulique pour ponts avant et arrière
Modes de braquage	3 + 1 modes de direction sélectionnables électriquement : - Roues avant directrices (pour la circulation sur route) - Quatre roues directrices - Marche en crabe - Direction d'essieu avant avec essieu arrière décalé

Essieux

Entraînement	Entraînement
Pont avant	Direction articulée, fixe, compensation de niveau avec angle d'inclinaison de 8° sur le modèle de 10 m
Pont arrière	Direction articulée, pont oscillant de 11°
Différentiel	Automatique à glissement limité à 45% de report de couple dans le pont avant
Démultiplication	Réducteur planétaire dans moyeu de roue

Contenances

Réservoir de carburant	150l
Réservoir de solution d'urée	10l
Circuit de refroidissement	18l
Huile moteur (avec filtre)	8,5l
Réservoir hydraulique	96l
Système hydraulique complet, modèles de 6 m et 7 m	140l
Système hydraulique complet, modèle de 10 m	150l
Réducteur de différentiel avant	8,5l
Réducteur de différentiel arrière	8,5l
Moyeu de roue de pont avant, chacun	1,0l
Moyeu de roue de pont arrière, chacun	1,0l

Spécifications

	T 32-7	T 41-7	T 33-10
Poids en ordre de marche avec fourche standard, avec le plein de carburant, équipement minimal, Michelin XMCL (460/70-24)			
pneus et sans chauffeur	kg 7350	7600	8010
Charge maximale	kg 3200	4100	3300
Hauteur maximale de levage	mm 6925	6925	9747
Portée maximale au dos du bras de fourche	mm 3996	4001	7176

Hydraulique de travail

Système hydraulique	Pompe à cylindrée constante
Débit maximum	106l/min. à 2300 ¹⁾ /min.
Limite de pression	250 bar ¹⁾ ou 270 bar ²⁾
Système de filtrage	Filtre de retour et filtre d'aspiration
Commande	Manipulateur unique (5 en 1)
Fonctions commandées	Levage, descente, cavage, déversement, déploiement et rétractation du bras télescopique, fermeture, ouverture, marche avant, marche arrière
Clapet de sécurité	Clapet de freinage de descente et de maintien de charge sur les vérins de levage, vérin de cavage, vérin du bras télescopique
Amortissement de fin de course	Levage, descente, déploiement du bras télescopique
Débit maximum du circuit de travail avant	100l/min.


¹⁾ T 32-7

²⁾ T 41-7 et T 33-10

Cycles de travail (sans charge, sans amortissement de fin de course)


	T 32-7	T 41-7	T 33-10
Levage	sec 6,8	7,0	6,9
Descente	sec 5,0	6,2	5,5
Rétractation du bras télescopique	sec 6,4	7,1	13
Déploiement du bras télescopique	sec 4,0	5,0	9,5
Cavage à 360°	sec 3,7	3,7	3,7
Déversement à 360°	sec 3,3	3,3	3,0

Dimensions



Dimensions (Toutes les tâches avec train de pneus standard, fourche standard ou godet standard (0,9 m³))

		T 32-7	T 41-7	
A	Hauteur hors tout	mm	2474	2474
B	Largeur hors tout, avec train de pneus standard	mm	2327	2327
C	Largeur de voie	mm	1920	1920
D	Rayon de braquage mesuré aux pneumatiques	mm	3950	4050
E	Rayon de braquage mesuré aux fourches	mm	4850	4920
F	Déport arrière	mm	784	784
G	Empattement	mm	2850	2850
H	Longueur hors tout au dos du bras de fourche	mm	4905	4910
I	Portée à la hauteur de levage maximale, bras télescopique sorti, avec l'angle de déversement maximal	mm	449	449
J	Angle de cavage maximal, fourches à palettes en bas		12,9°	12,9°
K	Hauteur de jetée avec un angle de levage maximal de 61,9°, bras télescopique sorti, avec l'angle de déversement maximal	mm	6235	6235
L	Angle de déversement maximal, godet standard, avec l'angle de levage maximal		44,4°	44,4°
M	Angle de déversement maximal, godet standard, avec rampe de chargement 4 m		58,1°	58,1°
	Garde au sol (au centre de l'engin)	mm	405	405
	Angle de rotation maximal pour la mise en place d'accessoires		150°	150°




Dimensions (Toutes les tâches avec train de pneus standard, fourche standard ou godet standard (0,9 m³))

		T 33-10
A	Hauteur hors tout	mm 2474
B	Largeur hors tout, avec train de pneus standard	mm 2327
C	Largeur de voie	mm 1920
D	Rayon de braquage mesuré aux pneumatiques	mm 4100
E	Rayon de braquage mesuré aux fourches	mm 5200
F	Déport arrière	mm 784
G	Empattement	mm 2850
H	Longueur hors tout au dos du bras de fourche	mm 5104
I	Portée à la hauteur de levage maximale, bras télescopique sorti, avec l'angle de déversement maximal	mm 2339
J	Angle de cavage maximal, fourches à palettes en bas	12°
K	Hauteur de jetée avec un angle de levage maximal de 61,9°, bras télescopique sorti, avec l'angle de déversement maximal	mm 9258
L	Angle de déversement maximal, godet standard, avec l'angle de levage maximal	44,4°
M	Angle de déversement maximal, godet standard, avec rampe de chargement 4 m	31,2°
	Garde au sol (au centre de l'engin)	mm 405
	Angle de rotation maximal pour la mise en place d'accessoires	126°


Abaques de charge (selon EN 1459 Annexe B)

Toutes les données avec centre de gravité de charge (LSP) 500 mm, coupleur rapide standard, pneumatiques standards et fourche standard


T 32-7



T 41-7



T 33-10



Equipement

Machine de base

3 + 1 modes de braquage commutables manuellement	•
Aide au démarrage en pente automatique	•
Amortisseur anti-vibrations lors de la conduite – Comfort Drive	+
Attache de remorquage à l'arrière	+
Attache de remorquage à l'avant	+
Attache de remorquage avec verrouillage automatique	+
Autorisation de circulation sur route en Allemagne	+
Boîte à outils avec kit d'outils	+
Bras télescopique en 2 parties (modèles 6 m et 7 m)	•
Bras télescopique en 3 parties (modèle 10 m)	•
Cire protectrice pour le transport maritime	+
Cire protectrice pour substances agressives	+
(cire protectrice sur la tête du bras télescopique et sur le devant de l'appareil)	+
Compensation de niveau axe avant (modèle 10 m)	•
Console moteur protection intégrale	+
Différentiel à glissement limité à 45% sur l'essieu avant	•
Essieu arrière avec angle d'oscillation de 11°	•
Graissage préparation pour le dispositif de graissage centralisé	+
Graissage via des points de graissage visibles – Easy-Lube	+
Graissage via le dispositif de graissage centralisé automatique – Auto-Lube	+
Graissage via trois points centraux – Centralised-Lube	+
Guidage de la flèche sur le châssis principal	+
Kit d'outils	+
Liebherr Connect – Système de transmission des données	+
Pédale combinée d'approche lente et de frein	•
Peinture spéciale	+
Préchauffage du carburant	+
Prise électrique 7 pôles à l'arrière	+
Protection châssis principal	+
Protection châssis principal et dessous	+
Rétroviseur avec vue sur l'attache de remorquage	+
Support de plaque d'immatriculation éclairé	+
Surveillance du niveau d'huile hydraulique	+

Système hydraulique

Circuit hydraulique 3 sur la tête du bras télescopique	•
Conduite de retour des injecteurs ¹⁾	+
Débit constant du système hydraulique sur la tête du bras télescopique	+
Dispositif de décompression pour le système hydraulique sur la tête du bras télescopique	+
Extension du circuit hydraulique 3 (hydraulique & électrique)	+
Hydraulique arrière, double effet	•
Pompe hydraulique, débit 106 l/min.	+
Préchauffage de l'huile hydraulique via une alimentation électrique externe de 230 V	+
Racleur sur le bras télescopique	+
Système hydraulique désactivable (pour la circulation sur route)	•

Cabine de conduite

Chauffage	•
Chauffage pare-brise arrière et vitre à droite	+
Climatisation	+
Compartiment de stockage sous l'accoudoir	•
Compartiment de stockage sous le siège	•
Eclairage intérieur	•
Écran noir et blanc 3,5"	•
Essuie-glaces et lave-glaces à l'arrière	•
Essuie-glaces et lave-glaces à l'avant, avec fonction d'intermittence	•
Extension essuie-glaces pour la vitre du toit	•
Inclinaison de la colonne de direction ajustable via une pédale	•
Joystick multifonction (5 en 1)	•
Pare-soleil toit et pare-brise avant	+
Phares de conduite (LED ou LED+)	•
Phares de travail dirigés sur l'attache de remorquage (LED ou LED+)	+
Phares de travail orientés vers la droite et vers la gauche (LED ou LED+)	+
Phares de travail sur la flèche (LED ou LED+)	+
Phares de travail sur le poste de conduite, à l'arrière (LED ou LED+)	+
Phares de travail sur le poste de conduite, à l'avant (LED ou LED+)	+
Porte conducteur en deux parties (la partie supérieure pouvant être ouverte à 180°)	•
Porte-manteau	•
Pré-équipement radio	+
Prise de charge USB (2 sorties)	•
Prise électrique 12 V	•
Radio avec connexion USB	•
Rétroviseur intérieur	+
Siège conducteur à suspensions avec siège chauffant et appui-tête télescopique	+
Siège conducteur ajustable manuellement avec housse en similicuir	•
Siège conducteur ajustable manuellement, avec revêtement en tissu et appui-tête télescopique	+
Support multifonction	+
Support de portable	+

Pneus

Alliance A580 – 460 / 70 R24	+
Firestone Duraforce-Utility – 460 / 70 R24	+
Michelin BibLoad – 400 / 70 R20 remplis de mousse ¹⁾	+
Michelin BibLoad – 460 / 70 R24	+
Michelin X Mine D2 12.00 R 24 TL ²⁾	+
Michelin XMCL – 460 / 70 R 24	+
Mitas MPT 01 – 405 / 70-20	+
Mitas MPT 01 – 405 / 70-24	+
Mitas MPT 04 – 400 / 70-24	•

• = Standard

+ = Option

¹⁾ Disponible seulement pour T 32-7 et T 41-7

²⁾ Disponible seulement pour T 41-7 et T 33-10

Equipement



Sécurité

Abaissement d'urgence de la flèche	+
Affichage de l'angle sur le bras télescopique	+
Arrêt d'urgence	●
Avertissement de fin de course pour le levage, la descente et la rétractation	●
Avertisseur de marche arrière	+
Avertisseur de surcharge avec signal sonore et visuel conforme à la norme EN 15000	●
Avertisseur de surcharge pour l'Australie	+
Avertisseur sonore de marche arrière, acoustique	●
Cale de stationnement (1x)	+
Cale de stationnement (2x)	+
Cale pour vérin de levage (pour les travaux d'entretien)	+
Caméra de recul et de vision latérale	+
Extincteur	+
Feux de détresse	●
Grille de protection toit	+
Grille de protection toit et pare-brise avant	+
Gyrophare orange rabattable	+
Indicateur de niveau via un niveau à bulle	●
Protection anti-vol CESAR (Construction Equipment Security and Registration)	+
Protection anti-vol via la clé de contact	+
ROPS/FOPS intégré	●
Sortie de secours par la lunette arrière	●
Trousse d'urgence (trousse de premiers soins, gilet et triangle de signalisation)	+

● = Standard

+ = Option

Le montage ou l'ajout de tout équipement ou accessoire provenant d'autres fabricants nécessitent l'accord préalable de la société Liebherr !



Transmission

Filtre à air avec éjecteur de poussière automatique	+
Niveau d'émission IIIA	+
Niveau d'émission V	●
Quatre roues motrices, en permanence	●
Système de commande manuelle pour le régime moteur et la vitesse de déplacement	+
Transmission : 20 km/h / 105 kW / 41 kN force de traction	+
Transmission : 30 km/h / 105 kW / 41 kN force de traction	●
Transmission, hydrostatique	●
Ventilateur hydrostatique, en continu	●
Ventilateur réversible	+



Equipments

Anneau de levage et crochet pour attache rapide hydraulique Claas Scorpion	+
Multicoupleur hydraulique double et quadruple pour attache rapide Claas Scorpion	+
Adaptateur rapide hydraulique, chargeuses Compact Liebherr	+
Adaptateur rapide hydraulique, Claas Scorpion	+
Adaptateur rapide hydraulique, JCB Q-Fit	+
Adaptateur rapide hydraulique, Manitou	+
Adaptateur rapide mécanique, Claas Scorpion	●
Adaptateur rapide mécanique, Manitou	+
Plaque de montage universelle pour Claas Scorpion	+

Liebherr-Werk Telfs GmbH

Hans-Liebherr-Straße 35 • 6410 Telfs, Austria • Phone +43 50809 6-100

lwt.marketing@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction