



EU prohlášení o shodě

Dokument č: Marica – FO_1466 V14

Typ prohlášení: Consumer

Výrobce/vydavatel: **Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**
4202 Radinovo, Bezirk Plovdiv, Bulgaria

Označení výrobku: Viz příloha

Výrobek vyhovuje následujícím směrnícím a nařízením EU:

Nařízení (ES) č. nebo nařízení v přenesené pravomoci (EU) č.	Název
2022/30/EU	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/30 ze dne 29. října 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, pokud jde o uplatňování základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. d) a e) uvedené směrnice
(EU) 2019/2015	NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012
(EU) 2019/2020	NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2020, kterým se stanoví požadavky na ekodesign světelných zdrojů a samostatných předřadných přístrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/EC a zrušují nařízení Komise (EU) č. 244/2009, (EU) č. 245/2009 a (EU) č. 1194/2012
(EU) 2017/1369	NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1369 kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
(EU) 2019/2016	NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2016 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010
(EU) 2019/2019	NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2019 kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/EC a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 643/2009
2014/35/EU	SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
2014/30/EU	SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
2014/53/EU *)	SMĚRNICE 2014/53/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/EU
2009/125/EC	SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/EC o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
2011/65/EU	SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Další informace o dodržování tohoto nařízení a směrnic viz příloha

Rok aplikace štítku CE: 2026

Podpis osoby v zastoupení
Místo, datum: Marica, 03.07.2026

LIEBHERR

Právně závazný podpis

Signed by:

 A5C72F2C4CC446A...
 Hristo Georgiev
 Head of Finance and Administration Factory Marica

Signed by:

 CC8896725FEC477...
 Georgi Damyanliev
 Manager Laboratories and Homologation

Marica , 03.07.2026

Místo a datum vydání

Příloha je součástí tohoto prohlášení.

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Toto prohlášení potvrzuje shodu se všemi právními normami, ale nezahrnuje žádnou záruku na vlastnosti spotřebiče.

Je nutné vzít v úvahu bezpečnostní upozornění v dokumentaci dodaného výrobku.

Směrnice a nařízení

Název Marica - FO_1466

Další informace o dodržování tohoto nařízení a směrnic viz příloha

Rok aplikace štítku CE 2026

Harmonised European standards

Reference No.

Directive 2014/35/EU:

EN 60335-1: 2012 + AC : 2014 + A11: 2014 + A13:2017 + A1 :2019 + A2 :2019 + A14 : 2019+ A15 : 2021

EN IEC 60335-2-24:2022 + A11:2022

EN 62233: 2008 + AC : 2008

EN 61770*): 2009 + AC : 2011

EN 62471*): 2008

Directive 2014/53/EU:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 **)

Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/2019:

EN 62552-1:2020/A11:2024

EN 62552-2:2020/A11:2024

EN 62552-3:2020/A11:2024

EN 60704-1:2010 + A11:2012

EN 60704-2-14:2013 + A11:2015 + A1:2019



Directive 2011/65/EU:
EN IEC 63000: 2018

Directive 2022/30/EU
EN18031-1 2024
EN18031-2 2024

Directive 2014/30/EU
EN 61326-1 : 2013

Additional Standards:
EN 55014-1 : 2021
EN 55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 :2019 + A1:2021
EN 61000-3-3 :2013 + A1+A2/AC :2022
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 **)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 **)
EN 61326-1 2021

EU 2019/2019 platí pouze pro chladicí zařízení na potraviny.

Příloha

Spotřebiče

Spotřebiče	Type	Spotřebiče	Type	Spotřebiče	Type
CBNbba 573i 168 22	330 002	CBNbda 5223 001 22	330 002	CBNbsa 576i 168 23	330 002
CBNc 5223 001 22	330 002	CBNc 5723 001 22	330 002	CBNc 572i 168 22	330 002
CBNdgc 5723 001 20	330 002	CBNdgc 5733 001 20	330 002	CBNsda 5223 001 22	330 002
CBNsda 573i 168 22	330 002	CBNsdc 573i 168 22	330 002	CBNsfc 521i 168 22	330 002
CBNsfc 5223 001 22	330 002	CBNsfc 571i 168 22	330 002	CNa 570i 168 20	330 001
CNa 5713 001 20	330 001	CNabd 5723 II1 22	330 001	CNamey 5723 II1 22	330 001
CNasd 5723 II1 22	330 001	CNb 5213 001 20	330 001	CNbda 5723 001 22	330 001
CNbda 572i 168 22	330 001	CNbdb 5223 001 22	330 001	CNbdd 7723 001 20	330 001
CNbed 5203 001 22	330 001	CNbed 5703 001 22	330 001	CNc 5023 001 22	330 001
CNc 5203 001 22	330 001	CNc 5203 168 22	330 001	CNc 5213 001 20	330 001
CNc 5703 001 22	330 001	CNc 5703 168 22	330 001	CNc 570i 168 20	330 001
CNc 5713 001 20	330 001	CNc 5724 001 22	330 001	CNcmy 5203 II1 22	330 001
CNcmy 5724 II1 22	330 001	CNcsd 5203 II1 22	330 001	CNd 5203 001 22	330 001
CNd 5203 168 22	330 001	CNd 5204 001 22	330 001	CNd 5703 001 22	330 001
CNd 5703 168 22	330 001	CNd 5704 001 22	330 001	CNd 7723 001 20	330 001
CND1853-2	330 001	CND2003-2	330 001	CNdgc 5203 001 20	330 001
CNdgc 5213 001 20	330 001	CNdgc 5703 001 20	330 001	CNdgc 5713 001 20	330 001
CNdgd 5203 001 20	330 001	CNf 5703 001 22	330 001	CNgbc 5723 001 22	330 001
CNgwc 5723 001 22	330 001	CNsd 7753 111 20	330 001	CNsda 5723 001 22	330 001
CNsda 572i 168 22	330 001	CNsda 772i 168 20	330 001	CNsdb 5223 001 22	330 001
CNsdb 5723 001 22	330 001	CNsdc 5203 001 22	330 001	CNsdc 5703 001 22	330 001
CNsdc 573i 168 22	330 001	CNsdc 772i 168 20	330 001	CNsdc 5703 049 20	330 001
CNsfa 7723 001 20	330 001	CNsfb 520i 168 20	330 001	CNsfb 570i 168 20	330 001
CNsfc 5023 001 22	330 001	CNsfc 570i 168 20	330 001	CNsfd 5203 001 22	330 001
CNsfd 5204 001 22	330 001	CNsfd 5703 001 22	330 001	CNsfd 5703 168 22	330 001
CNsfd 5704 001 22	330 001	CNsfd 7723 001 20	330 001	CNSFD1853-2	330 001
CNSFD2003-2	330 001	CNsff 5703 001 22	330 001	CTe 2131 001 26	9 6001 4
CTe 2531 001 26	9 6002 4	CTe 2931 001 26	9 6003 4	CTele 2131 001 26	9 6001 4
CTele 2531 001 26	9 6002 4	CTele 2931 001 26	9 6003 4	CTPe 251-26	9 6003 4

LIEBHERR

CTPe211-26	9 6001 4	CTPe231-26	9 6002 4	CTPele231-26	9 6002 4
CTPele251-26	9 6003 4	CUE 2331 001 26	9 6008 4	CUE 2831 001 26	9 6004 4
CUE 3331 001 26	9 6005 4	CUE231-26	9 6008 4	CUE281-26	9 6004 4
CUE331-26	9 6005 4	CUEfe 331-26	9 6005 4	CUEfe 3331 001 26	9 6005 4
CUEle 2331 001 26	9 6008 4	CUEle 2831 001 26	9 6004 4	CUEle 3331 001 26	9 6005 4
CUEle231-26	9 6008 4	CUEle281-26	9 6004 4	CUEle331-26	9 6005 4
Fc 1404 001 20	320 001	Fc 1404 088 20	320 001	Fci 1624 168 20	320 001
Fci 1624 171 20	320 001	Fd 1404 001 20	320 001	Fdgd 1404 001 20	320 001
Fdi 1624 164 20	320 001	Fdi 1624 168 20	320 001	Fe 1003 001 20	320 001
Fe 1404 001 20	320 001	Fe 1414 001 20	320 001	FNdi 1624 168 20	320 002
FNdi 1624 171 20	320 002	FNe 1404 001 20	320 002	Fsve 1003 599 20	320 001
Fsve 1003 L95 20	320 001	FTE554	320 001	GKle 1655-6	9 6003 4
GKPe320-26	7 6007 4	GKPe415-26	9 6003 4	GKwe 1455-6	9 6002 4
K 46Vd00	310 001	K1450	310 001	KB 52Vc20	310 002
Ke 2350 001 26	7 6006 4	Ke 2834 001 26	7 6007 4	Ke230-26	7 6006 4
KGBNsf 52Vc23	330 002	KGle 1655-2.6	9 6004 4	KGle 1855-3.6	9 6005 4
KGN 2063	330 001	KGN 52Vb03	330 001	KGN 52Vc03	330 001
KGN 52Vd03	330 001	KGN 57Vd03	330 001	KGNbdc 2063	330 001
KGNefc 1863	330 001	KGNefc 2063	330 001	KGNet 1860C	330 001
KGNsd 52Vc03	330 001	KGNsd 57Vc03	330 001	KGNsdc 2063	330 001
KGNsf 1863 Bex	330 001	KGNsf 52Vd03	330 001	KGNsf 57Va03	330 001
KGNsf 57Vb03	330 001	KGNsf 57Vd03	330 001	KGwe 1455 2.6	9 6008 4
KPe290-26	7 6007 4	KPsle290-26	7 6007 4	Ksf 52Vd20	310 001
Ksfd1820	310 001	KTe500	310 003	KTe501	310 003
KTe550	310 003	KTe551	310 003	LTK 112	310 003
Msdd 9012 001 20	330 005	Rb 1401 001 20	310 003	RBc 5220 001 22	310 002
RBsdd 522i 168 22	310 002	RBsfc 5220 001 22	310 002	RBsfd 5221 001 22	310 002
Rc 1400 001 20	310 003	Rc 1401 001 20	310 003	Rd 1200 001 20	310 003
Rd 1201 001 20	310 003	Rd 1400 001 20	310 003	Rd 1401 001 20	310 003
Rd 4200 001 22	310 001	Rd 4600 001 22	310 001	Rd 460i 168 22	310 001
Rd 5000 001 22	310 001	Rd 520i 168 22	310 001	Rd 5220 001 22	310 001
Rd 5220 088 22	310 001	Rdgd 1400 001 20	310 003	Rdgd 1401 001 20	310 003
Rdi 1620 164 20	310 003	Rdi 1620 168 20	310 003	Rdi 1621 168 20	310 003
RDsfd 5220 001 22	310 001	Re 1000 001 20	310 003	Re 1200 001 20	310 003
Re 1201 001 20	310 003	Re 1400 001 20	310 003	Re 1401 001 20	310 003
Rsfd 5220 001 22	310 001	SRbdd 5220 001 22	310 001	SRbdd 522i 162 22	310 001
SRbdd 522i 168 22	310 001	SRBsdd 525i 162 22	310 002	SRBsdd 525i 168 22	310 002
SRBsfc 5220 001 22	310 002	SRd 520i 162 22	310 001	SRd 520i 164 22	310 001
SRd 520i 168 22	310 001	SRd 521i 162 22	310 001	SRd 5220 001 22	310 001
SRd 522i 162 22	310 001	SRd 5230 057 20	310 001	SRsd 5220 111 22	310 001
SRsdd 5220 001 22	310 001	SRsdd 522i 162 22	310 001	SRsdd 5230 001 22	310 001
SRsfd 520i 162 22	310 001	SRsfd 520i 164 22	310 001	SRsfd 520i 168 22	310 001
SRsfd 521i 162 22	310 001	SRsfd 5220 001 22	310 001	SRsfd 5230 057 22	310 001
SUIG 1514 001 26	3 6320 4	SWNsdd 529i 168 20	330 004	TG 14Vc04	320 001
TG 14Vd04	320 001	TG 14Ve04	320 001	TGN 14Ve04	320 002
TK 12Ve00	310 003	TK 12Ve01	310 003	TK 14Vd00	310 003
TK 14Vd01	310 003	TK 14Ve00	310 003	TK 14Ve01	310 003
UIK 1510 001 26	1 6321 4	UIK 1514 001 26	1 6321 4	WPgbi 5252 168 20	310 004
WPgbi 7473 168 20	310 004	WPgbi 7483 168 20	310 004	WPsd 4652 001 20	310 004
WPsd 5252 001 20	310 004				

Spotřebiče s rádiovým modulem *)



Spotřebiče	Type	Spotřebiče	Type	Spotřebiče	Type
CBNa 572i 001 22	330 002	CBNabs 575i II1 23	330 002	CBNamy 575i II1 22	330 002
CBNasd 575i II1 22	330 002	CBNbda 572i 001 22	330 002	CBNbdc 573i 001 22	330 002
CBNbmy 579i II1 22	330 002	CBNbsa20 575i	330 002	CBNbsc 778i 001 20	330 002
CBNbst 579i II1 22	330 002	CBNcmy 572i II1 22	330 002	CBNsda 572i 001 22	330 002
CBNsda 575i 001 22	330 002	CBNsda 775i 001 20	330 002	CBNsdc 573i 001 22	330 002
CBNsdc 765i 001 20	330 002	CBNsfc 572i 001 22	330 002	CBNstb 579i 001 22	330 002
CNbdc 573i 001 22	330 001	CNsdd 776i 001 20	330 001	CNsfc 573i 001 22	330 001
CNsfc 574i 001 22	330 001	Fci 1624 001 20	320 001	Fdi 1624 001 20	320 001
FNdi 1624 001 20	320 002	FNsddi 1624 001 20	320 002	FTdi604	320 001
LTG 106	320 001	LTGN 86	320 002	MBbsdi 9024 001 20	330 005
MBbsdi 9028 001 20	330 005	MBbsdi 9528 001 20	330 005	MBbsdi 9556 001 20	330 005
MBgbdi 9556 168 20	330 005	MBsddi 9024 001 20	330 005	MBsddi 9028 001 20	330 005
MBsddi 9058 001 20	330 005	MBsddi 9524 001 20	330 005	MBsddi 9528 001 20	330 005
MBsddi 9528 168 20	330 005	MBsddi 9556 001 20	330 005	MBsddi 9558 001 20	330 005
MBtsdi 9024 001 20	330 005	MBtsdi 9528 001 20	330 005	Msddi 9012 168 20	330 005
RBbbs 525i II1 23	310 002	RBbmy 525i II1 22	310 002	RBbsb 525i 001 23	310 002
RBbsc 528i 001 22	310 002	RBsdc 525i 001 22	310 002	Rci 1620 001 20	310 003
Rci 1621 001 20	310 003	Rdi 1620 001 20	310 003	Rdi 1621 001 20	310 003
Rsdci 1620 001 20	310 003	Rsdci 1621 001 20	310 003	SBNsdd 526i 001 22	330 003
SRBbsc 529i 001 23	310 002	SRBsdd 526i 001 22	310 002	SRBstc 529i 001 22	310 002
SRsdc 525i 001 22	310 001	SWNbsd 529i 001 20	330 004	SWNstd 529i 001 20	330 004
WPbsi 5052 001 21	310 004	WPbsi 5252 001 21	310 004	WPgbi 5272 001 20	310 004
WPgbi 5273 001 20	310 004	WPgbi 5283 001 20	310 004	WPgbi 7472 001 20	310 004
WPgbi 7473 001 20	310 004	WPgbi 7483 001 20	310 004	WSbsi 5252 001 21	310 004