

---

# Свободностоящи и уреди за вграждане 2026

---

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

# LIEBHERR

Охлаждане и замразяване







ICBa 5123 ◇ Серия Plus

Първият в света комбиниран хладилник-фризер за вграждане от клас на енергийна ефективност A.

↑  
178  
↓

Bio  
Fresh

Smart  
Frost

Soft  
System

Smart  
Device  
Ready



10-годишна гаранция  
от производителя



## Съдържание

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Нашите нови продукти за 2026               | 4  |
| Добри причини да изберете Liebherr         | 6  |
| Технологии за запазване на свежестта       | 12 |
| Потребителски интерфейс                    | 14 |
| Кратка информация относно характеристиките | 16 |
| Сери                                       | 18 |
| 10-годишна гаранция                        | 20 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Уреди за вграждане</b> | <b>22</b> |
| Дизайн                    | 24        |
| Комфорт и гъвкавост       | 26        |
| AutoDoor                  | 28        |
| Концепция „Side-by-Side“  | 30        |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Класификация – уреди за вграждане | 38  |
| Преглед на асортимента            | 40  |
| Комбинации „Side-by-Side“         | 44  |
| Комбиниран хладилник с фризер     | 60  |
| Хладилници                        | 82  |
| Фризери                           | 116 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Уреди за вграждане под плот</b> | <b>126</b> |
| Класификация –                     |            |
| уреди за вграждане под плот        | 128        |
| Преглед на асортимента             | 129        |



Надеждността и дългият срок на експлоатация не са просто думи за нас. Ето защо предлагаме на Вас и Вашите клиенти безплатна 10-годишна гаранция за свободностоящите комбинирани хладилник-фризери с клас на енергийна ефективност А, В и С и уредите за вграждане от класове на енергийна ефективност А и В, закупени преди 31 декември 2026 г. и регистрирани в рамките на 12 месеца.

Уредите с 10-годишна гаранция от производителя са обозначени в описанието със следния символ – допълнителна информация, връзка за регистрация и гаранционни условия ще откриете на [home.liebherr.com/guarantee](http://home.liebherr.com/guarantee)

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Свободностоящи уреди</b>                  | <b>148</b> |
| Дизайн                                       | 150        |
| Комфорт и гъвкавост                          | 154        |
| Класификация – свободностоящи уреди          | 156        |
| Преглед на асортимента                       | 160        |
| Комбинирани хладилници с фризери French Door | 162        |
| Комбинации „Side-by-Side“                    | 178        |
| Комбинирани хладилници с фризери             | 196        |
| Хладилници                                   | 236        |
| Фризери                                      | 250        |
| Фризерни ракли                               | 264        |
| Уреди под плот                               | 270        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Уреди за вино</b>                     | <b>288</b> |
| Преглед на асортимента                   | 290        |
| Хладилник за вино за вграждане           | 294        |
| Хладилници за вино за вграждане под плот | 302        |
| Свободностоящи охладители за вино        | 314        |
| Компактни уреди                          | 340        |
| <b>Аксесоари</b>                         | <b>344</b> |
| <b>Речник</b>                            | <b>350</b> |



## Нашите нови продукти за 2026

Wine

↑  
82-88  
↓  
← 60 →

Към хладилниците за вино под плот се присъединява модел с плътна врата

Outdoor

↑  
82-88  
↓  
← 60 →

Външни хладилници за вграждане под плот

↑  
187  
↓

← 60 →



**BluRoX**

FNXa 522i с BluRoX: първия в света  
свободностоящ фризер, създадени  
за кръговост.

↑  
202  
↓

← 60 →

Ultra  
Efficient  
A -20%

\*

Свободностоящ комбиниран хладил-  
ник-фризер, която определя нови  
стандарти: 20 % по-добър от клас A\*

\*В сравнение с граничната стойност на най-високия клас на енергийна ефективност A съгласно Регламент (ЕС) 2019 / 2016 (от юли 2023 г.).





Vario  
Cool  
Drawers


↑  
82-88  
↓

← 60 →

↑  
86-92  
↓

← 60 →

Достъпни модели под плот за дори още повече гъвкавост при планиране: фризер с изваждащи се чекмеджета, хладилник с чекмеджета VarioCool



Beverage

↑  
86-92  
↓

← 60 →

Ново в асортимента:  
хладилници за напитки под плот



# Добри причини да изберете Liebherr

Иновации, награждаван дизайн и устойчива ефективност на Liebherr – превръщат свежестта в истинска наслада всеки ден. Клиентите в цял свят са доволни от качествените уреди и обслужването. Покажете им какво представлява ДНК-то на Liebherr и че могат да разчитат на качество, издръжливост и ефективност на уредите. За това сме специалисти по охлаждане и замразяване.



## Немско инженерство и страст от 1954 г.

Вече повече от 70 г. произвеждаме висококачествени хладилници и фризери и ги продаваме в цял свят. Въпреки това, в душата си продължаваме да сме семейна компания, с корени в Германия. Тук разработваме нашите продукти, както винаги сме го правили – водени от немското инженерство, което създава трайната връзка с нашия основател и знанията, натрупани през годините чрез експертен опит.



## Без компромиси с качеството, до най-малкото винтче.

Проектирани в Германия, изпитани щателно и защитени с гаранция: качество и издръжливост на нашите уреди личи във всеки детайл. Затова предлагаме 10 години гаранция от производителя за избрани уреди и осигуряваме резервни части за всички модели, произведени след 1 януари 2021 г. за срок до 15 години, вкл. всички функционални компоненти и подлежащи на съхранение части. Комбинацията от немско инженерство, подобрени материали и дългосрочна поддръжка е гаранция за удовлетвореността на клиентите.



Централа на Liebherr-Hausgeräte  
в Оксенхаузен, Германия



### Устойчив дизайн


Устойчивостта е пътешествие – процес на подобряване и учене с всяка стъпка. Нашата визия се простира отвъд ефективността – ние проектираме за дълъг експлоатационен живот, лесно ремонтиране и възможности за рециклиране. Заменяме конвенционални материали с по-устойчиви алтернативи и намаляме сложността за лесно разглобяване и повторната употреба. С иновации като BluRoX, нашата патентована вакуумна изолация с вулканичен камък, ние правим стъпки към напълно кръгов жизнен цикъл на продукта.



### Забележителна ефективност

Отличните характеристики на енергийна ефективност винаги са били основна част от нашата продуктова философия. Уредите Liebherr са сред най-ефективните на пазара – благодарение на непрекъснатите иновации, интелигентната електроника и изключително прецизните компоненти. А тъй като работят 24/7, всяка оптимизация се забелязва: пестят ресурси и намаляват разходите в дългосрочен план.

\* В ср. с гр. стойност на най-високия клас на енерг. ефект. А съгласно Регл. (ЕС) 2019 / 2016 (от юли 2023).



### Винаги добре свързани.


Вашите клиенти могат да се възползват от всички възможности на приложението SmartDevice и интегрирането на техните домакински уреди Liebherr в съществуващата среда на интелигентен дом. Повечето модели на Liebherr вече са оборудвани със SmartDeviceBox или могат да се преоборудват. Това означава, че важните известия за статуса и за аларми се изпращат директно на Вашия телефон, като уредите могат да се управляват дистанционно. Приложението се поддържа от множество функции и услуги.





### От светлина до светлина има разлика

При Liebherr яркостта, функционалността и дизайнът се сливат, за да създадат уникални концепции за осветление. Те не само осигуряват равномерно осветление и по-добра видимост, но и поставят естетически акценти и разкриват добре обмислени детайли, когато служат и като държачи за стъклени плотове. Със светлина и дизайн Liebherr отново демонстрира уменията си за оптична и техническа изтънченост. Почти жалко е, че се налага да ги скрием зад вратата на хладилника.





### Революционни технологии за свежест

Liebherr винаги е бил пионер, когато става въпрос за свежест. Технологии като EasyFresh, BioFresh и BioFresh Professional с HydroBreeze запазват храната свежа значително по-дълго, тъй като осигуряват оптимални условия на температура и влажност. За по-дълъг срок на годност, по-малко хранителни отпадъци и не на последно място по-рядко пазаруване.



### Комфорт, идващ от живота

Домакинските уреди Liebherr не оставят неизпълнени желания по отношение на комфорта при използване. А също и отворени врати. Все пак нашите инженери са и домакини или накратко: хора. И те обичат да имат полезни функции, които значително улесняват живота, като гъвкави системи от рафтове, удобни телескопични изтеглящи се механизми и интуитивно управление.

### Свежест без край

Независимо дали става въпрос за източника на кристално чиста вода InfinitySpring, автоматичния ледогенератор за ледени кубчета IceMaker или ледените кубчета с едно завъртане с EasyTwist-Ice – функциите за вода и лед на Liebherr осигуряват перфектни освежителни напитки директно от хладилното или фризеното отделение, с или без фиксирана връзка за вода. Това е устойчиво, удобно и просто „аааааа“.







## Нашият път към бъдещето

Домакинските уреди Liebherr установи цялостна стратегия за корпоративна отговорност (CR), която определя как работим – от справедливи условия на труд и използване на ресурси до устойчив продуктов дизайн. Иновации, като изолацията BluRoX, възобновяемата енергия, която използваме на нашите обекти и 15-години наличност на резервни части, са част от нашия ангажимент да оказваме устойчиво въздействие върху хората, околната среда и бъдещите поколения.

За този ангажимент получихме сребърен медал от EcoVadis – международно призната оценка за корпоративна отговорност.

### Хора и устойчив бизнес

Ние ценим равнопоставеността и осигуряваме безопасна, справедлива и дългосрочна заетост. Като семеен бизнес, ние поемаме отговорност за бъдещето – а не само за следващото тримесечие.

### Рециклиране

Ние проектираме за рециклируемост, използвайки устойчиви, обикновени и рециклирани материали. Все повече от нашите уреди се произвеждат, така че да се разглобяват лесно, което улеснява оползотворяването на ресурсите и подпомага нашия път към кръговата икономика.



### Материали

Фокусираме се върху издръжливите, безопасни и оказващи слабо въздействие материали – включително повече рециклирана стомана, пластмаса и пяна на биологична основа – за по-лесно рециклиране.

### Употреба

Уредите работят 24/7, ето защо енергийната ефективност и издръжливостта са важни. Много от нашите модели са сред най-ефективните на пазара с налични резервни части. Функции като BioFresh запазват храната свежа по-дълго и помагат да се намалят отпадъците.

### Производство

Постоянно подобряваме ефективността и екологичните характеристики на нашите производствени площадки като увеличаваме използването на зелена електроенергия, намаляваме емисиите, следим потреблението на вода и избягваме вредните вещества, когато е възможно.



### Повече за нашата корпоративна отговорност

За пълен обзор – вкл. факти, данни и информация – посетете [home.liebherr.com/sustainability](http://home.liebherr.com/sustainability)





## Вкусно за по-дълго време.

Когато пазарувате, не правите компромиси. Търсите естествени съставки, оптимално качество и максимална свежест. Очевидно е: щом толкова много държите на добрата храна, искате и да я запазите за дълго време. Точно затова разработихме иновативни технологии за свежест и непрекъснато ги усъвършенстваме. Така вкусът на вашата храна остава непроменен дори след като престои известно време в хладилника.



### DuoCooling. Без изсушаване на храната.

Нашата основна технология във всички комбинации хладилник-фризер. Благодарение на двата напълно отделни охладителни кръга се гарантира, че не се осъществява обмен на въздух между отделенията на хладилника и фризера. Хранителните продукти нито изсъхват, нито се предава миризмата.





**EasyFresh. Идеален за съхранение на плодове и зеленчуци.**  
Непакетираните плодове и зеленчуци се чувстват много добре. При температура както в хладилното отделение и херметически затворена в отделението за плодове и зеленчуци, марулата например е все така хрупкава и свежа дори и след 7 дни.



**BioFresh. Нашият универсален играч.**  
Благодарение на изпитаната технология BioFresh, хранителните продукти се съхраняват при температура малко над 0°C, много по-ниска от температурата в останалите части на уреда. При перфектна влажност плодовете и зеленчуците остават свежи още по-дълго в херметичното отделение. Месото, рибата и млечните продукти се съхраняват безопасно в отделението за месо и млечни продукти.



**BioFresh Professional с HydroBreeze.**  
**Охлаждайте като професионалисти.**  
Студен бриз, който обгръща като балсам плодовете и зеленчуците. Той съхранява продуктите хрупкави и свежи и подобрява текстурата им – специалният „уау“ ефект в BioFresh Professional Safe.



**BioFresh Professional с „Fish & Seafood Safe“.**  
**Като пресен улов направо от пазара.**  
Особено чувствителните храни, като рибата и морските дарове, е най-добре да се съхраняват при минимални температури и ниска влажност. Следователно постоянната температура от -2°C във „Fish & Seafood Safe“ е перфектна за дълготраен свеж вкус.



**SmartFrost. Размразяването се налага доста по-рядко.**  
Чрез технологията SmartFrost силно се намалява заскрежаването на вътрешното пространство и на замразяваните продукти. Размразяването е необходимо по-рядко. Вътрешните стени са гладки и лесни за почистване.



**NoFrost. Вече няма нужда да размразявате.**  
С функцията за автоматично размразяване дълготрайната свежест на замразените хранителни продукти е гарантирана. Вече не е необходимо да ги съхранявате на друго място по време на ръчно размразяване. Постоянното оптимално дълбоко замразяване се поддържа без прекъсване.



## Хладилници, които не оставят неизпълнени желания и отворени врати.

Нашата цел не е да разработваме хладилници с най-много функции. А хладилници с точно онези функции, които съхраняват храните надеждно и от които клиентите наистина се нуждаят. Такива, които значително улесняват живота. И след това да превърнем тези функции в техническо съвършенство.

### Бъдете на сигурната страна



#### Аларма за отворена врата

Аларма за отворена врата чрез пулсиращо LED осветление.



#### Температурна аларма

Визуално и звуково предупреждение веднага щом температурата във фризерното отделение достигне критично ниво.



#### Аларма за прекъсване на захранването

Визуална и звукова аларма в случай на прекъсване на захранването за надеждно съхранение.



#### Аларма за повреда на уреда

Визуално и звуково предупреждение в случай на повреда на уреда.



#### Напомняне

Автоматично напомняне за поддръжка и грижи.



#### Заклучване на въвеждането

Предотвратява всякакви настройки или активиране на функции.



#### DemoMode

За оптимално представяне на устройството в магазина: Потребителският интерфейс и осветлението са включени, охлаждането е изключено.

### Едно докосване, повече комфорт



#### CleaningMode

За пълна яснота при почистването охлаждането се изключва докато осветлението остава включено.



#### PartyMode

В PartyMode се активират функции като SuperCool и максимално производство на лед.



#### HolidayMode

Вентилаторът, SuperCool и SuperFrost се изключват и температурата на охлаждане се повишава до +15°C за икономия на електроенергия. Фризерното отделение остава включено.



#### EnergySaver

Повишаване на стандартната температура до максимум +7°C за намаляване на консумацията на електроенергия.



#### SabbathMode

Цялото осветление и звуци се изключват, деактивиране след 80 часа.



#### Езикова настройка\*

Променлива езикова настройка между 12 езика.



## Основна компетентност охлаждане и замразяване



### Индикация на температура

Текущата стойност на температурата винаги се появява на дисплея. Промената се показва чрез мигане в менюто.



### SuperFrost

Увеличаване на охлаждащата мощност във фризерното отделение за замразяване, запазващо витамините.



### SuperCool

Увеличаване на охлаждащата мощност, докато пресните хранителни продукти станат студени колкото останалото съдържание.



### VarioTemp

Цялото фризерно отделение може да се използва и за охлаждане или като място за съхранение благодарение на променливата настройка на температурата между -2 °C и +14 °C.

## Лесно и интелигентно чрез приложение




### NightMode

Всички звуци се изключват, а осветлението се приглушава. За да не нарушават спокойствието.



### BottleTimer

Изключително бързо охлаждане чрез активиране на SuperFrost. Автоматично напомняне чрез приложението да извадите бутилките от фризера.



### IceCubeTimer\*\*

Производство на кубчета лед с бързо темпо. Веднага след като кубчетата лед са готови, приложението изпраща известие.



### AutoDoor (само за уреди за вграждане с AutoDoor)

Уникално в света: Удобно отваряне и затваряне на вратата чрез гласова команда, почукване и смартфон – или просто с ръка.

\*\* Функцията е налична само за сериите Prime и Peak.



## Кратка информация относно характеристиките | Охлаждане и замразяване

### Технологии за запазване на свежестта

|                        |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio Fresh Professional | BioFresh Professional предлага дори повече гъвкавост за Вашите индивидуални нужди за съхранение на хранителни продукти.                                                                       |
| Hydro Breeze           | Охлаждайте професионално: Студената мъгла и температурата от малко над 0 °C в отделението обезпечават по-дълга трайност на продуктите и впечатляват с оптичен ефект, който изумява.           |
| Fish & Seafood         | В отделението Fish & Seafood се съхраняват риба и морски дарове при оптимална температура от -2 °C, така професионално както при Вашия търговец на риба.                                      |
| Bio Fresh              | При температура малко над 0 °C и идеална влажност, плодовете, зеленчуците, месото, рибата и млечните продукти остават свежи много по-дълго, отколкото в типично хладилно отделение.           |
| Bio Fresh Plus         | Предимствата на BioFresh с допълнителна управляема температурна зона -2 °C, идеална за риба и морски дарове (свободностоящи уреди).                                                           |
| Easy Fresh             | Регулируемата влажност удължава свежестта на Вашите плодове и зеленчуци.                                                                                                                      |
| Duo Cooling            | Два отделни управляеми охладителни кръга се използват за независим контрол на хладилното и фризерното отделение. Предотвратява предаването на миризми и изсъхването на хранителните продукти. |
| No Frost               | Удобство без замръзване.                                                                                                                                                                      |
| Smart Frost            | Много по-рядко размразяване.                                                                                                                                                                  |
| Stop Frost             | По-рядко размразяване и по-лесно отваряне на капака на раклата благодарение на липсата на вакуум.                                                                                             |
| Super Cool             | SuperCool засилва охлаждащата мощност дотогава, докато новопоставените хранителни продукти достигнат температурата на останалото съдържание.                                                  |
| Super Frost            | SuperFrost повишава краткосрочно охлаждащата мощност – това означава, че температурата остава постоянна при добавяне на незамерзнали хранителни продукти.                                     |
| Vario Temp Zone        | Охлаждане или замразяване? Можете да избирате от: VarioTempZone може да се настрои с точна температура от -18 °C до -10 °C и от -2 °C до +5 °C.                                               |
| Vario Temp             | Фризерното отделение може да се превърне алтернативно в допълнителна зона за охлаждане с прецизно настройване на температурата между -2 °C и +14 °C (свободностоящи уреди).                   |
| Vario Cool Drawers     | Температурите в чекмеджетата може да се зададат независимо една от друга между 0 и +16 °C. Това позволява леденостудените напитки и деликатните храни да се съхраняват отделно едни от други. |

### Дизайн

|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Open Stage                  | Прозрачните чекмеджета разкриват цялото съдържание на хладилника максимално ясно и осигуряват отлична ергономичност.                                          |
| Glass & Steel-look Interior | Еlegantни елементи от стъкло и неръждаема стомана във вътрешното пространство при специални дизайнерски изисквания.                                           |
| Mood Light                  | Акцент във Вашето жилищно пространство: дизайнът с индиректно осветяване показва елегантно в естетична светлина центъра Water & Ice и вдлъбнатите ръкохватки. |
| Light Tower                 | Новата концепция LightTower осветява равномерно интериора и поддържа стъклени панели. Гъвкава, спестяваща място, уникална.                                    |
| LED                         | Оптимално енергийно ефективно осветление, което не изисква техническо обслужване и отделя минимална топлина.                                                  |

### Вода и лед

|                      |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water & Ice Centre   | Центърът Water & Ice осигурява достатъчно студена вода, кубчета лед и натрошен лед по всяко време на денонощието.                                                        |
| Infinity Spring      | Диспенсърът за вода е вграден в лявата странична стена на хладилното отделение при наличие на водопроводни връзки.                                                       |
| Ice Tower            | Перфектно за партита: автоматичен IceMaker и голямо отделение за пица на удобен издърпващ се рафт.                                                                       |
| Ice Maker            | Автоматичен IceMaker за водопроводна връзка.                                                                                                                             |
| Ice Maker Water tank | Автоматичен IceMaker с резервоар за вода, ако не е налична или не се изисква водопроводна връзка.                                                                        |
| Easy Twist Ice       | Кубчетата лед стават бързо като на магия: Напълнете резервоара с вода, оставете я да замръзне и освободете готовите кубчета лед с едно завъртане (свободностоящи уреди). |

### Комфорт и практичност

|                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Door             | Единствено в целия свят: AutoDoor позволява удобно и лесно отваряне и затваряне на вратата посредством гласова команда, почукване и смартфон* – или просто с ръка.                                                 |
| Flex Door System      | Благодарение на системата FlexDoorSystem вратите на Вашия Liebherr се отварят и затварят поотделно, лесно и тихо – а уплътняването на 100% пести енергия.                                                          |
| Soft System           | Изключително плавно автоматично затваряне на вратата под ъгъл на отваряне от 30° дори при пълно натоварване.                                                                                                       |
| Soft-Telescopic Rails | Чекмеджета на изваждащи се докрай телескопични релси с механизми за самозатваряне и меко спиране за удобство при използване.                                                                                       |
| Telescopic Rails      | Чекмеджета на плавно движещи се телескопични релси за удобно отваряне и затваряне, и лесен демонтаж.                                                                                                               |
| Ultra Silent          | Вероятно никога не сте чували този Liebherr – просто защото е невероятно тих.                                                                                                                                      |
| Super Silent          | Шшшт – чуйте: Вашият Liebherr е толкова тих, че трябва да се напрягнете, за да го чуете.                                                                                                                           |
| Touch & Swipe-Display | Интуитивно обслужване на хладилника – само с докосване и плъзгане на пръст по дисплея.                                                                                                                             |
| Touch-Display         | На прегледния сензорен дисплей Liebherr може да се обслужва съвсем просто с леко докосване с пръст.                                                                                                                |
| Touch Control         | Управлението на Вашия уред с едно докосване.                                                                                                                                                                       |
| Space Box             | За гъвкаво съхранение на продуктите: SpaceBox със своята височина от 250 mm предлага допълнително пространство за замразяване, дори за много големи по обем продукти.                                              |
| Side by Side          | Концепцията „Side-by-Side“ позволява хладилниците и фризерите, както и хладилниците за вино да се комбинират според личните предпочитания.                                                                         |
| Vario Space           | За допълнителна вместимост: Просто извадете от фризера отделните чекмеджета и стъклените рафтове между тях и освободете пространство за още по-високи продукти.                                                    |
| Door Stop             | Поддържайте Liebherr свеж и без миризми. Вратата остава отворена, когато уредът не се използва. Пести време, пари и осигурява свежест.                                                                             |
| Easy Open             | Благодарение на EasyOpen вратата на фризера може да се отваря удобно и лесно дори няколко последователно.                                                                                                          |
| Frost Protect         | Особено подходящи за нискотемпературни условия, тъй като позволява монтирането на фризери дори в неотаплиеми помещения с температура на околната среда от -15 °C.                                                  |
| Door Lock             | Механичната ключалка на вратата гарантира, че съдържанието на хладилника е в безопасност през цялото време. Ключалката е монтирана на едно ниво с повърхността на вратата и се вписва ненатрапчиво в общия дизайн. |

### Свързаност

|                    |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smart Device       | Вградената кутия SmartDeviceBox ви предоставя възможност да управлявате уреда и да използвате допълнителни услуги чрез компютри и мобилни устройства.                                        |
| Smart Device ready | Кутията SmartDeviceBox може да се монтира допълнително, за да можете да управлявате уреда и да използвате допълнителни услуги чрез компютри и мобилни устройства. Предлага се като аксесоар. |

### Групи от специални продукти

|          |                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beverage | Специално разработени за перфектно охлаждане и представяне на напитки                                                                                     |
| Outdoor  | Идеален за употреба на открито благодарение на устойчивите на ръжда и атмосферни влияния материали, здравата конструкция и висококачествените компоненти. |
| Wine     | Перфектни условия за изискани вина с уникални характеристики и температури за съхранение.                                                                 |

### Изключително ефективни модели

|                        |                        |                        |                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultra Efficient A -10% | Ultra Efficient A -20% | Ultra Efficient A -30% | Дори още по-икономични** от уредите в най-високия клас на енергийна ефективност A – Liebherr определя нови стандарти. |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*\* В сравнение с граничната стойност на най-високия клас на енергийна ефективност A съгласно Директива (ЕС) 2029 / 2016 (от декември 2023 г.).



За по-добър преглед.  
Дори още преди да отворите  
хладилника.

○ Pure    ◇ Plus    ⬡ Peak    △ Peak

Кой уред е подходящ за мен? Въпрос на клиент,  
на който не винаги е лесно да се отговори.  
Ето защо ние направихме ориентацията още  
по-лесна за вас и разделихме нашата гама на  
четири лесни за разбиране серии.

## ○ Серия Pure

Серията Pure е нашият основен клас. Лесен, ясен и перфектно оборудван за всички основни нужди. Уредите от серията Pure са сведени до най-важното. Но пълни до ръба с най-високото качество на Liebherr.



## ◇ Серия Plus

Серията Plus се основава на нашата серия Pure и има много впечатляващи допълнителни детайли. Plus тук означава преди всичко плюс по отношение на комфорта. Уредите не само осигуряват първокласно охлаждане и замразяване, но и са малко по-интелигентни. Те помагат да се направи експлоатацията малко по-лесна.

## ⬠ Серия Prime

Благодарение на серията Prime нещата стават още по-елегантни. Тя несъмнено се отличава със своя дизайн и материали. За уредите се използват преди всичко автентични качествени материали. Но също така специалните решения за осветление правят уредите от тази серия наистина привличащи вниманието.



## △ Серия Peak

Серията Peak е нашата първокласна серия. Тук най-доброто се комбинира с най-доброто. Без компромиси. Иновативната технология на Liebherr се съчетава с ненадминат висококачествен дизайн и удобство. Уредите от тази серия са за всеки, който иска да има всичко.



## Качество без компромиси

Надеждността и издръжливостта за нас не са просто думи. Защо? Защото в Либхер всеки детайл трябва да отговаря на нашите високи стандарти. Всички функционални части се тестват обстойно и интензивно. Докато не се убедим в най-високото качество на нашите хладилници и фризери.



Предлагаме я на нашите клиенти безплатно в продължение на 10 години за всички свободностоящи хладилници с фризер в класове на енергийна ефективност А, В и С, както и за всички уреди за вграждане в класове на енергийна ефективност А и В. С нашата гаранция от производителя вашите клиенти няма да имат никакви разходи за ремонт и обслужване в продължение на 10 години. Повече информация, регистрация и гаранционни условия на [home.liebherr.com/guarantee](http://home.liebherr.com/guarantee)



Регистрация и гаранционни условия на [home.liebherr.com/guarantee](http://home.liebherr.com/guarantee)

## Осигурена 10-годишна гаранция от производителя:



### Закупуване

Закупете нов уред на Либхер от дилър на Либхер до 31.12.2026 г.



### Регистрация

Регистрирайте устройството си в рамките на 60 дни от покупката (датата на покупния документ) чрез нашия уеб формуляр или приложението SmartDevice.



### Насладете се

Клиентите ви могат да се насладят на 10-годишна гаранция от производителя Liebherr и дълготрайна свежест.











# Уреди за вграждане





## Непреходен и елегантен. Дизайн за всяка кухня.

Скрит зад кухненските панели, Liebherr остава неоткриваем на пръв поглед и позволява на дизайна на кухнята да заеме централно място. Но след като бъде отворен, става ясно, че Зад вратата се крие нещо много специално.

### Дизайнът отговаря на функционалността.

Изчистен и вечен, от една страна, елегантен и изключителен, от друга. Новият дизайнерски език се вписва безпроблемно във всеки интериор. Във вътрешното пространство са използвани елегантни елементи от стъкло и неръждаема стомана. Прецизната изработка, усет към детайлите и хармоничната комбинация от материали, форми и цветове създават цялостна естетическа картина. Тя се акцентира внимателно чрез концепцията за осветление.



Концепцията LightTower осветява равномерно вътрешното пространство и допълва стъклените рафтове. Гъвкава, спестяваща място, уникална.



Просто вентилатор? Ни най-малко: новият вентилатор с осветление гарантира равномерна температура и разполага с филтър с активен въглен FreshAir. Функционалност в най-добрата си форма.



Избрани уреди за вграждане Peak разполагат с допълнителна впечатляваща функция под формата на ексклузивно вътрешно пространство с BlackSteel визия, която носи истинска радост при всяко отваряне на уреда.

## Коефициент на засилване на свежестта


Нашите ергономични чекмеджета са лесни за използване. Това ги прави лесни за достигане – за максимална яснота.



Завладяващият дизайн включва панел с цялостна SmartSteel визия на задната стена и вътрешна врата, както и вентилатор с дискретна обкръжаваща светлина. Така ще се чувствате специални при всяко отваряне на вратата.

### Трансформирайте своята кухня в търговски щанд.

Удостоените с награда OpenStage чекмеджета, вдъхновени от витрините за изтънчени деликатеси, предлагат поглед към хранителните продукти. Съдържание на хладилника се вижда максимално ясно и е ергономично и достъпно разположено. Определяме нови стандарти за лесна употреба и дизайн. В долната част три допълнителни отделения BioFresh осигуряват идеалния климат за съхранение на плодове и зеленчуци, както и на месо, риба и млечни продукти.



Open  
Stage





#### Килерът в кухнята

Просто съхранявайте вашите запаси, като картофи или напитки, в отделението за съхранение на Вашия Liebherr. То съдържа подвижна кошница, табла за съхранение и чекмедже. Отделението за съхранение на продукти се изтегля плавно на телескопични релси и се затваря чрез механизъм за самозатваряне с омекотяване на затварянето. Температурата може да се регулира в диапазона от  $+6^{\circ}\text{C}$  до  $+14^{\circ}\text{C}$  – в зависимост от съхраняваните хранителни продукти.



#### Място за тава за печене

Искате ли да запазите домашния си плодов сладкиш свеж? Или подготвената пица, която по-късно ще сложите във фурната? Просто поставете тавата за печене във Вашия Liebherr – той ви предлага достатъчно място за съхранение на тави за печене. Особено практично: Можете да вкарвате и изкарвате тавата за печене, когато вратата е отворена на  $90^{\circ}$ .



#### Един склад за напитки. Две възможности.

Практичният изтеглящ се рафт от телескопични водачи в IRDdi 51 е оборудван с две подвижни кошници за бутилки за лесно транспортиране. Той може да бъде зареден и с цяла каса с напитки, за да утолите жаждата си.



IRDdi 5121 ♦ серия Plus



**Auto  
Door**

## Още една дръжка по-малко.

Нашата функция AutoDoor прави кухнята без дръжки перфектна, защото с нейна помощ уредите Liebherr се отварят и затварят автоматично – с почукване, чрез приложението SmartDevice или гласова команда. Така дръжката и предната част на уреда остават чисти дори ако ръцете ви са малко лепкави.

Първите в света хладилници и фризери, които се отварят и затварят напълно автоматично. Вие избирате индивидуално ъгъла на отваряне и периода от време до затваряне. А ако е необходимо, можете да отваряте и затваряте уреда също толкова лесно с ръка или смартфон.




Отваряне и затваряне  
с почукване



Отваряне и затваряне  
чрез смартфон

(Изисква се приложението  
SmartDevice.)



Отваряне и затваряне  
чрез гласова команда

(Изисква се приложението  
SmartDevice и Amazon Alexa  
или Google Assistant).



Възможно е и ръчно  
отваряне и затваряне





Side  
by  
Side



IXRFW 5180

SIFNdi 5188 Δ серия Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ серия Peak

## Вашият персонален център за свежест.

Комбинируйте с лекота уредите на Liebherr според персоналните си изисквания за свежест. Всички модели със символа „Side-by-Side“ могат да се комбинират вертикално и/или хоризонтално, за да образуват персонален център за свежест за широкия спектър от нужди за съхранение.

Всичко това е достъпно на едно място. Обширен капацитет на охлаждане, изключително дълготрайна свежест с BioFresh, перфектно темперирани вина и удобството никога повече да не размразявате – с NoFrost.

## Така създавате персонален център за свежест.



За да се предотврати появата на конденз между уредите, уредите „Side-by-Side“ на Liebherr имат вграден нагревателен елемент в тавана и/или страничните стени. Това означава, че различните модели на Liebherr могат да се комбинират безпроблемно и да останат отлично защитени, точно както кухненското обзавеждане.


За всички, които обичат да разчитат на нашите препоръки, предварително конфигурираните SBS, най-добрите от всички възможни комбинации на модели, са показани след страница **XX**.

Не е необходима допълнителна електрическа енергия за отопление на рамката. Отоплението е част от хладилния контур (отпадъчна топлина).



### Фризери с отопляем таван

Отопляемият таван позволява фризери с височина 72 и 88 см да се комбинират вертикално с хладилник или уред за вино с всякаква височина.



#### Пример за комбинация

Горе:  
Хладилник или уред за вино  
Долу:  
Фризер






### Отопляеми странични панели от двете страни

Отопляемите странични панели позволяват и от двете страни да се поставят уреди с всякаква височина.



### Отоплев таван и странични панели


Отопляемият таван и странични панели позволяват вертикално комбиниране на уреди с всякаква височина. Възможни са комбинации с височина до 178 см от двете страни.



#### Пример за комбинация

В средата:  
фризер

Отляво и/или отдясно:  
Хладилник и/или уред за вино



#### Пример за комбинация

Горе:  
Уред за вино WKE

Долу:  
Фризер

Отляво и/или отдясно:  
Хладилник и/или уред за вино

## Услуга за всички, които се затрудняват да вземат решение.

С нашите решения "side-by-side" са възможни почти безкрайни комбинации на нашите уреди. За всички онези, които са почти затрупани от толкова голям избор, и за да улесним планирането, имаме предварително определени комплекти като един вид най-доброто от всички възможни комбинации side-by-side.



**IXRFW 5180**, състои се от:



↑  
178  
↓



SIFNdi 5188 Δ серия Peak



EWTdf 3553 Vinidor



IRBci 5180 Δ серия Peak



## IXRF 4555, СЪСТОИ СЕ ОТ:

Side  
by  
Side

↑  
140  
↓



SIFNdi 4556 ○ серия Prime



IRBci 4550 ○ серия Prime




## Концепция „Side-by-Side“

Тук ще намерите всички възможни комбинации от уреди за вграждане за „Side-by-Side“:

|                                              |         | Хладилници |          |             |           | Фризери |         |
|----------------------------------------------|---------|------------|----------|-------------|-----------|---------|---------|
|                                              |         | BioFresh/4 | BioFresh | EasyFresh/4 | EasyFresh | NoFrost | NoFrost |
|                                              |         | IRB ..1    | IRB      | IR ..1      | IR        | SIFN    | IFN     |
| <b>Хладилници</b>                            | IRB ..1 |            |          |             |           | ■       |         |
| BioFresh/4                                   |         |            |          |             |           |         |         |
| BioFresh                                     | IRB     |            |          |             |           | ■       |         |
|                                              |         |            |          |             |           |         |         |
| EasyFresh/4                                  | IR ..1  |            |          |             |           | ■       |         |
|                                              |         |            |          |             |           |         |         |
| EasyFresh                                    | IR      |            |          |             |           | ■       |         |
|                                              |         |            |          |             |           |         |         |
| <b>Фризери</b>                               | SIFN    | ■          | ■        | ■           | ■         | ■       | ■       |
| NoFrost                                      |         |            |          |             |           |         |         |
| NoFrost                                      | IFN     |            |          |             |           | ■       |         |
|                                              |         |            |          |             |           |         |         |
| SmartFrost                                   | IF      |            |          |             |           | ■       |         |
|                                              |         |            |          |             |           |         |         |
| <b>Комбинации</b>                            | ICBN    |            |          |             |           | ■       |         |
| BioFresh/NoFrost                             |         |            |          |             |           |         |         |
| BioFresh/SmartFrost                          | ICB     |            |          |             |           | ■       |         |
|                                              |         |            |          |             |           |         |         |
| EasyFresh/NoFrost                            | SICN    | ■          | ■        | ■           | ■         | ■       | ■       |
|                                              |         |            |          |             |           |         |         |
| EasyFresh/NoFrost                            | ICN     |            |          |             |           | ■       |         |
|                                              |         |            |          |             |           |         |         |
| EasyFresh/SmartFrost                         | IC      |            |          |             |           | ■       |         |
|                                              |         |            |          |             |           |         |         |
| <b>Хладилни уреди за temperиране на вино</b> | EWT     | □          | ■        | □           | ■         | ■       |         |


■ възможно □ Възможно при определени условия: когато отстрани до фризерното отделение няма друг уред!

Пример за ниша с комбинация от 3 уреда „Side-by-Side“ с височина 178:



|            | Комбинации           |                         |                       |                       |                          | Хладилни уреди<br>за темпериране |
|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| SmartFrost | BioFresh/<br>NoFrost | BioFresh/<br>SmartFrost | EasyFresh/<br>NoFrost | EasyFresh/<br>NoFrost | EasyFresh/<br>SmartFrost |                                  |
| IF         | ICBN                 | ICB                     | SICN                  | ICN                   | IC                       | EWT                              |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          | □                                |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          | ■                                |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          | □                                |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          | ■                                |
| ■          | ■                    | ■                       | ■                     | ■                     | ■                        | ■                                |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          |                                  |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          |                                  |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          |                                  |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          |                                  |
| ■          | ■                    | ■                       | ■                     | ■                     | ■                        | ■                                |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          |                                  |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          |                                  |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          |                                  |
|            |                      |                         | ■                     |                       |                          | ■                                |

Не е възможно, защото от  
ляво има уред с 4 отделения



Възможно е само защото  
отдясно на уреда с 4 отде-  
ления не е поставен уред





SIFNbsdi 5188 Δ серия Peak



# Класификация

## Букви

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| I | R | B | d | i |   |
| 1 | 2 | 3 | + | 4 | 5 |

## Фигури

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Конструкция</b>                                                    |
| I        | Вграден                                                               |
| D        | Декоративни рамки                                                     |
| S        | Отопление на страничните стени (преди първата позиция)                |
| <b>2</b> | <b>Продуктова група</b>                                               |
| R        | Хладилник (охладител)                                                 |
| C        | Комбиниран (хладилник-фризер)                                         |
| F        | Фризер                                                                |
| IXRF     | Индикация за SBS (хладилник   фризер)                                 |
| IXCC     | Индикация за SBS (комбинация   комбинация)                            |
| <b>3</b> | <b>Технология / функции</b>                                           |
| B        | BioFresh                                                              |
| N        | NoFrost                                                               |
| D        | Напитки (кошница за бутилки)                                          |
| P        | Изваждащи се (чекмедже за фризер)                                     |
| RC       | Съхранение на охладени продукти (отделение за съхранение на продукти) |
| S        | Плъзгаща се врата                                                     |
| <b>+</b> | <b>Дизайн на вътрешното пространство</b>                              |
| bs       | Вътрешно пространство с BlackSteel визия                              |
| <b>4</b> | <b>Клас на енергийна ефективност</b>                                  |
| a        | Клас на енергийна ефективност A                                       |
| b        | Клас на енергийна ефективност B                                       |
| c        | Клас на енергийна ефективност C                                       |
| d        | Клас на енергийна ефективност D                                       |
| e        | Клас на енергийна ефективност E                                       |
| f        | Клас на енергийна ефективност F                                       |
| <b>5</b> | <b>Свързаност</b>                                                     |
| i        | Включен SmartDeviceBox                                                |

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>1 + 2</b> | <b>Ниша*</b> |
| 35           | 72 cm        |
| 39           | 88 cm        |
| 40           | 102 cm       |
| 41           | 122 cm       |
| 45           | 140 cm       |
| 48           | 158 cm       |
| 51           | 178 cm       |
| 56           | 194 cm       |
| 88 / 87      | 204 cm       |

|          |              |
|----------|--------------|
| <b>3</b> | <b>Серии</b> |
| 0-1      | Pure         |
| 2-4      | Plus         |
| 5-6      | Prime        |
| 7-9      | Peak         |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>4</b>          | <b>Спецификация</b>           |
| <b>Хладилници</b> |                               |
| 0                 | Без 4-звездна фризерна камера |
| 1                 | С 4-звездна фризерна камера   |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Комбинации / фризер</b> |                            |
| 2-8                        | Брой чекмеджета на фризера |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Side-by-Side (IX комплекти)</b> |              |
| 0                                  | Без BioFresh |
| 5                                  | С BioFresh   |

# Преглед на асортимента

## Side-by-Side/ Фиксирана врата

Фризери | Охладители за вино | Хладилници

BioFresh Professional

NoFrost | Вино | HydroBreeze  
IceTower | | InfinitySpring

**IXRFW 5183**

SIFNdi 5188 | EWTgb 3583 | IRBci 5180

**IXRFW 5180**

SIFNdi 5188 | EWTdf 3553 | IRBci 5180

**IXRFWbs 5174**

SIFNbsdi 5188 | EWTgb 3583 | IRBbsci 5170

BioFresh


NoFrost | Вино | OpenStage  
IceTower | | BioFresh

**IXRFW 5173**

SIFNdi 5188 | EWTgb 3583 | IRBPci 5170

**IXRFW 5170**

SIFNdi 5188 | EWTdf 3553 | IRBPci 5170



## Side-by-Side/ Фиксирана врата

Охладители за вино | Хладилници

BioFresh Professional

Вино | HydroBreeze

**IXRWbs 5173**

EWTgb 3583 | IRBbsci 5170

Фризери | Хладилници

BioFresh Professional

NoFrost | HydroBreeze  
IceTower | InfinitySpring

**IXRF 5186**

SIFNdi 5188 | IRBci 5180

NoFrost | HydroBreeze  
IceTower

**IXRFbs 5176**

SIFNbsdi 5188 | IRBbsci 5170

NoFrost | HydroBreeze  
IceTower | InfinitySpring  
AutoDoor | AutoDoor

**IXRFA 5175**

SIFNAd 5188 | IRBAc 5190

BioFresh

NoFrost | OpenStage  
IceTower | BioFresh

**IXRF 5175**

SIFNdi 5188 | IRBPci 5170

NoFrost | BioFresh

**IXRF 5155**

SIFNdi 5178 | IRBci 5150

**IXRF 5125**

SIFNe 5128 | IRBd 5120

EasyFresh

NoFrost | EasyFresh  
| Кошници за бутилки


**IXRF 5120**

SIFNe 5128 | IRDdi 5120

NoFrost | EasyFresh

**IXRF 5100**

SIFNe 5108 | IRe 5100



△ Серия Peak

◻ Серия Prime



◊ Серия Plus

○ Серия Pure

Side-by-Side/  
Фиксирана врата

Хладилници  
Фризери

BioFresh Professional  
HydroBreeze  
NoFrost



IXRF 5675


IRBbi 4170

IFNbi 3553

Side-by-Side/  
Фиксирана врата

Фризери | Охладители за вино | Хладилници

BioFresh Professional  
NoFrost | Вино | HydroBreeze



IXRFW 4173

SIFNdi 4155

EWTgb 2383

IRBbi 4170

IXRFW 4170


SIFNdi 4155

EWTdf 2353

IRBbi 4170

Side-by-Side/  
Фиксирана врата  
Фризери | Хладилници

BioFresh  
NoFrost | BioFresh




IXRF 4555

SIFNdi 4556

IRBci 4550

Side-by-Side/  
Фиксирана врата  
Фризери | Хладилници

BioFresh  
NoFrost | BioFresh



IXRF 4155

SIFNdi 4155

IRBci 4150



# Преглед на асортимента

- Серия Peak
- Серия Prime
- Серия Plus
- Серия Pure

## Комбинирани хладилник-фризери

| Плъзгаща се врата    |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| BioFresh/NoFrost     | ICBNSd 5623 | ICBNSd 5123 |
| BioFresh/SmartFrost  |             | ICBSd 5122  |
| EasyFresh/NoFrost    | ICNSd 5603  | ICNSe 5103  |
| EasyFresh/SmartFrost |             | ICSe 5103   |
|                      |             | ICSd 5102   |

## Комбинирани хладилник-фризери

| Фиксирана врата       |             |               |
|-----------------------|-------------|---------------|
| BioFresh Professional |             |               |
| NoFrost/HydroBreeze   |             | ICBNci 5183   |
|                       |             | ICBNbsci 5173 |
| BioFresh              |             |               |
| NoFrost               | ICBNci 5663 | ICBNbi 5153   |
|                       |             | ICBNci 5153   |
|                       | ICBNc 5623  | ICBNdi 5123   |
| SmartFrost            |             | ICBbi 5152    |
|                       |             | ICBa 5123     |
|                       |             | ICBbi 5122    |
| EasyFresh             |             |               |
| NoFrost               |             | ICBNcx 5173   |
|                       |             | ICBNdi 5163   |
|                       |             | ICNd 5133     |
|                       |             | ICNb 5123     |
|                       |             | ICNc 5123     |
|                       | ICNd 5603   | ICNc 5103     |
|                       |             | ICNe 5103     |
| SmartFrost            |             | ICc 5123      |

## Фризери

| Фиксирана врата           |             |            |            |            |            |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| NoFrost/IceTower/AutoDoor | SIFNAd 5188 |            |            |            |            |
| NoFrost/IceTower          | SIFNdi 5188 |            |            |            |            |
|                           | SIFNdx 5188 |            |            |            |            |
| NoFrost                   | ICBNdi 5163 |            |            |            |            |
|                           |             | IRBci 4550 | IRBci 4150 | IFNci 3954 | IFNbi 3553 |
|                           | ICNd 5133   |            |            | IFNd 3924  |            |
|                           | ICNc 5103   |            |            |            | IFNd 3503  |
| SmartFrost                |             |            |            | IFd 3904   |            |
| Плъзгаща се врата         |             |            |            |            |            |
| SmartFrost                |             |            |            | IFSd 3904  |            |

## Уреди за вграждане







## Хладилници

## Фиксирана врата

BioFresh Professional

HydroBreeze/Fish &amp; Seafood

HydroBreeze



IRBdi 5170

IRBAc 5190

IRBci 5180

IRBAc 5171

IRBbsci 5170

IRBbsci 5171

IRBbsbi 4570

IRBci 4571

IRBbi 4170

IRBbi 4171

IRBbi 4050

BioFresh

OpenStage

IRBPci 5170

IRBbi 5150

IRBbi 5151

IRBci 5150

IRBci 5151

IRBd 5120

IRBd 5121

IRBdi 4851

IRBci 4550

IRBci 4150

IRBci 4151

IRBbi 4050

IRBc 4520

IRBc 4521

IRBc 4120

IRBc 4121

IRBc 4020

EasyFresh

IRci 3950

IRbi 3951

IRd 4100

IRd 4101

IRc 4101

IRc 4101

IRd 4100

IRd 4101

IRe 4100

IRe 4101

IRd 4020

IRd 4020

IRd 4000

IRc 3920

IRc 3921

IRd 3900

IRd 3901

IRe 3900

IRe 3901

Кошници за бутилки

IRDdi 5120

IRDdi 5121

Складово отделение/EasyFresh

IRCe 5121

## Плъзгаща се врата

BioFresh

IRBSd 5120

IRBSd 5121

IRBSd 4120

EasyFresh

IRSe 4100

IRSe 4101

IRSe 3900

IRSe 3901

## Декоративен панел

EasyFresh

DRe 4101

DRe 3900

DRe 3901



IXRFWbs 5174

IRBbsci 5170 Δ серия Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ серия Peak



# Комбинации „Side-by-Side“





IXRFW 5180

SIFNdi 5188 Δ серия Peak | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ серия Peak

## IXRFW 5183 състои се от:

↑  
178  
↓

Side  
by  
Side



SIFNdi 5188  
△ Peak  
виж страница 175

+




EWTgb 3583  
Vinidor  
виж страница 340

+



IRBci 5180  
△ Peak  
виж страница 104

## IXRFW 5180 състои се от:



SIFNdi 5188  
△ Peak  
виж страница 175

+



EWTdf 3553  
Vinidor  
виж страница 341

+



IRBci 5180  
△ Peak  
виж страница 104





IXRFWbs 5174

IRBbsci 5170 Δ серия Peak | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ серия Peak



## IXRFWbs 5174 състои се от:

178

Side  
by  
Side

No  
Frost

Ice  
Tower

Smart  
Device



SIFNbsdi 5188  
△ Peak  
виж страница 176

+

Wine



EWTgb 3583  
Vinidor  
виж страница 340

+

Bio  
Fresh  
Professional

Hydro  
Breeze

Smart  
Device



IRBbsci 5170  
△ Peak  
виж страница 106

## IXRFW 5173 състои се от:

No  
Frost

Ice  
Tower

Smart  
Device



SIFNdi 5188  
△ Peak  
виж страница 175

+

Wine



EWTgb 3583  
Vinidor  
виж страница 340

+

Bio  
Fresh

Open  
Stage

Smart  
Device



IRBPci 5170  
△ Peak  
виж страница 101

## IXRFW 5170 състои се от:

No  
Frost

Ice  
Tower

Smart  
Device



SIFNdi 5188  
△ Peak  
виж страница 175

+

Wine



EWTdf 3553  
Vinidor  
виж страница 341

+

Bio  
Fresh

Open  
Stage

Smart  
Device



IRBPci 5170  
△ Peak  
виж страница 101



IXRWbs 5173

IRBbsci 5170 Δ серия Peak | EWTgb 3583 Vinidor

↑  
178  
↓

Side  
by  
Side

**IXRWbs 5173** състои се от:

Wine



+

Bio  
Fresh  
Professional  
Hydro  
Breeze  
Smart  
Device



EWTgb 3583  
Vinidor  
виж страница 340

IRBbsci 5170  
△ Peak  
виж страница 106

**IXRFbs 5176** състои се от:

No  
Frost  
Ice  
Tower  
Smart  
Device



+

Bio  
Fresh  
Professional  
Hydro  
Breeze  
Smart  
Device



SIFNbsdi 5188  
△ Peak  
виж страница 176

IRBbsci 5170  
△ Peak  
виж страница 106

**IXRF 5175** състои се от:

No  
Frost  
Ice  
Tower  
Smart  
Device



+

Bio  
Fresh  
Open  
Stage  
Smart  
Device



SIFNdi 5188  
△ Peak  
виж страница 175

IRBPci 5170  
△ Peak  
виж страница 101





IXRF 5155

SIFNdi 5178 △ серия Peak | IRBci 5150 ○ серия Prime

## IXRF 5186 състои се от:

178

Side  
by  
Side

No  
Frost

Ice  
Tower

Smart  
Device



SIFNdi 5188  
△ Peak  
виж страница 175

+

Bio  
Fresh  
Professional

Hydro  
Breeze

Infinity  
Spring

Smart  
Device



IRBci 5180  
△ Peak  
виж страница 104

## IXRFA 5175 състои се от:

No  
Frost

Ice  
Tower

Auto  
Door

Smart  
Device



SIFNAd 5188  
△ Peak  
виж страница 174

+

Bio  
Fresh  
Professional

Hydro  
Breeze

Infinity  
Spring

Auto  
Door

Smart  
Device



IRBAc 5190  
△ Peak  
виж страница 102

## IXRF 5155 състои се от:

No  
Frost

Smart  
Device



SIFNdi 5178  
△ Peak  
виж страница 177

+

Bio  
Fresh

Smart  
Device



IRBci 5150  
◻ Prime  
виж страница 110



IXRF 5100

SIFNe 5108 ○ серия Pure | IRe 5100 ○ серия Pure

## IXRF 5125 състои се от:

↑  
178  
↓

Side  
by  
Side

No  
Frost



+

Bio  
Fresh



SIFNe 5128  
◇ Plus  
виж страница 178

IRBd 5120  
◇ Plus  
виж страница 114

## IXRF 5120 състои се от:

No  
Frost



+

Smart  
Device



SIFNe 5128  
◇ Plus  
виж страница 178

IRDdi 5120  
◇ Plus  
виж страница 118

## IXRF 5100 състои се от:

No  
Frost



+



SIFNe 5108  
O Pure  
виж страница 179

IFRe 5100  
O Pure  
виж страница 122





IXRF 4555

SIFNdi 4556  серия Prime | IRBci 4550  серия Prime

## IXRF 4555 състои се от:

140

Side  
by  
Side

No  
Frost  
Smart  
Device



+

Bio  
Fresh  
Smart  
Device



SIFNdi 4556  
Prime  
виж страница 180

IRBci 4550  
Prime  
виж страница 127

## IXRF 5675 състои се от:

194

Side  
by  
Side

Bio  
Fresh  
Professional  
Hydro  
Breeze  
Smart  
Device



IRBbi 4170  
Peak  
виж страница 133

+

No  
Frost  
Smart  
Device



IFNbi 3553  
Prime  
виж страница 186



IXRfW 4170

SIFNdi 4155 ◻ серия Prime | EWTdf 2353 Vinidor | IRBbi 4170 △ серия Peak

122

Side  
by  
Side

## IXRFW 4173 състои се от:



+



+




SIFNdi 4155  
Prime  
виж страница 181

EWTgb 2383  
Vinidor  
виж страница 342

IRBbi 4170  
Peak  
виж страница 133

## IXRFW 4170 състои се от:



+



+



SIFNdi 4155  
Prime  
виж страница 181

EWTdf 2353  
Vinidor  
виж страница 343

IRBbi 4170  
Peak  
виж страница 133

## IXRF 4155 състои се от:



+



SIFNdi 4155  
Prime  
виж страница 181

IRBci 4150  
Prime  
виж страница 135





ECBNe 8872

## Комбинирани хладилници с фризери



## Преглед на серията



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



⬡ Серия Prime



△ Серия Peak

|                             | ○ Серия Pure                                          | ◇ Серия Plus                                             | ⬢ Серия Prime                                         | △ Серия Peak                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Технология за свежест       | EasyFresh                                             | EasyFresh                                                | EasyFresh на телескопични релси                       | EasyFresh на телескопични релси          |
|                             |                                                       | BioFresh на телескопични релси                           | BioFresh със SoftTelescopic                           | BioFresh Professional със SoftTelescopic |
|                             |                                                       |                                                          |                                                       | HydroBreeze                              |
|                             |                                                       |                                                          |                                                       | Отделение Fish & Seafood                 |
|                             | DuoCooling                                            | DuoCooling                                               | DuoCooling                                            | DuoCooling                               |
|                             | Филтър FreshAir                                       | Филтър FreshAir                                          | Филтър FreshAir                                       | Филтър FreshAir                          |
|                             | SmartFrost чекмеджетата се движат по стъклени рафтове | SmartFrost чекмеджетата се движат по стъклени рафтове    | SmartFrost чекмеджетата се движат по стъклени рафтове |                                          |
| Комфорт и практичност       | NoFrost чекмеджетата се движат по стъклени рафтове    | NoFrost чекмеджетата се движат по стъклени рафтове       | NoFrost чекмеджетата се движат по стъклени рафтове    | NoFrost на телескопични релси            |
|                             |                                                       | Делим стъклен плот                                       | Делим стъклен плот                                    | Делим стъклен плот                       |
|                             |                                                       | SoftSystem омекотяване на затварянето                    | SoftSystem омекотяване на затварянето                 | SoftSystem омекотяване на затварянето    |
|                             |                                                       | VarioSafe *                                              | VarioSafe *                                           | VarioSafe *                              |
|                             |                                                       |                                                          | VarioBoxes *                                          | VarioBox                                 |
|                             |                                                       |                                                          | Съд за масло                                          | Съд за масло                             |
|                             | Поставка за яйца                                      | Поставка за яйца                                         | Променлива поставка за яйца                           | Променлива поставка за яйца              |
|                             | Рафт за бутилки *                                     | Рафт за бутилки                                          | Рафт за бутилки                                       | Рафт за бутилки                          |
|                             |                                                       | Форма за кубчета лед                                     | Форма за кубчета лед с капак                          | Форма за кубчета лед с капак             |
|                             |                                                       | FlexSystem                                               |                                                       | Тава за фризер                           |
| Дизайн                      | Горно осветление хладилно отделение                   | Горно осветление хладилно отделение                      | LightTower (Светлинна кула)                           | LightTower (Светлинна кула)              |
|                             |                                                       |                                                          | Осветление на отделение BioFresh                      | Осветление на отделение BioFresh         |
|                             |                                                       |                                                          | Осветление фризерно отделение                         | Осветление фризерно отделение            |
|                             |                                                       |                                                          |                                                       | Осветление IceMaker                      |
|                             |                                                       |                                                          |                                                       | Осветление вентилатор                    |
|                             | Прозрачно стъкло                                      | Прозрачно стъкло                                         | Сатенирано стъкло                                     | Сатенирано стъкло                        |
|                             | Сензорен дисплей                                      | Сензорен дисплей                                         | Дисплей Touch & Swipe                                 | Дисплей Touch & Swipe                    |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Възможност за преоборудване                           | Възможност за преоборудване или интегриране (модели „i“) | Вградено (модели „i“)                                 | Вградено (модели „i“)                    |
| Вода и лед                  |                                                       | IceMaker                                                 | IceMaker                                              | IceMaker                                 |
|                             |                                                       |                                                          |                                                       | InfinitySpring                           |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.



## Основни функции



### BioFresh

При температура малко над 0 °C и идеална влажност, свежите храни запазват своя апетитен външен вид, здравословни витамини и минерали значително по-дълго, отколкото в обикновено хладилно отделение.



### EasyFresh

Гаранцията за свежест от пазара у дома е нашето отделение EasyFresh. Независимо дали става въпрос за неопаковани зеленчуци или плодове, той гарантира оптимално съхранение. Благодарение на херметическо затваряне, хранителните продукти предизвикват повишаване на влажността в контейнера. Това поддържа свежи продуктите за дълго време.




### VarioTemp

VarioTemp означава, че разполагате с място за съхранение на храна във Вашия комбиниран хладилник-фризер. Температурата във фризерното отделение може да се регулира със степен на точност между -2 °C и +14 °C, и тази зона може да се използва като допълнителна за охлаждане. В краткосрочен план за напитки и храни за партита – или в дългосрочен, като за съхранение на други продукти.



### DuoCooling

DuoCooling разполага с два напълно отделни хладилни кръга, благодарение на които се гарантира, че няма обмен на въздух между хладилното и фризерното отделение. Хранителните продукти не изсъхват и не се предава миризмата. Това означава, че изхвърляте по-малко, пазарувате по-рядко, спестявате повече и се наслаждавате повече на храната.



### PowerCooling

Искате да сте сигурни, че студът се разпределя възможно най-равномерно във Вашия хладилник? Ако отговорът е да – системата PowerCooling е това, от което се нуждаете. Вентилаторът, който е едновременно мощен и тих, разпределя ефективно студения въздух в цялото хладилно отделение.



### GlassLine

Общото впечатление за висококачественото вътрешно пространство се допълва от стилното оборудване GlassLine. Елегантните рафтове GlassLine са нечупливи, устойчиви на издраскване и лесни за почистване. Разделящият се на части стъклен плот с възможност за плъзгането им една под друга осигурява различни възможности за използване.



### Дисплей Touch & Swipe

Управлявайте Вашият Liebherr с едно докосване: с дисплея Touch & Swipe можете да управлявате хладилника си интуитивно и лесно. Просто избере- рете функции, като SuperCool с едно докосване и плъзгане на цветния дисплей. Температурата се контролира също лесно. А какво става, ако не използвате активно дисплея? На него се изписва температурата.



### Концепция „Side-by-Side“

Концепцията „Side-by-Side“ позволява хладилниците, фризерите и хладилниците за вино да се позиционират според Вашите нужди. Специалната технология за управление на средата между уреди с големи температурни разлики позволява множество различни комбинации.



### Вариативно използваема поставка за бутилки

Очаквате гости и искате да охладите повече напитки от обикновено? На Ваше разположение е рафтът за бутилки над отделенията BioFresh. Просто премахнете стъкления рафт над рафта за бутилки с едно движение и вече можете безопасно да съхранявате и охлаждаете бутилки с различни размери.



### SoftSystem

Стилният механизъм SoftSystem е вграден във вратата и има същия цвят като вътрешното пространство; той омекотява удобно движението, за да осигури изключително нежно затваряне дори и при максимално натоварване на рафтовете. Вратата се затваря автоматично от ъгъл на отваряне на вратата от около 30°.



### FlexSystem

Дребните и деликатни плодове могат лесно да останат скрити в хладилника или да се смачкат. Ето защо Вашият Liebherr разполага с FlexSystem. Две кутии с гъвкаво позициониране се грижат всичко да е подредено и организирано в отделенията BioFresh. Освен това осигуряват надеждна защита дори и на най-дребната малинка на местата, на които може да се притисне или да се смеси с други храни.



### IceMaker

Останаха ли още кубчета лед? С IceMaker този въпрос е излишен. При IceMaker с фиксирано свързване с водопровода водата идва директно от крана. Благодарение на функцията MaxIce можете да произвеждате до 1,5 kg кубчета лед всеки ден. Преградата за кубчета лед помага за разделянето на чекмеджето според желаните размер – например кубчетата лед отляво, сладоледът отдясно – или само кубчета лед.

## Комбиниран хладилник-фризер за вграждане



**ECBNe 8872**

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане                              |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                              |
| Energy consumption per year/24 h: | 339 / 0,928 kWh                                                              |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 522 l                                                                        |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Отделение за замразяване: 160 l |
| Клас на шум:                      | 39 db(A) / C                                                                 |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                                      |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 203,2 - 207,2 / 91,5 / мин. 63,5                                             |



### Управление

- MagicEye, сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,40 kg
- Отделение за кубчета лед: 2,7 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 16,90 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,10 kg

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, на телескопични изтеглящи се механизми, може да се настрои по избор от HydroSafe на DrySafe: 2

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво несменяемо / вдясно несменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена от неръждаема стомана

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, на телескопични изтеглящи се механизми: 2



**ECBNe 8870**

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане                              |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                              |
| Energy consumption per year/24 h: | 339 / 0,928 kWh                                                              |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 522 l                                                                        |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Отделение за замразяване: 160 l |
| Клас на шум:                      | 39 db(A) / C                                                                 |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                                      |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 203,2 - 207,2 / 91,5 / мин. 63,5                                             |



### Управление

- MagicEye, сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,40 kg
- Отделение за кубчета лед: 2,7 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 16,90 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,10 kg

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, на телескопични изтеглящи се механизми, може да се настрои по избор от HydroSafe на DrySafe: 2

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо, само от отдела за клиентско обслужване на Liebherr
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена от неръждаема стомана

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, на телескопични изтеглящи се механизми: 2

## Вградени центрове за свежест

↑  
203  
↓



### ECBNe 7870

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

304 / 0,832 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

402 l

Обем: Охлаждаща част: 215,3 l / BioFresh: 62,1 l / Отделение за замразяване: 125 l

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д):

203,2 - 207,2 / 76,2 / мин. 63,5



#### Управление

- MagicEye, сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, на телескопични изтеглящи се механизми, може да се настрои по избор от HydroSafe на DrySafe: 2
- LED-Lichtsäule beidseitig

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, на телескопични изтеглящи се механизми: 2
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 2,7 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,30 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 7,60 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо, само от отдела за клиентско обслужване на Liebherr
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена от неръждаема стомана



#### Чекмеджетата BioFresh

Чекмеджетата BioFresh могат да се изтеглят върху телескопичните шини без усилия. Страничното светодиодно (LED) осветление осигурява перфектно осветяване. В зависимост от нуждите вариативно използваемият рафт за бутилки или намиращият се под него стъклен рафт може да се използва за поставянето на съдове или купички.



#### Изтеглящите се чекмеджета

Изтеглящите се чекмеджета не създават проблеми дори и когато са пълни. По този начин осигуряват пространство за съхранение.



## Комбиниран хладилник-фризер за вграждане



↑  
194  
↓

### ICBNbi 7663

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: 142 / 0,389 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 349 l

Обем: Охлаждаща част: 161,4 l / BioFresh: 96,8 l / Отделение за замразяване: 91 l

Клас на шум: 33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 194 - 195 / 71 - 72 / мин. 56,0

|              |                       |             |              |                        |                       |           |             |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Bio Fresh    | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost            | Vario Temp            | Ice Maker | Soft System |
| Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Glass & Steel Interior | Soft Telescopic Rails | LED       | Vario Safe  |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температура за отделенията за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изглеждащ се, Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtsäule beidseitig

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,0 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel



↑  
194  
↓

### ICBNc 7623

plus

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: 178 / 0,487 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 347 l

Обем: Охлаждаща част: 160,2 l / BioFresh: 96,5 l / Отделение за замразяване: 91 l

Клас на шум: 33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 194 - 195 / 71 - 72 / мин. 56,0

|             |                    |                        |            |             |             |              |               |
|-------------|--------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling        | No Frost               | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display |
| Vario Space | Smart Device ready | Glass & Steel Interior | LED        |             |             |              |               |

#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Отделение за кубчета лед: 10,0 kg

- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 8,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

## Комбинация от вграден хладилник и фризер



194

### ICNc 7603

pure

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **160 / 0,438 kWh**

Общ обем l: **359 l**

Обем: Охлаждаща част: **268,6 l** / Отделение за замразяване: **91 l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас:

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **194 - 195 / 71 - 72 / мин. 56,0**



#### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Капацитет за замразяване за 24 h: 8,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- three Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 15,00 h



194

### ICNSd 7603

pure

Конструкция: **плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **199 / 0,545 kWh**


Общ обем l: **359 l**

Обем: Охлаждаща част: **268,6 l** / Отделение за замразяване: **91 l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **194 - 195 / 71 - 72 / мин. 56,0**



#### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Капацитет за замразяване за 24 h: 7,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- three Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 13,00 h

## Комбиниран хладилник-фризер за вграждане



↑  
194  
↓

### ICBNci 5663

prime

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                                                                    | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:                                                  |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h:                                               | 162 / 0,443 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                         | 276 l                                           |
| Обем: Охлаждаща част: 134 l / BioFresh: 71,2 l / Отделение за замразяване: 71 l |                                                 |
| Клас на шум:                                                                    | 33 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                                                                | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                                                 | 194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0                 |

|             |              |                       |             |              |                        |                       |           |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp             | Light Tower           | Ice Maker |
| Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Glass & Steel Interior | Soft Telescopic Rails | LED       |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изглеждащ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel



↑  
194  
↓

### ICBNc 5623

plus

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                                                                    | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:                                                  |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h:                                               | 162 / 0,443 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                         | 273 l                                           |
| Обем: Охлаждаща част: 133 l / BioFresh: 70,9 l / Отделение за замразяване: 70 l |                                                 |
| Клас на шум:                                                                    | 33 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                                                                | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                                                 | 194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0                 |

|             |                    |                        |            |             |             |              |               |
|-------------|--------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling        | No Frost               | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display |
| Vario Space | Smart Device ready | Glass & Steel Interior | LED        |             |             |              |               |

#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед



194

## ICNd 5603

pure

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>180 / 0,493 kWh</b>                                                 |
| Общ обем l:                       | <b>284 l</b>                                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>214,9 l</b> / Отделение за замразяване: <b>70 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>33 db(A) / B SuperSilent</b>                                        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>                                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>                                 |

|                    |             |          |            |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device ready | LED         |          |            |             |              |               |             |

### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- three Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h



194

## ICNSd 5603

pure

Конструкция: **плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>180 / 0,493 kWh</b>                                                 |
| Общ обем l:                       | <b>284 l</b>                                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>214,9 l</b> / Отделение за замразяване: <b>70 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>33 db(A) / B SuperSilent</b>                                        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>                                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>                                 |

|                    |             |          |            |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device ready | LED         |          |            |             |              |               |             |

### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- three Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h



## Комбиниран хладилник с фризер за вграждане



↑  
178  
↓

### ICBNci 5183

peak

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **166 / 0,454 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **246 l**

Обем: Охлаждаща част: **104,5 l** / BioFresh: **70,7 l** / Отделение за замразяване: **71**

**l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**

|                        |              |             |              |                       |             |              |                        |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost     | Super Cool            | Super Frost | Vario Temp   | Light Tower            |
| Infinity Spring        | Ice Maker    | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Glass & Steel Interior |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1

- InfinitySpring с постоянна водна връзка 3/4"
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, на телескопични изтеглящи се механизми: 2, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4", C LED-осветление
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло
- Тава за фризер

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред



↑  
178  
↓

### ICBNbsci 5173

peak

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **166 / 0,454 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **246 l**

Обем: Охлаждаща част: **104,5 l** / BioFresh: **70,7 l** / Отделение за замразяване: **71**

**l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**

|                        |              |             |              |                       |             |              |                        |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost     | Super Cool            | Super Frost | Vario Temp   | Glass & Steel Interior |
| Light Tower            | Ice Maker    | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic Rails  |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- VarioBox Изтеглящ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, на телескопични изтеглящи се механизми: 2, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4", C LED-осветление
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло
- Тава за фризер

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и степен панел с визия от BlackSteel



## ICNbsci 5173

peak

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане          |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                          |
| Energy consumption per year/24 h: | 146 / 0,400 kWh                                          |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 255 l                                                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 184,4 l / Отделение за замразяване: 71 l |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                                 |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                  |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0                      |

|            |             |              |                       |             |              |                        |             |
|------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost     | Super Cool            | Super Frost | Vario Temp   | Glass & Steel Interior | Light Tower |
| Ice Maker  | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | LED                    | Fresh Air   |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- VarioBox Изтеглящ се, Промениливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1 на телескопични изтеглящи се механизми
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, на телескопични изтеглящи се механизми: 2, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4", с LED-осветление

- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло
- Тава за фризер

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от BlackSteel



## ICBNdi 5163

prime

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане                             |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                             |
| Energy consumption per year/24 h: | 208 / 0,569 kWh                                                             |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 246 l                                                                       |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Отделение за замразяване: 71 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                                                    |
| Климатичен клас:                  | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                                                    |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0                                         |

|             |              |                       |             |              |                        |                       |           |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp             | Light Tower           | Ice Maker |
| Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Glass & Steel Interior | Soft Telescopic Rails | LED       |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

## Комбиниран хладилник-фризер за вграждане



↑  
178  
↓

### ICBNci 5153

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: 166 / 0,454 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 245 l

Обем: Охлаждаща част: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Отделение за замразяване: 70

l

Клас на шум: 33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0

|              |                       |             |              |                        |                       |             |             |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh    | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost            | Vario Temp            | Light Tower | Soft System |
| Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Glass & Steel interior | Soft Telescopic Rails | LED         |             |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед с капак
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



↑  
178  
↓

### ICBNbi 5153

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: 132 / 0,361 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 245 l

Обем: Охлаждаща част: 104,1 l / BioFresh: 71,2 l / Отделение за замразяване: 70

l

Клас на шум: 29 db(A) / A UltraSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0

|              |                       |             |              |                        |                       |             |             |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh    | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost            | Vario Temp            | Light Tower | Soft System |
| Ultra Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Glass & Steel interior | Soft Telescopic Rails | LED         |             |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед с капак
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,0 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



↑  
178  
↓

## ICNd 5133

plus

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 183 / 0,501 kWh

Общ обем l: 254 l

Обем: Охлаждаща част: 183,3 l / Отделение за замразяване: 71 l

Клас на шум: 34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0

|               |             |                    |            |             |                      |             |              |
|---------------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|
| Easy Fresh    | Duo Cooling | No Frost           | Super Cool | Super Frost | Ice Maker Water-Toss | Soft System | Super Silent |
| Touch Display | Vario Space | Smart Device ready | LED        | Vario Safe  |                      |             |              |

### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- IceMaker с резервоар за вода

- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,0 kg
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
178  
↓

## ICBbi 5152

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 116 / 0,317 kWh

Общ обем l: 256 l

Обем: Охлаждаща част: 131 l / BioFresh: 71,2 l / Отделение за замразяване: 54 l

Клас на шум: 29 db(A) / A UltraSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0

|                       |             |              |                        |                       |             |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling | Smart Frost  | Super Cool             | Super Frost           | Light Tower | Soft System | Ultra Silent |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Glass & Steel Interior | Soft Telescopic Rails | LED         | Vario Safe  |              |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, VarioSpace
- Форма за кубчета лед с капак
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel



## Комбинация за вграждане охлаждане-замразяване



↑  
178  
↓

### ICBbi 5122

plus

|                                                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                                                                    | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:                                                  |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h:                                               | 116 / 0,317 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                         | 255 l                                           |
| Обем: Охлаждаща част: 130 l / BioFresh: 70,9 l / Отделение за замразяване: 54 l |                                                 |
| Клас на шум:                                                                    | 29 db(A) / A UltraSilent                        |
| Климатичен клас:                                                                | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                                                 | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0             |

|             |              |             |            |             |             |              |               |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling  | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Ultra Silent | Touch Display |
| Vario Space | Smart Device | LED         |            |             |             |              |               |

#### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, VarioSpace
- Форма за кубчета лед

- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
178  
↓

### ICBSd 5122

plus

|                                                                                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Конструкция:                                                                    | плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:                                                  |                                                   |
| Energy consumption per year/24 h:                                               | 182 / 0,498 kWh                                   |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                         | 255 l                                             |
| Обем: Охлаждаща част: 130 l / BioFresh: 70,9 l / Отделение за замразяване: 54 l |                                                   |
| Клас на шум:                                                                    | 32 db(A) / B SuperSilent                          |
| Климатичен клас:                                                                | SN-T (+10 °C до +43 °C)                           |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                                                 | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0               |

|                    |             |             |            |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh          | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device ready | LED         |             |            |             |              |               |             |

#### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, VarioSpace
- Форма за кубчета лед

- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
178  
↓

## ICSd 5102

pure

Конструкция: **плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A D**

Energy consumption per year/24 h: **159 / 0,435 kWh**

Общ обем l: **266 l**

Обем: Охлаждаща част: **211,7 l** / Отделение за замразяване: **54 l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h



↑  
178  
↓

## ICBa 5123

plus

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A A**

Energy consumption per year/24 h: **105 / 0,287 kWh**

Общ обем l: **255 l**


Обем: Охлаждаща част: **103,3 l** / BioFresh: **70,9 l** / Отделение за замразяване:

**81 l**

Клас на шум: **32 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Време за съхранение при повреда: 11,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед

## Комбиниран хладилник-фризер за вграждане



↑  
178  
↓

### ICBNdi 5123

plus

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **207 / 0,567 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **244 l**

Обем: Охлаждаща част: **103,3 l** / BioFresh: **70,9 l** / Отделение за замразяване: **70 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**

|             |              |          |            |             |             |              |               |
|-------------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling  | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display |
| Vario Space | Smart Device | LED      |            |             |             |              |               |

#### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед



↑  
178  
↓

### ICNb 5123

plus

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **116 / 0,317 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **253 l**

Обем: Охлаждаща част: **183,3 l** / Отделение за замразяване: **70 l**

Клас на шум: **29 db(A) / A UltraSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**

|             |                    |          |            |             |             |              |               |
|-------------|--------------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Easy Fresh  | Duo Cooling        | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Ultra Silent | Touch Display |
| Vario Space | Smart Device ready | LED      | Vario Safe |             |             |              |               |

#### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед



178

## ICNc 5123

plus

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 145 / 0,397 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 253 l

Обем: Охлаждаща част: 183,3 l / Отделение за замразяване: 70 l

Клас на шум: 33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед

- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



178

## ICNSd 5123

plus

Конструкция: плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 181 / 0,495 kWh


Общ обем <sup>1</sup>: 253 l

Обем: Охлаждаща част: 183,3 l / Отделение за замразяване: 70 l

Клас на шум: 34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h

- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## Комбинация от вграден хладилник и фризер



↑  
178  
↓

### ICc 5123

plus

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане          |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                          |
| Energy consumption per year/24 h: | 146 / 0,400 kWh                                          |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 264 l                                                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 183,3 l / Отделение за замразяване: 81 l |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                                 |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                  |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0                      |

|             |                    |             |            |             |             |              |               |
|-------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Easy Fresh  | Duo Cooling        | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display |
| Vario Space | Smart Device ready | LED         | Vario Safe |             |             |              |               |

#### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед

- Време за съхранение при повреда: 11,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
178  
↓

### ICNc 5103

pure

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане          |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                          |
| Energy consumption per year/24 h: | 145 / 0,397 kWh                                          |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 253 l                                                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 183,3 l / Отделение за замразяване: 70 l |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                                 |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                  |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0                      |

|                    |             |          |            |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device ready | LED         |          |            |             |              |               |             |

#### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
178  
↓

## ICNSe 5103

pure

Конструкция: **плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++ E**

Energy consumption per year/24 h: **227 / 0,621 kWh**

Общ обем l: **253 l**

Обем: Охлаждаща част: **183,3 l** / Отделение за замразяване: **70 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



↑  
178  
↓

## ICe 5103

pure

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++ E**

Energy consumption per year/24 h: **228 / 0,624 kWh**


Общ обем l: **264 l**

Обем: Охлаждаща част: **183,3 l** / Отделение за замразяване: **81 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 11,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



IRBbsci 5170 △ серия Peak

# Хладилници





## Преглед на серията



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



⬡ Серия Prime



△ Серия Peak

|                             | ○ Серия Pure                                        | ◇ Серия Plus                                                    | ⬢ Серия Prime                           | △ Серия Peak                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Технология за свежест       | EasyFresh на телескопични релси *                   | EasyFresh на телескопични релси *                               | EasyFresh                               |                                                        |
|                             |                                                     | <b>BioFresh</b> на телескопични релси                           | BioFresh със SoftTelescopic             | <b>BioFresh Professional</b> със SoftTelescopic        |
|                             |                                                     |                                                                 |                                         | <b>HydroBreeze</b>                                     |
|                             |                                                     |                                                                 |                                         | <b>Отделение Fish &amp; Seafood *</b>                  |
| Комфорт и практичност       | Филтър FreshAir                                     | Филтър FreshAir                                                 | Филтър FreshAir                         | Филтър FreshAir                                        |
|                             |                                                     | <b>Делим стъклен плот</b>                                       | Делим стъклен плот                      | Делим стъклен плот                                     |
|                             |                                                     | <b>SoftSystem омекотяване на затварянето</b>                    | SoftSystem омекотяване на затварянето   | SoftSystem омекотяване на затварянето                  |
|                             |                                                     | <b>VarioSafe *</b>                                              | VarioSafe *                             | VarioSafe                                              |
|                             |                                                     |                                                                 | <b>VarioBoxes *</b>                     | VarioBox                                               |
|                             |                                                     |                                                                 | <b>Съд за масло</b>                     | Съд за масло                                           |
|                             | Поставка за яйца                                    | Поставка за яйца                                                | <b>Променилива</b> поставка за яйца     | Променилива поставка за яйца                           |
|                             |                                                     | <b>Рафт за бутилки</b>                                          | Рафт за бутилки                         | Рафт за бутилки                                        |
|                             |                                                     | <b>Форма за кубчета лед</b>                                     | Форма за кубчета лед с капак            | Форма за кубчета лед с капак                           |
|                             |                                                     | <b>FlexSystem</b>                                               |                                         | <b>AutoDoor</b>                                        |
| Дизайн                      |                                                     |                                                                 |                                         | <b>Организатор за хладилник с чекмеджета OpenStage</b> |
|                             | Горно или странично осветление в хладилно отделение | Горно или странично осветление в хладилно отделение             | <b>LightTower (Светлинна кула)</b>      | LightTower (Светлинна кула)                            |
|                             |                                                     |                                                                 | <b>Осветление на отделение BioFresh</b> | Осветление на отделение BioFresh                       |
|                             |                                                     |                                                                 |                                         | <b>Осветление вентилатор</b>                           |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Прозрачно стъкло                                    | Прозрачно стъкло                                                | <b>Сатенирано стъкло</b>                | Сатенирано стъкло                                      |
|                             | Сензорен дисплей                                    | Сензорен дисплей                                                | <b>Дисплей Touch &amp; Swipe</b>        | Дисплей Touch & Swipe                                  |
|                             | Възможност за преоборудване                         | Възможност за преоборудване или <b>интегриране</b> (модели „i“) | <b>Вградено</b> (модели „i“)            | Вградено (модели „i“ и <b>AutoDoor</b> )               |
| Вода                        |                                                     |                                                                 |                                         | <b>InfinitySpring</b>                                  |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.



Bio  
Fresh

# Предимства на оборудването



## BioFresh c HydroBreeze

Искате ли да охладите плодовете и зеленчуците като професионалисти? HydroBreeze ще ви вдъхнови: Студеният бриз, комбиниран с температурата от 0 °C в отделението, осигурява на хранителните продукти допълнителен тласък за по-дълго съхранение. И се грижи за оптимален „Уау“ ефект. HydroBreeze се активира на всеки 90 минути за 4 секунди и за 8 секунди при отваряне на вратата.



## BioFresh

BioFresh гарантира перфектния климат за изключително дълга свежест. При температура от малко над 0 °C и идеална влажност на въздуха плодовете и зеленчуците, както и месото и рибата запазват своите здравословни витамини.



## EasyFresh

Нашето отделение EasyFresh гарантира свежестта от пазара в дома Ви. Независимо дали плодовете или зеленчуците са разопаковани, тук всичко се съхранява оптимално. Благодарение на плътното уплътнение хранителните продукти увеличават влажността на въздуха в отделението. Така остават свежи за по-дълго време.



## LED

За бърз преглед в хладилника: Благодарение на диодното странично осветление от двете страни можете да имате поглед над хранителните си продукти по всяко време. Диодите са разположени така, че големият Ви хладилник да свети с хранителните продукти в него. Диодите са интегрирани в страничните стени, ценната използваема площ остава напълно свободна.



## VarioSafe

Независимо дали кофичка кисело мляко, бурканче с мармалад или тубички – не искате ли конкретно място за тези малки по размер хранителни продукти? В нашия Liebherr има – VarioSafe. Не само създава ред, но е и много гъвкав. Просто поставете двустепенната VarioSafe с регулируема височина в хладилника, където ви е най-удобно.



## SoftTelescopic

Бъдете нетърпеливи да отворите Вашите отделения BioFresh: Не само заради свежите хранителни продукти – но и защото отварянето е толкова лесно, а затварянето е автоматично и приглушено. Затова се грижат телескопичните изтеглящи механизми, по които отделенията внимателно се насочват към Вас. И тъй като се разширяват напълно, имате възможно най-добрия изглед към съдържанието.




## Хладилник за вграждане



↑  
194  
↓

### IRBbi 5650 prime

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 81 / 0,221 kWh                                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 325 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 223,4 l / BioFresh: 102,2 l     |
| Клас на шум:                      | 31 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0                 |



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 8, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtsäule beidseitig



↑  
194  
↓

### IRBci 5620 plus

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 102 / 0,279 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 323 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 221 l / BioFresh: 102,2 l       |
| Клас на шум:                      | 31 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 194 - 195 / 56 - 57 / мин. 55,0                 |



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температура за хладилно отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 8, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 3, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването


- Регулируеми във височина крачета
- Отпред



## IRBPci 5170

peak

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 100 / 0,273 kWh                                 |
| Общ обем l:                       | 297 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 199 l / BioFresh: 98,4 l        |
| Клас на шум:                      | 31 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0             |



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и панел на вратата с визия от SmartSteel



## IRBac 5190

peak

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 100 / 0,273 kWh                                 |
| Общ обем l:                       | 296 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l      |
| Клас на шум:                      | 32 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,7 - 179,3 / 56 - 57 / мин. 55,0             |



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1

- InfinitySpring с постоянна водна връзка 3/4"
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо, само от отдела за клиентско обслужване на Liebherr
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и панел на вратата с визия от SmartSteel

Хладилник за вграждане с AutoDoor



IRBac 5171  
peak

|                                                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                                                                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:                                                    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h:                                                 | 131 / 0,358 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                           | 276 l                                           |
| Обем: Охлаждаща част: 151,6 l / BioFresh: 97,9 l / Отделение за замразяване: 27 l |                                                 |
| Клас на шум:                                                                      | 33 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                                                                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                                                   | 177,7 - 179,3 / 56 - 57 / мин. 55,0             |

|                        |                        |                       |             |           |             |              |                       |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze           | Super Cool            | Light Tower | Auto Door | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display |
| Smart Device           | Glass & Steel Interior | Soft Telescopic Rails | Fresh Air   | LED       | Vario Safe  |              |                       |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изглеждащ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо, само от отдела за клиентско обслужване на Liebherr
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и панел на вратата с визия от SmartSteel



IRBci 5180  
peak

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                                     | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:                   |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h:                | 100 / 0,273 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :                          | 296 l                                           |
| Обем: Охлаждаща част: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l |                                                 |
| Клас на шум:                                     | 32 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                                 | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                  | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0             |

|                        |                        |                       |             |                 |             |              |                       |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze           | Super Cool            | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display |
| Smart Device           | Glass & Steel Interior | Soft Telescopic Rails | Fresh Air   | LED             | Vario Safe  |              |                       |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изглеждащ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1

- InfinitySpring с постоянна водна връзка 3/4"
- LED-Lichtpanel beidseitig

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и панел на вратата с визия от SmartSteel



↑  
178  
↓

## IRBbsci 5170

peak

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 100 / 0,273 kWh


Общ обем <sup>1</sup>: 296 l

Обем: Охлаждаща част: 198,1 l / BioFresh: 97,9 l

Клас на шум: 32 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и стенов панел с визия от BlackSteel

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- VarioBox Изтеглящ се, Промениливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



↑  
178  
↓

## IRBbsci 5171

peak

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 131 / 0,358 kWh


Общ обем <sup>1</sup>: 276 l

Обем: Охлаждаща част: 151,6 l / BioFresh: 97,9 l / Отделение за замразяване: 27 l

Клас на шум: 33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и стенов панел с визия от BlackSteel

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- VarioBox Изтеглящ се, Промениливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



## Хладилник за вграждане



↑  
178  
↓

### IRBci 5170

peak

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **100 / 0,273 kWh**


Общ обем <sup>1</sup>: **296 l**

Обем: Охлаждаща част: **198,1 l / BioFresh: 97,9 l**

Клас на шум: **32 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и панел на вратата с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



↑  
178  
↓

### IRBdi 5170

peak

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **124 / 0,339 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **293 l**

Обем: Охлаждаща част: **198,1 l / BioFresh: 95,2 l**

Клас на шум: **29 db(A) / A UltraSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и панел на вратата с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на риба & морски дарове: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



178

## IRBbi 5151

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

104 / 0,284 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

276 l

Обем: Охлаждаща част: 151,3 l / BioFresh: 98,4 l / Отделение за замразяване: 27 l

Клас на шум:

32 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Постапка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel



178

## IRBbi 5150

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

80 / 0,219 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

296 l

Обем: Охлаждаща част: 197,7 l / BioFresh: 98,4 l

Клас на шум:

29 db(A) / A UltraSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Постапка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

## Хладилник за вграждане



↑  
178  
↓

### IRBci 5150

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: **100 / 0,273 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **296 l**

Обем: Охлаждаща част: **197,7 l** / BioFresh: **98,4 l**

Клас на шум: **32 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



↑  
178  
↓

### IRBci 5151

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: **131 / 0,358 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **276 l**

Обем: Охлаждаща част: **151,3 l** / BioFresh: **98,4 l** / Отделение за замразяване:

**27 l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0**



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



↑  
178  
↓

## IRBci 5151

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 131 / 0,358 kWh


Общ обем <sup>1</sup>: 276 l

Обем: Охлаждаща част: 151,3 l / BioFresh: 98,4 l / Отделение за замразяване: 27 l

Клас на шум: 33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel



↑  
178  
↓

## IRCe 5121

plus

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 152 / 0,416 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 274 l

Обем: Охлаждаща част: 162,2 l / Долно отделение: 95,9 l / Отделение за замразяване: 16 l

Клас на шум: 32 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата За хладилното и за долното отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Изтеглящ се механизъм с рафт за бутилки, със SoftTelescopic
- LED-Licht beidseitig

### Отделение за съхранение

- Изваждаща се поставка за бутилки

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## Вграден хладилник



↑  
178  
↓

### IRDDi 5120

plus

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                            |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>91 / 0,249 kWh</b>                      |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>309 l</b>                               |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>309,1 l</b>             |
| Клас на шум:                      | <b>33 db(A) / B SuperSilent</b>            |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>             |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0</b> |



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1 на телескопични изтеглящи се механизми
- 2 изваждащи се поставка за бутилки
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху телескопични релси

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
178  
↓

### IRDDi 5121

plus

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>137 / 0,375 kWh</b>                                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>286 l</b>                                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>259,2 l</b> / Отделение за замразяване: <b>27 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>34 db(A) / B SuperSilent</b>                                        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>                                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>                             |



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1 на телескопични изтеглящи се механизми
- 2 изваждащи се поставка за бутилки
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху телескопични релси
- LED-Licht beidseitig

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



178

## IRBc 5120

plus

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 100 / 0,273 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 294 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l      |
| Клас на шум:                      | 32 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0             |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 3, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



178

## IRBc 5121

plus

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане                             |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                             |
| Energy consumption per year/24 h: | 131 / 0,358 kWh                                                             |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 275 l                                                                       |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Отделение за замразяване: 27 l |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                                                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                                     |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0                                         |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 3, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Licht beidseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди

- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Хладилник за вграждане




↑  
178  
↓

### IRBd 5120

plus

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 125 / 0,342 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 294 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 195,8 l / BioFresh: 98,2 l      |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0             |



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 3, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
178  
↓

### IRBd 5121

plus

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане                             |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                             |
| Energy consumption per year/24 h: | 164 / 0,449 kWh                                                             |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 275 l                                                                       |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 150,2 l / BioFresh: 98,2 l / Отделение за замразяване: 27 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                                                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                                     |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0                                         |



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 3, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Licht beidseitig

- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди



178

## IRe 5100

pure

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 114 / 0,312 kWh                                 |
| Общ обем l:                       | 308 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 308,8 l                         |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0             |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7
- three Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 на телескопични изтеглящи се механизми
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху телескопични релси

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



178

## IRe 5101

pure

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане        |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | 171 / 0,468 kWh                                        |
| Общ обем l:                       | 286 l                                                  |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 259 l / Отделение за замразяване: 27 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                               |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0                    |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- three Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 на телескопични изтеглящи се механизми
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху телескопични релси
- LED-Licht beidseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## Хладилник за вграждане



↑  
158  
↓

### IRBdi 4851

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++ D**

Energy consumption per year/24 h: **155 / 0,424 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **238 l**

Обем: Охлаждаща част: **144,2 l** / BioFresh: **67,0 l** / Отделение за замразяване: **27 l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **157,4 - 159 / 56 - 57 / мин. 55,0**



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



↑  
140  
↓

### IRBbsbi 4570

peak

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++ B**

Energy consumption per year/24 h: **73 / 0,200 kWh**


Общ обем <sup>1</sup>: **224 l**

Обем: Охлаждаща част: **158 l** / BioFresh: **66,6 l**

Клас на шум: **29 db(A) / A UltraSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мин. 55,0**



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и стенов панел с визия от BlackSteel

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- VarioBox Изтеглящ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



## IRBci 4571

peak

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 116 / 0,317 kWh


Общ обем <sup>1</sup>: 207 l

Обем: Охлаждаща част: 125,4 l / BioFresh: 66,6 l / Отделение за замразяване: 16 l

Клас на шум: 33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Постапка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и панел на вратата с визия от SmartSteel



## IRBci 4550

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 92 / 0,252 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 224 l

Обем: Охлаждаща част: 157,6 l / BioFresh: 67,0 l

Клас на шум: 32 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Постапка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

## Хладилник за вграждане



↑  
140  
↓

### IRBc 4520

plus

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 91 / 0,249 kWh                                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 223 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 156,2 l / BioFresh: 66,8 l      |
| Клас на шум:                      | 32 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мин. 55,0             |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
140  
↓

### IRBc 4521

plus

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане                             |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                             |
| Energy consumption per year/24 h: | 116 / 0,317 kWh                                                             |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 206 l                                                                       |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 124,1 l / BioFresh: 66,8 l / Отделение за замразяване: 16 l |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                                                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                                     |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мин. 55,0                                         |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Licht beidseitig

- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди



↑  
122  
↓

## IRBbx 4170

peak

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 72 / 0,197 kWh


Общ обем <sup>1</sup>: 191 l

Обем: Охлаждаща част: 124,4 l / BioFresh: 66,6 l

Клас на шум: 29 db(A) / A UltraSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и стенов панел с визия от BlackSteel

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



↑  
122  
↓

## IRBbi 4170

peak

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 72 / 0,197 kWh


Общ обем <sup>1</sup>: 191 l

Обем: Охлаждаща част: 124,4 l / BioFresh: 66,6 l

Клас на шум: 29 db(A) / A UltraSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и панел на вратата с визия от SmartSteel

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig




Хладилник за вграждане



IRBbi 4171  
peak

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане                            |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                            |
| Energy consumption per year/24 h: | 94 / 0,257 kWh                                                             |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 174 l                                                                      |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 91,8 l / BioFresh: 66,6 l / Отделение за замразяване: 16 l |
| Клас на шум:                      | 31 db(A) / B SuperSilent                                                   |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                                    |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0                                        |



Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изглеждащ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена и панел на вратата с визия от SmartSteel



IRBci 4150  
prime

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 91 / 0,249 kWh                                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 191 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 124,1 l / BioFresh: 67,0 l      |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0             |



Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изглеждащ се, Променливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel



↑  
122  
↓

## IRBci 4151

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **118 / 0,323 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **174 l**

Обем: Охлаждаща част: **91,5 l** / BioFresh: **67,0 l** / Отделение за замразяване: **16 l**

Клас на шум: **32 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarigBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди

- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel



↑  
122  
↓

## IRBc 4120

plus

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **91 / 0,249 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **189 l**

Обем: Охлаждаща част: **123 l** / BioFresh: **66,8 l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Хладилник за вграждане



↑  
122  
↓

### IRBc 4121

plus

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **118 / 0,323 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **173 l**

Обем: Охлаждаща част: **90,9 l** / BioFresh: **66,8 l** / Отделение за замразяване: **16 l**

Клас на шум: **32 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Licht beidseitig

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди

- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
122  
↓

### IRe 4100

pure

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **101 / 0,276 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **201 l**

Обем: Охлаждаща част: **201,7 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
122  
↓

## IRe 4101

pure

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++ E**

Energy consumption per year/24 h: **149 / 0,408 kWh**


Общ обем l: **182 l**

Обем: Охлаждаща част: **166,5 l** / Отделение за замразяване: **16 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- LED-Licht beidseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg



↑  
122  
↓

## IRSe 4100

pure

Конструкция: **плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++ E**

Energy consumption per year/24 h: **101 / 0,276 kWh**

Общ обем l: **201 l**

Обем: Охлаждаща част: **201,7 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата





↑  
122  
↓

## IRSe 4101

pure

Конструкция: **плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>149 / 0,408 kWh</b>                                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>182 l</b>                                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>166,5 l</b> / Отделение за замразяване: <b>16 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>35 db(A) / B SuperSilent</b>                                        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-ST (+10 °C до +38 °C)</b>                                        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>121,6 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>                             |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- LED-Licht beidseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg



↑  
122  
↓

## DRe 4101

pure

Конструкция: **в една равнина с основата / Уред за вграждане с декоративни панели**

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>149 / 0,408 kWh</b>                                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>182 l</b>                                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>166,5 l</b> / Отделение за замразяване: <b>16 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>35 db(A) / B SuperSilent</b>                                        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-ST (+10 °C до +38 °C)</b>                                        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>122 - 122,6 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>                               |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- LED-Licht beidseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg



↑  
102  
↓

## IRBbi 4050

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++ B**

Energy consumption per year/24 h: **74 / 0,202 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **157 l**

Обем: Охлаждаща част: **88,6 l / BioFresh: 69,0 l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **102,4 - 104 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Задна стена с визия от SmartSteel

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Промениливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig



↑  
102  
↓

## IRBc 4020

plus

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++ C**

Energy consumption per year/24 h: **92 / 0,252 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **156 l**

Обем: Охлаждаща част: **88 l / BioFresh: 68,7 l**

Клас на шум: **33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **102,4 - 104 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1



↑  
102  
↓

### IRd 4020

plus

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                          |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>77 / 0,21 kWh</b>                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>166 l</b>                             |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>166,1 l</b>           |
| Клас на шум:                      | <b>32 db(A) / B SuperSilent</b>          |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>           |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>102,4 - 104 / 56 - 57 / мин. 55,0</b> |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
102  
↓

### IRd 4000

pure

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                          |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>77 / 0,21 kWh</b>                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>166 l</b>                             |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>166,1 l</b>           |
| Клас на шум:                      | <b>32 db(A) / B SuperSilent</b>          |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>           |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>102,4 - 104 / 56 - 57 / мин. 55,0</b> |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температура за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
88  
↓

## IRci 3950

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **60 / 0,164 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **136 l**

Обем: Охлаждаща част: **136,8 l**

Клас на шум: **27 db(A) / A UltraSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред



↑  
88  
↓

## IRbi 3951

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

Клас на енергийна ефективност: **A++**

Energy consumption per year/24 h: **75 / 0,205 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **117 l**

Обем: Охлаждаща част: **101,6 l** / Отделение за замразяване: **16 l**

Клас на шум: **31 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1
- LED-Licht einseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед с капак
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg





↑  
88  
↓

## IRc 3921

plus

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане          |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                          |
| Energy consumption per year/24 h: | 94 / 0,257 kWh                                           |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 117 l                                                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 101,6 l / Отделение за замразяване: 16 l |
| Клас на шум:                      | 32 db(A) / B SuperSilent                                 |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                  |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0                          |



### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1
- LED-Licht einseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед

- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
88  
↓

## IRc 3920

plus

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 60 / 0,164 kWh                                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 136 l                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 136,8 l                         |
| Клас на шум:                      | 27 db(A) / A UltraSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0                 |



### Управление

- Монохром LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- EasyFresh safes: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
88  
↓

## IRe 3900

pure

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност: 

Energy consumption per year/24 h: **93 / 0,254 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **136 l**

Обем: Охлаждаща част: **136,8 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
88  
↓

## IRe 3901

pure

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност: 

Energy consumption per year/24 h: **147 / 0,402 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **117 l**

Обем: Охлаждаща част: **101,6 l** / Отделение за замразяване: **16 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): **87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0**



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3
- EasyFresh safes: 1
- LED-Licht einseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
88  
↓

### IRSe 3901

pure

Конструкция: **плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>147 / 0,402 kWh</b>                                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>117 l</b>                                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>101,6 l</b> / Отделение за замразяване: <b>16 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>35 db(A) / B SuperSilent</b>                                        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-ST (+10 °C до +38 °C)</b>                                        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>                                 |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3
- EasyFresh safes: 1
- LED-Licht einseitig

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
88  
↓

### IRSe 3900

pure

Конструкция: **плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>93 / 0,254 kWh</b>                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>136 l</b>                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>136,8 l</b>         |
| Клас на шум:                      | <b>35 db(A) / B SuperSilent</b>        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0</b> |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
88  
↓

## DRe 3900

pure

Конструкция: **в една равнина с основата / Уред за вграждане с декоративни панели**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>93 / 0,254 kWh</b>                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>136 l</b>                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>136,8 l</b>         |
| Клас на шум:                      | <b>35 db(A) / B SuperSilent</b>        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>87,4 - 88 / 56 - 57 / мин. 55,0</b> |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
88  
↓

## DRe 3901

pure

Конструкция: **в една равнина с основата / Уред за вграждане с декоративни панели**

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>147 / 0,402 kWh</b>                                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>117 l</b>                                                           |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>101,6 l</b> / Отделение за замразяване: <b>16 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>35 db(A) / B SuperSilent</b>                                        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-ST (+10 °C до +38 °C)</b>                                        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>87,4 - 88 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>                                 |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3
- EasyFresh safes: 1
- LED-Licht einseitig

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата





SIFNdi 4556 ◯ серия Prime

## Фризери



## Преглед на серията



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



◻ Серия Prime



△ Серия Peak

|                             | ○ Серия Pure                                              | ◇ Серия Plus                                              | ⬢ Серия Prime                                               | △ Серия Peak                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Технология за свежест       | SmartFrost                                                |                                                           |                                                             |                                         |
|                             | NoFrost                                                   | NoFrost                                                   | NoFrost                                                     | NoFrost                                 |
| Комфорт и практичност       |                                                           | <b>SoftSystem омекотяване на затварянето</b>              | SoftSystem омекотяване на затварянето                       | SoftSystem омекотяване на затварянето   |
|                             | Чекмеджетата се движат по стъклени рафтове (ниша: 72, 88) | Чекмеджетата се движат по стъклени рафтове (ниша: 72, 88) | Чекмеджетата се движат по стъклени рафтове (ниша: 88)       |                                         |
|                             | Чекмеджетата се движат по вградените релси (ниша: 178)    | Чекмеджетата се движат по вградените релси (ниша: 178)    | Чекмеджетата се движат по вградените релси (ниша: 122, 140) |                                         |
|                             |                                                           |                                                           |                                                             | <b>Чекмеджета на телескопични релси</b> |
|                             |                                                           | Форма за кубчета лед                                      | Форма за кубчета лед с капак                                | Форма за кубчета лед с капак            |
|                             |                                                           | <b>Тава за фризер</b>                                     | Тава за фризер                                              | Тава за фризер                          |
|                             |                                                           |                                                           | <b>Хладилен акумулатор</b>                                  | Хладилен акумулатор                     |
|                             | VarioSpace                                                | VarioSpace                                                | VarioSpace                                                  | VarioSpace                              |
|                             |                                                           |                                                           |                                                             | <b>AutoDoor</b>                         |
|                             |                                                           |                                                           | <b>Осветление</b>                                           | Осветление                              |
| Дизайн                      |                                                           |                                                           |                                                             | <b>Осветление IceMaker</b>              |
|                             | Сензорен дисплей                                          | Сензорен дисплей                                          | <b>Дисплей Touch &amp; Swipe</b>                            | Дисплей Touch & Swipe                   |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Възможност за преоборудване                               | Възможност за преоборудване                               | <b>Вградено</b> (модели „i“)                                | Вградено (модели „i“)                   |
| Лед                         |                                                           |                                                           |                                                             | <b>IceTower</b>                         |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.

## Основни функции



### NoFrost

NoFrost системата на Liebherr осигурява бързо замразяване с охладен въздух, подаван от вентилатор, като по този начин храната се съхранява дългосрочно без да се покрива със скреж. Технологията NoFrost осигурява значително повече капацитет за съхранение без заледяване на хранителните продукти.



### Форма за кубчета лед с капак

Голямата форма за кубчета лед се пълни лесно с вода благодарение на удобния отвор за пълнене. Капакът се затваря плътно, което позволява поставката да се премества и поставя безопасно в уреда без разливане.



### IceTower

Безкрайни студени напитки за Вашето парти – благодарение на IceTower – побира 5,7 kg кубчета лед. Лопатката за лед и изтеглящ се рафт на телескопични релси осигуряват лесен достъп до кубчетата лед. С допълнителна тава може също да съхранявате по-малко и държите замразена храна отдолу. Чекмеджето в съседство може да съхранява замразени продукти.



### Тава за фризер

Искате Вашите замразени дребни плодове да са свежи и хрупкави след размразяване, а не да се превърнат в компот? Тавата за фризер е идеална за такива хранителни продукти. Добре разпределените плодове и билки върху пластмасовата табла замръзват бързо и без да се мачкат. Можете лесно да закачате и откачате таблата за фризер в чекмеджето на фризера.



### Концепция „Side-by-Side“

Комбинирайте с лекота уредите на Liebherr според персоналните си изисквания за свежест. Всички модели със символа „Side-by-Side“ могат да се комбинират вертикално и / или хоризонтално, за да образуват персонален център за свежест за широкия спектър от нужди за съхранение.



### LED осветление

LED осветлението е разположено над чекмеджетата, за да се спести място. Това гарантира най-добрата видимост към Вашите продукти, пести енергия и има дълъг експлоатационен живот.





### SoftSystem

Стилният механизъм SoftSystem е вграден във вратата и има същия цвят като вътрешното пространство; той омекотява удобно движението, за да осигури изключително нежно затваряне дори и при максимално натоварване на рафтовете. Вратата се затваря автоматично от ъгъл на отваряне на вратата от около 30°.



### Хладилен акумулатор

Хладилният акумулатор е двойно по-полезен – както на закрито, така и на открито. Във фризера поддържа замразените храни студени за известно време в случай на прекъсване на електрозахранването. А при излети е на разположение за охлаждане на ястия и напитки.



### VarioSpace

Искате да съхраните на сигурно място сладоледената торта за лятното парти? Това не е проблем за фризера ви на Liebherr: Понякога просто се нуждаете от пространство и той е подготвен това. С VarioSpace можете да извадите отделни чекмеджета на фризера, както и хоризонталните стъклени разделители под тях и хоп – получавате голямо пространство за съхранение.



### AutoDoor

Вашият Liebherr Ви оставя свободна ръка: Благодарение на AutoDoor го отваряте с почукване или гласова команда. Това го прави първия хладилник в света, който може да се отваря и затваря напълно автоматично – съвършенството на кухнята без дръжки. Вие избирате индивидуално ъгъла на отваряне на вратата и периода от време до затваряне. И ако е необходимо, го отваряте и затваряте също толкова лесно с ръка или смартфон.



### Лопатка за лед

Лопатката за лед Liebherr улеснява загребването и пренасянето на лед. Благодарение на наклоненото положение на върха и ергономичната дръжка кубчетата лед бързо и лесно се пренасят от Вашата IceTower в напитките Ви. Здравата лопатка за лед от стабилна пластмаса е истинска наслада за окото със своята сатинирана повърхност в прозрачно ледниково зелено.



### Телескопични релси

Чекмеджетата на фризера са монтирани на висококачествени, плавни телескопични релси, които улесняват използването им, дори когато са препълнени. Чекмеджетата предлагат голямо пространство и се състоят от един елемент, което улеснява отстраняването и почистването им.

Фризер за вграждане с AutoDoor



SIFNAd 5188

peak

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 190 / 0,520 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 213 l                                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 213 l                 |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,7 - 179,3 / 56 - 57 / мин. 55,0             |

|                       |             |              |           |           |           |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| No Frost              | Super Frost | LED          | Ice Tower | Ice Maker | Auto Door | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device |           |           |           |             |              |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 8, на телескопични изтеглящи се механизми: 5, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4", C LED-осветление
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,7 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 12,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1
- Поставки от обезопасено стъкло

Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена двустранно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо, само от отдела за клиентско обслужване на Liebherr
- Сменяемо уплътнение на вратата



SIFNbsdi 5188

peak

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 190 / 0,520 kWh                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 213 l                                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 213 l                 |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                         |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0             |

|             |              |     |           |           |             |              |                       |
|-------------|--------------|-----|-----------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|
| No Frost    | Super Frost  | LED | Ice Tower | Ice Maker | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display |
| Vario Space | Smart Device |     |           |           |             |              |                       |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 8, на телескопични изтеглящи се механизми: 5, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4", C LED-осветление
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,7 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 12,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1
- Поставки от обезопасено стъкло

Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена двустранно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



88

## IFNci 3954

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 122 / 0,334 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 87 l

Обем: Отделение за замразяване: 87 l

Клас на шум: 33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Форма за кубчета лед с капак
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Таванно отопление За концепция Side-by-Side
- Регулируеми във височина крачета Отпред



88

## IFNd 3924

plus

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 153 / 0,419 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 87 l

Обем: Отделение за замразяване: 87 l

Клас на шум: 34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Таванно отопление За концепция Side-by-Side
- Регулируеми във височина крачета Отпред

## Фризер със SmartFrost за вграждане



88

### IFd 3904

pure

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>143 / 0,391 kWh</b>                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>101 l</b>                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>101 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>33 db(A) / B SuperSilent</b>        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-ST (+10 °C до +38 °C)</b>        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0</b> |



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 8,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Таванно отопление За концепция Side-by-Side
- Регулируеми във височина крачета Отпред

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



88

### IFSd 3904

pure

Конструкция: **плъзгаща се врата / Интегрируем уред за вграждане**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>143 / 0,391 kWh</b>                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>101 l</b>                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>101 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>33 db(A) / B SuperSilent</b>        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-ST (+10 °C до +38 °C)</b>        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0</b> |



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 8,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Таванно отопление За концепция Side-by-Side
- Регулируеми във височина крачета Отпред

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



72

## IFNbi 3553

prime

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 94 / 0,257 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 65 l

Обем: Отделение за замразяване: 66 l

Клас на шум: 33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 71,4 - 73 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед с капак
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 8,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Таванно отопление За концепция Side-by-Side
- Регулируеми във височина крачета Отпред



72

## IFNd 3503

pure

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за вграждане

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: 148 / 0,405 kWh

Общ обем <sup>1</sup>: 65 l

Обем: Отделение за замразяване: 66 l

Клас на шум: 34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 71,4 - 73 / 56 - 57 / мин. 55,0



### Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 8,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Таванно отопление За концепция Side-by-Side
- Регулируеми във височина крачета Отпред



A modern interior space featuring large windows that offer a view of a lush garden with tall grasses and trees. Inside, there is a wooden dining table surrounded by black chairs. In the foreground, a long wooden bar counter is visible, with a black metal stool standing next to it. The ceiling is made of concrete with recessed lighting.

### Разположение Side-by-Side

Проектирайте индивидуални центрове за свежест за Вашите клиенти. Комбинирайте хладилник, хладилник за вино или хладилник с BioFresh в целия обем с фризера за подплатов монтаж в зависимост от желанието. А благодарение на технологията на Liebherr това става без конденз между уредите.

# Подпотови хладилници

Уреди за вграждане под плот

↑  
82-88  
↓

No Frost

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Vario Space

Smart Device

↑  
86-92  
↓

Vario Cool Drawers

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Flex System

Smart Device

New

SUFNPs 365i ◊ серия Prime | URDd 375i ◊ серия Prime

New

# Класификация

| Букви |   |   |   |   | Фигури |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|
| S     | U | F | N | c | 3      | 6 | 5 | i |
| 1     | 2 | 3 | + | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 |





|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Конструкция</b>                                        |
| U        | Под плот                                                  |
| D        | Декоративни рамки                                         |
| S        | Отопление на страничните стени<br>(преди първата позиция) |
| <b>2</b> | <b>Продуктова група</b>                                   |
| R        | Хладилник (охладител)                                     |
| F        | Фризер                                                    |
| BC       | Хладилник за напитки                                      |
| OR       | Външен хладилник                                          |
| <b>3</b> | <b>Технология / функции</b>                               |
| B        | BioFresh                                                  |
| N        | NoFrost                                                   |
| D        | Чекмедже                                                  |
| P        | Изваждащи се<br>(изваждащо се чекмедже за фризер)         |
| <b>+</b> | <b>Материали</b>                                          |
| pr       | Панел, който може да бъде декориран                       |
| gb       | GlassBlack                                                |
| <b>4</b> | <b>Клас на енергийна ефективност</b>                      |
| a        | Клас на енергийна ефективност A                           |
| b        | Клас на енергийна ефективност B                           |
| c        | Клас на енергийна ефективност C                           |
| d        | Клас на енергийна ефективност D                           |
| e        | Клас на енергийна ефективност E                           |
| f        | Клас на енергийна ефективност F                           |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>1 + 2</b>            | <b>Ниша*</b>                  |
| 36                      | 82 – 88 cm                    |
| 37                      | 88 – 92 cm                    |
| <b>3</b>                | <b>Серии</b>                  |
| 0-1                     | Pure                          |
| 2-4                     | Plus                          |
| 5-6                     | Prime                         |
| 7-9                     | Peak                          |
| <b>4</b>                | <b>Спецификация</b>           |
| <b>Хладилник</b>        |                               |
| 0                       | Без 4-звездна фризерна камера |
| 1                       | C 4-звездна фризерна камера   |
| <b>Фризер</b>           |                               |
| 3                       | Брой чекмеджета на фризера    |
| <b>Напитки / външен</b> |                               |
| 1-2                     | Брой температурни зони        |
| i                       | Включен SmartDeviceBox        |

# Преглед на асортимента

Серия Prime

Серия Pure



## Хладилници под плот

### Фиксиран монтаж

|                         |            |           |
|-------------------------|------------|-----------|
| Изцяло BioFresh         | SUBa 375i  |           |
| EasyFresh               | URc 375i   | URd 365i  |
| Издърпващо се отделение | URPc 375i  | URPd 365i |
| Чекмеджета VarioCool    | URDd 375i  |           |
| Плодове / зеленчуци     | URc 3700   | URd 3600  |
| 4* фризерно отделение   | URc 3701   | URd 3601  |
| Напитки                 | UBCgb 3731 |           |

### Панел, който може да бъде декориран

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Плодове / зеленчуци   |            | DURd 3600  |
| 4* фризерно отделение |            | DURd 3601  |
| Beverage              | UBCpr 376i |            |
| Външен                |            | UORpr 366i |
|                       |            | UORpr 365i |

## Фризери под плот

### Фиксиран монтаж

|                         |            |             |
|-------------------------|------------|-------------|
| NoFrost                 | SUFNc 375i | SUFNd 365i  |
| Издърпващо се отделение |            | SUFNPc 365i |
| SmartFrost              | SUFC 3703  | SUFd 3603   |

### Панел, който може да бъде декориран

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| SmartFrost |  | SDUFd 3603 |
|------------|--|------------|

## По-голям обем на охлаждане



В примера без 4\* фризерно отделение



# Стандартно оборудване

|                             | ○ Серия Pure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⬢ Серия Prime                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82-88                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|                             | <b>URd 3600</b><br><b>DURd 3600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>URd 365i</b><br><b>EasyFresh</b>                                                                                                                                   |
| 86-92                       |      |                                                                                                                                                                       |
|                             | <b>URc 3700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SUBa 375i</b><br><b>Изцяло BioFresh</b>                                                                                                                            |
|                             | <b>URc 3701</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>URc 375i</b><br><b>EasyFresh</b>                                                                                                                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>URPc 375i</b>                                                                                                                                                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>URDd 375i</b>                                                                                                                                                      |
| Технология за свежест       | Отделение за плодове / зеленчуци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>отделение EasyFresh *</b>                                                                                                                                          |
|                             | Филтър FreshAir *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Изцяло BioFresh *</b>                                                                                                                                              |
| Комфорт и практичност       | Полици GlassLine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Полици GlassLine, <b>вкл. с възможност за разделяне</b>                                                                                                               |
|                             | Разделени рафтове за врата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Издърпващ се рафт GlassLine *</b>                                                                                                                                  |
|                             | Многофункционална кутия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Разделени рафтове за врата *                                                                                                                                          |
|                             | Отделение за плодове и зеленчуци                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Многофункционална кутия под отделението EasyFresh                                                                                                                     |
|                             | Поставка за яйца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Променлива</b> поставка за яйца                                                                                                                                    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Съд за масло</b>                                                                                                                                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SoftSystem омекотяване на затварянето</b>                                                                                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Издърпващо се отделение със SoftTelescopic *</b>                                                                                                                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Чекмедже VarioCool с телескопични релси *</b>                                                                                                                      |
| Дизайн                      | LED осветление с TouchControl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Дисплей Touch &amp; Swipe</b> с вградено LED осветление                                                                                                            |
|                             | Панел с декор *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|                             | Разполагане един до друг (Side-by-Side) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Разполагане един до друг (Side-by-Side) *                                                                                                                             |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Не може да се преоборудва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Вградено</b> (модели „i“)                                                                                                                                          |
| Лед                         | 4-звездна фризерна камера *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.



## Основни функции



### Разделени рафтове за врата

Допълнителна гъвкавост и удобство: за сигурно и леснодостъпно разположение на бутилки, стъклени съдове и др., разделените рафтове за врата могат да се местят и реорганизируют според желаната височина.



### Чекмеджета VarioCool

Температурите в тях могат да се задават независимо една от друга между 0 °C и +14 °C. Това позволява леденостудените напитки и деликатните храни да се съхраняват отделно едни от други в индивидуално регулируеми отделения.



### EasyFresh – идеално за съхранение на плодове и зеленчуци

Нашата технология за свежест с регулируема влажност на въздуха за пресни плодове и зеленчуци от пазара вече се използва във всички хладилници за монтаж под плот от серията Prime.



### Дисплей Touch & Swipe

Дисплеят Touch & Swipe прави експлоатацията много проста и интуитивна. Всички функции могат да бъдат избрани чрез докосване и плъзгане.



### Сензорен дисплей

С леко докосване на пръста хладилникът може лесно да се настрои на 3 °C, 5 °C, 7 °C или 9 °C. Елегантният дизайн и интеграцията в осветителния елемент увеличават максимално хладилното пространство.



### Издърпващо се отделение

Няма по-лесен достъп до храната от този, който осигуряват плавните изваждащи се телескопични релси с механизми за самозатваряне и меко затваряне. Двата изваждащи се докрай стъклени рафта гарантират, че всичко се съхранява безопасно и е оптимално достъпно.

## Стандартно оборудване

|                                    | ○ Серия Pure                                                                                                                    | ⬢ Серия Prime                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82-88                              |  <p><b>SUFD 3603</b><br/><b>SDUFD 3603</b></p> |   <p><b>SUFND 365i</b>      <b>SUFNPe 365i</b></p> |
| 86-92                              |  <p><b>SUFc 3703</b></p>                       |  <p><b>SUFNc 375i</b></p>                                                                                                             |
| <b>Технология за свежест</b>       | SmartFrost                                                                                                                      | NoFrost                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Комфорт и практичност</b>       | Чекмеджета на фризера с вграден водач                                                                                           | Чекмеджета на фризера с вграден водач                                                                                                                                                                                   |
|                                    | VarioSpace                                                                                                                      | VarioSpace                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | Форма за кубчета лед                                                                                                            | Форма за кубчета лед с капак                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 4 настройки за температура (-16 / -18 / -20 / -28 °C)                                                                           | <b>Непрекъснат контрол на температурата</b>                                                                                                                                                                             |
|                                    | SuperFrost                                                                                                                      | SuperFrost                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Дизайн</b>                      | Оптична и акустична аларма за отворена врата                                                                                    | Оптична и акустична аларма за отворена врата                                                                                                                                                                            |
|                                    | TouchControl                                                                                                                    | <b>Дисплей Touch &amp; Swipe с вградено LED осветление</b>                                                                                                                                                              |
|                                    | Панел, който може да бъде декориран *                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)                                                                           | Възможност за разполагане един до друг (Side-by-Side)                                                                                                                                                                   |
| <b>Свързаност (SmartDeviceBox)</b> | Не може да се преоборудва                                                                                                       | <b>Издърпващо се отделение с релси SoftTelescopic *</b><br><b>Вградено (модели „i“)</b>                                                                                                                                 |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.

## Основни функции



### NoFrost

NoFrost означава: край на досадното и отнемашо време размразяване на фризерното отделение, повече време за други неща и спестени пари.



### SmartDevice

Със SmartDeviceBox (предварително инсталиран в моделите „i“) можете да регулирате настройките на уреда си или да преглеждате съобщения за състоянието, използвайки Вашия смартфон и приложението SmartDevice, докато сте в движение.



### VarioSpace

Във всички фризери с NoFrost и SmartFrost има чекмеджета, които могат да се изваждат удобно. В резултат на това се получава VarioSpace – практична система за осигуряване на допълнително пространство за съхранение, която позволява бързо да се създава място дори за по-големи замразени продукти.



### Дисплей Touch & Swipe

Управлението на нашите модели Prime вече е изключително лесно и интуитивно. Всички функции могат да бъдат избрани чрез докосване и плъзгане. LED светлините са вградени така, че да спестят пространство.



### Опции за декориране

Уредите, готови за монтаж на декоративен панел, могат да бъдат оборудвани с наличен декоративен панел, кухненска плоскост, която да съответства на дизайна на кухнята, или (като аксесоар на Liebherr) с панел от неръждаема стомана и отделни опции за дръжки.



### Издърпващо се отделение

Отделението и двете чекмеджета се плъзгат плавно по телескопични релси. Така имате идеална видимост и лесен достъп до цялата храна. Всичко става още по-удобно благодарение на SoftTelescopic релсите, механизма за самозатваряне с леко омекотяване на затварянето.

## Хладилник, подходящ за вграждане под плота



82-88

### URPd 365i

prime

Конструкция: **изтеглящо се чекмедже / Интегрируем уред за долен монтаж**

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>74 / 0,202 kWh</b>           |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>124 l</b>                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>124,9 l</b>  |
| Клас на шум:                      | <b>32 db(A) / B SuperSilent</b> |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>  |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>82 - 88 / 60 / мин. 56,0</b> |



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2
- EasyFresh safes: 0
- Изтеглящ се механизъм с рафт за бутилки

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Изтеглящ се механизъм с пълно изтегляне
- Сменяемо уплътнение на вратата



86-92

### URc 375i

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж**

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>60 / 0,164 kWh</b>           |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>134 l</b>                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>134,6 l</b>  |
| Клас на шум:                      | <b>32 db(A) / B SuperSilent</b> |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>  |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>86 - 92 / 60 / мин. 56,0</b> |



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



82-88

## URd 365i

prime

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                    |
| Energy consumption per year/24 h: | 74 / 0,202 kWh                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 125 l                                              |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 125,5 l                            |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent                           |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                            |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 82 - 88 / 60 / мин. 56,0                           |



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Променили Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



82-88

## URd 3601

pure

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж      |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                         |
| Energy consumption per year/24 h: | 115 / 0,315 kWh                                         |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 106 l                                                   |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 91,9 l / Отделение за замразяване: 14 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                                |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                 |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 82 - 88 / 60 / мин. 56,0                                |



### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2
- EasyFresh safes: 0
- Разположено отделение за плодове и зеленчуци, Универсална кутия

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg



## Хладилник, подходящ за вграждане под плота



↑  
82-88  
↓

### URd 3600

pure

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж                                |
| Клас на енергийна ефективност:    |  |
| Energy consumption per year/24 h: | 74 / 0,202 kWh                                                                    |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 127 l                                                                             |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 127 l                                                             |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                                                          |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                                           |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 82 - 88 / 60 / мин. 56,0                                                          |



#### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3
- EasyFresh safes: 0
- Разположено отделение за плодове и зеленчуци, Универсална кутия

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
82-88  
↓

### DURd 3601

pure

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж                                  |
| Клас на енергийна ефективност:    |  |
| Energy consumption per year/24 h: | 115 / 0,315 kWh                                                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 106 l                                                                               |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 91,9 l / Отделение за замразяване: 14 l                             |
| Клас на шум:                      | 36 db(A) / C                                                                        |
| Климатичен клас:                  | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                                                            |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 82 - 88 / 60 / мин. 56,0                                                            |



#### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2
- EasyFresh safes: 0
- Разположено отделение за плодове и зеленчуци, Универсална кутия

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
82-88  
↓

## DURd 3600

pure

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж**

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

**74 / 0,202 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>:

**127 l**

Обем:

Охлаждаща част: **127 l**

Клас на шум:

**36 db(A) / C**

Климатичен клас:

**SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Размери на нишата в см (В/Ш/Д):

**82 - 88 / 60 / мин. 56,0**



### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Постапка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3
- EasyFresh safes: 0
- Разполовено отделение за плодове и зеленчуци, Универсална кутия

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



Уреди за вграждане под плот

SUFNPc 365i ◊ серия Prime

## Фризер, подходящ за вграждане под плота



86-92

### SUFc 3703

pure

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                |
| Energy consumption per year/24 h: | 113 / 0,309 kWh                |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 94 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 95 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent       |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 86 - 92 / 60 / мин. 56,0       |



#### Управление

- Аларма при повреда: акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 17,50 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 7,20 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена двустранно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



82-88

### SUFd 3603

pure

Конструкция: фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                |
| Energy consumption per year/24 h: | 140 / 0,383 kWh                |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 87 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 88 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent       |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 82 - 88 / 60 / мин. 56,0       |



#### Управление

- Аларма при повреда: акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 17,50 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,80 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена двустранно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## SUFNC 375i

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                       |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>121 / 0,331 kWh</b>                |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>80 l</b>                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>80 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>32 db(A) / B SuperSilent</b>       |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>86 - 92 / 60 / мин. 56,0</b>       |



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед с капак
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,40 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 9,70 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена двустранно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## SUFNPC 365i

prime

Конструкция: **изтеглящо се чекмедже / Интегрируем уред за долен монтаж**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                       |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>120 / 0,328 kWh</b>                |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>75 l</b>                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>75 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>32 db(A) / B SuperSilent</b>       |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>        |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>82 - 88 / 60 / мин. 56,0</b>       |



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за съхранение

- Изтеглящ се механизъм с рафт за бутилки

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед с капак
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 11,30 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,10 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена двустранно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Изтеглящ се механизъм с пълно изтегляне
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Хладилник, подходящ за вграждане под плота



↑  
86-92  
↓

### URDd 375i

prime

Конструкция: **изтеглящо се чекмедже / Интегрируем уред за долен монтаж**

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>82 / 0,224 kWh</b>           |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>118 l</b>                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>60,3 l</b>   |
| Клас на шум:                      | <b>34 db(A) / B SuperSilent</b> |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>  |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>86 - 92 / 60 / мин. 56,0</b> |



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- EasyFresh safes: 0
- Изтеглящ се механизъм с рафт за бутилки

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Изтеглящ се механизъм с пълно изтегляне
- Сменяемо уплътнение на вратата



↑  
86-92  
↓

### UBCpr 376i

prime

Конструкция: **фиксирана врата / Уред за долен монтаж**

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>161 / 0,441 kWh</b>          |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>130 l</b>                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>130 l</b>    |
| Клас на шум:                      | <b>34 db(A) / B SuperSilent</b> |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | <b>86 - 92 / 60 / мин. 56,5</b> |



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата





86-92

## UBCgb 3731 plus

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Уред за долен монтаж                                            |
| Клас на енергийна ефективност:    |  |
| Energy consumption per year/24 h: | 161 / 0,441 kWh                                                                   |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 136 l                                                                             |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 136 l                                                             |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                                                          |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 86 - 92 / 60 / мин. 56,5                                                          |



### Управление

- Монохромен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 0

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата





## Основни функции




### Издърпващ се стъклен рафт

Издърпващият се стъклен рафт комбинира гъвкавост и дизайн: сатенираната стъклена плоскост предлага множество възможности за съхранение. Освен това, рафтът се плъзга плавно и гладко.



### Издърпващ се рафт за бутилки

Здравият метален рафт с дървена предна част комбинира отлична функционалност и атрактивен дизайн. Той осигурява стабилна опора за бутилките, като същевременно придава елегантност на хладилника.



### Делим стъклен плот

Няма нужда да сваляте цял рафт за високи артикули – разделящият се стъклен рафт прави нещата лесни. Просто плъзнете предната половина над задната за създаване на допълнителна височина за гарафи или високи контейнери.



### Вдлъбната ръкохватка

Истинска елегантност: със своята вдлъбната ръкохватка този Liebherr се вписва безупречно в жилищната среда без дръжки, като същевременно осигурява лесно отваряне.



### Светлина за презентация

LED осветлението в горната част гарантира отлична видимост в хладилника – перфектно особено когато е зареден с различни напитки.



### SmartDevice

Този Liebherr винаги е готов за работа: вграденият SmartDeviceBox в модела от серия Prime отключва достъп до интернет и всички предимства на интелигентния дом. Може да се преоборудва за серия Plus (аксесоари).

# Външни хладилници под плот





# Основни функции



## Издърпващ се стъклен рафт

Еlegantен и изключително практичен: издърпващият се рафт от сатенирано стъкло се плъзга плавно по релсите. Работата с една ръка и предпазните ограничители гарантират удобство и защита по време на употреба – а сатенираното покритие прави драскотините на практика невидими.



## Издърпващ се рафт за бутилки

Много допълнително място за съхранение за по-големи събития на открито: най-долният издърпващ се рафт захваща бутилките сигурно и винаги осигурява лесен достъп.



## Делим стъклен плот

Благодарение на разделящия се стъклен рафт високите артикули могат да се съхраняват без сваляне на целия рафт. Двете половини просто се плъзгат една върху друга – перфектно за големи гарафи по време на градински партита.



## Защита от пръски

Идеален за външни кухни на тераси или веранди: сертификатът IPX4 на този хладилник показва, че е защитен от пръски вода – лек дъжд няма да представлява проблем.



## Светлина за презентация

LED осветлението в горната част дава ясен изглед към вътрешността на хладилника – перфектно, особено за барбекюта. Разположени отпред, LED светлините гарантират, че дори малките артикули ще се забелязват лесно.



## SmartDevice

Този Liebherr винаги е готов за работа: вграденият SmartDeviceBox отключва достъпа до интернет и всички предимства на интелигентния дом.



## Външен хладилник



### UORpr 366i prime

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                    |
| Energy consumption per year/24 h: | 197 / 0,539 kWh                                    |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 84 l                                               |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 84 l                               |
| Клас на шум:                      | 36 db(A) SuperSilent                               |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 82 - 88 / 60 / мин. 56,5                           |



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



### UORpr 365i prime

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                    |
| Energy consumption per year/24 h: | 135 / 0,369 kWh                                    |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 84 l                                               |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 84 l                               |
| Клас на шум:                      | 36 db(A) SuperSilent                               |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 82 - 88 / 60 / мин. 56,5                           |



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата







# Свободностоящи уреди



Свободностоящи уреди

## Изразете себе си във вашата кухня.

Хладилниците отдавна не са само бели кухненски уреди. Тъй като разделението между трапезарията и всекидневната вече се осъществява плавно, дизайнът играе все по-важна роля. Новите изчистени форми на Liebherr завладяват с необичайните си ръбове, елегантни повърхности и липсата на

излишни компоненти. Класически, изключителен външен вид, с който нашите уреди могат да бъдат безпроблемно интегрирани във всяка модерна кухня, а в същото време се открояват. Но стига с думите: дизайнът всъщност говори сам за себе си.

Нашите уреди се предлагат с дисплей, интегриран или директно във вратата, или, за любителите на изчистените форми, вътре в уреда.








ХRFbd 5220 ♦ серия Plus

Свободностоящи уреди



### InteriorFit – пасва идеално.

Използвайте елегантно кухненските ниши. С InteriorFit нашите свободностоящи уреди се вписват във вашата кухня, за да спестят място – не се нуждаят от вентилационни отстояния от стените или съседните мебели. Само вратата на хладилника изпъква във вашата кухня. Нищо друго не се вижда.



**Дизайн с вкус отвътре и отвън:**

Нашите уреди BlackSteel са истинска наслада за очите от край до край.

XRCbs 5295 Δ Серия Peak

# Нашите опции: елегантен, елегантен или елегантен?

Всяка кухня е уникална, затова защо Вашият хладилник да не е такъв? Предлагаме избор от много различни висококачествени материали, изтънчени цветове и ергономичен дизайн на дръжките. Но независимо какво ще изберат Вашите клиенти, със сигурност няма да сбъркат с тези изключителни варианти.

## Варианти за дръжката

### Дръжка с механизъм за отваряне

Дръжката на вратата се адаптира нежно към движението на ръката Ви и това прави отварянето още по-лесно.



### Вдлъбната ръкохватка

Вече няма дръжка, която да изпъква в стаята. Елегантната вградена дръжка хармонира с елегантен дизайн без дръжки на Вашата кухня.



## Предна част на вратата

### Повърхности


Налични са следните варианти на дизайн:

SmartSteel

SteelFinish

BlackSteel

TerraSteel  
(само за френска врата)




Бяло

DarkGrey

GlassBlack

GlassWhite



## Вътрешно пространство със стоманена визия

Уредите BlackSteel и SmartSteel имат съгласувани по цвят елементи със стоманена визия, създавайки забележителен облик на вътрешното пространство.





**Трудно отваряне на фризерите:  
проблем от миналото.**

Благодарение на новата технология EasyOpen, фризерите могат да се отварят плавно и без усилие по всяко време, дори и без дръжка. Как става това? С помощта на нов тип уплътнение на вратата и новия технологичен модул BluPerformance успяхме да намалим наполовина усилията за отваряне на вратата.



**SpaceBox**

Идеален за всичко, което се нуждае от малко повече пространство.



**VarioSpace**

Практичен за големи замразени храни, например многоетажна торта за рожден ден.



## Място за съхранение според нуждите.

Благодарение на VarioTemp фризерното отделение може да се настрои на температура  $-2^{\circ}\text{C}$  и  $+14^{\circ}\text{C}$  като алтернатива на хладилното отделение.

Това означава, че винаги сте добре подготвени за големи партита. Фризерното пространство може да се използва като допълнителна охладителна зона за храна или за охлаждане на напитки, или за съхранение на продукти чувствителни към студ храни като картофи, лук и други подобни.

Семейството ви се е увеличило и мястото във вашия хладилник-фризер се изчерпва? Няма проблем. С VarioTemp можете да използвате и фризерните отделения като хладилник в кухнята. В комбинация с отделен фризер вече имате достатъчно място, за да снабдите голямото семейство със свежа храна.



Използвайте като фризерно отделение ( $-18^{\circ}\text{C}$ )



Използвайте като хладилно отделение (от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+9^{\circ}\text{C}$ )



Използвайте като отделение за съхранение на продукти ( $+14^{\circ}\text{C}$ )

| Букви |   |   |   |   |     | Фигури |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|-----|--------|---|---|---|
| C     | B | N | b | s | d   | 5      | 7 | 6 | i |
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 + | 1      | 2 | 3 | 4 |

| 1   | Продуктова група                           |
|-----|--------------------------------------------|
| R   | Хладилник (охладител)                      |
| C   | Комбиниран (хладилник-фризер)              |
| F   | Фризер                                     |
| M   | MultiDoor / френска врата                  |
| XRF | Индикация за SBS (хладилник   фризер)      |
| XCC | Индикация за SBS (комбинация   комбинация) |

| 2 + 3 | Технология / функции |
|-------|----------------------|
| -     | EasyFresh            |
| B     | BioFresh             |
| N     | NoFrost              |
| X     | BluRoX               |

| 4 + 5 | Материали        |
|-------|------------------|
| sf    | SteelFinish      |
| sd    | Врата SmartSteel |
| st    | SmartSteel       |
| bd    | Врата BlackSteel |
| bs    | BlackSteel       |
| ts    | TerraSteel       |
| dg    | DarkGrey         |
| -     | Бяло             |

| 6 | Клас на енергийна ефективност   |
|---|---------------------------------|
| a | Клас на енергийна ефективност A |
| b | Клас на енергийна ефективност B |
| c | Клас на енергийна ефективност C |
| d | Клас на енергийна ефективност D |
| e | Клас на енергийна ефективност E |
| f | Клас на енергийна ефективност F |

| +  | Изключително ефективни**              |
|----|---------------------------------------|
| 10 | Клас на енергийна ефективност A –10 % |
| 20 | Клас на енергийна ефективност A –20 % |
| 30 | Клас на енергийна ефективност A –30 % |

| 1 + 2                 | Размери* / тип |
|-----------------------|----------------|
| Ширина на уреда 60 cm |                |
| 42                    | 125 cm         |
| 46                    | 145 cm         |
| 50                    | 165 cm         |
| 52                    | 185 cm         |
| 57                    | 201 cm         |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ширина на уреда 70 cm |        |
| 66                    | 145 cm |
| 70                    | 165 cm |
| 72                    | 185 cm |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Ширина на уреда 75 cm |                                 |
| 77                    | 201 cm                          |
| Тип (френска врата)   |                                 |
| 95                    | 2 врати, 2 чекмеджета за фризер |
| 90                    | 4 врати                         |

| 3   | Серии |
|-----|-------|
| 0-1 | Pure  |
| 2-4 | Plus  |
| 5-6 | Prime |
| 7-9 | Peak  |

| 4   | Спецификация                |
|-----|-----------------------------|
| 0-7 | Брой чекмеджета на фризера  |
| 1   | C 4-звездна фризерна камера |
| i   | Включен SmartDeviceBox      |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Side-by-Side |                    |
| 0            | EasyFresh          |
| 5            | BioFresh   1 уред  |
| 6            | BioFresh   2 уреда |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| French Door |                                    |
| 0           | Без вода / лед                     |
| 2           | Механичен IceMaker (EasyTwist-Ice) |
| 4           | Автоматичен IceMaker               |
| 6           | InfinitySpring + IceMaker          |
| 8           | IceCenter                          |

# Класификация

| Букви |   |   |   |   |   | Фигури |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|
| C     | B | N | b | s | d | 5      | 7 | 6 | i |
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1      | 2 | 3 | 4 |

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 1     | Продуктова група                           |
| R     | Хладилник (охладител)                      |
| C     | Комбиниран (хладилник-фризер)              |
| F     | Фризер                                     |
| XRF   | Индикация за SBS (хладилник   фризер)      |
| XCC   | Индикация за SBS (комбинация   комбинация) |
| 2 + 3 | Технология / функции                       |
| -     | EasyFresh                                  |
| B     | BioFresh                                   |
| N     | NoFrost                                    |
| X     | BluRoX                                     |
| 4 + 5 | Материали                                  |
| sf    | SteelFinish                                |
| sd    | Врата SmartSteel                           |
| st    | SmartSteel                                 |
| bd    | Врата BlackSteel                           |
| bs    | BlackSteel                                 |
| dg    | DarkGrey                                   |
| -     | Бяло                                       |
| 6     | Клас на енергийна ефективност              |
| a     | Клас на енергийна ефективност А            |
| b     | Клас на енергийна ефективност В            |
| c     | Клас на енергийна ефективност С            |
| d     | Клас на енергийна ефективност D            |
| e     | Клас на енергийна ефективност Е            |
| f     | Клас на енергийна ефективност F            |
| +     | Изключително ефективни**                   |
| 10    | Клас на енергийна ефективност А -10 %      |
| 20    | Клас на енергийна ефективност А -20 %      |
| 30    | Клас на енергийна ефективност А -30 %      |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 + 2                 | Размери*                    |
| Ширина на уреда 60 cm |                             |
| 42                    | 125 cm                      |
| 46                    | 145 cm                      |
| 50                    | 165 cm                      |
| 52                    | 185 cm                      |
| 57                    | 201 cm                      |
| Ширина на уреда 70 cm |                             |
| 66                    | 145 cm                      |
| 70                    | 165 cm                      |
| 72                    | 185 cm                      |
| Ширина на уреда 75 cm |                             |
| 77                    | 201 cm                      |
| 3                     | Серии                       |
| 0-1                   | Pure                        |
| 2-4                   | Plus                        |
| 5-6                   | Prime                       |
| 7-9                   | Peak                        |
| 4                     | Спецификация                |
| 0-7                   | Брой чекмеджета на фризера  |
| 1                     | С 4-звездна фризерна камера |
| i                     | Включен SmartDeviceBox      |
| Side-by-Side          |                             |
| 0                     | EasyFresh                   |
| 5                     | BioFresh   1 уред           |
| 6                     | BioFresh   2 уреда          |


\* Вижте описанието на уреда за точни размери.  
\*\* В сравнение с граничната стойност на най-високия клас на енергийна ефективност (клас А) съгласно Регламент (ЕС) 2019 / 2016 (от декември 2023 г.).

# Преглед на асортимента

- Серия Peak
- Серия Prime
- Серия Plus
- Серия Pure

## Комбинирани хладилници с фризери с френски врати


|                                            |  |             |             |
|--------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| BioFresh Professional/HydroBreeze          |  |             |             |
| Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone |  | MBsddi 9558 |             |
| InfinitySpring/IceMaker/MoodLight          |  | MBsddi 9556 |             |
|                                            |  | MBbsdi 9556 |             |
| BioFresh                                   |  |             |             |
| Water & Ice-Centre/VarioTempZone           |  | MBsddi 9528 | MBsddi 9028 |
|                                            |  | MBbsdi 9528 | MBbsdi 9028 |
|                                            |  |             | MBbsdi 9024 |
|                                            |  |             |             |
|                                            |  |             | MBsddi 9058 |
| EasyFresh                                  |  |             |             |
| EasyTwist-Ice/VarioTempZone                |  | Msdd 9012   |             |



## Side-by-Side

Вино/Фризери | Хладилници


|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| BioFresh Professional    |             |
| Вино   HydroBreeze       | XRCbs 5295  |
| NoFrost   InfinitySpring | SWNbsd 529i |
| IceMaker                 | SRBbsc 529i |
|                          |             |
|                          | XRCst 5295  |
|                          | SWNstd 529i |
|                          | SRBstc 529i |




## Side-by-Side

Фризери | Хладилници

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| BioFresh Professional     |             |
| NoFrost   HydroBreeze     | XRFbs 5295  |
| IceTower   InfinitySpring | SFNbsd 529i |
|                           | SRBbsc 529i |
|                           |             |
|                           | XRFst 5295  |
|                           | SFNstd 529i |
|                           | SRBstc 529i |
|                           |             |
| NoFrost   Fish & Seafood  | XRFsd 5265  |
| IceTower                  | SFNsdd 526i |
|                           | SRBsdd 526i |
| BioFresh                  |             |
| NoFrost   BioFresh        | XRFsf 5225  |
|                           | SFNsfd 5227 |
|                           | SRBsfc 5220 |
| EasyFresh                 |             |
| NoFrost   EasyFresh       | XRFbd 5220  |
|                           | SFNbdd 5227 |
|                           | SRbdd 5220  |
|                           |             |
|                           | XRFsf 5220  |
|                           | SFNsfd 5227 |
|                           | SRsfd 5220  |







### Комбинирани хладилници с фризери – BioFresh Professional

|                                                  |  |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| NoFrost                                          |  |             |  |  |  |  |  |
| HydroBreeze/InfinitySpring<br>IceMaker/VarioTemp |  | CBNste 8872 |  |  |  |  |  |

### Комбинирани хладилници с фризери – BioFresh

|                         |             |             |             |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| NoFrost                 |             |             |             |  |  |  |  |
| VarioTemp/EasyTwist-Ice |             | CBNsfc 572i |             |  |  |  |  |
| VarioTemp               | CBNste 8872 | CBNc 5723   |             |  |  |  |  |
|                         |             | CBNsdc 573i |             |  |  |  |  |
| EasyTwist-Ice           |             | CBNsda 572i | CBNbda 5223 |  |  |  |  |
|                         |             | CBNsda 575i | CBNsda 5223 |  |  |  |  |
|                         |             |             | CBNsdc 522i |  |  |  |  |
|                         |             | CBNsda 5223 |             |  |  |  |  |
|                         |             | CBNsda 775i |             |  |  |  |  |

### Комбинирани хладилници с фризери – EasyFresh


|               |            |            |            |            |  |  |  |
|---------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| NoFrost       |            |            |            |            |  |  |  |
| EasyTwist-Ice |            | CNsfc 573i | CNbdb 5223 |            |  |  |  |
|               |            | CNc 5724   | CNsdb 5223 |            |  |  |  |
|               |            | CNbda 5723 |            |            |  |  |  |
|               |            | CNsda 5723 |            |            |  |  |  |
|               | CNsfa 7723 |            |            | CNc 5023   |  |  |  |
|               |            |            |            | CNsfc 5023 |  |  |  |
|               |            | CNsdc 5703 | CNsfd 5204 |            |  |  |  |
|               |            | CNc 5703   | CNd 5204   |            |  |  |  |
|               |            |            | CNsdc 5203 |            |  |  |  |
|               |            |            | CNc 5203   |            |  |  |  |

### Комбинирани хладилници с фризери

|            |  |  |  |  |            |            |          |
|------------|--|--|--|--|------------|------------|----------|
| SmartFrost |  |  |  |  | CUe 2831   | CUe 2331   | CTe 2131 |
|            |  |  |  |  | CUele 2831 | CUele 2331 |          |


# Преглед на асортимента

- △ Серия Peak
- ◻ Серия Prime
- ◇ Серия Plus
- Серия Pure






## Хладилници



|                            |            |         |         |            |
|----------------------------|------------|---------|---------|------------|
| BioFresh Professional      |            |         |         |            |
| HydroBreeze/Fish & Seafood | RBbsc 528i |         |         |            |
| BioFresh                   |            |         |         |            |
| Full-space BioFresh        |            |         |         | RBa30 425i |
|                            | RBbsb 525i |         |         |            |
|                            | RBsdc 525i |         |         |            |
|                            | RBsfd 5221 |         |         |            |
|                            | RBsfc 5220 |         |         |            |
| Кошници за бутилки         | RDsfd 5220 |         |         |            |
|                            |            | Rd 5000 | Rd 4600 | Rd 4200    |



## Фризери

|               |          |          |          |          |          |          |           |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| NoFrost       |          |          |          |          |          |          |           |
| EasyTwist-Ice | FNc 727i |          |          | FNd 5036 | FNc 507i | FNd 505i |           |
|               |          |          |          |          | FNb 505i | FNd 5237 | FNe 4605  |
|               | FNc 7227 | FNe 5006 | FNa 6635 | FNd 522i | FNe 4204 | FNe 5207 | SFNd 5227 |
|               |          |          | FNc 6625 |          |          | FNc 4625 |           |

|                                  | ← 60 →                                                                            | ← 55 →                                                                            | ← 50 →                                                                              | ← 55 →                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |  |  |  |  |
| <b>Малки хладилници</b>          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| EasyFresh                        | K 2340                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | K 2834                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | Ksl 2834                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                  | Rsfd 5220                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Отделение за плодове и зеленчуци |                                                                                   | Rd 4200                                                                           | Rd 1200                                                                             | RDsfd 5220                                                                          |
|                                  |                                                                                   | Rd 5220                                                                           | Rd 1201                                                                             |                                                                                     |
|                                  |                                                                                   | Rd 5000                                                                           | RBsfc 5220                                                                          |                                                                                     |
|                                  |                                                                                   | Rd 4600                                                                           | RBsdc 525i                                                                          |                                                                                     |

|                      | ← 60 →                                                                              | ← 55 →                                                                              | ← 55 →                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |
| <b>Малки фризери</b> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| NoFrost              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|                      | FNdi 1624                                                                           | FNe 1404                                                                            |                                                                                       |
| SmartFrost           | Fci 1624                                                                            | Fc 1404                                                                             | Fe 1003                                                                               |
|                      |                                                                                     | Fd 1404                                                                             |                                                                                       |
|                      |                                                                                     | Fe 1414                                                                             |                                                                                       |





# Комбинирани хладилници с фризери French Door



## Преглед на серията

Две врати,  
две чекмеджета за фризер



◇ Серия Plus



◇ Серия Prime

Четири врати



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



◇ Серия Prime

## Комбинирани хладилници с фризер с френска врата | Стандартно оборудване

|                             | ○ Серия Pure                                          | ◇ Серия Plus                                          | ⬢ Серия Prime                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Технология за свежест       | EasyFresh                                             |                                                       |                                                       |
|                             |                                                       | <b>BioFresh</b><br>със SoftTelescopic                 | <b>BioFresh Professional</b><br>със SoftTelescopic    |
|                             |                                                       |                                                       | <b>HydroBreeze</b>                                    |
|                             | DuoCooling                                            | DuoCooling                                            | DuoCooling                                            |
|                             | Филтър FreshAir                                       | Филтър FreshAir                                       | Филтър FreshAir                                       |
|                             | NoFrost                                               | NoFrost                                               | NoFrost <b>на телескопични релси</b>                  |
|                             | Система PowerCooling                                  | Система PowerCooling                                  | Система PowerCooling                                  |
| Комфорт и практичност       | VarioTempZone *                                       | VarioTempZone *                                       | VarioTempZone *                                       |
|                             | SoftSystem омекотяване на затварянето *               | SoftSystem омекотяване на затварянето *               | SoftSystem омекотяване на затварянето *               |
|                             | Удобно регулиране на височината на стъклените рафтове | Удобно регулиране на височината на стъклените рафтове | Удобно регулиране на височината на стъклените рафтове |
|                             | Опция за съхранение за стъклен рафтове *              | Опция за съхранение за стъклен рафтове *              | Опция за съхранение за стъклен рафтове *              |
|                             | Поставка за яйца                                      | Поставка за яйца                                      | Поставка за яйца                                      |
|                             | Сгъващ се рафт на врата                               | Сгъващ се рафт на врата                               | Сгъващ се рафт на врата                               |
|                             | Гъвкав рафт на врата в хладилното отделение           | Гъвкав рафт на врата в хладилното отделение           | Гъвкав рафт на врата в хладилното отделение           |
|                             | Органайзер за рафт на врата в хладилното отделение    | Органайзер за рафт на врата в хладилното отделение    | Органайзер за рафт на врата в хладилното отделение    |
|                             | Многофункционална кутия                               | Многофункционална кутия                               | Многофункционална кутия                               |
|                             |                                                       | <b>FlexBox</b>                                        | FlexBox                                               |
|                             |                                                       | <b>Рафт за бутилки над отделенията BioFresh</b>       | Рафт за бутилки над отделенията BioFresh              |
|                             | Рафт на врата във фризерното отделение                | Рафт на врата във фризерното отделение                | Рафт на врата във фризерното отделение                |
|                             | VarioSpace                                            | VarioSpace                                            | VarioSpace                                            |
| Дизайн                      | Система FlexDoor                                      | Система FlexDoor                                      | Система FlexDoor                                      |
|                             |                                                       |                                                       | <b>MoodLight</b>                                      |
|                             |                                                       |                                                       | <b>LightTower (Светлинна кула)</b>                    |
|                             | LED осветление на тавана                              | LED осветление на тавана                              | LED осветление на тавана                              |
|                             | Дисплей Touch & Swipe                                 | Дисплей Touch & Swipe                                 | Дисплей Touch & Swipe                                 |
|                             |                                                       | <b>LED осветление на чекмеджето BioFresh</b>          | Диодно осветление в BioFresh зоната                   |
|                             | Диодно осветление във фризера                         | Диодно осветление във фризера                         | Диодно осветление във фризера                         |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Вдлъбнати ръкохватки                                  | Вдлъбнати ръкохватки                                  | Вдлъбнати ръкохватки                                  |
|                             | Възможност за преоборудване                           | <b>Вградено</b> (модели „i“)                          | Вградено (модели „i“)                                 |
| Вода и лед                  | EasyTwist-Ice                                         |                                                       |                                                       |
|                             | IceMaker                                              | IceMaker                                              | IceMaker                                              |
|                             |                                                       | <b>IceMaker и InfinitySpring</b>                      | IceMaker и InfinitySpring                             |
|                             |                                                       | <b>Център Water &amp; Ice</b>                         | Център Water & Ice                                    |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.

## Основни функции



### MoodLight

Придава акцент в помещението: Затъмняващото се индиректно осветяване на вдлъбнатата ръкохватка и центъра Water & Ice придава изключително стилна атмосфера.



### Система FlexDoor

Уникалната, патентована система за уплътняване означава, че вратите се отварят и затварят много лесно – дори поотделно. Тишина и 100% уплътнение за спестяване на енергия.



### Център Water & Ice

Осигурява достатъчно студена вода, кубчета лед и натрошен лед – по всяко време. Практично: Количеството вода, което се подава от диспенсъра, може да бъде избрано според желания съд.



### BioFresh с HydroBreeze

Не е просто впечатляващ ефект: Студената мъгла, комбинирана с температурата от над 0 °C в отделението BioFresh, осигурява на хранителните продукти нужното, за да изглеждат свежи и да останат годни за консумация по-дълго.



### Дисплей Touch & Swipe

Управлението на всички модели с френски врати е изключително лесно и интуитивно. Всички функции могат да бъдат избрани чрез докосване и плъзгане.



### IceMaker

За лятно парти или просто за малко лимонада: Никога няма да останете без кубчета лед с помощта на автоматичния IceMaker с водопроводни връзки.



### InfinitySpring

Диспенсърът за вода с водопроводни връзки осигурява освежаваща, охладена вода без разливане и капки. Просто натиснете панела с гарафа или чаша и се насладете на филтрирана вода. Това означава, че няма нужда да купувате бутилирана вода, което от своя страна е добре за околната среда.



### Вътрешно пространство с визия от стъкло и стомана

За специални изисквания към дизайна: елегантни елементи от стъкло и истински метал във вътрешното пространство, придаващи изискана визия. Задната стена с цвета на материала на екстериора е безопасна за храни и хигиенична, като същевременно намалява видимостта на отпечатыците от пръсти.



### SmartDevice

Настройките могат да се регулират, температурите да се проверяват и съответната информация за състоянието да се преглежда чрез смартфон. Моделите „i“ са оборудвани със SmartDeviceBox, а другите уреди могат да се преоборудват.



### EasyTwist-Ice

Осигурете си кубчета лед бързо и лесно без да е необходима водопроводна връзка: Напълнете резервоара с вода, оставете я да замръзне и вече можете да поднесете готови кубчета лед с едно завъртане. EasyTwist-Ice се почиства лесно, което гарантира, че кубчетата лед винаги са чисти.



### VarioTempZone

Максимална гъвкавост: С VarioTemp зоната можете да настроите точно температура от  $-18$  до  $-10^{\circ}\text{C}$  и от  $-2$  до  $+5^{\circ}\text{C}$ , което позволява да се адаптира според необходимостта за замразяване или охлаждане.



### Успоредно издърпване

Отварянето и затварянето на просторните чекмеджета на фризера NoFrost е много лесно, плавно и без никакво засядане благодарение на успоредното издърпване, дори когато са пълни докрай.





CBNste 8872



## Комбиниран хладилник-фризер



← 91 →

### CBNste 8872

|                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                               |  |
| Energy consumption per year/24 h:                                            | 328 / 0,898 kWh                                                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                      | 522 l                                                                               |
| Обем: Охлаждаща част: 292,2 l / BioFresh: 70,6 l / Отделение за замразяване: |                                                                                     |
| 160 l                                                                        |                                                                                     |
| Клас на шум:                                                                 | 42 db(A) / D                                                                        |
| Климатичен клас:                                                             | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                                             |
| Врата/странични стени:                                                       | неръждаема стомана / благородна стомана                                             |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                 | 202,7 / 91 / 62,5                                                                   |

|           |             |          |            |             |           |                  |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Flex Door System |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|

#### Управление

- MagicEye, сензорна електроника зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,40 kg
- Отделение за кубчета лед: 2,7 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 16,90 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,10 kg

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, на телескопични изтеглящи се механизми, може да се настрои по избор от HydroSafe на DrySafe: 2

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, на телескопични изтеглящи се механизми: 2

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Алуминиева дръжка
- Възможност за поставяне чрез предната вентилация
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво несменяемо / вдясно несменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## Чекмеджетата BioFresh

Чекмеджетата BioFresh могат да се изтеглят върху телескопичните шини без усилия. Страничното светодиодно (LED) осветление осигурява перфектно осветяване. В зависимост от нуждите вариативно използваемият рафт за бутилки или намиращият се под него стъклен рафт може да се използва за поставянето на съдове или купички.



## Изтеглящите се чекмеджета

Изтеглящите се чекмеджета не създават проблеми дори и когато са пълни. По този начин осигуряват пространство за съхранение.



← 91 →

## MBsddi 9558

prime

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

284 / 0,778 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

539 l

Обем: Охлаждаща част: **214,8 l** / BioFresh: **94,2 l** / Отделение за замразяване: **230 l**

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

180,5 / 90,6 / 74,5

|                        |              |                    |                  |             |                       |                 |                        |
|------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling        | No Frost         | Super Cool  | Super Frost           | Vario Temp Zone | Glass & Steel Interior |
| Mood Light             | LED          | Water & Ice Centre | Flex Door System | Soft System | Touch & Swipe Display | Vario Space     | Smart Device           |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плус

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Промениливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накланящи се вътрешни стелаж за врати: 2
- Организер за поставки на вратата: 1
- Възможности за съхранение за стъклен рафт

### Отделение за замразяване

- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 1,8 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,20 kg
- Универсална кутия: 1
- Горните чекмеджета на фризера могат да се използват като VarioTempZone

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



## MBtsdi 9528

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

284 / 0,778 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

538 l

Обем: Охлаждаща част: **214,1 l** / BioFresh: **93,9 l** / Отделение за замразяване:

**230 l**

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

TerraSteel / TerraSteel

Външни размери в см (В/Ш/Д):

180,5 / 90,6 / 74,5

|                  |                       |             |              |                 |                 |                        |     |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| Bio Fresh        | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost     | Vario Temp Zone | Glass & Steel Interior | LED |
| Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic | Terra Steel     |                        |     |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Промениливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелаж за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 1
- Възможности за съхранение на стъклен рафт

### Отделение за замразяване

- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 1,8 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,20 kg
- Универсална кутия: 1
- Горните чекмеджета на фризера могат да се използват като VarioTempZone

### Допълнителни предимства на оборудването

- Желебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



## MBsddi 9528

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

284 / 0,778 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

538 l

Обем: Охлаждаща част: **214,1 l** / BioFresh: **93,9 l** / Отделение за замразяване:

**230 l**

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

180,5 / 90,6 / 74,5

|                    |                  |                       |             |              |                 |                        |     |
|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|-----|
| Bio Fresh          | Duo Cooling      | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp Zone | Glass & Steel Interior | LED |
| Water & Ice Centre | Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic |                        |     |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Промениливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелаж за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 1
- Възможности за съхранение на стъклен рафт

### Отделение за замразяване

- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 1,8 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,20 kg
- Универсална кутия: 1
- Горните чекмеджета на фризера могат да се използват като VarioTempZone

### Допълнителни предимства на оборудването

- Желебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



Хладилник-фризер French Door



MBbsdi 9528

plus

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                               |                          |
| Energy consumption per year/24 h:                                            | 284 / 0,778 kWh          |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                      | 538 l                    |
| Обем: Охлаждаща част: 214,1 l / BioFresh: 93,9 l / Отделение за замразяване: |                          |
| 230 l                                                                        |                          |
| Клас на шум:                                                                 | 39 db(A) / C             |
| Климатичен клас:                                                             | SN-ST (+10 °C до +38 °C) |
| Врата/странични стени:                                                       | BlackSteel / BlackSteel  |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                 | 180,5 / 90,6 / 74,5      |

|                  |                       |             |              |                 |                 |                        |     |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| Bio Fresh        | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost     | Vario Temp Zone | Glass & Steel Interior | LED |
| Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic |                 |                        |     |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Променливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелажи за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 1
- Възможности за съхранение за стъклен рафт

Отделение за замразяване

- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 1,8 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 6,20 kg
- Универсална кутия: 1
- Горните чекмеджета на фризера могат да се използват като VarioTempZone

Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



MBsddi 9556

prime

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                                |                                  |
| Energy consumption per year/24 h:                                             | 287 / 0,786 kWh                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                       | 586 l                            |
| Обем: Охлаждаща част: 255,1 l / BioFresh: 100,6 l / Отделение за замразяване: |                                  |
| 231 l                                                                         |                                  |
| Клас на шум:                                                                  | 39 db(A) / C                     |
| Климатичен клас:                                                              | SN-ST (+10 °C до +38 °C)         |
| Врата/странични стени:                                                        | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                  | 180,5 / 90,6 / 74,5              |

|                        |              |                  |             |                       |             |                        |                 |
|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling      | No Frost    | Super Cool            | Super Frost | Glass & Steel Interior | Mood Light      |
| LED                    | Ice Maker    | Flex Door System | Soft System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device           | Soft Telescopic |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Отделение за замразяване

- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 2,3 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,40 kg
- Универсална кутия: 1

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Променливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелажи за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата:

Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата





## MBbsdi 9556

prime

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

287 / 0,786 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

586 l

Обем: Охлаждаща част: 255,1 l / BioFresh: 100,6 l / Отделение за замразяване:

231 l

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

BlackSteel / BlackSteel

Външни размери в см (В/Ш/Д):

180,5 / 90,6 / 74,5

|                        |              |                  |             |                       |             |                        |                 |
|------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling      | No Frost    | Super Cool            | Super Frost | Glass & Steel Interior | Mood Light      |
| LED                    | Ice Maker    | Flex Door System | Soft System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device           | Soft Telescopic |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Променливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелажи за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 2

### Отделение за замразяване

- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 2,3 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,40 kg
- Универсална кутия: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Желебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



## MBsddi 9524

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

287 / 0,786 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

584 l

Обем: Охлаждаща част: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Отделение за замразяване:

231 l

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

180,5 / 90,6 / 74,5

|                       |             |              |                 |             |                        |     |                  |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|-----|------------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling | No Frost     | Super Cool      | Super Frost | Glass & Steel Interior | LED | Flex Door System |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic |             |                        |     |                  |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Променливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелажи за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 2

### Отделение за замразяване

- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 2,3 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,40 kg
- Универсална кутия: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Желебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



### Интериор BlackSteel

Придайте изисканост на своята тъмна кухня с нашите интериорни уреди BlackSteel. Задната стена и вътрешната врата впечатляват с повърхности, изработени от черна неръждаема стомана. Специално покритие придава устойчивост на пръстови отпечатащи. Всички декоративни елементи са в цвят BlackSteel, за да придадат завършеност на тъмната визия. Уредите на Liebherr с интериор в цвят BlackSteel се вписват идеално в модерните тъмни кухни и се отличава с елегантност.



### BioFresh с HydroBreeze

Искате ли да охладите плодовете и зеленчуците като професионалисти? HydroBreeze ще ви вдъхнови: Студеният бриз, комбиниран с температурата от 0 °C в отделението, осигурява на хранителните продукти допълнителен тласък за по-дълго съхранение. И се грижи за оптимален „Уау“ ефект. HydroBreeze се активира на всеки 90 минути за 4 секунди и за 8 секунди при отваряне на вратата.



reddot winner 2025



← 91 →

## MBsddi 9058

prime

|                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                               |                                  |
| Energy consumption per year/24 h:                                            | 286 / 0,783 kWh                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                      | 546 l                            |
| Обем: Охлаждаща част: 214,8 l / BioFresh: 94,2 l / Отделение за замразяване: |                                  |
| 237 l                                                                        |                                  |
| Клас на шум:                                                                 | 39 db(A) / C                     |
| Климатичен клас:                                                             | SN-ST (+10 °C до +38 °C)         |
| Врата/странични стени:                                                       | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                 | 180,5 / 90,6 / 74,5              |

|                        |                    |                  |                       |             |              |                 |                        |
|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze       | Duo Cooling      | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp Zone | Glass & Steel interior |
| LED                    | Water & Ice Centre | Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic |                        |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плус
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Промениливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- EasyFresh safes: 0
- Наклания се вътрешни стелажи за врати: 2

- Органайзер за поставки на вратата: 1
- Възможности за съхранение за стъклен рафт

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, на телескопични изтеглящи се механизми: 2, VarioSpace
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 1,8 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,00 kg
- Дясното фризерно отделение може да се използва като VarioTempZone

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Желебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад



## MBbsdi 9028

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

285 / 0,780 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

545 l

Обем: Охлаждаща част: **214,8 l** / BioFresh: **93,9 l** / Отделение за замразяване: **237 l**

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

BlackSteel / BlackSteel

Външни размери в см (В/Ш/Д):

180,5 / 90,6 / 74,5

|                    |                  |                       |             |              |                 |                        |     |
|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|-----|
| Bio Fresh          | Duo Cooling      | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp Zone | Glass & Steel Interior | LED |
| Water & Ice Centre | Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic |                        |     |

стъклен рафт

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Промениливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелажи за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 1
- Възможности за съхранение за

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 1,8 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,00 kg
- Дясното фризерно отделение може да се използва като VarioTempZone

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



## MBsddi 9028

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

285 / 0,780 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

545 l

Обем: Охлаждаща част: **214,8 l** / BioFresh: **93,9 l** / Отделение за замразяване: **237 l**

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

180,5 / 90,6 / 74,5

|                    |                  |                       |             |              |                 |                        |     |
|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|-----|
| Bio Fresh          | Duo Cooling      | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp Zone | Glass & Steel Interior | LED |
| Water & Ice Centre | Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic |                        |     |

стъклен рафт

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Промениливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелажи за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 1
- Възможности за съхранение за

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 1,8 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,00 kg
- Дясното фризерно отделение може да се използва като VarioTempZone

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата

Хладилник-фризер French Door



MBsddi 9024  
plus

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                                |                                  |
| Energy consumption per year/24 h:                                             | 287 / 0,786 kWh                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                       | 572 l                            |
| Обем: Охлаждаща част: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Отделение за замразяване: | 219 l                            |
| Клас на шум:                                                                  | 39 db(A) / C                     |
| Климатичен клас:                                                              | SN-ST (+10 °C до +38 °C)         |
| Врата/странични стени:                                                        | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                  | 180,5 / 90,6 / 74,5              |

|                  |                       |             |              |                 |                 |                        |     |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| Bio Fresh        | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost     | Vario Temp Zone | Glass & Steel Interior | LED |
| Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic |                 |                        |     |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Променливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелажи за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 2

Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 6,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,00 kg
- Дясното фризерно отделение може да се използва като VarioTempZone

Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



MBtsdi 9024  
plus

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                                |                          |
| Energy consumption per year/24 h:                                             | 287 / 0,786 kWh          |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                       | 572 l                    |
| Обем: Охлаждаща част: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Отделение за замразяване: | 219 l                    |
| Клас на шум:                                                                  | 39 db(A) / C             |
| Климатичен клас:                                                              | SN-ST (+10 °C до +38 °C) |
| Врата/странични стени:                                                        | TerraSteel / TerraSteel  |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                  | 180,5 / 90,6 / 74,5      |

|                  |                       |             |              |                 |                 |                        |     |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| Bio Fresh        | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost     | Vario Temp Zone | Glass & Steel Interior | LED |
| Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic | Terra Steel     |                        |     |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Променливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелажи за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 2

Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 6,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,00 kg
- Дясното фризерно отделение може да се използва като VarioTempZone

Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 91 →

## MBbsdi 9024

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

287 / 0,786 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

572 l

Обем: Охлаждаща част: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Отделение за замразяване:

219 l

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

BlackSteel / BlackSteel

Външни размери в см (В/Ш/Д):

180,5 / 90,6 / 74,5

|                  |                       |             |              |                 |                 |                        |     |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| Bio Fresh        | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost     | Vario Temp Zone | Glass & Steel Interior | LED |
| Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic |                 |                        |     |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Промениливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- Накляящи се вътрешни стелаж за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 2

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 6,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,00 kg
- Дясното фризерно отделение може да се използва като VarioTempZone

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 91 →

## Msdd 9012

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

269 / 0,736 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

576 l

Обем:

Охлаждаща част: 356,4 l / Отделение за замразяване: 220 l

Клас на шум:

39 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

180,5 / 90,6 / 74,5

|                  |                       |             |            |             |                 |     |                |
|------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-----|----------------|
| Easy Fresh       | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | LED | Easy Twist Ice |
| Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space |            |             |                 |     |                |

да се използва като VarioTempZone

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Промениливи Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 2 на телескопични изтеглящи се механизми
- Накляящи се вътрешни стелаж за врати: 2
- Органайзер за поставки на вратата: 2

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,00 kg
- Дясното фризерно отделение може

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Сменяемо уплътнение на вратата





## Комбинации „Side-by-Side“



Свободностоящи уреди

## Основни функции



### BioFresh Professional с HydroBreeze

Искате ли да охладите плодовете и зеленчуците като професионалисти? HydroBreeze ще ви вдъхнови: Студената мъгла, комбинирана с темп. от около 0°C в отделението, осигурява допълнителен тласък за дълго съхранение. И се грижи за оптимален „Уау“ ефект. HydroBreeze се активира на 90 минути за 4 с. и за 8 с. при отваряне на вратата.



### BioFresh Professional с отделение Fish & Seafood

Обичате риба? Liebherr запазва рибата свежа! В чекмедже Fish & Seafood тя се съхранява при оптимална темп. -2°C, както при търговеца на риба. Регулирайте размера на зоната с темп. -2°C и съхранявайте месото и млечните продукти в останалата част при оптимални 0°C. LED дисплей показва, че зоната с темп. -2°C е активна.



### EasyFresh

Гаранцията за пренасяне на свежестта от пазара у дома е нашето отделение EasyFresh. Независимо дали става въпрос за неопаковани зеленчуци или плодове, той гарантира съхранение на всичко. Благодарение на херметичното затваряне хранителните продукти предизвикват повишаване на влажността в контейнера. Това запазва храната свежа за дълго време.



### Дисплей Touch & Swipe

Управлявайте Вашият Liebherr с едно докосване: благодарение на дисплея Touch & Swipe можете да управлявате хладилника си интуитивно и лесно. Просто изберете функции, като SuperCool с едно докосване и плъзгане на цветния дисплей. Температурата се контролира също толкова лесно. А какво става, ако не използвате активно дисплея? На него се изписва действителната температура.



### LightTower (Светлинна кула)

Насладете се на оптималното интериорно осветление: LightTower показва хранителните продукти в най-добрата им светлина и е разположена така, че пълният Ви хладилник винаги да е изцяло осветен. Тъй като LightTower е вградена в страничните стени, има и повече място за Вашите хранителни продукти.



### IceMaker с фиксирано свързване с водопровода

Останаха ли още кубчета лед? При IceMaker този въпрос е излишен. При IceMaker с фиксирано свързване с водопровода водата идва директно от крана. Благодарение на функцията MaxIce можете да произведете до 1,5 kg кубчета лед всеки ден. Чрез гъвкавия разделител на отделениято за лед можете да промените количеството съхранявани кубчета лед – много лесно и в зависимост от необходимостта.





### SoftTelescopic

Отварянето на отделението BioFresh е истинско удоволствие: не само заради свежите хранителни продукти – но и защото отварянето е толкова лесно, а затварянето е автоматично и меко. Телескопичните релси се плъзгат плавно към Вас. И тъй като се издърпват докрай, имате възможно най-добрия изглед към съдържанието.



### InfinitySpring

Източник на свежа, студена питейна вода в кухнята: диспенсърът за вода позволява да наливате без да разливате освежаваща, студена вода. Просто натиснете панела с гарафа или чаша и се насладете на водата. Това позволява да си спестите от закупуването на бутилки с вода и да живеете по-екологично.



### VarioTemp

VarioTemp означава, че разполагате с пространство за храна във Вашия комбиниран хладилник-фризер. Тъй като температурата във фризерното отделение може да се регулира със степен на точност между  $-2^{\circ}\text{C}$  и  $+14^{\circ}\text{C}$ , тази зона може да се използва като допълнителна за охлаждане. Например, в краткосрочен план за напитки и храни за партита – или в дългосрочен за съхранение на други продукти.



### SoftSystem

От закуската до среднощното похапване – има много причини да отворите и затворите хладилника. И Вашият Liebherr се грижи това да е наистина приятно. Благодарение на SoftSystem вратата на хладилника се затваря меко, внимателно и сигурно, както и приятно леко и тихо. Бутилките, съхранявани във вътрешната част на вратата, остават на сигурно място – нищо не дрънка, нито се клати.



### SmartDevice

С SmartDeviceBox настройките могат да се регулират, температурите да се проверяват и съответната информация за състоянието да се преглежда чрез смартфон. Моделите „i“ са оборудвани със SmartDeviceBox, а другите уреди могат да се преоборудват.



### Филтър с активен въглен FreshAir

Ароматът на някои храни понякога не е много приятен. Но това не е проблем за Вашия Liebherr. Благодарение на филтрите с активен въглен FreshAir въздухът във вътрешното пространство винаги е чист. Филтърът е разположен директно над въздушния поток в корпуса на вентилатора и до голяма степен успява да неутрализира миризмите. Дисплеят Ви напомня да смените филтъра.

## Комбинация Side-by-Side



←120→

### XRFbs 5295

peak

#### SFNbsd 529i

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 199 / 0,545 kWh                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 277 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 278 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)         |
| Врата/странични стени:            | BlackSteel / BlackSteel         |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5             |

|             |              |     |           |             |              |                       |           |
|-------------|--------------|-----|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|
| No Frost    | Super Frost  | LED | Ice Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box |
| Vario Space | Smart Device |     |           |             |              |                       |           |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, на телескопични изтеглящи се механизми: 4, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4", с LED-осветление
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 8,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

- Акумулатори за замразяване: 1
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### SRBbsc 529i

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                             |
| Energy consumption per year/24 h: | 108 / 0,295 kWh                             |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 386 l                                       |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                     |
| Врата/странични стени:            | BlackSteel / BlackSteel                     |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5                         |

|                        |              |                       |                        |             |                 |             |              |
|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool            | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display  | Smart Device | Soft Telescopic Rails | Bio Fresh              | Fresh Air   |                 |             |              |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- VarioBox Изтеглящ се, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата





←120→

## XRFst 5295

peak

### SFNstd 529i

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 199 / 0,545 kWh                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 277 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 278 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)         |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / SmartSteel |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5             |

|             |             |              |           |             |              |                       |           |
|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|
| No Frost    | Super Frost | LED          | Ice Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box |
| Vario Space | Easy Open   | Smart Device |           |             |              |                       |           |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, на телескопични изтеглящи се механизми: 4, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4", с LED-осветление
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 8,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

- Акумулатори за замразяване: 1
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### SRBstc 529i

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                             |
| Energy consumption per year/24 h: | 108 / 0,295 kWh                             |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 386 l                                       |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 246,2 l / BioFresh: 140,6 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                     |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / благородна стомана     |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5                         |

|                        |                       |            |             |                 |             |              |                       |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze          | Super Cool | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display |
| Smart Device           | Soft Telescopic Rails | Bio Fresh  | Fresh Air   |                 |             |              |                       |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1

- FlexSystem: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

# Комбинация Side-by-Side



## XRFsd 5265

prime

### SFNsdd 526i

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                  |
| Energy consumption per year/24 h: | 199 / 0,545 kWh                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 277 l                            |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 278 l  |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent         |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)          |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5              |

|             |             |              |           |             |              |                       |           |
|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|
| No Frost    | Super Frost | LED          | Ice Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box |
| Vario Space | Easy Open   | Smart Device |           |             |              |                       |           |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 8,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### SRBsdd 526i

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                             |
| Energy consumption per year/24 h: | 134 / 0,367 kWh                             |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 384 l                                       |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 245,8 l / BioFresh: 138,4 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                     |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / фино сребро            |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5                         |

|                |            |             |             |              |                       |              |                       |
|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Fish & Seafood | Super Cool | Light Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device | Soft Telescopic Rails |
| Bio Fresh      | Fresh Air  |             |             |              |                       |              |                       |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изглеждащ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на риба & морски дарове: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1

- EasyFresh safes: 0
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



←120→

## XRFsd 5250

prime

### SFNsdd 526i

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                         |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>199 / 0,545 kWh</b>                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>277 l</b>                            |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>278 l</b>  |
| Клас на шум:                      | <b>34 db(A) / B SuperSilent</b>         |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>          |
| Врата/странични стени:            | <b>неръждаема стомана / фино сребро</b> |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>              |

|             |             |              |           |             |              |                       |           |
|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|
| No Frost    | Super Frost | LED          | Ice Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Space Box |
| Vario Space | Easy Open   | Smart Device |           |             |              |                       |           |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 8,0 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### SRsdc 525i

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                         |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>79 / 0,216 kWh</b>                   |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>401 l</b>                            |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>401,6 l</b>          |
| Клас на шум:                      | <b>35 db(A) / B SuperSilent</b>         |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>          |
| Врата/странични стени:            | <b>неръждаема стомана / фино сребро</b> |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>              |

|            |            |             |             |              |                       |              |           |
|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Easy Fresh | Super Cool | Light Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device | Fresh Air |
|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 на телескопични изтеглящи се механизми
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху телескопични релси
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Комбинация Side-by-Side



←120→

### XRCsd 5255

prime

#### SBNsdd 526i

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                     |
| Energy consumption per year/24 h: | 171 / 0,468 kWh                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 313 l                                               |
| Обем:                             | BioFresh: 180,7 l / Отделение за замразяване: 133 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                            |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                             |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / фино сребро                    |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5                                 |

|                       |             |              |                       |            |           |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling | No Frost     | Super Frost           | Vario Temp | Ice Maker | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic Rails | Fresh Air  |           |             |              |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за BioFresh и отделение за замразяване
- SmartDeviceBox плюс

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Може да се настрои по избор от HydroSafe на DrySafe
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"

- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,4 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред

#### SRsdc 525i

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                  |
| Energy consumption per year/24 h: | 79 / 0,216 kWh                   |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 401 l                            |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 401,6 l          |
| Клас на шум:                      | 35 db(A) / B SuperSilent         |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)          |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5              |

|            |            |             |             |              |                       |              |           |
|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Easy Fresh | Super Cool | Light Tower | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Smart Device | Fresh Air |
|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 на телескопични изтеглящи се механизми
- Голямо отделение за плодове/ зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху телескопични релси
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Допълнителни предимства на оборудването


- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата







## Комбинация Side-by-Side



←123→

### XRFsf 5245

plus

#### SFNsf 5247

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 199 / 0,545 kWh                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 277 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 278 l |
| Клас на шум:                      | 36 db(A) / C                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)         |
| Врата/странични стени:            | Steelfinish / фино сребро       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5             |



#### SRBsfc 5220

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                            |
| Energy consumption per year/24 h: | 101 / 0,276 kWh                            |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 382 l                                      |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                   |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                    |
| Врата/странични стени:            | Steelfinish / фино сребро                  |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5                        |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 8,0 kg
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Управление


- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



←123→

## XRFsf 5240

plus

### SFNsf 5247

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>199 / 0,545 kWh</b>                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>277 l</b>                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>278 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>36 db(A) / C</b>                    |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>         |
| Врата/странични стени:            | <b>Steelfinish / фино сребро</b>       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>             |



### SRsf 5220

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                  |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>98 / 0,268 kWh</b>            |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>399 l</b>                     |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>399,1 l</b>   |
| Клас на шум:                      | <b>35 db(A) / B SuperSilent</b>  |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>   |
| Врата/странични стени:            | <b>Steelfinish / фино сребро</b> |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>       |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"
- Производство на кубчета лед за 24 h: 0,80 kg
- Отделение за кубчета лед: 8,0 kg
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху

телескопични релси

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Комбинация Side-by-Side



←120→

### XRFsd 5230

plus

#### SFNsdd 5237

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                  |
| Energy consumption per year/24 h: | 199 / 0,545 kWh                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 277 l                            |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 278 l  |
| Клас на шум:                      | 36 db(A) / C                     |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)          |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5              |



#### SRsdd 5230

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                  |
| Energy consumption per year/24 h: | 98 / 0,268 kWh                   |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 399 l                            |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 399,1 l          |
| Клас на шум:                      | 35 db(A) / B SuperSilent         |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)          |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5              |



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху

телескопични релси

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



←123→

## XRFsf 5225

plus

### SFNsf 5227

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>199 / 0,545 kWh</b>                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>277 l</b>                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>278 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>36 db(A) / C</b>                    |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>         |
| Врата/странични стени:            | <b>Steelfinish / фино сребро</b>       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>             |



### SRBsfc 5220

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                          |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>101 / 0,276 kWh</b>                                   |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>382 l</b>                                             |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>288,7 l</b> / BioFresh: <b>93,7 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>34 db(A) / B SuperSilent</b>                          |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>                           |
| Врата/странични стени:            | <b>Steelfinish / фино сребро</b>                         |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>                               |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Комбинация Side-by-Side



←123→

### XRFbd 5220

plus

#### SFNbdd 5227

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 199 / 0,545 kWh                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 277 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 278 l |
| Клас на шум:                      | 36 db(A) / C                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)         |
| Врата/странични стени:            | BlackSteel / черно              |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5             |



#### SRbdd 5220

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                          |
| Energy consumption per year/24 h: | 98 / 0,268 kWh           |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 399 l                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 399,1 l  |
| Клас на шум:                      | 35 db(A) / B SuperSilent |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)  |
| Врата/странични стени:            | BlackSteel / черно       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5      |



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху

телескопични релси

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата





←123→

## XRFsd 5220

plus

## SFNsdd 5227

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                  |
| Energy consumption per year/24 h: | 199 / 0,545 kWh                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 277 l                            |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 278 l  |
| Клас на шум:                      | 36 db(A) / C                     |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)          |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5              |



## SRsdd 5220

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                  |
| Energy consumption per year/24 h: | 98 / 0,268 kWh                   |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 399 l                            |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 399,1 l          |
| Клас на шум:                      | 35 db(A) / B SuperSilent         |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)          |
| Врата/странични стени:            | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5              |



## Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

## Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

## Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

## Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху

телескопични релси

## Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

# Комбинация Side-by-Side



←123→

## XRFsf 5220

plus

### SFNsf 5227

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 199 / 0,545 kWh                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 277 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 278 l |
| Клас на шум:                      | 36 db(A) / C                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)         |
| Врата/странични стени:            | Steelfinish / фино сребро       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5             |



### SRsf 5220

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                           |
| Energy consumption per year/24 h: | 98 / 0,268 kWh            |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 399 l                     |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 399,1 l   |
| Клас на шум:                      | 35 db(A) / B SuperSilent  |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)   |
| Врата/странични стени:            | Steelfinish / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5       |



### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху

телескопични релси

### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



←123→

## XRF 5220

plus

### SFNd 5227

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>199 / 0,545 kWh</b>                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>277 l</b>                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>278 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>36 db(A) / C</b>                    |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>         |
| Врата/странични стени:            | <b>бял / бял</b>                       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>             |



### SRd 5220

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>98 / 0,268 kWh</b>           |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>399 l</b>                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>399,1 l</b>  |
| Клас на шум:                      | <b>35 db(A) / B SuperSilent</b> |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>  |
| Врата/странични стени:            | <b>бял / бял</b>                |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>185,5 / 59,7 / 67,5</b>      |



### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху

телескопични релси

### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вляво, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино
- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



CBNstb 579i Δ серия Peak



# Комбинирани хладилници с фризери





## Преглед на серията



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



◊ Серия Prime



△ Серия Peak

## Комбинирани хладилници с фризери | Стандартно оборудване

|                             | ○ Серия Pure                                                                        | ◇ Серия Plus                                                                        | ⬢ Серия Prime                                              | △ Серия Peak                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Технология за свежест       | EasyFresh с вграден водач за чекмедже                                               | EasyFresh с вграден водач за чекмедже                                               | EasyFresh на телескопични релси                            | EasyFresh на телескопични релси            |
|                             |                                                                                     | BioFresh на телескопични релси                                                      | BioFresh със SoftTelescopic                                | BioFresh Professional със SoftTelescopic   |
|                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                            | HydroBreeze                                |
|                             |                                                                                     |                                                                                     | Fish & Seafood *                                           | Fish & Seafood *                           |
|                             | DuoCooling                                                                          | DuoCooling                                                                          | DuoCooling                                                 | DuoCooling                                 |
|                             | Филтър FreshAir                                                                     | Филтър FreshAir                                                                     | Филтър FreshAir                                            | Филтър FreshAir                            |
|                             | NoFrost                                                                             | NoFrost                                                                             | NoFrost                                                    | NoFrost на телескопични релси              |
| Комфорт и практичност       |                                                                                     | Делим стъклен плот                                                                  | Делим стъклен плот                                         | Делим стъклен плот                         |
|                             |                                                                                     |                                                                                     | SoftSystem омекотяване на затварянето                      | SoftSystem омекотяване на затварянето      |
|                             |                                                                                     | VarioSafe *                                                                         | VarioSafe                                                  | VarioSafe                                  |
|                             |                                                                                     |                                                                                     | VarioBoxes                                                 | VarioBox                                   |
|                             |                                                                                     |                                                                                     | Съд за масло                                               | Съд за масло                               |
|                             | Поставка за яйца                                                                    | Поставка за яйца                                                                    | Променлива поставка за яйца                                | Променлива поставка за яйца                |
|                             |                                                                                     | Рафт за бутилки                                                                     | Рафт за бутилки                                            | Рафт за бутилки                            |
| Дизайн                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                            | Форма за лед с капак *                     |
|                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                            | FlexSystem                                 |
|                             | Горно осветление хладилно отделение                                                 | Горно осветление хладилно отделение                                                 | LightTower (Светлинна кула)                                | LightTower (Светлинна кула)                |
|                             |                                                                                     |                                                                                     | Осветление на отделение BioFresh                           | Осветление на отделение BioFresh           |
|                             |                                                                                     |                                                                                     | Осветление фризерно отделение                              | Осветление фризерно отделение              |
|                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                            | Осветление IceMaker                        |
|                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                            | Осветление вентилатор                      |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Прозрачно стъкло                                                                    | Прозрачно стъкло                                                                    | Сатенирано стъкло                                          | Сатенирано стъкло                          |
|                             | Сензорен дисплей                                                                    | Сензорен дисплей / Дисплей Touch & Swipe *                                          | Дисплей Touch & Swipe                                      | Дисплей Touch & Swipe                      |
|                             | Дисплей зад вратата                                                                 | Дисплей зад вратата или дисплей на вратата                                          | Дисплей зад вратата или дисплей на вратата                 | Дисплей зад вратата или дисплей на вратата |
|                             | Вдлъбнати ръкохватки / тънки дръжки на вратата с интегриран механизъм за отваряне * | Вдлъбнати ръкохватки / тънки дръжки на вратата с интегриран механизъм за отваряне * | Тънки дръжки на вратата с интегриран механизъм за отваряне | Вдлъбнати ръкохватки                       |
| Вода и лед                  | Възможност за преоборудване                                                         | Възможност за преоборудване или интегриране (модели „i“)                            | Вградено (модели „i“)                                      | Вградено (модели „i“)                      |
|                             |                                                                                     | IceMaker или EasyTwist-Ice                                                          | IceMaker или EasyTwist-Ice                                 | IceMaker                                   |
|                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                            | InfinitySpring                             |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.

## Основни функции



### BioFresh

При температура малко над 0 °C и идеална влажност, свежите храни запазват своя апетитен външен вид, здравословни витамини и минерали значително по-дълго, отколкото в обикновено хладилно отделение.



### EasyFresh

Гаранцията за пренасяне на свежестта от пазара у дома е нашето отделение EasyFresh. Независимо дали става въпрос за неупаковани зеленчуци или плодове, той гарантира оптимално съхранение на всичко. Благодарение на херметичното затваряне продуктите повишават влажността в контейнера. Това запазва храната свежа за по-дълго време.



### NoFrost

Когато отворите Вашия фризер, искате да видите замразена храна, а не лед и скреж. NoFrost предпазва фризерното отделение от нежелано замръзване, което консумира много енергия и може да бъде скъпо. NoFrost означава, че вече няма да има досадно и отнемашо време размразяване на фризерното отделение, ще има повече време за други неща и ще спестява пари.



### InfinitySpring

Източник на свежа, студена питейна вода в кухнята: диспенсърът за вода позволява да наливате без да разливате освежаваща, студена вода. Просто натиснете панела с гарафа или чаша и се насладете на водата. Това позволява да си спестите от закупуването на бутилки с вода и да живеете по-екологично.



### VarioTemp

VarioTemp означава, че разполагате с огромното пространство за съхранение на храна във Вашия комбиниран хладилник-фризер. Тъй като температурата във фризерното отделение може да се регулира със степен на точност между -2 °C и +14 °C, тази зона може да се използва като допълнителна за охлаждане. Например, в краткосрочен план за напитки и храни за партита – или в дългосрочен, като отделение за съхранение на други продукти.



### Съглени рафтове със сатенено покритие

Насладете се на истинска радост всеки път, когато отваряте вратата, благодарение на закаленото стъкло със сатенено покритие. Височината му може да се регулира удобно с една ръка. Сатененото покритие означава, че драскотините по стъкления рафт са на практика невидими и гарантира висококачествен и елегантен външен вид, дори след години на употреба.



### Сензорен дисплей

Управление на върха на пръстите: сензорният дисплей позволява да управлявате Вашия Liebherr лесно и интуитивно. Всички функции са ясно подредени на дисплея. С леко натискане с пръста можете например лесно да изберете функциите или да проверите текущата температура на Вашия хладилник.



### Вдлъбната ръкохватка

Специално и функционално: Можете да отваряте уреда много лесно чрез вертикално вградената и ергономично разположена дръжка. Освен това модерният и изчистен дизайн се вписва идеално във Вашата кухня за работа със свободни ръце.



### InteriorFit

Придава завършеност на минималистичния дизайн на кухнята: нашите свободностоящи уреди се побират идеално в ниша с дълбочина 60 см. Единствено вратата изпъква леко, което гарантира оптимален достъп до вдлъбнатите ръкохватки или дръжки с лост. Това означава, че фокусът винаги е върху кухнята – с Liebherr като център и акцент.



### SoftSystem

От закуската до среднощното похапване – има много причини да отворите и затворите хладилника. И Вашият Liebherr се грижи това да е наистина приятно. Благодарение на SoftSystem вратата на хладилника се затваря меко, внимателно и сигурно, както и приятно леко и тихо. Бутилките, съхранявани във вътрешната част на вратата, остават на сигурно място – нищо не дрънка, нито се клати.



### VarioSpace

Искате да съхраните на сигурно място сладоледена торта с няколко блата, докато дойде време за лятното парти? Това не е проблем за Вашия Liebherr. Понякога просто се нуждаете от повече пространство и той е подготвен точно за това. С VarioSpace можете да извадите отделни чекмеджета на фризера и хоп – получавате супер голямо пространство за съхранение.



### IceMaker с фиксирано свързване с водопровода

Останаха ли още кубчета лед? При IceMaker този въпрос е излишен. При IceMaker с фиксирано свързване с водопровода водата идва директно от крана. Благодарение на функцията MaxIce можете да произвеждате до 1,5 kg кубчета лед всеки ден. Чрез гъвкавия разделител на отделениято за лед можете да промените количеството съхранявани кубчета лед – много лесно и в зависимост от необходимостта.

Комбиниран хладилник с фризер



CBNbsc 778i  
peak

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                                |                          |
| Energy consumption per year/24 h:                                             | 203 / 0,556 kWh          |
| Общ обем l:                                                                   | 473 l                    |
| Обем: Охлаждаща част: 208,7 l / BioFresh: 126,2 l / Отделение за замразяване: |                          |
| 138 l                                                                         |                          |
| Клас на шум:                                                                  | 34 db(A) / B SuperSilent |
| Климатичен клас:                                                              | SN-T (+10 °C до +43 °C)  |
| Врата/странични стени:                                                        | BlackSteel / BlackSteel  |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                  | 201,5 / 74,7 / 67,5      |

|                        |              |                |              |                       |             |              |                       |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp            |
| Glass & Steel Interior | Light Tower  | Soft System    | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic Rails |

- Управление**
- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
  - Цифров дисплей за температура за отделениято за охлаждане, BioFresh и замразяване
  - SmartDeviceBox плюс
  - Аларма при повреда: Оптично и акустично
  - Аларма за врата: Оптично и акустично
- Хладилно (и BioFresh) отделение**
- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
  - Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
  - VarioSafe
  - Интегриран Рафт за бутилки
  - Светодиодно BioFresh-осветление
  - BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на риба & морски дарове: 1, FlexSystem: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED-Lichtpanel beidseitig
- Отделение за замразяване**
- Чекмеджета: 3, на телескопични изтеглящи се механизми: 3, VarioSpace
  - Форма за кубчета лед с капак
  - LED-осветление
  - Време за съхранение при повреда: 20,00 h
  - Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Допълнителни предимства на оборудването**
- Вертикала Жлебовидна дръжка
  - Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
  - Регулируеми във височина крачетата Отпред
  - Ограничител на врата: вдясно сменяемо
  - Сменяемо уплътнение на вратата



CNsdd 776i  
prime

|                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                  |                                  |
| Energy consumption per year/24 h:                               | 232 / 0,635 kWh                  |
| Общ обем l:                                                     | 487 l                            |
| Обем: Охлаждаща част: 349,1 l / Отделение за замразяване: 139 l |                                  |
| Клас на шум:                                                    | 34 db(A) / B SuperSilent         |
| Климатичен клас:                                                | SN-T (+10 °C до +43 °C)          |
| Врата/странични стени:                                          | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                    | 201,5 / 74,7 / 67,5              |

|             |              |                       |             |              |            |             |           |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| Easy Fresh  | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp | Light Tower | Ice Maker |
| Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Fresh Air  |             |           |

- Управление**
- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
  - Цифров дисплей за температура за охлаждане и замразяване
  - SmartDeviceBox плюс
  - Аларма при повреда: Оптично и акустично
  - Аларма за врата: Оптично и акустично
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,4 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло
- Хладилно (и BioFresh) отделение**
- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
  - Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
  - VarioSafe
  - Рафт за бутилки
  - EasyFresh safes: 1 на телескопични изтеглящи се механизми
  - LED-Lichtpanel beidseitig
- Допълнителни предимства на оборудването**
- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
  - Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
  - Регулируеми във височина крачетата Отпред
  - Ограничител на врата: вдясно сменяемо
  - Сменяемо уплътнение на вратата
- Отделение за замразяване**
- Чекмеджета: 3, VarioSpace
  - IceMaker с постоянна водна връзка 3/4"





← 75 →

## CBNsda 775i prime

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                                |                                  |
| Energy consumption per year/24 h:                                             | 130 / 0,356 kWh                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                       | 473 l                            |
| Обем: Охлаждаща част: 208,7 l / BioFresh: 126,9 l / Отделение за замразяване: | 138 l                            |
| Клас на шум:                                                                  | 33 db(A) / B SuperSilent         |
| Климатичен клас:                                                              | SN-T (+10 °C до +43 °C)          |
| Врата/странични стени:                                                        | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                  | 201,5 / 74,7 / 67,5              |

|              |                       |             |              |                       |            |             |             |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh    | Duo Cooling           | No Frost    | Super Cool   | Super Frost           | Vario Temp | Light Tower | Soft System |
| Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic Rails | Fresh Air  |             |             |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи
- Постапка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Постапки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 75 →

## CNsfa 7723 plus

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                  |                           |
| Energy consumption per year/24 h:                               | 118 / 0,323 kWh           |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                         | 485 l                     |
| Обем: Охлаждаща част: 347,7 l / Отделение за замразяване: 138 l |                           |
| Клас на шум:                                                    | 34 db(A) / B SuperSilent  |
| Климатичен клас:                                                | SN-T (+10 °C до +43 °C)   |
| Врата/странични стени:                                          | Steelfinish / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                    | 201,5 / 74,7 / 67,5       |

|                    |             |          |            |             |              |               |             |
|--------------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Easy Fresh         | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space |
| Smart Device ready | Fresh Air   |          |            |             |              |               |             |

### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Постапка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Постапки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Комбинация от хладилник и фризер



← 75 →

### CNbdd 7723

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

231 / 0,632 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

485 l

Обем: Охлаждаща част: **347,7 l** / Отделение за замразяване: **138 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **BlackSteel / черно**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 74,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h



← 75 →

### CNsfd 7723

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

231 / 0,632 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

485 l

Обем: Охлаждаща част: **347,7 l** / Отделение за замразяване: **138 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **Steelfinish / фино сребро**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 74,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h



← 75 →

## CND 7723

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **231 / 0,632 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **485 l**

Обем: Охлаждаща част: **347,7 l** / Отделение за замразяване: **138 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 74,7 / 67,5**

|             |                    |           |            |             |                |              |               |
|-------------|--------------------|-----------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| Easy Fresh  | Duo Cooling        | No Frost  | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display |
| Vario Space | Smart Device ready | Fresh Air |            |             |                |              |               |

### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h

- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 75 →

## CBNsdc 765i

prime

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **189 / 0,517 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **423 l**

Обем: Охлаждаща част: **216,3 l** / BioFresh: **68,7 l** / Отделение за замразяване: **138 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **неръждаема стомана / фино сребро**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **185,5 / 74,7 / 67,5**

|             |              |                       |             |              |                       |             |                |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|
| Bio Fresh   | Duo Cooling  | No Frost              | Super Cool  | Super Frost  | Vario Temp            | Light Tower | Easy Twist Ice |
| Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic Rails | Fresh Air   |                |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Промениливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 1, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



CBNstb 579i Δ серия Peak



← 60 →

## CBNstb 579i

peak

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

144 / 0,394 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

362 l

Обем: Охлаждаща част: **160,3 l** / BioFresh: **98,7 l** / Отделение за замразяване:

**104 l**

Клас на шум:

**33 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас:

**SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени:

**неръждаема стомана / благородна стомана**

Външни размери в см (В/Ш/Д):

**201,5 / 59,7 / 67,5**

|                        |              |                       |             |              |                       |                 |           |
|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling           | No Frost    | Vario Temp   | Light Tower           | Infinity Spring | Ice Maker |
| Soft System            | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic Rails | Bio Fresh       | Fresh Air |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температура за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изглеждащ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление

- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- , FlexSystem: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, на телескопични изтеглящи се механизми: 2, VarioSpace
- IceMaker с постоянна водна връзка 3/4", C LED-осветление
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg
- Отделение за кубчета лед: 5,4 kg
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

## Комбиниран хладилник-фризер



### CBNbsa 575i prime

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                               |                          |
| Energy consumption per year/24 h:                                            | 92 / 0,252 kWh           |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                      | 362 l                    |
| Обем: Охлаждаща част: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Отделение за замразяване: |                          |
| 103 l                                                                        |                          |
| Клас на шум:                                                                 | 29 db(A) / A UltraSilent |
| Климатичен клас:                                                             | SN-T (+10 °C до +43 °C)  |
| Врата/странични стени:                                                       | BlackSteel / BlackSteel  |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                 | 201,5 / 59,7 / 67,5      |

|                        |                       |             |              |                        |                       |              |             |
|------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Ultra Efficient A -20% | Bio Fresh             | Duo Cooling | No Frost     | Super Cool             | Super Frost           | Vario Temp   | Light Tower |
| Soft System            | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Glass & Steel Interior | Soft Telescopic Rails | Ultra Silent | Fresh Air   |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед с капак
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 16,0 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



### CBNsda 575i prime

|                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                               |                                  |
| Energy consumption per year/24 h:                                            | 116 / 0,317 kWh                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                      | 362 l                            |
| Обем: Охлаждаща част: 159,9 l / BioFresh: 99,2 l / Отделение за замразяване: |                                  |
| 103 l                                                                        |                                  |
| Клас на шум:                                                                 | 33 db(A) / B SuperSilent         |
| Климатичен клас:                                                             | SN-T (+10 °C до +43 °C)          |
| Врата/странични стени:                                                       | неръждаема стомана / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                 | 201,5 / 59,7 / 67,5              |

|                       |             |              |                       |             |                |             |              |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| Bio Fresh             | Duo Cooling | No Frost     | Vario Temp            | Light Tower | Easy Twist Ice | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device | Soft Telescopic Rails | Fresh Air   |                |             |              |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 2, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED-Lichtpanel beidseitig



## Комбинация от хладилник и фризер



← 60 →

### CNsfc 574i

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

163 / 0,446 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l


Обем: Охлаждаща част: 267,9 l / Отделение за замразяване: 104 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- IceMaker с резервоар за вода
- Производство на кубчета лед за 24 h: 1,20 kg

- Отделение за кубчета лед: 5,4 kg
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### CBNbdc 573i

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

181 / 0,495 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

360 l

Обем: Охлаждаща част: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Отделение за замразяване:

103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: BlackSteel / черно

Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Комбиниран хладилник-фризер



← 60 →

### CBNsdс 573i

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

181 / 0,495 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

360 l

Обем: Охлаждаща част: **158,8 l** / BioFresh: **98,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температурата за отделението за охлаждане, BioFresh и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### CNbdc 573i

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

162 / 0,443 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем: Охлаждаща част: **267,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:


SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

BlackSteel / черно

Външни размери в см (В/Ш/Д):

201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h

- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Комбинация от хладилник и фризер



← 60 →

### CNsfc 573i

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

168 / 0,460 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

359 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 132 l

Клас на шум: 31 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h

- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### CBNsda 572i

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

116 / 0,317 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

360 l

Обем: Охлаждаща част: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Отделение за замразяване:


103 l

Клас на шум: 34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## CBNsfc 572i plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

181 / 0,495 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

360 l

Обем: Охлаждаща част: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Отделение за замразяване:

103 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

201,5 / 59,7 / 67,5

|           |             |          |                |              |               |             |              |
|-----------|-------------|----------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device |
| Fresh Air |             |          |                |              |               |             |              |

### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



### Перфектна свежест за диета, богата на зеленчуци:

този Liebherr с две отделение Fruit & Vegetable осигурява предостатъчно пространство и идеални условия, за да запазите зеленчуците свежи и вкусни. Интелигентната система FlexSystem на всяко BioFresh чекмедже позволява продуктите да се съхранява подредени и да се намират лесно. Перфектна свежест за диета, богата на зеленчуци.

Показаните детайли от оборудването зависят от модела, важи описанието на съответния модел.

## Комбиниран хладилник-фризер



← 60 →

### CBNbda 572i

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

116 / 0,317 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

360 l

Обем: Охлаждаща част: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Отделение за замразяване:

103 l

Клас на шум:

34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:


SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

BlackSteel / черно

Външни размери в см (В/Ш/Д):

201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

· Време за съхранение при повреда:

20,00 h

· Капацитет за замразяване за 24 h:

10,00 kg

· Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### CBNa 572i

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

116 / 0,317 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

360 l

Обем: Охлаждаща част: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Отделение за замразяване:

103 l

Клас на шум:

34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, на телескопични изтеглящи се механизми, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## Комбиниран хладилник-фризер



← 60 →

### CBNdgc 5733 plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **181 / 0,495 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **360 l**

Обем: Охлаждаща част: **158,8 l** / BioFresh: **98,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **DarkGrey / DarkGrey**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### CBNdgc 5723 plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **181 / 0,495 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **360 l**

Обем: Охлаждаща част: **158,8 l** / BioFresh: **98,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **DarkGrey / DarkGrey**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Комбиниран хладилник-фризер



← 60 →

### CBNc 5723

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

181 / 0,495 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

360 l

Обем: Охлаждаща част: 158,8 l / BioFresh: 98,9 l / Отделение за замразяване:

103 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:


SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### CNgbc 5723

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

162 / 0,443 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем: Охлаждаща част: 267,9 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:


SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

GlassBlack / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

201,5 / 59,7 / 68,2



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## CNgwc 5723 plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **162 / 0,443 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **371 l**


Обем: Охлаждаща част: **267,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / фино сребро**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 68,2**



### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## CNbda 5723 plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **104 / 0,284 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **371 l**

Обем: Охлаждаща част: **267,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **BlackSteel / черно**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 67,5**



### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



### FlexCube

Искате да съхранявате безопасно малки тубички, отворени чаши за крем или пъдпъдъчи яйца? FlexCube може да помогне за това: Отворите с различни размери осигуряват пространство за голям асортимент от малки артикули. Компактният размер на кубовете FlexCubes позволява да поберете няколко от тях в хладилника си. FlexCube може да се мие в съдомиялна машина и е подходящ за всички рафтове за бутилки и консерви на Liebherr.



### EasyTwist-Ice

Благодарение на EasyTwist Ice може бързо и лесно да подсигурите кубчета лед през лятото или по време на парти дори и без директна връзка с водопровода. Просто напълнете резервоара с вода, оставете го да замръзне и се насладете на готовите кубчета лед с просто завъртане и обилно количество студени напитки. EasyTwist-Ice се почиства лесно и гарантира винаги хигиенично производство на кубчета лед.

Показаните детайли от оборудването зависят от модела, важи описанието на съответния модел.



← 60 →

## CNsda 5723

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

104 / 0,284 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем:

Охлаждаща част: 267,9 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум:

34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

201,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата/сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace



← 60 →

## CNsdb 5723

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **129 / 0,353 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **371 l**


Обем: Охлаждаща част: **267,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **неръждаема стомана / фино сребро**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 67,5**



### Управление

- Монохром LC-дисплей зад врататасензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## CNa 5713

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **104 / 0,284 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **371 l**

Обем: Охлаждаща част: **267,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 67,5**



### Управление

- Монохром LC-дисплей зад врататасензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## Комбинация от хладилник и фризер



← 60 →

### CNc 5713

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

162 / 0,443 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем: Охлаждаща част: **267,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

### CNdgc 5713

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

162 / 0,443 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем: Охлаждаща част: **267,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **DarkGrey / DarkGrey**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

## CNsfd 5704

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

210 / 0,575 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

359 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 132 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

## CNd 5704

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

210 / 0,575 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

359 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 132 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

## Комбинация от хладилник и фризер



← 60 →

### CNsdc 5703

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

162 / 0,443 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем: Охлаждаща част: **267,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **неръждаема стомана / фино сребро**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

### CNdgc 5703

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

162 / 0,443 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем: Охлаждаща част: **267,9 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **DarkGrey / DarkGrey**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,5 / 59,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

## CNc 5703

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

162 / 0,443 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем: Охлаждаща част: 267,9 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

## CNsfd 5703

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

203 / 0,556 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем: Охлаждаща част: 267,9 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

## Комбинация от хладилник и фризер



← 60 →

### CNd 5703

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

203 / 0,556 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

371 l

Обем: Охлаждаща част: 267,9 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д): 201,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

### CBNsda 5223

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

109 / 0,298 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

320 l

Обем: Охлаждаща част: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Отделение за замразяване:


103 l

Клас на шум: 34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 1, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace






← 60 →

## CBNbda 5223

plus

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                               |                          |
| Energy consumption per year/24 h:                                            | 109 / 0,298 kWh          |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                      | 320 l                    |
| Обем: Охлаждаща част: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Отделение за замразяване: |                          |
| 103 l                                                                        |                          |
| Клас на шум:                                                                 | 34 db(A) / B SuperSilent |
| Климатичен клас:                                                             | SN-T (+10 °C до +43 °C)  |
| Врата/странични стени:                                                       | BlackSteel / черно       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                 | 185,5 / 59,7 / 67,5      |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 1, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1
- EasyFresh safes: 0

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## CBNsfc 5223

plus

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                                               |                           |
| Energy consumption per year/24 h:                                            | 170 / 0,465 kWh           |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                                      | 320 l                     |
| Обем: Охлаждаща част: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Отделение за замразяване: |                           |
| 103 l                                                                        |                           |
| Клас на шум:                                                                 | 35 db(A) / B SuperSilent  |
| Климатичен клас:                                                             | SN-T (+10 °C до +43 °C)   |
| Врата/странични стени:                                                       | Steelfinish / фино сребро |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                                                 | 185,5 / 59,7 / 67,5       |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 1, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1
- EasyFresh safes: 0

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Комбиниран хладилник-фризер



← 60 →

### CBNc 5223

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

170 / 0,465 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

320 l

Обем: Охлаждаща част: 164,7 l / BioFresh: 52,9 l / Отделение за замразяване:

103 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:


SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 1, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace

- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### CNbdb 5223

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

128 / 0,350 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

330 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум:

34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

BlackSteel / черно

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h

- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## CNsdb 5223

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

128 / 0,350 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

330 l


Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h

- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## CNb 5213

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

128 / 0,350 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

330 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Комбинация от хладилник и фризер



← 60 →

### CNc 5213

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

161 / 0,441 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

330 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

### CNdgc 5213

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

161 / 0,441 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

330 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: DarkGrey / DarkGrey

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

## CNsfd 5204

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

202 / 0,553 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

319 l

Обем: Охлаждаща част: 187,1 l / Отделение за замразяване: 132 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

## CNd 5204

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

202 / 0,553 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

319 l

Обем: Охлаждаща част: 187,1 l / Отделение за замразяване: 132 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохром LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



## Комбинация от хладилник и фризер



← 60 →

### CNsdc 5203

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

161 / 0,441 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

330 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

### CNdgc 5203

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

161 / 0,441 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

330 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: DarkGrey / DarkGrey

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

## CNc 5203

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

161 / 0,441 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

330 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела Отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

## CNsfd 5203

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

201 / 0,550 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

330 l

Обем: Охлаждаща част: 227,1 l / Отделение за замразяване: 103 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д): 185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела Отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

## Комбинация от хладилник и фризер



← 60 →

### CNdgd 5203 pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **201 / 0,550 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **330 l**


Обем: Охлаждаща част: **227,1 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **DarkGrey / DarkGrey**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **185,5 / 59,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 60 →

### CNd 5203 pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **201 / 0,550 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **330 l**

Обем: Охлаждаща част: **227,1 l** / Отделение за замразяване: **103 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **185,5 / 59,7 / 67,5**



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и замразяване
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло



← 55 →

## CUef 3331

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

224 / 0,613 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

296 l

Обем: Охлаждаща част: **212,4 l** / Отделение за замразяване: **84 l**

Клас на шум:

38 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

181,2 / 55 / 63



### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Рафт за бутилки

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни колела отзад



← 55 →

## CUel 3331

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

224 / 0,613 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

296 l

Обем: Охлаждаща част: **212,4 l** / Отделение за замразяване: **84 l**

Клас на шум:

38 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

Цвят на благородна стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

181,2 / 55 / 63



### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Рафт за бутилки

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни колела отзад

## Автоматичен хладилник-фризер



← 55 →

**CU 3331**

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

**224 / 0,613 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>:

**296 l**

Обем: Охлаждаща част: **212,4 l** / Отделение за замразяване: **84 l**

Клас на шум: **38 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **181,2 / 55 / 63**



### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Рафт за бутилки

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни колела отзад



← 55 →

**CUel 2831**

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

**192 / 0,526 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>:

**265 l**

Обем: Охлаждаща част: **212,4 l** / Отделение за замразяване: **54 l**

Клас на шум: **38 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Врата/странични стени: **Цвят на благородна стомана / фино сребро**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **161,2 / 55 / 63**



### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Рафт за бутилки

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 3,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни колела отзад





← 55 →

## CU 2831

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | 192 / 0,526 kWh                                                        |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 265 l                                                                  |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>212,4 l</b> / Отделение за замразяване: <b>54 l</b> |
| Клас на шум:                      | 38 db(A) / C                                                           |
| Климатичен клас:                  | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                                               |
| Врата/странични стени:            | бял / бял                                                              |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 161,2 / 55 / 63                                                        |



### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Рафт за бутилки

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 2, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 3,00 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Транспортни колела отзад



← 55 →

## CTel 2931

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | 190 / 0,520 kWh                                                        |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 270 l                                                                  |
| Обем:                             | Охлаждаща част: <b>218,6 l</b> / Отделение за замразяване: <b>52 l</b> |
| Клас на шум:                      | 37 db(A) / C                                                           |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                                |
| Врата/странични стени:            | Цвят на благородна стомана / фино сребро                               |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 157,1 / 55 / 63                                                        |



### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,50 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Регулируеми във височина крачета Отпред

## Автоматичен хладилник-фризер



← 55 →

### CT 2931

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

190 / 0,520 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

270 l

Обем: Охлаждаща част: **218,6 l** / Отделение за замразяване: **52 l**

Клас на шум: **37 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **157,1 / 55 / 63**



#### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 20,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,50 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Регулируеми във височина крачета Отпред



← 55 →

### CTel 2531

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

181 / 0,495 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

233 l

Обем: Охлаждаща част: **189,5 l** / Отделение за замразяване: **44 l**

Клас на шум: **37 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **Цвят на благородна стомана / фино сребро**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **140,1 / 55 / 63**



#### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 17,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,50 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Регулируеми във височина крачета Отпред



← 55 →

## CT 2531

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

181 / 0,495 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

233 l

Обем: Охлаждаща част: **189,5 l** / Отделение за замразяване: **44 l**

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

140,1 / 55 / 63

Duo  
Cooling

Smart  
Frost

Vario  
Space

### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделение Въртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 17,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,50 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Регулируеми във височина крачета Отпред



← 55 →

## CT 2131

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

181 / 0,495 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

196 l

Обем: Охлаждаща част: **152,2 l** / Отделение за замразяване: **44 l**

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

124,1 / 55 / 63

Duo  
Cooling

Smart  
Frost

Vario  
Space

### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделение Въртящ се регулатор
- Регулируеми хладилни кръгове: 1

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 17,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,50 kg
- Поставки от обезопасено стъкло

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Регулируеми във височина крачета Отпред





# Хладилници



RBsdc 525i ○ серия Prime



## Преглед на серията



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



◻ Серия Prime



△ Серия Peak

|                             | ○ Серия Pure                                    | ◇ Серия Plus                                         | ⬢ Серия Prime                                                     | △ Серия Peak                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Технология за свежест       | Отделение EasyFresh с вграден водач за чекмедже | Отделение EasyFresh с вграден водач за чекмедже      | EasyFresh на телескопични релси                                   | EasyFresh на телескопични релси                     |
|                             |                                                 | <b>BioFresh на телескопични релси</b>                | BioFresh със SoftTelescopic                                       | <b>BioFresh Professional</b> със SoftTelescopic     |
|                             |                                                 |                                                      |                                                                   | <b>HydroBreeze</b>                                  |
|                             |                                                 |                                                      | <b>Отделение Fish &amp; Seafood *</b>                             | Отделение Fish & Seafood *                          |
| Комфорт и практичност       | Филтър FreshAir                                 | Филтър FreshAir                                      | Филтър FreshAir                                                   | Филтър FreshAir                                     |
|                             |                                                 | <b>Делим стъклен плот</b>                            | Делим стъклен плот                                                | Делим стъклен плот                                  |
|                             |                                                 |                                                      | <b>SoftSystem омекотяване на затварянето</b>                      | SoftSystem омекотяване на затварянето               |
|                             |                                                 | <b>VarioSafe *</b>                                   | VarioSafe                                                         | VarioSafe                                           |
|                             |                                                 |                                                      | <b>VarioBoxes</b>                                                 | VarioBox                                            |
|                             |                                                 |                                                      | <b>Съд за масло</b>                                               | Съд за масло                                        |
| Дизайн                      | Поставка за яйца                                | Поставка за яйца                                     | <b>Променлива</b> поставка за яйца                                | Променлива поставка за яйца                         |
|                             |                                                 | Рафт за бутилки                                      | Рафт за бутилки                                                   | Рафт за бутилки                                     |
|                             |                                                 |                                                      |                                                                   | <b>FlexSystem</b>                                   |
|                             | Горно осветление                                | Осветление на тавана или по <b>страничните части</b> | <b>LightTower (Светлинна кула)</b>                                | LightTower (Светлинна кула)                         |
|                             |                                                 |                                                      | <b>Осветление на отделение BioFresh</b>                           | Осветление на отделение BioFresh                    |
|                             |                                                 |                                                      |                                                                   | <b>Осветление вентилатор</b>                        |
|                             | Прозрачно стъкло                                | Прозрачно стъкло                                     | <b>Сатенирано стъкло</b>                                          | Сатенирано стъкло                                   |
|                             | Сензорен дисплей                                | Сензорен дисплей                                     | <b>Дисплей Touch &amp; Swipe</b>                                  | Дисплей Touch & Swipe                               |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Дисплей зад вратата                             | Дисплей зад вратата                                  | Дисплей зад вратата                                               | Дисплей зад вратата                                 |
|                             | Вдлъбната ръкохватка                            | Вдлъбната ръкохватка                                 | <b>Тънка дръжка на вратата с интегриран механизъм за отваряне</b> | Вдлъбната ръкохватка                                |
|                             |                                                 |                                                      | <b>Вградено</b> (модели „i“)                                      | Вградено (модели „i“)                               |
| Вода                        |                                                 |                                                      |                                                                   | <b>InfinitySpring</b> за модели с възможност за SBS |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.

## Предимства на оборудването



### Fruit & Vegetable-Safe

Хрупкава салата или ягоди: Най-деликатните храни заслужават специално място, за да останат по-дълго свежи: Отделения BioFresh. В отделението за плодове и зеленчуци температурата е близка до 0°C. Тъй като там почти постоянно влажността е по-висока, благодарение на плътното уплътнение условията за съхранение на неупаковани плодове и зеленчуци са много добри.



### EasyFresh

Нашето отделение EasyFresh гарантира свежестта от пазара в дома Ви. Независимо дали плодовете или зеленчуците са раз опаковани, тук всичко се съхранява оптимално. Благодарение на плътното уплътнение хранителните продукти увеличават влажността на въздуха в отделението. Така остават свежи за по-дълго време.



### LED

За бърз преглед в хладилника: Благодарение на диодното странично осветление от двете страни можете да имате поглед над хранителните си продукти по всяко време. Диодите са разположени така, че големият Ви хладилник да свети с хранителните продукти в него. Диодите са интегрирани в страничните стени, ценната използваема площ остава напълно свободна.



### Поставка за 3 бутилки

Сега бутилките Ви остават там, където трябва: С поставката за 3 бутилки трите бутилки се намират на безопасно място в хладилника Ви и чакат да бъдат използвани. Поставката за бутилки се побира на всеки стъклен плот и това я прави много практична. А ако Ви трябва място някъде другаде, просто изкарайте поставката от хладилника.



### LightTower

Очаквайте с нетърпение оптималното интериорно осветление: LightTower осветява хранителните продукти по най-добрия начин и те са позиционирани така, че винаги голяма част от пълния ви хладилник е осветена. Тъй като LightTower е вграден в страничните стени, има и повече място за вашите хранителни продукти.



### Смяна на окачването на вратата на вградения фризер

Променете посоката на отваряне на вратата на Вашия фризер с 4\* отделения лесно и бързо: благодарение на интелигентния плъзгач регулатор това може да стане за секунди и без никакви специални умения. Просто завъртете контролерът на фризера с 4\* отделения надясно или наляво и готово.



### Дръжка рейлинг

Отварянето е направено лесно: практичната и елегантна дръжка с интегриран механизъм за отваряне Ви позволява да отворите вратата на уреда с малко усилие, дори при в кратък период от време. Елегантният и минималистичен дизайн допълнително привличат вниманието към Вашия хладилник.



### Рафтове на вратата

Искате ли безопасно място за съхранение на бутилки за вашите напитки или хранителни продукти? И все пак искате да имате лесен достъп до тях? Нашите рафтове на вратата с регулируема височина ви предлагат и двете – благодарение на основите, изработени от нечупливо стъкло и релсите от неръждаема стомана.



### Поставка за бутилки над отделенията BioFresh

Очаквате гости и искате да охладите малко повече напитки от обикновено? Точно за това се предлага поставката за бутилки над отделенията BioFresh: Просто махнете с ръкохватката стъкления плот над поставката за бутилки – вече можете безопасно да поставяте и охлаждайте различни по големи бутилки.



### SoftTelescopic

Бъдете нетърпеливи да отворите Вашите отделения BioFresh: Не само заради свежите хранителни продукти – но и защото отварянето е толкова лесно, а затварянето е автоматично и приглушено. Затова се грижат телескопичните изтеглящи механизми, по които отделенията внимателно се насочват към Вас. И тъй като се разширяват напълно, имате възможно най-добрия изглед към съдържанието.



### FlexSystem

Дребните деликатни плодове обикновено не се виждат в хладилника или лесно се смачкват. Ето защо във Liebherr разполага с FlexSystem: Две практично поставящи се кутии осигуряват ред и прегледност в отделенията BioFresh. Освен това осигуряват надеждна защита дори и на най-дребната малина на местата, на които може да се притисне или смеси с други храни.



### Място за тава за печене

Искате ли да запазите домашния си плодов сладкиш свеж? Или подготвената пица, която по-късно ще сложите във фурната? Просто поставете тавата за печене във Вашия Liebherr – той ви предлага достатъчно място за съхранение на тави за печене. Особено практично: Можете да вкарвате и изкарвате тавата за печене, когато вратата е отворена на 90°.

## Вертикален хладилник



← 60 →

### RBbsc 528i

peak

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

107 / 0,293 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

384 l

Обем:

Охлаждаща част: 246,2 l / BioFresh: 137,9 l

Клас на шум:

34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

BlackSteel / BlackSteel

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- VarioBox Изтеглящ се, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, с HydroBreeze: 1, Съхранение на риба & морски дарове: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1, FlexSystem: 1
- , FlexSystem: 1

· EasyFresh safes: 0

· LED-Lichtpanel beidseitig

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### RBsdc 525i

prime

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

108 / 0,295 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

386 l

Обем:

Охлаждаща част: 245,8 l / BioFresh: 140,9 l

Клас на шум:

33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine, VarioBox Изтеглящ се, Променливи Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED-Lichtpanel beidseitig

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата





← 60 →

## RBbsb 525i prime

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **86 / 0,235 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **386 l**

Обем: Охлаждаща част: **245,8 l** / BioFresh: **140,9 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **BlackSteel / BlackSteel**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **185,5 / 59,7 / 67,5**



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата за охлаждане и BioFresh
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- VarioBox Изтеглящ се, Промениливи
- Поставка за яйца, Съд за масло
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- Светодиодно BioFresh-осветление
- BioFresh safes: 3, със SoftTelescopic, Съхранение на плодове & зеленчуци: 2, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED-Lichtpanel beidseitig

### Допълнителни предимства на оборудването

- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## RBc 5220 plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **101 / 0,276 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **382 l**

Обем: Охлаждаща част: **288,7 l** / BioFresh: **93,7 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **185,5 / 59,7 / 67,5**



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Свободностоящ хладилник



← 60 →

### RBsfd 5221

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

164 / 0,449 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

351 l

Обем: Охлаждаща част: 223 l / BioFresh: 93,9 l / Отделение за замразяване: 34 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5, от които делими: 1
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0
- LED-Licht einseitig

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### RBsfc 5220

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

101 / 0,276 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

382 l

Обем: Охлаждаща част: 288,7 l / BioFresh: 93,7 l

Клас на шум:

34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата за хладилно отделение
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7, от които делими: 1
- VarioSafe
- Интегриран Рафт за бутилки
- BioFresh safes: 2, Съхранение на плодове & зеленчуци: 1, Съхранение на месо & млечни продукти: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## Rsfd 5220

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

98 / 0,268 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

399 l

Обем:

Охлаждаща част: 399,1 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху телескопични релси



← 60 →

## Rd 5220

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

98 / 0,268 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

399 l

Обем:

Охлаждаща част: 399,1 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6, от които делими: 1
- VarioSafe
- Рафт за бутилки
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху телескопични релси

## Свободно стоящ хладилник



← 60 →

### RDsfd 5220

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

98 / 0,268 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

399 l

Обем:

Охлаждаща част: 399,6 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

Steelfinish / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже
- Голямо отделение за плодове/зеленчуци с издърпващ се рафт с частично изтегляне върху телескопични релси



← 60 →

### Rd 5000

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

93 / 0,254 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

348 l

Обем:

Охлаждаща част: 348,6 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

165,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 7
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред



← 60 →

## Rd 4600

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

89 / 0,243 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

298 l

Обем:

Охлаждаща част: 298,4 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

145,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 6
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## RBa 425i

prime

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

46 / 0,126 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

160 l

Обем:

BioFresh: 160,6 l

Клас на шум:

34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

125,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- BioFresh safes: 4, Съхранение на месо & млечни продукти: 4, Може да се настрои по избор от HydroSafe на DrySafe

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## Свободно стоящ хладилник



← 60 →

### Rd 4200

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

84 / 0,230 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

247 l

Обем:

Охлаждаща част: 247,2 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

125,5 / 59,7 / 67,5

Easy  
Fresh

Super  
Cool

Touch  
Display

Smart  
Device  
ready

Fresh  
Air

#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- EasyFresh safes: 1 с вградена конструкция чекмедже

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред

- Ограничител на врата: вдясно

- сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 55 →

### Ksl 2834

Comfort

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

158 / 0,432 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

250 l

Обем:

Охлаждаща част: 229,7 l / Отделение за замразяване: 21 l

Клас на шум:

38 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

фино сребро / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

140,2 / 55 / 63

#### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделение Въртящ се регулатор

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Рафт за бутлки

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 8,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,50 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка от неръждаема стомана С вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка



## K 2340

Comfort

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                          |
| Energy consumption per year/24 h: | 101 / 0,276 kWh          |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 213 l                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 213,6 l  |
| Клас на шум:                      | 38 db(A) / C             |
| Климатичен клас:                  | SN-ST (+10 °C до +38 °C) |
| Врата/странични стени:            | бял / бял                |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 114 / 55 / 63            |

### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 5
- Рафт за бутилки

### Допълнителни предимства на оборудването

- Ергономична дръжка
- Транспортни дръжки отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка



## K 2834

Comfort

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                          |
| Energy consumption per year/24 h: | 158 / 0,432 kWh                                          |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 250 l                                                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 229,7 l / Отделение за замразяване: 21 l |
| Клас на шум:                      | 38 db(A) / C                                             |
| Климатичен клас:                  | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                                 |
| Врата/странични стени:            | бял / бял                                                |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 140,2 / 55 / 63                                          |

### Управление

- Механично управление Във вътрешното отделениеВъртящ се регулатор

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Ключалка

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- Рафт за бутилки

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 8,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,50 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Ергономична дръжка
- Транспортни дръжки отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред



FNa 6635 ◇ серия Plus



# Фризери

## Преглед на серията



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



◻ Серия Prime



△ Серия Peak



|                             | ○ Серия Pure                | ◇ Серия Plus                                                                               | ⬢ Серия Prime                                            | △ Серия Peak                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Технология за свежест       | NoFrost                     | NoFrost                                                                                    | NoFrost                                                  | NoFrost                                                                      |
| Комфорт и практичност       | EasyOpen                    | EasyOpen                                                                                   | EasyOpen                                                 | EasyOpen                                                                     |
|                             | FrostProtect                | FrostProtect                                                                               | FrostProtect                                             | FrostProtect                                                                 |
|                             | Накланящо се чекмедже *     | Накланящо се чекмедже                                                                      | Накланящо се чекмедже                                    | Накланящо се чекмедже                                                        |
|                             |                             |                                                                                            |                                                          | <b>SoftSystem – омекотяване на затварянето</b> за модели с възможност за SBS |
|                             | SpaceBox *                  | SpaceBox *                                                                                 | SpaceBox *                                               | SpaceBox *                                                                   |
|                             | Вграден водач за чекмедже   | Вграден водач за чекмедже                                                                  | Вграден водач за чекмедже                                | <b>Чекмеджета на телескопични релси</b>                                      |
|                             |                             | Форма за кубчета лед *                                                                     |                                                          |                                                                              |
|                             |                             | Тава за фризер                                                                             | Тава за фризер                                           | Тава за фризер                                                               |
|                             |                             |                                                                                            | <b>Хладилен акумулатор</b>                               | Хладилен акумулатор                                                          |
|                             | VarioSpace                  | VarioSpace                                                                                 | VarioSpace                                               | VarioSpace                                                                   |
| Дизайн                      |                             |                                                                                            | <b>Индикатор за състоянието</b>                          | Индикатор за състоянието                                                     |
|                             |                             |                                                                                            | <b>Осветление фризерно отделение</b>                     | Осветление фризерно отделение                                                |
|                             |                             |                                                                                            |                                                          | <b>Осветление IceMaker</b>                                                   |
|                             | Сензорен дисплей            | Сензорен дисплей                                                                           | <b>Дисплей Touch &amp; Swipe</b>                         | Дисплей Touch & Swipe                                                        |
|                             | Дисплей зад вратата         | Дисплей зад вратата                                                                        | Дисплей зад вратата                                      | Дисплей зад вратата                                                          |
|                             | Вдлъбната ръкохватка        | Вдлъбната ръкохватка / <b>тънка дръжка на вратата с интегриран механизъм за отваряне *</b> | Лостова дръжка с интегриран механизъм за отваряне        | Лостова дръжка с интегриран механизъм за отваряне                            |
|                             |                             |                                                                                            |                                                          |                                                                              |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Възможност за преоборудване | Възможност за преоборудване                                                                | <b>Вградено</b> (модели „i“)                             | Вградено (модели „i“)                                                        |
| Лед                         |                             | <b>EasyTwist-Ice или IceTower</b> за модели с възможност за SBS                            | EasyTwist-Ice или IceTower за модели с възможност за SBS | EasyTwist-Ice или IceTower                                                   |
|                             |                             | <b>Лопатка за лед</b> за модели с възможност за SBS                                        | Лопатка за лед за модели с възможност за SBS             | Лопатка за лед за модели с възможност за SBS                                 |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.

## Основни функции



### NoFrost

Когато отворите Вашия фризер, искате да видите замразена храна, а не лед и скреж. NoFrost предпазва фризерното отделение от нежелано замръзване, което консумира много енергия и може да бъде скъпо. NoFrost означава, че вече няма да има досадно и отнемашо време размразяване на фризерното отделение, ще има повече време за други неща и ще спестява пари.



### Форма за кубчета лед с капак

Голямата форма за кубчета лед се пълни лесно с вода благодарение на удобния отвор за пълнене. Капакът се затваря плътно, което позволява поставката да се премества и поставя безопасно в уреда без разливане.



### Дисплей Touch & Swipe

Управлявайте Вашия Liebherr с едно докосване: благодарение на дисплея Touch & Swipe можете да управлявате хладилника си интуитивно и лесно. Изберете функции, като SuperFrost, с едно докосване и плъзгане на дисплея. Температурата се контролира също толкова лесно. А какво става, ако не използвате дисплея? На него се изписва действителната температура.



### IceTower

Студените напитки на Вашето парти никога няма да свършат. IceTower, която побира 5,7 kg кубчета лед се грижи за това. Лопатката за лед и изтеглящ се рафт на телескопични релси осигуряват лесен достъп до кубчетата лед. С допълнителна тава може също да съхранявате по-малки количества и да държите замразена храна отдолу. Чекмеджето в съседство предлага място за съхранение на замразени продукти.



### Индикация за състояние

Искате да проверите дали всичко е наред с Вашия уред? Благодарение на вградения на вратата индикатор за състоянието на уреда може да разберете това много бързо. Синята светлина сигнализира: всичко е ОК. Ако статусът е друг, а не ОК, дисплеят свети в червено и мига. Прозвучава и предупредителен звук.



### LED осветление във фризерното отделение

Когато отворите чекмеджетата във Вашия фризер Liebherr, ще се зарадвате не само от вида на Вашите хранителни стоки, но и от атрактивното осветление. То се осигурява от мощни, издръжливи и екологично чисти светодиоди. Осветлението прави прегледа на съдържанието още по-лесен и в същото време е необичаен дизайнерски елемент.



### FrostProtect

Не всички фризери се разполагат в отоплявани помещения. Някои от тях се намират в студени гаражи или навеси. Добре е, че Вашият Liebherr е подготвен отлично за такава студена среда, защото всички компоненти са предназначени за работа при температури на околната среда до  $-15^{\circ}\text{C}$ .



### Хладилен акумулатор

Хладилният акумулатор е двойно по-полезен – както на закрито, така и на открито. Във фризера поддържа замразените храни студени за известно време в случай на прекъсване на електрозахранването. А при излети е на разположение за охлаждане на ястия и напитки.



### SpaceBox

Можете да поберете „нещо голямо“ във Вашия Liebherr: Защото за пуйка с размер XL или многоетажна сладоледена торта просто е необходимо повече място. За такива случаи Вашият Liebherr има SpaceBox: с височина от цели 250 mm, той предлага много допълнително пространство, дори за големи замразени продукти. Това е полезно, за да сте гъвкави при съхранението на храна.



### EasyTwist-Ice

Независимо дали за летен ден или за парти: Благодарение на EasyTwist-Ice можете да осигурите кубчета лед бързо и лесно – без да е необходима постоянна връзка с вода. Просто напълнете резервоара с вода, оставете я да замръзне и вече можете да поднесете готови кубчета лед с едно завъртане – охладените напитки са подsigурени. EasyTwist-Ice се почиства лесно, което гарантира, че кубчетата лед винаги са чисти.



### EasyOpen

Познато ли Ви е това? След като сте напълнили фризера с покупки, забелязвате, че сте забравили някой продукт отвън и се налага да дръпнете много силно, за да отворите отново вратата. С Вашия Liebherr това няма да се случи. Благодарение на EasyOpen вратата може да се отваря удобно и лесно дори няколко пъти един след друг.



### VarioSpace

Искате да съхраните на сигурно място сладоледена торта с няколко блата, докато дойде време за лятното парти? Това не представлява проблем за фризера ви на Liebherr: Понякога просто се нуждаете от повече пространство и той е подготвен точно за това. С VarioSpace можете да извадите отделни чекмеджета на фризера, както и хоризонталните стъклени разделители под тях и хоп – получавате супер голямо пространство за съхранение.

## Свободностоящ фризер



← 70 →

### FNC 727i

peak

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

178 / 0,487 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

363 l

Обем:

Отделение за замразяване: 363 l

Клас на шум:

34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:


SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 69,7 / 76



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, на телескопични изтеглящи се механизми: 5, VarioSpace
- LED-осветление
- Индикатор за състояние
- Време за съхранение при повреда: 19,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 19,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне

- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 70 →

### FNC 7227

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

178 / 0,487 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

363 l

Обем:

Отделение за замразяване: 363 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 69,7 / 76



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 19,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 19,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад



← 70 →

## FNa 6635 plus

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>99 / 0,271 kWh</b>                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>260 l</b>                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>260 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>33 db(A) / B SuperSilent</b>        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>         |
| Врата/странични стени:            | <b>бял / бял</b>                       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>145,5 / 69,7 / 76</b>               |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 5, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 18,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 17,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 70 →

## FNa 6625 plus

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                        |
| Energy consumption per year/24 h: | <b>99 / 0,271 kWh</b>                  |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | <b>260 l</b>                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: <b>260 l</b> |
| Клас на шум:                      | <b>33 db(A) / B SuperSilent</b>        |
| Климатичен клас:                  | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>         |
| Врата/странични стени:            | <b>бял / бял</b>                       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | <b>145,5 / 69,7 / 76</b>               |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 5, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 18,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 17,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад



## Свободностоящ фризер



← 60 →

### FNC 527i

peak

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

159 / 0,435 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

277 l

Обем:

Отделение за замразяване: 278 l

Клас на шум:

33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, на телескопични изтеглящи се механизми: 5, VarioSpace
- LED-осветление
- Индикатор за състояние
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1
- Поставки от обезопасено стъкло

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне

- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### FND 522i

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

199 / 0,545 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

277 l

Обем:

Отделение за замразяване: 278 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата
- Сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебковидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## FNd 5237

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

199 / 0,545 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

277 l

Обем:

Отделение за замразяване: 278 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## SFNd 5227

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

199 / 0,545 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

277 l

Обем:

Отделение за замразяване: 278 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,5 / 59,7 / 67,5



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване


- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Отопление странична стена вдясно, Подходящ за комбинация с други хладилници, фризери и/или уреди за вино

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вляво сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Фризери



### FNb 505i: открехва вратата към технологията BluRoX

FNb 505i не е просто първият ни фризер с височина 165 cm и NoFrost, който постига новия клас на енергийна ефективност B. Той също така е и първият ни модел, използващ технологията BluRoX: Иновативната комбинация от вакуум и перлит е интегрирана във вратите и създава несравнимо по отношение на енергийната ефективност и същевременно компактно решение за студоизолация. NoFrost технологията защитава фризерното отделение от заледяване, но и пести енергия и разходи.

Показаните детайли от оборудването зависят от модела, важи описанието на съответния модел.



← 60 →

### FNb 505i prime

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

120 / 0,328 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

238 l

Обем:

Отделение за замразяване: 238 l

Клас на шум:

31 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:


SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

165,5 / 59,7 / 65,5



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 6, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- LED-осветление
- Индикатор за състояние
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 17,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад



← 60 →

## FNe 5207

pure

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 249 / 0,682 kWh                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 277 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 278 l |
| Клас на шум:                      | 36 db(A) / C                    |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)         |
| Врата/странични стени:            | бял / бял                       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 185,5 / 59,7 / 67,5             |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 7, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 18,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## FNd 505i

prime



|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 188 / 0,515 kWh                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 238 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 239 l |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)         |
| Врата/странични стени:            | бял / бял                       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 165,5 / 59,7 / 67,5             |



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен зад вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 6, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- LED-осветление
- Индикатор за състояние
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 17,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад

## Свободностоящ фризер



← 60 →

### FNd 5036

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

188 / 0,515 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

238 l

Обем:

Отделение за замразяване: 239 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

165,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Регулируеми във височина крачета

- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 6, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 17,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад



← 60 →

### FNe 5006

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

235 / 0,643 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

238 l

Обем:

Отделение за замразяване: 239 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

165,5 / 59,7 / 67,5



#### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 6, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 17,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебковидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета
- Отпред





← 60 →

## FNe 4605

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **221 / 0,605 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **199 l**

Обем: Отделение за замразяване: **200 l**

Клас на шум: **36 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **145,5 / 59,7 / 67,5**



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 5, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 16,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 16,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред



← 60 →

## FNe 4204

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **208 / 0,569 kWh**

Общ обем <sup>1</sup>: **160 l**

Обем: Отделение за замразяване: **161 l**

Клас на шум: **36 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **125,5 / 59,7 / 67,5**



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей зад вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, с вградена конструкция чекмедже, VarioSpace
- Време за съхранение при повреда: 15,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 15,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред



# Фризерни ракли



CFd 2085 ♦ серия Plus



CFd 2505  
plus

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 188 / 0,515 kWh                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 359 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 359 l |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)         |
| Врата/странични стени:            | бял / бял                       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 82 / 167 / 71                   |



Управление

- Електронно управление в корпусаклавишна електроника
- Термометър с цифров температурен индикатор
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

Отделение за замразяване

- Без вибрации, почиства се тихо и лесно с помощта на кондензатор с пяна
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 50,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 15,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1
- Изход за конденз

- Преградна стена, състояща се от подвижна тава за фризер - може да се използва и като тава за събиране на вода
- 5 Кошници за окачване серийно производство

Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
- Ключалка



CFe 2500  
pure

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                 |
| Energy consumption per year/24 h: | 295 / 0,808 kWh                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 497 l                           |
| Обем:                             | Отделение за замразяване: 497 l |
| Клас на шум:                      | 33 db(A) / B SuperSilent        |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)         |
| Врата/странични стени:            | бял / бял                       |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 82 / 167 / 71                   |



Управление

- Електронно управление в корпусаклавишна електроника
- Термометър с цифров температурен индикатор
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

Отделение за замразяване

- Без вибрации, почиства се тихо и лесно с помощта на кондензатор с пяна
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 40,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 20,00 kg
- Изход за конденз


- Преградна стена, състояща се от подвижна тава за фризер - може да се използва и като тава за събиране на вода
- 2 Кошници за окачване серийно производство

Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
- Ключалка



## Предимства на оборудването



### StopFrost

Иновативната система StopFrost предлага две решаващи предимства: Заскрежаването на фризерното пространство и на замразяваните продукти се намалява значително, което прави размразяването много по-рядко необходимо. Освен това със системата StopFrost след отваряне и затваряне на капака на фризерната ракла налягането не се понижава и фризерната ракла може да се отвори без усилия.



### SoftSystem

Фризерните ракли в премиум класа са оборудвани със системата за плавно затваряне SoftSystem, която е удобно и оптимално решение при ежедневна употреба. Механизмите са интегрирани в пантите на вратата и осигуряват изключително леко затваряне.



### Кондензатор

Кондензаторът е интегриран в панела покрай външната стена, като по този начин намалява вибрациите и шума по време на работа.



### FrostProtect

Не всички фризери са в отопляеми помещения – някои се намират в гараж, изба или на верандата. За щастие, Вашият Liebherr е добре подготвен за тази хладна среда: всички компоненти са проектирани за температура на околната среда до  $-15^{\circ}\text{C}$  и гарантират нормален процес на работа.



### Вътрешното светодиодно (LED) осветление

Вътрешното светодиодно (LED) осветление осигурява оптимален начин за прегледно съхранение на продуктите дори при слабо осветено околно обкръжение. Вратата и корпуса на фризерните ракли са със специално покритие, което придава допълнителна устойчивост срещу корозия.



### Автоматичен SuperFrost

Искате ли да замразите пресните хранителни продукти по начин, който запазва витамините? Необходимо е само да активирате SuperFrost и отделението за фризер ще увеличи капацитета си за охлаждане. Това поддържа температурата постоянна, когато поставяте незамразена храна в него.





## CFd 2085

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

162 / 0,443 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

248 l

Обем:

Отделение за замразяване: 248 l

Клас на шум:

33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

82 / 125 / 71



### Управление

- Електронно управление в корпусаклавишна електроника
- Термометър с цифров температурен индикатор
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за замразяване

- Без вибрации, почиства се тихо и лесно с помощта на кондензатор с пяна
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 50,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1
- Изход за конденз

- Преградна стена, състояща се от подвижна тава за фризер - може да се използва и като тава за събиране на вода
- 3 Кошници за окачване серийно производство

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
- Ключалка



## CFe 2080

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

249 / 0,682 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

353 l

Обем:

Отделение за замразяване: 353 l

Клас на шум:

32 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

82 / 125 / 71



### Управление

- Електронно управление в корпусаклавишна електроника
- Термометър с цифров температурен индикатор
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за замразяване

- Без вибрации, почиства се тихо и лесно с помощта на кондензатор с пяна
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 40,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 15,00 kg
- Изход за конденз

- Преградна стена, състояща се от подвижна тава за фризер - може да се използва и като тава за събиране на вода
- 2 Кошници за окачване серийно производство

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
- Ключалка



## CFc 1875

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

127 / 0,347 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

192 l

Обем:

Отделение за замразяване: 192 l

Клас на шум:

32 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

82 / 104 / 71

Smart Frost

Stop Frost

LED

Frost Protect

Door Lock

### Управление

- Електронно управление клавишна електроника
- Термометър с цифров температурен индикатор
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за замразяване

- Без вибрации, почиства се тихо и лесно с помощта на кондензатор с пяна
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 50,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Акумулатори за замразяване: 1
- Изход за конденз

- Преградна стена, състояща се от подвижна тава за фризер - може да се използва и като тава за събиране на вода
- 2 Кошници за окачване серийно производство

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
- Ключалка



## CFc 1870

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

226 / 0,619 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

281 l

Обем:

Отделение за замразяване: 281 l

Клас на шум:

33 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

82 / 104 / 71

Smart Frost

Stop Frost

LED

Frost Protect

### Управление

- Електронно управление в корпус клавишна електроника
- Термометър с цифров температурен индикатор
- FrostControl
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за замразяване

- Без вибрации, почиства се тихо и лесно с помощта на кондензатор с пяна
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 40,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 10,00 kg
- Изход за конденз

- Преградна стена, състояща се от подвижна тава за фризер - може да се използва и като тава за събиране на вода
- 2 Кошници за окачване серийно производство

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
- Ключалка

# Уреди под плот



Rc 1400 ○ серия Pure | Fc 1404 ○ серия Pure

## Предимства на оборудването



### Дълга права дръжка с вградена механика за отваряне

Благодарение на механиката за отваряне в елегантната дръжка, вратата позволява да се обслужва с минимално усилие – дори ако се отвори няколко пъти в бърза последователност.



### SmartDevice

Усредът позволява да се обслужва лесно през смартфон, благодарение на SmartDeviceBox. Това позволява например промяна на настройките или извикване на информация за състоянието на уреда. SmartDeviceBox вече е интегриран („i“).



### Здрави плотове

Мястото в кухнята никога не е достатъчно. Ето защо нашите настолни уреди са оборудвани със здрава, устойчива на надраскване повърхност, която служи като допълнителна работна повърхност. При хладилниците с височина на маса плочата може да се отстрани, за да се плъзне отдолу.

## Охлаждане



### TouchControl

Хладилникът с височина на маса може да бъде настроен на +3, +5, +7 или +9°C само с едно докосване. Лесен за обслужване и пестящ място с вградено LED осветление, за да остане още повече пространство за хранителни продукти.



### EasyFresh – идеален за съхранение на плодове и зеленчуци

Нашата технология за свежест с регулируема влажност за пресни плодове и зеленчуци от пазара вече е интегрирана във всички хладилници с височина на маса от серията Plus.



### DoorStop

Дребен детайл с голямо въздействие: Поддържа свежестта на хладилника с височина на маса на Liebherr, дори когато е изключен: Съгваемият DoorStop предотвратява появата на неприятни миризми.

## Замразяване



### TouchControl

Фризер с височина на маса може да бъде настроен на -16, -18, -20 или -28°C само с едно докосване. Лесен за обслужване и пестящ място с вградено LED осветление в плота.



### Издърпващи се чекмеджета на фризера върху стъклени плочи




Издърпващите се чекмеджета на фризера са разположени върху стъклени плочи. Чекмеджетата и стъклени плочи се изваждат гъвкаво за съхранение на по-обемни замразени продукти и за почистване.



### FrostProtect

Всички фризери с височина на маса могат да бъдат монтирани и в неотапливи помещения при температура на околната среда до -15°C.

# Охладителна мощност

|                                                 |           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>◆ Серия Plus</div> <div>○ Серия Pure</div> |           | ← 60 →                                                                            | ← 55 →                                                                            | ← 50 →                                                                              | ← 55 →                                                                              |
|                                                 |           |  |  |  |  |
| Хладилници под плот                             | EasyFresh | Rci 1620                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 |           | Rci 1621                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 |           | Rdi 1620                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 |           | Rdi 1621                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Отделение за плодове и зеленчуци                |           |                                                                                   | Rdgd 1400                                                                         | Rd 1200                                                                             | Re 1000                                                                             |
|                                                 |           |                                                                                   | Rdgd 1401                                                                         | Rd 1201                                                                             |                                                                                     |
|                                                 |           |                                                                                   | Rc 1400                                                                           | Re 1200                                                                             |                                                                                     |
|                                                 |           |                                                                                   | Rc 1401                                                                           | Re 1201                                                                             |                                                                                     |
|                                                 |           |                                                                                   | Rd 1400                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 |           |                                                                                   | Rd 1401                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 |           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

# Стандартно оборудване

|                             |                                                                    |                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                             | ○ Серия Pure                                                       | ◆ Серия Plus                                                        |
| Технология за свежест       | Отделение за плодове / зеленчуци                                   | Отделение EasyFresh                                                 |
| Комфорт и практичност       | Полици GlassLine                                                   | Полици GlassLine, <b>включително една с възможност за разделяне</b> |
|                             | Свалящ се работен плот                                             | Свалящ се работен плот                                              |
|                             | Поставка за яйца                                                   | Поставка за яйца                                                    |
|                             |                                                                    | <b>Рафт за 3 бутилки</b>                                            |
|                             |                                                                    | <b>FlexCube</b>                                                     |
|                             | DoorStop *                                                         | DoorStop *                                                          |
|                             | 4 Настройки за температура                                         | 4 Настройки за температура                                          |
| Дизайн                      | SuperCool                                                          | SuperCool                                                           |
|                             | Оптична и акустична аларма за отворена врата                       | Оптична и акустична аларма за отворена врата                        |
|                             | TouchControl с вградено LED осветление във вътрешното пространство | TouchControl с вградено LED осветление във вътрешното пространство  |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Вдлъбната ръкохватка или тънка дръжка с механизъм за отваряне*     | Тънка дръжка на вратата с механизъм за отваряне*                    |
|                             | Не може да се преоборудва                                          | <b>Вградено</b> (модели „i“)                                        |
| Лед                         | 4-звездна фризерна камера*                                         | 4-звездна фризерна камера*                                          |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.




# Замразяване


◇ Серия Plus

○ Серия Pure

← 60 →



← 55 →



← 55 →



## Фризери под плот

|            |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
| NoFrost    |           |           |         |
|            | FNdi 1624 | FNe 1404  |         |
| SmartFrost | Fci 1624  | Fdgd 1404 | Fe 1003 |
|            |           | Fc 1404   |         |
|            |           | Fd 1404   |         |
|            |           | Fe 1414   |         |

# Стандартно оборудване

○ Серия Pure

◇ Серия Plus

|                             |                                                                 |                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Технология за свежест       | NoFrost *                                                       | NoFrost *                                              |
|                             | SmartFrost *                                                    | SmartFrost *                                           |
|                             | FrostProtect                                                    | FrostProtect                                           |
| Комфорт и практичност       | Чекмеджета на фризера със стъклени рафтове                      | Чекмеджета на фризера със стъклени рафтове             |
|                             | VarioSpace                                                      | VarioSpace                                             |
|                             | 4 Настройки за температура                                      | 4 Настройки за температура                             |
|                             | SuperFrost                                                      | SuperFrost                                             |
|                             | Оптична и акустична аларма за отворена врата                    | Оптична и акустична аларма за отворена врата           |
| Дизайн                      | TouchControl с вградено LED осветление в работния плот          | TouchControl с вградено LED осветление в работния плот |
|                             | Вдлъбната ръкохватка или тънка дръжка с механизъм за отваряне * | Тънка дръжка на вратата с механизъм за отваряне        |
| Свързаност (SmartDeviceBox) | Не може да се преоборудва                                       | Вградено (модели „i“)                                  |

Разликите между оборудването са **подчертани** в следващите серии от по-високо ниво.

Свободностоящи уреди под  
плот

## Малък хладилник с EasyFresh



← 60 →

### Rsdci 1620

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

59 / 0,161 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

141 l

Обем:

Охлаждаща част: 141,2 l

Клас на шум:

34 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 60 / 60,7



#### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### Rsdci 1621

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

93 / 0,254 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

125 l

Обем:

Охлаждаща част: 109,2 l / Отделение за замразяване: 17 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 60 / 60,7



#### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## Rdi 1621

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

116 / 0,317 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

125 l

Обем: Охлаждаща част: **109,2 l** / Отделение за замразяване: **17 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 60 / 60,7**



### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

## Rci 1620

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

59 / 0,161 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

141 l

Обем: Охлаждаща част: **141,2 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 60 / 60,7**



### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Малък хладилник с EasyFresh



← 60 →

### Rci 1621

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

93 / 0,254 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

125 l

Обем: Охлаждаща част: **109,2 l** / Отделение за замразяване: **17 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 60 / 60,7**



#### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 3, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### Rdi 1620

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

73 / 0,200 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

141 l

Обем: Охлаждаща част: **141,2 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 60 / 60,7**



#### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца, FlexCube
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 55 →

## Rb 1401

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

72 / 0,197 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

111 l

Обем: Охлаждаща част: **96,9 l** / Отделение за замразяване: **15 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 55 / 60,7**



### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне



← 55 →

## Rdgd 1400

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

72 / 0,197 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

125 l

Обем: Охлаждаща част: **125,5 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **DarkGrey / DarkGrey**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 55 / 60,7**



### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



## Малък хладилник



← 55 →

### Rdgd 1401 pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

114 / 0,312 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

111 l

Обем: Охлаждаща част: **96,9 l** / Отделение за замразяване: **15 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **DarkGrey / DarkGrey**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 55 / 60,7**



#### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

#### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне



← 55 →

### Rc 1400 pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

58 / 0,158 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

125 l

Обем: Охлаждаща част: **125,5 l**

Клас на шум: **34 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 55 / 60,7**



#### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 55 →

## Rc 1401

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

91 / 0,249 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

111 l

Обем: Охлаждаща част: **96,9 l** / Отделение за замразяване: **15 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 55 / 60,7**



### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Регулируеми във височина крачетата
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне



← 55 →

## Re 1400

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

90 / 0,246 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

125 l

Обем: Охлаждаща част: **125,5 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **бял / бял**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **85 / 55 / 60,7**



### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачетата
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

Малък хладилник



← 55 →

Re 1401  
pure

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                                                         |
| Energy consumption per year/24 h: | 142 / 0,389 kWh                                         |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 111 l                                                   |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 96,9 l / Отделение за замразяване: 15 l |
| Клас на шум:                      | 37 db(A) / C                                            |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)                                 |
| Врата/странични стени:            | бял / бял                                               |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 85 / 55 / 60,7                                          |



Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 10,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне

- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 50 →

Re 1200  
pure

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:    |                          |
| Energy consumption per year/24 h: | 88 / 0,241 kWh           |
| Общ обем <sup>1</sup> :           | 110 l                    |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 110,5 l  |
| Клас на шум:                      | 35 db(A) / B SuperSilent |
| Климатичен клас:                  | SN-T (+10 °C до +43 °C)  |
| Врата/странични стени:            | бял / бял                |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):      | 85 / 50 / 60,7           |



Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 50 →

## Re 1201

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

138 / 0,378 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

98 l

Обем: Охлаждаща част: 85,2 l / Отделение за замразяване: 13 l

Клас на шум: 37 db(A) / C

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д): 85 / 50 / 60,7



### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

### Отделение за замразяване

- Врата на фризер 4 звезди
- Време за съхранение при повреда: 8,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 2,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка



← 55 →

## Re 1000

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

86 / 0,235 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

92 l

Обем: Охлаждаща част: 92 l

Клас на шум: 35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени: бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д): 68 / 55 / 60,7



### Управление

- TouchControl Във вътрешното отделение
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Пластмасови рафтове за съхранение, Поставка за яйца
- Рафтове за съхранение GlassLine: 2
- EasyFresh safes: 0
- Отделение за плодове/зеленчуци: 1

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Малък фризер



← 60 →

### FNSddi 1624

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

148 / 0,405 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

92 l

Обем:

Отделение за замразяване: 93 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 60 / 60,7



Touch Control

Vario Space

Frost Protect

Smart Device

LED

#### Управление

- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,50 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 8,50 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 60 →

### FNdi 1624

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

148 / 0,405 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

92 l

Обем:

Отделение за замразяване: 93 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 60 / 60,7



Touch Control

Vario Space

Frost Protect

Smart Device

LED

#### Управление

- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,50 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 8,50 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата





← 55 →



← 60 →



## FNe 1404

pure

## Fci 1624

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

185 / 0,506 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

92 l

Обем:

Отделение за замразяване: 93 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 55 / 60,7

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

110 / 0,301 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

107 l

Обем:

Отделение за замразяване: 107 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 60 / 60,7



### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 9,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 7,50 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачетата
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

### Управление

- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 15,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 7,50 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачетата
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

## Малък фризер



← 60 →

### Fdi 1624

plus

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

137 / 0,375 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

107 l

Обем:

Отделение за замразяване: 107 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 60 / 60,7



#### Управление

- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- Форма за кубчета лед
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 7,50 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 55 →

### Fdgd 1404

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

137 / 0,375 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

107 l

Обем:

Отделение за замразяване: 107 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

DarkGrey / DarkGrey

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 55 / 60,7



#### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 13,50 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 7,00 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 55 →

## Fc 1404 pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

110 / 0,301 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

107 l

Обем:

Отделение за замразяване: 107 l

Клас на шум:

36 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 55 / 60,7



### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 14,00 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 7,50 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



Свободностоящи уреди под  
плот

Fc 1404 О серия Pure

## Малък фризер



← 55 →

### Fe 1404

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

172 / 0,471 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

107 l

Обем:

Отделение за замразяване: 107 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 55 / 60,7



#### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,50 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,50 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 55 →

### Fe 1414

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

172 / 0,471 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

107 l

Обем:

Отделение за замразяване: 107 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 55 / 60,7



#### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 12,50 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 5,50 kg

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 55 →

## Fd 1404

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

137 / 0,375 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

107 l

Обем:

Отделение за замразяване: 107 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

85 / 55 / 60,7

Smart  
Frost

Touch  
Control

Vario  
Space

Frost  
Protect

LED

### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 4, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 13,50 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 7,00 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Регулируеми във височина крачетата
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



← 55 →

## Fe 1003

pure

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

163 / 0,446 kWh

Общ обем <sup>1</sup>:

75 l

Обем:

Отделение за замразяване: 76 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-T (+10 °C до +43 °C)

Врата/странични стени:

бял / бял

Външни размери в см (В/Ш/Д):

68 / 55 / 60,7

Smart  
Frost

Touch  
Control

Vario  
Space

Frost  
Protect

LED

### Управление

- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Отделение за замразяване

- Чекмеджета: 3, VarioSpace
- LED-осветление
- Време за съхранение при повреда: 13,50 h
- Капацитет за замразяване за 24 h: 4,50 kg

### Допълнителни предимства на оборудването

- Жлебовидна дръжка
- Регулируеми във височина крачетата
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата





EWTgb 3583 Vinidor

# Уреди за вино



Уреди за вино

## Хладилници за вино | Групи модели

Температурни диапазони

**+ 5 °C до + 20 °C**

**+ 5 °C до + 20 °C**

**+ 5 °C до + 20 °C**



**1  
Zone**

**2  
Zones**

**3  
Zones**

### Климатизатори за темпериране на вино Vinidor | Vinidor Selection

- С една, две или три отделни температурни зони
- Перфектни за съхранение на червени вина, бели вина и / или шампанското при идеалната за тях температура
- Предлага пълна гъвкавост чрез температурни зони с различни размери
- За представяне в кухнята или жилищното пространство с фокус върху моделите със стъклени врати

Температурен диапазон

**+ 5 °C до + 20 °C**



**1  
Zone**

### Хладилници за съхранение на вино GrandCru | GrandCru Selection

- С една температурна зона
- Пресъздават условията във винарска изба
- Предназначени специално за съхранение и отлежаване на голям брой бутилки, но може да съхраняват и по-голямо количество вино при температура за сервиране.
- За най-енергийно ефективното съхранение без външни въздействия се препоръчват плътни врати

Температурен диапазон

**+ 5 °C до + 20 °C**



**1  
Zone**


### Охладители за сервиране на вино Perfection

- За специфичните изисквания на ресторантьорството, кетъринга и търговията с вино
- За изключително натоварена употреба и безупречно клиентско обслужване
- Детайлите по отношение на безопасност, хигиена, здравина и атрактивно осветление
- Надежден и добре изглеждащ партньор за продажба и сервиране на вино



### Компактни уреди

- Охлаждане при специални изисквания в компактен формат
- Климатизаторът за вино е перфектен за представяне на малки количества бутилки с вино
- Ценните пури се съхраняват при оптимални условия в хумидора








### Размер на бутилка тип „Бордо“ (0,75 l)

Всички спецификации, свързани с капацитета за бутилки, се отнасят за тези размери.

|                    |
|--------------------|
| Vinidor Selection  |
| Vinidor            |
| GrandCru Selection |
| GrandCru           |
| Perfection         |

### Хладилник за вино за вграждане



#### Климатизатори за темпериране на вино

|                                                                |            |            |            |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|
| Врата от черно стъкло / TipOpen                                | EWGgb 3583 | EWGgb 2383 | EWGgb 1683 |  | UWgbi 3782 | UWgbi 3682 |
| Стъклена врата / панел, който може да бъде декориран / TipOpen | EWGdf 2353 | EWGdf 2353 | EWGdf 1653 |  | UWpri 3782 |            |
| Стъклена врата / панел, който може да бъде декориран           |            |            |            |  | UWpri 3762 | UWpri 3662 |
| Плътна врата / панел, който може да бъде декориран / TipOpen   |            |            |            |  | UWpri 3761 | UWpri 3661 |
|                                                                |            |            |            |  |            | UWpri 3672 |
| Врата от черно стъкло / вдлъбната ръкохватка                   |            |            |            |  |            | UWgb 3632  |
|                                                                |            |            |            |  |            | UWgb 3631  |

#### Климатизатори за вино

|                                 |  |  |  |           |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|
| Врата от черно стъкло / TipOpen |  |  |  | WKEgb 582 |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|

### Свободностоящи охладители за вино

← 75 →

← 70 →








← 60 →

← 60 →

← 60 →

← 60 →

← 42 →



#### Климатизатори за темпериране на вино

|                               |  |            |            |            |           |  |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|--|
| Врата от черно стъкло         |  | WPgbi 7483 | WPgbi 5283 |            |           |  |
|                               |  | WPgbi 7473 | WPgbi 5273 |            |           |  |
|                               |  | WPgbi 7472 | WPgbi 5272 |            |           |  |
| Стъклена врата с BlackSteel   |  |            | WPbsi 5252 | WPbsi 5052 |           |  |
| Плътна врата от BlackSteel    |  |            | WSbsi 5252 |            |           |  |
| Стъклена врата със SmartSteel |  |            | WPsd 5252  |            | WPsd 4652 |  |

#### Климатизатори за вино \*

|                                     |            |  |            |            |           |           |
|-------------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Врата от черно стъкло               |            |  | WPbli 5231 | WPbli 5031 |           |           |
|                                     |            |  |            | WPbl 5001  | WPbl 4601 | WPbl 4201 |
| Плътна черна врата                  | WSbli 7731 |  | WSbli 5231 | WSbli 5031 |           |           |
|                                     |            |  |            | WSbl 5001  | WSbl 4601 | WSbl 4201 |
| Стъклена врата с неръждаема стомана |            |  |            |            |           | WKes 653  |

#### Охладители за сервиране на вино

|                       |            |  |            |            |  |  |
|-----------------------|------------|--|------------|------------|--|--|
| Врата от черно стъкло | WFbli 7741 |  | WFbli 5241 | WFbli 5041 |  |  |
|-----------------------|------------|--|------------|------------|--|--|

#### Хумидор

|  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  |  |  | ZKes 453 |
|--|--|--|--|--|--|----------|

\* Височина на уреда +2,3 cm панта на вратата  
За точни размери на уреда вижте описанието.

## Класификация

| Букви |   |   |   |   | Фигури |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|
| E     | W | T | g | b | 1      | 6 | 8 | 3 |
| E     | W | T | d | f | 2      | 3 | 5 | 3 |
| E     | W | T | g | b | 3      | 5 | 8 | 3 |
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 1      | 2 | 3 | 4 |

### 1 Конструкция

E За вграждане

### 2 + 3 Продуктова група

WT Климатизатори за темпериране на вино

### 4 + 5 Материали

df Панел, който може да бъде декориран  
gb GlassBlack

### 1 + 2 Ниша\*

16 88 cm  
23 122 cm  
35 178 cm

### 3 + 4 Опции за дръжката

53 Дръжка за мебели  
83 TipOpen / без дръжки



# Класификация

## Букви

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| U | W | g | b |   |
| U | W | p | r | i |
| U | W | p | r | i |

1

2

3

4

5

## Фигури

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 1 |
| 3 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 2 |

1

2

3

4

1

### Конструкция

U Под плот

2

### Продуктова група

W Хладилник за вино

3 + 4

### Материали

pr Панел, който може да бъде декориран

gb GlassBlack

es Неръждаема стомана

5

### Свързаност

i Включен SmartDeviceBox

1 + 2

### Ниша\*

36 82 – 88 cm

37 86 – 92 cm

3

### Опции за дръжката

3 Стъклена врата / вдлъбната ръкохватка

6 Стъклена врата / дръжка за мебели

7 Плътна врата / TipOpen

8 Стъклена врата / TipOpen

4

### Брой температурни зони

1 1 зона

2 2 зони

# Серийно оборудване

|                     | Шкафове за съхранение на вино за вграждане<br>GrandCru                                                | Шкафове за вино за вграждане<br>Vinidor                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Качество            | Регулируем температурен диапазон в 1 зона: +5 °C до +20 °C                                            | Регулируем температурен диапазон в 2 зони: +5 °C до +20 °C                            |
|                     | Постоянно показване на действителната температура                                                     | Постоянно показване на действителната температура за всяка зона                       |
|                     | Двоен стъклопакет и за UV защита и допълнителна безопасност (UVProtect)                               | Двоен стъклопакет и за UV защита и допълнителна безопасност (UVProtect)               |
|                     | Съхранение без вибрации (VibrateSafe)                                                                 | Съхранение без вибрации (VibrateSafe)                                                 |
|                     | Сменяемо уплътнение на вратата                                                                        | Сменяемо уплътнение на вратата                                                        |
| Подходящ климат     | Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect                                        | Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect                        |
|                     | Филтър FreshAir                                                                                       | Филтър FreshAir                                                                       |
| Комфорт и гъвкавост |                                                                                                       | Разделител на зоните с пластмасов рафт за бутилки                                     |
|                     |                                                                                                       | Презентационен рафт                                                                   |
|                     |                                                                                                       | Затварящ амортизатор SoftSystem                                                       |
|                     | Дървени рафтове, някои с телескопични изтеглящи се механизми                                          | Дървени рафтове, някои с телескопични изтеглящи се механизми                          |
|                     |                                                                                                       |                                                                                       |
| Дизайн и лайфстайл  | LED осветление в горната част, може да се свети постоянно, димируемо* или LightColumn от двете страни | LED осветление на в горната част за всяка зона, включено постоянно и димируемо        |
|                     | Заден панел: Метално, графитен сиво                                                                   | Заден панел: BlackSteel                                                               |
|                     | Сензорен екран                                                                                        | Сензорен екран                                                                        |
|                     | Презентационна светлина, димируема*                                                                   | Презентационна светлина, димируема                                                    |
|                     | Алуминиева дръжка рейлинг, вградена дръжка или отваряне без дръжка (TipOpen)*                         | Отваряне без дръжки благодарение на технологията TipOpen*                             |
| Сигурност           |                                                                                                       | Подходящ за декорация*                                                                |
|                     | TempProtect                                                                                           | TempProtect                                                                           |
|                     | Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на електрозахранването                 | Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на електрозахранването |
|                     | Аларма акустично и визуално на дисплея                                                                | Аларма акустично и визуално на дисплея                                                |

\* в зависимост от модела

# Хладилник за вино за вграждане



EWTdf 3553 Vinidor

## Предимства на оборудването



### Стъклената врата

Стъклената врата без дръжка гарантира идеално решение за кухни без дръжки. По този начин предоставя не само UV защита, но и гарантира перфектна видимост на съхранените вина.



### SuperSilent

Ехо – слушайте внимателно: Вашият Liebherr е толкова тих, че трябва да наострите уши, за да го чуете. Какво има зад него? Всички хладилни компоненти като компресори, клапани, вентилатори и изпарители са оптимизирани и перфектно съчетани помежду си.




### Технология TipOpen

Иновативната технология TipOpen е перфектното решение за интегрирането на плътната врата от изолационно стъкло без дръжки в кухненската мебел. При натискането ѝ стъклената врата се отваря на 7 сантиметра. Ако вратата не се издърпа до 3 секунди, системата SoftSystem отново я затваря.



### Сензорна електроника

Иновативната сензорна електроника с LCD дисплей осигурява спазването на постоянна температура в различните отделения за вино. Дигиталният температурен дисплей информира с точност до градус за настроените стойности. Чрез нежното докосване на сензорния панел за обслужване всички функции могат да се настройат лесно и много удобно.



### Светодиодно (LED) осветление

Всяко отделение за вино разполага с регулируемо и можещо да се включи постоянно светодиодно (LED) осветление. Благодарение на минималното отдаване на топлина вината могат да се презентират без проблем осветени и за по-дълъг период от време.



### SoftSystem

Системата за омекотяване на затварянето SoftSystem омекотява движението при затварянето на вратата. Така се осигурява нежно затваряне и се предотвратяват вредящите на виното вибрации. Освен това вратата се затваря автоматично при ъгъл на отваряне от около 30°.





### Презентационният рафт

Презентационният рафт е идеален за съхранение на отворени бутилки в перфектната температура без риск от разливане.



### FreshAir

Интегрираният филтър с активен въглен FreshAir пречиства циркулиращия въздух и отстранява неприятните миризми. Той е лесно сменяем и осигурява оптимално качество на въздуха.



### Чекмеджето за принадлежности

Чекмеджето за принадлежности може да се монтира директно под климатизаторите за вино от серията WKE. Допълнена с него, нишата от 45 см става ниша от 60 см. Може да се закупи в черно стъкло.



### Стабилните дървени рафтове, изтеглящи се върху телескопични шини

Стабилните дървени рафтове, изтеглящи се върху телескопични шини, предоставят добра видимост и удобен достъп. Ръчно изработените дървени рафтове от оставеното в естествения му вид дърво са подходящи за съхранението на бутилки вино тип „Бордо“. За оптималното използване на вътрешното пространство на уредите бутилките могат да се съхраняват легнали една срещу друга.



### Клипс-система за поставяне на етикети

Клипс-система за поставяне на етикети осигурява бърз и подреден поглед върху запасите от вина.



### Концепцията Side-by-Side

Комбинируйте с лекота уредите на Liebherr според персоналните си изисквания за свежест. Всички модели със символа „Side-by-Side“ могат да се комбинират вертикално и/или хоризонтално, за да образуват персонален център за свежест за широкия спектър от нужди за съхранение.





EWTgb 3583 Vinidor



↑  
178  
↓

## EWTgb 3583

Vinidor

Конструкция: Врата от изолиращо стъкло На едно ниво / Интегрируем уред за вграждане

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                        |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 165 / 0,452 kWh                        |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 83                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 276 l                                  |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 276,0 l             |
| Клас на шум:                                              | 32 db(A) / B SuperSilent               |
| Климатичен клас:                                          | SN (+10 °C до +32 °C)                  |
| Врата:                                                    | Черна На едно ниво, без дръжки и рамки |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                           | 177,2 - 178 / 56 - 57 / мин. 55,0      |

|          |                   |                    |           |            |              |     |             |
|----------|-------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-----|-------------|
| 2 Zones  | Temp Protect Plus | Humidity Select    | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | LED | Soft System |
| Tip Open | Super Silent      | Preservation Board |           |            |              |     |             |

### Управление

- LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar с регулиране на яркостта
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 10, на телескопични изтеглящи се механизми: 8, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
- TipOpen



↑  
122  
↓

## EWTdf 2353

Vinidor

Конструкция: На едно ниво / Уред за вграждане с декоративни панели

|                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                              |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 151 / 0,413 kWh                              |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 48                                           |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 159 l                                        |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 159,0 l                   |
| Клас на шум:                                              | 32 db(A) / B SuperSilent                     |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                     |
| Врата:                                                    | На едно ниво подготвена за декоративна рамка |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                           | 122 - 123,6 / 56 - 57 / мин. 55,0            |

|          |                   |                    |           |            |              |     |              |
|----------|-------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-----|--------------|
| 2 Zones  | Temp Protect Plus | Humidity Select    | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | LED | Super Silent |
| Tip Open | Super Silent      | Preservation Board |           |            |              |     |              |

### Управление

- LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar с регулиране на яркостта
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 6, на телескопични изтеглящи се механизми: 4, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето



↑  
178  
↓

## EWTdf 3553

Vinidor

Конструкция: На едно ниво / Уред за вграждане с декоративни панели

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: 162 / 0,443 kWh

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: 80

Общ обем<sup>1</sup>: 259 l

Обем: Отделение за вино: 259,0 l

Клас на шум: 32 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас: SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата: На едно ниво подготвена за декоративна рамка

Размери на нишата в см (В/Ш/Д): 177,2 - 178 / 56 - 57 / мин. 55,0

2  
Zones

Temp  
Protect  
Plus

Humidity  
Select

Fresh  
Air

UV  
Protect

Vibrate  
Safe

LED

Soft  
System

Super  
Silent

Presentation  
Board

### Управление

- LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- За двете зони за вино
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачата
- Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Скрит шарнир на вратата
- с ограничител на отварянето

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar с регулиране на яркостта
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 10, на телескопични изтеглящи се механизми: 8, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir

EWTdf 3553 Vinidor



↑  
88  
↓

## EWTgb 1683

Vinidor

Конструкция: Врата от изолиращо стъкло На едно ниво / Интегрируем уред за вграждане

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                        |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 143 / 0,391 kWh                        |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 33                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 105 l                                  |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 105,0 l             |
| Клас на шум:                                              | 32 db(A) / B SuperSilent               |
| Климатичен клас:                                          | SN (+10 °C до +32 °C)                  |
| Врата:                                                    | Черна На едно ниво, без дръжки и рамки |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                           | 87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0        |

|              |                   |                 |           |            |              |     |          |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----|----------|
| 2 Zones      | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | LED | Tip Open |
| Super Silent | Protection Board  |                 |           |            |              |     |          |

### Управление

- LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
- TipOpen

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar с регулиране на яркостта
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 4, на телескопични изтеглящи се механизми: 2, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir



↑  
88  
↓

## EWTdf 1653

Vinidor

Конструкция: На едно ниво / Уред за вграждане с декоративни панели

|                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                              |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 142 / 0,389 kWh                              |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 30                                           |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 97 l                                         |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 97,0 l                    |
| Клас на шум:                                              | 32 db(A) / B SuperSilent                     |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                     |
| Врата:                                                    | На едно ниво подготвена за декоративна рамка |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):                           | 87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0              |

|                  |                   |                 |           |            |              |     |              |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----|--------------|
| 2 Zones          | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | LED | Super Silent |
| Protection Board |                   |                 |           |            |              |     |              |

### Управление

- LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED Beleuchtung, stufenlos dimmbar с регулиране на яркостта
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 4, на телескопични изтеглящи се механизми: 2, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir



## Подплотовият монтаж е толкова лесен

### Височина на подплотов монтаж

New

Премиера:

Нова височина на подплотов монтаж 86 – 92 cm

### Дизайн на основата

Нов, минималистичен дизайн на основата с по-малка вентилационна решетка

### Лайстни на основата

Лайстни на основата от неръждаема стомана с регулируема височина

### Регулируеми крачета

Четири регулируеми крачета отпред за лесно, оптимално нивелиране

### Side-by-Side

В комбинация с подплотов фризер е възможно Side-by-Side разполагане без мебелна стена

### Подходящи за декорация модели

- За нуждите на подмяна със съществуващ декоративен фронт
- Когато планирате нови проекти с помощта на кухненски фронт
- С фронтове от неръждаема стомана като принадлежност (за двете височини, без лого/без дръжка, с предварително пробити отвори за дръжка)

Повече обем за охлаждане





# Хладилници за вино за вграждане под плот



Уреди за вино


## Хладилници за вино за вграждане под плот | Стандартно оборудване

|                       | Vinidor                                                                                                | Vinidor Selection                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Качество              | Поддържане на постоянна температура                                                                    | Поддържане на постоянна температура                                                                    |
|                       | Регулируем температурен диапазон в една или две зони: +5 °C до +20 °C                                  | Регулируем температурен диапазон в една или две зони: +5 °C до +20 °C                                  |
|                       | Постоянна индикация на текущата температура във всяка зона                                             | Постоянна индикация на текущата температура във всяка зона                                             |
|                       | Двойно UV и защитно остъкляване (UVProtect)                                                            | <b>Тройно UV и защитно остъкляване (UVProtect Plus) *</b>                                              |
|                       | Съхранение при ниски вибрации (VibrateSafe)                                                            | Съхранение при ниски вибрации (VibrateSafe)                                                            |
|                       | Сменяемо уплътнение на вратата                                                                         | Сменяемо уплътнение на вратата                                                                         |
|                       | 4 регулируеми по височина крачета                                                                      | 4 регулируеми по височина крачета                                                                      |
| Подходящ климат       |                                                                                                        | <b>Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect</b>                                  |
|                       | Филтър FreshAir в разделителя на зони или панел с функция за напомняне за смяна                        | Филтър FreshAir в разделителя на зони или панел с функция за напомняне за смяна                        |
|                       | Настройка на температурата на степени от 1 °C                                                          | Настройка на температурата на степени от 1 °C                                                          |
| Комфорт и практичност | Разделител на зоните с пластмасов рафт за бутилки                                                      | Разделител на зоните с пластмасов рафт за бутилки                                                      |
|                       |                                                                                                        | <b>SoftSystem омекотяване на затварянето</b>                                                           |
|                       | Метални рафтове с дървена предна част и механизъм за меко затваряне SoftTelescopic                     | <b>Дървени рафтове FlexFit</b> със самозатварящ се механизъм SoftTelescopic                            |
|                       | Издърпващ се долен рафт за хоризонтално съхранение                                                     | Издърпващ се долен рафт за хоризонтално съхранение <b>със самозатварящ се механизъм SoftTelescopic</b> |
|                       | Четири поставки за бутилки в моделите с една зона                                                      | Четири поставки за бутилки в моделите с една зона                                                      |
|                       | Дисплей: избор между 9 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                                              | Дисплей: избор от 12 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ <b>BG/RU/ZH-CN</b> )                           |
|                       |                                                                                                        | <b>LightTower *</b>                                                                                    |
| Дизайн и лайфстайл    | LED осветление на тавана                                                                               |                                                                                                        |
|                       | Сензорен дисплей                                                                                       | <b>Дисплей Touch &amp; Swipe</b>                                                                       |
|                       | Светлина за презентация                                                                                | Презентационна светлина за модели със стъклена врата                                                   |
|                       | GlassBlack врата с хоризонтална вдлъбната ръкохватка                                                   | <b>Панел, който може да бъде декориран или врата GlassBlack, TipOpen *</b>                             |
|                       | Ниско ниво на шум 34 dB(A)                                                                             | Ниско ниво на шум 34 dB(A)*                                                                            |
| Сигурност             | TempProtect Plus                                                                                       | TempProtect Plus                                                                                       |
|                       | Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на храненето                            | Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на храненето                            |
|                       | Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие с помощта на SmartDevice ** | Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветление и насочено известие с помощта на SmartDevice ** |
|                       | Заклучване на дисплея                                                                                  | Заклучване на дисплея                                                                                  |
|                       |                                                                                                        | <b>Механична ключалка на вратата, може да се монтира допълнително при модели pr</b>                    |
| Свързаност *          | Възможност за преоборудване                                                                            | <b>Вградено (модели „i“)</b>                                                                           |
|                       | Презентационна светлина **                                                                             | Презентационна светлина за модели със стъклена врата **                                                |
|                       | Настройка на температурата на степени от 1 °C **                                                       | Настройка на температурата на степени от 1 °C **                                                       |
|                       | Показване и управление на съществените функции на уреда **                                             | Показване и управление на съществените функции на уреда **                                             |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                        |
|                       | ** чрез приложението SmartDevice                                                                       | Разликите между оборудването са <b>подчертани</b> в следващите серии от по-високо ниво.                |

## Vinidor


## Vinidor Selection

Плътна врата / панел, който може да бъде декориран




UWpri 3672

Врата от черно стъкло / вдлъбната ръкохватка




UWgb 3631




UWgb 3632

Врата от черно стъкло




UWgbi 3682




UWgbi 3782


Стъклена врата / панел, с възм. за декор




UWpri 3662



UWpri 3661



UWpri 3762



UWpri 3782

¹ с четири поставки за бутилки

## Предимства на оборудването



### Изтеглящ се рафт за напречно съхранение

За максимално оползотворяване на пространството най-долният изтеглящ се рафт – при Vinidor Selection дори със самозатварящ се механизъм SoftTelescopic – предлага опцията за напречно съхранение на до четири бутилки.



### Тройната защита предпазва по-добре

Всички модели стъклени с врати предлагат безпрецедентна уникална защита срещу ултравиолетово лъчение благодарение на UVProtect Plus: три защитни слоя, състоящи се от тонирано стъкло и двоен слой метал, нанесен чрез парно отлагане (Low-E).



### Подходящ за бутилки с (почти) всякакъв размер

Прецизно изработени рафтове: Изваждащите се лайстни на дървените рафтове FlexFit позволяват перфектно прилягане към почти всяка форма на бутилка. Благодарение на индивидуалното поставяне на лайстните в рамката, всички бутилки се съхраняват безопасно и без вибрации.



### SmartDevice

Настройките могат да се променят, температурата да се проверява и съответната информация за състоянието да се получава чрез смартфон. Моделите Vinidor Selection вече са оборудвани със SmartDevice-Box.



### LightTower

Вече и в нашите нови шкафов за вино за подплотов монтаж: LED светлинните ленти от двете страни създават уникална светлинна атмосфера и най-добра видимост на вината. Друг акцент е затъмненото презентационно осветление, което умело фокусира върху вината.



### TipOpen

Дизайн плюс комфорт: При почукване вратата се отваря на няколко сантиметра. Идеалният избор за планиране на кухни без дръжки. В комбинация с моделите GlassBlack и – сега за първи път – също подходящ за декориране модел. Ако вратата не се отвори допълнително след повече от три секунди, SoftSystem я затваря отново.





### Опции за декорация

Подходящите за декорация уреди могат да бъдат оборудвани с кухненски фронт, който да съответства на планирането на кухнята, или – като допълнителна принадлежност от Liebherr – с фронт от неръждаема стомана и отделни опции за дръжки. И също така без дръжка с функцията TipOpen.



### Филтър с активен въглен FreshAir

Филтърът с активен въглен свързва всички видове миризми, което означава, че букетът на виното остава неподправен. Уредът Ви напомня да смените филтъра на всеки шест месеца, което лесно можете да направите сами.



### Вграденa дръжка

Вградената дръжка на моделите Vinidor е елегантна и удобна за хващане. Простото решение за кухни без дръжки.



### Сензорен екран

В моделите Vinidor висококачественият LC сензорен дисплей Ви позволява лесно да избирате всички функции. Елементите в менюто са ясно подредени. А за извършване на избор е достатъчно леко докосване с пръст.



### Дисплей Touch & Swipe

Работата с нашите модели Vinidor Selection вече е особено лесна и интуитивна. Всички функции могат да бъдат избрани чрез докосване и плъзгане.



Хладилник за вино, подходящ за монтаж под плота, за темпериране на вино



UWgbi 3782  
Vinidor Selection

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                        |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 83 / 0,227 kWh                         |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 38                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 104 l                                  |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 104,3 l             |
| Клас на шум:                                              | 32 db(A) / B SuperSilent               |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)               |
| Врата:                                                    | Черна На едно ниво, без дръжки и рамки |

|             |                   |                 |                       |              |              |             |                    |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| 2 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect Plus       | Flex Fit     | Vibrate Safe | Light Tower | Presentation Light |
| Soft System | Tip Open          | Super Silent    | Touch & Swipe Display | Smart Device | Fresh Air    |             |                    |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- TipOpen

Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Рафтове за съхранение: 5, на телескопични изтеглящи се механизми: 4
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



UWpri 3782  
Vinidor Selection

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                                    |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 106 / 0,290 kWh                                    |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 38                                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 101 l                                              |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 101,8 l                         |
| Клас на шум:                                              | 34 db(A) / B SuperSilent                           |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                           |
| Врата:                                                    | На едно ниво подготвена за декоративна рамка       |

|             |                   |                 |                       |              |              |             |                    |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| 2 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect Plus       | Flex Fit     | Vibrate Safe | Light Tower | Presentation Light |
| Soft System | Tip Open          | Super Silent    | Touch & Swipe Display | Smart Device | Fresh Air    |             |                    |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- TipOpen

Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Рафтове за съхранение: 5, на телескопични изтеглящи се механизми: 4
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



### UWpri 3762

Vinidor Selection

|                                                           |                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж |  |  |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                                    |  |  |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 105 / 0,287 kWh                                    |  |  |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 38                                                 |  |  |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 101 l                                              |  |  |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 101,1 l                         |  |  |
| Клас на шум:                                              | 34 db(A) / B SuperSilent                           |  |  |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                           |  |  |
| Врата:                                                    | На едно ниво подготвена за декоративна рамка       |  |  |

|                       |                   |                 |                    |          |              |             |              |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 2 Zones               | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect         | Flex Fit | Vibrate Safe | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Smart Device      | Fresh Air       | Presentation Light |          |              |             |              |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Рафтове за съхранение: 5, на телескопични изтеглящи се механизми: 4
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



### UWpri 3761

Vinidor Selection

|                                                           |                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж |  |  |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                                    |  |  |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 106 / 0,290 kWh                                    |  |  |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 44                                                 |  |  |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 114 l                                              |  |  |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 114,4 l                         |  |  |
| Клас на шум:                                              | 34 db(A) / B SuperSilent                           |  |  |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                           |  |  |
| Врата:                                                    | На едно ниво подготвена за декоративна рамка       |  |  |

|                       |                   |                 |                    |          |              |             |              |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 1 Zone                | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect         | Flex Fit | Vibrate Safe | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Smart Device      | Fresh Air       | Presentation Light |          |              |             |              |

#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

#### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Рафтове за съхранение: 5, на телескопични изтеглящи се механизми: 5
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива

Хладилник за вино, подходящ за монтаж под плота, за темпериране на вино



UWgbi 3682  
Vinidor Selection

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                        |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 83 / 0,227 kWh                         |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 32                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 95 l                                   |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 95,3 l              |
| Клас на шум:                                              | 32 db(A) / B SuperSilent               |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)               |
| Врата:                                                    | Черна На едно ниво, без дръжки и рамки |

|             |                   |                 |                       |              |              |             |                    |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| 2 Zones     | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect Plus       | Flex Fit     | Vibrate Safe | Light Tower | Presentation Light |
| Soft System | Tip Open          | Super Silent    | Touch & Swipe Display | Smart Device | Fresh Air    |             |                    |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- TipOpen

Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Рафтове за съхранение: 5, на телескопични изтеглящи се механизми: 4
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



UWpri 3662  
Vinidor Selection

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                                    |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 104 / 0,284 kWh                                    |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 32                                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 92 l                                               |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 92,4 l                          |
| Клас на шум:                                              | 34 db(A) / B SuperSilent                           |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                           |
| Врата:                                                    | На едно ниво подготвена за декоративна рамка       |

|                       |                   |                 |                    |          |              |             |              |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 2 Zones               | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect         | Flex Fit | Vibrate Safe | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Smart Device      | Fresh Air       | Presentation Light |          |              |             |              |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Рафтове за съхранение: 5, на телескопични изтеглящи се механизми: 4
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



Хладилник за вино, подходящ за монтаж под плота, за темперирание на вино



UWpri 3672  
Vinidor Selection

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                                    |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 66 / 0,180 kWh                                     |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 32                                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 92 l                                               |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 92,6 l                          |
| Клас на шум:                                              | 34 db(A) / B SuperSilent                           |
| Климатичен клас:                                          | SN-T (+10 °C до +43 °C)                            |
| Врата:                                                    | На едно ниво подготвена за декоративна рамка       |

|                       |                   |                 |                 |              |             |          |              |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 2 Zones               | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Soft System | Tip Open | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Smart Device      | Fresh Air       |                 |              |             |          |              |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- TipOpen

Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Рафтове за съхранение: 5, на телескопични изтеглящи се механизми: 4
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



UWpri 3661  
Vinidor Selection

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Интегрируем уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                                    |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 106 / 0,290 kWh                                    |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 44                                                 |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 107 l                                              |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 107,2 l                         |
| Клас на шум:                                              | 34 db(A) / B SuperSilent                           |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                           |
| Врата:                                                    | На едно ниво подготвена за декоративна рамка       |

|                       |                   |                 |                    |          |              |             |              |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 1 Zone                | Temp Protect Plus | Humidity Select | UV Protect         | Flex Fit | Vibrate Safe | Soft System | Super Silent |
| Touch & Swipe Display | Smart Device      | Fresh Air       | Presentation Light |          |              |             |              |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата

Отделение за вино


- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Рафтове за съхранение: 4, на телескопични изтеглящи се механизми: 4
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива





UWgb 3632  
Vinidor

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                        |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 105 / 0,287 kWh                        |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 32                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 98 l                                   |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 98,2 l              |
| Клас на шум:                                              | 36 db(A) / C                           |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)               |
| Врата:                                                    | Черна На едно ниво, без дръжки и рамки |



Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата За двете зони за вино
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Рафтове за съхранение: 5, на телескопични изтеглящи се механизми: 3
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната

влажност, през включващи се вентилатори, на две нива

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



UWgb 3631  
Vinidor

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Конструкция:                                              | фиксирана врата / Уред за долен монтаж |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                        |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 106 / 0,290 kWh                        |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 44                                     |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 110 l                                  |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 110,8 l             |
| Клас на шум:                                              | 36 db(A) / C                           |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)               |
| Врата:                                                    | Черна На едно ниво, без дръжки и рамки |



Управление

- Монохромнен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Рафтове за съхранение: 4, на телескопични изтеглящи се механизми: 3
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се

вентилатори, на две нива

Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачетата Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



# Свободностоящи охладители за вино



WPgbi 7483 Vinidor Selection

Свободностоящи климатизатори за вино | Стандартно оборудване

|                     | Vinidor                                                                                                        | Vinidor Selection                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Качество            | Поддържане на постоянна температура                                                                            | Поддържане на постоянна температура                                                                      |
|                     | Регулируем температурен диапазон в 2 зони: +5 °C до +20 °C                                                     | Регулируем температурен диапазон в 2 или 3 зони: +5 °C до +20 °C                                         |
|                     | Постоянно показване на действителната температура за всяка зона                                                | Постоянно показване на действителната температура                                                        |
|                     | Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност (UVProtect Plus)                                       | Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност (UVProtect Plus)                                 |
|                     | Съхранение без вибрации (VibrateSafe)                                                                          | Съхранение без вибрации (VibrateSafe)                                                                    |
|                     | Сменяемо уплътнение на вратата                                                                                 | Сменяемо уплътнение на вратата                                                                           |
| Подходящ климат     | 2 регулируеми по височина крачета                                                                              | 2 регулируеми по височина крачета                                                                        |
|                     | Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect                                                 | Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect                                           |
|                     |                                                                                                                | Показване на действителната влажност на въздуха в StorageZone                                            |
|                     |                                                                                                                | Водна кутия                                                                                              |
|                     | Филтър FreshAir в разделителите на зоните с функция за напомняне за смяна                                      | Филтър FreshAir във всеки разделител на зоните с напомняне за смяна                                      |
|                     | Настройка на температурата на степени от 1 °C                                                                  | Настройка на температурата на степени от 1 °C                                                            |
| Комфорт и гъвкавост | Разделител на зоните с пластмасов рафт за бутилки, позволява разширяване с дървени лайстни FlexFit (аксесоари) | Разделител на зоните с дървени лайстни FlexFit                                                           |
|                     | Презентационен рафт                                                                                            | Поставка за представяне на бутилки, неръждаема стомана                                                   |
|                     | Затварящ амортисьор SoftSystem                                                                                 | Затварящ амортисьор SoftSystem                                                                           |
|                     | Дървени рафтове, регулируеми по височина (други рафтове се предлагат като принадлежности)                      | Дървени рафтове Flexfit със SoftTelescopic механизъм за самозатваряне                                    |
|                     | Дисплей: избор между 9 или 12 езика * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)                                 | Дисплей: избор между 12 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)                                   |
|                     |                                                                                                                | SommelierBoard *                                                                                         |
| Дизайн и лайфстайл  | LED осветление в горната част за всяка зона                                                                    | LightTower                                                                                               |
|                     | Заден панел: SmartSteel                                                                                        | Заден панел: BlackSteel                                                                                  |
|                     | Сензорен екран (модели SmartSteel)                                                                             |                                                                                                          |
|                     | Дисплей Touch & Swipe (модели BlackSteel)                                                                      | Дисплей Touch & Swipe, в стъклената врата                                                                |
|                     | Презентационна светлина (стъклена врата)                                                                       | Презентационна светлина                                                                                  |
|                     | Алуминиева рейлингова дръжка с механизъм за отваряне                                                           | Вертикална вградена дръжка                                                                               |
| Сигурност           | Ниско ниво на шум                                                                                              | Ниско ниво на шум                                                                                        |
|                     | InteriorFit                                                                                                    | InteriorFit                                                                                              |
|                     | TempProtect Plus                                                                                               | TempProtect Plus                                                                                         |
|                     | Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на електрозахранването                          | Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на електрозахранването                    |
|                     |                                                                                                                | Указание за влажността на въздуха                                                                        |
|                     | Акустична и оптична аларма на екрана, чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice **       | Акустична и оптична аларма на екрана, чрез осветление и насочено известие благодарение на SmartDevice ** |
| Свързаност*         | DisplayLock                                                                                                    | DisplayLock                                                                                              |
|                     |                                                                                                                | eDoorLock, електронна ключалка на вратата                                                                |
|                     | SmartDevice (вкл. SmartDeviceBox) *                                                                            | SmartDevice (SmartDeviceBox вкл.)                                                                        |
|                     | Презентационна светлина **                                                                                     | Презентационна светлина **                                                                               |
|                     | Настройка на температурата на стъпки от по 1 °C **                                                             | Настройка на температурата на стъпки от по 1 °C **                                                       |
|                     | Индикация и управление на приложимите функции на уреда **                                                      | Индикация и управление на приложимите функции на уреда **                                                |


Различното оборудване е обозначено при следващата по-висока серия.

\* в зависимост от модела

\*\* чрез приложението SmartDevice

## Vinidor

### StainlessSteel 60 cm



WPsd 4652


WPsd 5252

Максимум:  
107

Максимум:  
155

## Vinidor Selection

### GlassBlack 60 cm




WPgbi 5272

WPgbi 5273

Максимум:  
106

Максимум:  
104

### BlackSteel 60 cm



WPbsi 5052

WPbsi 5252


WSbsi 5252

Максимум:  
131

Максимум:  
155

Максимум:  
155

### GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

WPgbi 7473

WPgbi 7483

Максимум:  
204

Максимум:  
182

Максимум:  
149



## Предимства на оборудването




### TempProtect Plus

Двойна защита. С TempProtect Plus нашите климатизатори за темпериране на вино измерват непрекъснато температурата с два датчика. Това Ви предоставя двойна сигурност, че Вашите вина са защитени от колебания на температурата. Моментално получавате предупреждение, ако някой от датчиците регистрира критична промяна в температурата и Ви позволява да предприемете бързи действия.



### HumiditySelect

За поддържане на тапите в най-добра форма влажността на въздуха може да се настройва на две нива от дисплея: „Стандартна влажност“ или „Висока влажност“. Това има смисъл за виното, тъй като оптималната влажност гарантира, че тапите остават влажни и стегнати.



### UVProtect Plus

Тройна защита. Климатизаторите за темпериране на вино със стъклена врата предлагат ненадмината защита от ултравиолетовите лъчи: три защитни слоя, състоящи се от тонирано стъкло и двоен слой от вакуумно отложен метал. Известно като нискоемисионно покритие, то осигурява високоефективна защита на Вашето вино от вредните слънчеви лъчи.



### eDoorLock

Ако има нещо в живота Ви, в което можете да сте сигурни, това са Вашите вина. Електронната ключалка на вратата гарантира това – тя се отключва с въвеждане на ПИН код, чрез което се предотвратява неоторизирано използване. Освен това тя е и по-ефективна, понеже удобният метод на отключване Ви позволява да отворите вратата по-бързо. Искате ли още по-голяма безопасност? Нашето приложение SmartDevice Ви информира винаги дали вратата е отворена или е затворена.



### Дървени рафтове FlexFit

Улеснено персонализиране на рафтовете: регулируемите дървени летви на таблите за съхранение FlexFit Ви осигуряват възможност за перфектно поместване за всяка бутилка – дори на бутилки с размер Magnum. В резултат на това Вашата колекция от вина ще изглежда по-подредена от всякога и вече няма да се налага да се притеснявате от случайно разливане на червено вино, понеже зацапаните летви могат просто да бъдат заменени.



### Вътрешно пространство BlackSteel

Идеалният фон за Вашата колекция от вина: заден панел в цвят BlackSteel (Черна стомана). Поразителната черна неръждаема стомана придава неописуем вид на вътрешното пространство на Вашия климатизатор за темпериране на вино. Външният вид обаче, е само едно от нейните предимства, задната стена също така осигурява балансирана циркулация на въздуха и отлично контролирана влажност.




### SommelierBoard

Внесете елегантност във Вашата стая със SommeliereBoard (борд за сомелиери). Този изискан комплект представя всички Ваши вина, чаши, гарафи и прибори по изискан начин. Тя не само изглежда невероятно, но предлага и практичност с вградената кутия за съхранение и специалната работна повърхност за отваряне и сервиране на вино.



### VibrateSafe

Вашето вино се нуждае от тишина и спокойствие. Ето защо нашите климатизатори за темпериране на вино гарантират нежно съхранение с изключително тихи компресори, специално разработени от Liebherr, и стабилни дървени рафтове, изработени от масивна букова дървесина. Това осигурява възможност виното да отлежава тихо и спокойно.



### LightTower

Един от най-важните и най-пренебрегваните елементи на конструкцията е осветлението. Умело използвано, то може да направи чудеса за създаване на подходящо настроение, точно като в нашите уреди със стъклени врати. Две вертикални светлинни колони осветяват бутилките с вино като произведения на изкуството, всеки път щом отворите вратата, или през цялото време.



### Филтър с активен въглен FreshAir

За да се гарантира, че Вашето вино се съхранява при оптимално качество на въздуха, всички наши климатизатори за съхранение на вино на Liebherr имат филтър с активен въглен, който абсорбира надеждно всякакви миризми. Това означава, че Вашето вино ще запази своя оригинален аромат. За да сте сигурни, че нищо няма да се промени, Вашият Liebherr Ви напомня на всеки 6 месеца за смяна на филтъра, която можете да направите лесно сами.



### Аларма за отворена врата

Следи се отварянето на вратата. Ако вратата на Вашия климатизатор за темпериране на вино остане отворена за повече от 60 секунди, се активира алармата за вратата. Алармата за вратата е звукова и се съпровожда от пулсиране на осветлението на уреда. Това Ви позволява да реагирате възможно най-бързо, за да поддържате оптимални условия за темпериране на Вашите вина.



### Възможност за модернизация със SmartDeviceBox

Дръжте под око виното си, където и да се намирате. Климатизаторът за темпериране на вино Vinidor може да се включи бързо към мрежа чрез принадлежността SmartDeviceBox. Тя Ви предоставя всички предимства на приложението SmartDevice. Вие имате достъп до уреда навсякъде и можете да преглеждате и променяте настройки дистанционно, като например температурата. То също така изпраща информация за състоянието на уреда и на Вашето вино към смартфона Ви.

## Хладилник за напитки за вграждане под плот

### UBCpr 376i prime

86-92

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Уред за долен монтаж                                            |
| Клас на енергийна ефективност:    |  |
| Energy consumption per year/24 h: | 161 / 0,441 kWh                                                                   |
| Общ обем l:                       | 130 l                                                                             |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 130 l                                                             |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                                                          |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 86 - 92 / 60 / мин. 56,5                                                          |



#### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

#### Хладилно (и BioFresh) отделение


- Рафтове за съхранение GlassLine: 4, от които делими: 1
- EasyFresh safes: 0

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



#### Максимално тегло на всяка мебелна врата:



#### Информация:

Монтиране на мебелна врата върху вратата на уреда (фиксиран монтаж на вратата). Не са необходими панци за мебели.

## UBCgb 3731

plus

↑  
86-92  
↓

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция:                      | фиксирана врата / Уред за долен монтаж                                            |
| Клас на енергийна ефективност:    |  |
| Energy consumption per year/24 h: | 161 / 0,441 kWh                                                                   |
| Общ обем l:                       | 136 l                                                                             |
| Обем:                             | Охлаждаща част: 136 l                                                             |
| Клас на шум:                      | 34 db(A) / B SuperSilent                                                          |
| Размери на нишата в см (В/Ш/Д):   | 86 - 92 / 60 / мин. 56,5                                                          |



### Управление

- Монохромен LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично

### Хладилно (и BioFresh) отделение

- Рафтове за съхранение GlassLine: 4
- EasyFresh safes: 0


### Допълнителни предимства на оборудването

- Регулируеми във височина крачета Отпред и отзад
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата



Уреди за вино

Максимално тегло на всяка мебелна врата:



### Информация:

Монтиране на мебелна врата върху вратата на уреда (фиксиран монтаж на вратата). Не са необходими панти за мебели.

## Кратко описание на характеристиките | Темперирание и съхранение

### Вино

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Zone            | С постоянна температура в целия интериор регулируема от +5°C до +20°C.                                                                                                                         |
| 2 Zones           | С две температурни зони с независимо прецизно регулиране от +5°C до +20°C.                                                                                                                     |
| 3 Zones           | С три температурни зони с независимо прецизно регулиране от +5°C до +20°C.                                                                                                                     |
| Temp Protect Plus | Два сензора измерват постоянно температурата в уреда за вино. При критична промяна ще бъдете уведомени. *                                                                                      |
| Power Chill       | Новопоставените бутилки се охлаждат много бързо и автоматично до идеалната температура за сервиране.                                                                                           |
| Humidity Control  | Влажността може да се регулира активно на стъпки от 5% между 50% и 80% относителна влажност. **                                                                                                |
| Humidity Select   | Влажността може да се регулира на две степени: „Стандартна“ или „Висока“.                                                                                                                      |
| Fresh Air         | А като допълнителна награда филтърът с активен въглен поема надеждно миризми от всякакъв вид.                                                                                                  |
| UV Protect Plus   | Тройна защита: Стъклената врата, изработена от тонирано стъкло с два слоя вакуумно нанесен метал, предпазва от слънчева светлина по много ефективен начин.                                     |
| UV Protect        | Двойна защита: Стъклената врата, изработена от тонирано стъкло с един слой вакуумно нанесен метал, предпазва от слънчева светлина по ефективен начин.                                          |
| Flex Fit          | Пригоден за всеки размер бутилка.                                                                                                                                                              |
| Sommelier Board   | За ефективно презентирание и декантиране: Дървен рафт с поставка за бутилки от неръждаема стомана, дървена кутия за декантиращи прибори и място за предварително темперирание на чаши за вино. |
| Vibrate Safe      | Цялостната система за охлаждане с изолиране на вибрациите позволява на виното да зрее необезпокоявано.                                                                                         |

### Дизайн

|                    |                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steel Interior     | Не просто атрактивен елемент от дизайна: Задният панел от неръждаема стомана SmartSteel осигурява балансирана циркулация на въздуха.      |
| Light Tower        | Новата концепция за осветление осветява равномерно вътрешността и носи стъклените панели. Гъвкава, спестяваща място, уникална.            |
| Light Column       | LED светлинната колона, преминаваща отгоре надолу, осветява равномерно интериора. В зависимост от серията, от едната или от двете страни. |
| Presentation Light | Ефективно представя колекцията от вина, дори когато стъклената врата е затворена. Димиране на интензитета чрез дисплея. *                 |
| LED                | Минимизира топлината, пести енергия и не изисква поддръжка за оптимално осветление.                                                       |

### Комфорт и гъвкавост

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soft System           | Особено плавно затваряне на вътрешната врата, дори когато е напълно натоварена, автоматично при ъгъл на отваряне над около 30°.                                                            |
| Telescopic Rails      | Чекмеджета върху плавно движещи се телескопични водачи за лесно вкарване и изваждане и лесно вземане.                                                                                      |
| Tip Open              | Стъклената врата се отваря на 7 cm при почукване за лесен достъп и пълно отваряне.                                                                                                         |
| Super Silent          | Пссст – слушайте внимателно: Вашият Liebherr е толкова тих, че трябва да наострите слух, за да го чуете.                                                                                   |
| Touch & Swipe-Display | Интуитивно обслужване на хладилника – само с докосване и плъзгане на пръст по дисплея.                                                                                                     |
| Touch-Display         | На прегледния сензорен дисплей Liebherr може да се обслужва съвсем просто с леко докосване с пръст.                                                                                        |
| Presentation Board    | Показва най-ценното от изисканите вина и служи за презентация на вече отворените бутилки.                                                                                                  |
| eDoor Lock            | Електронното заключване на вратата предотвратява неоторизирано отваряне и отключва уреда за вино само след въвеждане на PIN. *                                                             |
| Door Lock             | Механичното заключване на вратата гарантира, че Вашата колекция от висококачествени вина е в безопасност по всяко време. Ключалката е вградена и се слива незабележимо с цялостния дизайн. |
| Easy Serve Basket     | Кошница за бутилки за съхранение и лесен достъп.                                                                                                                                           |
| Self Closing Door     | Вратата на шкафа за вино се затваря сама плавно при отваряне на по-малко от 90°.                                                                                                           |
| Easy Fill             | Помощ при зареждане за лесно зареждане на уреда за вино. Вратата остава отворена при ъгъл над 90°.                                                                                         |

### Свързаност

|                    |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smart Device       | SmartDeviceBox позволява управление на уреда и използване на други услуги чрез компютър и мобилни устройства.                                                                                   |
| Smart Device ready | SmartDeviceBox може да бъде дооборудван, за да позволи управление на уреда и използване на допълнителни услуги чрез компютър и мобилни устройства. Предлага се като допълнителна принадлежност. |

### Специални продуктови групи

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| Cigar | Най-добрият климат за фини пури с иновативни характеристики. |
|-------|--------------------------------------------------------------|





WPbl 5001 GrandCru

## Предимства на оборудването



### TempProtect Plus

Двойна защита. С TempProtect Plus нашите уреди за съхранение на вино измерват непрекъснато температурата с два датчика. Това Ви предоставя двойна сигурност, че Вашите вина са защитени от колебания на температурата. Моментално получавате предупреждение, ако някой от датчиците регистрира критична промяна в температурата и Ви позволява да предприемете бързи действия.



### HumidityControl

Регулира активно влажността. Серията GrandCru Selection се предлага с функцията HumidityControl, която Ви дава възможност да регулирате влажността на въздуха на стъпки от 5% и да я настройвате оптимално между 50% и 80%. Това Ви дава възможност да предприемате бързи и точни действия при необходимост и да поддържате идеалния климат за отлежаване на Вашето вино.



### UVProtect Plus

Тройна защита. За продължително съхранение уредите за съхранение на вино със стъклена врата предлагат несравнима защита от ултравиолетовите лъчи: три защитни слоя, състоящи се от тонирано стъкло и двоен слой вакуумно отложен метал. Известно като нискоемисионно покритие, то осигурява високо-ефективна защита на Вашето вино от вредните слънчеви лъчи.



### Механична ключалка на вратата

Пазете Вашите съкровища за себе си. Колекциите от вино са обикновено също ценни инвестиции и трябва да бъдат защитени като такива. Механичната ключалка на вратата е гаранция за това винаги да имате контрол върху достъпа до виното във Вашия уред GrandCru Selection. Ключалката е монтирана на едно ниво с повърхността на вратата и се вписва ненаатрапчиво в общия дизайн.



### Съхранение една до друга за максимален капацитет за бутилки

Максимален капацитет. Уредът за съхранение на вино на Liebherr също така улеснява организацията на нарастващата Ви колекция. За да се възползвате цялостно от неговия капацитет, вътрешността е конструирана по такъв начин, че бутилките с вино да могат да се съхраняват една до друга на рафтовете от дърво. Това означава, че има достатъчно пространство дори за непрекъснато увеличаващите се запаси от вино.



### Заден панел, неръждаема стомана

Красиво навсякъде и дори вътре. Външният вид на нашите уреди за съхранение на вино привлича вниманието, но си струва да погледнете и вътре. В сериата GrandCru Selection комбинацията от рафтове от дърво и заден панел от неръждаема стомана SmartSteel доставя удоволствие дори когато е празна. Техническите предимства също са добре обмислени, както и дизайнът. Например повърхността на панела на задната стена осигурява балансирана циркулация на въздуха.



### Самозатваряща се врата SelfClosing Door с устройство за подпомагане на зарежда- нето EasyFill

Устройството за подпомагане на зареждане EasyFill задържа отворена вратата на Вашия виноохладител на ъгли 90° и повече. А благодарение на механизма SelfClosing, вратата се затваря внимателно сама, когато се отвори на ъгли по-малки от 90°, отговаряйки на нуждите на Вашите ценни вина.



### VibrateSafe

Вашето вино се нуждае от тишина и спокойствие. Поради това нашите уреди за съхранение на вино гарантират деликатно съхранение със специално разработени от Liebherr изключително тихи компресори и стабилни рафтове от масивна букова дървесина. Това осигурява възможност виното да отлежава тихо и спокойно.



### LightColumn

За перфектна гледка към Вашето вино светодиодната светлинна колона е по цялата дължина от горната до долната част на уреда със стъклена врата. Тя осветява равномерно вътрешността на Вашия уред за вино GrandCru Selection. Специален акцент е осветлението с регулиране на силата на светене за атрактивно представяне на Вашата колекция от вино дори когато вратата е затворена.



### FreshAir – филтър с активен въглен

За да се гарантира, че Вашето вино отлежава при оптимално качество на въздуха, всички шкафове за съхранение на вино на Liebherr са снабдени с филтър с активен въглен, който поглъща надеждно всякакви миризми. Това означава, че Вашето вино ще запази своя оригинален аромат. За да сте сигурни, че нищо няма да се промени, Вашият Liebherr Ви напомня на всеки 6 месеца за смяна на филтъра, която можете да направите лесно сами.



### Безопасност

Защитата на ценна колекция от вино е голяма отговорност. Ето защо нашите уреди за съхранение на вино са оборудвани с пълен пакет за сигурност. Усъвършенстваните функции за предупредителна сигнализация осигуряват звукови и оптични предупреждения, преди виното да бъде увредено.



### SmartDevice

Дръжте под око виното си, където и да се намирате. Всички нови уреди за съхранение на вино са конфигурирани за работа в мрежа или могат да бъдат интегрирани в интелигентния дом чрез аксесоара unitate SmartDevice. По този начин можете да се възползвате от предимствата на приложението SmartDevice и имате достъп до Вашия уред навсякъде. Можете да промените настройките в движение, да преглеждате температурата и да получавате информация за безопасността на Вашия смартфон.

\* При стайна температура. В случай на много суха/студена среда, например в сутерени, препоръчваме специално изработената водна кутия от нашата гама аксесоари за поддържане на системата.

# Свободностоящи уреди за съхранение на вино | Стандартно оборудване

|                     | GrandCru                                                                                                  | GrandCru Selection                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Качество            | Поддържане на постоянна температура                                                                       | Поддържане на постоянна температура                                                                       |
|                     | Регулируем температурен диапазон в една зона: +5 °C до +20 °C                                             | Регулируем температурен диапазон в една зона: +5 °C до +20 °C                                             |
|                     | Постоянно показване на действителната температура                                                         | Постоянно показване на действителната температура                                                         |
|                     | Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus                                    | Троен стъклопакет за UV защита и допълнителна сигурност/UVProtect Plus                                    |
|                     | Съхранение без вибрации/VibrateSafe                                                                       | Съхранение без вибрации/VibrateSafe                                                                       |
|                     | Максимален капацитет за бутилки чрез оптимално съхранение                                                 | Максимален капацитет за бутилки чрез оптимално съхранение                                                 |
|                     | Сменяемо уплътнение на вратата                                                                            | Сменяемо уплътнение на вратата                                                                            |
|                     | 2 регулируеми по височина крачета                                                                         | 2 регулируеми по височина крачета                                                                         |
| Подходящ климат     | Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumiditySelect                                            | <b>Регулируема влажност на въздуха благодарение на HumidityControl</b>                                    |
|                     |                                                                                                           | <b>Показване на действителната влажност на въздуха</b>                                                    |
|                     | 1 филтър FreshAir с функция за напомняне за смяна                                                         | 1 филтър FreshAir с функция за напомняне за смяна                                                         |
|                     | Настройка на температурата на степени от 1 °C                                                             | Настройка на температурата на степени от 1 °C                                                             |
| Комфорт и гъвкавост | Помощ за зареждане EasyFill                                                                               | Помощ за зареждане EasyFill                                                                               |
|                     | SelfClosing Door                                                                                          | SelfClosing Door                                                                                          |
|                     | Дървени рафтове, регулируеми по височина                                                                  | Дървени рафтове, регулируеми по височина                                                                  |
|                     | Дисплей: възможен избор между 9 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                                        | Дисплей: възможен избор между 9 езика (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)                                        |
| Дизайн и лайфстайл  | LED осветление в горната част                                                                             | LED осветление на тавана (цяла врата), <b>LightColumn (стъклена врата)</b>                                |
|                     | Заден панел: Метално, графитен сиво                                                                       | <b>Заден панел: Неръждаема стомана</b>                                                                    |
|                     | Сензорен екран                                                                                            | Сензорен екран                                                                                            |
|                     | Презентационна светлина (стъклена врата)                                                                  | Презентационна светлина (стъклена врата)                                                                  |
|                     | Дръжка: черна                                                                                             | <b>Дръжка: четкан алуминий</b>                                                                            |
|                     | Ниско ниво на шум                                                                                         | Ниско ниво на шум                                                                                         |
| Сигурност           | TempProtect Plus                                                                                          | TempProtect Plus                                                                                          |
|                     | Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на електрозахранването                     | Аларма за отворена врата, промяна в температурата и прекъсване на електрозахранването                     |
|                     | Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветлението и насочено известие благодарение на SmartDevice* | Акустична и оптична аларма на екрана – чрез осветлението и насочено известие благодарение на SmartDevice* |
|                     | Display lock                                                                                              | Display lock                                                                                              |
|                     | Механична ключалка, може да се монтира допълнително                                                       | <b>Интегрирана механична ключалка</b>                                                                     |
| Свързаност*         | Готовност за SmartDevice                                                                                  | <b>SmartDevice (вкл. SmartDeviceBox)</b>                                                                  |
|                     | Презентационна светлина*                                                                                  | Презентационна светлина*                                                                                  |
|                     | Настройка на температурата на степени от 1 °C *                                                           | Настройка на температурата на степени от 1 °C *                                                           |
|                     | Индикация и управление на приложимите функции на уреда*                                                   | Индикация и управление на приложимите функции на уреда*                                                   |

Различното оборудване е **обозначено** при следващата по-висока серия.

\*чрез приложението SmartDevice




## GrandCru 60 cm



## GrandCru Selection 60 cm



## GrandCru Selection 75 cm



<sup>\*\*</sup> + 3,4 cm панта на вратата





WPgbi 7483 Vinidor Selection



← 70 →



## WPgbi 7483

Vinidor Selection

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

144 / 0,394 kWh

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>:

149

Общ обем<sup>1</sup>:

561 l

Обем:

Отделение за вино: 561,9 l

Клас на шум:

35 db(A) / B SuperSilent

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

На едно ниво, Рамка / BlackSteel

Външни размери в см (В/Ш/Д):

201,3 / 69,7 / 76,4

|                          |                   |                    |                       |                 |              |                 |              |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3 Zones                  | Temp Protect Plus | Humidity Select    | Fresh Air             | UV Protect Plus | Flex Fit     | Sommelier Board | Vibrate Safe |
| Glasses & Steel Interior | Light Tower       | Presentation Light | Soft Telescopic Rails | Super Silent    | Smart Device |                 |              |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 3, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 11, на телескопични изтеглящи се механизми: 8, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка




← 75 →

## WSbli 7731

GrandCru Selection

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: **102 / 0,279 kWh**Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **324**Общ обем<sup>1</sup>: **628 l**Обем: Отделение за вино: **628,0 l**Клас на шум: **38 db(A) / C**Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**Врата/странични стени: **черен / черно**Външни размери в см (В/Ш/Д): **204,4 / 74,7 / 76,3**

### Управление

- Монохромнен LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Алюминиева дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 7
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, RH\* между 50% и 80%




← 70 →



## WPgbi 7473

Vinidor Selection

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: **144 / 0,394 kWh**Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **182**Общ обем<sup>1</sup>: **561 l**Обем: Отделение за вино: **561,9 l**Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**Врата/странични стени: **На едно ниво, Рамка / BlackSteel**Външни размери в см (В/Ш/Д): **201,3 / 69,7 / 76,4**

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 3, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 12, на телескопични изтеглящи се механизми: 9
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива

Мултitemпературен охладител за вино



WPgbi 7472  
Vinidor Selection

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                  |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 145 / 0,397 kWh                  |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 204                              |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 575 l                            |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 575,3 l       |
| Клас на шум:                                              | 35 db(A) / B SuperSilent         |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)         |
| Врата/странични стени:                                    | На едно ниво, Рамка / BlackSteel |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                              | 201,3 / 69,7 / 76,4              |

|             |                    |                       |              |                 |          |              |                          |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------|--------------|--------------------------|
| 2 Zones     | Temp Protect Plus  | Humidity Select       | Fresh Air    | UV Protect Plus | Flex Fit | Vibrate Safe | Glasses & Steel Interior |
| Light Tower | Presentation Light | Soft Telescopic Rails | Super Silent | Smart Device    |          |              |                          |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 10, на телескопични изтеглящи се механизми: 8
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива

Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка



WPgbi 5283  
Vinidor Selection

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                  |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 126 / 0,345 kWh                  |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 85                               |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 357 l                            |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 357,8 l       |
| Клас на шум:                                              | 35 db(A) / B SuperSilent         |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)         |
| Врата/странични стени:                                    | На едно ниво, Рамка / BlackSteel |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                              | 185,4 / 59,7 / 67,8              |

|                          |                   |                    |                       |                 |              |                 |              |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3 Zones                  | Temp Protect Plus | Humidity Select    | Fresh Air             | UV Protect Plus | Flex Fit     | Sommelier Board | Vibrate Safe |
| Glasses & Steel Interior | Light Tower       | Presentation Light | Soft Telescopic Rails | Super Silent    | Smart Device |                 |              |

Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температура
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

Отделение за вино

- Температурни зони: 3, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 10, на телескопични изтеглящи се механизми: 7, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива

Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка



## WPgbi 5273

Vinidor Selection

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **126 / 0,345 kWh**

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **104**

Общ обем<sup>1</sup>: **357 l**

Обем: Отделение за вино: **357,8 l**

Клас на шум: **35 db(A) / B SuperSilent**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Врата/странични стени: **На едно ниво, Рамка / BlackSteel**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **185,4 / 59,7 / 67,8**



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 3, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 11, на телескопични изтеглящи се механизми: 8
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива

### Допълнителни предимства на оборудването

- Вертикала Жлебовидна дръжка
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка



## WPbsi 5252

Vinidor

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **127 / 0,347 kWh**

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **155**

Общ обем<sup>1</sup>: **367 l**

Обем: Отделение за вино: **367,6 l**

Клас на шум: **37 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Врата/странични стени: **На едно ниво, Рамка / BlackSteel**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **185,4 / 59,7 / 67,5**



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 8, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива

### Допълнителни предимства на оборудването

- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка



### SommelierBoard

Внесете елегантност във Вашата стая със SommelierBoard (борд за сомелиери). Този изискан комплект представя всички Ваши вина, чаши, гарафи и прибори по изискан начин. Тя не само изглежда невероятно, но предлага и практичност с вградената кутия за съхранение и специалната работна повърхност за отваряне и сервиране на вино.



### Дървени рафтове FlexFit

Улеснено персонализиране на рафтовете: регулируемите дървени летви на таблите за съхранение FlexFit Ви осигуряват възможност за перфектно поместване за всяка бутилка – дори на бутилки с размер Magnum. В резултат на това Вашата колекция от вина ще изглежда по-подредена от всякога и вече няма да се налага да се притеснявате от случайно разливане на червено вино, понеже зацапаните летви могат просто да бъдат заменени.



← 60 →

## WPsd 5252

Vinidor

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

127 / 0,347 kWh

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>:

155

Общ обем<sup>1</sup>:

367 l

Обем:

Отделение за вино: 367,6 l

Клас на шум:

37 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

185,4 / 59,7 / 67,5

|         |                   |                 |           |                 |              |                     |               |
|---------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|
| 2 Zones | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Presentation Lights | Touch Display |
|---------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|

### Управление

- Монохромнен LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 8
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се

вентилатори, на две нива

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка





## WSbsi 5252

Vinidor

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            | <b>A</b>                          |
| Energy consumption per year/24 h:                         | <b>100 / 0,273 kWh</b>            |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | <b>155</b>                        |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | <b>349 l</b>                      |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: <b>349,9 l</b> |
| Клас на шум:                                              | <b>37 db(A) / C</b>               |
| Климатичен клас:                                          | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>    |
| Врата/странични стени:                                    | <b>BlackSteel / BlackSteel</b>    |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                              | <b>185,4 / 59,7 / 67,5</b>        |



### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 8, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива

### Допълнителни предимства на оборудването


- Транспортни дръжки Отпред и отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка



## WSbli 5231

GrandCru Selection

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            | <b>A</b>                          |
| Energy consumption per year/24 h:                         | <b>96 / 0,263 kWh</b>             |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | <b>229</b>                        |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | <b>433 l</b>                      |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: <b>433,9 l</b> |
| Клас на шум:                                              | <b>38 db(A) / C</b>               |
| Климатичен клас:                                          | <b>SN-T (+10 °C до +43 °C)</b>    |
| Врата/странични стени:                                    | <b>черен / черно</b>              |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                              | <b>188,4 / 59,7 / 76,3</b>        |



### Управление

- Монохромнен LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 6
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, RH\* между 50% и 80%

### Допълнителни предимства на оборудването

- Алюминиева дръжка
- Транспортни дръжки отзад
- Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

## Уреди за съхранение на вино



← 60 →

### WPbli 5231

GrandCru Selection

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

115 / 0,315 kWh

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>:

229

Общ обем<sup>1</sup>:

442 l

Обем:

Отделение за вино: 442,6 l

Клас на шум:

38 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

На едно ниво, Рамка черно / черно

Външни размери в см (В/Ш/Д):

188,4 / 59,7 / 76,3

|                   |                   |                  |           |                 |              |               |           |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|-----------|
| 1 Zone            | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | UV Protect Plus | Light Column | Touch Display | Door Lock |
| Self Closing Door | Easy Fill         | Smart Device     |           |                 |              |               |           |

#### Управление

- Монохромен LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučаваща система за осигуряване на безопасността на деца

#### Допълнителни предимства на оборудването

- Алюминиева дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

#### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED-Licht einseitig Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 6
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, RH\* между 50% и 80%



#### LightColumn

За перфектна гледка към Вашето вино светодиодната светлинна колона е по цялата дължина от горната до долната част на уреда със стъклена врата. Тя осветява равномерно вътрешността на Вашия уред за вино GrandCru Selection. Специален акцент е осветлението с регулиране на силата на светене за атрактивно представяне на Вашата колекция от вино дори когато вратата е затворена.



## WPbsi 5052

Vinidor

|                                                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                  |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 123 / 0,336 kWh                  |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 131                              |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 319 l                            |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 319,9 l       |
| Клас на шум:                                              | 37 db(A) / C                     |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)         |
| Врата/странични стени:                                    | На едно ниво, Рамка / BlackSteel |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                              | 165,4 / 59,7 / 67,5              |

|              |                   |                 |           |                 |              |                    |                    |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2 Zones      | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Presentation Light | Presentation Sound |
| Smart Device |                   |                 |           |                 |              |                    |                    |

### Управление

- 2,4" TFT-дисплей, цветен Във вратата
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 7, От които презентационни рафтове: 1
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



## WPbli 5031

GrandCru Selection

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                   |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 111 / 0,304 kWh                   |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 196                               |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 385 l                             |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 385,9 l        |
| Клас на шум:                                              | 38 db(A) / C                      |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)          |
| Врата/странични стени:                                    | На едно ниво, Рамка черно / черно |
| Външни размери в см (В/Ш/Д):                              | 168,4 / 59,7 / 76,3               |

|                   |                   |                  |           |                 |              |               |           |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|-----------|
| 1 Zone            | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | UV Protect Plus | Light Column | Touch Display | Door Lock |
| Self Closing Door | Easy Fill         | Smart Device     |           |                 |              |               |           |

### Управление

- Монохромнен LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Алюминиева дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED-Licht einseitig Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 5
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, RH\* между 50% и 80%



← 60 →

## WSbli 5031

GrandCru Selection

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **97 / 0,265 kWh**

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **196**

Общ обем<sup>1</sup>: **378 l**

Обем: Отделение за вино: **378,2 l**

Клас на шум: **38 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **черен / черно**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **168,4 / 59,7 / 76,3**

|           |                   |                  |           |     |               |           |                   |
|-----------|-------------------|------------------|-----------|-----|---------------|-----------|-------------------|
| 1 Zone    | Temp Protect Plus | Humidity Control | Fresh Air | LED | Touch Display | Door Lock | Self Closing Door |
| Easy Fill | Smart Device      |                  |           |     |               |           |                   |

### Управление

- Монохром LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox плюс
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Алюминиева дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 5
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, RH\* между 50% и 80%



← 60 →

## WSbli 5001

GrandCru

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **97 / 0,265 kWh**

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **196**

Общ обем<sup>1</sup>: **378 l**

Обем: Отделение за вино: **378,1 l**

Клас на шум: **38 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **черен / черно**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **168,4 / 59,7 / 76,3**

|           |                   |                 |           |     |               |           |                   |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-----|---------------|-----------|-------------------|
| 1 Zone    | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | LED | Touch Display | Door Lock | Self Closing Door |
| Easy Fill |                   |                 |           |     |               |           |                   |

### Управление

- Монохром LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Черна дълга дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 5
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



← 60 →

## WPbl 5001

GrandCru

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

113 / 0,309 kWh

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>:

196

Общ обем<sup>1</sup>:

385 l

Обем:

Отделение за вино: 385,0 l

Клас на шум:

38 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

На едно ниво, Рамка черно / черно

Външни размери в см (В/Ш/Д):

168,4 / 59,7 / 76,3

|                   |                   |                 |           |                 |     |               |           |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----|---------------|-----------|
| 1 Zone            | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | LED | Touch Display | Door Lock |
| Self Closing Door | Easy Fill         |                 |           |                 |     |               |           |

вентилатори, на две нива

### Управление

- Монохром LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED ceiling lighting Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 5
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се

### Допълнителни предимства на оборудването

- Черна дълга дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка



← 60 →

## WPsd 4652

Vinidor

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h:

118 / 0,323 kWh

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>:

107

Общ обем<sup>1</sup>:

272 l

Обем:

Отделение за вино: 272,4 l

Клас на шум:

38 db(A) / C

Климатичен клас:

SN-ST (+10 °C до +38 °C)

Врата/странични стени:

неръждаема стомана / фино сребро

Външни размери в см (В/Ш/Д):

145,4 / 59,7 / 67,5

|         |                   |                 |           |                 |              |                    |               |
|---------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|
| 2 Zones | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Presentation Light | Touch Display |
|---------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|

вентилатори, на две нива

### Управление

- Монохром LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 2, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 6
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се

### Допълнителни предимства на оборудването

- Дръжка с вграден механизъм за отваряне
- Транспортни дръжки Отпред и отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка





← 60 →

## WSbl 4601

GrandCru

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **84 / 0,230 kWh**

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **166**

Общ обем<sup>1</sup>: **322 l**


Обем: Отделение за вино: **322,8 l**

Клас на шум: **38 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**

Врата/странични стени: **черен / черно**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **148,4 / 59,7 / 76,3**



### Управление

- Монохром LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Черна дълга дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 5
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



← 60 →

## WPbl 4601

GrandCru

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **111 / 0,304 kWh**

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **166**

Общ обем<sup>1</sup>: **328 l**

Обем: Отделение за вино: **328,7 l**

Клас на шум: **38 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**

Врата/странични стени: **На едно ниво, Рамка черно / черно**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **148,4 / 59,7 / 76,3**



### Управление

- Монохром LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

вентилатори, на две нива

### Допълнителни предимства на оборудването

- Черна дълга дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачета Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED ceiling lighting Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 5
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се




← 60 →

## WSbl 4201

GrandCru

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: **75 / 0,205 kWh**Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **141**Общ обем<sup>1</sup>: **267 l**Обем: Отделение за вино: **267,2 l**Клас на шум: **38 db(A) / C**Климатичен клас: **SN-T (+10 °C до +43 °C)**Врата/странични стени: **черен / черно**Външни размери в см (В/Ш/Д): **128,4 / 59,7 / 76,3**

### Управление

- Монохромнен LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Допълнителни предимства на оборудването

- Черна дълга дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 4
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се вентилатори, на две нива



← 60 →

## WPbl 4201

GrandCru

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: **95 / 0,260 kWh**Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **141**Общ обем<sup>1</sup>: **272 l**Обем: Отделение за вино: **272,2 l**Клас на шум: **38 db(A) / C**Климатичен клас: **SN-ST (+10 °C до +38 °C)**Врата/странични стени: **На едно ниво, Рамка черно / черно**Външни размери в см (В/Ш/Д): **128,4 / 59,7 / 76,3**

### Управление

- Монохромнен LC-дисплей Във вратата сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- SmartDeviceBox: като опционална принадлежност
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: Оптично и акустично
- Закljučваща система за осигуряване на безопасността на деца

вентилатори, на две нива

### Допълнителни предимства на оборудването

- Черна дълга дръжка
- Транспортни дръжки отзад, Транспортни колела отзад
- Регулируеми във височина крачетата Отпред
- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED ceiling lighting Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Регулируеми във височина Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 4
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir
- Регулиране на въздушната влажност, през включващи се





# Компактни уреди



Климатизатор за вино за вграждане



WKEes 553

GrandCru

|                                                           |                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Конструкция:                                              | в една равнина с основата / Интегрируем уред за вграждане |  |  |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                                           |  |  |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 138 / 0,378 kWh                                           |  |  |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 18                                                        |  |  |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 51 l                                                      |  |  |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 51,0 l                                 |  |  |
| Клас на шум:                                              | 32 db(A) / B SuperSilent                                  |  |  |
| Климатичен клас:                                          | SN (+10 °C до +32 °C)                                     |  |  |
| Врата:                                                    | На едно ниво с дръжка от, Жлебовидна дръжка               |  |  |



Управление

- LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED lighting Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 3, на телескопични изтеглящи се механизми: 2
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir

Допълнителни предимства на оборудването

- Ограничител на врата: вдясно сменяемо
- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето



WKEgb 582

GrandCru

|                                                           |                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Конструкция:                                              | Врата от изолиращо стъклоНа едно ниво / Интегрируем уред за вграждане |  |  |
| Клас на енергийна ефективност:                            |                                                                       |  |  |
| Energy consumption per year/24 h:                         | 116 / 0,317 kWh                                                       |  |  |
| Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л <sup>2</sup> : | 18                                                                    |  |  |
| Общ обем <sup>1</sup> :                                   | 47 l                                                                  |  |  |
| Обем:                                                     | Отделение за вино: 47,0 l                                             |  |  |
| Клас на шум:                                              | 32 db(A) / B SuperSilent                                              |  |  |
| Климатичен клас:                                          | SN-ST (+10 °C до +38 °C)                                              |  |  |



Управление

- LC-дисплейсензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заключваща система за осигуряване на безопасността на деца

Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED lighting Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 3, на телескопични изтеглящи се механизми: 2
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir

Допълнителни предимства на оборудването

- Скрит шарнир на вратата с ограничител на отварянето
- Възможно отваряне съгваема врата със TipOpen





← 43 →

## WKes 653

GrandCru

Клас на енергийна ефективност:



Energy consumption per year/24 h: **78 / 0,213 kWh**

Максимален брой бутилки тип „Бордо“ 0,75 л<sup>2</sup>: **12**

Общ обем<sup>1</sup>: **48 l**

Обем: Отделение за вино: **48,0 l**

Клас на шум: **37 db(A) / C**

Климатичен клас: **SN (+10 °C до +32 °C)**

Врата/странични стени: **Плътна врата / SmartSteel**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **61,2 / 42,5 / 47,8**



### Управление

- LC-дисплей Във вътрешното отделение сензорна електроника
- Цифров дисплей за температурата
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка
- Стенен монтаж

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между от +5 °C до +20 °C
- LED lighting Постоянно свързване с регулиране на яркостта
- Рафтове от бук
- Рафтове за съхранение: 3
- Чекмедже за прибори
- Принудително охлаждане, Подаване на свеж въздух през филтър с активен въглен FreshAir

### Допълнителни предимства на оборудването

- Ограничител на врата: вдясно несменяемо



← 43 →

## ZKes 453

Humidor

Клас на енергийна ефективност:

Energy consumption per year/24 h: **162 / 0,443 kWh**

Общ обем<sup>1</sup>: **39 l**

Обем: Охлаждаща част: **39 l**

Клас на шум: **40 db(A) / 40 db(A) SuperSilent**

Климатичен клас: **N (+16 °C до +32 °C)**

Врата/странични стени: **SmartSteel**

Външни размери в см (В/Ш/Д): **61,2 / 42,5 / 47,8**



### Управление

- LC-дисплей Във вътрешното отделение сензорна електроника
- Цифров индикатор за температура и влажност на въздуха
- Аларма при повреда: Оптично и акустично
- Аларма за врата: акустично
- Заклучваща система за осигуряване на безопасността на деца

### Отделение за вино

- Температурни зони: 1, Регулируем между +16 °C до +20 °C

### Допълнителни предимства на оборудването

- Ограничител на врата: вдясно несменяемо
- Сменяемо уплътнение на вратата
- Ключалка
- Стенен монтаж

## Панел от неръждаема стомана

Като алтернатива на обикновените повърхности, можете да създадете визуален акцент в кухнята с панел от неръждаема стомана. В зависимост от модела може да се наложи дръжките да се поръчат отделно (вижте по-долу). Отворите за монтаж на дръжки са пробити предварително в панела от неръждаема стомана.

| За вграждане под плот                                     |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| URPc 375i, без дръжка                                     |                  | 9904 854        |
| URDd 375i, без дръжка                                     |                  | 9904 860        |
| URPd / SUFNPc 365i, без дръжка                            |                  | 9904 926        |
| UORpr 365i, без дръжка                                    | отдясно 9904 872 | отляво 9904 898 |
| Всички други модели за ниша с размер 82–88 см, без дръжка |                  | 9904 866        |
| Всички други модели за ниша с размер 86–92 см, без дръжка |                  | 9904 847        |

| За вграждане                           |                        |          |
|----------------------------------------|------------------------|----------|
| 88 см ниша, включва алуминиева дръжка  |                        | 9901 990 |
| 122 см ниша, включва алуминиева дръжка |                        | 9901 996 |
| 178 см ниша, включва алуминиева дръжка |                        | 9902 007 |
| ECBNe 8872, без дръжка                 | Хладилно отделение 84" | 9904 386 |
|                                        | Хладилно отделение 80" | 9900 337 |
|                                        | Фризерно отделение     | 9900 323 |
| ECBNe 8870 / 71, без дръжка            | Хладилно отделение 84" | 9904 381 |
|                                        | Хладилно отделение 80" | 9900 333 |
|                                        | Фризерно отделение     | 9900 323 |
| ECBNe 7870 / 71, без дръжка            | Хладилно отделение 84" | 9904 367 |
|                                        | Хладилно отделение 80" | 9900 287 |
|                                        | Фризерно отделение     | 9900 283 |



## Рамка от неръждаема стомана

Нашите модели със стъклена врата могат да се оборудват с рамка от неръждаема стомана като визуален акцент и алтернатива на обикновените предни панели. При някои модели здравата алуминиева дръжка е включена в обема на доставката и това позволява да отваряте вратата с минимална сила. Отворите за монтаж на дръжката са пробити предварително в рамката от неръждаема стомана.

|                                                           |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| EWTDf 3553, включва алуминиева дръжка                     |                  | 9901 573        |
| EWTDf 2353, включва алуминиева дръжка                     |                  | 9901 575        |
| EWTDf 1653, включва алуминиева дръжка                     |                  | 9901 577        |
| UORpr 366i, без дръжка                                    | отдясно 9904 932 | отляво 9904 939 |
| Всички други модели за ниша с размер 82–88 см, без дръжка |                  | 9904 931        |
| Всички други модели за ниша с размер 86–92 см, без дръжка | отдясно 9904 930 | отляво 9904 929 |



## Дръжки

Предлагат се в зависимост от модела: здрава алуминиева дръжка и / или елегантна дръжка от неръждаема стомана поотделно или като комплект от три или четири части.

|                                   |                                          |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|
| ECBNe 8872                        | Комплект на алуминиева дръжка            | 9900 513 |
|                                   | Комплект на дръжка от неръждаема стомана | 9900 339 |
| ECBNe 8870 / 71                   | Комплект на алуминиева дръжка            | 9900 329 |
|                                   | Комплект на дръжка от неръждаема стомана | 9900 327 |
| ECBNe 7870 / 71                   | Комплект на алуминиева дръжка            | 9900 281 |
|                                   | Комплект на дръжка от неръждаема стомана | 9900 279 |
| EWTDf, UR, SUF, UWpri, UBCpr, UOR | Алуминиева дръжка                        | 9901 561 |
|                                   | Дръжка от неръждаема стомана             | 9904 734 |



## Профилни рамки

За да се впишат хармонично уредите за вино в кухнята, на тях могат да се монтират индивидуални предни панели, включително и дървени. Замърсените ръбове и изрязани ръбове могат да бъдат покрити с профилни рамки от алуминий или черен анодизиран алуминий.


|                      | Черно    | Алуминий |
|----------------------|----------|----------|
| EWTDf 3553, 19 mm    |          | 9901 080 |
| EWTDf 3553, 22 mm    |          | 9901 083 |
| EWTDf 2353, 19 mm    |          | 9901 079 |
| EWTDf 2353, 22 mm    |          | 9901 082 |
| EWTDf 1653, 19 mm    |          | 9901 075 |
| EWTDf 1653, 22 mm    |          | 9901 081 |
| 82-88 cm ниша, 19 mm | 9905 395 |          |
| 86-92 cm ниша, 19 mm | 9905 372 |          |



## Основен панел с регулируема височина

Подходящо за всяка височина на уреда за всички уреди под плот (82-88 и 86-92 cm). Панелът от неръждаема стомана се състои от три части, подходящи за всяка височина на основата на уреда (60-90 mm или 90-120 mm част).

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Всички уреди под плот | 7742 874 |
|-----------------------|----------|



## Чекмедже за аксесоари за вино

Аксесоарите за вино могат да се съхраняват в плавно отварящо се чекмедже за аксесоари, разположено директно под климатизатора за вино при моделите WKE. Чашите за вино също могат да се съхраняват сигурно благодарение на удобната вложка. Чекмеджето за аксесоари се предлага за вдлъбнатини от 45 cm и 60 cm.

|           |          |
|-----------|----------|
| WKEgb 582 | 9901 085 |
|-----------|----------|



## Комплект Side-by-Side

С помощта на комплекта Side-by-Side за уреди под плот два или три уреда могат да се разположат един до друг.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Всички уреди под плот | 9095 810 |
|-----------------------|----------|

С помощта на комплекта Side-by-Side два ECBN уреда могат да бъдат разположени един до друг. Отстоянието между уредите се запазва и се свързват добре чрез покриваща лента.

|                      |          |
|----------------------|----------|
| ECBNe 8870 / 71 / 72 | 9904 358 |
| ECBNe 7870 / 71      | 9904 349 |



### Реверсивен комплект за вратата

ECBNe моделите се предлагат стандартно с избор от елементи за ляв и десен монтаж. Ако позицията на пантата на вратата трябва да се обърне, има аксесоар за тази цел. Пантата на вратата може да се обръща единствено от отдела за клиентско обслужване на Liebherr.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| ECBNe 7870 / 71 | 9905 034 |
| ECBNe 8870 / 71 | 9905 061 |



### SoftSystem за уреди за вграждане

Системата SoftSystem с механизъм за плавно затваряне омекотява движението при затварянето на вратата, осигурявайки нежно затваряне дори и при максимално натоварване на рафтовете на вратата. При уредите за вграждане вратата се затваря автоматично от ъгъл на отваряне на вратата от приблизително 30°. За правилен монтаж на механизма за плавно затваряне трябва да се осигури отстояние от 560 mm (дълбочина) от други мебели. За комбинирани хладилници с фризер всяка врата ще се нуждае от собствен механизъм за плавно затваряне.

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Всички уреди с фиксиран монтаж | 9096 985 |
|--------------------------------|----------|



### Ограничение за отваряне на вратата

Фабричният ъгъл на отваряне на вратата може да бъде намален от 115° на 90° чрез поставяне на ограничителни щифтове в горната и долната панта на вратата. Това не позволява на вратата да се удрия в стени или съседни мебели и да ги повреди.

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| ECBN модели                                                                | 9096 699 |
| Други комбинирани хладилници с фризер за вграждане                         | 9096 214 |
| Всички други уреди под плот и за вграждане, включително хладилници за вино | 9080 127 |



### Маркуч с дължина 3 метра за IceMaker / InfinitySpring

Ако доставеният стандартен 1,5-метров маркуч не е достатъчен, 3-метровият подсилен гъвкав маркуч за уреди с 3/4" водопроводна връзка осигурява по-голяма гъвкавост при монтажа на уред. Здрав, гъвкав и лесен за смяна.

|  |         |
|--|---------|
|  | 6030135 |
|--|---------|



### 3-метров кабел за уреда

Ако стандартната дължина от 2,10 метра не е достатъчна, 3-метровият свързващ кабел за уреда осигурява повече гъвкавост при монтаж. Свързващият кабел на уреда може да се демонтира лесно и без много усилия от уреда и да се смени.

|                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Всички уреди за вграждане от серия Pure, Plus, Prime и Peak<br>(и всички модели BluPerformance) | 9097 351 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



### SmartDeviceBox

Можете да модернизирате вашия Liebherr със SmartDeviceBox, който го пренася онлайн. SmartDeviceBox може да се инсталира в няколко прости стъпки и днес отваря врата към целия свят на дигиталните възможности.

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Всички уреди, поддържащи SmartDevice | 6125 265 |
|--------------------------------------|----------|



### Комплект за свързване на разделени панели на предна страна на мебел

Този комплект за свързване е практично подобрение, когато уред за вграждане с една врата се монтира във вдлъбнатина, където преди е имало комбиниран хладилник-фризер. С помощта на комплекта за свързване разделените преди това лицеви панели могат да се свържат един към друг.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Всички уреди за вграждане с 1 врата | 9086 398 |
|-------------------------------------|----------|





## Практични принадлежности за всяка нужда.

Препоръчайте оригиналните аксесоари Liebherr на Вашите клиенти. Така индивидуалните навици на използване и специалните нужди за съхранение могат да бъдат подпомогнати още по-конкретно.



## Системи за подредба

Дизайн на хладилното пространство според Вашите нужди: За ясно сортиране на хранителните продукти опционално се предлагат например VarioSafe, VarioBox, удължаваща се поставка за яйца и FlexSystem. Допълнителните поставки за бутилки и клипс системите за поставяне на етикети осигуряват преглед на запасите от вино.



VarioBox



FlexSystem



Рафт за бутилки

## Полезни помощници от всякакъв вид

От съда за масло за управление с една ръка до лесната за пълнене форма за кубчета лед с капак или практичната тава за фризер. Гамата от аксесоари предлага много хитри решения за поддържане на свежи продукти и сервиране.



### Филтър с активен въглен FreshAir

Почиства циркулиращия въздух и бързо свързва неприятните миризми. Филтърът се сменя лесно и осигурява оптимално качество на въздуха.



### SmartDeviceBox

Можете да модернизирате Вашия Liebherr със SmartDeviceBox, който го свързва с интернет. SmartDeviceBox може да се инсталира в няколко прости стъпки и днес ви отваря целия свят на цифровите възможности.



### EasyTwist-Ice

Лед за нула време – без връзка с водопровода. С резервоара за вода и просто завъртане можете бързо да създадете запас от кубчета лед. Като аксесоар, лесен за дооборудване.




## Перфектен монтаж – перфектен външен вид

Комплекти за свързване, рамки и фронтове от неръждаема стомана с подходящи дръжки или чекмеджета за принадлежности: Гамата предлага много принадлежности така, че уредът за вграждане да може да бъде интегриран индивидуално и визуално перфектно в планирането на Вашата кухня.



### Размер на нишите

Размерът на нишата за уредите за вграждане е стандартен за бранша и уеднаквен. Дълбочината и ширината на уреда са определени. Размерите на нишата предоставят информация за размера и височината на уреда. Точните размери на всеки уред могат да бъдат намерени в чертежите под всеки уред за вграждане под плот.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>SN</b> | От +10 °C до +32 °C |
| <b>ST</b> | От +16 °C до +38 °C |
| <b>N</b>  | От +16 °C до +32 °C |
| <b>T</b>  | От +16 °C до +43 °C |

### Климатични класове

Климатичните класове показват температурите на околната среда на мястото на монтаж, при които може да се използва хладилникът или фризерът, така че да работи най-ефективно. Определени са следните климатични класове (съгласно DIN EN ISO 15502):



### Vario цокъл

Vario цокълът позволява моделите за монтаж под плот да се адаптират според височината и дълбочината на мебелите в кухнята. И четирите регулируеми крачета са регулируеми отпред с диапазон от 50 mm. Освен това вентилационната решетка може да бъде адаптирана към предната част на кухнята с диапазон от 55 mm.


## Ръководства на Rernski

Специално разработените по-високи уреди с височина 140 см или повече имат два рънска водача от дясната и лявата страна на леглото. Това позволява перфектно подравняване на охладителя и предотвратява приплъзването му. Osim toga, svi uređaji imaju dvije podesive leg srijeda. Двете помощни средства за монтаж осигуряват оптимално затваряне на вратата и идеално охлаждане.



## Монтаж на декоративните ламели

За уредите, които могат да бъдат скрити, на покриващата рамка на вратата на уреда може да се монтира покриваща лайсна с дебелина до 4 мм, която отговаря на предните страни на кухнята. Декоративната рамка стандартно е от алуминиев боинг; рамките се предлагат като аксесоар.



## Вентилация

За да се осигури правилно охлаждане на хладилния агрегат и правилна работа на уреда, уредът трябва да се проветрява адекватно. Ovisno o model i uvjetima ugradnje, to je sljedeće:

Кухненски уреди, които не достигат до тавана: Предна вентилация в долната част. Изсмукване на въздуха през предния панел на кухненската фурна.

Сградни уреди в кухненски уреди, които достигат до тавана: Предна вентилация в основата. Изсмукване на въздуха през вентилационните отвори.

За уредите за хранене, поставени един над друг (концепция FrischeCenter/SBS, вж. страница 118), важи същото, както в точки 1 и 2.

Сгради с предна вентилация.

Сгради с предна вентилация и отвеждане на въздуха.

Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Благодарение на системата InteriorFit свободно регулируемите модели BluPerformance са напълно подходящи за ниша с височина 60 cm. Не се изисква странично разстояние за вентилация. Само вратата е малко по-широка, което осигурява оптимален достъп до дръжката или дръжката на стълба. Вентилация, както в точка 1 или 2.

Забележка: Отворите за вентилация трябва да са с площ най-малко 200 cm<sup>2</sup>.

